

**PHILIPS**

**hue** personal  
wireless  
lighting

Catálogo  
Conectividad  
2019/20

**Bienvenido a**  
la iluminación  
inteligente



# Índice

## Introducción

¿Dónde quieres utilizar Philips Hue?.....	4	Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente.....	14
¿Qué es Hue? .....	9	¿Cómo funciona Philips Hue?.....	16
Dos formas de usar Philips Hue .....	10	El ecosistema Hue .....	18
Nuevo sistema de control por Bluetooth .....	12	Tres gamas para elegir .....	24

## Hue White and Color Ambiance ..... 26

<b>Bombillas Hue</b> .....	<b>32</b>	Fugato Hue .....	58
E27 Hue White and Color Ambiance.....	33	Argenta Hue .....	60
GU10 Hue White and Color Ambiance .....	34	Centura Hue .....	62
E14 Hue White and Color Ambiance .....	35		

<b>Lámparas interior</b> .....	<b>36</b>	<b>Lámparas exterior</b> .....	<b>64</b>
Hue Bloom White .....	38	Hue Outdoor Strip .....	66
Hue Iris Clear .....	40	Lily Hue .....	68
Hue Play .....	42	Calla Hue pedestal .....	70
Hue Go White .....	44	Cable Hue extensión para exterior .....	71
Hue LightStripPlus .....	46	Calla Hue pedestal-Sist. de bajo voltaje.....	72
Signe Hue .....	48	Discover Hue proyector .....	74
Sana Hue .....	50	Econic Hue apliques .....	76
Liane Hue .....	52	Econic Hue pedestal .....	78
Ensis Hue .....	54	Impress Hue aplique .....	80
Flourish Hue .....	56	Impress Hue pedestal .....	82
		Impress Hue pedestal-Sist. de bajo voltaje .....	84

## Hue White Ambiance ..... 86

<b>Bombillas Hue</b> .....	<b>90</b>	<b>Lámparas interior</b> .....	<b>94</b>
E27 Hue White Ambiance .....	91	Being Hue plafón .....	96
GU10 Hue White Ambiance .....	92	Being Hue suspendida .....	98
E14 Hue White Ambiance .....	93	Still Hue plafón .....	100
		Fair Hue plafón .....	102

Fair Hue suspendida .....	104	Struana Hue plafón .....	124
Cher Hue plafón .....	106	Adore Hue .....	126
Cher Hue suspendida .....	108	Pillar foco .....	132
Amaze Hue suspendida .....	110	Runner foco .....	134
Devote Hue suspendida .....	112	Buratto foco .....	136
Explore Hue suspendida .....	114	Buckram foco .....	138
Explore Hue sobremesa .....	116	Milliskin foco .....	140
Explore Hue foco .....	118	Aurelle .....	142
Wellner Hue sobremesa .....	120		
Wellness Hue sobremesa .....	122		

## Hue White.....144

### **Bombillas Hue 148 Lámparas exterior 154**

E27 Hue White .....	149	Turaco Hue aplique, pedestal y poste .....	156
E27 Hue White .....	150	Lucca Hue aplique, pedestal y poste .....	158
GU10 Hue White .....	152	Tuar Hue aplique, pedestal y poste .....	160
E14 Hue White .....	153	Fuzo Hue White .....	162
		Welcome Hue proyector .....	164

## Controles inteligentes.....166

Puente Hue .....	168	Sensor interior Hue .....	174
Interruptor Hue Tap .....	170	Sensor exterior Hue .....	176
Interruptor inalámbrico Hue .....	172	Enchufe inteligente Hue .....	178

# ¿Dónde quieres utilizar Philips Hue?

## Baño

						
<b>Adore</b> aplique 126	<b>Adore</b> espejo 126	<b>Adore</b> plafón 126	<b>Adore</b> foco empotrado 128	<b>Adore</b> luz espejo 128	<b>Adore</b> focos 130	<b>Struana</b> plafón 124

## Salón

					
<b>Amaze Hue</b> suspendida 110	<b>Argenta Hue</b> foco 60	<b>Being Hue</b> suspendida 98	<b>Centura Hue</b> foco empotrado 62	<b>Cher Hue</b> suspendida 108	<b>Fair Hue</b> suspendida 104
					
<b>Fugato Hue</b> foco 58	<b>Liane Hue</b> aplique 52	<b>Sana Hue</b> aplique 50	<b>Signe Hue</b> pie 48	<b>Signe Hue</b> sobremesa 48	



## Salón - Dormitorio

---



**Hue Iris Clear**  
mesa  
40

**Hue Bloom White**  
mesa  
38

**Hue Go**  
mesa  
44

**Hue LightStripPlus**  
46

**Wellner Hue**  
mesa  
120

**Wellness Hue**  
mesa  
122



**Explore Hue**  
applique  
118

## Salón - Dormitorio - Pasillo

---



**Buckram**  
foco  
138

**Burato**  
foco  
136

**Milliskin**  
foco empotrado  
140

**Pillar**  
foco  
132

**Runner**  
foco  
134

## Salón - Dormitorio - Cocina

---



**Being Hue**  
plafón  
96

**Cher Hue**  
plafón  
106

**Explore Hue**  
suspendida  
114

**Fair Hue**  
plafón  
102

**Still Hue**  
plafón  
100

## Salón - Cocina

---



**Aurette Hue**  
plafón  
142

**Devote Hue**  
suspendida  
112

## Sala de estar - Sala de juegos

---



**Hue Play**  
42

**Ensis Hue**  
suspendida  
54

**Flourish Hue**  
56

## Exterior



**Calla Hue**  
70



**Discover Hue**  
projector  
74



**Econic Hue**  
76



**Fuzo Hue**  
162



**Hue Outdoor Strip**  
66



**Impress Hue**  
80



**Lily Hue**  
68



**Lucca Hue**  
158



**Tuar Hue**  
160



**Turaco Hue**  
156



**Welcome Hue**  
White projector  
164


hue personal  
wireless  
lighting

# Enciende tu imaginación



# ¿Qué es Hue?

**Philips Hue** es tu sistema de iluminación inalámbrico personal, diseñado para la vida real.



Combina luz LED brillante y energéticamente eficiente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz. La riqueza de la iluminación es tan mágica como la vida real cuando la enciendes.



# Dos formas de usar Philips Hue

## » Usando Bluetooth



Comienza en  
2 sencillos pasos:




### Paso 1

Instala las bombillas y  
enciende el interruptor.



### Paso 2

Descarga la App Hue  
Bluetooth y sigue las  
indicaciones.







hue personal wireless lighting

# » Usando Puente Hue



Comienza en 3 sencillos pasos:



## Paso 1

Instala las bombillas y enciende el interruptor.



## Paso 2

Enciende el puente Hue y conéctalo a tu router Wi-Fi.


































## Paso 3

Descarga la App Puente HUE y sigue las indicaciones.



# Nuevo sistema de control por **Bluetooth**

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Controla hasta 10 luces en una habitación, crea un ambiente adecuado para cada ocasión o controla las luces con la voz. Y no se preocupe, incluso si comienza con un sistema controlado por Bluetooth, siempre puede agregar un Puente Hue, activando la red Zigbee y controlar las luces de una forma más avanzada.

Bluetooth		Puente Hue
10	 N° máx de luces	50
1 habitación	 Alcance	Toda la casa
 *	 Control con voz	
	 Regulación-sin instalación	
	 Funciona con Hue Dimmer Switch	
	 De luz cálida a luz fría **	
	 16 millones de colores de luz ***	
-	 Programa rutinas diarias **	
-	 Accesorios inteligentes Hue	
-	 Temporizadores y horarios	
-	 Control fuera de casa	
-	 Rutinas para despertarse y dormir	
-	 Sincronizar luces con música y películas ***	
-	 Luz sincronizada con tus juegos ***	

\* Con Amazon Alexa y Google Home | \*\* Con White ambiance y White and color ambiance | \*\*\* Con White and color ambiance


## Fácil de instalar

Tan fácil como instalar bombillas Hue compatibles con Bluetooth y descargarse la app.



## Controla con la voz

Philips Hue funciona con los principales asistentes de voz para permitirte controlar las luces con tu voz. Utiliza el servicio de voz de Alexa para encender tus luces Philips Hue antes de irte a la cama, para regularlas desde el sofá y ver una película o para ajustar las luces para leer en tu sillón favorito, todo sin mover un dedo. Constantemente se añaden nuevas funcionalidades para ofrecer la mejor experiencia de iluminación controlada por la voz.





## Ilumina tus momentos

Crea escenas basadas en la configuración de luz actual o configura la escena con las escenas Philips Hue y ajústala a tu gusto



## Control inteligente desde tú móvil

Con la aplicación controla hasta 10 luces en una habitación y crea el ambiente perfecto para cualquier ocasión. Controla tus luces fácil y cómodamente con la aplicación Philips Hue Bluetooth.

Busca los productos Hue compatibles con Bluetooth 



Gama **White and Color Ambiance**



Gama **White Ambiance**



Gama **White**

# Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente

El puente Hue, es el corazón del sistema Philips Hue, te brinda un control total sobre tus luces a través de la app Hue, administra todas tus luces LED y almacena tus configuraciones personalizadas.

El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.



## Hue Bridge + Hue app una combinación poderosa

- Conecta hasta 50 luces LED
- Controla tus luces incluso lejos de casa
- Crea tus propios ambientes
- Configura tus accesorios inteligentes



## Juega con la luz

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores de la aplicación Hue para adaptar la luz a tu estado de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento especial con toques de luz. Guarda tus ajustes de luz favoritos y recupéralos cuando quieras.



## Control inteligente

Controla tus luces desde tu teléfono inteligente o tu tableta mediante la aplicación Philips Hue o añade interruptores al sistema para activar las luces. Programa temporizadores, notificaciones, alarmas...







## Sincroniza las luces con música, películas o juegos

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura lo que estás viendo, escuchando o a lo que estás jugando y lo traduce en una receta de luz...



## Siéntete seguro con la iluminación inteligente Hue

Con la aplicación Philips Hue, puedes controlar tus luces desde cualquier lugar. Haz que las luces se enciendan cuando llegues a casa o imita tu presencia encendiendo y apagando aleatoriamente luces cuando estás lejos.



## Luz para tu bienestar

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al comportamiento, a la atención y a las rutinas. Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima para cada momento, activarte, concentrarte, leer o relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.



## Compatible con Apple Homekit y con los asistentes de voz de Google y Amazon

Utiliza la voz para controlar tu iluminación HUE. Ya no necesitas levantarte del sofá para cambiar el color de las luces o para encenderlas y apagarlas.

# ¿Cómo funciona Philips Hue?

1

## Instala la bombilla y/o luminaria

Elige tu Hue. Puedes comprar los packs que llevan incluido el puente o comprar bombillas y luminarias por separado.







2

## Elige tu sistema de control



® Mediante Bluetooth controlarás hasta 10 luces en una habitación.



Mediante el Puente Hue puedes controlar el sistema en casa y desde fuera de casa y añadir hasta 50 lámparas y accesorios.

3

## Descarga la app Hue Puente Philips o Hue Bluetooth Philips

A través de las App gratuitas puedes empezar a jugar y disfrutar al completo de la experiencia Hue.



# El ecosistema Hue

Es fácil configurar y ampliar tu sistema personal de iluminación sin cables Phillips Hue.

**Descubre cómo puedes dar vida a tu hogar inteligente con distintas bombillas, lámparas, interruptores y sensores inteligentes.**



**Elige tus bombillas o lámparas Hue**

+



**Elige tu sistema de control**

+



**Controles inteligentes**



**Descárgate la app Hue**





## El sistema

Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, segura y fiable para controlar las luces. Continuamente se añaden nuevas características y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de software y firmware pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las luces. El sistema Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros sistemas basados en ZigBee para automatizar otros elementos del hogar.



## El puente

El puente es el corazón del sistema Philips Hue, que conecta tu dispositivo inteligente a las luces de Philips Hue. Puedes añadir hasta 50 luces y accesorios Philips Hue a un puente. Con el enlace Wi-Fi a través del router, también conecta el sistema con el mundo exterior, para poder controlarlo desde fuera de casa.

El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.



## Bluetooth

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Establezca el ambiente de una habitación individual con una bombilla LED con capacidad Bluetooth y la aplicación Bluetooth de Hue y podrá controlar hasta 10 luces.



## Hue bombillas y lámparas

Las luces LED, inteligentes y energéticamente eficientes, hacen que Philips Hue cobre vida. Proporcionan luz hermosa y brillante para tus actividades diarias, momentos especiales y experiencias envolventes. También son prácticas. Se atenúan. Parpadean. Envían impulso. Hacen prácticamente cualquier cosa que tú desees. Además, están disponibles en diferentes formas, tamaños y modelos para adaptarse a tu hogar. Disfruta de Hue tanto en interior como en exterior.



## Aplicaciones

### HUE PUENTE APP | HUE BLUETOOTH APP para móvil

Las nuevas APP tiene un nuevo aspecto y cómodos accesos directos para que ajustes la iluminación inteligente. Descárgate la app correspondiente al sistema de control elegido (Puente Hue o Bluetooth). Las aplicaciones también incorporan escenas diseñadas una a una por nuestros expertos en iluminación.



### HUE APP para ordenador

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura el contenido que estás viendo, escuchando o de lo que estás jugando y lo traduce en una receta de luz inmediata para una experiencia envolvente. Sincroniza tus luces con vídeos, música y juegos.

## Aplicaciones de terceros



**Sync My Lights**  
Entertainment



**Lightbow**  
Lifestyle



**Hue Disco**  
Music



**Sleep Cycle alarm clock**  
Healthcare and Fitness



**iConnectHue**  
Utilities



**OnSwitch**  
Lifestyle



**Thunderstorm for Hue**  
Entertainment



**hueTube**  
Entertainment



**Utakata moodlight**  
Lifestyle



**Yonomi**  
Lifestyle





## Controles inteligentes

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores fácilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

## HueLabs

HueLabs es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar prototipos y conceptos nuevos en una etapa incipiente. ¡Sus comentarios pueden realmente hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de sacar más provecho a su sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle!




## El portal My hue

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores fácilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

[www.meethue.es](http://www.meethue.es)

## Friends of Hue

Con Friends of Hue, la iluminación de tu hogar se convierte en mucho más; eso es lo que ocurre cuando los productos y dispositivos inteligentes funcionan juntos sin problemas. Y debido a que las casas de hoy son más inteligentes, tu vida es más fácil.



Works with  
**Apple HomeKit**

Utiliza el control por voz con Siri o conecta Philips Hue con otros accesorios de Apple HomeKit y controla tu hogar.

### IFTTT

Conoce al instante cuando sucede algo con las recetas de iluminación personal, cuando recibes correos electrónicos, Me gusta, acciones u otros eventos web.



Cuida tu hogar con Nest, que automatiza tu iluminación Philips Hue y simula tu presencia cuando estás lejos.

### XFINITY Home

Aumenta tu tranquilidad con una solución de hogar inteligente basada en la nube que te permite controlar tus luces Philips Hue desde una aplicación central.



Funciona con el  
**Asistente de Google**

Controla las luces en toda tu casa simplemente preguntando al Asistente de Google. Comienza diciendo "Ok Google" y tu asistente estará listo para ayudarte.

### logitech

La vida es más divertida cuando las luces Philips Hue y el entretenimiento en el hogar funcionan como uno, dirigidos por el control remoto Logitech Harmony.



Controla tu iluminación Philips Hue desde tu teléfono inteligente con Samsung SmartThings y conecta los dispositivos conectados para trabajar en conjunto.



Haz que tu experiencia de juego sea más envolvente vinculando tus luces Philips Hue a los equipos Razer Chroma™





# Tres gamas para elegir



## Gama **White and Color Ambiance**

16 millones de colores

Combina luz LED brillante y eficiente energéticamente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz.





## Gama **White Ambiance**

Cambia la temperatura de color de cálidas a frías (2200K-6500K)

Personaliza tus rutinas diarias y conviértelas en momentos para disfrutar. Philips Hue te despierta y te ayuda a recargar la energía, a leer, a concentrarte y a relajarte.



## Gama **White**

Regula la intensidad de la luz. Sólo temperatura de color cálida 2700K

Controla tu iluminación inteligente desde la cama hasta el jardín. Se trata de hacerte la vida más fácil...

# Hue White and Color Ambiance

## Posibilidades infinitas

Empieza con el kit de inicio Philips Hue de luz blanca y de color, y da rienda suelta a tu imaginación. Descubre todo lo que puedes hacer con la luz blanca y de color, ahora con colores aún más intensos, para unos entornos optimizados.



Control inteligente



Control desde fuera de casa



Dormir y despertar



Bienestar



Programaciones de luz



Regulación cómoda



Pinta con luz



Sincroniza con música



Crea tu ambiente



Sincroniza con videos

## Enciende tu imaginación

- Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles
- Sincroniza las bombillas Hue de Philips con las películas y la música

## Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría y brillante
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

## Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Controla las luces a tu manera

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple



# Diviértete con tus luces

Mira, escucha o juega como nunca mientras tus efectos favoritos de vídeo, audio y juegos llenan la habitación. No tienes más que vincular tu sistema de iluminación inteligente Philips Hue a vídeos, música o juegos y transformar tu habitación en un escenario para el ocio.

Requiere un puente Philips Hue



## Sincroniza tus luces **con vídeos y películas**

Siéntete como si estuvieras en el cine desde tu propio sofá. Disfruta de efectos de luz inmediatos y envolventes que se adaptan a lo que ocurra en tu pantalla. Convierte cada luz en un efecto especial durante las secuencias de acción y experimenta los efectos ambientales de una iluminación más sutil que complementa a la perfección la fotografía de cada película.



## Sincroniza tus luces **con juegos**

Descubre una nueva dimensión de inmersión espacial llevando los entornos y los efectos de juego a tu habitación. Desde efectos de cámara lenta a la medida de los entornos de juego hasta destellos rápidos durante secuencias llenas de acción, Philips Hue te sumerge a fondo en el juego.



Asegúrate de que el bridge cuadrado y las luces white and color ambiance estén conectados y cuenten con alimentación eléctrica.

Configura una nueva área de ocio en la aplicación Philips Hue.





Utiliza la aplicación Philips Hue Sync en tu PC o Mac, o conecta con Razer.

## Sincroniza tus luces **con música**

Crea un entorno relajado y evocador para descansar. O bien, convierte cada compás en un efecto de luz y transforma cualquier habitación en una pista de baile. Los efectos de luz son personalizables y pueden utilizarse, junto con la música, para adaptarse a cualquier estado de ánimo o situación.

# Enriquece tu espacio exterior

Deleita tu imaginación y deja que Philips Hue haga que tu espacio al aire libre se vea perfecto. Puedes adaptar el ambiente a cualquier ocasión: una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relajación en una noche de verano.



## Crea el ambiente exterior perfecto

Transforma un jardín sin brillo en un hermoso espacio al aire libre con Philips Hue. Coloca lámparas con luz de colores, desde sobremuros para iluminación de caminos y apliques hasta focos y mucho más. Lámparas con luz blanca o luz blanca y de colores para preparar el escenario para un evento al aire libre increíble.



Requiere un puente Philips Hue



## Relájate con luz blanca de cálida a fría

Alarga tus veladas con la iluminación exterior de Philips Hue. Establece el ambiente adecuado en tu patio o terraza y relájate. Desde la cálida luz blanca de un sol de verano hasta la fresca luz del día en invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para adaptarla a tu estado de ánimo durante todo el año.



## Luz especial para ocasiones especiales

¿Esperas a la familia o amigos? Prepara tu iluminación exterior para la ocasión. Ya sea una cena acogedora en la terraza, una barbacoa en el patio o una fiesta en el jardín, puedes agregar un toque de magia a cada reunión con Philips Hue. Crea escenas coloridas o efectos dinámicos para disfrutar estos momentos especiales.

hue personal wireless lighting

Hue White and Color Ambiance



## Fácil de instalar y extender

Ilumina caminos, crea aspectos destacados en tus jardines o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo, usando focos Hue o bolardos. El sistema es de bajo voltaje, seguro para el jardín y fácil de instalar. Olvídate del electricista: crea y extiende tu sistema de iluminación inteligente como quieras.



# Bombillas Hue White and Color Ambiance



# E27 Hue White and Color Ambiance



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes: 806 lm
- Eficacia de 80 lúmenes/W a 4000K
- IRC >80 desde 2000K-4000K

## Starter Kit **Novedad**

Philips HueWCA 9W A60 E27 3set sw 2 EUR  
8718699696917



PVPR **199,95 €**

◀ Incluye **3 bombillas,**  
**puede Hue y 2 mandos**  
**a distancia**

## Pack dual **Novedad**

Philips HueWCA 9W A60 E27 2P EUR  
8718699673284

PVPR **99,95 €**



## Pack individual **Novedad**

Philips HueWCA 9W A60 E27  
8718699673109

PVPR **59,95 €**







# GU10 Hue White and Color Ambiance



## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Consumo: 5,7 W
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 36
- Flujo en lúmenes: 350 lm (a 4000K)
- IRC >80 desde 2000K-4000K

## Starter Kit Novedad

Philips HueWCA 5,7W GU10 3set EUR  
8718699629274

PVPR **169,95 €**

◀ Incluye **3 bombillas,**  
y puente Hue



## Pack dual Novedad

Philips HueWCA 5,7W GU10 2P EUR  
8718699629250

PVPR **99,95 €**



## Pack individual Novedad

Philips HueWCA 5,7W GU10 EUR  
8718699628659

PVPR **59,95 €**





# E14 Hue White and Color Ambiance

## Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)

## Pack dual

Philips Hue 6,5W B39 E14 EU 2P  
8718696695241

PVPR **99,95 €**



## Pack individual

Philips Hue 6,5W B39 E14 EU  
8718696695166

PVPR **59,95 €**



# Lámparas interior

## Hue White and Color Ambiance



Transforma el ambiente de tu hogar con solo pulsar un botón. Utiliza más de 16 millones de colores y 50.000 tonos de luz blanca fría a cálida para crear momentos especiales, crear el ambiente para una fiesta o sencillamente relajarte por la noche.



# Hue Bloom White

hue personal wireless lighting

Bloom es una pequeña luminaria que ofrece grandes posibilidades para mejorar tu decoración. Proyecta hermosas e impresionantes luces y se funde perfectamente con el entorno.



## Características

- Vida útil de hasta 20.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 19 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 120 lm
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento



COL Bloom White  
7299760PH

PVPR **69,95 €**



# Hue Iris Clear

hue personal wireless lighting

Iris es una luminaria con estilo para llevarla a cualquier rincón de tu hogar. Puedes utilizarla en tu escritorio para concentrarte, en tu mesita de noche para despertarte o llevarla contigo a tu rincón favorito.

## Características

- Vida útil de hasta 20.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 90 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 210 lm
- Tecnología de la bombilla LED 24 V
- Red eléctrica Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento



COL Iris Clear  
719960PH

PVPR **79,95 €**





Hue White and Color Ambiance





# Hue Play

hue personal wireless lighting

Crea un ambiente vibrante con las barras de luces Hue Play. Elige entre 16 millones de colores para experimentar diferentes efectos de iluminación. Colócalas en el suelo, sobre el armario o móntalas en la parte posterior del televisor y llena tu pared de luz.

## Características

- Flujo luminoso total : 500-600 lm (4000K)
- Consumo: 6,6 W
- Flujo luminoso 530 lúmenes
- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- IP20 - Clase II
- 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de blanco
- Solo utilización con el puente HUE
- Con un alimentador podremos conectar hasta 3 HUE PLAYS
- El alargador de 5 metros de cable HUE PLAY te permite realizar el montaje donde desees
- Precisa del puente HUE

↑ 252 → 43 ↗ 36

## Hue Play Pack 1

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

Hue Play 1 Kit Negro  
7820130P7



Hue Play 1 Kit Blanco  
7820131P7



PVPR **69,95 €**

## Hue Play Pack 2

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

Hue Play Doble Pack Negro  
7820230P7



Hue Play Doble Pack Blanco  
7820231P7



PVPR **129,95 €**



Hue White and Color Ambiance

## Hue Play Extensiones

No incluyen alimentador

Hue Play Extensión Negro  
7820330P7

Hue Play Extensión Blanco  
7820331P7

Alargador de Cable HUE PLAY 5 m  
7820430P7



PVPR **59,95 €**

PVPR **14,95 €**

# Hue Go White



hue personal wireless lighting

Esta nueva versión cuenta con capacidad Bluetooth, lo que significa que se puede controlar con la aplicación gratuita Hue Bluetooth o con la voz a través de asistentes de voz. Manteniendo su diseño característico, el nuevo Philips Hue Go cuenta con una duración de la batería mejorada, lo que significa que puedes llevarla a cualquier lugar durante un período de tiempo aún más largo.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 300 lm
- Tecnología de la bombilla: 24 V
- Es inalámbrica, portátil y recargable, hasta 3 horas de autonomía.
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: integrado Sí
- Consumo 6 W
- Flujo: 520 lúmenes
- Potencia de la bombilla incluida: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.



COL Hue Go V2 EU White  
7602031P7

PVPR **79,95 €**



Hue White and Color Ambiance





# Hue LightStripPlus

hue personal wireless lighting

Integra Philips Hue Lightstrip Plus en los muebles, empotrada o bajo los armarios de cocina o resalta detalles arquitectónicos con una luz indirecta tenue. Philips Hue Lightstrip Plus es la fuente de luz más versátil y resistente para dar vida a cualquier habitación. Ampliable hasta 10 metros.

## Características

- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- Red eléctrica: 50-60 Hz
- Rango: 220 V-240 V
- Consumo: 20 W
- Flujo: 1600 lúmenes
- Código IP: IP20



Kit Lightstrip Plus (pack 2m+1m + accesorio para esquinas)  
8718699625856

PVPR **99,95 €**



LightStrip Plus  
(alimentador + 2m de tira)  
7190155PH

PVPR **79,95 €**




Extensión LightStripPlus  
(1m de tira + accesorios para esquinas)  
7190255PH

PVPR **24,95 €**





Hue White and Color Ambiance



# Signe Hue



Novedad

hue personal wireless lighting

Decora tus paredes con luz indirecta en cualquier color o tono de blanco con la lámpara Signe de Philips Hue White and Color Ambiance. Su diseño fino combina a la perfección con cualquier interior y crea un efecto único de luz sobre tus paredes.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total : 1000lm (14 W); 2500lm (32 W)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado.
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.



Signe Hue lámpara de mesa  
aluminio 1x14W 24V  
(Producto con enchufe)  
**4080148P9**

PVPR **169,95 €**



Signe Hue lámpara de pie  
aluminio 1x32W 24V  
(Producto con enchufe)  
**4080248P9**

PVPR **269,95 €**





# Sana Hue



Novedad

hue personal wireless lighting

La lámpara mural Sana de Philips Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1500 lm
- Color de la luz 2200–6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 100 V–240 V, 50–60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.



Sana Hue aplique mural negro 1x20W 24V  
(Producto con enchufe)  
**4090130P9**

PVPR **169,95 €**



Sana Hue aplique mural blanco 1x20W 24V  
(Producto con enchufe)  
**4090131P9**

PVPR **169,95 €**



# Liane Hue



**Novedad**

**hue** personal wireless lighting

La lámpara mural Liane de Philips Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara 900 lm
- Color de la luz 2200–6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V–240 V
- LED integrado.
- Potencia: 12 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Liane Hue aplique mural negro 1x12W 24V  
**4090230P9**

PVPR **169,95 €**



Liane Hue aplique mural blanco 1x12W 24V  
**4090231P9**

PVPR **169,95 €**







# Ensis Hue



**Novedad**

hue personal wireless lighting

El diseño fino y la iluminación ascendente y descendente de la lámpara colgante Ensis White Color Ambiance permiten obtener fácilmente una combinación perfecta de luz funcional y ambiental. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 6000 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra.



Ensis Hue Lámpara suspendida  
blanca 2x39W 24V  
4090331P9

PVPR **399,95 €**



# Flourish Hue



Novedad

hue personal wireless lighting

Obtén una luz potente para cualquier ocasión con la lámparas Flourish, que te permiten configurar una luz cálida a fría y de color. Funcionan como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.



Flourish Hue plafón blanco  
1x32W 24V  
4090531P9

PVPR **249,95 €**

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total : 1x2400 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- LED integrado
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 141 → 359 ↗ 359



Flourish Hue lámpara de sobremesa blanco 1x9.5W 230V  
(Producto con enchufe)  
4090431P9

PVPR **129,95 €**

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total : 1x806 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bombilla WACA E27 incluida
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 175 → 261 ↗ 261



Flourish Hue lámpara suspendida blanco 1x31W 24V  
4090631P9

PVPR **349,95 €**

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total : 1x3000 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- LED integrado
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 1800 → 401 ↗ 401







# Fugato Hue



Novedad

hue personal wireless lighting

Resalta tus objetos favoritos con Hue Fugato, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blancos y hasta 16 millones de colores.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra.



Fugato Hue blanco 2L  
5063231P7

PVPR **169,95 €**



Fugato Hue negro 2L  
5063230P7

PVPR **169,95 €**



Fugato Hue blanco 3L  
5063331P7

PVPR **239,95 €**



Fugato Hue negro 3L  
5063330P7

PVPR **239,95 €**



Fugato Hue blanco 1L  
5063131P7

PVPR **89,95 €**



Fugato Hue negro 1L  
5063130P7

PVPR **89,95 €**



Fugato Hue blanco 4L  
5063431P7

PVPR **269,95 €**



Fugato Hue negro 4L  
5063430P7

PVPR **269,95 €**



# Argenta Hue



**Novedad**

**hue** personal wireless lighting

Resalta tus objetos favoritos con Hue Argenta, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blanca y más de 16 millones de colores.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Flujo en lúmenes: 350lm (a 4000K)
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



Argenta Hue blanco 2L  
5062231P7

PVPR **169,95 €**



Argenta Hue aluminio 2L  
5062248P7

PVPR **169,95 €**



Argenta Hue blanco 3L  
5062331P7

PVPR **239,95 €**



Argenta Hue aluminio 3L  
5062348P7

PVPR **239,95 €**



Argenta Hue blanco 1L  
5062131P7

PVPR **89,95 €**



Argenta Hue aluminio 1L  
5062148P7

PVPR **89,95 €**



Argenta Hue blanco 4L  
5062431P7

PVPR **269,95 €**



Argenta Hue aluminio 4L  
5062448P7

PVPR **269,95 €**





# Centura Hue



hue personal wireless lighting

Hue Centura ofrece el toque perfecto de ambiente en cualquier ocasión. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth para ajustar al instante escenas de iluminación en una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 240 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Si
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Centura Hue empotrable  
blanca redonda  
5045131P7

PVPR **64,95 €**



Centura Hue empotrable  
aluminio redonda  
5045148P7

PVPR **64,95 €**



Centura Hue blanca  
empotrable cuadrada  
5055131P7

PVPR **64,95 €**



Centura Hue aluminio  
empotrable cuadrada  
5055148P7

PVPR **64,95 €**



A group of people are gathered in a backyard at night. In the foreground, a person in a brown football uniform and helmet is crouching on the grass, holding a watermelon. To their right, another person in a dark jacket and silver football helmet is also crouching. In the background, a woman in a blue denim jacket and floral dress is cheering with her arms raised, and another woman in a patterned dress is holding a drink. A glowing red and white outdoor lamp is visible on the grass. The scene is illuminated by warm, ambient lighting, likely from the Hue White and Color Ambiance lamps.

# Lámparas exterior

## Hue White and Color Ambiance





Haz que tus luces exteriores se adapten a la ocasión. Ya se trate de una cena íntima en el balcón, una barbacoa en el patio o una fiesta en jardín... puedes darle ese toque mágico a cualquier reunión con Philips Hue.

Crea escenas coloridas o efectos dinámicos lentos para disfrutar esos momentos especiales al máximo.



# Hue Outdoor Strip

hue personal wireless lighting

Al ser completamente flexible, la tira de luz para exteriores te permite moldearla y adaptarla como tú quieras. Colócala a lo largo de un sinuoso camino exterior o deja que suba por una pared o columna; puedes instalarla en cualquier lugar con los clips y tornillos que incluye.

## Características

- Duración: 25.000 h
- Código IP: IP67
- Consumo 19 W
- Flujo: 850lm (2m), 1600lm (5m)
- Red eléctrica: 24 V
- Características adicionales: Efecto de luz difusa



Lightstrip para exteriores 5 m  
(alimentador incluido)  
8718696804650

PVPR **159,99 €**



Lightstrip para exteriores 2 m (alimentador incluido)  
8718696804773

PVPR **89,95 €**





Hue White and Color Ambiance



# Lily Hue Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o crear cualquier ambiente que desees. La unidad básica proporciona 1 o 3 puntos de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión.
- Clase de protección II: doble aislamiento.
- Dimensiones por unidad:

↑ 194 → 84 ↗ 70



Lily Hue antracita kit 1 foco  
1742830P7

PVPR **129,95 €**



Lily Hue antracita Kit 3 focos  
1741430P7

PVPR **299,99 €**

### Que incluye el Kit:




Lily Hue extensión 1 foco  
(no incluye enchufe)  
1741530P7

PVPR **89,99 €**

### Que incluye el Kit:









# Calla Hue Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 252 → 104 ↗ 104



Que incluye el Kit:



Calla Hue base pedestal negro 1x8W 24V  
1742330P7

PVPR **139,99 €**



Que incluye el Kit:



Calla Hue ext. pedestal negro 1x8W 24V  
1742030P7

PVPR **99,99 €**



## Cable Hue extensión para exterior

- Para familias: Lily, Calla y tira de exterior
- Especialmente diseñado para exterior
- Fácil instalación y ampliación
- 2 años de garantía
- Dimensiones: 5m aprox.
- Material: Neopreno



Cable alargador HUE  
para exterior  
**1742430PN**

PVPR **14,99 €**

# Calla Hue Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 8 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 400 → 104 ↗ 104



Calla Hue base pedestal grande negro  
1745130P7

PVPR **149,99 €**

Que incluye el Kit:



Calla Hue extensión pedestal grande negro  
1743730P7

PVPR **119,99 €**

Que incluye el Kit:







# Discover Hue proyector

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El proyector Discover puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades que te dan una acogedora bienvenida a casa. Con millones de opciones de colores, también puedes crear cualquier ambiente. El puente Hue no está incluido..



Discover Hue WACA EU  
1743530P7

PVPR **149,95 €**

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 141 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.






# Econic Hue apliques

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.



↑ 115 → 260 ↗ 260

Econic Hue WACA EU  
aplique cuadrado  
**1743830P7**

PVPR **139,95 €**



↑ 301 → 194 ↗ 244

Econic Hue WACA EU  
aplique up  
**1743930P7**

PVPR **139,95 €**



↑ 312 → 194 ↗ 244

Econic Hue WACA EU  
aplique down  
**1744030P7**

PVPR **139,95 €**





# Econic Hue pedestal

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de pedestal Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las ventajas, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.



↑ 322 → 163 ↗ 163

Econic Hue WACA EU  
pedestal  
1744130P7

PVPR **129,99 €**



↑ 1000 → 163 ↗ 163

Econic Hue WACA EU  
poste  
1744230P7

PVPR **159,99 €**







# Impress Hue applique

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El applique Impress puede conectarse a tu puente Hue existente para que te beneficies de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.



↑ 240 → 120 ↗ 141

Impress Hue WACA EU  
applique  
**1742930P7**

PVPR **109,99 €**



↑ 240 → 190 ↗ 117

Impress Hue WACA EU  
applique grande  
**1743030P7**

PVPR **119,99 €**



# Impress Hue pedestal

hue personal wireless lighting

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. Requiere un puente Hue.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 400 → 100 ↗ 100

Impress Hue WACA EU  
pedestal negro  
1743130P7

PVPR **129,99 €**



↑ 770 → 100 ↗ 100

Impress Hue WACA EU  
poste  
1743230P7

PVPR **149,95 €**





# Impress Hue pedestal Sistemas de bajo voltaje

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. Con el sistema de baja tensión, ya no necesitas instalación previa. Requiere un puente HUE y el kit básico con el enchufe, puedes ampliar tu sistema hasta 5 dispositivos.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bajo voltaje 24 V
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento
- Se pueden conectar hasta 5 dispositivos con 1 transformador.



↑ 400 → 100 ↗ 100

Impress Hue WACA EU  
pedestal negro 2xNW  
1745430P7

PVPR **164,99 €**

Que incluye el Kit:



Low  
volt



↑ 400 → 100 ↗ 100

Impress Hue ext. WACA EU  
pedestal  
1743430P7

PVPR **129,99 €**







# Hue White Ambiance

## Luz para tus momentos

Comienza con el kit de inicio, crea un ambiente mas confortable y siéntete mejor con una luz natural. Ideal para cualquier momento del día, desde el amanecer hasta el ocaso. Puedes controlarla fácilmente a través de tu dispositivo inteligente o al interruptor inalámbrico incluido y conectarla a los dispositivos disponibles.





Control  
inteligente



Control desde  
fuera de casa



Dormir y  
despertar



Bienestar



Programaciones  
de luz



Regulación  
cómoda



Crea tu  
ambiente

## Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría de 2200 a 6500k
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

## Disfruta de tu tranquilidad

- Controla las luces a tu manera

## Control sencillo

- Control mediante mando inalámbrico Philips Hue incluido

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Conéctala a tus wearables
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

# ¡Un ambiente para cada actividad!



## Recetas de luz

Gracias a la iluminación regulable, puedes utilizar el mismo espacio para cada actividad, con la iluminación idónea para cada una de ellas. Elige una luz cálida para estimular tu creatividad o relajarte. Ilumina la estancia con una luz más fría para trabajar con eficacia y llenarte de energía.







### Disfruta del momento **y relájate**

Deja que la luz cálida te abrace y disfruta de tu momento de evasión.



### Devora **tu libro favorito**

Para relajarte mientras lees tu novela favorita elige una luz blanca con un toque cálido.



### Mantén la concentración **mientras trabajas**

La luz ligeramente fría te mantendrá concentrado en sus tareas diarias.



### **Llénete de energía** con la iluminación

Estimula tu metabolismo y llénate de la energía que te transmite la luz blanca fría.

# Bombillas Hue White Ambiance



# E27 Hue White Ambiance



## Starter Kit **Novedad**

Philips HueWA 8,5W A60 E27 3set sw EUR  
8718699673345



PVPR **129,95 €**

« Incluye **3 bombillas,**  
**punte Hue y mando**  
**a distancia**

## Kit con mando **Novedad**

Philips HueWA LRK 8,5W A60 E27 EU  
8718699673208

PVPR **34,95 €**

Incluye **bombilla y**  
**mando a distancia** »



## Pack individual **Novedad**

Philips HueWA 8,5W A60 E27 EU  
8718699673147

PVPR **29,95 €**



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 8,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Flujo en lúmenes: 806 lm

## Pack dual **Novedad**

Philips HueWA 8,5W A60 E27 2P EUR  
8718699673369

PVPR **44,95 €**







# GU10 Hue White Ambiance



## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Consumo: 5 W
- Equivalencia en incandescencia: 50 W
- Flujo en lúmenes: 350 lm (4000K)

## Pack dual **Novedad**

Philips HueWA 5W GU10 2P EUR  
8718699629298

PVPR **44,95 €**



## Pack individual **Novedad**

Philips HueWA 5W GU10 EUR  
8718699628673

PVPR **29,95 €**





# E14 Hue White Ambiance

## Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)

## Pack dual

Philips HueAmbiance 6W B39 E14 EU 2P  
8718696695265

PVPR **44,95 €**



## Pack individual

Philips HueAmbiance 6W B39 E14 EU  
8718696695203

PVPR **29,95 €**



# Lámparas interior

## Hue White Ambiance





Estas lámparas ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría.

Con la completa regulación de las luces, de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

# Being Hue plafón con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 145 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 32 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 50 → 350 ↗ 350



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Being Hue plafón negro 1x32W 24V  
**3261030P7**



Being Hue plafón aluminio 1x32W 24V  
**3261048P7**



Being Hue plafón blanco 1x32W 24V  
**3261031P7**

PVPR **139,00 €**

Mando a distancia  
incluido en  
el pack






# Being Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño elegante de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de interiores.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 80 a 1580 → 421 ↗ 421



Being Hue suspendida  
negro 1x39W 24V  
4098430P7

PVPR **269,99 €**



Being Hue suspendida  
aluminio 1x39W 24V  
4098448P7



Being Hue suspendida  
blanca 1x39W 24V  
4098431P7

**Crea el ambiente  
adecuado** en cada  
momento.

Mando a distancia incluido en el pack



# Still Hue plafón con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño elegante de este plafón, ideal para todo tipo de interiores.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 145 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 32 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 72 → 390 ↗ 390



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Still Hue plafón negro 1x32W 24V  
**3261330P7**



Still Hue plafón aluminio 1x32W  
**3261348P7**



Still Hue plafón blanco 1x32W 24V  
**3261331P7**

PVPR **139,00 €**



Mando a distancia  
incluido en  
el pack




# Fair Hue plafón con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 32 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 98 → 444 ↗ 444



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Fair Hue plafón negro 1x39W 24V  
**4034030P7**



Fair Hue plafón blanco 1x39W 24V  
**4034031P7**

**PVPR 199,00 €**



Mando a distancia incluido en el pack








# Fair Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño elegante de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de interiores.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 120 a 1500 → 444 ↗ 444



Fair Hue suspendida  
negro 1x39W 24V  
4033930P7

PVPR **199,00 €**



Fair Hue suspendida  
blanca 1x39W 24V  
4033931P7

**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Mando a distancia incluido en el pack



# Cher Hue plafón con mando a distancia

Con el plafón Philips Hue white ambiance Cher en tu hogar puedes controlar fácilmente las rutinas de luz para cada momento del día. Utiliza el interruptor inalámbrico para establecer la luz correcta que te ayudará a relajarte, leer, concentrarte y cargarte de energía.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 94 → 475 ↗ 475



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Cher plafón negro 1x39W 24V  
4096730P7

PVPR **199,99 €**



Cher semiplafón negro 39W 24V  
4096930P7

PVPR **219,99 €**





Mando a distancia incluido en el pack

# Cher Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 291 a 1750 → 475 ↗ 475



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Cher Hue suspendida negro 1x39W 24V  
**4076130P7**

Cher Hue suspendida blanco 1x39W 24V  
**4076131P7**

PVPR **199,00 €**





Mando a distancia incluido en el pack





# Amaze Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.


## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 131 a 1500 → 434 ↗ 434



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Amaze Hue suspendida negro 1x39W 24V  
**4023330P7**

Amaze Hue suspendida blanco 1x39W 24V  
**4023331P7**

PVPR **199,00 €**



Mando a distancia incluido en el pack



Hue White Ambiance

# Devote Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 430 a 2430 → 110 ↗ 110



Devote suspendida blanco 1x9W 230V  
Extensión (**Versión sin mando**)  
**4300631P7**

PVPR **79,99 €**

Devote suspendida blanco  
1x9W 230V. **Versión con mando**  
**4300731P7**

PVPR **99,99 €**





Mando a distancia incluido en el pack



# Explore Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Diseñada para dirigir la luz hacia donde más lo necesites.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200–6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V–240 V, 50–60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.



↑ 435 a 2430 → 181 ↗ 181

Explore Hue suspendida  
blanco 1x9W 230V  
**4300131P7**

PVPR **149,99 €**



Mando a distancia incluido en el pack





# Explore Hue sobremesa

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Diseñada para dirigir la luz hacia donde más lo necesites, gracias a su cabezal orientable.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida:  
470 lm (mesa) / 806 lm (pie)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 40W (mesa) / 60W (pie)
- Tecnología de la bombilla LED 230 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E14 (mesa) / E27 (pie)
- Potencia: 6 W (mesa) / 9 W (pie)
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 505 → 190 ↗ 218

Explore Hue lámpara de mesa  
blanco 1x6W 230V  
**4300331P7**

PVPR **129,99 €**



↑ 1735 → 360 ↗ 369

Explore Hue lámpara de pie  
blanco 1x9W 230V  
**4300431P7**

PVPR **249,99 €**



# Explore Hue foco con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Diseñado para dirigir la luz hacia donde más lo necesites.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 470 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 40 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E14
- Potencia: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 271 → 115 ↗ 198

Explore Hue foco  
blanco 1x6W 230V  
**4300231P7**

PVPR **129,99 €**



Mando a distancia incluido en el pack



# Wellner Hue sobremesa

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño atemporal de esta agradable lámpara de sobremesa.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida LED bombilla de clase A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 192 → 268 ↗ 268



Wellner Hue lámpara de mesa  
blanco 1x9W 230V  
4440156P7

PVPR **99,00 €**



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Mando a distancia incluido en el pack







# Wellness Hue sobremesa

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño atemporal de esta agradable lámpara de sobremesa.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida LED bombilla de clase A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 193 → 186 ↗ 186



Wellness Hue lámpara de mesa blanco 1x9W 230V  
4080130P7



PVPR **99,00 €**

**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack



# Struana Hue plafón con mando a distancia

Saca el máximo partido a tu baño con la lámpara de techo Philips Hue Struana. En función del momento, te ayudará a relajarte, maquillarte o concentrarte durante tu afeitado. Además, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 145 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 32 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra



Struana Hue plafón  
blanco 1x32W  
3306431P7

↑ 59 → 360 ↗ 360



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.

PVPR **169,99 €**



Mando a distancia incluido en el pack



# Adore Hue con mando a distancia

La Gama de Baño Adore HUE, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.

## Características

- Vida útil de hasta 30.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 158 W (espejo y plafón) / 180 W (aplique)
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm (espejo y plafón) / 3000 lm (aplique)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 40 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 60 → 407 ↗ 407

Adore Hue plafón cromo 40W a 24V  
3435011P7

PVPR **199,99 €**



↑ 51 → 560 ↗ 560

Adore Hue Espejo blanco 40W a 24V  
3435731P7

PVPR **249,99 €**



↑ 64 → 595 ↗ 138

Adore Hue aplique de pared 40W a 24V  
3435111P7

PVPR **169,99 €**



Mando a distancia incluido en el pack





# Adore Hue con mando a distancia **Novedad**

La Gama de Baño Adore HUE, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.



↑ 116 → 671 ↗ 43

Adore Hue Luz Espejo grande  
**3402931P7**

PVPR **199,99 €**



↑ 116 → 420 ↗ 43

Adore Hue Luz Espejo pequeña  
**3402831P7**

PVPR **149,99 €**

## Características

- Vida útil de hasta 20.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 112 W
- Flujo luminoso: 1750 lm (grande) y 1050 lm (pequeño)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Potencia: 20 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



Adore Hue WA foco empotrado. Pack 3  
**3407511P7**

PVPR **159,99 €**



Adore Hue WA foco empotrado.  
**3407411P7**

PVPR **49,99 €**

## Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 50 W
- Flujo luminoso: 350 lm por foco
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Casquillo GU10
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Potencia: 5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 93,5 → 93,5 ↗ 92,7



Hue White Ambiance



Mando a distancia incluido en el pack



# Adore Hue con mando a distancia

La Gama de Baño Adore HUE, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.

## Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida A
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases A+ a E
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto 5,5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 64 → 595 ↗ 138

Adore Hue Foco 1L blanco  
3435931P7

PVPR **79,99 €**



↑ 90 → 366 ↗ 120

Adore Hue Foco 2L blanco  
3436031P7

PVPR **129,99 €**



↑ 91 → 626 ↗ 121

Adore Hue Foco 3L blanco  
3436131P7

PVPR **179,99 €**



↑ 120 → 275 ↗ 250

Adore Hue Foco 3L  
redondo blanco  
3436231P7

PVPR **179,99 €**



Mando a distancia incluido en el pack




# Pillar foco con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte.

## Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- Número de bombillas: 1-2 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 50 → 350 ↗ 350



↑ 120 → 103 ↗ 103

Pillar Hue Foco 1L negro  
1x5,5W 230V  
5633030P7 (con mando)

PVPR **84,95 €**

Pillar Hue ext. Foco 1L  
negro 1x5,5W 230V  
5633030P8 (sin mando)\*

PVPR **64,95 €**

↑ 120 → 103 ↗ 103

Pillar Hue Foco 1L blanco  
1x5,5W 230V  
5633031P7 (con mando)

PVPR **84,95 €**

Pillar Hue ext. Foco 1L  
blanco 1x5,5W 230V  
5633031P8 (sin mando)\*

PVPR **64,95 €**

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

**Crea el ambiente adecuado**  
en cada momento.



Mando a distancia incluido en el pack



↑ 120 → 193 ↗ 103

Pillar Hue Foco negro 2L  
2x5,5W 230V  
5633230P7

PVPR **149,95 €**



↑ 120 → 193 ↗ 103

Pillar Hue Foco blanco 2L  
2x5,5W 230V  
5633231P7

PVPR **149,95 €**



# Runner foco con mando a distancia

Con el foco Runner Philips Hue de luz blanca ambiental en tu sistema Philips Hue podrás disfrutar de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Conectalo al puente y descubre todo el potencial del sistema Philips Hue.

## Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-3 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



↑ 107 → 110 ↗ 90

Runner Hue foco blanco 1L  
5309031P7 (con mando)

Runner Hue foco negro 1L  
5309030P7 (con mando)

PVPR **84,95 €**

5309031P8 (sin mando)\*

5309030P8 (sin mando)\*

PVPR **64,95 €**

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.



↑ 109 → 305 ↗ 90

Runner Hue foco  
blanco 2L 2x5,5W  
5309231P7

Runner Hue foco  
blanco 2L 2x5,5W  
5309230P7

PVPR **149,95 €**



↑ 107 → 480 ↗ 90

Runner Hue foco  
blanco 3L 3x5,5W  
5309331P7

Runner Hue foco  
negro 3L 3x5,5W  
5309330P7

PVPR **199,95 €**





Mando a distancia incluido en el pack



# Buratto foco con mando a distancia

Incorporan un regulador inalámbrico y una bombilla LED GU10 de luz blanca ambiental que te ayuda a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía. Disfruta de una luz blanca natural que se ajusta a tu rutina.

## Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



↑ 112 → 136 ↗ 102

Buratto Hue foco blanco 1L  
5046131P7 (con mando)

Buratto Hue foco aluminio 1L  
5046148P7 (con mando)

PVPR **79,95 €**

5046131P8 (sin mando)\*

5046148P8 (sin mando)\*

PVPR **59,95 €**

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.



↑ 112 → 240 ↗ 131

Buratto Hue foco  
blanco 2L 2x5,5W  
5046231P7

Buratto Hue foco  
aluminio 2L 2x5,5W  
5046248P7

PVPR **139,95 €**



↑ 112 → 443 ↗ 131

Buratto Hue foco  
blanco 3L 3x5,5W  
5046331P7

Buratto Hue foco  
aluminio 3L 3x5,5W  
5046348P7

PVPR **189,95 €**



↑ 112 → 653 ↗ 131

Buratto Hue foco  
blanco 4L 4x5,5W  
5046431P7

Buratto Hue foco  
aluminio 4L 4x5,5W  
5046448P7

PVPR **229,95 €**



Mando a distancia incluido en el pack



# Buckram foco con mando a distancia

Incorporan un mando inalámbrico y una bombilla LED GU10 de luz blanca ambiental que te ayuda a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía. Disfruta de una luz blanca natural que se ajusta a tu rutina.

## Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



↑ 103 → 102 ↗ 102

Buckram Hue foco blanco 1L  
5047131P7 (con mando)

PVPR **74,95 €**

5047131P8 (sin mando)\*



Buckram Hue foco negro 1L  
5047130P7 (con mando)

PVPR **54,95 €**

5047130P8 (sin mando)\*

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.



↑ 103 → 252 ↗ 82

Buckram Hue foco  
blanco 2L 2x5,5W  
5047231P7



Buckram Hue foco  
negro 2L 2x5,5W  
5047230P7

PVPR **129,95 €**



↑ 103 → 448 ↗ 82

Buckram Hue foco  
blanco 3L 3x5,5W  
5047331P7



Buckram Hue foco  
negro 3L 3x5,5W  
5047330P7

PVPR **169,95 €**



↑ 103 → 448 ↗ 82

Buckram Hue foco  
blanco 4L 4x5,5W  
5047431P7



Buckram Hue foco  
negro 4L 4x5,5W  
5047430P7

PVPR **199,95 €**

Mando a distancia incluido en el pack






# Milliskin foco con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Se trata de un foco de alta calidad diseñado para durar con detalles cuidados.

## Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 100 → 90 ↗ 90

Milliskin Hue foco  
blanco empotrado 1x5,5W  
5041131P7 (con mando)

Milliskin Hue foco  
aluminio empotrado 1x5,5W  
5041148P7 (con mando)

PVPR **59,95 €**

5041131P8 (sin mando)\*

5041148P8 (sin mando)\*

PVPR **39,95 €**



↑ 100 → 90 ↗ 90

Milliskin Hue foco cuadrado  
blanco empotrado 1x5,5W  
5042131P7 (con mando)

Milliskin Hue foco cuadrado  
aluminio empotrado 1x5,5W  
5042148P7 (con mando)

PVPR **59,95 €**

5042131P8 (sin mando)\*

5042148P8 (sin mando)\*

PVPR **39,95 €**

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Mando a distancia incluido en el pack





# Aurelle con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará en la rutinas diarias como cocinar o disfrutar de un ambiente agradable. Diseñada para aumentar la sensación de espacio en tu hogar.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: de 2200 lm y 4200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



↑ 46 → 300 ↗ 300

Aurelle Hue panel  
blanco 1x28W, 1x2200 lm  
**3216131P5**

PVPR **135,95 €**

↑ 46 → 600 ↗ 600

Aurelle Hue panel  
blanco 1x55W, 1x4200 lm  
**3216231P5**

PVPR **199,95 €**



↑ 46 → 1200 ↗ 600

Aurelle Hue panel  
blanco 1x55W, 1x4200 lm  
**3216331P5**

PVPR **199,95 €**



↑ 47 → 395 ↗ 395

Aurelle Hue panel  
blanco 1x28W, 1x2200 lm  
**3216431P5**

PVPR **149,95 €**







Mando a distancia incluido en el pack



# Hue White

## Fácil control y comodidad

Empieza con el kit de inicio del sistema Hue de Philips en blanco y disfruta de una mayor tranquilidad con la posibilidad de controlar la iluminación allá donde estés. Nuestro deseo es facilitarte la vida y ofrecerte tranquilidad de manera inteligente y útil





Control  
inteligente



Control desde  
fuera de casa



Programaciones  
de luz

## Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Atenuación inalámbrica suave garantizada
- Controla las luces a tu manera

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas o lámparas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple



# Siéntete seguro con Philips Hue

Las luces inteligentes Hue, hacen que parezca que estás en casa, lo que ayuda a disuadir a los invitados no deseados mientras estás fuera.



## Luces tan inteligentes que te dan **la bienvenida a casa**

Se acabó volver a casa en la oscuridad. Configura las luces para que se enciendan automáticamente cuando te acerques a casa (y se apaguen cuando salgas) en la aplicación Philips Hue, con la opción Rutinas. También puedes usar el nuevo sensor de exterior para darte la bienvenida a casa cuando detecte tu movimiento.



## Disuade a los invitados **no deseados**

Las luces Philips Hue están diseñadas para la seguridad de tu familia. El sensor exterior detecta el movimiento y enciende automáticamente las luces, exponiendo a los invitados no deseados y asegurando que te sientes seguro en tu entorno. También puedes configurar tus luces para imitar tu presencia mientras estás fuera.



Requiere un puente Philips Hue



## Establece temporizadores a tu gusto

Disfruta de noches más largas fuera, haz que tus luces Philips Hue se enciendan automáticamente al establecer horarios o usar la rutina de puesta de sol/amanecer. También puedes apagar o atenuar las luces de esta manera. Nunca tendrás que preocuparte de si has dejado alguna luz encendida.

# Bombillas

## Hue White







# E27 Hue White



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 806 lm

## Kit con mando Novedad

Philips Hue DIM kit 9W A60  
E27 EUR  
8718696785331



Incluye **bombilla,** **>>**  
**y mando a distancia**

PVPR **24,95 €**

## Starter Kit Novedad

Philips HueW 9W A60 E27 2set EU  
8718696785218



Incluye **2 bombillas,**  
**y puente Hue**

PVPR **79,95 €**

## Starter Kit Novedad

Philips HueW 9W A60 E27 3set sw EUR  
8718696785232



PVPR **99,95 €**

**<<** Incluye **3 bombillas,**  
**puente Hue y mando**  
**a distancia**



# E27 Hue White



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 806 lm

## Pack individual Novedad

Philips HueW 9W A60 E27 EUR  
8718696785317

PVPR **19,95 €**



## Pack dual Novedad

Philips Huewhite 9W A60 E27 EU 2P  
8718696785270

PVPR **29,95 €**





# E27 Hue White



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2100K (blanco cálido)
- Consumo: 7 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 550 lm

## Pack individual A60 **Novedad**

Philips HueW 7W Fil A60 E27 EU  
8718699688820

PVPR **19,95 €**



## Pack individual ST64 **Novedad**

Philips HueW 7W Fil ST64 E27 EU  
8718699688868

PVPR **24,95 €**



## Pack individual G93 **Novedad**

Philips HueW 7W Fil G93 E27 EU  
8718699688882

PVPR **29,95 €**







# GU10 Hue White



## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 6 W
- Equivalencia en incandescencia: 57 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 350 lm

## Pack dual **Novedad**

Philips HueW 6W GU10 2P EU  
8718699629311

PVPR **34,95 €**



## Pack individual **Novedad**

Philips HueW 6W GU10 EU  
8718699628697

PVPR **19,95 €**





# E14 Hue White



## Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 5,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 470 lm

## Pack individual Novedad

Philips HueW 5.5W B39 E14 EU  
8718699671211

PVPR **19,95 €**



## Pack dual Novedad

Philips HueW 5.5W B39 E14 EU 2P  
8718699671273

PVPR **29,95 €**



# Lámparas exterior

## Hue White





Tus luces pueden encenderse cuando llegues a casa. Philips Hue se enciende automáticamente en tu jardín y en la entrada cuando llegas, al igual que tus luces interiores inteligentes. ¿Olvidaste apagar las luces al salir? Hue se encargará de ello. Y cuando estés fuera, usa tus luces para hacer que otros piensen que todavía estás en casa.

Philips Hue te brinda tranquilidad tanto dentro como fuera de casa.

# Turaco Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

## Turaco pedestal

Turaco pedestal antracita  
1x9W 230V  
1647393PO

↑ 420 → 121 ↗ 121

PVPR **99,99 €**



## Turaco aplique

Turaco aplique antracita  
1x9W  
1647293PO

↑ 212 → 118 ↗ 101

PVPR **69,99 €**



## Turaco poste

Turaco poste antracita  
1x9W 230V  
1647493PO

↑ 802 → 121 ↗ 121

PVPR **129,99 €**





Hue White





# Lucca Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

## Lucca pedestal

Lucca pedestal antracita  
1x9W 230V  
1740293PO

↑ 400 → 142 ↗ 142

PVPR **99,99 €**



## Lucca aplique

Lucca aplique antracita  
1x9W 230V  
1740193PO

↑ 115 → 215 ↗ 170

PVPR **69,99 €**



## Lucca poste

Lucca poste antracita  
1x9W 230V  
1740393PO

↑ 770 → 142 ↗ 142

PVPR **129,99 €**





Hue White



# Tuar Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

## Tuar pedestal

Tuar pedestal aluminio  
1x9W 230V  
1740547PO

↑ 400 → 142 ↗ 142

PVPR **99,99 €**



## Tuar aplique

Tuar aplique aluminio  
1x9W 230V  
1740447PO

↑ 115 → 215 ↗ 170

PVPR **69,99 €**



## Tuar poste

Tuar poste aluminio  
1x9W 230V  
1740647PO

↑ 770 → 142 ↗ 142

PVPR **129,99 €**







# Fuzo Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 80 W
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

## Fuzo pedestal

Fuzo pedestal negro  
1x15W  
1744730P7

↑ 400 → 100 ↗ 100

PVPR **109,99 €**



## Fuzo aplique

Fuzo aplique negro 1x15W  
1744430P7

↑ 130 → 130 ↗ 127

PVPR **79,95 €**



Fuzo aplique negro 1x15W  
1744530P7

↑ 140 → 130 ↗ 127

PVPR **79,95 €**



Fuzo aplique negro 1x15W  
1744630P7

↑ 211 → 166 ↗ 75

PVPR **84,95 €**



## Fuzo poste

Fuzo poste negro  
1x15W 230V  
1744830P7

↑ 770 → 100 ↗ 100

PVPR **129,99 €**







# Welcome Hue White

El proyector Welcome puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 141 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.



Welcome Hue White EU- Proyector  
**1743630P7**

↑ 153 → 220 ↗ 160

PVPR **129,95 €**





# Controles inteligentes

## Funcionalidad y control





Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores fácilmente, elige la aplicación Philips Hue.

También puedes probar los interruptores Friends of Hue que comercializan fabricantes europeos de controles como Feller, Niko y Vimar, con ellos podrás controlar tu iluminación HUE.

# Puente Hue El corazón de tu sistema Hue

El Hue Bridge, el cerebro del sistema de iluminación inteligente Philips Hue, te permite conectar y controlar hasta 50 luces y 10 accesorios. Basta enchufarlo y utilizar la app Hue para configurar rutinas, temporizadores, escenas de luz personalizadas, etc.

## Empieza con el puente Hue de Philips y **crea como quieras tu propio y exclusivo sistema Hue**

- Integra Hue en tu casa con las bombillas que desees
- Ampliála con accesorios Hue de Philips
- Número máximo de accesorios: 10
- Número máximo de bombillas y lámparas: 50

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

Lleva incorporado homekit Apple. HomeKit servirá de hub para nuestras casas inteligentes, podremos configurar los sistemas conectados y controlarlos a través de Siri logrando además que varios dispositivos trabajen juntos incluso aunque sean de diferentes fabricantes. Esto significa que podrás utilizar tu voz para dar una sola orden y que, por ejemplo, se apaguen todas las luces.



↑ 26 → 90,9 ↗ 90,6

Philips HUE Bridge EU  
8718696511800

PVPR **59,95 €**



Controles inteligentes





# Interruptor Hue Tap

Hue Tap es el primer interruptor inteligente inalámbrico y portátil del sistema Hue de Philips que controla tus bombillas Hue de Philips con tan solo un toque.

## Recrea tus escenas favoritas con un simple toque

- Conéctalo a tu puente Hue bridge de Philips y controla 4 escenas de iluminación distintas Hue de Philips sin necesidad de usar ningún dispositivo inteligente
- No necesita pilas, funciona con energía cinética
- Duración: 50.000 clics



↑ 25 → 75 ↗ 75

Philips HUE TAP EUR Subbrand  
8718696743133

PVPR **59,95 €**



Controles inteligentes



# Interruptor inalámbrico Hue

Controla y regula las luces con un interruptor regulador Hue. Este interruptor inteligente, que funciona como interruptor de pared y como mando a distancia, se fija fácilmente a la pared con el adhesivo incluido y se puede soltar de su base magnética para utilizarlo como mando a distancia.

## Control total sin necesidad de otro dispositivo

Conecta el mando Hue DIM Switch a tu puente Hue de Philips, configúralo a través de la aplicación y controla tu entorno lumínico favorito.

- Pilas incluidas: 1 x CR2450
- Duración mínima de la pila: 3 años
- Se pueden controlar hasta un máximo de 10 puntos de luz por mando
- Alcance en interiores hasta 12 metros



Interruptor

↑ 92 → 35 ↗ 11

Placa

↑ 115 → 70 ↗ 14


Philips Hue DIM Switch EU  
8718696743157

PVPR **19,95 €**





Controles inteligentes



# Sensor interior Hue

Activa las luces inteligentes con movimiento mediante el detector de movimiento Hue. El sensor alimentado con pilas se puede colocar en cualquier lugar de la casa con una instalación sin complicaciones.

## Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas



↑ 92 → 35 ↗ 11

Philips Hue Motion Sensor EU  
8718696743171

PVPR **39,95** €



Controles inteligentes





# Sensor exterior Hue

Controla tus luces automáticamente añadiendo el sensor Philips Hue a tu sistema. Puedes colocar el sensor en cualquier lugar porque funciona con pilas y es totalmente inalámbrico. Solo tienes que pasar por delante para activar las luces. La configuración del sensor y el ajuste de la sensibilidad de luz diurna y movimiento se realiza a través de la app Philips Hue.



↑ 56 → 76 ↗ 76

Philips Hue Outdoor sensor EU  
8718699625474

PVPR **49,95 €**

## Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas



Controles inteligentes



# Enchufe inteligente Hue


**Novedad**

Este pequeño y sencillo accesorio permite convertir cualquier lámpara, incluso las que no admiten bombillas Hue, en una lámpara inteligente que puedes controlar mediante la aplicación Hue o la voz. Utiliza Bluetooth para controlar la luz al instante o conecta con el Hue Bridge para poder usar más funcionalidades.

## Convierte cualquier lámpara, en una lámpara inteligente

- Añade cualquier luz a tu sistema Hue
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
- Garantía 2 años
- IP20



↑ 84 → 51 ↗ 51

Enchufe inteligente  
(Toma tipo F)  
8718699689285

 PVPR **29,95 €**





Controles inteligentes





©2019 Signify Holding. Reservados todos los derechos. Signify Iberia, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o descatalogar cualquier producto sin notificación previa, y no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.

[www.philips.es](http://www.philips.es)  
[www.meethue.es](http://www.meethue.es)