PHILIPS

hue personal wireless lighting

Catálogo
Conectividad
2020/21

Bienvenido a la iluminación inteligente

Índice

Introducción

¿Dónde quieres utilizar Philips Hue? ... 4
¿Qué es Hue? ... 9
Dos formas de usar Philips Hue ... 10
Nuevo sistema de control por Bluetooth ... 12
Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente ... 14
¿Cómo funciona Philips Hue? ... 16
El ecosistema Hue ... 18
Tres gamas para elegir ... 24

Hue White and Color Ambiance ... 26

Bombillas Hue 32

E27 Hue White and Color Ambiance ... 33
GU10 Hue White and Color Ambiance ... 34
E14 Hue White and Color Ambiance ... 35

Lámparas interior 36

Hue Bloom White ... 38
Hue Iris Clear ... 40
Hue Play ... 42
Hue Go White ... 44
Hue LightStripPlus ... 46
Signe Hue ... 48
Sana Hue ... 50
Liane Hue ... 52
Ensis Hue ... 54
Flourish Hue ... 56
Fugato Hue ... 58
Argenta Hue ... 60
Centura Hue ... 62

Lámparas exterior 64

Hue Outdoor Strip ... 68
Lily Hue Sistemas de bajo voltaje ... 70
Lily XL Hue Sistemas de bajo voltaje ... 72
Calla Hue Sistemas de bajo voltaje ... 74
Discover Hue proyector ... 78
Econic Hue apliques ... 80
Econic Hue pedestal ... 82
Impress Hue aplique ... 84
Impress Hue aplique Sist. de bajo voltaje ... 86
Impress Hue pedestal ... 88
Impress Hue pedestal Sist. de bajo voltaje ... 90
Daylo Hue aplique ... 92
Resonate Hue aplique ... 94
Appear Hue aplique ... 96
Attract Hue aplique ... 98
Nyro Hue ... 100
Cables y Extensiones Hue ... 102

Hue White Ambiance ... 104

Bombillas Hue 108

E27 Hue White Ambiance ... 109
GU10 Hue White Ambiance ... 110
E14 Hue White Ambiance ... 111

Lámparas interior 112

Being Hue plafón ... 114
Being Hue suspendida ... 116
Still Hue plafón ... 118

Fair Hue plafón 120
Fair Hue suspendida 122
Cher Hue plafón 124
Cher Hue suspendida 126
Amaze Hue suspendida 128
Devote Hue suspendida 130
Explore Hue suspendida 132
Explore Hue sobremesa 134
Explore Hue foco 136
Wellner Hue sobremesa 138
Wellness Hue sobremesa 140
Struana Hue plafón 142
Adore Hue 144
Pillar foco 150
Runner foco 152
Buratto foco 154
Buckram foco 156
Milliskin foco 158
Aurelle 160

Hue White 162

Bombillas Hue White 166

E27 Hue White 167
GU10 Hue White 170
E14 Hue White 171

Lámparas exterior 172

Turaco Hue aplique, pedestal y poste 174
Lucca Hue aplique, pedestal y poste 176
Tuar Hue aplique, pedestal y poste 178
Fuzo Hue White 180
Welcome Hue proyector 182

Controles inteligentes 184

Puente Hue 186
Interruptor Hue Tap 188
Interruptor inalámbrico Hue 190
Sensor interior Hue 192
Sensor exterior Hue 194
Enchufe inteligente Hue 196

¿Dónde quieres utilizar **Philips Hue**?

Baño

Adore aplique
144

Adore espejo
144

Adore plafón
144

Adore foco empotrado
146

Adore luz espejo
146

Adore focos
148

Struana plafón
142

Salón

Amaze Hue suspendida
128

Argenta Hue foco
60

Being Hue suspendida
116

Centura Hue foco empotrado
62

Cher Hue suspendida
126

Fair Hue suspendida
122

Fugato Hue foco
58

Liane Hue aplique
52

Sana Hue aplique
50

Signe Hue pie
48

Signe Hue sobremesa
48

Salón - Dormitorio

Hue Iris Clear
mesa
40

Hue Bloom White
mesa
38

Hue Go
mesa
44

Hue LightStripPlus
46

Wellner Hue
mesa
138

Wellness Hue
mesa
140

Explore Hue
aplique
136

Salón - Dormitorio - Pasillo

Buckram
foco
156

Burato
foco
154

Milliskin
foco empotrado
158

Pillar
foco
150

Runner
foco
152

Salón - Dormitorio - Cocina

Being Hue
plafón
114

Cher Hue
plafón
124

Explore Hue
suspendida
132

Fair Hue
plafón
120

Still Hue
plafón
118

Salón - Cocina

Aurelle Hue
plafón
160

Devote Hue
suspendida
130

Sala de estar - Sala de juegos

Hue Play
42

Ensis Hue
suspendida
54

Flourish Hue
56

Exterior

Calla Hue
74

Discover Hue proyector
78

Econic Hue
80

Fuzo Hue
180

Hue Outdoor Strip
68

Impress Hue
84

Lily Hue
70

Lucca Hue
176

Tuar Hue
178

Turaco Hue
174

Welcome Hue White proyector
182

Daylo Hue aplique
92

Resonate Hue aplique
94

Appear Hue aplique
96

Attract Hue aplique
98

Nyro Hue
100

Cable extensión Hue
103

Fuente alimentación Hue
103

hue
personal
wireless
lighting
Enciende tu
imaginación

¿Qué es Hue?

Philips Hue es tu sistema de iluminación inalámbrico personal, diseñado para la vida real.



Combina luz LED brillante y energéticamente eficiente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz. La riqueza de la iluminación es tan mágica como la vida real cuando la enciendes.

Dos formas de usar **Philips Hue**

» Usando Bluetooth®

Comienza en
2 sencillos pasos:

Paso 1
Instala las bombillas y enciende el interruptor.

Paso 2
Descarga la App Hue Bluetooth y sigue las indicaciones.

Disponible en App Store

Disponible en Google play

hue personal wireless lighting

» Usando Puente Hue

Comienza en 3 sencillos pasos:

Paso 1

Instala las bombillas y enciende el interruptor.

Paso 2

Enciende el puente Hue y conéctalo a tu rooter Wi-Fi.

Paso 3

Descarga la App Puente HUE y sigue las indicaciones.

Nuevo sistema de control por **Bluetooth**

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Controla hasta 10 luces en una habitación, crea un ambiente adecuado para cada ocasión o controla las luces con la voz. Y no se preocupe, incluso si comienza con un sistema controlado por Bluetooth, siempre puede agregar un Puente Hue, activando la red Zigbee y controlar las luces de una forma más avanzada.

Bluetooth		Puente Hue
10	Nº máx de luces	50
1 habitación	Alcance	Toda la casa
✓ *	Control con voz	✓
✓	Regulación-sin instalación	✓
✓	Funciona con Hue Dimmer Switch	✓
✓	De luz cálida a luz fría **	✓
✓	16 milliones de colores de luz ***	✓
✓	Programa rutinas diarias **	✓
-	Accesorios inteligentes Hue	✓
✓	Temporizadores y horarios	✓
-	Control fuera de casa	✓
✓	Rutinas para despertarse y dormir	✓
-	Sincronizar luces con música y películas ***	✓
-	Luz sincronizada con tus juegos ***	✓

* Con Amazon Alexa y Google Home | ** Con White ambiance y White and color ambiance | *** Con White and color ambiance



Ilumina tus momentos

Crea escenas basadas en la configuración de luz actual o configura la escena con las escenas Philips Hue y ajústala a tu gusto

Control inteligente desde tú móvil

Con la aplicación controla hasta 10 luces en una habitación y crea el ambiente perfecto para cualquier ocasión. Controla tus luces fácil y cómodamente con la aplicación Philips Hue Bluetooth.

Busca los productos Hue compatibles con Bluetooth®

Gama **White and Color Ambiance**

Gama **White Ambiance**

Gama **White**

Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente

El puente Hue, es el corazón del sistema Philips Hue, te brinda un control total sobre tus luces a través de la app Hue, administra todas tus luces LED y almacena tus configuraciones personalizadas.
El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.

Hue Bridge + Hue app
una combinación poderosa

- Conecta hasta 50 luces LED
- Controla tus luces incluso lejos de casa
- Crea tus propios ambientes
- Configura tus accesorios inteligentes

Juega con la luz

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores de la aplicación Hue para adaptar la luz a tu estado de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento especial con toques de luz. Guarda tus ajustes de luz favoritos y recupéralos cuando quieras.

Control inteligente

Controla tus luces desde tu teléfono inteligente o tu tableta mediante la aplicación Philips Hue o añade interruptores al sistema para activar las luces. Programa temporizadores, notificaciones, alarmas...

Disponible en App Store Disponible en Google play

Sincroniza las luces con música, películas o juegos

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura lo que estés viendo, escuchando o a lo que estés jugando y lo traduce en una receta de luz...

Siéntete seguro con la iluminación inteligente Hue

Con la aplicación Philips Hue, puedes controlar tus luces desde cualquier lugar. Haz que las luces se enciendan cuando llegues a casa o imita tu presencia encendiendo y apagando aleatoriamente luces cuando estás lejos.

Luz para tu bienestar

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al comportamiento, a la atención y a las rutinas. Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima para cada momento, activarte, concentrarte, leer o relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.

Compatible con Apple Homekit y con los asistentes de voz de Google y Amazón

Utiliza la voz para controlar tu iluminación HUE. Ya no necesitas levantarte del sofá para cambiar el color de las luces o para encenderlas y apagarlas.

¿Cómo funciona Philips Hue?

1

Instala la bombilla
y/o luminaria

Elige tu Hue. Puedes comprar los packs que llevan incluido el puente o comprar bombillas y luminarias por separado.

2 Elige tu sistema de control

® Mediante Bluetooth controlaras hasta 10 luces en una habitación.

Mediante el Puente Hue puedes controlar el sistema en casa y desde fuera de casa y añadir hasta 50 lámparas y accesorios.



3 Descarga la app Hue Puente Philips o Hue Bluetooth Philips

A través de las App gratuitas puedes empezar a jugar y disfrutar al completo de la experiencia Hue.

Disponible en App Store

Disponible en Google play

El ecosistema **Hue**

Es fácil configurar y ampliar tu sistema personal de iluminación sin cables Phillips Hue.

Descubre cómo puedes dar vida a tu hogar inteligente con distintas bombillas, lámparas, interruptores y sensores inteligentes.

Elige tus bombillas o lámparas Hue

+

Elige tu sistema de control

+

Controles inteligentes

Descárgate la app Hue

El sistema

Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, segura y fiable para controlar las luces. Continuamente se añaden nuevas características y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de software y firmware pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las luces. El sistema Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros sistemas basados en ZigBee para automatizar otros elementos del hogar.

El puente

El puente es el corazón del sistema Philips Hue, que conecta tu dispositivo inteligente a las luces de Philips Hue. Puedes añadir hasta 50 luces y accesorios Philips Hue a un puente. Con el enlace Wi-Fi a través del router, también conecta el sistema con el mundo exterior, para poder controlarlo desde fuera de casa.
El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.

Bluetooth

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Establezca el ambiente de una habitación individual con una bombilla LED con capacidad Bluetooth y la aplicación Bluetooth de Hue y podrá controlar hasta 10 luces.

Hue bombillas y lámparas

Las luces LED, inteligentes y energéticamente eficientes, hacen que Philips Hue cobre vida. Proporcionan luz hermosa y brillante para tus actividades diarias, momentos especiales y experiencias envolventes. También son prácticas. Se atenúan. Parpadean. Envían impulso. Hacen prácticamente cualquier cosa que tú desees. Además, están disponibles en diferentes formas, tamaños y modelos para adaptarse a tu hogar. Disfruta de Hue tanto en interior como en exterior.

Aplicaciones

HUE PUENTE APP | HUE BLUETOOTH APP para móvil

Las nuevas APP tiene un nuevo aspecto y cómodos accesos directos para que ajustes la iluminación inteligente. Descárgate la app correspondiente al sistema de control elegido (Puente Hue o Bluetooth). Las aplicaciones también incorporan escenas diseñadas una a una por nuestros expertos en iluminación.

HUE APP para ordenador

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura el contenido que estés viendo, escuchando o de lo que estés jugando y lo traduce en una receta de luz inmediata para una experiencia envolvente. Sincroniza tus luces con vídeos, música y juegos.

Aplicaciones de terceros

Sync My Lights
Entertainment

Lightbow
Lifestyle

Hue Disco
Music

Sleep Cycle alarm clock
Healthcare and Fitness

iConnectHue
Utilities

OnSwitch
Lifestyle

Thunderstorm for Hue
Entertainment

hueTube
Entertainment

Utakata moodlight
Lifestyle

Yonomi
Lifestyle



Controles inteligentes

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores facilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

HueLabs

HueLabs es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar prototipos y conceptos nuevos en una etapa incipiente. ¡Sus comentarios pueden realmente hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de sacar más provecho a su sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle!

El portal My hue

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores facilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

www.meethue.es

Friends of Hue

Con Friends of Hue, la iluminación de tu hogar se convierte en mucho más; eso es lo que ocurre cuando los productos y dispositivos inteligentes funcionan juntos sin problemas. Y debido a que las casas de hoy son más inteligentes, tu vida es más fácil.

Works with
Apple HomeKit

Utiliza el control por voz con Siri o contecta Philips Hue con otros accesorios de Apple HomeKit y controla tu hogar.

IFTTT

Conoce al instante cuando sucede algo con las recetas de iluminación personal, cuando recibes correos electrónicos, Me gusta, acciones u otros eventos web.

works with nest

Cuida tu hogar con Nest, que automatiza tu iluminación Philips Hue y simula tu presencia cuando estás lejos.

XFINITY Home

Aumenta tu tranquilidad con una solución de hogar inteligente basada en la nube que te permite controlar tus luces Philips Hue desde una aplicación central.

Funciona con el
Asistente de Google

Controla las luces en toda tu casa simplemente preguntando al Asistente de Google. Comienza diciendo "Ok Google" y tu asistente estará listo para ayudarte.

logitech

La vida es más divertida cuando las luces Philips Hue y el entretenimiento en el hogar funcionan como uno, dirigidos por el control remoto Logitech Harmony.

Works with SmartThings

Controla tu iluminación Philips Hue desde tu teléfono inteligente con Samsung SmartThings y conecta los dispositivos conectados para trabajar en conjunto.

RAZER™

Haz que tu experiencia de juego sea más envolvente vinculando tus luces Philips Hue a los equipos Razer Chroma™



Tres gamas **para elegir**



Gama **White and Color Ambiance**

16 millones de colores

Combina luz LED brillante y eficiente energéticamente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz.

Gama **White Ambiance**

Cambia la temperatura de color de cálidas a frías (2200K-6500K)

Personaliza tus rutinas diarias y conviértelas en momentos para disfrutar. Philips Hue te despierta y te ayuda a recargar la energía, a leer, a concentrarte y a relajarte.

Gama **White**

Regula la intensidad de la luz. Sólo temperatura de color cálida 2700K

Controla tu iluminación inteligente desde la cama hasta el jardín. Se trata de hacerte la vida más fácil...

Hue **White and Color Ambiance**

Posibilidades infinitas

Empieza con el kit de inicio Philips Hue de luz blanca y de color, y da rienda suelta a tu imaginación. Descubre todo lo que puedes hacer con la luz blanca y de color, ahora con colores aún más intensos, para unos entornos optimizados.



Control inteligente

Control desde fuera de casa

Dormir y despertar

Bienestar

Programaciones de luz

Regulación cómoda

Pinta con luz

Sincroniza con música

Crea tu ambiente

Sincroniza con videos

Enciende tu imaginación

- Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles
- Sincroniza las bombillas Hue de Philips con las películas y la música

Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría y brillante
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

Diviértete **con tus luces**

Mira, escucha o juega como nunca mientras tus efectos favoritos de vídeo, audio y juegos llenan la habitación. No tienes más que vincular tu sistema de iluminación inteligente Philips Hue a vídeos, música o juegos y transformar tu habitación en un escenario para el ocio.

Requiere un puente Philips Hue

Sincroniza tus luces **con videos y películas**

Siéntete como si estuvieras en el cine desde tu propio sofá. Disfruta de efectos de luz inmediatos y envolventes que se adaptan a lo que ocurra en tu pantalla. Convierte cada luz en un efecto especial durante las secuencias de acción y experimenta los efectos ambientales de una iluminación más sutil que complementa a la perfección la fotografía de cada película.

Sincroniza tus luces **con juegos**

Descubre una nueva dimensión de inmersión espacial llevando los entornos y los efectos de juego a tu habitación. Desde efectos de cámara lenta a la medida de los entornos de juego hasta destellos rápidos durante secuencias llenas de acción, Philips Hue te sumerge a fondo en el juego.

Asegúrate de que el bridge cuadrado y las luces white and color ambiance estén conectados y cuenten con alimentación eléctrica.

+

Configura una nueva área de ocio en la aplicación Philips Hue.

+

Utiliza la aplicación Philips Hue Sync en tu PC o Mac, o conecta con Razer.

Sincroniza tus luces **con música**

Crea un entorno relajado y evocador para descansar. O bien, convierte cada compás en un efecto de luz y transforma cualquier habitación en una pista de baile. Los efectos de luz son personalizables y pueden utilizarse, junto con la música, para adaptarse a cualquier estado de ánimo o situación.

Enriquece **tu espacio exterior**

Deleita tu imaginación y deja que Philips Hue haga que tu espacio al aire libre se vea perfecto. Puedes adaptar el ambiente a cualquier ocasión: una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relajación en una noche de verano.

Requiere un puente Philips Hue

Crea el **ambiente exterior perfecto**

Transforma un jardín sin brillo en un hermoso espacio al aire libre con Philips Hue. Coloca lámparas con luz de colores, desde sobremuros para iluminación de caminos y apliques hasta focos y mucho más. Lámparas con luz blanca o luz blanca y de colores para preparar el escenario para un evento al aire libre increíble.

Relájate con **luz blanca de cálida a fría**

Alarga tus veladas con la iluminación exterior de Philips Hue. Establece el ambiente adecuado en tu patio o terraza y relájate. Desde la cálida luz blanca de un sol de verano hasta la fresca luz del día en invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para adaptarla a tu estado de ánimo durante todo el año.

Luz especial **para ocasiones especiales**

¿Esperas a la familia o amigos? Prepara tu iluminación exterior para la ocasión. Ya sea una cena acogedora en la terraza, una barbacoa en el patio o una fiesta en el jardín, puedes agregar un toque de magia a cada reunión con Philips Hue. Crea escenas coloridas o efectos dinámicos para disfrutar estos momentos especiales.

Fácil de **instalar y extender**

Ilumina caminos, crea aspectos destacados en tus jardines o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo, usando focos Hue o bolardos.
El sistema es de bajo voltaje, seguro para el jardín y fácil de instalar. Olvídate del electricista: crea y extiende tu sistema de iluminación inteligente como quieras.

Bombillas Hue White and Color Ambiance

E27 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes: 806 lm
- Eficacia de 80 lúmenes/W a 4000K
- IRC >80 desde 2000K-4000K

Starter Kit

Philips HueWCA 9W A60 E27 3set sw 2 EUR
8718699696917

PVPR **199,95** €

« Incluye **3 bombillas, puente Hue y 2 mandos a distancia**

Pack dual

Philips HueWCA 9W A60 E27 2P EUR
8718699673284

PVPR **99,95** €

Pack individual

Philips HueWCA 9W A60 E27
8718699673109

PVPR **59,95** €

GU10 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Consumo: 5,7 W
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 36
- Flujo en lúmenes: 350 lm (a 4000K)
- IRC >80 desde 2000K-4000K

Starter Kit

Philips HueWCA 5,7W GU10 3set EUR
8718699629274

PVPR **169,95** €

Incluye **3 bombillas, y puente Hue**

Pack dual

Philips HueWCA 5,7W GU10 2P EUR
8718699629250

PVPR **99,95** €

Pack individual

Philips HueWCA 5,7W GU10 EUR
8718699628659

PVPR **59,95** €

E14 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)

Pack dual

Philips Hue 6,5W B39 E14 EU 2P
8718696695241

PVPR **99,95** €

Pack individual

Philips Hue 6,5W B39 E14 EU
8718696695166

PVPR **59,95** €

Lámparas interior
Hue White and Color Ambiance

hue personal wireless lighting

Transforma el ambiente de tu hogar con solo pulsar un botón. Utiliza más de 16 millones de colores y 50.000 tonos de luz blanca fría a cálida para crear momentos especiales, crear el ambiente para una fiesta o sencillamente relajarte por la noche.

Hue **Bloom White**

Bloom es una pequeña luminaria que ofrece grandes posibilidades para mejorar tu decoración. Proyecta hermosas e impresionantes luces y se funde perfectamente con el entorno.

Características

- Vida útil de hasta 20.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 19 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 120 lm
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

COL Bloom White
7299760PH

PVPR **69,95** €

Hue **Iris Clear**

Iris es una luminaria con estilo para llevarla a cualquier rincón de tu hogar. Puedes utilizarla en tu escritorio para concentrarte, en tu mesita de noche para despertarte o llevarla contigo a tu rincón favorito.

Características

- Vida útil de hasta 20.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 90 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 210 lm
- Tecnología de la bombilla LED 24 V
- Red eléctrica Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

COL Iris Clear
7199960PH

PVPR **79,95** €

Hue **Play**

Crea un ambiente vibrante con las barras de luces Hue Play. Elige entre 16 millones de colores para experimentar diferentes efectos de iluminación. Colócalas en el suelo, sobre el armario o móntalas en la parte posterior del televisor y llena tu pared de luz.

Características

- Flujo luminoso total : 500-600 lm (4000K)
- Consumo: 6,6 W
- Flujo luminoso 530 lúmenes
- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- IP20 - Clase II
- 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de blanco
- Solo utilización con el puente HUE
- Con un alimentador podremos conectar hasta 3 HUE PLAYS
- El alargador de 5 metros de cable HUE PLAY te permite realizar el montaje donde desees
- Precisa del puente HUE

↑ 252 → 43 ↗ 36

Hue Play Pack 1

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

Hue Play 1 Kit Negro
7820130P7

Hue Play 1 Kit Blanco
7820131P7

PVPR **69,95** €

Hue Play Pack 2

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

Hue Play Doble Pack Negro
7820230P7

Hue Play Doble Pack Blanco
7820231P7

PVPR **129,95** €

Hue Play Extensiones

No incluyen alimentador

Hue Play Extensión Negro
7820330P7

PVPR **59,95** €

Hue Play Extensión Blanco
7820331P7

Alargador de Cable HUE PLAY 5 m
7820430P7

PVPR **14,95** €

Hue **Go White**

Esta nueva versión cuenta con capacidad Bluetooth, lo que significa que se puede controlar con la aplicación gratuita Hue Bluetooth o con la voz a través de asistentes de voz. Manteniendo su diseño característico, el nuevo Philips Hue Go cuenta con una duración de la batería mejorada, lo que significa que puedes llevarla a cualquier lugar durante un período de tiempo aún más largo.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 300 lm
- Tecnología de la bombilla: 24 V
- Es inalámbrica, portátil y recargable, hasta 3 horas de autonomía.
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: integrado Sí
- Consumo 6 W
- Flujo: 520 lúmenes
- Potencia de la bombilla incluida: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

COL Hue Go V2 EU White
7602031P7

PVPR **79,95** €

Hue **LightStripPlus**

Integra Philips Hue Lightstrip Plus en los muebles, empotrada o bajo los armarios de cocina o resalta detalles arquitectónicos con una luz indirecta tenue. Philips Hue Lightstrip Plus es la fuente de luz más versátil y resistente para dar vida a cualquier habitación. Ampliable hasta 10 metros.

Características

- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- Red eléctrica: 50-60 Hz
- Rango: 220 V-240 V
- Consumo: 20 W
- Flujo: 1600 lúmenes
- Código IP: IP20

LightStrip Plus
(alimentador + 2m de tira)
7190155PH

PVPR **79,95** €

Extensión LightStripPlus
(1m de tira + accesorios
para esquinas)
7190255PH

PVPR **24,95** €

Signe Hue

Decora tus paredes con luz indirecta en cualquier color o tono de blanco con la lámpara Signe de Philips Hue White and Color Ambiance. Su diseño fino combina a la perfección con cualquier interior y crea un efecto único de luz sobre tus paredes.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total : 1000lm (14 W); 2500lm (32 W)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado.
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

Signe Hue lámpara de mesa
aluminio 1x14W 24V
(Producto con enchufe)
4080148P9

PVPR **169,95** €

Signe Hue lámpara de pie
aluminio 1x32W 24V
(Producto con enchufe)
4080248P9

PVPR **269,95** €

Sana Hue

La lámpara mural Sana de Philips Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1500 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

Sana Hue aplique mural negro 1x20W 24V (Producto con enchufe)
4090130P9

PVPR **169,95** €

Sana Hue aplique mural blanco 1x20W 24V (Producto con enchufe)
4090131P9

PVPR **169,95** €

Liane Hue

La lámpara mural Liane de Philips Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara 900 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado.
- Potencia: 12 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Liane Hue aplique mural negro 1x12W 24V
4090230P9

PVPR **169,95** €

Liane Hue aplique mural blanco 1x12W 24V
4090231P9

PVPR **169,95** €

Ensis Hue

El diseño fino y la iluminación ascendente y descendente de la lámpara colgante Ensis White Color Ambiance permiten obtener fácilmente una combinación perfecta de luz funcional y ambiental. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 6000 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra.

Ensis Hue Lámpara suspendida blanca 2x39W 24V
4090331P9

PVPR **399,95** €

Flourish Hue

Obtén una luz potente para cualquier ocasión con la lámparas Flourish, que te permiten configurar una luz cálida a fría y de color. Funcionan como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

Flourish Hue plafón blanco
1x32W 24V
4090531P9

PVPR **249,95** €

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total : 1x2400 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- LED integrado
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 141 → 359 ↗ 359

Flourish Hue lámpara de sobremesa blanco 1x9.5W 230V
(Producto con enchufe)
4090431P9

PVPR **129,95** €

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total : 1x806 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bombilla WACA E27 incluida
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 175 → 261 ↗ 261

Flourish Hue lámpara suspendida blanco 1x31W 24V
4090631P9

PVPR **349,95** €

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total : 1x3000 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- LED integrado
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 1800 → 401 ↗ 401

Fugato Hue

Resalta tus objetos favoritos con Hue Fugato, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blancos y hasta 16 millones de colores.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra.

Fugato Hue blanco 2L
5063231P7

PVPR **169,95** €

Fugato Hue negro 2L
5063230P7

PVPR **169,95** €

Fugato Hue blanco 3L
5063331P7

PVPR **239,95** €

Fugato Hue negro 3L
5063330P7

PVPR **239,95** €

Fugato Hue blanco 1L
5063131P7

PVPR **89,95** €

Fugato Hue negro 1L
5063130P7

PVPR **89,95** €

Fugato Hue blanco 4L
5063431P7

PVPR **269,95** €

Fugato Hue negro 4L
5063430P7

PVPR **269,95** €

Argenta Hue

hue personal wireless lighting

Resalta tus objetos favoritos con Hue Argenta, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blanca y más de 16 millones de colores.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Flujo en lúmenes: 350lm (a 4000K)
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

Argenta Hue blanco 2L
5062231P7

PVPR **169,95** €

Argenta Hue alumnio 2L
5062248P7

PVPR **169,95** €

Argenta Hue blanco 3L
5062331P7

PVPR **239,95** €

Argenta Hue aluminio 3L
5062348P7

PVPR **239,95** €

Argenta Hue blanco 1L
5062131P7

PVPR **89,95** €

Argenta Hue alumnio 1L
5062148P7

PVPR **89,95** €

Argenta Hue blanco 4L
5062431P7

PVPR **269,95** €

Argenta Hue aluminio 4L
5062448P7

PVPR **269,95** €

Centura Hue

hue personal wireless lighting

Hue Centura ofrece el toque perfecto de ambiente en cualquier ocasión. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth para ajustar al instante escenas de iluminación en una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 240 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Si
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Centura Hue empotrable blanca redonda
5045131P7

PVPR **64,95** €

Centura Hue empotrable aluminio redonda
5045148P7

PVPR **64,95** €

Centura Hue blanca empotrable cuadrada
5055131P7

PVPR **64,95** €

Centura Hue aluminio empotrable cuadrada
5055148P7

PVPR **64,95** €

Lámparas exterior Hue White and Color Ambiance

Haz que tus luces exteriores se adapten a la ocasión. Ya se trate de una cena íntima en el balcón, una barbacoa en el patio o una fiesta en jardín... puedes darle ese toque mágico a cualquier reunión con Philips Hue.

Crea escenas coloridas o efectos dinámicos lentos para disfrutar esos momentos especiales al máximo.

Hue Outdoor ilumina tu exterior con la luz conectada

Siéntete **bienvenido en casa**

Configura las luces para recibirte cuando llegues a casa. Philips Hue enciende automáticamente las luces en el jardín y en el camino de entrada cuando llega, al igual que las luces conectadas para interiores. También puedes usar las luces para dar la impresión de estar en casa, incluso cuando no estás allí. Philips Hue garantiza tranquilidad en casa y fuera.

Enriquece **tus ambientes al aire libre**

Libera tu imaginación y deja que Philips Hue ilumine tus espacios al aire libre. Puede elegir el ambiente más adecuado para todas las ocasiones: una fiesta con muchos invitados, una cena romántica o un momento de relajación en una noche de verano. Al ajustar el color y el nivel de luz, puede crear la atmósfera más adecuada para disfrutar cada minuto al aire libre.

hue
personal
wireless
lighting

Hue **Outdoor Strip**

La tira de luz bluetooth para exteriores te permite moldearla y adaptarla como tú quieras. Colócala a lo largo de un sinuoso camino exterior o deja que suba por una pared o columna; puedes instalarla en cualquier lugar con los clips y tornillos que incluye.

Características

- Duración: 25.000 h
- Código IP: IP67
- Consumo 19 W
- Flujo: 850lm (2m), 1600lm (5m)
- Red eléctrica: 24 V
- Características adicionales: Efecto de luz difusa

DESIGN AWARD 2019

Novedad

Disponible a partir de junio 2020

Lightstrip para exteriores 5 m
(alimentador incluido)
8718699709853

PVPR **189,95** €

DESIGN AWARD 2019

Novedad

Lightstrip para exteriores 2 m
(alimentador incluido)
8718699709839

PVPR **109,95** €

Disponible a partir junio 2020

Lily Hue Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o crear cualquier ambiente que desees. La unidad básica proporciona 1 o 3 puntos de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión.
- Clase de protección II: doble aislamiento.
- Dimensiones por unidad:

↑ 194 → 84 ↗ 70

Lily Hue antracita Kit 3 focos
1741430P7

PVPR **299,99** €

Que incluye el Kit:

Lily Hue antracita kit 1 foco
1742830P7

PVPR **129,99** €

Lily Hue extensión 1 foco
(no incluye enchufe)
1741530P7

PVPR **89,99** €

Que incluye el Kit:

Lily XL Hue

Novedad

Sistemas de bajo voltaje

Disfrute del estilo del foco Lily con una luz más grande y más potente, pero en una luminaria de baja tensión. Utilice el accesorio para reducir el resplandor, tanto si la utiliza con luz blanca o con uno de los 16 millones de colores.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1050 lm
- Tecnología de la bombilla LED: 24 V
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad

↑ 190 → 112 ↗ 112

Lily XL Hue negro kit 1 foco (no incluye enchufe)
1746230P7

PVPR **139,99** €

Que incluye el Kit:

hue
personal
wireless
lighting

Calla Hue Sistemas de bajo voltaje

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 252 → 104 ↗ 104

Low volt included

Que incluye el Kit:

Calla Hue base pedestal negro 1x8W 24V
1742330P7

PVPR **139,99** €

Low volt

Calla Hue ext. pedestal negro 1x8W 24V
1742030P7

PVPR **99,99** €

Que incluye el Kit:

Calla Hue Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 8 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 400 → 104 ↗ 104

Calla Hue base pedestal grande negro
1745130P7

PVPR **149,99** €

Que incluye el Kit:



Calla Hue extensión pedestal grande negro
1743730P7

PVPR **119,99** €

Que incluye el Kit:

Discover Hue proyector

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El proyector Discover puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades que te dan una acogedora bienvenida a casa. Con millones de opciones de colores, también puedes crear cualquier ambiente. El puente Hue no está incluido..

Discover Hue WACA EU
1743530P7

PVPR **149,99** €

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 141 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.

Econic Hue apliques

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.

↑ 115 → 260 ↗ 260

Econic Hue WACA EU
aplique cuadrado
1743830P7

PVPR **139,99** €

↑ 301 → 194 ↗ 244

Econic Hue WACA EU
aplique up
1743930P7

PVPR **139,99** €

↑ 312 → 194 ↗ 244

Econic Hue WACA EU
aplique down
1744030P7

PVPR **139,99** €

Econic Hue pedestal

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de pedestal Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las ventajas, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.

↑ 322 → 163 ↗ 163

Econic Hue WACA EU pedestal
1744130P7

PVPR **129,99** €

↑ 1000 → 163 ↗ 163

Econic Hue WACA EU poste
1744230P7

PVPR **159,99** €

Impress Hue aplique

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Impress puede conectarse a tu puente Hue existente para que te beneficies de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 240 → 120 ↗ 141

Impress Hue WACA EU aplique
1742930P7

PVPR **109,99** €

↑ 240 → 190 ↗ 117

Impress Hue WACA EU aplique grande
1743030P7

PVPR **119,99** €

Impress Hue aplique Novedad

Sistemas de bajo voltaje

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Impress puede conectarse a tu puente Hue existente para que te beneficies de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bajo voltaje 24 V
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 16 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 240 → 120 ↗ 141

Impress Hue ext.
WACA EU aplique
1745930P7

PVPR **129,99** €

Impress Hue pedestal

hue personal wireless lighting

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. Requiere un puente Hue.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 400 → 100 ↗ 100

Impress Hue WACA EU pedestal negro
1743130P7

PVPR **129,99** €

↑ 770 → 100 ↗ 100

Impress Hue WACA EU poste
1743230P7

PVPR **149,95** €

Impress Hue pedestal Sistemas de bajo voltaje

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. Con el sistema de baja tensión, ya no necesitas instalación previa. Requiere un puente HUE y el kit básico con el enchufe, puedes ampliar tu sistema hasta 5 dispositivos.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bajo voltaje 24 V
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento
- Se pueden conectar hasta 5 dispositivos con 1 transformador.

↑ 400 → 100 ↗ 100

Impress Hue WACA EU pedestal negro 2xNW
1745430P7

PVPR **164,99** €

Que incluye el Kit:

↑ 400 → 100 ↗ 100

Impress Hue ext. WACA EU pedestal
1743430P7

PVPR **129,99** €

Daylo Hue aplique Novedad

Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED integrado.
- Potencia: 16 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 220 → 75 ↗ 220

Daylo Hue aplique de pared inox
1746547P7

PVPR **114,99** €

Daylo Hue aplique de pared Negro
1746530P7

PVPR **119,99** €

Resonate Hue aplique Novedad

Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos. Espectacular efecto de luz gracias a su luz bidireccional. Baña tu pared de luz y color.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED integrado.
- Potencia: 16 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 180 → 100 ↗ 120

Resonate Hue aplique de pared up/down Inox
1746447P7

PVPR **139,99** €

Resonate Hue aplique de pared Up/Down Negro
1746430P7

PVPR **129,99** €

Appear Hue aplique Novedad

Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos. Espectacular efecto de luz gracias a su luz bidireccional. Baña tu pared de luz y color.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED integrado.
- Potencia: 16 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 240 → 120 ↗ 85

Appear Hue aplique de pared Up/Down Negro
1746330P7

PVPR **139,99** €

Hue White and Color Ambiance

Attract Hue aplique Novedad

Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y al mismo tiempo moderno para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera de su casa. Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y al mismo tiempo moderno. Ideal para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera de su casa.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Bajo voltaje 24 V
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 250 → 230 ↗ 190

Attract Hue aplique de pared negro
1746130P7

PVPR **149,99** €

hue
personal
wireless
lighting

Nyro Hue Novedad

hue personal wireless lighting

Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 42 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1000 lm
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Potencia: 13,5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 101 → 88 ↗ 254

Nyro Hue aplique a pared negro
1745630P7

PVPR **119,99** €

Disponible a partir de mayo 2020

↑ 400 → 99 ↗ 255

Nyro Hue pedestal negro
1745530P7

PVPR **149,99** €



Aumente la iluminación de sus **ambientes exteriores**

Fácil de conectar y extender mediante conexión por rosca

El cable de alimentación de 40 W permite la configuración básica bajo voltaje

Fácil de conectar y extender mediante conexión por rosca

Combina múltiples luces en función de la potencia del alimentador

El cable de alimentación de 100 W permite la configuración a bajo voltaje más ancho

Conecte fácilmente múltiples cables bajos voltaje con doble conexión

Combina múltiples luces en función de la potencia del alimentador

Novedad

Cable extensión Hue 2,5M + T-part
1748930PN

↑ 2500 → 13 ↗ 13

↑ 48 → 80 ↗ 20

PVPR **17,95** €

Cable extensión Hue 5m
1742430PN

↑ 5000 → 13 ↗ 13

PVPR **14,95** €

Novedad

Disponible a partir de mayo 2020

Fuente alimentación 100W Hue
1748830PN

↑ 2200 → 40 ↗ 70

PVPR **59,90** €

Novedad

Fuente alimentación 40W Hue
1734830PN

↑ 2200 → 40 ↗ 70

PVPR **39,99** €

Hue **White Ambiance**

Luz para tus momentos

Comienza con el kit de inicio, crea un ambiente mas confortable y siéntete mejor con una luz natural. Ideal para cualquier momento del día, desde el amanecer hasta el ocaso. Puedes controlarla fácilmente a través de tu dispositivo inteligente o al interruptor inalámbrico incluido y conectarla a los dispositivos disponibles.

Control inteligente

Control desde fuera de casa

Dormir y despertar

Bienestar

Programaciones de luz

Regulación cómoda

Crea tu ambiente

Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría de 2200 a 6500k
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla las luces a tu manera

Control sencillo

- Control mediante mando inalámbrico Philips Hue incluido

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Conéctala a tus wearables
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

¡Un ambiente **para cada actividad!**

Recetas **de luz**

Gracias a la iluminación regulable, puedes utilizar el mismo espacio para cada actividad, con la iluminación idónea para cada una de ellas. Elige una luz cálida para estimular tu creatividad o relajarte. Ilumina la estancia con una luz más fría para trabajar con eficacia y llenarte de energía.

Disfruta del momento **y relájate**

Deja que la luz cálida te abrace y disfruta de tu momento de evasión.

Devora **tu libro favorito**

Para relajarte mientras lees tu novela favorita elige una luz blanca con un toque cálido.

Mantén la concentración **mientras trabajas**

La luz ligeramente fría te mantendrá concentrado en sus tareas diarias.

Llénate de energía con la iluminación

Estimula tu metabolismo y llénate de la energía que te transmite la luz blanca fría.

Bombillas Hue White Ambiance



E27 Hue White Ambiance

Starter Kit

Philips HueWA 8,5W A60 E27 3set sw EUR
8718699673345

PVPR **129,95** €

Incluye **3 bombillas, puente Hue y mando a distancia**

Kit con mando

Philips HueWA LRK 8,5W A60 E27 EU
8718699673208

PVPR **34,95** €

Incluye **bombilla y mando a distancia**

Pack individual

Philips HueWA 8,5W A60 E27 EU
8718699673147

PVPR **29,95** €

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 8,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Flujo en lúmenes: 806 lm

Pack dual

Philips HueWA 8,5W A60 E27 2P EUR
8718699673369

PVPR **44,95** €

GU10 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Consumo: 5 W
- Equivalencia en incandescencia: 50 W
- Flujo en lúmenes: 350 lm (4000K)

Pack dual

Philips HueWA 5W GU10 2P EUR
8718699629298

PVPR **44,95** €

Pack individual

Philips HueWA 5W GU10 EUR
8718699628673

PVPR **29,95** €

E14 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)

Pack dual

Philips HueAmbiance 6W B39 E14 EU 2P
8718696695265

PVPR **44,95** €

Pack individual

Philips HueAmbiance 6W B39 E14 EU
8718696695203

PVPR **29,95** €

Lámparas interior
Hue White Ambiance

Estas lámparas ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría.

Con la completa regulación de las luces, de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

Being Hue plafón con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 145 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 32 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 50 → 350 ↗ 350

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Being Hue plafón negro 1x32W 24V
3261030P7

Being Hue plafón aluminio 1x32W 24V
3261048P7

Being Hue plafón blanco 1x32W 24V
3261031P7

PVPR **139,00** €

Mando a distancia incluido en el pack

Being Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño elegante de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de interiores.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 80 a 1580 → 421 ↗ 421

Crea el ambiente adecuado en cada momento.



Being Hue suspendida negro 1x39W 24V
4098430P7

PVPR **269,99** €

Being Hue suspendida aluminio 1x39W 24V
4098448P7

Being Hue suspendida blanca 1x39W 24V
4098431P7

Mando a distancia incluido en el pack

Still Hue plafón con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño elegante de este plafón, ideal para todo tipo de interiores.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 145 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 32 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 72 → 390 ↗ 390

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Still Hue plafón negro 1x32W 24V
3261330P7

Still Hue plafón aluminio 1x32W
3261348P7

Still Hue plafón blanco 1x32W 24V
3261331P7

PVPR **139,00** €

Mando a distancia incluido en el pack

Fair Hue plafón con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 32 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 98 → 444 ↗ 444

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Fair Hue plafón negro 1x39W 24V
4034030P7

Fair Hue plafón blanco 1x39W 24V
4034031P7

PVPR **199,00** €

Mando a distancia incluido en el pack

Fair Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño elegante de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de interiores.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla
- tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 120 a 1500 → 444 ↗ 444

Crea el ambiente adecuado en cada momento.



Fair Hue suspendida
negro 1x39W 24V
4033930P7

PVPR **199,00** €

Fair Hue suspendida
blanca 1x39W 24V
4033931P7

Mando a distancia incluido en el pack

Cher Hue plafón con mando a distancia

Con el plafón Philips Hue white ambiance Cher en tu hogar puedes controlar fácilmente las rutinas de luz para cada momento del día. Utiliza el interruptor inalámbrico para establecer la luz correcta que te ayudará a relajarte, leer, concentrarte y cargarte de energía.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

Cher plafón negro 1x39W 24V
4096730P7

PVPR **199,99** €

↑ 94 → 475 ↗ 475

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Cher semiplafón negro 39W 24V
4096930P7

PVPR **219,99** €

Mando a distancia incluido en el pack

Cher Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

Cher Hue suspendida
negro 1x39W 24V
4076130P7

Cher Hue suspendida
blanco 1x39W 24V
4076131P7

PVPR **199,00** €

↑ 291 a 1750 → 475 ↗ 475

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack

Amaze Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



Amaze Hue suspendida
negro 1x39W 24V
4023330P7

Amaze Hue suspendida
blanco 1x39W 24V
4023331P7

PVPR **199,00** €

↑ 131 a 1500 → 434 ↗ 434

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack

Devote Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 430 a 2430 → 110 ↗ 110

Devote suspendida blanco 1x9W 230V Extensión (**Versión sin mando**)
4300631P7

PVPR **79,99** €

Devote suspendida blanco 1x9W 230V. **Versión con mando**
4300731P7

PVPR **99,99** €

Mando a distancia incluido en el pack

Explore Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Diseñada para dirigir la luz hacia donde más lo necesites.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 435 a 2430 → 181 ↗ 181

Explore Hue suspendida blanco 1x9W 230V
4300131P7

PVPR **149,99** €

Mando a distancia incluido en el pack

Explore Hue sobremesa

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Diseñada para dirigir la luz hacia donde más lo necesites, gracias a su cabezal orientable.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 470 lm (mesa) / 806 lm (pie)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 40W (mesa) / 60W (pie)
- Tecnología de la bombilla LED 230 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E14 (mesa) / E27 (pie)
- Potencia: 6 W (mesa) / 9 W (pie)
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 505 → 190 ↗ 218

Explore Hue lámpara de mesa blanco 1x6W 230V
4300331P7

PVPR **129,99** €

↑ 1735 → 360 ↗ 369

Explore Hue lámpara de pie blanco 1x9W 230V
4300431P7

PVPR **249,99** €

Explore Hue foco con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Diseñado para dirigir la luz hacia donde más lo necesites.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 470 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 40 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E14
- Potencia: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 271 → 115 ↗ 198

Explore Hue foco blanco 1x6W 230V
4300231P7

PVPR **129,99** €

Mando a distancia incluido en el pack
A-Z
of
Family

Wellner Hue sobremesa

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño atemporal de esta agradable lámpara de sobremesa.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida LED bombilla de clase A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 192 → 268 ↗ 268

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Wellner Hue lámpara de mesa blanco 1x9W 230V
4440156P7

PVPR **99,00** €

Mando a distancia incluido en el pack

Wellness Hue sobremesa

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño atemporal de esta agradable lámpara de sobremesa.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida LED bombilla de clase A+
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 193 → 186 ↗ 186

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Wellness Hue lámpara de mesa blanco 1x9W 230V
4080130P7

PVPR **99,00** €

Mando a distancia incluido en el pack

Struana Hue plafón con mando a distancia

Saca el máximo partido a tu baño con la lámpara de techo Philips Hue Struana. En función del momento, te ayudará a relajarte, maquillarte o concentrarte durante tu afeitado. Además, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 145 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 32 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra

Struana Hue plafón
blanco 1x32W
3306431P7

PVPR **169,99** €

↑ 59 → 360 ↗ 360

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack

Adore Hue con mando a distancia

La Gama de Baño Adore HUE, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.

Características

- Vida útil de hasta 30.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 158 W (espejo y plafón) / 180 W (aplique)
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm (espejo y plafón) / 3000 lm (aplique)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 40 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 60 → 407 ↗ 407

Adore Hue plafón cromo 40W a 24V
3435011P7

PVPR **199,99** €

↑ 51 → 560 ↗ 560

Adore Hue Espejo blanco 40W a 24V
3435731P7

PVPR **249,99** €

↑ 64 → 595 ↗ 138

Adore Hue aplique de pared 40W a 24V
3435111P7

PVPR **169,99** €

Mando a distancia incluido en el pack

Adore Hue con mando a distancia

La Gama de Baño Adore HUE, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.

↑ 116 → 671 ↗ 43

Adore Hue Luz Espejo grande
3402931P7

PVPR **199,99** €

↑ 116 → 420 ↗ 43

Adore Hue Luz Espejo pequeña
3402831P7

PVPR **149,99** €

Características

- Vida útil de hasta 20.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 112 W
- Flujo luminoso: 1750 lm (grande) y 1050 lm (pequeño)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Potencia: 20 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

Adore Hue WA foco empotrado. Pack 3
3407511P7

PVPR **159,99** €

Adore Hue WA foco empotrado.
3407411P7

PVPR **49,99** €

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 50 W
- Flujo luminoso: 350 lm por foco
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Casquillo GU10
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Potencia: 5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 93,5 → 93,5 ↗ 92,7

Mando a distancia incluido en el pack

Adore Hue con mando a distancia

La Gama de Baño Adore HUE, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida A
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases A+ a E
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto 5,5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 64 → 595 ↗ 138

Adore Hue Foco 1L blanco
3435931P7

PVPR **79,99** €

↑ 90 → 366 ↗ 120

Adore Hue Foco 2L blanco
3436031P7

PVPR **129,99** €

↑ 91 → 626 ↗ 121

Adore Hue Foco 3L blanco
3436131P7

PVPR **179,99** €

↑ 120 → 275 ↗ 250

Adore Hue Foco 3L redondo blanco
3436231P7

PVPR **179,99** €

Mando a distancia incluido en el pack

Pillar foco con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte.

Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- Número de bombillas: 1-2 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 50 → 350 ↗ 350



↑ 120 → 103 ↗ 103

Pillar Hue Foco 1L negro 1x5,5W 230V
5633030P7 (con mando)

PVPR **84,95** €

Pillar Hue ext. Foco 1L negro 1x5,5W 230V
5633030P8 (sin mando)*

PVPR **64,95** €

↑ 120 → 103 ↗ 103

Pillar Hue Foco 1L blanco 1x5,5W 230V
5633031P7 (con mando)

PVPR **84,95** €

Pillar Hue ext. Foco 1L blanco 1x5,5W 230V
5633031P8 (sin mando)*

PVPR **64,95** €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Crea el ambiente adecuado
en cada momento.

↑ 120 → 193 ↗ 103

Pillar Hue Foco negro 2L
2x5,5W 230V
5633230P7

PVPR **149,95** €

↑ 120 → 193 ↗ 103

Pillar Hue Foco blanco 2L
2x5,5W 230V
5633231P7

PVPR **149,95** €

Runner foco con mando a distancia

Con el foco Runner Philips Hue de luz blanca ambiental en tu sistema Philips Hue podrás disfrutar de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Conectalo al puente y descubre todo el potencial del sistema Philips Hue.

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-3 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 109 → 305 ↗ 90

Runner Hue foco blanco 2L 2x5,5W
5309231P7

Runner Hue foco blanco 2L 2x5,5W
5309230P7

PVPR **149,95** €

↑ 107 → 480 ↗ 90

Runner Hue foco blanco 3L 3x5,5W
5309331P7

↑ 107 → 110 ↗ 90

Runner Hue foco blanco 1L
5309031P7 (con mando)

Runner Hue foco negro 1L
5309030P7 (con mando)

PVPR **84,95** €

5309031P8 (sin mando)*

5309030P8 (sin mando)*

PVPR **64,95** €

Runner Hue foco negro 3L 3x5,5W
5309330P7

PVPR **199,95** €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Mando a distancia incluido en el pack

Buratto foco con mando a distancia

Incorporan un regulador inalámbrico y una bombilla LED GU10 de luz blanca ambiental que te ayuda a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía. Disfruta de una luz blanca natural que se ajusta a tu rutina.

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla
- tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 112 → 240 ↗ 131

Buratto Hue foco blanco 2L 2x5,5W
5046231P7

Buratto Hue foco aluminio 2L 2x5,5W
5046248P7

PVPR **139,95** €

↑ 112 → 443 ↗ 131

Buratto Hue foco blanco 3L 3x5,5W
5046331P7

Buratto Hue foco aluminio 3L 3x5,5W
5046348P7

PVPR **189,95** €



↑ 112 → 136 ↗ 102

Buratto Hue foco blanco 1L
5046131P7 (con mando)

Buratto Hue foco aluminio 1L
5046148P7 (con mando)

PVPR **79,95** €

5046131P8 (sin mando)*

5046148P8 (sin mando)*

PVPR **59,95** €

↑ 112 → 653 ↗ 131

Buratto Hue foco blanco 4L 4x5,5W
5046431P7

Buratto Hue foco aluminio 4L 4x5,5W
5046448P7

PVPR **229,95** €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Mando a distancia incluido en el pack

Buckram foco con mando a distancia

Incorporan un mando inalámbrico y una bombilla LED GU10 de luz blanca ambiental que te ayuda a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía. Disfruta de una luz blanca natural que se ajusta a tu rutina.

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla
- tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 103 → 102 ↗ 102

Buckram Hue foco blanco 1L
5047131P7 (con mando)

Buckram Hue foco negro 1L
5047130P7 (con mando)

PVPR **74,95** €

5047131P8 (sin mando)*

5047130P8 (sin mando)*

PVPR **54,95** €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

↑ 103 → 252 ↗ 82

Buckram Hue foco blanco 2L 2x5,5W
5047231P7

Buckram Hue foco negro 2L 2x5,5W
5047230P7

PVPR **129,95** €

↑ 103 → 448 ↗ 82

Buckram Hue foco blanco 3L 3x5,5W
5047331P7

Buckram Hue foco negro 3L 3x5,5W
5047330P7

PVPR **169,95** €

↑ 103 → 448 ↗ 82

Buckram Hue foco blanco 4L 4x5,5W
5047431P7

Buckram Hue foco negro 4L 4x5,5W
5047430P7

PVPR **199,95** €

Mando a distancia incluido en el pack

Milliskin foco con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Se trata de un foco de alta calidad diseñado para durar con detalles cuidados.

Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 100 → 90 ↗ 90

Milliskin Hue foco blanco empotrado 1x5,5W
5041131P7 (con mando)

Milliskin Hue foco aluminio empotrado 1x5,5W
5041148P7 (con mando)

PVPR **59,95** €

5041131P8 (sin mando)*

5041148P8 (sin mando)*

PVPR **39,95** €

↑ 100 → 90 ↗ 90

Milliskin Hue foco cuadrado blanco empotrado 1x5,5W
5042131P7 (con mando)

Milliskin Hue foco cuadrado aluminio empotrado 1x5,5W
5042148P7 (con mando)

PVPR **59,95** €

5042131P8 (sin mando)*

5042148P8 (sin mando)*

PVPR **39,95** €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Mando a distancia incluido en el pack

Aurelle con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará en la rutinas diarias como cocinar o disfrutar de un ambiente agradable. Diseñada para aumentar la sensación de espacio en tu hogar.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: de 2200 lm y 4200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 46 → 300 ↗ 300

Aurelle Hue panel blanco 1x28W, 1x2200 lm
3216131P5

PVPR **135,95** €

↑ 46 → 600 ↗ 600

Aurelle Hue panel blanco 1x55W, 1x4200 lm
3216231P5

PVPR **199,95** €

Crea el ambiente adecuado en cada momento.



↑ 46 → 1200 ↗ 600

Aurelle Hue panel blanco 1x55W, 1x4200 lm
3216331P5

PVPR **199,95** €

↑ 47 → 395 ↗ 395

Aurelle Hue panel blanco 1x28W, 1x2200 lm
3216431P5

PVPR **149,95** €

Mando a distancia incluido en el pack

Hue **White**

Fácil control y comodidad

Empieza con el kit de inicio del sistema Hue de Philips en blanco y disfruta de una mayor tranquilidad con la posibilidad de controlar la iluminación allá donde estés. Nuestro deseo es facilitarte la vida y ofrecerte tranquilidad de manera inteligente y útil

Control inteligente

Control desde fuera de casa

Programaciones de luz

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Atenuación inalámbrica suave garantizada
- Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas o lámparas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

Siéntete seguro **con Philips Hue**

Las luces inteligentes Hue, hacen que parezca que estás en casa, lo que ayuda a disuadir a los invitados no deseados mientras estás fuera.

Luces tan inteligentes que te dan **la bienvenida a casa**

Se acabó volver a casa en la oscuridad. Configura las luces para que se enciendan automáticamente cuando te acerques a casa (y se apaguen cuando salgas) en la aplicación Philips Hue, con la opción Rutinas. También puedes usar el nuevo sensor de exterior para darte la bienvenida a casa cuando detecte tu movimiento.

Disuade a los invitados **no deseados**

Las luces Philips Hue están diseñadas para la seguridad de tu familia. El sensor exterior detecta el movimiento y enciende automáticamente las luces, exponiendo a los invitados no deseados y asegurando que te sientes seguro en tu entorno. También puedes configurar tus luces para imitar tu presencia mientras estás fuera.

Establece temporizadores
a tu gusto

Disfruta de noches más largas fuera, haz que tus luces Philips Hue se enciendan automáticamente al establecer horarios o usar la rutina de puesta de sol/amanecer. También puedes apagar o atenuar las luces de esta manera. Nunca tendrás que preocuparte de si has dejado alguna luz encendida.

Bombillas
Hue White

E27 Hue White

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 806 lm

Kit con mando Novedad

Philips Hue DIM kit 9W A60 E27 EUR
8718696785331

Incluye **bombilla, y mando a distancia**

PVPR **24,95** €

Starter Kit Novedad

Philips HueW 9W A60 E27 2set EU
8718696785218

Incluye **2 bombillas, y puente Hue**

PVPR **79,95** €

Starter Kit Novedad

Philips HueW 9W A60 E27 3set sw EUR
8718696785232

PVPR **99,95** €

Incluye **3 bombillas, puente Hue y mando a distancia**

E27 Hue White

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 806 lm

Pack individual

Philips HueW 9W A60 E27 EUR
8718696785317

PVPR **19,95** €

Pack dual

Philips Huewhite 9W A60 E27 EU 2P
8718696785270

PVPR **29,95** €

E27 Hue White

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2100K (blanco cálido)
- Consumo: 7 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 550 lm

Pack individual A60

Philips HueW 7W Fil A60 E27 EU
8718699688820

PVPR **19,95** €

Pack individual ST64

Philips HueW 7W Fil ST64 E27 EU
8718699688868

PVPR **24,95** €

Pack individual G93

Philips HueW 7W Fil G93 E27 EU
8718699688882

PVPR **29,95** €

GU10 Hue White

Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 6 W
- Equivalencia en incandescencia: 57 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 350 lm

Pack dual Novedad

Philips HueW 6W GU10 2P EU
8718699629311

PVPR **34,95** €

Pack individual Novedad

Philips HueW 6W GU10 EU
8718699628697

PVPR **19,95** €

E14 Hue White

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 5,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 470 lm

Pack dual Novedad

Philips HueW 5.5W B39 E14 EU 2P
8718699671273

PVPR **29,95** €

Pack individual Novedad

Philips HueW 5.5W B39 E14 EU
8718699671211

PVPR **19,95** €

Lámparas exterior
Hue White

Tus luces pueden encenderse cuando llegues a casa. Philips Hue se enciende automáticamente en tu jardín y en la entrada cuando llegas, al igual que tus luces interiores inteligentes. ¿Olvidaste apagar las luces al salir? Hue se encargará de ello. Y cuando estés fuera, usa tus luces para hacer que otros piensen que todavía estás en casa.

Philips Hue te brinda tranquilidad tanto dentro como fuera de casa.

Turaco Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Turaco aplique

Turaco aplique antracita
1x9W
1647293P0

↑ 212 → 118 ↗ 101

PVPR **69,99** €

Turaco poste

Turaco poste antracita
1x9W 230V
1647493P0

↑ 802 → 121 ↗ 121

PVPR **129,99** €

Turaco pedestal

Turaco pedestal antracita
1x9W 230V
1647393P0

↑ 420 → 121 ↗ 121

PVPR **99,99** €

Lucca Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Lucca aplique

Lucca aplique antracita
1x9W 230V
1740193P0

↑ 115 → 215 ↗ 170

PVPR **69,99** €



Lucca poste

Lucca poste antracita
1x9W 230V
1740393P0

↑ 770 → 142 ↗ 142

PVPR **129,99** €

Lucca pedestal

Lucca pedestal antracita
1x9W 230V
1740293P0

↑ 400 → 142 ↗ 142

PVPR **99,99** €

Tuar Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz.
El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 9 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Tuar aplique

Tuar aplique aluminio
1x9W 230V
1740447P0

↑ 115 → 215 ↗ 170

PVPR **69,99** €

Tuar poste

Tuar poste aluminio
1x9W 230V
1740647P0

↑ 770 → 142 ↗ 142

PVPR **129,99** €

Tuar pedestal

Tuar pedestal aluminio
1x9W 230V
1740547P0

↑ 400 → 142 ↗ 142

PVPR **99,99** €

Fuzo Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla
- tradicional de: 80 W
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Fuzo aplique

Fuzo aplique negro 1x15W
1744430P7

↑ 130 → 130 ↗ 127

PVPR **79,95** €

Fuzo aplique negro 1x15W
1744530P7

↑ 140 → 130 ↗ 127

PVPR **79,95** €

Fuzo aplique negro 1x15W
1744630P7

↑ 211 → 166 ↗ 75

PVPR **84,95** €

Fuzo pedestal

Fuzo pedestal negro
1x15W
1744730P7

↑ 400 → 100 ↗ 100

PVPR **109,99** €

Fuzo poste

Fuzo poste negro
1x15W 230V
1744830P7

↑ 770 → 100 ↗ 100

PVPR **129,99** €

Welcome Hue White

El proyector Welcome puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 141 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.

Welcome Hue White EU- Proyector
1743630P7

↑ 153 → 220 ↗ 160

PVPR **129,95** €

Controles inteligentes
Funcionalidad y control

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores facilmente, elige la aplicación Philips Hue.

También puedes probar los interruptores Friends of Hue que comercializan fabricantes europeos de controles como Feller, Niko y Vimar, con ellos podrás controlar tu iluminación HUE.

Puente Hue El corazón de tu sistema Hue

El Hue Bridge, el cerebro del sistema de iluminación inteligente Philips Hue, te permite conectar y controlar hasta 50 luces y 10 accesorios. Basta enchufarlo y utilizar la app Hue para configurar rutinas, temporizadores, escenas de luz personalizadas, etc.

Empieza con el puente Hue de Philips y **crea como quieras tu propio y exclusivo sistema Hue**

- Integra Hue en tu casa con las bombillas que desees
- Amplíala con accesorios Hue de Philips
- Número máximo de accesorios: 10
- Número máximo de bombillas y lámparas: 50

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

Lleva incorporado homekit Apple. HomeKit servirá de hub para nuestras casas inteligentes, podremos configurar los sistemas conectados y controlarlos a través de Siri logrando además que varios dispositivos trabajen juntos incluso aunque sean de diferentes fabricantes. Esto significa que podrás utilizar tu voz para dar una sola orden y que, por ejemplo, se apaguen todas las luces.

↑ 26 → 90,9 ↗ 90,6

Philips HUE Bridge EU
8718696511800

PVPR **59,95** €



PHILIPS

Interruptor Hue Tap

Hue Tap es el primer interruptor inteligente inalámbrico y portátil del sistema Hue de Philips que controla tus bombillas Hue de Philips con tan solo un toque.

Recrea tus escenas favoritas con un simple toque

- Conéctalo a tu puente Hue bridge de Philips y controla 4 escenas de iluminación distintas Hue de Philips sin necesidad de usar ningún dispositivo inteligente
- No necesita pilas, funciona con energía cinética
- Duración: 50.000 clics

Este producto se cancela a partir de abril 2020

↑ 25 → 75 ↗ 75

Philips HUE TAP EUR Subbrand
8718696743133

PVPR **59,95** €

PHILIPS

Interruptor inalámbrico Hue

Controla y regula las luces con un interruptor regulador Hue. Este interruptor inteligente, que funciona como interruptor de pared y como mando a distancia, se fija fácilmente a la pared con el adhesivo incluido y se puede soltar de su base magnética para utilizarlo como mando a distancia.

Control total sin necesidad de otro dispositivo

Conecta el mando Hue DIM Switch a tu puente Hue de Philips, configúralo a través de la aplicación y controla tu entorno lumínico favorito.

- Pilas incluidas: 1 x CR2450
- Duración mínima de la pila: 3 años
- Se pueden controlar hasta un máximo de 10 puntos de luz por mando
- Alcance en interiores hasta 12 metros

Interruptor

↑ 92 → 35 ↗ 11

Placa

↑ 115 → 70 ↗ 14

Philips Hue DIM Switch EU
8718696743157

PVPR **19,95** €

ON
OFF
PHILIPS



Sensor interior Hue

Activa las luces inteligentes con movimiento mediante el detector de movimiento Hue. El sensor alimentado con pilas se puede colocar en cualquier lugar de la casa con una instalación sin complicaciones.

Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas

↑ 92 → 35 ↗ 11

Philips Hue Motion Sensor EU
8718696743171

PVPR **39,95** €



Sensor exterior Hue

Controla tus luces automáticamente añadiendo el sensor Philips Hue a tu sistema. Puedes colocar el sensor en cualquier lugar porque funciona con pilas y es totalmente inalámbrico. Solo tienes que pasar por delante para activar las luces. La configuración del sensor y el ajuste de la sensibilidad de luz diurna y movimiento se realiza a través de la app Philips Hue.



↑ 56 → 76 ↗ 76

Philips Hue Outdoor sensor EU
8718699625474

PVPR **49,95** €

Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas

Enchufe inteligente Hue

Novedad

Este pequeño y sencillo accesorio permite convertir cualquier lámpara, incluso las que no admiten bombillas Hue, en una lámpara inteligente que puedes controlar mediante la aplicación Hue o la voz. Utiliza Bluetooth para controlar la luz al instante o conecta con el Hue Bridge para poder usar más funcionalidades.

Convierte cualquier lámpara, en una lámpara inteligente

- Añade cualquier luz a tu sistema Hue
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
- Garantía 2 años
- IP20

↑ 84 → 51 ↗ 51

Enchufe inteligente
(Toma tipo F)
8718699689285

PVPR **29,95** €

©2020 Signify Holding. Reservados todos los derechos. Signify Iberia, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o descatalogar cualquier producto sin notificación previa, y no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.

www.philips.es
www.meethue.es