



CUSTOMIZE YOUR LINEAR SYSTEM indoor

P18

P18 è un profilo lineare in alluminio anodizzato naturale adatto per le applicazioni in interni.
P18 is a natural anodized aluminum linear profile for indoor applications.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Dimensioni Dimensions	max 3m
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio anodizzato anodized aluminium

FINITURA FINISHING


AA Alluminio anodizzato / Anodized aluminium

NASTRI LED COMPATIBILI COMPATIBLE LED STRIPS

N17	LED strip bianca / White LED strip
N09	LED strip bianca / White LED strip
N10	LED strip bianca / White LED strip
N11	LED strip bianca / White LED strip
N12	LED strip bianco dinamico 12VDC / Tunable white LED strip 12VDC
N06	LED strip bianco dinamico 24VDC / Tunable white LED strip 24VDC
N14	LED strip RGB / RGB LED strip
N13	LED strip RGBW / RGBW LED strip

DISEGNO TECNICO DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)




SCHEMI COMPATIBILI COMPATIBLE SCREENS

S02 Schermo opale / Opal screen




FISSAGGIO FIXATION

F01
Plafone/ceiling



F02
Sospensione/suspension



Esempio di composizione prodotto/ Product composition example

P18-AA-N02-S02-F02 Profilo in alluminio con incluso nastro LED 24V, schermo opale, fissaggio a sospensione/ Profile with 24V LED strip, opal screen, suspension fixation