

CUSTOMIZE YOUR LINEAR SYSTEM indoor



P25

P25 è un profilo lineare in alluminio anodizzato naturale adatto per le applicazioni in interni ed esterni (con resina opale o trasparente).
P25 is a natural anodized aluminum linear profile for indoor applications (with opal or transparent resin).

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

| | |
|---|--|
| Dimensioni Dimensions | max 3m |
| Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish | alluminio anodizzato anodized aluminium |

FINITURA FINISHING


AA Alluminio anodizzato naturale / Natural anodized aluminium

NASTRI LED COMPATIBILI COMPATIBLE LED STRIPS

N19 LED strip bianca / White LED strip

DISEGNO TECNICO DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)




SCHEMI COMPATIBILI COMPATIBLE SCREENS

S02 Schermo opale / Opal screen




FISSAGGIO FIXATION


F01
Plafone/ceiling



F09
Parete/wall



F10
Incasso trimless/recessed trimless



F08
Incasso trimless/recessed trimless

