interact Pro

Lichtsteuerung kann so einfach sein!

Mit Interact Pro in die funkvernetzte Beleuchtung einsteigen

Da ist mehr drin als nur An und Aus!

Vom Strippenzieher zum Lichtmanager

Sichern Sie sich wiederkehrende Umsätze und binden Sie langfristig ihren Kunden mithilfe von Lichtservices wie Wartung und Management.

Vernetzen ohne Aufwand

Dank dem Zigbee-Funkstandart können bestehende 3 x 1,5 mm² Leitungen weiter genutzt werden. Damit ergibt sich eine hohe Attraktivität und Umsetzbarkeit bei der Sanierung.

Steigern Sie ihre Profitabilität

Sparen Sie Zeit in der Installation durch einfache Inbetriebnahme und erhöhen Sie so die Wertschöpfung pro Montagestunde.

Die Zukunft des Lichts definiert sich über Service – Interact Pro bietet Ihnen die passenden Werkzeuge dafür:

- **Individualisierung**
  Das System lässt sich auf die Bedürfnisse ihres Kunden anpassen
- **Dimmen**
  Mit der App und den Schaltern lässt sich das Lichtniveau jederzeit anpassen
- **Szene**
  Voreingestellte Lichtszenen lassen sich per Knopfdruck abspielen
- **Zeitsteuerung**
  Mithilfe eines Zeitplans kann die Beleuchtung der täglichen Nutzung der Anlage angepasst werden
- **Ferndiagnose**
  Warten und managen Sie die Anlage von ihrem Büro aus und erhalten Sie stetig Informationen zu ihren verbauten Installationen
- **Präsenzsteuerung**
  Ermöglichen Sie ihrem Kunden noch mehr Einsparung dank intelligenter Sensorik die das Licht automatisch regelt.
- **Tageslichtregelung**
  Nutzen sie das natürliche Tageslicht und passen Sie die Beleuchtung automatisch auf das gewünschte Lichtniveau an
- **Energiemonitoring**
  Erhalten Sie wichtige Informationen über den Energieverbauch der Anlage

Haben Sie eine technische Frage?
Wir sind Montag-Freitag 09-18.00 Uhr für Sie da!
Tel.Nr. 00800/7445 4775
projekte@interact-pro.de

Besuchen Sie unsere Internet-Seite für noch mehr Informationen:
www.interact-lighting.com/pro

Schnell und einfach Installiert.
Das Interact Pro System im Überblick

Interact Pro Gateway

Interact Pro Gateway

Interact Ready Hardware

Erforderlich

Interact Ready Leuchten

Interact Ready Lampen

Optional

Bewegungs- und Tageslichtsensor

Interact Ready Schalter

Interact Pro Software

Erforderlich



Interact Pro App

Optional



Interact Pro Dashboard

philips.de/interact-ready

Intelligente Steuerung – Beispiele

Ob im Büro oder der Werkstatt: Sorgen Sie für optimale, steuerbare Lichtverhältnisse und erhöhen Sie den Komfort und die Produktivität der Mitarbeiter vor Ort. Tageslichtabhängige Sensoren und Zubehör können zu weiteren Energieersparnissen führen.

Systemaufbau Büro:
55 x Philips CoreLine Panel Interact Ready
8 x Bewegungs- & Tageslichtsensor
1 x Interact Pro Gateway

Funktionalität:	
Individualisierung	✓
Szenen	✓
Energiemonitoring	✓
Ferndiagnose	✓
Zeitsteuerung	✓
Präsenzsteuerung	✓
Tageslichtregelung	✓

Erforderlich	Optional
Interact Pro Gateway	Bewegungs - und Tageslichtsensor
Philips CoreLine Panel Interact Ready	



Maße: 11,88 m x 21,50 m x 3,00 m; Grundfläche Büro: 255,42 m²; Arbeitsplätze für Mitarbeiter: 32 Personen

Systemaufbau Werkstatt:
28 x Philips CoreLine Feuchtraumleuchte Interact Ready
4 x Bewegungs- & Tageslichtsensor
1 x Interact Pro Gateway

Funktionalität:	
Individualisierung	✓
Szenen	✓
Energiemonitoring	✓
Ferndiagnose	✓
Zeitsteuerung	✓
Präsenzsteuerung	✓
Tageslichtregelung	✓

Erforderlich	Optional
Interact Pro Gateway	Bewegungs - und Tageslichtsensor
Philips CoreLine Waterproof Interact Ready	



Maße: 14 m x 20 m x 3 m; Grundfläche Werkstatt: 280,00 m²; Arbeitsbereiche: 4 Maschinen

Das neue vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro – perfekt geeignet für kleine und mittelgroße Beleuchtungsanlagen, mit kabelloser Steuerung (ZigBee) via App oder Dashboard.

interact ready.

CoreLine Feuchtraumleuchte

IP65 IK08 D Max. 35°C Min. -20°C 18

Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D [1]	lm [2]	W [3]	lm/W [4]	h [5] (L75)	K [6]	DV [7]	Dimm-bar [8]	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	2 x 36 W/1 x 58 W	4.000	30,0	133	50.000	4.000	Opt.*	Funk	1.215 x 80 x 76	397 135 00
WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	2 x 58 W/2 x 49 W	6.000	45,5	132	50.000	4.000	Opt.*	Funk	1.515 x 80 x 76	397 142 00

CoreLine Lichtleiste

IP20 IK02 Ta -20°C +40°C

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 [1]	lm [2]	W [3]	lm/W [4]	h [5] (L70)	K [6]	DV [7]	Dimm-bar [8]	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	2 x 36 W	4.100	39,0	105	50.000	4.000	ja	Funk	1.134 x 64 x 82	337 333 99
BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	2 x 58 W	5.300	52,0	102	50.000	4.000	ja	Funk	1.416 x 64 x 82	337 340 99

CoreLine Einlegeleuchte

IP44 IK02 30

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 [1]	lm [2]	W [3]	lm/W [4]	h [5] (L75)	K [6]	UGR_R	Dimm-bar [8]	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
quadratisch Leuchte, Modul 625, Interact Ready; Opal UGR_R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR_R 19 (OC)										
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	622 x 622 x 41	996 553 00
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	622 x 622 x 41	996 522 00

CoreLine Panel

IP20 deckenseitig; IP44 raumseitig IK03 05

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 [1]	lm [2]	W [3]	lm/W [4]	h [5] (L75)	K [6]	UGR_R	Dimm-bar [8]	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, Interact Ready; Opal UGR_R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR_R 19 (OC)										
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	22	Funk	622 x 622 x 42	385 187 00
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	19	Funk	622 x 622 x 42	385 224 00
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR_R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR_R 19 (OC)										
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	22	Funk	597 x 597 x 42	385 163 00
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	19	Funk	597 x 597 x 42	385 200 00
Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600, Interact Ready; Opal UGRR 2_2 (NOC), BAP-tauglich UGR_R 19 (OC)										
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	22	Funk	1.197 x 297 x 42	385 194 00
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	1 x 28/36/54 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	19	Funk	1.197 x 297 x 42	385 231 00

CoreLine Anbauleuchte

IP20 IK02 30

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 [1]	lm [2]	W [3]	lm/W [4]	h [5] (L75)	K [6]	UGR_R	Dimm-bar [8]	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
quadratische Leuchte, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR_R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR_R 19 (OC)										
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	600 x 600 x 47	996 652 00
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	22	Funk	600 x 600 x 47	996 683 00
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	600 x 600 x 47	996 676 00
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	19	Funk	600 x 600 x 47	996 690 00
Langfeldleuchte, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR_R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR_R 19 (OC)										
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	1.170 x 197 x 47	996 621 00
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	22	Funk	1.170 x 197 x 47	996 645 00
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	1.170 x 197 x 47	996 638 00
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	19	Funk	1.170 x 197 x 47	996 669 00

CoreLine Downlight

IP20 IK02

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL [1]	lm [2]	W [3]	lm/W [4]	h [5] (L70)	K [6]	DV [7]	Dimm-bar [8]	Ø mm	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
DN140B LED20S/830 WR IA1	2 x 26 W	2.200	22,0	100	50.000	3.000	ja	Funk	200	216 x 216 x 105	326 122 00
DN140B LED20S/840 WR IA1	2 x 26 W	2.200	22,0	100	50.000	4.000	ja	Funk	200	216 x 216 x 105	326 139 00

CoreLine Slim Downlight

IP44 IK02

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL [1]	lm [2]	W [3]	lm/W [4]	h [5] (L70)	K [6]	DV [7]	Dimm-bar [8]	Ø mm	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
DN135B LED20S/830 IA1 WH	2 x 26 W	2.000	27,0	74	50.000	3.000	–	Funk	200	215 x 215 x 23	389 222 99
DN135B LED20S/840 IA1 WH	2 x 26 W	2.000	27,0	74	50.000	4.000	–	Funk	200	215 x 215 x 23	389 246 99

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Bestell-Nr. EOC
Interact Pro Gateway		
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	Interact Pro Wireless Gateway	775 790 00
Schalter und Sensor – Interact Ready		
UID8450/10 ZGP Schalter Dim 2B	Schalter Interact Ready, Funk, Batteriebetrieb	449 318 00
OCC SENSOR IA CM IP42 WH	Präsenzmelder drahtlos, Batteriebetrieb, Interact Ready	777 527 00
OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	Tageslicht-/Präsenzmelder Funk, Batteriebetrieb, Interact Ready	777 541 00
Interact Pro Connector Kit – Jede DALI-Leuchte wird Interact Ready!		
Interact Ready RF DALI Connector	DALI-Schnittstelle zur Integration von weiteren Leuchten wie z.B. Maxos LED oder Hallenleuchten	Auf Projekt-Anfrage

1) Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent: Leuchtstofflampen Ø 26 mm (T8), Leuchtstofflampen Ø 16 mm (T5), Kompaktleuchtstofflampen (KLL),
2) Leuchten-Lichtstrom in Lumen (lm)
3) Leuchten-Leistung in Watt (W)
4) Leuchten-Lichtausbeute in Lumen pro Watt (lm/W)
5) Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx) in Stunden (h) bei Umgebungstemperatur T_q 25 °C
6) Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin (K)
7) Durchgangsverdrahtung (DV) – bei Decken- und Wandleuchten: Weiterverdrahtung
8) Dimmbarkeit: DALI, 1-10 V, Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer

Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.de/gewaehrleistung

© 2020 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.
WM-Nr. 5642; Stand: 03/2020

interact