



**BEAUTIFUL LIGHT,
BUILT TO PERFORM**

 **MAZDA**

LUZ DE CALIDAD DISEÑO SÓLIDO



4 Luminarias de interior



10 Luminarias de exterior



20 Velas & Esféricas



30 Tubos



14 Bombillas



26 Lámparas Spot

Es un arte crear un esquema de iluminación de calidad que supera las expectativas de los clientes, sin superar el presupuesto inicial. Ahora lo tienes perfectamente a tu alcance con la gama de lámparas LED de MAZDA y con el nuevo lanzamiento de Mazda luminarias.

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA

La gama MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras sólidas soluciones son el fruto de décadas de experiencia en iluminación. Desde proyectos de iluminación minorista y residencial hasta instalaciones industriales y comerciales, se han desarrollado para satisfacer los exigentes requisitos de una amplia variedad de aplicaciones de iluminación.

En este folleto podrás encontrar las últimas soluciones en tecnología LED: bombillas clásicas; velas elegantes; lámparas spots y tubos LED de instalación sencilla. Además de una nueva gama de luminarias LED para cubrir todavía más aplicaciones con las que podrás prometer a tus clientes un rendimiento y una fácil instalación además de un ahorro energético inmediato. También le encantará la calidad de la luz. Con una gran variedad de lúmenes, temperaturas de color y ángulos de apertura entre los que elegir, nuestras soluciones LED de gran calidad crean el ambiente perfecto para cada espacio. Una luz diseñada para crear una primera impresión magnífica con un valor de larga duración.



DOMINANDO LA ILUMINACIÓN DESDE 1894
MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras sólidas soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación.

- Diseñadas para rendir
- Hasta 25.000 horas de vida útil
- Calidad de luz superior
- Hasta un 85% de ahorro energético


LUMINARIAS DE INTERIOR MAZDA

AHORRO ENERGÉTICO INSTANTÁNEO

Ahorro energético instantáneo con la gama de luminarias Mazda.

- Ahorro energético instantáneo
- 2 años de garantía
- Hasta 35,000 horas de vida útil

REGLETA LED Y APLIQUES LED



MAZDA BN007C LED32S/840
PSU L1200

12NC: **911401800480**
EOC: **33804099**
1200 mm 3200lm
4000K
35.000 horas
IP20



MAZDA WL007C LED14S/740
PSU OVL WH


12NC: **911401800880**
EOC: **33808899**
1400lm
4000K
20.000 horas
IP65 / IK06



MAZDA WL007C LED13S/740
PSU RND MDU WH


12NC: **911401800780**
EOC: **33807199**
1300lm
4000K
20.000 horas
IP54 / IK06
Sensor de movimiento integrado

ESTANCAS LED




MAZDA WT007C LED17S/840
PSU L600

12NC: **911401800980**
EOC: **33877499**
600 mm 1700lm
4000K
35.000 horas
IP65 / IK06



MAZDA WT007C LED34S/840
PSU L1200


12NC: **911401800580**
EOC: **33805799**
1200 mm 3400lm
4000K
35.000 horas
IP65 / IK06



MAZDA WT007C LED54S/840
PSU L1500

12NC: **911401800680**
EOC: **33806499**
1500 mm 5400lm
4000K
35.000 horas
IP65 / IK06


ESTANCAS VACIAS



NUEVO

MAZDA WT006C DE 1xTLED
L1200


12NC: **911401822381**
EOC: **36854299**
IP65 / IK06



NUEVO

MAZDA WT006C DE 2xTLED
L1200


12NC: **911401822481**
EOC: **36855999**
IP65 / IK06



NUEVO

MAZDA WT006C DE 1xTLED
L1500

12NC: **911401822581**
EOC: **36856699**
IP65 / IK06



NUEVO

MAZDA WT006C DE 2xTLED
L1500

12NC: **911401822681**
EOC: **336857399**
IP65 / IK06

SLIM DOWNLIGHTS



MZD DN020B LED20/830
24W 220-240V WH

MZD DN020B LED20/840
24W 220-240V WH

MZD DN020B LED20/865
24W 220-240V WH

12NC: **929002219702**
EOC: **16370600**
2000lm
3000 K
20.000 horas
IP20

12NC: **929002219802**
EOC: **16372000**
2000lm
4000 K
20.000 horas
IP20

12NC: **929002219902**
EOC: **16374400**
2000lm
6500 K
20.000 horas
IP20



MZD DN020B LED12/830
16W 220-240V WH

MZD DN020B LED12/840
16W 220-240V WH

MZD DN020B LED12/865
16W 220-240V WH

12NC: **929002219402**
EOC: **16364500**
1200lm
3000K
20.000 horas
IP20

12NC: **929002219502**
EOC: **16366900**
1200 lm
4000K
20.000 horas
IP20

12NC: **929002219602**
EOC: **16368300**
1200lm
6500K
20.000 horas
IP20

ULTRASLIM DOWNLIGHTS



MZD DL252 LED6/830
9W RD 220-240V 06

MZD DL252 LED6/840
9W RD 220-240V 06

MMZD DL252 LED17/830
20W RD 220-240V 06

MZD DL252 LED17/840
20W RD 220-240V 06

12NC: **929002357532**
EOC: **54033700**
630lm
25.000 horas

12NC: **929002357632**
EOC: **54035100**
630lm
25.000 horas

12NC: **929002357832**
EOC: **54029000**
1750lm
25.000 horas

12NC: **929002357932**
EOC: **54031300**
1750lm
25.000 horas

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE



MZD DN027C LED9/830
11W 220V D175 RD

MZD DN027C LED9/840 11W
220V D175 RD

MZD DN027C LED19/830
23W 220V D225 RD

MZD DN027C LED19/840 23W
220V D225 RD

12NC: **929002034132**
EOC: **54037500**
950lm
25.000 horas

12NC: **929002034232**
EOC: **54039900**
1000lm
25.000 horas

12NC: **929002035032**
EOC: **54041200**
1900lm
25.000 horas

12NC: **929002035132**
EOC: **54043600**
2000lm
25.000 horas

DOWNLIGHTS ACCENT



MZD SL252 EC RD 070
3W 27K W HV 06

MZD SL252 EC RD 070
3W 40K W HV 06

MZD SL252 EC RD 070 5W
27K W HV 06

12NC: **929002222432**
EOC: **16400000**
200lm
2700K
20.000 horas

12NC: **929002222532**
EOC: **16402400**
210lm
4000K
20.000 horas

12NC: **929002222632**
EOC: **16404800**
330 lm
2700 K
20.000 horas



MZD SL252 EC RD 070 5W
40K W HV 06

MZD RS251 EC RD 075
6.8W 827

MZD RS251 EC RD 075
6.8W 840

12NC: **929002222732**
EOC: **16406200**
350 lm
4000 K
20.000 horas

12NC: **929002256632**
EOC: **54025200**
500lm
25.000 horas

12NC: **929002256732**
EOC: **54027600**
500lm
25.000 horas

PANELES



MAZDA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC

MAZDA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC

12NC: **911401801380**
EOC: **34019799**

1200 lm
4000K
35.000 horas
UGR>19

12NC: **911401801280**
EOC: **34018099**

3200 lm
4000K
35.000 horas
UGR>19

A

EEI label

A⁺

EEI label

80

CRI

220-240 Vac

Hasta 35.000 h

No regulable

Tipo de producto	Flujo luminoso	Consumo energético	Temperatura de color	IP / IK	Sensor de movimiento	Clase I/II	12NC	EOC	PVPR
	lm	W	K						
Regleta									
MAZDA BN007C LED32S/840 PSU L1200	3200	32	4000	IP20	-	I	911401800480	33804099	17,50€
Aplique LED									
MAZDA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH	1400	15	4000	IP65 / IK06	-	II	911401800880	33808899	19,50€
MAZDA WL007C LED13S/740 PSU RND MDU WH	1300	15	4000	IP54 / IK06	Sí	II	911401800780	33807199	29,90€
Estanca									
MAZDA WT007C LED17S/740 PSU L600	1700	17	4000	IP65 / IK06	-	II	911401800980	33877499	14,50€
MAZDA WT007C LED34S/740 PSU L1200	3400	34	4000	IP65 / IK06	-	II	911401800580	33805799	19,50€
MAZDA WT007C LED54S/740 PSU L1500	5400	54	4000	IP65 / IK06	-	II	911401800680	33806499	27,50€
Estanca vacia									
MAZDA WT006C DE 1xTLED L1200	-	-	-	IP65 / IK06	-	-	911401822381	36854299	13,20€
MAZDA WT006C DE 2xTLED L1200	-	-	-	IP65 / IK06	-	-	911401822481	36855999	13,95€
MAZDA WT006C DE 1xTLED L1500	-	-	-	IP65 / IK06	-	-	911401822581	36856699	14,75€
MAZDA WT006C DE 2xTLED L1500	-	-	-	IP65 / IK06	-	-	911401822681	36857399	16,30€
Slim Downlights									
MZD DN020B LED12/830 16W 220-240V WH	1200	16	3000	IP20 / IK03	-	II	929002219402	16364500	5,50€
MZD DN020B LED12/840 16W 220-240V WH	1200	16	4000	IP20 / IK03	-	II	929002219502	16366900	5,50€
MZD DN020B LED12/865 16W 220-240V WH	1200	16	6500	IP20 / IK03	-	II	929002219602	16368300	5,50€
MZD DN020B LED20/830 24W 220-240V WH	2000	24	3000	IP20 / IK03	-	II	929002219702	16370600	9,00€
MZD DN020B LED20/840 24W 220-240V WH	2000	24	4000	IP20 / IK03	-	II	929002219802	16372000	9,00€
MZD DN020B LED20/865 24W 220-240V WH	2000	24	6500	IP20 / IK03	-	II	929002219902	16374400	9,00€
UltraSlim Downlight									
MZD DL252 LED6/830 9W RD 220-240V 06	630	9	3000	IP20 / IK03	-	II	929002357532	54033700	6,50€
MZD DL252 LED6/840 9W RD 220-240V 06	630	9	4000	IP20 / IK03	-	II	929002357632	54035100	6,50€
MZD DL252 LED17/830 20W RD 220-240V 06	1750	20	3000	IP20 / IK03	-	II	929002357832	54029000	9,90€
MZD DL252 LED17/840 20W RD 220-240V 06	1750	20	4000	IP20 / IK03	-	II	929002357932	54031300	9,90€
Downlight de superficie									
MZD DN027C LED9/830 11W 220V D175 RD	950	11	3000	IP20 / IK03	-	II	929002034132	54037500	11,99€
MZD DN027C LED9/840 11W 220V D175 RD	1000	11	4000	IP20 / IK03	-	II	929002034232	54039900	11,99€
MZD DN027C LED19/830 23W 220V D225 RD	1900	23	3000	IP20 / IK03	-	II	929002035032	54041200	15,90€
MZD DN027C LED19/840 23W 220V D225 RD	2000	23	3000	IP20 / IK03	-	II	929002035132	54043600	15,90€
Accent									
MZD SL252 EC RD 070 3W 27K W HV 06	200	3	2700	IP20 / IK03	-	II	929002222432	16400000	5,50€
MZD SL252 EC RD 070 3W 40K W HV 06	210	3	4000	IP20 / IK03	-	II	929002222532	16402400	5,50€
MZD SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	330	5	2700	IP20 / IK03	-	II	929002222632	16404800	5,50€
MZD SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06	350	5	4000	IP20 / IK03	-	II	929002222732	16406200	5,50€
MZD RS251 EC RD 075 6.8W 827	500	6.8	2700	IP20 / IK03	-	II	929002256632	54025200	8,50€
MZD RS251 EC RD 075 6.8W 840	500	6.8	4000	IP20 / IK03	-	II	929002256732	54027600	8,50€
Panel									
MAZDA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC	1200	14	4000	IP20 / IK03	-	II	911401801380	34019799	20,50 €
MAZDA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	3200	36	4000	IP20 / IK03	-	II	911401801280	34018099	27,50 €

*Nuevos lanzamientos disponibles desde julio

LUMINARIAS DE EXTERIOR MAZDA

AHORRO ENERGÉTICO INSTANTÁNEO

Ahorro energético instantáneo con la gama de luminarias Mazda.



PROYECTORES LED



MAZDA BVP007
10W 4000K

12NC: 911401737432
EOC: 33737199
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
20W 4000K

12NC: 911401737442
EOC: 33738899
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
50W 4000K

12NC: 911401737452
EOC: 33739599
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
100W 4000K

12NC: 911401741562
EOC: 33818799
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
200W 4000K

12NC: 911401741572
EOC: 33819499
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
10W 6500K

12NC: 911401815581
EOC: 36786699
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
20W 6500K

12NC: 911401815681
EOC: 36787399
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
50W 6500K

12NC: 911401815781
EOC: 36796599
IP65 / IK06



NUEVO

MAZDA BVP007

100W 6500K

12NC: **911401815881**

EOC: **36789799**

IP65 / IK06

NUEVO

MAZDA BVP007

200W 6500K

12NC: **911401815981**

EOC: **36790399**

IP65 / IK06

A

EEI label

A⁺

EEI label

80

CRI

220-240 Vac

Hasta 35.000 h

No regulable

Tipo de producto	Flujo luminoso	Consumo energético	Temperatura de color	IP / IK	Clase I/II	12NC	EOC	PVPR
	lm	W	K					
MAZDA BVP007 10W 4000K	850	10	4000	IP65 / IK06	I	911401737432	33737199	11,00€
MAZDA BVP007 20W 4000K	1700	20	4000	IP65 / IK06	I	911401737442	33738899	18,50€
MAZDA BVP007 50W 4000K	4250	50	4000	IP65 / IK06	I	911401737452	33739599	25,50€
MAZDA BVP007 100W 4000K	8500	100	4000	IP65 / IK06	I	911401741562	33818799	70,00€
MAZDA BVP007 200W 4000K	17000	200	4000	IP65 / IK06	I	911401741572	33819499	135,00€
NUEVO MAZDA BVP007 10W 6500K	850	10	6500	IP65 / IK06	I	911401815581	36786699	11,00€
NUEVO MAZDA BVP007 20W 6500K	1700	20	6500	IP65 / IK06	I	911401815681	36787399	18,50€
NUEVO MAZDA BVP007 50W 6500K	8500	50	6500	IP65 / IK06	I	911401815781	36796599	25,50€
NUEVO MAZDA BVP007 100W 6500K	17000	100	6500	IP65 / IK06	I	911401815881	36789799	70,00€
NUEVO MAZDA BVP007 200W 6500K	17000	200	6500	IP65 / IK06	I	911401815981	36790399	135,00€

*Nuevos lanzamientos disponibles desde julio

12

13

BOMBILLAS LED MAZDA

AHORRO ENERGÉTICO INSTANTÁNEO

Con la gama de bombillas LED de MAZDA puedes crear el ambiente perfecto para cada ocasión.

- Forma de bombilla clásica
- Acabado transparente o esmerilado
- 2700K o 4000K
- Encendido instantáneo
- 15.000 horas de vida útil
- Hasta un 85 %de ahorro de energía

BOMBILLAS



MZD LED 40W E27 827 A60 ND

12NC: 929002061732
EOC: 16141201

6 WATT 40 WATT 2700 K 470 lm



MZD LED 40W E27 840 A60 ND

12NC: 929002060332
EOC: 16143601

6 WATT 40 WATT 4000 K 500 lm



MZD LED 40W A60 E27 CDL FR ND

12NC: 929002060732
EOC: 16226601

5,5 WATT 40 WATT 6500 K 470 lm



MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND

12NC: 929001913132
EOC: 16145002

8,5 WATT 60 WATT 2700 K 806 lm



MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND

12NC: 929001913332
EOC: 16147402

8,5 WATT 60 WATT 4000 K 806 lm



MZD LED 60W A60 E27 CDL FR ND

12NC: 929001913432
EOC: 16232701

8,5 WATT 60 WATT 6500K 806 lm



MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND

12NC: 929001365532
EOC: 16149801

10,5 WATT 75 WATT 2700 K 1055 lm



MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND

12NC: 929001365632
EOC: 16151101

10 WATT 75 WATT 4000 K 1055 lm




MZD LED 75W A60 E27 865 FR ND

12NC: 929001359132
EOC: 16248800

10 WATT 75 WATT 6500 K 1055 lm




MZD LED 100W E27 827 A67 FR ND	MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND	MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND
12NC: 929001252932 EOC: 16153500	12NC: 929001365832 EOC: 16155901	12NC: 929001359232 EOC: 16250100
14 WATT > 100 WATT 2700 K 1521 lm	13 WATT > 100 WATT 400 1521 lm	14 WATT > 100 WATT 6500 K 1521 lm




MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10
12NC: 929001387332 EOC: 16380500	12NC: 929002062532 EOC: 16382900
7 WATT > 60 WATT 2700 K 806 lm	7 WATT > 60 WATT 4000 K 806 lm

GLOBO



MZD LEDGlobe 100W G93 E27 827 FR ND	MZD LEDGlobe 100W G93 E27 865 FR ND
12NC: 929001804632 EOC: 16338600	12NC: 929001804732 EOC: 16340900
14,5 WATT > 100 WATT 2700 K 1521 lm	14,5 WATT > 100 WATT 6500 K 1521 lm



MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10
12NC: 929002061032 EOC: 16384300	12NC: 929002060432 EOC: 16386700
8 WATT > 75 WATT 2700 K 1055 lm	8 WATT > 75 WATT 4000 K 1055 lm

CLÁSICA



MZD LEDCLA 40W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	MZD LEDCLA 40W A60 E27 840 CL ND 1CT/10
12NC: 929001890032 EOC: 16376800	12NC: 929002214432 EOC: 16378200
5 WATT > 40 WATT 2700 K 470 lm	5 WATT > 40 WATT 4000 K 470 lm



MZD LEDCLA 100W A70 E27 827 CL ND 1CT/10	MZD LEDCLA 100W A70 E27 840 CL ND 1CT/10
12NC: 929002062132 EOC: 16408600	12NC: 929002214132 EOC: 16420800
11 WATT > 100 WATT 2700 K 1521 lm	11 WATT > 100 WATT 4000 K 1521 lm

BOMBILLAS LED MAZDA

AHORRO ENERGÉTICO INSTANTÁNEO

A⁺ 80
EEI label CRI

⚡
220-240 Vac

🕒
15,000h

⚠️
No regulable

Tipo de producto	Forma	Consumo de energía	Número de encendidos	Temperatura de color	Flujo luminoso	12NC	EOC	PVPR
		W		K	lm			
MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND G3	A60	5	15000	2700	470	929002061732	16141201	2,51€
MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND G3	A60	5	15000	4000	470	929002060332	16143601	2,51€
MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND G3	A60	5	15000	6500	470	929002060732	16226601	2,51€
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND G3	A60	9	15000	2700	806	929001913132	16145002	2,95€
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND G3	A60	9	15000	4000	806	929001913332	16147402	2,95€
MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND G3	A60	9	15000	6500	806	929001913432	16232701	2,95€
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND G3	A60	11	15000	2700	1055	929001365532	16149801	3,40€
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND G3	A60	10	15000	4000	1055	929001365632	16151101	3,40€
MZD LED 75W A60 E27 865 FR ND G3	A60	10	15000	6500	1055	929001359132	16248800	3,40€
MZD LED 100W A67 E27 827 FR ND G3	A67	14	15000	2700	1521	929001252932	16153500	4,47€
MZD LED 100W A67 E27 840 FR ND G3	A67	13	15000	4000	1521	929001365832	16155901	4,47€
MZD LED 100W A67 E27 865 FR ND G3	A67	14	15000	6500	1521	929001359232	16250100	4,47€
MZD LEDGlobe 100W G93 E27 827 FR ND		14,5	15000	2700	1521	929001804632	16338600	5,99€
MZD LEDGlobe 100W G93 E27 865 FR ND		14,5	15000	6500	1521	929001804732	16340900	5,99€
MZD LEDCLA 40W A60 E27 827 CL ND	A60	5	15000	2700	470	929001890032	16376800	3,59 €
MZD LEDCLA 40W A60 E27 840 CL ND	A60	5	15000	4000	470	929002214432	16378200	3,59 €
MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND	A60	7	15000	2700	806	929001387332	16380500	3,99 €
MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND	A60	7	15000	4000	806	929002062532	16382900	3,99 €
MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND	A60	8	15000	2700	1055	929002061032	16384300	4,40 €
MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND	A60	8	15000	4000	1055	929002060432	16386700	4,40 €
MZD LEDCLA 100W A70 E27 827 CL ND	A70	11	15000	2700	1521	929002062132	16408600	5,47 €
MZD LEDCLA 100W A70 E27 840 CL ND	A70	11	15000	4000	1521	929002214132	16420800	5,47 €

MAZDA LED VELAS Y ESFÉRICAS

DISEÑADAS PARA CREAR AMBIENTE

Con un diseño elegante y acabado mate, nuestras velas LED ofrecen además un importante ahorro energético.

- Forma elegante
- Acabado esmerilado
- Luz blanca cálida
- Encendido instantáneo
- 15.000 horas de vida útil
- Hasta un 85% de ahorro de energía

VELAS Y ESFÉRICAS



MZD LED 25W E14 827
B35 FR ND

12NC: 929001253032
EOC: 16135100

3,2 WATT 25 WATT 2700 K
250 lm



MZD LED 25W B35 E14
CW FR ND

12NC: 929001359432
EOC: 16254900

3,2 WATT 25 WATT 4000 K
250 lm



MZD LED 25W B35 E14
CDL FR ND

12NC: 929001388832
EOC: 16256300

3,2 WATT 25 WATT 2700 K
250 lm



MZD LED 25W E27 827
P45 FR ND

12NC: 929001253332
EOC: 16139900

3,2 WATT 25 WATT 2700 K
250 lm



MZD LED 25W E14 827
P45 FR ND

12NC: 929001253232
EOC: 16137500

3,2 WATT 25 WATT 2700 K
250 lm



MZD LED 25W P45 E14
CW FR ND

12NC: 929001263832
EOC: 16282200

3,2 WATT 25 WATT 4000 K
250 lm



MZD LED 40W B35
E14 827 WW FR ND

12NC: **929001253632**
EOC: **16272300**

5,5 **40** **2700 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W B35
E14 840 CW FR ND

12NC: **929001263732**
EOC: **16288400**

5,5 **40** **4000 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W B35
E14 865CDL FR ND

12NC: **929001389032**
EOC: **16268600**

5,5 **40** **6500 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 60W B35 E14
827 FR ND

12NC: **929001907632**
EOC: **16320100**

8 **60** **2700 K**
WATT WATT 806 lm



MZD LED 60W B35 E14
840 FR ND

12NC: **929001907732**
EOC: **16322500**

8 **60** **4000 K**
WATT WATT 806 lm



MZD LED 60W B35 E14
865 FR ND

12NC: **929001907832**
EOC: **16324900**

8 **60** **6500 K**
WATT WATT 806 lm



MZD LED 40W P45 E27
827 WW FR ND

12NC: **929001253832**
EOC: **16280800**

5,5 **40** **2700 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W P45 E14
827 WW FR ND

12NC: **929001253732**
EOC: **16278500**

5,5 **40** **2700 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W P45 E27
840 CW FR ND

12NC: **929001264032**
EOC: **16286000**

5,5 **40** **4000 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W P45 E14
840 CW FR ND

12NC: **929001263932**
EOC: **16284600**

5,5 **40** **4000 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LEDCLA 25W B35 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001238332**
EOC: **16394200**

2 **25** **2700 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 25W B35
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002215232**
EOC: **16412300**

2 **25** **4000 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 40W P45 E27
865 CDL FR ND

12NC: **929001389232**
EOC: **16262400**

5,5 **40** **6500 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W P45 E14
865 CDL FR ND

12NC: **929001389132**
EOC: **16260000**

5,5 **40** **6500 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LEDCLA 25W P45 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001238632**
EOC: **16388100**

2 **25** **2700 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 25W B35
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002215132**
EOC: **16410900**

2 **25** **4000 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LEDCLA 40W B35
E14 827 CL ND 1CT/10



MZD LED 40W B35
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: **929001889732**
EOC: **16396600**
5 WATT **40** WATT **2700 K**
470 lm

12NC: **929002214932**
EOC: **16398000**
5 WATT **40** WATT **4000 K**
470 lm



MZD LEDCLA 40W P45 E14
827 CL ND 1CT/10



MZD LED 40W P45
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: **929001890432**
EOC: **16390400**
5 WATT **40** WATT **2700 K**
470 lm

12NC: **929002214632**
EOC: **16392800**
5 WATT **40** WATT **4000 K**
470 lm



MZD LEDCLA 60W B35
E14 827 CL ND 1CT/10



MZD LED 60W B35
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002215332**
EOC: **16414700**
6 WATT **60** WATT **2700 K**
806 lm

12NC: **929002215432**
EOC: **16416100**
6 WATT **60** WATT **4000K**
806 lm

A⁺

EEI label

80

CRI



220-240 Vac



Hasta 35.000 h



No regulable

Tipo de producto	Forma	Consumo energía	Número de encendidos	Temperatura de color	Flujo luminoso	Dimensiones W x H	12NC	EOC	PVPR
		W		K	lm	mm			
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	B35	4	15000	2700	250	35 x 106	929001253032	16135100	2,17€
MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3	B35	3	15000	4000	250	37 x 109	929001359432	16254900	2,17€
MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	B35	3	15000	6500	250	37 x 109	929001388832	16256300	2,17€
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10	P45	4	15000	2700	250	45 x 90	929001253332	16139900	2,17€
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	P45	4	15000	2700	250	45 x 90	929001253232	16137500	2,17€
MZD LED 25W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	P45	4	15000	4000	250	45 x 90	929001263832	16282200	2,17€
MZD LEDCLA 25W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	2	15000	2700	250	35 x 97	929001238332	16394200	2,51€
MZD LEDCLA 25W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	2	15000	4000	250	35 x 97	929002215232	16412300	2,51€
MZD LEDCLA 25W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	P45	2	15000	2700	250	45 x 80	929001238632	16388100	2,51€
MZD LEDCLA 25W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	P45	2	15000	4000	250	45 x 80	929002215132	16410900	2,51€
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	B35	6	15000	2700	470	35 x 106	929001253632	16272300	2,66€
MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10	B35	5	15000	4000	470	37 x 109	929001263732	16288400	2,66€
MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	B35	5	15000	6500	470	37 x 109	929001389032	16268600	2,66€
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	2700	470	45 x 90	929001253832	16280800	2,66€
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	2700	470	45 x 90	929001253732	16278500	2,66€
MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	4000	470	45 x 90	929001264032	16286000	2,66€
MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	4000	470	45 x 85	929001263932	16284600	2,66€
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10 G3	P45	5	15000	6500	470	45 x 77	929001389232	16262400	2,66€
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	P45	5	15000	6500	470	45 x 82	929001389132	16260000	2,66€
MZD LEDCLA 40W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	5	15000	2700	470	35 x 97	929001889732	16396600	2,79€
MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	5	15000	4000	470	35 x 97	929002214932	16398000	2,79€
MZD LEDCLA 40W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	P45	5	15000	2700	470	45 x 80	929001890432	16390400	2,79€
MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	P45	5	15000	4000	470	45 x 80	929002214632	16392800	2,79€
MZD LED 60W B35 E14 827 FR ND 1CT/10	B35	8	15000	2700	806	39 x 114	929001907632	16320100	3,13€
MZD LED 60W B35 E14 840 FR ND 1CT/10	B35	8	15000	4000	806	39 x 114	929001907732	16322500	3,13€
MZD LED 60W B35 E14 865 FR ND 1CT/10 G3	B35	8	15000	6500	806	39 x 114	929001907832	16324800	3,13€
MZD LEDCLA 60W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	6	15000	2700	806	35 x 97	929002215332	16414700	3,50€
MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	6	15000	4000	806	35 x 97	929002215432	16416100	3,50€

LED SPOTS MAZDA

PUNTOS DE LUZ CON ESTILO

Elige entre un ambiente de iluminación frío o cálido con la gama de focos LED para resaltar la decoración interior

- Opciones de haz de luz ancho o direccional
- 2700K 3000K y 4000K, 6500K
- Encendido instantáneo
- 15.000 horas de vida útil
- Hasta un 85% de ahorro de energía

SPOTS PARA INTERIOR



MZD LEDspot50W
GU10Kit R 827 36D 1CT/10

12NC: 929002040532
EOC: 16342300

4.7 WATT 50 WATT 2700 K
380 lm



MZD LEDspot50W
GU10Kit R 840 36D 1CT/10

12NC: 929002040732
EOC: 16344700

4.7 WATT 50 WATT 4000 K
380 lm



MZD LEDspot50W
GU10Kit S 827 36D 1CT/10

12NC: 929002040632
EOC: 16346100

4.7 WATT 50 WATT 2700 K
380 lm



MZD LEDspot50W
GU10Kit S 840 36D 1CT/10

12NC: 929002040832
EOC: 16348500

4.7 WATT 50 WATT 4000 K
380 lm



MZD LED 50W GU10
827 36D ND 1CT/10

12NC: 929001250432
EOC: 16125200

4.7 WATT 50 WATT 2700 K
345 lm



MZD LED 50W GU10
840 36D ND 1CT/10

12NC: 929001247032
EOC: 16266200

4.7 WATT 50 WATT 4000 K
380 lm



MZD LED 50W GU10
865 36D ND 1CT/10

12NC: 929001259132
EOC: 16264800

4.7 WATT 50 WATT 6500 K
380 lm



MZD LED 50W GU10 WH
60D ND 1CT/10

12NC: 929001912232
EOC: 16127601

5.5 WATT 50 WATT 3000 K
345 lm



MZD LED 50W GU10 CW
60D ND 1CT/10

12NC: 929001912332
EOC: 16129001

5.5 WATT 50 WATT 4000 K
730 lm



MZD LED 65W GU10
827 36D ND 1CT/10



MZD LED 65W GU10
840 36D ND 1CT/10

12NC: **929001371132**
EOC: **16163400**

6 WATT **65** WATT **2700 K**
490 lm

12NC: **929001371232**
EOC: **16165800**

6 WATT **65** WATT **4000 K**
500 lm



MZD LED 500lm GU10
840 120D ND 1CT/10



MZD LED 500lm GU10
865 120D ND 1CT/10



MZD LED 500lm GU10
827 120D ND 1CT/10

12NC: **929001358632**
EOC: **16169600**

5 WATT **4000 K**
500 lm

12NC: **929001372132**
EOC: **16173300**

5 WATT **650 K**
500 lm

12NC: **929001372032**
EOC: **16171900**

5 WATT **2700 K**
500 lm



MZD LED 720lm GU10
865 120D ND 1CT/10



MZD LED 720lm GU10
830 120D ND 1CT/10



MZD LED 720lm GU10
840 120D ND 1CT/10

12NC: **929002093532**
EOC: **16362100**

7,5 WATT **6500 K**
720 lm

12NC: **929002093332**
EOC: **16358400**

7,5 WATT **4000 K**
720 lm

12NC: **929002093432**
EOC: **16360700**

7,5 WATT **4000 K**
720 lm



MZD LED 50W GU5.3 WH
12V 60D ND 1CT/10



MZD LED 50W GU5.3 CW
12V 60D ND 1CT/10

12NC: **929001912432**
EOC: **16131301**

8 WATT **50** WATT **3000 K**
621 lm

12NC: **929001912532**
EOC: **16133701**

8 WATT **50** WATT **4000 K**
630 lm

A⁺
EEI label

80
CRI

⚡
220-240 Vac

🕒
15,000h

⚠️
No regulable

Tipo de producto	Forma	Consumo de energía	Ángulo de apertura	Número de encendidos	Input actual	Frecuencia	Dimensión W x H	12NC	EOC	PVPR
		W	°		mA	Hz	mm			
MZD LEDspot50W GU10Kit_R 827 36D	GU10	4,7	36	50000	38	50	91 x 91	929002040532	16342300	4,50€
MZD LEDspot50W GU10Kit_R 840 36D	GU10	4,7	36	50000	38	50	91 x 91	929002040732	16344700	4,50€
MZD LEDspot50W GU10Kit_S 827 36D	GU10	4,7	36	50000	38	50	91 x 91	929002040632	16346100	4,50€
MZD LEDspot50W GU10Kit_S 840 36D	GU10	4,7	36	50000	38	50	91 x 91	929002040832	16348500	4,50€
MZD LED 50W GU10 827 36D ND	PAR16	5	36	15000	38	50	50 x 54	929001250432	16125200	2,47€
MZD LED 50W GU10 840 36D ND	PAR16	5	36	15000	38	50	50 x 54	929001247032	16266200	2,47€
MZD LED 50W GU10 865 36D ND	PAR16	5	36	15000	38	50	50 x 54	929001259132	16264800	2,47€
MZD LED 50W GU10 WH 60D ND	PAR16	5	60	15000	38	50	50 x 55	929001912232	16127601	2,47€
MZD LED 50W GU10 CW 60D ND	PAR16	5	60	15000	38	50	50 x 55	929001912332	16129001	2,47€
MZD LED 65W GU10 827 36D ND	PAR16	6	36	15000	48	50	50 x 56	929001371132	16163400	2,60€
MZD LED 65W GU10 840 36D ND	PAR16	6	36	15000	44	50	50 x 56	929001371232	16165800	2,60€
MZD LED 500lm GU10 827 120D ND	PAR16	6	120	15000	58	50	50 x 56	929001372032	16171900	2,60€
MZD LED 500lm GU10 840 120D ND	PAR16	5	120	15000	50	50	50 x 58	929001358632	16169600	2,60€
MZD LED 500lm GU10 865 120D ND	PAR16	5	120	15000	50	50	50 x 58	929001372132	16173300	2,60€
MZD LED 720lm GU10 830 120D ND	PAR16	7,5	120	15000	56	50	50 x 58	929002093332	16358400	3,60 €
MZD LED 720lm GU10 840 120D ND	PAR16	7,5	120	15000	56	50	50 x 58	929002093432	16360700	3,60 €
MZD LED 720lm GU10 865 120D ND	PAR16	7,5	120	15000	56	50	50 x 58	929002093532	16362100	3,60 €
MZD LED 50W GU5.3 WH 12V 60D ND	MR16	8	50	15000	700	50	50 x 44	929001912432	16131301	6,14€
MZD LED 50W GU5.3 CW 12V 60D ND	MR16	8	50	15000	700	50	50 x 44	929001912532	16133701	6,14€

TUBOS LED MAZDA

ILUMINACIÓN MÁS BRILLANTE

Nuestros tubos LED ofrecen luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio

- Longitud de 600mm, 1200mm y 1500mm
- 4000k y 6500k
- Encendido instantáneo
- 25.000 horas de vida útil
- Hasta un 55% de ahorro de energía

TUBOS PARA INTERIOR



MZD LEDtube 600mm
8W 840

12NC: 929001855632
EOC: 71745500

8	18	4000 K
WATT	WATT	800 lm



MZD LEDtube 600mm
8W 865

12NC: 929001855732
EOC: 71747900

8	18	6500 K
WATT	WATT	800 lm



MZD LED tube 1200mm
14.5W 840

12NC: 929001855832
EOC: 71741700

14.5	36	4000 K
WATT	WATT	1600 lm



MZD LEDtube 1200mm
14.5W 865

12NC: 929001855932
EOC: 71743100

14.5	36	6500 K
WATT	WATT	1600 lm



MZD LEDtube 1500mm
20W 840

12NC: 929001855432
EOC: 71737000

20	58	4000 K
WATT	WATT	2200 lm



MZD LEDtube 1500mm
20W 865

12NC: 929001855532
EOC: 71739400

20	58	6000 K
WATT	WATT	2200 lm



MZD LED PLC 2P
7.5W 840

12NC: 929001879032
EOC: 16298300

7.5	13	4000 K
WATT	WATT	806 lm



MZD LED PLC 2P
7.5W 865

12NC: 929001879132
EOC: 16300300

7.5	13	6500 K
WATT	WATT	806 lm



MZD LED PLC 2P
9W 840

12NC: 929001879332
EOC: 16302700

9	18	4000 K
WATT	WATT	1050 lm



MZD LED PLC 2P
9W 865

12NC: 929001879432
EOC: 16304100

9	18	6500 K
WATT	WATT	105 lm

TUBOS LED MAZDA

ILUMINACIÓN MÁS BRILLANTE



DESCARGA LED



MZD LED 26-24W E27
830 HB 1CT/6

12NC: **929001937632**
EOC: **16426000**

24 WATT **40** WATT **3000 K**
2600 lm



MZD LED 28-24W E27
840 HB 1CT/6

12NC: **929001937732**
EOC: **16428400**

24 WATT **40** WATT **4000 K**
2800 lm



MZD LED 48-42W E27
830 HB 1CT/6

12NC: **929001938232**
EOC: **16422200**

42 WATT **70** WATT **3000 K**
4800 lm



MZD LED 50-42W E27
840 HB 1CT/6

12NC: **929001938332**
EOC: **16424600**

42 WATT **70** WATT **4000 K**
5000 lm



Tipo de producto	Forma	Consumo de energía	Input actual	Frecuencia	Dimensiones	12NC	EOC	PVPR
		W	mA	Hz	mm			
MZD LEDtube 600mm 8W 840	LEDtube	8	38	50/60	604h / 27,80ø	929001855632	71745500	4,37€
MZD LEDtube 600mm 8W 865	LEDtube	8	38	50/60	604h / 27,80ø	929001855732	71747900	4,37€
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 840	LEDtube	14.5	70	50/60	1213,60h / 27,80ø	929001855832	71741700	5,35€
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 865	LEDtube	14.5	70	50/60	1213,60h / 27,80ø	929001855932	71743100	5,35€
MZD LEDtube 1500mm 20W 840	LEDtube	20	96	50/60	1514,20h / 27,80ø	929001855432	71737000	6,96€
MZD LEDtube 1500mm 20W 865	LEDtube	20	96	50/60	1514,20h / 27,80ø	929001855532	71739400	6,96€



Tipo de producto	Forma	Consumo de energía	Input actual	Frecuencia	Dimensiones	12NC	EOC	PVPR
		W	mA	Hz	mm			
MZD LED PLC 75W 840 2P G24d 1CT/10	PLC	7.5	70	50/60	115 x 37,20	929001879032	16298300	5,23€
MZD LED PLC 75W 865 2P G24d 1CT/10	PLC	7.5	70	50/60	115 x 37,20	929001879132	16300300	5,23€
MZD LED PLC 9W 840 2P G24d 1CT/10	PLC	9	80	50/60	115 x 37,20	929001879332	16302700	5,81€
MZD LED PLC 9W 865 2P G24d 1CT/10	PLC	9	80	50/60	115 x 37,20	929001879432	16304100	5,81€



Tipo de producto	Forma	Consumo de energía	Input actual	Frecuencia	Dimensiones	12NC	EOC	PVPR
		W	mA	Hz	mm			
MZD LED 26-24W E27 830 HB 1CT/6	Ovoide	24	250	50/60	190 x 105	929001937632	16426000	10,66€
MZD LED 28-24W E27 840 HB 1CT/6	Ovoide	24	250	50/60	190 x 105	929001937732	16428400	10,66€
MZD LED 48-42W E27 830 HB 1CT/6	Ovoide	42	240	50/60	225 x 123	929001938232	16422200	16,16€
MZD LED 50-42W E27 840 HB 1CT/6	Ovoide	42	240	50/60	225 x 123	929001938332	16424600	16,16€

BEAUTIFUL LIGHT
BUILT TO PERFORM



Diseñadas para aumentar tu rendimiento
Hasta 35.000 horas de vida útil
Calidad de luz superior
Hasta un 85% de ahorro de energía

MAZDA | I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 | 5600 VB Eindhoven, the Netherlands | WWW.MAZDALIGHTING.ES

