

PHILIPS

Lighting

Éclairage résidentiel et petit tertiaire

Collection 2020





Éclairage **résidentiel** **et petit tertiaire**

Collection 2020

Signify, nouveau nom de Philips Lighting, vous présente dans ce catalogue, une sélection de gammes de produits d'éclairage de marque Philips et Ilti Luce, adaptée aux besoins et usages de vos projets résidentiels ou petits tertiaires. À chaque usage, nous vous apportons une réponse produit adaptée en termes de performances. Afin de connaître l'usage conseillé, chaque produit est identifié pour un usage soit domestique, soit professionnel. Quelle que soit leur destination, les luminaires et lampes sont conçus, développés et produits avec la même rigueur et la même qualité.

Ce document se veut synthétique, si vous souhaitez des informations plus approfondies ou souhaitez connaître notre offre complète, nous vous invitons à vous rendre sur notre catalogue en ligne, **www.philips.fr/catalogue**. Vous y trouverez l'ensemble de notre offre de produits, systèmes et services pour répondre à tous vos projets, du plus simple éclairage aux systèmes de gestion connectés les plus complets.

Sommaire produits





■ Éclairage intérieur **résidentiel** - 13

						
Surrey 15	Pine 16	Ecrú 17	Clockwork 18	Millenium 20	Paisley 22	Runner 24
						
Star 26	Celadon 27	Phase 28	Twirly 29	Wavel 29	Suede 29	Mauve 30
						
Marcasite 31	Pomeron 31	Kit GU10 31	Mahogany 33			

■ Éclairage intérieur **petit tertiaire** - 35

						
GreenSpace Accent Mini Projecteur 37 et 44	GreenSpace Accent extractible 38 et 46	GreenSpace Accent cardanique 39 et 46	TrueFashion 41	LuxSpace cardanique 43	LuxSpace extractible 43	CoreLine Projecteur 45
						
GreenSpace Accent 47	CustomCreate 49	Rails & accessoires 50	Pix Q 55	Flexled 55	Prima 55	CoreLine accent Module LED 56
						
CoreLine accent 58	Ledinaire ClearAccent 60	Ledinaire Zadora LED 60	CoreLine SlimDownlight 62	CoreLine Downlight 63	LuxSpace carré 63	Ledinaire Downlight 63
						
Ledinaire SlimDownlight 64	Ledinaire DN029 65	CoreLine plafonnier 65	Ledinaire plafonnier 66	Ledinaire réglette 66 et 69	Ledinaire Panel 67	Étanches 68

■ Éclairage d'ambiance **intérieur** - 71

Résidentiel	Petit tertiaire		
			
LightStrips 71	Riga 4,5W 73	Riga HP 10W 73	Miniflux HP gen2 73

■ Éclairage de **salle de bain** – 75



Parasail 76



Fit 76



Hotstone 77



Resort 78



Dreaminess 79



Seabird 81



Plunge 81

■ Éclairage extérieur **résidentiel** – 83



Sunset
84



Grass
84



Stock applique
85



Hamock
87



Alpenglow
applique 87



Alpenglow
borne 87



Moss
88



Rock 88



Stock borne 89

■ Éclairage extérieur **petit tertiaire** – 91



TownTune
92



CoreLine Balise
95



LED Bollard gen2
95



Vivara LED
95



Ledinaire
FloodLight 96



Ledinaire hublot
98



Giet
100



Lux 25 101



Lux 33 101



Lux 32 103



Lux 20 103

■ Lampes **LED** – 105



Décoratif
106



CorePro
R80 et R63 112



MASTER LEDspot
PAR38 et AR11 112



Globe
113



MASTERLED Flamme
et Sphérique 114



Classic LEDbulb
filament 116



MASTERLED
LEDBulb 116



SceneSwitch
LEDBulb 117



Classic LEDBulb
118



CorePro LEDbulb
119



GU10
120



GU 5.3
122



Capsule / Linolite / R7S /
Tube LED 123-124



TrueForce Core
Magnolia 125

Normes et recommandations / Contact 126
Index par noms 128





Signify est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l'éclairage en France et dans le monde.

Présent sur les marchés professionnels et résidentiels, Signify est l'un des acteurs majeurs de l'Internet des objets. Nos produits de marque Philips, les systèmes d'éclairage connectés de marque Interact et les services basés sur les données transforment l'éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes.

Philips

notre marque
globale de produits
d'éclairage

Nos lampes et luminaires LED sont conçus, développés, produits et commercialisés sous la marque Philips. Ils mettent la lumière au cœur de la transition environnementale, avec des produits conçus pour être les plus efficaces sans aucune concession sur la qualité de la lumière.

Ilti Luce

notre marque
spécialisée pour
l'éclairage architectural

Marque du groupe Signify, Ilti Luce associe design italien, haute finition et savoir-faire du groupe. Les gammes sont spécialement conçues pour répondre aux exigences professionnelles de l'éclairage architectural pour les applications intérieures et extérieures.

Interact

notre marque
de systèmes IoT




Interact est notre plateforme dédiée à l'Internet des objets. Sécurisée et évolutive, elle collecte et partage des données entre les points lumineux, les capteurs et les appareils intégrés aux systèmes d'éclairage connecté Interact. Interact vous permet de bénéficier des technologies de pointe, du traitement et de l'analyse des données (big data), ainsi que de l'apprentissage automatique (machine learning).



Produits d'éclairage pour **les applications résidentielles**

Les produits de la gamme résidentielle (repérés par la mention « usage domestique ») ont été conçus aussi bien pour une utilisation domestique intérieure qu'extérieure. Ils ne sont pas adaptés à des usages intensifs ou aux performances requises pour des applications professionnelles.

Ainsi les luminaires destinés à un usage résidentiel ont en commun :





-  Utilisation moyenne : durée de vie 15 000 ou 25 000 heures
-  Température de couleur de 2700 K
-  Garantie 2 ou 5 ans



Produits d'éclairage pour les applications professionnelles

Les produits de la gamme professionnelle de nos marques Philips et Ilti Luce, repérés par la mention « usage professionnel », ont été conçus avec un cahier des charges très précis prenant en compte de nombreux critères pour répondre aux usages professionnels les plus exigeants.

Ainsi les luminaires destinés à un usage professionnel ont en commun :

-  Usage intensif : durée de vie de 50 000 heures minimum
-  Taux de mortalité du driver et chute de flux communiqués*
-  Nombreuses températures de couleur disponibles
-  Garantie 5 ans** : conception robuste adaptée pour les lieux accueillant du public

Pour connaître l'ensemble de l'offre Philips pour l'éclairage professionnel, consultez notre catalogue en ligne : www.philips.fr/catalogue

* disponibles sur www.philips.fr/catalogue

** sauf produit de la marque Ilti Luce ainsi que les balises Vivara LED et LED Bollard gen2 : garantie 3 ans

Laissez-nous vous guider

Pour simplifier la lecture ainsi que la comparaison des luminaires, nous avons indiqué certaines caractéristiques techniques par de simples pictogrammes dont vous trouverez la légende ci-dessous :

Signification des symboles

-  Ajustable en hauteur
-  Rotatif
-  Orientable
-  Faisceau bi-directionnel
-  Détecteur de mouvement intégré
-  Gradable
-  Garantie en années
-  Diamètre d'encastrement en mm

Indices de protection

(voir page 126 pour plus de détails)

IP : pénétration des corps solides et de l'eau

IK : chocs mécaniques

Le recyclage des lampes et luminaires

Signify, en tant que société responsable, a participé à la mise en place d'une filière pour le recyclage des luminaires professionnels, des appareillages, des lampes et des systèmes de contrôle de l'éclairage en fin de vie en partenariat avec le Syndicat de l'Éclairage et d'autres organisations professionnelles. Cette filière est destinée en particulier aux détenteurs de produits en fin de vie du bâtiment et des travaux publics. Exploitée par la société Ecosystem, la filière est agréée par les pouvoirs publics et offre également ce service de collecte et recyclage pour d'autres produits électriques ou électroniques du bâtiment à travers un réseau national de points de collecte partenaire. Signify finance les coûts de collecte et de recyclage des matériels d'éclairage en fin de vie. Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.ecosystem.eco

Éco participation

Les luminaires Philips de la gamme éclairage résidentiel sont soumis à l'éco-participation pour financer la collecte et le recyclage des luminaires. Le montant est calculé en fonction du poids du produit. Pour les gammes concernées, vous retrouverez l'information EPL (Eco Participation Luminaire) sous le prix public hors taxe du luminaire.

Les lampes LED repérées par le logo ci-contre, sont chargées d'une "Eco Contribution Lampe" visant à financer les coûts de collecte et de recyclage des lampes en fin de vie.

Pour les gammes concernées, vous retrouverez l'information ECL (Eco Contribution Lampe) sous le prix public hors taxe de la lampe. Cette contribution s'applique aux lampes vendues séparément ainsi qu'à celles intégrées dans un luminaire.

Les montants de l'EPL et de l'ECL doivent être répercutés à l'identique et de manière visible sur la facture jusqu'à l'utilisateur final des produits.

Conditions générales de vente et conditions de nos garanties

Retrouvez nos conditions de ventes et garanties sur www.philips.fr/cgv



Comprendre les descriptifs techniques

(pour plus d'information, connectez-vous sur www.philips.fr/catalogue)

Exemple :

Clockwork aluminium x2

Plafonnier

53172 48 16

H : 90 L : 255 l : 93 mm
2700 K - 2 x 500 lm - 2 x 4,5 W -
Classe I - IP20 - UGRXX
Métal / aluminium brossé - Faisceau 50°
Usage domestique, 30 000 h

85 € - catégorie : B

Eco Participation (EPL) : 0,17 €

Explications :

Nom du produit

Type de luminaire

CODE

Dimensions du produit
Température de couleur - flux lumineux - puissance consommée -
Classe électrique - Indice de protection - indice d'éblouissement
Matière / finition - Faisceau
Usage conseillé, durée de vie

Prix public hors taxe au 1er juin 2019 – catégorie de remise

Eco Participation



Éclairage intérieur **résidentiel**

Donnez vie à votre intérieur







Surrey Noir / Cuivre
Suspension

36532 30 E7
H : 250-1780 L : 395 l : 395 mm
Lampe E27 non fournie, lampes p.107
Max 40 W - Classe I - IP20
Métal / noir et cuivre
Usage domestique

93 € - catégorie : B



Surrey Cuivre / Blanc
Suspension

36539 05 E7
H : 250-1780 L : 395 l : 395 mm
Lampe E27 non fournie, lampes p.107
Max 40 W - Classe I - IP20
Noir / cuivre et blanc
Usage domestique

98 € - catégorie : B





Pine

Lampe à poser

40879 31 PN

H : 330 L : 280 l : 215 mm

Lampe E27 non fournie, lampes p.107


Max 60 W - Classe II - IP21

Synthétique / blanc

Usage domestique

28 € - catégorie : B





Ecrú
Suspension

40950 31 PN

H : 355 - 1855 L : 572 l : 455 mm
Lampe E27 non fournie, lampes p.107
Max 60 W - Classe II - IP20
Synthétique / blanc
Usage domestique

50 € - catégorie : B





Clockwork aluminium x1 Plafonnier & applique

53170 48 16

H : 90 L : 110 l : 110 mm
2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / aluminium brossé
Usage domestique, 30 000 h

50 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Clockwork blanc x1 Plafonnier & applique

53170 31 16

H : 90 L : 110 l : 110 mm
2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / blanc
Usage domestique, 30 000 h

50 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Clockwork aluminium x2 Plafonnier

53172 48 16

H : 90 L : 255 l : 93 mm
2700 K - 2 x 500 lm - 2 x 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / aluminium brossé
Usage domestique, 30 000 h

85 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Clockwork blanc x2 Plafonnier


53172 31 16

H : 90 L : 255 l : 93 mm
2700 K - 2 x 500 lm - 2 x 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / blanc
Usage domestique, 30 000 h

82 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €





Clockwork aluminium x4

Plafonnier

53174 48 16

H : 90 L : 628 l : 93 mm
 2700 K - 4 x 500 lm - 4 x 4,5 W - Classe I - IP20
 Métal / aluminium brossé
 Usage domestique, 30 000 h

165 € - catégorie : B
 Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Clockwork blanc x4

Plafonnier

53174 31 16

H : 90 L : 628 l : 93 mm
 2700 K - 4 x 500 lm - 4 x 4,5 W - Classe I - IP20
 Métal / blanc
 Usage domestique, 30 000 h

162 € - catégorie : B
 Éco Participation (EPL) : 0,17 €





Millenium aluminium x1

Plafonnier & applique

53190 48 16

H : 127 L : 110 l : 110 mm
 2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe I - IP20
 Métal / aluminium brossé
 Usage domestique, 30 000 h

50 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Millenium blanc x1

Plafonnier & applique

53190 31 16

H : 127 L : 110 l : 110 mm
 2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe I - IP20
 Métal / Blanc
 Usage domestique, 30 000 h

50 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €





Millenium aluminium X2

Plafonnier

53192 48 16

H : 127 L : 260 l : 70 mm
2700 K - 2 x 500 lm - 2 x 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / aluminium brossé
Usage domestique, 30 000 h

85 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Millenium blanc x2

Plafonnier

53192 31 16

H : 127 L : 260 l : 70 mm
2700 K - 2 x 500 lm - 2 x 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / blanc
Usage domestique, 30 000 h

82 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Millenium aluminium x4

Plafonnier

53194 48 16

H : 149 L : 1006 l : 160 mm
2700 K - 4 x 500 lm - 4 x 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / aluminium brossé
Usage domestique, 30 000 h

165 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Millenium blanc x4

Plafonnier

53194 31 16

H : 149 L : 1006 l : 160 mm
2700 K - 4 x 500 lm - 4 x 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / blanc
Usage domestique, 30 000 h

162 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €





Paisley gris x1

Plafonnier & applique

50571 48 PN

H : 92 L : 134 l : 102 mm

Lampe GU10 non fournie, lampes p. 120

Max 5,5 W - Classe I - IP20

Métal / gris

Usage domestique

22 € - catégorie : B



Paisley gris x2

Plafonnier

50572 48 PN

H : 92 L : 240 l : 118 mm

Lampes GU10 non fournies, lampes p. 120

Max 5,5 W - Classe I - IP20

Métal / gris

Usage domestique

35 € - catégorie : B



Paisley gris x3

Plafonnier

50573 48 PN

H : 92 L : 443 l : 118 mm

Lampes GU10 non fournies, lampes p. 120

Max 5,5 W - Classe I - IP20

Métal / gris

Usage domestique

46 € - catégorie : B



Paisley gris x4

Plafonnier

50574 48 PN

H : 92 L : 628 l : 118 mm

Lampes GU10 non fournies, lampes p. 120

Max 5,5 W - Classe I - IP20

Métal / gris

Usage domestique

62 € - catégorie : B





Paisley blanc x1

Plafonnier & applique

50571 31 PN

H : 92 L : 134 l : 102 mm
 Lampe GU10 non fournie, lampes p.120
 Max 5,5 W - Classe I - IP20
 Métal / blanc
 Usage domestique

22 € - catégorie : B



A associer avec des GU10
 SceneSwitch (page 122)
 pour faire varier
 l'intensité lumineuse sur
 3 niveaux avec un simple
 interrupteur ON/OFF



Paisley blanc x2

Plafonnier

50572 31 PN

H : 92 L : 240 l : 118 mm
 Lampes GU10 non fournies, lampes p.120
 Max 5,5 W - Classe I - IP20
 Métal / blanc
 Usage domestique

34 € - catégorie : B



Paisley blanc x3

Plafonnier

50573 31 PN

H : 92 L : 443 l : 118 mm
 Lampes GU10 non fournies, lampes p.120
 Max 5,5 W - Classe I - IP20
 Métal / blanc
 Usage domestique

44 € - catégorie : B



Paisley blanc x4

Plafonnier

50574 31 PN

H : 92 L : 628 l : 118 mm
 Lampes GU10 non fournies, lampes p.120
 Max 5,5 W - Classe I - IP20
 Métal / blanc
 Usage domestique

60 € - catégorie : B





Runner aluminium x1 Plafonnier & applique

53090 48 12

H : 107 L : 110 l : 90 mm
Lampe GU10 non fournie, lampes p. 120
Max 50 W - Classe I - IP20
Métal / finition aluminium
Usage domestique

36 € - catégorie : B



Runner blanc x1 Plafonnier & applique

53090 31 12

H : 107 L : 110 l : 90 mm
Lampe GU10 non fournie, lampes p. 120
Max 50 W - Classe I - IP20
Métal / blanc
Usage domestique

33 € - catégorie : B



Runner aluminium x2 Plafonnier

53092 48 12

H : 109 L : 305 l : 90 mm
Lampes GU10 non fournies, lampes p. 120
Max 50 W - Classe I - IP20
Métal / finition aluminium
Usage domestique

62 € - catégorie : B



Runner blanc x2 Plafonnier

53092 31 12

H : 109 L : 305 l : 90 mm
Lampes GU10 non fournies, lampes p. 120
Max 50 W - Classe I - IP20
Métal / blanc
Usage domestique

60 € - catégorie : B



Runner aluminium x3 Plafonnier

53093 48 12

H : 109 L : 480 l : 90 mm
Lampes GU10 non fournies, lampes p. 120
Max 50 W - Classe I - IP20
Métal / finition aluminium
Usage domestique

92 € - catégorie : B



Runner blanc x3 Plafonnier

53093 31 12

H : 109 L : 480 l : 90 mm
Lampes GU10 non fournies, lampes p. 120
Max 50 W - Classe I - IP20
Métal / blanc
Usage domestique

88 € - catégorie : B





Runner aluminium x4
Plafonnier

53094 48 12

H : 109 L : 240 l : 240 mm
Lampes GU10 non fournies, lampes p.120
Max 50 W - Classe I - IP20
Métal / finition aluminium
Usage domestique

113 € - catégorie : B



Runner blanc x4
Plafonnier

53094 31 12

H : 109 L : 240 l : 240 mm
Lampes GU10 non fournies, lampes p.120
Max 50 W - Classe I - IP20
Métal / blanc
Usage domestique

113 € - catégorie : B



Star x1

Applique

56240 31 16

H : 82 L : 118 l : 60 mm

2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe I - IP20

Aluminium / blanc

Usage domestique, 30 000 h

25 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Star x2 blanc

Plafonnier

56242 31 16

H : 82 L : 198 l : 60 mm

2700 K - 2 x 500 lm - 2 x 4,5 W - Classe I - IP20

Aluminium / blanc

Usage domestique, 30 000 h

40 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Star x4 blanc

Plafonnier

56244 31 16

H : 82 L : 560 l : 60 mm

2700 K - 4 x 500 lm - 4 x 4,5 W

Classe I - IP20

Aluminium / blanc

Usage domestique, 30 000 h

80 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €





Celadon

Applique

33052 17 16

H : 80 L : 179 l : 100 mm
2700 K - 270 lm - 3 W - Classe II - IP20
Verre/Métal - Chrome finition mat
Usage domestique, 15 000 h

32 € - catégorie : B

Eco Participation (EPL) : 0,08 €





Phase Blanc
Plafonnier spot

53300 31 16
H : 80 L : 102 l : 102 mm
2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / blanc
Usage domestique, 30 000 h

49 € - catégorie : B
Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Phase Noir
Plafonnier spot

53300 30 16
H : 80 L : 102 l : 102 mm
2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe I - IP20
Métal / Noir
Usage domestique, 30 000 h

49 € - catégorie : B
Éco Participation (EPL) : 0,17 €





Twirly petit modèle

Applique ou plafonnier

31814 31 16 - 2700 K - 1200 lm
31814 31 17 - 4000 K - 1400 lm

Ø : 290 H : 60 mm
 12 W - Classe I - IP20
 Synthétique / blanc
 Usage domestique, 15 000 h

36,50 € - catégorie : B
 Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Twirly grand modèle

Applique ou plafonnier

31815 31 16 - 2700 K - 1700 lm
31815 31 17 - 4000 K - 1900 lm

Ø : 350 H : 66 mm
 17 W - Classe I - IP20
 Synthétique / blanc
 Usage domestique, 15 000 h

45 € - catégorie : B
 Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Wawel

Applique ou plafonnier

31821 31 P5 - Ø : 350 H : 66 mm - 1600 lm - 17 W - **62 €**
31822 31 P5 - Ø : 380 H : 66 mm - 2000 lm - 21 W - **66 €**
31823 31 P5 - Ø : 480 H : 69 mm - 3200 lm - 36 W - **102 €**

SceneSwitch
 2700 K - 4000 K - 6500 K - Classe I - IP20
 Synthétique / blanc
 Usage domestique, 20 000 h

Catégorie : B
 Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Variation de la
 Température de
 couleur à l'aide des
 switches on/off d'un
 simple interrupteur



Suede

Applique ou plafonnier

31802 31 16 - Ø : 380 H : 100 mm
 2700 K - 2350 lm - 20 W - Classe I - IP20
62 € - catégorie : B

31803 31 16 - Ø : 500 H : 110 mm
 2700 K - 3200 lm - 36 W - Classe I - IP20
90 € - catégorie : B

Synthétique / blanc
 Usage domestique, 20 000 h
 Éco Participation (EPL) : 0,17 €





Mauve carré

Applique ou plafonnier

31110 31 P0 - 2700 K - 1700 lm
31110 31 P3 - 4000 K - 2000 lm

H : 75 L : 322 l : 322 mm
17 W - Classe I - IP20
Synthétique / blanc
Usage domestique, 20 000 h

32 € - catégorie : B
Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Détecteur de mouvement

Mauve rond

Applique ou plafonnier

62234 31 P0
Ø : 320 H : 82 mm
2700 K - 1300 lm - 16W - Classe I
IP20 - Détecteur de mouvement
Synthétique / blanc
Usage domestique, 15 000 h

48 € - catégorie : B
Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Idéal pour les
couloirs ou sanitaires





Marcasite

Luminaire à encastrer

59523 31 P1 - Ø : 160 H : 30 mm - 3000 K - 1370 lm - 14 W - **19 €**

59523 31 P3 - Ø : 160 H : 30 mm - 4000 K - 1370 lm - 14 W - **19 €**


59529 31 P1 - Ø : 210 H : 30 mm - 3000 K - 2100 lm - 21 W - **21 €**

59529 31 P3 - Ø : 210 H : 30 mm - 4000 K - 2100 lm - 21 W - **21 €**

Classe II - IP20
Plastique / blanc
Usage domestique, 15 000 h

Catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Pomeron

Luminaire à encastrer

59556 31 E0 - 2700 K - 420 lm

59556 31 E3 - 4000 K - 450 lm

Ø : 90 H : 80 mm
7 W - Classe II - IP20 - SceneSwitch
Métal / Synthétique blanc
Usage domestique, 15 000 h

13 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Kit GU10

Lampe à encastrer avec collerette

667085 00 - 2700 K

667108 00 - 4000 K

Ø : 90 H : 58 mm
Lampe LED GU10 incluse
345 lm - 4,7 W - Classe II - IP20
Plastique / blanc
Usage domestique, 15 000 h

12,44 € - catégorie : F

Éco Participation (EPL) : 0,08 €







Mahogany grand Applique

38829 17 P1

H : 135,5 L : 604,4 l : 98,9 mm
2700 K - 900 lm - 10 W - Classe I - IP20
Métal / finition acier brossé
Usage domestique, 20 000 h

55 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Mahogany petit Applique

38828 17 P1

H : 135,5 L : 304,4 l : 98,9 mm
2700 K - 450 lm - 5 W - Classe I - IP20
Métal / finition acier brossé
Usage domestique, 20 000 h

40 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €





Éclairage intérieur **petit tertiaire**











Mettez en lumière
les commerces et les bureaux

Alimentations

FreshFood, une solution pour chaque produit frais

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à faire leurs courses en ligne, et le rayon des produits frais est souvent la principale raison qui pousse un client à se rendre dans un magasin plutôt qu'un autre. C'est pourquoi nous avons développé une gamme de spectres lumineux spéciaux, appelée recettes lumineuses, mettant en valeur les produits frais sans les dénaturer.

Choisir votre teinte LED **FreshFood**

	Boucherie		FreshFood Meat (FMT)	Limite la décoloration de la viande et la met en valeur avec des rouges saturés
	Boulangerie		FreshFood Champagne (CH)	Eclairage chaud traditionnel, accentue l'aspect doré du pain et des pâtisseries
	Poissonnerie		FreshFood Blanc Glacé (FR)	Eclairage froid naturel, améliore l'aspect frais du poisson
	Fromagerie		FreshFood Champagne (CH)	Limite l'oxydation des lipides et améliore la présentation du fromage
	Primeur		PremiumColor (PC930)	Met en valeur les fruits et légumes



**GreenSpace Accent Mini
Projecteur FMT**
Projecteur pour rails 3 allumages

409081 00
H : 250 L : 183 Ø : 80 mm
1800 lm - 26 W - Classe I - IP20
Noir - Faisceau 24°
Usage professionnel, 50 000 h

152 € - catégorie : B



**GreenSpace Accent Mini
Projecteur PC930**
Projecteur pour rails 3 allumages

409210 00
H : 250 L : 183 Ø : 80 mm
2700 lm - 28,5 W - Classe I - IP20
Noir - Faisceau 24°
Usage professionnel, 50 000 h

180 € - catégorie : B



 Plus d'informations sur les rails page 50



**GreenSpace Accent Mini
Projecteur CH**
Projecteur pour rails 3 allumages

413439 00
H : 250 L : 183 Ø : 80 mm
2700 lm - 24 W - Classe I - IP20
Noir - Faisceau 24°
Usage professionnel, 50 000 h


180 € - catégorie : B



**GreenSpace Accent Mini
Projecteur FR**
Projecteur pour rails 3 allumages

409074 00
H : 250 L : 183 Ø : 80 mm
2900 lm - 24 W - Classe I - IP20
Noir - Faisceau 24°
Usage professionnel, 50 000 h

180 € - catégorie : B





Fixation patère
074626 99 - ZRS750 3C BA Noir
33 € - Catégorie : C





GreenSpace Accent Extractible

Luminaire à encastrer

918364 00 - Version FMT - 2600 lm - 39 W - **223 €** 

399351 00 - Version CH - 2600 lm - 39 W - **155 €** 

Nous consulter - Version FR - 2600 lm - 39 W - **155 €** 

Nous consulter - Version PC930 - 2700 lm - 31W - **162 €** 



Version grise ou noire sur demande

H : 249 Ø : 193 mm
Classe II - IP20
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h


Catégorie : B








GreenSpace Accent Cardanique

Luminaire à encastrer

164751 00 - Version FMT - 2600 lm - 39 W - **162 €** 

Nous consulter - Version CH - 2600 lm - 39 W - **145 €** 

Nous consulter - Version FR - 2600 lm - 39 W - **145 €** 

164713 00 - Version PW930 - 2700 lm - 31 W - **170 €** 



Version grise ou noire sur demande

H : 146 Ø : 193 mm
 Classe II - IP20
 Aluminium / blanc
 Usage professionnel, 50 000 h

Catégorie : B




Fashion

Révéléz la mode avec un éclairage sur mesure

Avec un éclairage adapté, vous pouvez forger une identité de marque attrayante. Attirez les clients dans vos magasins grâce à la mise en valeur de vos vitrines

Choisir votre teinte LED **Fashion**

Un éventail de spectres lumineux et de designs différents sont disponibles pour les luminaires. Vous pouvez donc créer celui que vous souhaitez sans effort pour l'intégrer au décor de votre magasin.



PremiumColor




Améliorez le contraste entre les couleurs et les blancs, et obtenez de nouvelles nuances de couleurs pour une expérience de mode plus éclatante et dynamique qui n'affectera pas le fond, mais qui aura un effet positif sur le bilan énergétique



PremiumWhite



La nouvelle référence de la mode, avec des blancs plus intenses grâce à la meilleure technologie du marché, et avec un maximum d'économies d'énergie.



Denim



Mettez en valeur la différence entre la couleur du denim - même délavé - et le denim décoloré, sans affecter l'ambiance de votre boutique.



Les projecteurs TrueFashion diffusent une lumière de qualité optimale grâce à leurs optiques Fashion Proof

Les optiques Fashion Proof optimisent les contrastes dans un magasin et instaurent une atmosphère glamour soignée. Le faisceau des projecteurs TrueFashion illumine à la perfection les collections et souligne leur charme en maximisant les contrastes.




TrueFashion Compact PremiumColor

Projecteur pour rails 3 allumages

Nous consulter - Version PC930 - Faisceau 24°

H : 180 L : 85 Ø : 135 mm
 2500 lm - 28,5W - Classe II - IP20
 Aluminium / Noir
 Usage professionnel, 50 000 h

302 € - catégorie : C




TrueFashion Compact PremiumWhite

Projecteur pour rails 3 allumages

Nous consulter - Version PW930 - Faisceau 24°

H : 180 L : 85 Ø : 135 mm
 2700 lm - 28W - Classe II - IP20
 Aluminium / Noir
 Usage professionnel, 50 000 h

302 € - catégorie : C



TrueFashion Compact Denim

Projecteur pour rails 3 allumages

Nous consulter - Versoin Denim - Faisceau 24°


H : 180 L : 85 Ø : 135 mm
 2500 lm - 28,5W - Classe II - IP20
 Aluminium / Noir
 Usage professionnel, 50 000 h

302 € - catégorie : C



Accessoire TrueFashion

392185 00 - Volet coupe flux
24 € - catégorie : C



Fixation patère

074626 99 - ZRS750 3C BA Noir
33 € - Catégorie : C

 **Plus d'informations sur les rails page 50**





Version grise ou noire sur demande

LuxSpace Accent Cardanique

Luminaire à encastrer

973165 00 - PremiumColor - 1900 lm - 24,5 W - **172 €**



973189 00 - PremiumWhite - 3900 lm - 39,5 W - **200 €**



973202 00 - Denim - 4800 lm - 54 W - **213 €**



H : 125 Ø : 130 mm
3000 K - Classe II - IP20
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

Catégorie : C



Version grise ou noire sur demande

LuxSpace Accent Extractible

Luminaire à encastrer

167851 00 - PremiumColor - 3000 K - 1700 lm - 13 W - **179 €**



167899 00 - PremiumWhite - 4000K - 2700lm - 20,5W - **187 €**



167929 00 - Denim - 3000 K - 3900 lm - 38,5 W - **196 €**



H : 171 Ø : 134 mm
Classe II - IP20
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

Catégorie : C



Commerce de proximité

Un éclairage adapté à vos besoins

Découvrez une sélection de luminaires abordables et efficaces pour mettre en valeur vos produits, que ce soit pour une pharmacie, une librairie, un restaurant, ou tout autre commerce.



GreenSpace Accent Mini Projecteur

Projecteur pour rails 3 allumages

413446 99 - 3000 K - 2800 lm
Nous consulter - 4000 K - 2900 lm

H : 159 L : 180 Ø : 85 mm
24 W - Classe I - IP20 -Faisceau 24°
Aluminium / polycarbonate / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

160 € - catégorie : A




GreenSpace Accent Mini Projecteur

Projecteur pour rails 3 allumages

413453 99 - 3000 K - 2800 lm
Nous consulter - 4000 K - 2900 lm

H : 159 L : 180 Ø : 85 mm
21 W - Classe I - IP20 -Faisceau 24°
Aluminium / polycarbonate / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

160 € - catégorie : A



Fixation patère

074626 99 - ZRS750 3C BA Noir
33 € - Catégorie : C



Fixation patère

147154 99 - ZRS750 3C BA Blanc
30 € - Catégorie : C



CoreLine Projecteur noir

Projecteur pour rails 3 allumages

790714 99 - 3000 K - Faisceau 36°

790721 99 - 4000 K - Faisceau 36°

790677 99 - 3000 K - Faisceau 24°

790684 99 - 4000 K - Faisceau 24°

H : 159 L : 180 Ø : 85 mm

2200 lm - 24 W - Classe I - IP20

Aluminium / polycarbonate / noir

Usage professionnel, 50 000 h

80 € - catégorie : A



CoreLine Projecteur blanc

Projecteur pour rails 3 allumages

790738 99 - 3000 K - Faisceau 36°

790745 99 - 4000 K - Faisceau 36°

790691 99 - 3000 K - Faisceau 24°

790707 99 - 4000 K - Faisceau 24°

H : 159 L : 180 Ø : 85 mm

2200 lm - 24 W - Classe I - IP20

Aluminium / polycarbonate / blanc

Usage professionnel, 50 000 h

80 € - catégorie : A



Plus d'informations sur les rails page 50





Version grise ou noire sur demande

GreenSpace Accent Extractible Luminaire à encastrer

255186 00 - 3000 K - 2700 lm - 23,5 W
255193 00 - 4000 K - 2800 lm - 23,5 W

H : 249 Ø : 193 mm
Classe II - IP20
Aluminium / blanc - Faisceau 35°
Usage professionnel, 70 000 h
155 € - catégorie : B



Version grise ou noire sur demande

GreenSpace Accent Cardanique Luminaire à encastrer

165468 00 - 3000 K - 2700 lm - 23,5 W
165475 00 - 4000 K - 2800 lm - 23,5 W

H : 146 Ø : 193 mm
Classe II - IP20
Aluminium / blanc - Faisceau 24°
Usage professionnel, 70 000 h

144 € - catégorie : B





GreenSpace Accent noir

Suspension sur patère

391485 00

H : 208 Ø : 100 mm
3000 K - 1650 lm - 17 W - Classe I - IP20
Aluminium / noir
PremiumWhite IRC90
Usage professionnel, 70 000 h

250 € - catégorie : B



GreenSpace Accent blanc

Suspension sur patère

391478 00

H : 208 Ø : 100 mm
4000 K - 1800 lm - 14,4 W - Classe I - IP20
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 70 000 h

240 € - catégorie : B



Accessoire Suspension 3D GreenSpace Accent

Commandez un accessoire imprimé en 3D pour les suspensions GreenSpace Accent ! Très simple à installer, vous pourrez les changer au gré de vos envies*

Possibilité d'ajouter des accessoires décoratifs à installer dans un second temps, sans outils



GSA Classic Bell

389314 00

Forme de cloche, noir

160 € - catégorie : C



GSA Conical

389383 00

forme de cône, noir

133 € - catégorie : C



GSA Cornered

389413 00

Forme de lanterne, gris

120 € - catégorie : C



GSA Pill

389345 00

Forme de cocon, rouge

89 € - catégorie : C

*Accessoire et Suspension GreenSpace Accent à commander séparément

CustomCreate

Un concept personnalisable

Grâce à son uniformité d'éclairage élevée ($U > 0,6$), la suspension CustomCreate s'adapte parfaitement aux environnements à plafonds hauts, comme les magasins de bricolage et de jardinage. En associant réflecteurs et faisceau lambertien, elle est capable de produire un flux lumineux de 8 000 lm.

Dans les rayons de produits frais, les comptoirs et les îlots promotionnels pourvus de plafonds bas, elle peut atteindre un flux lumineux maximal de 4 900 lm avec un faisceau semi-extensif, extensif ou très extensif.

CustomCreate, la nouvelle suspension fonctionnelle en impression 3D



Facile à remplacer



Économique



Qualité supérieure



Recyclable





NOUVEAU

CustomCreate Bell

Suspension

792206 00 - 3000K - 4906 lm
792213 00 - 4000K - 5120 lm

H : 455 Ø : 500 mm
 40,3 W - Classe II - IP20
 Polycarbonate
 Usage professionnel, 50 000 h

408 € - catégorie : B



NOUVEAU

CustomCreate Curve


Suspension

792138 00
 H : 280 Ø : 200 mm
 4000K - 2840 lm - 24,5 W - Classe II - IP20
 Polycarbonate - Faisceau large 34°
 Usage professionnel, 50 000 h

252 € - catégorie : B




Les 4 étapes pour changer une vasque décorative facilement :




1 Levez la vasque décorative et retirez l'anneau de montage.



2 Retirez la vasque décorative en la faisant passer autour du boîtier principal.



3 Ajoutez la nouvelle vasque décorative en la faisant passer autour du boîtier principal.



4 Remplacez l'anneau de montage et la nouvelle vasque décorative.

Rail 3 allumages Blanc

- 381107 00** - Rail 3C blanc 1 m
- 381114 00** - Rail 3C blanc 2 m
- 381121 00** - Rail 3C blanc 3 m
- 381138 00** - Rail 3C blanc 4 m

51 €
93 €
131 €
167 €

Rail 3 allumages Noir

- 798516 00** - Rail 3C noir 1 m
- 798523 00** - Rail 3C noir 2 m
- 798530 00** - Rail 3C noir 3 m
- 798547 00** - Rail 3C noir 4 m

51 €
93 €
131 €
167 €


Classe I - IP20
Aluminium
Usage professionnel

Catégorie : C



Accessoires Rail 3 allumages

Alimentation centrale ZRS750




Boîtier d'alimentation centrale 250V/16A, par conducteur.

Désignation	Code	Prix
Finition blanche		
ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	381220 99	53,00 €
ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	141558 99	53,00 €

Catégorie de remise : C

Alimentation d'extrémité ZRS750




Boîtiers d'alimentation en extrémité 250V/16A par conducteur.

Désignation	Code	Prix
Détrompeur à droite EPSR, couleur de finition blanche WH ou noire BK		
ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)	381169 99	22,00 €
ZRS750 EPSR BK (XTS12-2+41-2)	141480 99	22,00 €
Détrompeur à gauche EPSL, couleur de finition blanche WH ou noire BK		
ZRS750 EPSL WH (XTS11-3+41-3)	381145 99	22,00 €
ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)	141497 99	22,00 €

Catégorie de remise : C

Capot d'extrémité ZRS750




Permet de fermer l'extrémité du rail.

Désignation	Code	Prix
Finition blanche (WH)		
ZRS750 EP WH (XTS41-3)	381244 99	3,00 €
Finition noire (BK)		
ZRS750 EP BK (XTS41-2)	141503 99	3,00 €

Catégorie de remise : C

Raccord en croix ZRS750




Permet de relier quatre rails en croix, 230 V/16 A par conducteur.

Désignation	Code	Prix
Finition blanche WH		
ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	381343 99	95,00 €

Catégorie de remise : C

Coude 90° ZRS750



Dimensions en mm


Permet de relier deux rails en L, 230 V/16 A par conducteur.

Désignation	Code	Prix
Détrompeur intérieur au coude, couleur de finition blanche WH ou noire BK		
ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	381268 99	54,00 €
ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	141534 99	54,00 €
Détrompeur extérieur au coude, couleur de finition blanche WH ou noire BK		
ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	381282 99	54,00 €
ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	141527 99	54,00 €

Catégorie de remise : C

Accessoires Rail 3 allumages

Raccord en T ZRS750




Permet de relier trois rails en T, 230 V/16 A, par conducteur :

Désignation	Code	Prix
Détrompeur à droite, finition blanche WH ou noire BK		
ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	381305 99	74,00 €
ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	141541 99	74,00 €
Détrompeur à gauche, finition blanche WH		
ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	381329 99	74,00 €

Catégorie de remise : C

Coude articulé ZRS750




Permet de relier deux rails dans le même plan horizontal ou dans 2 plans différents après démontage et rotation des embouts.

Désignation	Code	Prix
Finition Blanche WH		
ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	381367 99	79,00 €

Catégorie de remise : C

Raccord souple ZRS750



Permet de raccorder bout à bout deux éléments de rails en réalisant des angles variables de 0° à 180° dans tous les plans.

Désignation	Code	Prix
Finition blanche WH ou noire BK		
ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	381206 99	85,00 €
ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	798554 99	85,00 €

Catégorie de remise : C

Raccord droit ZRS750




Permet de relier bout à bout deux rails, 230V/16 A par conducteur.

Désignation	Code	Prix
Finition blanche WH ou noire BK		
ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	381183 99	13,00 €
ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	141510 99	13,00 €

Catégorie de remise : C

Profil de fermeture ZRS750



Profil de fermeture pour rail 3 allumages couleur de finition blanche.


Permet de fermer le dessus du rail

Désignation	Code	Prix
Finition blanche WH		
ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	149844 99	8,00 €

Catégorie de remise : C


Rail 3 allumages : comment créer votre structure

Le système de rail RCS750 3 allumages est constitué d'un rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale*, montée sur plafond, sur un mur. Les rails peuvent être suspendus. Tous les luminaires disposent d'une alimentation intégrée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateurs, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.
 (*) L'installation d'un projecteur en vertical est dépendant du projecteur



Gamme Spoterie

Bien choisir votre éclairage d'accentuation



ILTI
LUCE



Pix Q Basse Luminance

Luminaire à encastrer

181109 00 - Blanc

181123 00 - Gris

181147 00 - Noir

H : 60 L : 82 Ø : 67/70 mm
3000 K - 560 lm - 7 W - Classe III - IP40
Alimentation à commander séparément
Aluminium anodisé / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

225 € - catégorie : D



Pix Alimentations

Alimentation pour projecteurs Pix

286592 00 - pour 1 projecteur - 10 W - **99 €**

286608 00 - pour 2 projecteurs - 20 W - **107 €**

185626 00 - pour 3 projecteurs - 26 W - **176 €**

Catégorie : D

ILTI
LUCE



Flexled Applique

181550 00 - 3000 K - 140 lm

181574 00 - 4000 K - 166 lm

L : 460 mm (h. max)
1,6 W - Classe III - IP 40
Aluminium anodisé
Usage professionnel, 50 000 h

202 € - catégorie : D



ILTI
LUCE



Pix T Basse Luminance

Luminaire à encastrer

181222 00 - Blanc

181260 00 - Gris

181246 00 - Noir

H : 60 L : 82 Ø : 67/70 mm
3000 K - 560 lm - 7 W - Classe III - IP40
Alimentation à commander séparément
Aluminium anodisé / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

225 € - catégorie : D



ILTI
LUCE



Prima Applique

297840 00 - 3000 K


297857 00 - 4000 K

H : 42,5 L : 230 l : 110 mm
2000 lm - 20 W - Classe I - IP20
Aluminium / blanc (RAL 9003)
Usage professionnel, 50 000 h

403 € - catégorie : D



Un concept modulaire
pour répondre à un
maximum de besoins



Exemple d'assemblage avec différentes collerettes
(à commander séparément)



CoreLine Accent Module LED

Luminaire à encastrer

382964 99 - 3000K - 650 lm - 8 W - **36 €**

382971 99 - 4000K - 650 lm - 8 W - **36 €**

382988 99 - 3000K - 900 lm - 11 W - **42 €**

382995 99 - 4000K - 900 lm - 11 W - **42 €**

Classe II - IP20 - - Faisceau 32°

Aluminium

Usage professionnel, 50 000 h

Catégorie : A



Basse luminance pour
un éclairage discret
(minimum d'éblouissement)



Collerettes orientables CoreLine Accent

384487 99 - Collerette ronde orientable noire - **12 €**

384586 99 - Collerette carrée orientable aluminium - **19 €**

384562 99 - Collerette carrée orientable blanche - **15 €**

Catégorie : A



Collerette fixe basse luminance blanche CoreLine Accent

385088 99

H : 74 L : 1212 l : 312 mm

Aluminium

Usage professionnel

19 € - catégorie : A





Collerettes orientables CoreLine Accent

388324 99 - Collerette Carrée Orientable - 1 module, blanc/intérieur noir - **30 €**

388331 99 - Collerette Rectangulaire Orientable - 2 modules, blanc/intérieur noir - **38 €**

388348 99 - Collerette Rectangulaire Orientable - 3 modules, blanc/intérieur noir - **46 €**

Catégorie : A





CoreLine Accent 1200 lumen

Luminaire à encastrer

384197 99 - 3000 K

384203 99 - 4000 K

H : 63 Ø : 95 mm
1200 lm - 15 W - Classe II - IP44
Aluminium / blanc - Faisceau 36°
Usage professionnel, 50 000 h

61 € - catégorie : A



Gamme simple à installer
avec connecteur à
poussoir et possibilité de
repiquage



CoreLine Accent blanc orientable

Luminaire à encastrer

382810 99 - 3000 K
382827 99 - 4000 K

H : 63 Ø : 95 mm
650 lm - 8 W - Classe II - IP44
Aluminium / blanc - Faisceau 32°
Usage professionnel, 50 000 h

39 € - catégorie : A



CoreLine Accent aluminium orientable

Luminaire à encastrer

382919 99 - 3000 K
382926 99 - 4000 K

H : 63 Ø : 95 mm
650 lm - 8 W - Classe II - IP44
Aluminium / aluminium
Usage professionnel, 50 000 h

46 € - catégorie : A



CoreLine Accent blanc fixe

Luminaire à encastrer

382780 99 - 3000 K
382797 99 - 4000 K

H : 55 Ø : 95 mm
650 lm - 8 W - Classe II - IP65
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

36 € - catégorie : A



CoreLine Accent aluminium fixe

Luminaire à encastrer

382889 99 - 3000 K
382896 99 - 4000 K

H : 55 Ø : 95 mm
650 lm - 8 W - Classe II - IP65
Aluminium / aluminium
Usage professionnel, 50 000 h

43 € - catégorie : A





Ledinaire ClearAccent Orientable

Luminaire à encastrer

072691 99 - 3000 K

072707 99 - 4000 K

H : 55 Ø : 80 mm
500 lm - 6 W - Classe II - IP20
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

25 € - catégorie : A



Ledinaire ClearAccent fixe

Luminaire à encastrer

072677 99 - 3000 K

072684 99 - 4000 K

H : 55 Ø : 75 mm
500 lm - 6 W - Classe II - IP20
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

21 € - catégorie : A



Ledinaire Zadora LED aluminium

Luminaire à encastrer

070147 99 - 2700 K

070161 99 - 3000 K

H : 145 Ø : 85 mm
Lampe LED GU10 fournie - 5W
355 lm - 5 W - Classe II - IP20
Aluminium / aluminium
Usage professionnel, 50 000 h

22 € - catégorie : A



Ledinaire Zadora LED blanc

Luminaire à encastrer


070123 99 - 2700 K

070154 99 - 3000 K

070130 99 - 4000 K

Lampe GU10 fournie
H : 145 Ø : 85 mm
355 lm - 5 W - Classe II - IP20
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

22 € - catégorie : A





Gamme Downlight

Pour un éclairage général performant et confortable

**NOUVELLE
GÉNÉRATION**



CoreLine SlimDownlight micro

Luminaire à encastrer

339450 99 - 3000 K

339467 99 - 4000 K

H : 31 Ø : 85 mm
650 lm - 9 W - Classe II - IP44
Aluminium / Finition blanc - Faisceau 135°
Usage professionnel, 50 000 h

28 € - catégorie : A



Idéal pour les magasins,
éblouissement très limité
(UGR<22)



CoreLine Downlight

Luminaire à encastrer

325934 00

H : 108 Ø : 216 mm
2200 lm - 19 W - Classe I - IP20 - UGR22
Aluminium et polycarbonate
Usage professionnel, 50 000 h

70 € - catégorie : A



Ledinaire Downlight Mini

Luminaire à encastrer

306629 99 - 3000 K
306643 99 - 4000 K

H : 100 Ø : 173 mm
800 lm - 9 W - Classe I - IP20 - UGR25
Polycarbonate / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

40 € - catégorie : A



LuxSpace carré

Luminaire à encastrer

940173 00 - 3000 K - 1200 lm - 10,6 W - equ 2x18W - **256 €**
940180 00 - 4000 K - 1250 lm - 10,6 W - equ 2x18W - **256 €**
940258 00 - 3000 K - 2000 lm - 17,4 W - equ 2x26W - **280 €**
940265 00 - 4000 K - 2100 lm - 17,4 W - equ 2x26W - **280 €**

H : 119 L : 214 l : 214 mm
Classe II - IP20
Aluminium et polycarbonate / blanc
Usage professionnel, 70 000 h

Catégorie : C



Ledinaire Downlight Compact

Luminaire à encastrer

306612 99 - 3000 K
306636 99 - 4000 K

H : 120 Ø : 233 mm
1800 lm - 18 W - Classe I - IP20 - UGR25
Polycarbonate / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

45 € - catégorie : A



**NOUVELLE
GÉNÉRATION**



Ledinaire SlimDownlight

Luminaire à encastrer

679392 00 - 3000K - 1000 lm
679415 00 - 4000K - 1000 lm

H : 45 Ø : 175 mm
11 W - Classe I - IP40
Aluminium et polycarbonate
Usage professionnel, 50 000 h

25 € - catégorie : A



**NOUVELLE
GÉNÉRATION**



Ledinaire SlimDownlight

Luminaire à encastrer

679439 00 - 3000K - 1900lm
679453 00 - 4000K - 2000lm

H : 45 Ø : 225 mm
22 W - Classe II - IP40
Aluminium et polycarbonate
Usage professionnel, 50 000 h

27 € - catégorie : A



NOUVEAU



Ledinaire SlimDownlight carré

Luminaire à encastrer

679477 00 - 3000K - 1000 lm
679491 00 - 4000K - 1000 lm

H : 43 L : 150 l : 150 mm
12 W - Classe II - IP40
Aluminium et polycarbonate
Usage professionnel, 50 000 h

26 € - catégorie : A



NOUVEAU



Ledinaire DN029

Luminaire à encastrer

660185 00

H : 63 Ø : 115 mm
Température de couleur ajustable
3000 K / 4300 K / 6500 K
800 lm - 8,5 W - Classe II - IP44
Polycarbonate
Usage professionnel, 50 000 h

33 € - catégorie : A



NOUVEAU



Ledinaire DN029

Luminaire à encastrer

660208 00

H : 60 Ø : 175 mm
Température de couleur ajustable
3000 K / 4300 K / 6500 K
1200 lm - 14 W - Classe II - IP44
Polycarbonate
Usage professionnel, 50 000 h

41 € - catégorie : A



NOUVEAU



Ledinaire DN029

Luminaire à encastrer

660222 00

Température de couleur ajustable
3000 K / 4300 K / 6500 K
H : 60 Ø : 225 mm
2000 lm - 24 W - Classe II - IP44
Polycarbonate
Usage professionnel, 50 000 h


62 € - catégorie : A



- Possibilité de choisir la température de couleur lors de l'installation
- Luminaire recouvrable pour une installation directe sous tout type d'isolant



Commutateur
3000 K - 4300 K - 6500 K



NOUVELLE GÉNÉRATION



CoreLine Plafonnier Mini & Compact Plafonnier

339528 99 - 1100 lm - Ø : 171 mm - 11 W - **48 €**

339542 99 - 2100 lm - Ø : 222 mm - 21 W - **57 €**

H : 50 mm
4000 K - Classe II - IP20
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

Catégorie : A



**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

Ledinaire Plafonnier

Plafonnier

069622 00 - 3400 lm - 36W - UGR22 - **106 €**

350394 00 - 3400 lm - 34W - UGR19 - **125 €**

H : 53 L : 1200 l : 200 mm

4000 K - Classe I - IP20

Acier / blanc

Usage professionnel, 50 000 h

Catégorie : A



Mise en ligne simple
et facile jusqu'à 10
réglettes

Ledinaire réglette 600 mm

Réglette

349558 99 - 3000K - 940 lm

349541 99 - 4000K - 1000 lm

H : 36,5 L : 600 l : 30 mm

10 W - Classe II - IP20

Polycarbonate

Usage professionnel, 50 000 h

23,08 € - catégorie : A



Ledinaire réglette 300 mm

Réglette

349534 99 - 3000K - 475 lm

349527 99 - 4000K - 500 lm

H : 36,5 L : 300 l : 30 mm

5 W - Classe II - IP20

Polycarbonate

Usage professionnel, 50 000 h

17,31 € - catégorie : A



Ledinaire réglette 1500 mm

Réglette

349619 99 - 3000K - 2350 lm

349602 99 - 4000K - 2500 lm

H : 36,5 L : 1500 l : 30 mm

24 W - Classe II - IP20

Polycarbonate

Usage professionnel, 50 000 h

32,88 € - catégorie : A



Ledinaire réglette 900 mm

Réglette

349572 99 - 3000K - 1410 lm

349565 99 - 4000K - 1500 lm

H : 36,5 L : 900 l : 30 mm

15 W - Classe II - IP20

Polycarbonate

Usage professionnel, 50 000 h

24,42 € - catégorie : A



Ledinaire réglette 1200 mm

Réglette

349596 99 - 3000K - 1880 lm

349589 99 - 4000K - 2000 lm

H : 36,5 L : 1200 l : 30 mm

20 W - Classe II - IP20

Polycarbonate

Usage professionnel, 50 000 h

27,50 € - catégorie : A



- Câble fourni pour mise en ligne non linéaire
- Etriers de fixation ajustables sur toute la longueur

**NOUVELLE
GÉNÉRATION**





UGR19 obligatoire pour les bureaux, UGR22 pour circulations ou magasins

Ledinaire Panel Panel

791803 99 - UGR22 - 69 €
386474 99 - UGR19 - 80 €

H : 39 L : 597 l : 597 mm
4000 K - 3400 lm - 38 W - Classe II - IP20
Polycarbonate - aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

Catégorie : A



Accessoires Ledinaire Panel

Désignation	Code	Prix
1-Kit Plafonnier (cadre saillie)	073308 99	32,00 €
2-Kit Faux-plafond plâtre	073339 99	3,50 €
3-Kit Suspension	073346 99	50,00 €

Catégorie : A



**NOUVELLE
GÉNÉRATION**



CoreLine Étanche Gen2

Étanche

840459 00 - 665 mm - 1900 lm - 15 W - **93 €**

840466 00 - 1215 mm - 2700 lm - 20,5 W - **86 €**

840480 00 - 1215 mm - 4000 lm - 31 W - **111 €**

840497 00 - 1515 mm - 6000 lm - 46 W - **161 €**

H : 85 l : 80 mm

Classe I - IP65

Polycarbonate

Usage professionnel, 50 000 h

Catégorie : A



Repiquage possible,
connecteur à poussoir





Ledinaire Étanche

Étanche

389109 99 - H : 44 L : 64 l : 627 mm
1800 lm - 16.5W - **60 €**

389123 99 - H : 44 L : 64 l : 1186 mm
3600 lm - 33 W - **76 €**

389147 99 - H : 44 L : 64 l : 1466 mm
5600 lm - 51 W - **85 €**

4000 K - Classe II - IP65
Polycarbonate
Usage professionnel, 50 000 h

Catégorie : A



Ledinaire Réglette à tubes

Réglette

070079 99

H : 52 L : 1238 l : 29 mm
4000 K - 1600 lm - 18 W - Classe II - IP20
Aluminium / blanc
Usage professionnel, 50 000 h

36 € - catégorie : A





Éclairage d'ambiance résidentiel

Illuminez votre
univers de couleur



LightStrips RGB

Ruban LED

70102 31 P6

H : 10 L : 5000 l : 3 mm
RGB - 260 lm - 17 W - Classe II - IP20
Synthétique
Usage domestique, 20 000 h
Pilotage des couleurs avec télécommande fournie

68 € - catégorie : B
Éco Participation (EPL) : 0,17 €



LightStrips blanc

Ruban LED

70102 31 P2

H : 10 L : 5000 l : 3 mm
2700 K - 1500 lm - 21 W - Classe II - IP20
Synthétique
Usage domestique, 20 000 h

48 € - catégorie : B
Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Éclairage d'ambiance **petit tertiaire**

Créer une ambiance dans
votre espace de travail



ILTI
LUCE



Riga 4,5W/m

Ruban LED IP68

293255 00 - 1380 lm - 13,5 W - 3030 mm - **374 €**
293279 00 - 2300 lm - 22 W - 5030 mm - **550 €**

Alimentation à commander séparément
 4000 K - Classe III - IP68
 PVC/Polyuréthane
 Usage professionnel, 30 000 h

Catégorie : D



Riga Alimentations

286493 00 - Appareillage Riga 4,5 - W 9 W 12 V - **64 €**
286509 00 - Appareillage Riga 10W - 25 W 12 V - **104 €**
286516 00 - Appareillage Riga HP 10W - 60 W 12 V - **88 €**

Catégorie : D

ILTI
LUCE



Miniflux HP gen2

Réglette IP65

293576 00 - 3000 lm - 32 W - 2040 mm - **223 €**
293583 00 - 4500 lm - 48 W - 3040 mm - **279 €**

Alimentation à commander séparément
 4000 K - Classe III - IP65
 Polycarbonate
 Usage professionnel, 30 000 h

Catégorie : D



ILTI
LUCE



Riga HP 10W/m

Ruban LED IP68

181697 00 - 2400 lm - 30 W - 3000 mm - **388 €**
181710 00 - 4000 lm - 50 W - 5000 mm - **586 €**

Alimentation à commander séparément
 3000 K - Classe III - IP68
 PVC/Polyuréthane
 Usage professionnel, 30 000 h

Catégorie : D



Miniflux Alimentations

286462 00 - Appareillage Miniflux Hp gen2 - 60 W 24 V - **80 €**


Catégorie : D



Éclairage de salle de bain

Une ambiance douce et chaleureuse dans votre salle de bain

Normes pour luminaires de salle de bain



Ces prescriptions s'appliquent de façon générale à tout local contenant une baignoire ou une douche.

Le degré de protection IP d'un matériel se rapporte aux conditions d'influences externes auxquelles il peut être soumis (pénétration des corps solides et liquides).

L'installation électrique dans les pièces d'eau est soumise à une réglementation très stricte. Vous devez respecter les différentes normes existantes, la plus importante est la norme NF C 15-100 qui classe les espaces de la salle de bains en différents volumes dans lesquels les installations électriques sont autorisées ou non.

Volume	Indice de protection	Classe énergétique
Volume 3	IP X1	Classe I ou II
Volume 2	IP X4	Classe I ou II
Volume 1	IP X4	TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)
Volume 0	IP X7	aucun appareil électrique

Pour plus d'informations, consulter les normes relatives aux installations électriques des salles de bains :

- Norme produit NF EN 60598
- Norme d'installation NF C 15 100



Parasail 300 mm

Plafonnier

34344 31 P0

H : 85 L : 320 l : 320 mm
2700 K - 1300 lm - 16 W - Classe I - IP44
Synthétique / Blanc
Usage domestique, 15 000 h

34 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Parasail 400 mm

Plafonnier

34345 31 P0

H : 95 L : 404 l : 404 mm
2700 K - 2000 lm - 22 W - Classe I - IP44
Synthétique / Blanc
Usage domestique, 15 000 h

48 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Fit 300 mm

Applique

34058 11 16

H : 63 L : 333 l : 64 mm
2700 K - 370 lm - 2 x 2,5 W - Classe II - IP44
Métal / chrome
Usage domestique, 15 000 h

74 € - catégorie : B

Eco Participation (EPL) : 0,08 €



Fit 500 mm

Applique

34059 11 16

H : 63 L : 483 l : 67 mm
2700 K - 560 lm - 3 x 2,5 W - Classe II - IP44
Métal / chrome
Usage domestique, 15 000 h

100 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €





Hotstone

Applique

34049 11 16

H : 67 L : 146 l : 147 mm

2700 K - 370 lm - 2 x 2,5 W - Classe II - IP44

Synthétique / aluminium - chrome

Usage domestique, 15 000 h

87 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €





Resort x1 Applique

34171 11 PO

H : 136 L : 71 l : 122 mm
2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe II - IP44
Métal / chrome
Usage domestique, 30 000 h

54 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Resort x2 Applique

34173 11 PO

H : 122 L : 366 l : 67 mm
2700 K - 1000 lm - 2 x 4,5 W - Classe II - IP44
Métal / chrome
Usage domestique, 30 000 h

105 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Resort x3 Applique

34174 11 PO

H : 121 L : 215 l : 215 mm
2700 K - 1500 lm - 3 x 4,5 W - Classe II - IP44
Métal / chrome
Usage domestique, 30 000 h

144 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Resort x3 Plafonnier

34172 11 PO

H : 61 L : 215 l : 215 mm
2700 K - 1500 lm - 3 x 4,5 W - Classe II - IP44
Métal / chrome
Usage domestique, 30 000 h

131 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Dreaminess

Luminaire à encastrer

59005 11 PO

H : 75 Ø : 75 mm
2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe III - IP65
Métal / chrome
Usage domestique, 30 000 h

29 € - catégorie : B

Eco Participation (EPL) : 0,08 €







Seabird

Applique horizontale

34343 11 PO

H : 70 L : 500 l : 39 mm
 2700 K - 1000 lm - 2 x 4,5 W - Classe II - IP44
 Métal / chrome
 Usage domestique, 30 000 h

90 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Seabird


Applique verticale

34342 11 PO

H : 300 L : 70 l : 39 mm
 2700 K - 500 lm - 4,5 W - Classe II - IP44
 Métal / chrome
 Usage domestique, 30 000 h

60 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Plunge

Applique

34341 11 PO

H : 37 L : 360 l : 95 mm
 2700 K - 1000 lm - 2 x 4,5 W - Classe II - IP44
 Métal / chrome
 Usage domestique, 30 000 h

110 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €





Éclairage extérieur **résidentiel**

Donnez vie à vos
espaces extérieurs



Sunset Applique

17295 47 16

H : 128 L : 129 l : 145 mm
2700 K - 800 lm - 2 x 4,5 W - Classe II - IP44
Inox / Acier inoxydable
Usage domestique, 25 000 h

66 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Grass Applique avec détecteur

17322 47 16

H : 127,9 L : 128,3 l : 156,5 mm
2700 K - 800 lm - 2 x 4,5 W - Classe II - IP44
Aluminium - Inox / Acier inoxydable
Usage domestique, 25 000 h

84 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Grass Applique

17321 47 16

H : 127,9 L : 128,3 l : 145,4 mm
2700 K - 800 lm - 2 x 4,5 W - Classe II - IP44
Aluminium - Inox / Acier inoxydable
Usage domestique, 25 000 h

72 € - catégorie : B

Eco Participation (EPL) : 0,17 €





Stock
Applique

16464 93 P3

H : 246 L : 180 l : 88 mm
4000 K - 600 lm - 6 W - Classe II - IP44
Aluminium / synthétique
Usage domestique, 25 000 h

45 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Stock
Applique avec détecteur

16465 93 P3

H : 246 L : 180 l : 88 mm
4000 K - 600 lm - 6 W - Classe II - IP44
Aluminium / synthétique
Avec détecteur de présence
Usage domestique, 25 000 h

65 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €







Hammock

Applique

01643 30 PN

H : 237 L : 366 l : 300 mm

Lampe E27 non fournie, lampes p.107

Max 60 W - Classe I - IP44

Aluminium - noir / diffuseur synthétique

Usage domestique

54 € - catégorie : B



Alpenglow

Borne

16496 30 PN

Lampe E27 non fournie, lampes p.107

H : 302 L : 174 l : 174 mm

Max 60 W - Classe I - IP44

Aluminium - noir / diffuseur verre

Usage domestique

38 € - catégorie : B



Alpenglow

Applique

16494 30 PN

H : 170 L : 181 l : 130 mm

Lampe E27 non fournie, lampes p.107

Max 42 W - Classe II - IP44

Aluminium - noir / diffuseur verre

Usage domestique

27 € - catégorie : B





Moss

Luminaire à encastrer

17306 47 16

L : 115 Ø : 114 mm


2700 K - 270 lm - 3 W - Classe II - IP67

Inox / acier inoxydable - matière synthétique

Usage domestique, 30 000 h

38 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,08 €



Rock

Borne d'alimentation

17108 47 46

H : 230 L : 70 l : 70 mm

Prise 2 P + T - 2 x 16A 220 - 240V - Classe I - IP44

Inox

Usage domestique

71 € - catégorie : B





Stock 400 mm

Borne

16466 93 P3

H : 400 L : 103,6 l : 103,6 mm
4000 K - 600 lm - 6 W - Classe II - IP44
Aluminium / synthétique
Usage domestique, 25 000 h

76 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €



Stock 770 mm

Borne

16467 93 P3

H : 770 L : 103,6 l : 103,6 mm
4000 K - 600 lm - 6 W -
Classe II - IP44
Aluminium / synthétique
Usage domestique, 25 000 h

109 € - catégorie : B

Éco Participation (EPL) : 0,17 €





Éclairage extérieur **petit tertiaire**

Donnez vie à vos
espaces extérieurs

Gamme TownTune



Un éclairage confortable et de grande qualité



Un design personnalisable



Un grand nombre d'applications



Un luminaire évolutif et une maintenance simplifiée



Conforme à l'arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

L'arrêté du 27 décembre 2018 publié au journal officiel par le ministère de la transition écologique et solidaire impose certaines exigences concernant les luminaires installés à compter du 1er janvier 2020 sur les espaces de circulation extérieurs (y compris la voirie) et les parcs de stationnement non couverts ou semi couverts.

La gamme TownTune remplit l'ensemble de ces obligations, à savoir :

- ULR < 1%
- Code flux n°3 > 95%
- Températures de couleur inférieures ou égales à 3000 K (ClearStar : 1800 K et 2000 K ; 2200 K ; 2700 K ; 3000 K).

En savoir plus : www.philips.fr/nuisanceslumineuses

Etudes types - Petits parkings, hauteur 5m.

Préconisation


L'éclairage moyen habituel pour un petit parking est de 10-15 lux avec une uniformité mini de 0,25

Produit de l'étude

TownTune top de mât en 3000 K	
Implantation centrale	
Flux source :	7 913 lm
Flux système :	5 505 lm
Efficacité :	94 lm/W
Code luminaire	881788 00
Code mât tubulaire Ø89 peint	724826 00

Résultats

Facteur de maint.	0,9
Interdistance (m)	18
Emoy (lux)	10,4
Emin (lux)	6,1
Uniformité	0,59
Puissance unit. (W)	58,5



Solution alternative



TrueForce Core Magnolia
Solution de relamping
voir page 125



TownTune

Luminaire pour mât

881818 00 - 4260 lm - 43 W

881788 00 - 5220 lm - 59 W

H : 187 Ø : 477 mm
3000K - Classe II - IP66
Aluminium et méthacrylate
Usage professionnel, 100 000 h

515 € - catégorie : B



Mât peint

724772 - 3,50 m

724796 - 4 m

Acier Ø : 90 mm - embout
60x70mm - entraxe 200x200
Gris foncé

Possibilité d'associer des accessoires décoratifs pour créer un style unique

Nombreuses configurations possibles



BDP261



BDP261



BDP263 + anneau



BDP263 + anneau







Vivara LED 1000 mm

Borne

724703 00 - 640 lm - 3000 K

724710 00 - 660 lm - 4000 K

H : 1000 Ø : 160 mm
 20 W - Classe II - IP65
 IK10 - Asymétrique
 Aluminium / polycarbonate
 Teinte gris foncé
 Usage professionnel, 50 000 h

665 € - catégorie : B



Vivara LED 500 mm


Borne

724741 00 - 640 lm - 3000 K

724758 00 - 660 lm - 4000 K

H : 500 Ø : 160 mm
 20 W - Classe II - IP65
 IK10 - Asymétrique
 Aluminium / polycarbonate
 Teinte gris foncé
 Usage professionnel, 50 000 h

605 € - catégorie : B



CoreLine Balise

Borne

383756 00 - 13 W - Asymétrique

383770 00 - 12 W - Symétrique

H : 1000 Ø : 100 mm
 3000 K - 1000 lm - Classe I - IP65 - IK10
 Aluminium / polycarbonate
 Teinte gris anthracite (RAL 7043)
 Usage professionnel, 50 000 h

350 € - catégorie : B



LED Bollard gen2

Borne

298887 00

H : 800 Ø : 180 mm
 3000 K - 340 lm - 8,2 W
 Classe I - IP65 - IK10 - Symétrique
 Aluminium / polycarbonate
 Teinte gris anthracite (RAL 7043)
 Usage professionnel, 25 000 h

255 € - catégorie : B





Ledinaire FloodLight 10 W Projecteur

329703 99 - 3000 K - 1000 lm
329710 99 - 4000 K - 1050 lm

H : 137 L : 96 l : 31 mm
10 W - Classe I - IP65
Corps en aluminium / fermeture en verre
Usage professionnel, 50 000 h

35 € - catégorie : A



Ledinaire FloodLight 10 W avec détecteur - Projecteur

331317 99 - 3000 K - 1000 lm
331324 99 - 4000 K - 1050 lm

H : 160 L : 150 l : 35 mm
10 W - Classe I - IP65
Corps en aluminium / fermeture en verre
Usage professionnel, 50 000 h

85 € - catégorie : A





Ledinaire FloodLight 20 W Projecteur

329727 99 - 3000 K - 2000 lm
329734 99 - 4000 K - 2100 lm

H : 161 L : 117 l : 31 mm
20 W - Classe I - IP65
Corps en aluminium / fermeture en verre
Usage professionnel, 50 000 h

50 € - catégorie : A



Ledinaire FloodLight 20 W avec détecteur - Projecteur

331331 99 - 3000 K - 2000 lm
331348 99 - 4000 K - 2100 lm

H : 160 L : 150 l : 35 mm
20 W - Classe I - IP65
Corps en aluminium / fermeture en verre
Usage professionnel, 50 000 h

95 € - catégorie : A



Ledinaire FloodLight 50 W Projecteur

329741 99 - 3000 K - 5000 lm
329758 99 - 4000 K - 5250 lm

H : 281 L : 204 l : 39 mm
50 W - Classe I - IP65
Corps en aluminium / fermeture en verre
Usage professionnel, 50 000 h

90 € - catégorie : A



Ledinaire FloodLight 50 W avec détecteur - Projecteur

331355 99 - 3000 K - 5000 lm
331362 99 - 4000 K - 5250 lm

H : 249 L : 236 l : 38 mm
50 W - Classe I - IP65
Corps en aluminium / fermeture en verre
Usage professionnel, 50 000 h

140 € - catégorie : A





**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

Ledinaire hublot 1100 lm

Hublot

339092 99 - 3000K

339108 99 - 4000K

H : 85 Ø : 285 mm
1100 lm - 12 W - Classe II - IP44
Plastique méthacrytale
Usage professionnel, 50 000 h

38 € - catégorie : A



**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

Ledinaire hublot avec détecteur de mouvement

Hublot

339139 99 - 3000K

339146 99 - 4000K

H : 85 Ø : 345 mm
1700 lm - 19,5 W - Classe II - IP44
Plastique méthacrytale
Usage professionnel, 50 000 h

71 € - catégorie : A



**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

Ledinaire hublot 1700 lm

Hublot

339115 99 - 3000K

339122 99 - 4000K

H : 85 Ø : 345 mm
1700 lm - 18,5 W - Classe II - IP44
Plastique méthacrytale
Usage professionnel, 50 000 h

38 € - catégorie : A







ILTI
LUCE

Giet double faisceau Applique

291275 00 - faisceau 25 °
291268 00 - faisceau 10 °

H : 170 L : 112 L : 77,5 mm
6000 K - 560 lm - 7,2 W - Classe II - IP65
Aluminium anodisé / noir
Usage professionnel, 30 000 h
Driver inclus
Version RGB : nous consulter

866 € - catégorie : D



ILTI
LUCE

Giet mono faisceau Applique

291213 00 - faisceau 25 °
291206 00 - faisceau 10 °

H : 95 L : 112 L : 77,5 mm
6000 K - 280 lm - 3,6 W - Classe II - IP65
Aluminium anodisé / noir
Usage professionnel, 30 000 h
Driver inclus
Version RGB : nous consulter

660 € - catégorie : D



ILTI
LUCE



Lux 25

Projecteur immergeable

- 280774 00** - 6000 K - 10 °
- 280781 00** - 3000 K - 10 °
- 280750 00** - 6000 K - 25 °
- 280767 00** - 3000 K - 25 °

H : 80 L : 80 Ø : 44 mm
210 lm / 280 lm - 3,6 W - Classe III - IP68 - Immergeable
Laiton chromé
Usage professionnel, 30 000 h

324 € - catégorie : D



ILTI
LUCE



Lux 33

Projecteur immergeable*

- 181925 00**
- H : 161,5 L : 109 Ø : 100 mm
- 3000 K - 900 lm - 14 W - Classe III - IP68
- Aluminium anodisé / noir
- Usage professionnel, 30 000 h

687 € - catégorie : D



*En alu = Immergeable dans une eau non traitée

Lux Alimentations

- 286417 00** - Alimentation Lux 25 - 4 W 350 mA - **35 €**
- 286509 00** - Alimentation Lux 33 - 25 W 12 V - **104 €**

Catégorie : D





ILTI
LUCE



Lux 32*

Luminaire à encastrer immergeable

181833 00 - 3000 K - 900 lm - 20° - **658 €**

181857 00 - 3000 K - 900 lm - 33° - **625 €**

181871 00 - 5000 K - 1170 lm - 20° - **658 €**

181895 00 - 5000 K - 1170 lm - 33° - **625 €**


H : 110 Ø : 132 mm
14 W - Classe III - IP68
Aluminium anodisé / noir
Usage professionnel, 30 000 h

Pot d'encastrement **286738 00 - 98 €**

Catégorie : D



*En alu = Immergeable dans une eau non traitée



Lux Alimentations

286509 00 - Alimentation Lux 32 - 25 W 12 V - **104 €**

286493 00 - Alimentation Lux 20 - 9 W 12 V - **64 €**

Catégorie : D

ILTI
LUCE



Lux 20

Luminaire à encastrer immergeable

283379 00 - 6000 K - 280 lm - 25°

283386 00 - 3000 K - 210 lm - 25°

283393 00 - 6000 K - 280 lm - 10°

283409 00 - 3000 K - 210 lm - 10°

H : 54 Ø : 57 mm
3,6 W - Classe III - IP68
Laiton chromé
Usage professionnel, 30 000 h

Pot d'encastrement **286714 00 - 9 €**

255 € - catégorie : D





Lampes LED

La bonne lumière,
c'est essentiel

Pensez lumens, oubliez les watts !

Une lampe est faite pour éclairer, alors pensez quantité de lumière émise (Lumens) plutôt que puissance électrique (Watt)

Puissance équ. de lampe à incandescence déclarée	Flux lumineux assigné de la lampe (lm)	
	LED	Lampes Halogènes
15	136	119
25	249	217
40	470	410
60	806	702
75	1055	920
100	1521	1326
150	2452	2137
200	3452	3009

Source : Journal Officiel de l'Union Européenne

Nouvelle réglementation : Exigences applicables aux informations concernant les lampes dans le cadre de l'EUP

Flux lumineux (lm)
=
Quantité de lumière émise



Lampe à incandescence
75W
soit un rendement
de 12 lm/W



MASTER LEDBulb
15W
soit un rendement
de 101 lm/W



Conçues pour être vues

Les lampes décoratives de la gamme Vintage (en version standard ou géante) ajoutent un style industriel chic et intemporel à votre maison, vos bureaux ou vos commerces. Faciles à installer, elles sont conçues pour décorer votre intérieur qu'elles soient allumées ou éteintes.

Vintage Spirale



Modern LED Smoky **NOUVEAU**



Vintage Giant Ballerina



Modern Giant Smoky



Cordes

Suspension



Corde or E27

Suspension

167779 00

H : 140 - 2000 L : 110 l : 110 mm
Max 40 W - Classe I - IP20
Métal / or

28 € - catégorie : B



Corde noir E27

Suspension

167762 00

H : 140 - 2000 L : 110 l : 110 mm
Max 40 W - Classe I - IP20
Métal / noir

28 € - catégorie : B



Corde rose gold E27

Suspension

624057 00

H : 140 - 2000 L : 110 l : 110 mm
Max 40 W - Classe I - IP20
Métal / or rose

28 € - catégorie : B



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
LED Pack Giant Globe Ballerina + Cord Vintage E27 Rose Gold	6,5	40	470	2000	15 000	Oui	286	200	629502 00	94,17
LED Pack Giant Globe Smoky + Cord Modern E27 Noire	6,5	25	270	4000	15 000	Oui	286	200	629489 00	94,17

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

Vintage LED Spirale

E14 & E27

NOUVELLE
GAMME

Globe Spirale E27



Edison Spirale E27



Standard Spirale E27



Flamme Spirale E14

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Globe Spirale	5,5	25	250	2000	15 000	Oui	140	95	676070 00	24,00
Edison Spirale	5,5	25	250	2000	15 000	Oui	140	64	686567 00	22,00
Standard Spirale	5,5	25	250	2000	15 000	Oui	104	60	686543 00	19,50
Flamme Spirale	3,5	15	136	2000	15 000	Oui	106	35	686604 00	16,00

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

Modern LED Smoky **NOUVEAU**

E27  



Modern LEDglobe



Modern LEDBulb Edison



Modern LEDBulb Standard



Modern LEDstick

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Modern LEDglobe	2	15	136	4000	15 000	Non	142	95	657635 00	14,00
Modern LEDBulb Edison	2,3	15	136	4000	15 000	Non	143	64	657598 00	14,00
Modern LEDBulb Standard	2,3	15	136	4000	15 000	Non	106	60	657574 00	12,00
Modern LEDstick	2,3	15	136	4000	15 000	Non	140	32	657611 00	10,00

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

Vintage LED Giant Ballerina

E27   



Modern Giant Globe Ballerina E27



Modern Giant Standard Ballerina E27



Modern Giant Stick Ballerina E27

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Vintage Giant Globe Ballerina E27	6,5	40	470	2000	15 000	Oui	286	200	803479 00	70,00
Vintage Giant Standard Ballerina E27	6,5	40	470	2000	15 000	Oui	293	180	803493 00	70,00
Vintage Giant Stick Ballerina E27	6,5	40	470	2000	15 000	Oui	273	65	803516 00	70,00

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €



Modern LED Giant Smoky

E27   



Modern Giant Globe Smoky E27



Modern Giant Standard Smoky E27




Modern Giant Stick Smoky E27

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Modern Giant Globe Smoky E27	6,5	25	270	4000	15 000	Oui	286	200	815069 00	70,00
Modern Giant Standard Smoky E27	6,5	25	270	4000	15 000	Oui	293	160	815106 00	70,00
Modern Giant Stick Smoky E27	6,5	25	270	4000	15 000	Oui	273	65	815120 00	70,00

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €



Modern LEDglobe Calotte argentée

E27   **NOUVEAU**

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Modern LEDglobe Calotte argentée	8	50	700	2700	15 000	Non	168	120	593414 00	23,00

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

Modern Double Giant & Crystal LED Filament Smoky

E27   **NOUVEAU**

Modern Double Giant Globe Smoky



Giant Crystal Filament



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Modern Double Giant Globe Smoky	6,5	25	270	3000	15 000	Oui	293	200	666606 00	130,00
Giant Crystal Filament	6,5	35	400	2700	15 000	Oui	367	94	666583 00	130,00

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

CorePro LEDspot R80 & R63

E27 



CorePro R80 E27



CorePro R63 E27



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Faisceau	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
CorePro R80 E27	7	100	667	2700	36°	15 000	Non	112	80	811856 00	24,25
CorePro R80 E27	3,7	60	345	2700	36°	15 000	Non	112	80	811832 00	19,40
CorePro R63 E27	4,5	60	345	2700	36°	15 000	Oui	102	63	811818 00	27,16

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

MASTER LEDspot PAR38 & AR111

E27 & G53 



MASTER PAR38 E27



MASTER AR111 G53



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Faisceau	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
MASTER PAR38	13	100	875	2700	25°	25 000	Oui	134	122	713761 00	56,26
MASTER AR111	15	75	810	3000	24°	40 000	Oui	62	111	514986 00	70,00

Catégorie : G - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

LEDglobe G93 & G120

E27  

Globe G93 E27



Globe G120 E27

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Globe G120 E27	18	120	2000	2700	15 000	Non	168	120	567593 00	43,36
Globe G93 E27	15	100	1521	2700	15 000	Non	128	95	580615 00	26,10
Globe G93 E27	9,5	60	806	2700	15 000	Non	128	95	580639 00	18,41

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

Classic LEDglobe Filament Dépolie Verre

E27  **NOUVEAU**

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Classic LEDglobe Filament Dépolie Verre	10,50	100	1521	2700	15 000	Non	177	125	665142 00	26,10
Classic LEDglobe Filament Dépolie Verre	10,50	100	1521	4000	15 000	Non	177	125	665166 00	26,10
Classic LEDglobe Filament Dépolie Verre	7	60	806	2700	15 000	Non	177	125	648176 00	18,41

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

MASTERLED LEDcandle Claire DimTone

E14 & B22   



*Idéal pour tamiser,
la température de
couleur devient plus
chaude en baissant
l'intensité*

MASTERLED Flamme E14

MASTERLED Flamme coup de vent E14

MASTERLED Flamme B22

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
MASTERLED Flamme E14	8	60	806	2200-2700	25 000	Oui	127	40	555996 00	22,77
MASTERLED Flamme E14	6	40	470	2200-2700	25 000	Oui	113	38	453506 00	17,87
MASTERLED Flamme coup de vent E14	6	40	470	2200-2700	25 000	Oui	129	38	453544 00	17,87
MASTERLED Flamme B22	6	40	470	2200-2700	25 000	Oui	113	38	453629 00	17,87
MASTERLED Flamme E14	4	25	250	2200-2700	25 000	Oui	113	38	453681 00	14,94
MASTERLED Flamme coup de vent E14	4	25	250	2200-2700	25 000	Oui	129	38	453766 00	14,94

Catégorie : G - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €



MASTERLED LEDluster Claire DimTone

E14 & E27   



MASTERLED Sphérique E14



MASTERLED Sphérique E27

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
MASTERLED Sphérique E14	8	60	806	2200-2700	25 000	Oui	111	50	580677 00	22,77
MASTERLED Sphérique E14	6	40	470	2200-2700	25 000	Oui	95	48	453582 00	17,87
MASTERLED Sphérique E27	6	40	470	2200-2700	25 000	Oui	95	48	453605 00	17,87
MASTERLED Sphérique E14	4	25	250	2200-2700	25 000	Oui	95	48	453780 00	14,94
MASTERLED Sphérique E27	4	25	250	2200-2700	25 000	Oui	95	48	453803 00	14,94

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €




Classic LEDbulb Filament Claire DimTone

E27   



NOUVELLE GÉNÉRATION



Standard Edison Filament Claire E27



Standard Filament Claire E27

Idéal pour tamiser, la température de couleur devient plus chaude en baissant l'intensité

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Standard Edison Filament Claire	9	60	806	2700-2200	15 000	Oui	143	64	646523 00	17,50
Standard Filament Claire	9	60	806	2700-2200	15 000	Oui	106	60	646127 00	14,00

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

MASTER LEDbulb DimTone

E27   



MASTER LEDbulb DimTone 40W



MASTER LEDbulb DimTone 60W



MASTER LEDbulb DimTone 75W et 100W

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
MASTER LEDbulb DimTone E27	14	100	1521	2200-2700	25 000	Oui	142	77	695644 00	31,50
MASTER LEDbulb DimTone E27	12	75	1055	2200-2700	25 000	Oui	142	77	826188 00	26,78
MASTER LEDbulb DimTone E27	9	60	806	2200-2700	25 000	Oui	110	60	707111 00	20,65
MASTER LEDbulb DimTone E27	5,5	40	470	2200-2700	25 000	Oui	110	60	707098 00	19,25

Catégorie : G - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

SceneSwitch LEDbulb

E27  

SceneSwitch E27
1 lampe = 2 températures de couleur
(Blanc chaud / froid)




SceneSwitch E27
1 lampe = 3 ambiances lumineuses
(Flux 100% - 40% - 10%)

Possibilité de faire varier l'intensité sur 3 niveaux avec un simple interrupteur

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
SceneSwitch E27 Blanc chaud / blanc froid	14	100	1521	2700-4000	15 000	Non	111	61	706831 00	28,50
SceneSwitch E27 3 niveaux de flux	14	100	1521-600-50	2200 à 2700	15 000	Non	111	61	706794 00	28,50
SceneSwitch E27 3 niveaux de flux	8	60	806-320-80	2200 à 2700	15 000	Non	111	61	588840 00	22,80

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €



100 %

40 %

10 %

La gamme de lampes SceneSwitch permet une variation de l'intensité lumineuse ou de température de couleur avec un simple interrupteur (marche/arrêt).



Classic LEDbulb Filament Dépolie Verre

E27  



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Classic LEDbulb Filament Dépolie Verre	10,5	100	1521	4000	15 000	Non	104	60	704148 00	18,00
Classic LEDbulb Filament Dépolie Verre	10,5	100	1521	2700	15 000	Non	104	60	704162 00	18,00
Classic LEDbulb Filament Dépolie Verre	8,5	75	1055	4000	15 000	Non	110	60	705612 00	13,30
Classic LEDbulb Filament Dépolie Verre	8,5	75	1055	2700	15 000	Non	110	60	705551 00	13,30
Classic LEDbulb Filament Dépolie Verre	7	60	806	4000	15 000	Non	106	60	705438 00	11,40
Classic LEDbulb Filament Dépolie Verre	7	60	806	2700	15 000	Non	106	60	472187 01	11,40
Classic LEDbulb Filament Dépolie Verre	4,5	40	470	4000	15 000	Non	106	60	705513 00	10,00
Classic LEDbulb Filament Dépolie Verre	4,5	40	470	2700	15 000	Non	106	60	419656 01	10,00

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

CorePro LEDbulb

E27 & B22  



CorePro Bulb E27



CorePro Bulb B22

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
CorePro Bulb E27 equ 100W	13	100	1521	2700	15 000	Non	110	60	490747 00	16,55
CorePro Bulb B22 equ 100W	13	100	1521	2700	15 000	Non	110	60	510025 00	16,55
CorePro Bulb E27 equ 100W	12,5	100	1521	4000	15 000	Non	110	60	510308 00	16,55
CorePro Bulb B22 equ 75W	11	75	1055	2700	15 000	Non	110	60	577615 00	13,30
CorePro Bulb E27 equ 75W	10,5	75	1055	3000	15 000	Non	110	60	497524 00	13,30
CorePro Bulb E27 equ 75W	10	75	1055	4000	15 000	Non	110	60	510322 00	13,30
CorePro Bulb B22 equ 60W	8	60	806	2700	15 000	Non	110	60	577639 00	11,40
CorePro Bulb E27 equ 60W	7,5	60	806	3000	15 000	Non	110	60	577714 00	11,40
CorePro Bulb E27 equ 60W	7,5	60	806	4000	15 000	Non	110	60	577776 00	11,40
CorePro Bulb B22 equ 40W	5,5	40	470	2700	15 000	Non	110	60	577653 00	10,00
CorePro Bulb E27 equ 40W	5	40	470	3000	15 000	Non	110	60	579930 00	10,00
CorePro Bulb E27 equ 40W	5	40	470	4000	15 000	Non	110	60	577790 00	10,00

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

MASTER LEDspot Performance ExpertColor

GU10   



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Faisceau	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
MASTER LEDspot Performance	5,5	50	355	2700	36°	40 000	Oui	54	50	707678 00	25,56
MASTER LEDspot Performance	5,5	50	375	3000	36°	40 000	Oui	54	50	707692 00	25,56
MASTER LEDspot Performance	5,5	50	375	4000	36°	40 000	Oui	54	50	707715 00	25,56

Catégorie : G - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

MASTER LEDspot GU10

GU10   



Version 80W pour remplacer les lampes Gu5.3 TBT avec le même niveau de flux et en supprimant le transformateur

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Faisceau	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
GU10 Value	6,20	80	575	3000	36°	25 000	Oui	54	50	705251 00	20,95
GU10 Value	6,20	80	575	4000	36°	25 000	Oui	54	50	705237 00	20,95
GU10 Value	4,9	50	365	3000	36°	25 000	Oui	54	50	707876 00	16,47
GU10 Value	4,9	50	380	4000	36°	25 000	Oui	54	50	707890 00	16,47

Catégorie : G - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

Créer l'ambiance parfaite pour chaque espace

Expert
Color

MASTER LEDspot ExpertColor

Permet d'obtenir un spectre lumineux similaire à celui de l'halogène pour offrir des couleurs resplendissantes.



MASTER LEDspot ExpertColor

IRC 97

Meilleur de sa catégorie



Spectre lumineux similaire à une halogène



Jusqu'à 85€ d'économie d'énergie par rapport à une halogène



Gradation premium (même sous les 5%)



40 000 h de durée de vie



SceneSwitch LEDspot GU10

GU10  



La gamme de lampes SceneSwitch permet une variation de l'intensité lumineuse ou de température de couleur avec un simple interrupteur (marche/arrêt).

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Faisceau	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
SceneSwitch GU10 3 niveaux de flux	5	50	350-140-40	2200-2500-2700	36°	15 000	Non	54	50	710937 00	17,10

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

CorePro LEDspot GU10

GU10  



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Faisceau	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
GU10 CorePro	5	50	405	3000	36°	15 000	Oui	54	50	721391 00	13,15
GU10 CorePro	5	50	425	4000	36°	15 000	Oui	54	50	730249 00	13,15

Catégorie : G - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

MASTER LEDspot GU5.3

GU5.3  



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Faisceau	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
GU5.3 Value	7	50	630	3000	36°	25 000	Oui	45	50,5	815564 00	27,50
GU5.3 Value	7	50	660	4000	36°	25 000	Oui	45	50,5	815588 00	27,50

Catégorie : G - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €



CorePro LEDCapsule

G4 & G9  

NOUVEAU



CorePro Capsule G4 1,7 W



CorePro Capsule G9 3,2 W



CorePro Capsule G9 4,8 W

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
CorePro Capsule G9	4,8	60	570	2700	15000	Non	60	19	657802 00	26,00
CorePro Capsule G9	3,2	40	400	2700	15 000	Non	51,5	17	815267 00	18,07
CorePro Capsule G4	1,7	20	205	3000	15 000	Non	38	14,5	793084 00	12,00

Catégorie : G - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

Prix hors taxe au 1^{er} juin 2019

Éclairage résidentiel et petit tertiaire 123

Linolite

S19  



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Longueur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Linolite LED	6,5	60	480	2700	15 000	Non	310	38	419854 00	24,44


Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

CorePro LED R7S

R7S   





NOUVEAU



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Durée de vie (h)	Gradable	Longueur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
CorePro LED R7S DIM 118 mm	17,5	150	2460	3000	15 000	Oui	118	42	646738 00	52,00
CorePro LED R7S DIM 118 mm	14	120	2000	3000	15 000	Oui	118	29	714003 00	44,74
CorePro LED R7S DIM 78 mm	7,5	60	950	3000	15 000	Oui	78	29	713945 00	28,80

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

CorePro LEDtube Universel

  Pour remplacer vos tubes fluorescents diamètre 26 mm



Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Faisceau	Durée de vie (h)	Gradable	Longueur (mm)	Code	Prix (€)
CorePro LEDTube universel HO	23	58	2700	4000	240°	30 000	Non	1500	801741 00	52,20
CorePro LEDTube universel HO	18	36	2000	4000	240°	30 000	Non	1200	801680 00	40,50

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €

TrueForce Core Magnolia

E27  

Lampes LED



Remplacement facile des lampes mercure installées en Post Top

Désignation	Conso. (W)	Puissance éclairée (W)	Flux (lm)	T° de couleur (K)	Faisceau	Durée de vie (h)	Gradable	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Code	Prix (€)
Magnolia	42	125	5000	3000	270°	25000	Non	265	108	594428 00	90,47 €
Magnolia	42	125	5000	4000	270°	25000	Non	265	108	594442 00	90,47 €

Catégorie : F - Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 €



Degrés de protection IP

Selon les normes NF EN 60598-1 et NF EN 60529

Ces informations sont données à titre indicatif. Pour une information détaillée, consulter les textes des normes

1^{er} chiffre

Degré de protection des personnes contre les contacts de parties sous tension.

Degré de protection du matériel contre la pénétration de corps solides.

2^{ème} chiffre















Degré de protection du matériel contre la pénétration de l'eau.

Chocs mécaniques IK

Selon normes NF EN 62262 et NF EN 60068-2-75






Ces informations sont données à titre indicatif. Pour une information détaillée, consulter les textes des normes

Protection du matériel contre les chocs mécaniques

Degré	Désignation	Degré	Désignation
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex. : contacts involontaires de la main) 	1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation) 
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm (ex. : doigt de la main) 	2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale 
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outils, fils) 	3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale 
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (outils fins, petits fils) 	4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions 
5	Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible) 	5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions Lance d'arrosage : pression 0,3 bar à 3 m 
6	Totalement protégé contre les poussières 	6	Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer. Lance d'arrosage : pression 1 bar à 3 m 
		7	Protégé contre les effets de l'immersion pendant maximum 30 minutes (≤ 1 m) 
		8	Matériel submersible Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression... (1) 

(1) profondeur maximale d'immersion en mètre

Désignation

Résiste au choc d'un marteau de 0,25 kg tombant de 0,08 m Energie de choc : 0,2 Joule 
Résiste au choc d'un marteau de 0,25 kg tombant de 0,20 m Energie de choc : 0,5 Joule 
Résiste au choc d'un marteau de 0,5 kg tombant de 0,40 m Energie de choc : 2 Joules 
Résiste au choc d'un marteau de 1,7 kg tombant de 0,30 m Energie de choc : 6 Joules 
Résiste au choc d'un marteau de 5 kg tombant de 0,40 m Energie de choc : 20 Joules 

Energie choc en joules

Code IK

C'est un système de codification pour indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles.

Le code IK représente le degré de protection. Il est indiqué de la manière suivante : chaque groupe de chiffres caractéristiques représente une valeur de l'énergie d'impact, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Lettre du code **IK** **05**

Groupe de chiffres caractéristiques

Code IK	00	01	02	03	04	05
Energie d'impact en Joules	.	0,14	0,20	0,35	0,50	0,70

Code IK	06	07	08	09	10
Energie d'impact en Joules	1	2	5	10	20

(. : non protégé)

Contact

Centre support professionnel

0 825 800 380 (0,15€/min)

du lundi au vendredi entre 9h et 18h :

- Support technique produit ou application
- Garantie
- SAV

Service commercial professionnel

Vous êtes distributeurs en matériel électrique, installateurs de projets privés ou vous traitez des marchés publics ou sportifs, notre service commercial est à votre écoute :

Par téléphone : 0 0825 090 061

(0.15€/min) du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Par email :

Pour vos commandes : commande.pro@signify.com

Pour vos offres de prix : offre.pro@signify.com

Pour toute autre demande : www.philips.fr/contact-eclairage


Services en ligne

Notre catalogue est disponible sur : www.philips.fr/catalogue

Une plateforme 100% dédiée aux professionnels distributeurs et installateurs électriciens est disponible 7/24 :

www.signify.com/monportailumiere

Cette plateforme personnalisée regroupe toutes les informations dont vous avez besoin au quotidien : catalogue produit, téléchargement de documentation technique et d'aide à la vente, calculateurs d'économies, etc.



Index par noms

Luminaires et lampes

Désignation	Code	Prix	Page	Désignation	Code	Prix	Page	Désignation	Code	Prix	Page
Accessoires Ledinaire Panel	073308 99	32,00 €	67	Giet double faisceau	291275 00	866,00 €	100	Ledinaire hublot	339108 99	38,00 €	98
Accessoires Ledinaire Panel	073339 99	3,50 €	67	Giet double faisceau	291268 00	866,00 €	100	Ledinaire hublot	339092 99	38,00 €	98
Accessoires Ledinaire Panel	073346 99	50,00 €	67	Giet mono faisceau	291213 00	660,00 €	100	Ledinaire hublot	339122 99	38,00 €	98
Alpenglow	16494 30 PN	27,00 €	87	Giet mono faisceau	291206 00	660,00 €	100	Ledinaire hublot	339115 99	38,00 €	98
Alpenglow	16496 30 PN	38,00 €	87	Grass	17322 47 16	84,00 €	84	Ledinaire hublot	339146 99	71,00 €	98
Celadon	33052 17 16	32,00 €	27	Grass	17321 47 16	72,00 €	84	Ledinaire hublot	339139 99	71,00 €	98
Clockwork aluminium x1	53170 48 16	50,00 €	18	GSA Blanc	391478 00	240,00 €	47	Ledinaire Panel	791803 99	69,00 €	67
Clockwork aluminium x2	53172 48 16	85,00 €	18	GSA Cardanique	165475 00	144,00 €	46	Ledinaire Panel	386474 99	80,00 €	67
Clockwork aluminium x4	53174 48 16	165,00 €	19	GSA Cardanique	165468 00	144,00 €	46	Ledinaire plafonnier	069622 00	106,00 €	67
Clockwork blanc x1	53170 31 16	50,00 €	18	GSA Cardanique CH	nous consulter	145,00 €	39	Ledinaire plafonnier	350394 00	125,00 €	67
Clockwork blanc x2	53172 31 16	82,00 €	18	GSA Cardanique FMT	164751 00	162,00 €	39	Ledinaire réglette	349558 99	23,08 €	66
Clockwork blanc x4	53174 31 16	162,00 €	19	GSA Cardanique FR	nous consulter	145,00 €	39	Ledinaire réglette	349541 99	23,08 €	66
Colerette fixe Cor. Acc.	385088 99	19,00 €	56	GSA Cardanique PW930	164713 00	170,00 €	39	Ledinaire réglette	349572 99	24,42 €	66
Colerette orientable Cor. Acc.	384487 99	12,00 €	56	GSA Classic Bell	389314 00	160,00 €	47	Ledinaire réglette	349565 99	24,42 €	66
Colerette orientable Cor. Acc.	384586 99	19,00 €	56	GSA Conical	389383 00	133,00 €	47	Ledinaire réglette	349596 99	27,50 €	66
Colerette orientable Cor. Acc.	384562 99	15,00 €	56	GSA Cornered	389413 00	120,00 €	47	Ledinaire réglette	349589 99	27,50 €	66
Colerette orientable Cor. Acc. 1x	388324 99	30,00 €	57	GSA Extractible	255186 00	155,00 €	46	Ledinaire réglette	349619 99	32,88 €	66
Colerette orientable Cor. Acc. 2x	388331 99	38,00 €	57	GSA Extractible	255193 00	155,00 €	46	Ledinaire réglette	349602 99	32,88 €	66
Colerette orientable Cor. Acc. 3x	388348 99	46,00 €	57	GSA Extractible CH	399351 00	155,00 €	38	Ledinaire réglette	349534 99	17,31 €	66
CoreLine Accent 1200 lm	384197 99	61,00 €	58	GSA Extractible FMT	918364 00	223,00 €	38	Ledinaire réglette	349527 99	17,31 €	66
CoreLine Accent 1200 lm	384203 99	61,00 €	58	GSA Extractible FR	nous consulter	155,00 €	38	Ledinaire Réglette à tubes	070079 99	36,00 €	69
CoreLine Accent alu fixe	382889 99	43,00 €	59	GSA Extractible PC930	nous consulter	162,00 €	38	Ledinaire SlimDownlight	679392 00	25,00 €	64
CoreLine Accent alu fixe	382896 99	43,00 €	59	GSA Mini Projecteur blanc	413453 99	160,00 €	44	Ledinaire SlimDownlight	679415 00	25,00 €	64
CoreLine Accent alu orient.	382919 99	46,00 €	59	GSA Mini Projecteur blanc	nous consulter	160,00 €	44	Ledinaire SlimDownlight	679439 00	27,00 €	64
CoreLine Accent alu orient.	382926 99	46,00 €	59	GSA Mini Projecteur CH	413439 00	180,00 €	37	Ledinaire SlimDownlight	679453 00	27,00 €	64
CoreLine Accent blanc fixe	382780 99	36,00 €	59	GSA Mini Projecteur FMT	409081 00	152,00 €	37	Ledinaire SlimDownlight carré	679477 00	26,00 €	64
CoreLine Accent blanc fixe	382797 99	36,00 €	59	GSA Mini Projecteur FR	409074 00	180,00 €	37	Ledinaire SlimDownlight carré	679491 00	26,00 €	64
CoreLine Accent blanc orient.	382810 99	39,00 €	59	GSA Mini Projecteur PC930	409210 00	180,00 €	37	Ledinaire Zadora LED alu.	070147 99	22,00 €	60
CoreLine Accent blanc orient.	382827 99	39,00 €	59	GSA Mini Projecteur noir	413446 99	160,00 €	44	Ledinaire Zadora LED alu.	070161 99	22,00 €	60
CoreLine Accent Module LED	382964 99	36,00 €	56	GSA Mini Projecteur noir	nous consulter	160,00 €	44	Ledinaire Zadora LED blanc	070123 99	22,00 €	60
CoreLine Accent Module LED	382971 99	36,00 €	56	GSA noir	391485 00	250,00 €	47	Ledinaire Zadora LED blanc	070154 99	22,00 €	60
CoreLine Accent Module LED	382988 99	42,00 €	56	GSA Pill	389345 00	89,00 €	47	Ledinaire Zadora LED blanc	070130 99	22,00 €	60
CoreLine Accent Module LED	382995 99	42,00 €	56	Hammock	01643 30 PN	54,00 €	87	LightStrips blanc	70102 31 P2	48,00 €	71
CoreLine Balise	383756 00	350,00 €	95	Hotstone	34049 11 16	87,00 €	77	LightStrips RGB	70102 31 P6	68,00 €	71
CoreLine Balise	383770 00	350,00 €	95	Kit GU10	667085 00	12,44 €	31	Lux 20	283379 00	255,00 €	103
CoreLine Downlight	325934 00	70,00 €	63	Kit GU10	667108 00	12,44 €	31	Lux 20	283386 00	255,00 €	103
CoreLine Etanche	840459 00	93,00 €	68	LED Bollard gen2	298887 00	255,00 €	95	Lux 20	283393 00	255,00 €	103
CoreLine Etanche	840466 00	86,00 €	68	Ledinaire ClearAccent fixe	072677 99	21,00 €	60	Lux 20	283409 00	255,00 €	103
CoreLine Etanche	840480 00	111,00 €	68	Ledinaire ClearAccent fixe	072684 99	21,00 €	60	Lux 25	280774 00	324,00 €	101
CoreLine Etanche	840497 00	161,00 €	68	Ledinaire ClearAccent orient.	072691 99	25,00 €	60	Lux 25	280781 00	324,00 €	101
CoreLine Plafonnier compact	339542 99	57,00 €	65	Ledinaire ClearAccent orient.	072707 99	25,00 €	60	Lux 25	280750 00	324,00 €	101
CoreLine Plafonnier mini	339528 99	48,00 €	65	Ledinaire DNO29	660185 00	33,00 €	65	Lux 25	280767 00	324,00 €	101
CoreLine Projecteur blanc	790738 99	80,00 €	45	Ledinaire DNO29	660208 00	41,00 €	65	Lux 33	181925 00	687,00 €	101
CoreLine Projecteur blanc	790745 99	80,00 €	45	Ledinaire DNO29	660222 00	62,00 €	65	Lux32	181833 00	658,00 €	103
CoreLine Projecteur blanc	790691 99	80,00 €	45	Ledinaire Downlight compact	306612 99	45,00 €	63	Lux32	181857 00	625,00 €	103
CoreLine Projecteur blanc	790707 99	80,00 €	45	Ledinaire Downlight compact	306636 99	45,00 €	63	Lux32	181871 00	658,00 €	103
CoreLine Projecteur noir	790714 99	80,00 €	45	Ledinaire Downlight mini	306629 99	40,00 €	63	Lux32	181895 00	625,00 €	103
CoreLine Projecteur noir	790721 99	80,00 €	45	Ledinaire Downlight mini	306643 99	40,00 €	63	LuxSpace Accent Cardanique	973165 00	172,00 €	43
CoreLine Projecteur noir	790677 99	80,00 €	45	Ledinaire Étanche	389109 99	60,00 €	69	LuxSpace Accent Cardanique	973189 00	200,00 €	43
CoreLine Projecteur noir	790684 99	80,00 €	45	Ledinaire Étanche	389123 99	76,00 €	69	LuxSpace Accent Cardanique	973202 00	213,00 €	43
CoreLine SlimDownlight micro	339450 99	28,00 €	62	Ledinaire Étanche	389147 99	85,00 €	69	LuxSpace Accent Extractible	167851 00	179,00 €	43
CoreLine SlimDownlight micro	339467 99	28,00 €	62	Ledinaire Floodlight 10 W	329703 99	35,00 €	96	LuxSpace Accent Extractible	167899 00	187,00 €	43
CustomCreate Bell	792206 00	408,00 €	49	Ledinaire Floodlight 10 W	329710 99	35,00 €	96	LuxSpace Accent Extractible	167929 00	196,00 €	43
CustomCreate Bell	792213 00	408,00 €	49	Ledinaire Floodlight 10 W	331317 99	85,00 €	96	LuxSpace carré equ 2x18W	940173 00	256,00 €	63
CustomCreate Curve	792138 00	252,00 €	43	Ledinaire Floodlight 10 W	331324 99	85,00 €	96	LuxSpace carré equ 2x18W	940180 00	256,00 €	63
Dreaminess	59005 11 PO	29,00 €	79	Ledinaire Floodlight 20 W	329727 99	50,00 €	97	LuxSpace carré equ 2x26W	940258 00	280,00 €	63
Ecru	40950 31 PN	50,00 €	17	Ledinaire Floodlight 20 W	329734 99	50,00 €	97	LuxSpace carré equ 2x26W	940265 00	280,00 €	63
Fit	34058 11 16	74,00 €	76	Ledinaire Floodlight 20 W	331331 99	95,00 €	97	Mahogany grand	38829 17 P1	55,00 €	33
Fit	34059 11 16	100,00 €	76	Ledinaire Floodlight 20 W	331348 99	95,00 €	97	Mahogany petit	38828 17 P1	40,00 €	33
Fixation patère Blanche	147154 99	30,00 €	44	Ledinaire Floodlight 50 W	329741 99	90,00 €	97	Marcasite	59523 31 P1	19,00 €	31
Fixation patère noire	074626 99	33,00 €	41	Ledinaire Floodlight 50 W	329758 99	90,00 €	97	Marcasite	59523 31 P3	19,00 €	31
Flexled	181550 00	202,00 €	55	Ledinaire Floodlight 50 W	331355 99	140,00 €	97	Marcasite	59529 31 P1	21,00 €	31
Flexled	181574 00	202,00 €	55	Ledinaire Floodlight 50 W	331362 99	140,00 €	97	Marcasite	59529 31 P3	21,00 €	31

Désignation	Code	Prix	Page
Mauve carré	31110 31 P0	32,00 €	30
Mauve carré	31110 31 P3	32,00 €	30
Mauve rond	62234 31 P0	48,00 €	30
Millenium aluminium x1	53190 48 16	50,00 €	20
Millenium aluminium X2	53192 48 16	85,00 €	21
Millenium aluminium x4	53194 48 16	165,00 €	21
Millenium blanc x1	53190 31 16	50,00 €	20
Millenium blanc x2	53192 31 16	82,00 €	21
Millenium blanc x4	53194 31 16	162,00 €	21
Mini flux HP 16W/m	293576 00	223,00 €	73
Mini flux HP 16W/m	293583 00	279,00 €	73
Moss	17306 47 16	38,00 €	88
Paisley blanc x1	50571 31 PN	22,00 €	23
Paisley blanc x2	50572 31 PN	34,00 €	23
Paisley blanc x3	50573 31 PN	44,00 €	23
Paisley blanc x4	50574 31 PN	60,00 €	23
Paisley gris x1	50571 48 PN	22,00 €	22
Paisley gris x2	50572 48 PN	35,00 €	22
Paisley gris x3	50573 48 PN	46,00 €	22
Paisley gris x4	50574 48 PN	62,00 €	22
Parasail	34344 31 P0	34,00 €	76
Parasail	34345 31 P0	48,00 €	76
Phase Blanc	53300 31 16	49,00 €	28
Phase Noir	53300 30 16	49,00 €	28
Pine	40879 31 PN	28,00 €	16
Pix Q Basse Luminance	181109 00	225,00 €	55
Pix Q Basse Luminance	181123 00	225,00 €	55
Pix Q Basse Luminance	181147 00	225,00 €	55
Pix T Basse Luminance	181222 00	225,00 €	55
Pix T Basse Luminance	181246 00	225,00 €	55
Pix T Basse Luminance	181260 00	225,00 €	55
Plunge	34341 11 P0	110,00 €	81
Pomeron	59556 31 E0	13,00 €	31
Pomeron	59556 31 E3	13,00 €	31
Prima	297840 00	403,00 €	55
Prima	297857 00	403,00 €	55
Rail 3C blanc	381107 00	51,00 €	50
Rail 3C blanc	381114 00	93,00 €	50
Rail 3C blanc	381121 00	131,00 €	50
Rail 3C blanc	381138 00	167,00 €	50
Rail 3C noir	798516 00	51,00 €	50
Rail 3C noir	798523 00	93,00 €	50
Rail 3C noir	798530 00	131,00 €	50
Rail 3C noir	798547 00	167,00 €	50
Resort x1	34171 11 P0	54,00 €	78
Resort x2	34173 11 P0	105,00 €	78
Resort x3	34172 11 P0	131,00 €	78
Resort x3	34174 11 P0	144,00 €	78
Riga 4,5W/m	293255 00	374,00 €	73
Riga 4,5W/m	293279 00	550,00 €	73
Riga HP 10W/m	181697 00	388,00 €	73
Riga HP 10W/m	181710 00	586,00 €	73
Rock	17108 47 46	71,00 €	88
Runner aluminium x1	53090 48 12	36,00 €	24
Runner aluminium x2	53092 48 12	62,00 €	24
Runner aluminium x3	53093 48 12	92,00 €	24
Runner aluminium x4	53094 48 12	113,00 €	25
Runner blanc x1	53090 31 12	33,00 €	24
Runner blanc x2	53092 31 12	60,00 €	24
Runner blanc x3	53093 31 12	88,00 €	24
Runner blanc x4	53094 31 12	113,00 €	25
Seabird	34342 11 P0	60,00 €	81
Seabird	34343 11 P0	90,00 €	81
Star x1	56240 31 16	25,00 €	26
Star x2 blanc	56242 31 16	40,00 €	26
Star x4 blanc	56244 31 16	80,00 €	26
Stock	16464 93 P3	45,00 €	85
Stock	16465 93 P3	65,00 €	85
Stock 400mm	16466 93 P3	76,00 €	89
Stock 770mm	16467 93 P3	109,00 €	89
Suede	31802 31 16	62,00 €	29

Désignation	Code	Prix	Page
Suede	31803 31 16	90,00 €	29
Sunset	17295 47 16	66,00 €	84
Surrey Cuivre / Blanc	36539 05 E7	98,00 €	15
Surrey Noir Cuivre	36532 30 E7	93,00 €	15
TownTune	881818 00	515,00 €	92
TownTune	881788 00	515,00 €	92
TrueFashion Accessoire	392185 00	24,00 €	41
TrueFashion compact Denim	nous consulter	302,00 €	41
TrueFashion compact PC	nous consulter	302,00 €	41
TrueFashion compact PW	nous consulter	302,00 €	41
Twirly grand modèle	31815 31 16	45,00 €	29
Twirly grand modèle	31815 31 17	45,00 €	29
Twirly petit modèle	31814 31 16	36,50 €	29
Twirly petit modèle	31814 31 17	36,50 €	29
Vivara LED	724741 00	605,00 €	95
Vivara LED	724758 00	605,00 €	95
Vivara LED	724703 00	665,00 €	95
Vivara LED	724710 00	665,00 €	95
Wavel	31821 31 P5	62,00 €	29
Wavel	31822 31 P5	66,00 €	29
Wavel	31823 31 P5	102,00 €	29
ZRS750 ACP WH	381367 99	79,00 €	52
ZRS750 CCPE BK	141527 99	54,00 €	51
ZRS750 CCPE WH	381282 99	54,00 €	51
ZRS750 CCPI BK	141527 99	54,00 €	51
ZRS750 CCPI WH	381268 99	54,00 €	51
ZRS750 CPF BK	798554 99	85,00 €	52
ZRS750 CPF WH	381206 99	85,00 €	52
ZRS750 CPS WH	381220 99	53,00 €	51
ZRS750 CPS WH	141558 99	53,00 €	51
ZRS750 CPX WH	381343 99	95,00 €	51
ZRS750 CS WH	149 844 99	8,00 €	52
ZRS750 EP BK	141 503 99	3,00 €	51
ZRS750 EP WH	381244 99	3,00 €	51
ZRS750 EPSL BK	141497 99	22,00 €	51
ZRS750 EPSL WH	381145 99	22,00 €	51
ZRS750 EPSR BK	141480 99	22,00 €	51
ZRS750 EPSR WH	381169 99	22,00 €	51
ZRS750 ICP BK	141510 99	13,00 €	52
ZRS750 ICP WH	381183 99	13,00 €	52
ZRS750 TCPL WH	381329 99	74,00 €	52
ZRS750 TCPR BK	141541 99	74,00 €	52
ZRS750 TCPR WH	381305 99	74,00 €	52

Lampes

Désignation	Code	Prix	Page
Classic LEDbulb DimTone E27	646523 00	17,50 €	116
Classic LEDbulb DimTone E27	646127 00	14,00 €	116
Classic LEDbulb Fil. Dép.Verre	705513 00	10,00 €	118
Classic LEDbulb Fil. Dép.Verre	419656 01	10,00 €	118
Classic LEDbulb Fil. Dép.Verre	705438 00	11,40 €	118
Classic LEDbulb Fil. Dép.Verre	472187 01	11,40 €	118
Classic LEDbulb Fil. Dép.Verre	705612 00	13,30 €	118
Classic LEDbulb Fil. Dép.Verre	705551 00	13,30 €	118
Classic LEDbulb Fil. Dép.Verre	704148 00	18,00 €	118
Classic LEDbulb Fil. Dép.Verre	704162 00	18,00 €	118
Classic LEDglobe Dépolie Verre	665142 00	26,10 €	113
Classic LEDglobe Dépolie Verre	665166 00	26,10 €	113
Classic LEDglobe Dépolie Verre	648176 00	18,41 €	113
Corde noir E27	167762 00	28,00 €	107
Corde or E27	167779 00	28,00 €	107
Corde or rose E27	624057 00	28,00 €	107
CorePro Bulb B22 equ 100W	510025 00	16,55 €	119
CorePro Bulb B22 equ 40W	577653 00	10,00 €	119
CorePro Bulb B22 equ 60W	577639 00	11,40 €	119
CorePro Bulb B22 equ 75W	577615 00	13,30 €	119
CorePro Bulb E27 equ 100W	490747 00	16,55 €	119
CorePro Bulb E27 equ 100W	510308 00	16,55 €	119
CorePro Bulb E27 equ 40W	579930 00	10,00 €	119

Désignation	Code	Prix	Page
CorePro Bulb E27 equ 40W	577790 00	10,00 €	119
CorePro Bulb E27 equ 60W	577714 00	11,40 €	119
CorePro Bulb E27 equ 60W	577776 00	11,40 €	119
CorePro Bulb E27 equ 75W	497524 00	13,30 €	119
CorePro Bulb E27 equ 75W	510322 00	13,30 €	119
CorePro Capsules G4	793084 00	12,00 €	123
CorePro Capsules G9	815267 00	18,07 €	123
CorePro Capsules G9	657802 00	26,00 €	123
CorePro LED R7S DIM 118 mm	646738 00	52,00 €	124
CorePro LED R7S DIM 118 mm	714003 00	44,74 €	124
CorePro LED R7S DIM 78 mm	713945 00	28,80 €	124
CorePro R63	811818 00	27,16 €	112
CorePro R80	811832 00	19,40 €	112
CorePro R80	811856 00	24,25 €	112
Giant Crystal Filament	666583 00	130,00 €	111
Globe G120	567593 00	43,36 €	113
Globe G93	580639 00	18,41 €	113
Globe G93	580615 00	26,10 €	113
GU10 CorePro	721391 00	13,15 €	122
GU10 CorePro	730249 00	13,15 €	122
GU10 ExpertColor	707678 00	25,56 €	120
GU10 ExpertColor	707692 00	25,56 €	120
GU10 ExpertColor	707715 00	25,56 €	120
GU10 Value	707876 00	16,47 €	120
GU10 Value	707890 00	16,47 €	120
GU10 Value	705251 00	20,95 €	120
GU10 Value	705237 00	20,95 €	120
GU5.3 Value	815564 00	27,50 €	122
GU5.3 Value	815588 00	27,50 €	122
LED Pack Giant Globe Ballerina	629502 00	94,17 €	107
LED Pack Giant Globe Smoky	629489 00	94,17 €	107
Linolite LED	419854 00	24,44 €	124
Magnolia	594428 00	90,47 €	125
Magnolia	594442 00	90,47 €	125
MASTER AR111	514986 00	70,00 €	112
MASTER LEDBulb DimTone E27	707098 00	19,25 €	116
MASTER LEDBulb DimTone E27	707111 00	20,65 €	116
MASTER LEDBulb DimTone E27	826188 00	26,78 €	116
MASTER LEDBulb DimTone E27	695644 00	31,50 €	116
MASTER PAR38	713761 00	56,26 €	112
MASTERLED Flamme B22	453629 00	17,87 €	114
MASTERLED Flamme c. de vent	453766 00	14,94 €	114
MASTERLED Flamme c. de vent	453544 00	17,87 €	114
MASTERLED Flamme E14	453681 00	14,94 €	114
MASTERLED Flamme E14	453506 00	17,87 €	114
MASTERLED Flamme E14	555996 00	22,77 €	114
MASTERLED Sphérique E14	453780 00	14,94 €	115
MASTERLED Sphérique E14	453582 00	17,87 €	115
MASTERLED Sphérique E14	580677 00	22,77 €	115
MASTERLED Sphérique E27	453803 00	14,94 €	115
MASTERLED Sphérique E27	453605 00	17,87 €	115
Modern Double Giant Globe Smo.	666606 00	130,00 €	111
Modern Giant Globe Smoky	815069 00	70,00 €	109
Modern Giant Standard Smoky	815106 00	70,00 €	109
Modern Giant Stick Smoky	815120 00	70,00 €	109
Modern LED smoky LEDBulb Ed	657598 00	14,00 €	108
Modern LED smoky LEDBulb Std	657574 00	12,00 €	108
Modern LED smoky LEDglobe	657635 00	14,00 €	108
Modern LED smoky LEDstick	657611 00	10,00 €	108
Modern LEDglobe Calotte arg	593414 00	23,00 €	111
SceneSwitch E27 3 niveaux de flux	706794 00	28,50 €	117
SceneSwitch E27 3 niveaux de flux	588840 00	22,80 €	117
SceneSwitch E27 BC / BF	706831 00	28,50 €	117
SceneSwitch GU10 3 N. de flux	710937 00	17,10 €	122
Tube LED CorePro	801680 00	40,50 €	124
Tube LED CorePro	801741 00	52,20 €	124
Vintage Giant Globe Ballerina	803479 00	70,00 €	108
Vintage Giant Standard Ballerina	803493 00	70,00 €	108
Vintage Giant Stick Ballerina	803516 00	70,00 €	108
Vintage LED Spiral Bulb E27	686543 00	19,50 €	107
Vintage LED Spiral Edison E27	686567 00	22,00 €	107
Vintage LED Spiral flamme E14	686604 00	16,00 €	107
Vintage LED Spiral Globe E27	676070 00	24,00 €	107



Signify France
33, rue de Verdun - CS60019
92156 SURESNES CEDEX

SAS au capital de 195 990 000 euros
RCS Nanterre 402 805 527
Janvier 2020
Code 119059

©Xavier Boymond, ©Thinkstock Photo, www.stock.adobe.com : ©Photographee.eu, ©ROSSandHELEN photographers, ©Javier Sánchez Mingorance, ©YY apartment, ©Iakov Filimonov, ©ChantalS, ©Drobot Dean, ©Borishots, ©Milenko Dilas, ©lklales, ©Zstock, ©Gorodenkoff Productions OU, ©burnel11
Réalisation : Agence WeLight

© 2020 Signify Holding

Tous droits réservés. Philips et son blason sont des marques déposées par Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques sont les propriétés de Signify Holding ou de leurs détenteurs respectifs. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle, quel qu'il soit.