

PHILIPS

CoreLine



Innovatief



Makkelijk te installeren



Hoogwaardig

- ✓ Industrie
- ✓ Kantoren
- ✓ Parkeer-
garages
- ✓ Retail
- ✓ Buiten-
verlichting

Stap opzij of stap vooruit?

Echte professionals kiezen **Philips CoreLine** voor elk project
waar licht het verschil maakt



**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE



**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE

Geen keuze of geen grenzen?

Wanneer verlichting echt het verschil maakt, wilt u uw klanten de allerbeste kwaliteit en keuze bieden. De Philips CoreLine voorziet dit alles en nog veel meer met een volledig assortiment eenvoudig te installeren LED-armaturen voor elke toepassing en situatie.

Geniet van meer prestaties en variatie met Philips CoreLine - het complete assortiment hoogwaardige LED-verlichting dat de referentie is in de markt.

www.philips.be/coreline
www.philips.nl/coreline

Nu met

5
jaar
garantie!



CoreLine
Highbay

Nieuw



CoreLine
Waterdicht



CoreLine
Lichtlijn




CoreLine
Batten



CoreLine
Inbouw



CoreLine
Opbouw



CoreLine
Panel



CoreLine
Downlight

Nieuw



CoreLine
Waterdicht



CoreLine **Wand-
en plafondarmatuur**



CoreLine **Batten**



CoreLine
Opbouwspot



CoreLine
Inbouwspot




CoreLine
SlimDownlight



CoreLine **Bollard**



CoreLine **Malaga**



CoreLine **Tempo**

Industrie

- Krachtige verlichting met kosten en veiligheid in het achterhoofd
- Verlichting die beter presteert en tegelijkertijd meer bespaart
- Duurzaam en kostenefficiënt voor meer veiligheid en gezondheid

Kantoren

- Productiviteitsverhogende verlichting waarin mensen graag werken
- Verlichting die ruimte en productiviteit optimaliseert
- Slimme, optimale verlichting voor meer productiviteit en welzijn

Parkeergarages

- Robuuste verlichting die de veiligheid verhoogt en tegelijkertijd de kosten verlaagt
- Verlichting die veiligheid en gemak voorop stelt
- Stevige, "safety first" verlichting voor meer zichtbaarheid en besparingen

Retail

- Gastvrije verlichting die ervoor zorgt dat klanten blijven terugkomen
- Verlichting die de winkelbeleving verbetert
- Warme, uitnodigende verlichting voor meer verkoop en tevredenheid

Buitenverlichting

- Bespaar energie en verbeter de verkeersveiligheid
- Beperk de CO₂-uitstoot voor een groenere, duurzamere stad
- Sluit nieuwe en bestaande straatverlichting snel en eenvoudig aan

Aanbevolen armaturen voor de

Industrie

- ✓ Kosten verlagen
- ✓ Activiteiten optimaliseren
- ✓ Gezondheid en veiligheid bevorderen
- ✓ Duurzaamheid verbeteren

CoreLine Highbay

Voor magazijnen en algemene productieruimten met middelhoge/hoge plafonds

- Hoog rendement tot 140 lm/W
- **Lange levensduur van 70.000 uur bij L70**
- Eenvoudige installatie dankzij enkelpuntsophanging
- Lage verblindingsindex en consistente kleurweergave van >80
- Geschikt voor vervanging van 250 W/400 W conventionele highbays



CoreLine Waterdicht

Waterdichte armatuur voor diverse toepassingen zoals parkeergarages, magazijnen of algemene verlichting

- Energiebesparing en langere levensduur verlagen de exploitatiekosten
- Vernieuwd, robuust ontwerp voor een slimmere, eenvoudigere en snellere installatie
- Uniforme lichtverdeling met brede bundel die een eenvoudig en aantrekkelijk lichtontwerp ondersteunt
- Optionele bewegingsdetectie, noodverlichting, DALI en waterdichte externe connector (WEC)



Nieuw



**interact
ready.**



Verkrijgbaar in drie maten:

- Ø 385 mm
- Ø 450 mm
- Ø 510 mm



Makkelijke installatie

Optioneel DALI-dimmen voor verdere energiebesparingen

Energiezuinig en lange levensduur: tot 140 lm/W en 50.000 uur L75 levensduur

Verbeterde product-architectuur met geoptimaliseerd elektrisch en mechanisch ontwerp (langere schuifregelaars, betere metalen sloten, gereedschapsloze elektrische verbindingen)

Veel beschikbare opties: L600/1200/1500/1500, tot 8000 lm, 4000 K

Aanbevolen armaturen voor de

Industrie

- ✓ Kosten verlagen
- ✓ Activiteiten optimaliseren
- ✓ Gezondheid en veiligheid bevorderen
- ✓ Duurzaamheid verbeteren

CoreLine Lichtlijn

Ontworpen voor supermarkten, magazijnen en assemblageruimten

- Oplossing met minder onderhoud en beste lichtopbrengst per euro
- Uitstekende bundelvormen en straling voor productverbetering
- **Levensduur: 50.000 uur bij L80**



CoreLine Batten

LED-armaturen die bijzonder geschikt zijn voor montagelijnen en koofverlichting

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Algemene verlichting - ter vervanging van de traditionele TL-D
- Installatieflexibiliteit en lengtematen gelijk aan TL-D
- Uitstekende prestaties en lichtkwaliteit met matte diffuser
- Directe vervanging van conventionele lichtbalken wat betreft lichtprestaties, installatie, flexibiliteit en lengte
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



interact
ready.



**Zeer efficiënte en
betrouwbare
LED-modules**



Geavanceerde optieken
maken nauwkeurige en
energiebesparende
bundelvormen mogelijk

**DALI en
noodverlichting
als opties
beschikbaar**



Installatieflexibiliteit en
lengtematen gelijk aan
TL-D

**DALI en
noodverlichting
als opties
beschikbaar**



Doorvoerbedrading
standaard meegeleverd

Aanbevolen armaturen voor

Kantoren

- ✓ Activiteiten optimaliseren
- ✓ Productiviteit verhogen
- ✓ Duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen
- ✓ Ruimte optimaliseren

CoreLine Inbouw

LED-inbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Makkelijke aansluiting (met looping)
- Flickervrij dankzij krachtige driver
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



CoreLine Opbouw

LED-opbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen

- Makkelijke aansluiting (met looping)
- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Slank ontwerp en <47 mm hoogte
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**





**Slank ontwerp
met een hoogte
van minder dan
35 mm**

**Kantoorconforme
optiek
verkrijgbaar -
OC versie**

**Geschikt voor
installatie aan
gipsplafond**



**Pendelset verkrijgbaar
als accessoire**



**Ook beschikbaar als
inbouwversie voor
gebruik in rasterplafonds
(zie boven)**

**DALI en
noodverlichting
als opties
beschikbaar**

Aanbevolen armaturen voor

Kantoren

- ✓ Activiteiten optimaliseren
- ✓ Productiviteit verhogen
- ✓ Duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen
- ✓ Ruimte optimaliseren

CoreLine Panel

LED-inbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- **Slanke en robuuste** behuizing van aluminium
- **Flikkervrije** armatuur met krachtige driver
- Kantoorconforme versies verkrijgbaar (UGR<19)
- Inbouw-, opbouw- en pendeltoepassingen
- Optionele noodverlichting
- 4300 lm lichtopbrengst tot **123 lm/W**
- **Levensduur: 50.000 uur bij L75**



interact
ready.

CoreLine Downlight

De perfecte downlight voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Geschikt voor meer professionele toepassingen door dimopties en verschillende optieken (witte en hoogglans reflector)
- Betrouwbare DALI en innovatieve connectiviteitsopties (Interact)
- IP54- en noodverlichtingsversies optioneel verkrijgbaar
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**
- Tot 115 lm/W



interact
ready.



Bevestigingsaccessoires beschikbaar



Makkelijke installatie

Verkrijgbaar in verschillende maten:

- 600 × 600 mm
- 622 × 622 mm
- 300 × 1200 mm
- 300 × 600 mm



Witte reflector



Hoogglans reflector

Twee maten en lichtopbrengsten verkrijgbaar:

- Ø 150 mm – 1100 lm
- Ø 200 mm – 2200 lm

Aanbevolen armaturen voor

Parkeer- garages

- ✓ Activiteiten optimaliseren
- ✓ De veiligheid verhogen
- ✓ Lagere operationele kosten
- ✓ De zichtbaarheid verbeteren

CoreLine Waterdicht

Waterdichte armatuur voor diverse toepassingen zoals parkeergarages, magazijnen of algemene verlichting

- Energiebesparing en langere levensduur verlagen de exploitatiekosten
- Vernieuwd, robuust ontwerp voor een slimmere, eenvoudigere en snellere installatie
- Uniforme lichtverdeling met brede bundel die een eenvoudig en aantrekkelijk lichtontwerp ondersteunt
- Optionele bewegingsdetectie, noodverlichting, DALI en waterdichte externe connector (WEC)



Nieuw



**interact
ready.**

CoreLine Wand- en plafondarmatuur

Voor circulatiezones zoals gangen en trappenhuisen

- Universele oplossing voor **verschillende toepassingsvereisten**
- Directe vervanging van traditionele wandarmaturen
- Het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Standaard **water- en vandalismebestendig** (IP65/IK08)
- Optionele bewegingsdetectie met groeperingsfunctie
- Optionele noodverlichting en DALI-versies
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



CoreLine Batten

Voor productieruimten met lage plafonds

- Algemene verlichting - ter vervanging van de conventionele TL-D
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**
- Flexibiliteit bij de installatie en lengtes gelijk aan TL-D
- **Uitstekende prestaties en lichtkwaliteit dankzij de matte diffuser**
- Beschikbare wattage: 19 W, 38 W, 60 W



**interact
ready.**



Energiezuinig en lange levensduur: tot 140 lm/W en 50.000 uur L75 levensduur

Verbeterde product-architectuur met geoptimaliseerd elektrisch en mechanisch ontwerp (langere schuifregelaars, betere metalen sloten, gereedschapsloze elektrische verbindingen)

Veel beschikbare opties: L600/1200/1500, tot 8000 lm, 4000 K



Makkelijke installatie met looping-wire optie



Slanke versie met een diameter van 35 cm (1200 of 2000 lm)



Diepere versie met een diameter van 35 of 48 cm (1200, 2000 of 3400 lm)

Betrouwbare, geïntegreerde LED-technologie zorgt voor een **onderhoudsvrije installatie** en een **lange levensduur**

Matte diffusor zorgt voor visueel comfort



Eenvoudige installatie zonder de lichtkap te verwijderen

Aanbevolen armaturen voor

Retail

- ✓ De beleving verbeteren
- ✓ Klanten engageren
- ✓ Duurzaamheid verbeteren
- ✓ Activiteiten optimaliseren

CoreLine Opbouwspot

Accentverlichting voor winkels of horeca

- **Modern design** dat past in de meeste interieurs
- Directe vervanging van traditionele CDM-spots
- Aansluitbaar op standaard 3C-railsystemen
- **Middelgrote** bundel (23D) of **brede bundelhoek** (36D) beschikbaar
- Energiezuinig: tot 90 lm/W
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



CoreLine Inbouwspot

Inbouwspot voor accentverlichting

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Hoogwaardige materialen voor decoratieve toepassingen en speciale **verblindingsvrije optiek**
- **Flikkervrije** armatuur met krachtige driver
- **Dimbaar** met breed scala aan wanddimmers
- Meerdere randen beschikbaar in wit, aluminium en zwart
- Slank ontwerp past bij de meeste plafondtypes
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



CoreLine SlimDownlight

De ultradunne downlight voor algemene verlichtingstoepassingen met een beperkte inbouwhoogte

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Uniform "lichtoppervlak" downlight oplossing
- Producthoogte van minder dan 50 mm
- Inbouw- en opbouwversie verkrijgbaar
- Slank ontwerp past bij de meeste plafondtypes
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70 16**



interact
ready.



Verzonken lens voor
visueel comfort



Zwarte versie



Makkelijke installatie



Modulair product met
veel verschillende
randontwerpen

Verkrijgbaar in
drie lichtniveaus:

- 650 lm
- 900 lm
- 1200 lm



Makkelijke installatie



Opbouwversies
verkrijgbaar in 150 en
200 diameter

Drie maten en
lichtopbrengsten
verkrijgbaar:

- Ø 68 mm/650 lm
- Ø 150 mm/1100 lm
- Ø 200 mm/2100 lm

Aanbevolen armaturen voor

Buiten- verlichting

- ✓ De beleving verbeteren
- ✓ Klanten engageren
- ✓ Duurzaamheid verbeteren
- ✓ Activiteiten optimaliseren

CoreLine **Lichtzuil**

Professionele lichtzuil die 's nachts begeleiding biedt en dankzij het discrete ontwerp goed past in de meeste stadslandschappen, zoals parken, pleinen en speeltuinen.

- **Comfortabel licht**
- Makkelijk te installeren
- Bespaart energie in vergelijking met conventionele lampen



CoreLine **Malaga**

Ontworpen voor algemene weg-, straat- en residentiële toepassingen

- **Betrouwbare kwaliteit: behuizing van gietaluminium en gehard vlak glas**
- **Onderhoudbaar, driver kan worden vervangen**
- IP65 en IK08 zorgen voor een duurzame werking



CoreLine **Tempo**

Professionele schijnwerper voor algemene buitenverlichting, ideaal voor sportfaciliteiten, parkeerplaatsen en industrieterreinen

- Vervanging van conventionele schijnwerpers tot 400 Watt
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
- U-vormige universele montagebeugel en externe 3-polige IP68-connector voor eenvoudige aansluiting
- Betrouwbare kwaliteit: behuizing van gietaluminium garandeert robuustheid, trillingsbestendigheid en bescherming tegen windkracht





Verkrijgbaar met symmetrische of asymmetrische optiek en grondstuk accessoire

- 1000 lm lichtopbrengst
- 1 m hoog
- IP65 / IK10

Verkrijgbaar in **warm wit** en **neutraal wit**

Verkrijgbaar met **twee optieken** (DM en DW) en **twee formaten**

Gemakkelijk rendement op de investering. De investering in de armatuur is al terugverdiend door de besparing van lampwissels die nodig zijn voor SON-T lamparmaturen.

Een energiebesparing van 50 % vermindert de jaarlijkse exploitatiekosten van de installatie.

Verkrijgbaar in 3700 lm, 5500 lm, 7500 lm, 7500 lm en 11000 lm

Product verkrijgbaar in 4 types/afmetingen:

- CoreLine Tempo klein BVP110 - Lengte 285 mm
- CoreLine Tempo medium BVP125 - Lengte 383 mm
- CoreLine Tempo groot BVP130 - Lengte 486 mm
- CoreLine Tempo extra groot BVP140 - Lengte: 583 mm

Verkrijgbaar in **warm wit** en **neutraal wit**

Kustbestendige behandeling en zwembad-bescherming zijn beschikbaar

