



PHILIPS

Buithuisverlichting
Eclairage Extérieur

Collectie 2020
Collection 2020

Geniet van een prachtig
verlichte tuin

Embellissez votre
espace extérieur

Verklaring symbolen

Légende des symboles

-  **Aan-uit schakelaar**
Interrupteur On/Off
-  **Inclusief twee schakelaars**
Deux commutateurs inclus
-  **SceneSwitch Dim met je eigen schakelaar**
SceneSwitch 'Dimmez' avec votre propre interrupteur
-  **Dimmer op product**
Avec variateur
-  **Inclusief touch-dimmer**
Variateur tactile inclus
-  **Compatibel met wanddimmer**
Compatible avec les variateurs muraux
-  **Bewegingssensor**
Déecteur de mouvement
-  **Warmglow dimbaar licht**
Warmglow lumière à intensité réglable
-  **Dag & nacht sensor**
Déecteur de jour et de nuit
-  **Geïntegreerde schakelaar**
Boîtier de commande intégré
-  **Directioneel licht**
Lumière directe
-  **Bi-Directioneel licht**
Faisceaux de lumière bidirectionnels précis
-  **Verstelbare hoogte**
Hauteur ajustables
-  **Draaibare lichtbron**
Tête pivotante
-  **Draaibaar**
Pivote librement
-  **Kan naar boven gericht, naar onder gericht en verticaal worden bevestigd**
Fixation verticale vers le haut ou vers le bas
-  **Kan aan de wand of aan het plafond worden bevestigd**
Idéal pour une installation sur un mur ou au plafond
-  **Geen snoer nodig**
Aucun câble requis
-  **Batterij inclusief**
Batterie incluse
-  **Energieklasse van deze armatuur (in dit voorbeeld A+)**
La classe énergétique de la luminaire (dans cet exemple A+)
-  **Deze armatuur is compatibel met lampen uit volgende energieklassen (in dit voorbeeld A+ - A - B - C - D - E)**
Ce luminaire est compatible avec la gamme de la classe énergétique (dans cet exemple A+ - A - B - C - D - E).
-  **Oplaadbaar via USB-poort**
Rechargeable via un port USB

 **Afmetingen**
Dimensions

 **Inbouwdiepte**
Profondeur d'encastrement

 **Doorsnede boorgat**
Diamètre de perçage

 **Klasse I - II - III**
Classe I - II - III

Lichtbronnen

Sources lumineuses

-  G4
-  G9
-  GU10
-  GU10
-  E14
-  E14
-  E14
-  E14
-  E27
-  E27
-  E27
-  GX53
-  G53
-  2GX13
-  G5
-  T5
-  2G11
-  2G7
-  G23
-  G24Q1

Buithenuis verlichting
Collectie 2020

Eclairage extérieur
Collection 2020

Geniet van uw tuin of terras met het juiste licht


Met buitenverlichting kunt u uw tuin of terras mooier maken door opvallende kenmerken te benadrukken, paden stijlvol te verlichten of de perfecte sfeer te creëren voor gezellige avonden met vrienden en familie.

Daarom heeft Philips myGarden ontwikkeld, een serie mooie en decoratieve armaturen voor buitenverlichting met een fraai en functioneel ontwerp. Hiermee kunt u in uw eigen stijl optimaal genieten van uw buitenruimte.

Et voilà votre jardin avec une lumière parfaite

Un éclairage d'extérieur peut améliorer l'aspect de votre jardin ou de votre espace extérieur, en illuminant des éléments attirant le regard, en éclairant les allées avec style ou en créant l'ambiance parfaite pour des soirées inoubliables en compagnie des amis et de la famille.

C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une gamme élégante de luminaires décoratifs pour l'extérieur alliant design et fonctionnalité, et permettant de tirer le maximum de votre espace extérieur dans le style qui est le vôtre.



PHILIPS



Verbeter uw wereld met licht

Éclairez votre vie

Philips Consumer Lighting ouvre la voie avec des solutions d'éclairage innovantes qui inspirent les consommateurs à créer l'atmosphère parfaite autour de la maison.

Nous utilisons la lumière pour aider des familles à optimiser chaque zone de leur espace de vie tout en économisant de l'énergie et en préservant l'environnement. Nos investissements en recherche et design nous placent au cœur de la révolution LED, qui assure la transition des ampoules traditionnelles vers de nouvelles applications et solutions de luminaire permettant aux consommateurs de profiter de la lumière d'une toute nouvelle façon. Notre gamme d'éclairage offre aux consommateurs d'innombrables

manières d'exprimer leur propre style, par la commande des effets de lumière, des couleurs et des ombres.

Nous œuvrons également à fournir à nos clients l'information et la confiance nécessaires pour trouver le produit adéquat en toutes circonstances.


Parce que, pour nous, la lumière et l'ambiance parfaites permettent de faire d'une belle maison une magnifique maison.

Philips Consumer Lighting zet de toon met innovatieve verlichting die mensen inspireert om in en om het huis de perfecte sfeer te creëren.

We maken gebruik van licht om gezinnen te helpen iets toe te voegen aan elk onderdeel van hun leefruimte, op een energiezuinige en milieuvriendelijke manier. Dankzij investeringen in onderzoek bevinden we ons in het kloppende hart van de LED-revolutie, die de overstap van traditionele gloeilampen naar nieuwe verlichtingsmethoden en -toepassingen stimuleert en ervoor zorgt dat iedereen nu op een totaal nieuwe manier van licht kan genieten.

Onze verlichtingscollectie biedt mensen talloze manieren om uitdrukking te geven aan hun eigen stijl met behulp van lichteffecten, kleuren en schaduwen. Bovendien willen we al onze klanten de informatie en het vertrouwen geven om altijd de juiste productkeuze te maken.

Want in onze ogen maken perfecte verlichting en sfeer van een goed huis, een warm thuis.



PHILIPS



La technologie LED de Philips vous offre des **possibilités infinies**

Puissante, chaleureuse et économique, elle constitue une véritable révolution pour votre intérieur et extérieur.

La technologie LED actuelle présente tous les atouts nécessaires pour occuper le devant de la scène et devenir votre principale source de lumière. L'éclairage LED, à la fois puissant, chaleureux et homogène, est particulièrement esthétique et constitue une expérience de choix. Il s'agit également d'une technologie particulièrement innovante : en effet, les nouveaux optiques vous permettent de créer de superbes effets de lumière. Que vous souhaitiez mettre en valeur un mur ou un élément de décor au moyen d'un éclairage directionnel ou illuminer une pièce de manière homogène, la technologie LED de Philips apporte une solution adaptée.

L'éclairage LED offre une telle variété que vous êtes assuré de trouver l'effet lumineux ou le luminaire qui vous permettra de tirer parti au mieux de votre intérieur. En effet, la technologie LED permet de créer des éléments d'une pureté et d'une beauté saisissantes, et Philips vous propose le plus vaste éventail de produits existant. Par ailleurs, l'éclairage LED garantit d'importantes économies d'énergie, sans sacrifice sur la qualité, la puissance et le choix de la lumière. Aucun doute : la technologie LED a de beaux jours devant elle, et Philips amène cette révolution directement chez vous.

Het is verrassend wat Philips LED-verlichting voor u kan doen

Philips LED is krachtig, warm en energiezuinig, een ware revolutie voor in en rond uw huis.

De huidige LED-technologie staat klaar om de belangrijkste lichtbron in huis te worden. LED-licht is krachtig, warm en gelijkmatig, prachtig om te zien en een wonder van techniek. Het is bovendien innovatief; veel Philips LED's bezitten speciale optica waarmee u schitterende nieuwe lichteffecten kunt creëren. Of u nu een wand of een element met een directe lichtbundel wilt accentueren of een kamer gelijkmatig wilt verlichten, met Philips LED-verlichting kan het allemaal.

Met LED betekent variëteit dat er altijd een lichteffect of armatuurontwerp is dat uw huiselijke omgeving nog beter laat uitkomen. LED-technologie maakt baanbrekende ontwerpen mogelijk van een inspirerende zuiverheid en schoonheid, en Philips biedt het rijkste assortiment. Ook zorgt LED voor een ongelooflijke energiebesparing, zonder de lichtkwaliteit, het vermogen of de keuze te beperken. Er is geen twijfel mogelijk, LED-technologie wacht een geweldige toekomst en Philips brengt deze revolutie bij u thuis.

Warme sfeer • Une ambiance chaleureuse

 Warm wit licht voor een aangename sfeer
Lumière chaleureuse pour une ambiance agréable

 Zorgt voor levendige kleuren in uw huis
Rend les couleurs de votre intérieur éclatantes

 Dimbaar licht voor de perfecte sfeer (afhankelijk van artikel)
Lumière à intensité variable pour créer l'ambiance idéale (selon le modèle)

 Het licht gaat direct aan
Allumage instantané

Eco-efficiënt • Eco-efficient

 Lange levensduur
Lampe à longue durée de vie

 Lage energiekosten
Économie d'énergie



EU 874/2012

EU-beleid ten aanzien van het energielabel voor lampen en armaturen

Politique européenne sur les labels énergétiques pour les lampes et luminaires

Onze benadering

Hoe dit zichtbaar is in deze catalogus

Notre approche

Voici les répercussions dans ce catalogue

voorbeeld 1 • exemple 1

Veranda
16412/47/16
1 180 → 102 / 125
E27 - 1x 20W incl. - 1320 lm
☐ - IP44
kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable

Dit armatuur wordt verkocht met een lamp uit de vermelde energieklassen.
Ce luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique indiquée.

Dit armatuur is tevens compatibel met lampen uit de vermelde energieklassen (B-C-D-E in dit voorbeeld).
Ce luminaire est également compatible avec les ampoules comprises dans la gamme de classe énergétique indiquée (ici, B-C-D-E).

voorbeeld 2 • exemple 2

Robin
15479/30/16
1 260 → 174 / 228
LED - 1x 4,5W incl. - 430 lm
☐ - IP44
aluminium - matière synthétique

Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.
De lampen in de armatuur kunnen niet worden vervangen.
Ce luminaire comporte des ampoules LED intégrées.
Il est impossible de changer les ampoules de ce luminaire.


Wat houdt het in?

Voorschrift (EU) 874/2012 ten aanzien van het energielabel voor lampen en armaturen stelt dat onze klanten, de eindgebruikers, worden geïnformeerd over de energiezuinigheid van onze producten. Het EEL-voorschrift geldt vanaf 01/09/2013 (voor lampen) en 01/03/2014 (voor armaturen).

De quoi s'agit-il ?

Conformément à la réglementation (EU) no 874/2012 concernant les labels énergétiques des lampes et luminaires électriques, nos clients, les utilisateurs finaux, sont informés de l'efficacité énergétique de nos produits. La conformité EEL entre en vigueur à partir du 01/09/2013 (pour les lampes) et du 01/03/2014 (pour les luminaires).





Buithuisverlichting

Eclairage extérieur

2020

Inhoud

Sommaire

Introductie Introduction	02
myGarden Solar	12
myGarden	18
Sensor verlichting Détection infrarouge	62
Functionele verlichting Eclairage fonctionnel	72
Massive	80
Index	88



myGarden Solar

Maak van zonlicht LED-licht

Transformez l'énergie solaire
en éclairage LED



geïntegreerd zonnepaneel
paneel
solairé intégré

Geen
220-240 V-kabels
nodig
Aucun
câble 220-240V
nécessaire

Philips myGarden Dusk-wandlamp op zonne-energie. Het zonnepaneel heeft een hoge capaciteit en zorgt samen met de efficiënte LED's voor langdurige, prachtige verlichting. Het ingenieuze design geeft elke tuin een vleugje extra stijl.

Captez l'énergie du soleil avec l'applique murale Philips myGarden Dusk. Panneau solaire haute capacité et LED efficaces pour un éclairage de longue durée. L'ingénieux design s'intègre partout, avec un style discret et une belle lumière.

Transformez l'énergie solaire en éclairage LED

Lorsque le soleil se couche sur votre espace extérieur, rien n'est plus agréable que d'allumer votre éclairage de jardin. Philips myGarden Solar vous permet désormais de capturer la lumière du soleil durant la journée pour profiter le soir d'un bel éclairage de jardin atmosphérique. Entièrement alimentées par la lumière du soleil, ces lampes représentent la source d'éclairage extérieur la plus économique qui soit. L'éclairage à l'énergie solaire fonctionne donc sans électricité ni câble électrique. Cela signifie que l'éclairage solaire est sûr, rapide et facile à installer. Idéal si vous ne voulez pas faire d'investissement dans un raccordement électrique ou si des parties sont difficilement accessibles dans le jardin. Conçue en Europe, la gamme myGarden Solar offre de nombreux designs élégants et contemporains à partir de matériaux de qualité, différentes applications d'éclairage adaptées à tous les besoins et une conception durable et étanche.



Tip

"Verlichting op zonne-energie werkt zonder elektriciteitskabels en is dus veilig en eenvoudig te installeren. Ideaal voor die moeilijk te bereiken delen of plaatsen waar geen elektriciteit is aangelegd. Bijvoorbeeld achter in de tuin, of op een bouwwerk."

Conseil

"Aucun câble secteur n'est nécessaire. Les éclairages de la gamme Solar sont sûrs et simples à installer, ce qui les rend idéaux pour les zones difficiles d'accès ou non raccordées à l'électricité – au fond de votre jardin, par exemple, ou sur le dessus d'une charpente."

Maak van zonlicht LED-licht

Wanneer de zon ondergaat, is het een heerlijk gevoel om uw buitenverlichting te laten branden. Nu kunt u met Philips myGarden Solar de kracht van de zon gedurende de dag opslaan om tot diep in de nacht te genieten van een sfeervol verlichte tuin. Deze serie werkt volledig op zonne-energie en is onze meest efficiënte verlichtingsbron voor buiten. Verlichting op zonne-energie werkt dus zonder elektriciteit en bijbehorende elektriciteitskabels. Dat betekent dat solar verlichting veilig, snel en eenvoudig te installeren is. Ideaal wanneer je geen investering wilt doen in het aanleggen van elektriciteit of wanneer er moeilijk bereikbare delen in de tuin zijn. MyGarden Solar is ontworpen in Europa en bestaat uit een groot aantal stijlvolle armaturen uit eersteklas materialen, verschillende licht-toepassingen voor al uw wensen en duurzame kwaliteit met een waterdicht ontwerp.

Voordelen Avantages



Warm wit licht, springt direct aan
Lumière blanche et chaude,
allumage instantané



Verschillende uitvoeringen voor alle toepassingen
De nombreuses applications adaptées à vos besoins



Geen 220 - 240 V-kabels nodig
Aucun câble 220-240V nécessaire



Zonne-energie
Énergie solaire



Unieke dag/nacht-functie. Dankzij de dag/nacht-functie wordt de buitenverlichting automatisch ingeschakeld wanneer het donker wordt
Fonction exclusive jour/nuit. Grâce à la fonction jour/nuit, cet éclairage extérieur s'allume automatiquement à la tombée de la nuit



Dusk
17807/93/16
 I 136 → 161 / 161
 LED - 1x 1W incl. - 100 lm
 ♦ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Dusk
17808/93/16
 I 136 → 161 / 161
 LED - 1x 1W incl. - 100 lm
 ♦ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Dusk
17808/87/16
 I 136 → 161 / 161
 LED - 1x 1W incl. - 100 lm
 ♦ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Dusk
17809/93/16
 I 840 → 161 / 161
 LED - 1x 1W incl. - 100 lm
 ♦ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Greenhouse
17810/47/16
 I 90 → 180 / 108
 LED - 1x 1W incl. - 100 lm
 ♦ - IP44
 roestvrij staal - kunststof
 acier inoxydable - matières synthétiques



Greenhouse
17811/47/16
 I 90 → 180 / 108
 LED - 1x 1W incl. - 100 lm
 ♦ - IP44
 roestvrij staal - kunststof
 acier inoxydable - matières synthétiques



**Uw accu op
 zonne-energie
 vervangen**

*Remplacez votre
 batterie solaire*



Battery Pack
17825/30/16
 I 19 → 66 / 19
 ♦ - IP20



myGarden

Geniet van een
prachtig verlichte tuin

Embellissez votre jardin
grâce à la lumière

myGarden



Geniet van een prachtig verlichte tuin of terras

Buitenverlichting kan de uitstraling van uw tuin verfraaien door fraaie gedeelten of paden te verlichten en een perfecte sfeer te creëren voor een gezellige avond met vrienden en familie. Daarom heeft Philips het myGarden-assortiment ontwikkeld. myGarden omvat decoratieve buitenlampen met de flair en functionaliteit waarmee u uw eigen stijl creëert en het meeste uit uw tuin haalt.

Embellissez votre jardin ou terrasse grâce à la lumière

Un éclairage extérieur vous permettra de mettre en valeur votre jardin ou votre espace extérieur en illuminant les éléments de votre choix, en balisant les allées ou en créant l'ambiance idéale pour vos soirées entre amis ou en famille. C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une magnifique gamme de luminaires d'extérieur décoratifs, qui allie élégance et fonctionnalité pour vous permettre de profiter au maximum de votre espace extérieur de votre façon.

Voordelen Avantages



Hoogwaardige verlichting,
inclusief Philips lampen
Éclairage haute qualité grâce
aux ampoules Philips fournies



Verschillende toepassingsmogelijkheden
voor uw vereisten
De nombreuses applications adaptées à
vos besoins



Duurzame en weerbestendige
kwaliteitsmaterialen
Matériau résistant de qualité supérieure,
conçu pour durer



Energiezuinig
Économie d'énergie



Kaars-stand
Mode
bougie



Abelia
17360/30/PO
1 233 → 150 / 150
LED - 1x 3W incl. - 350 lm
◆ - IP44
kunststof
matières synthétiques



Abelia
17360/31/PO
1 233 → 150 / 150
LED - 1x 3W incl. - 350 lm
◆ - IP44
kunststof
matières synthétiques





**Curassow
17385/43/PN**
 1 170 → 181 / 134
 E27 - 1x max. 42W excl.
 ☐ - IP44
 aluminium
 aluminium



**Curassow
17386/43/PN**
 1 180 → 200 / 200
 E27 - 1x max. 42W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium
 aluminium



**Curassow
17387/43/PN**
 1 300 → 200 / 174
 E27 - 1x max. 42W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium
 aluminium



**Curassow
17388/43/PN**
 1 900 → 200 / 174
 E27 - 1x max. 42W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium
 aluminium





Creek
15383/30/16
 1 995 → 175 ↗ 175
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Creek
15385/30/16
 1 1840 → 480 ↗ 450
 E27 - 3x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Creek
15380/30/16
 1 235 → 175 ↗ 200
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Creek
15381/30/16
 1 240 → 175 ↗ 200
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Creek
15382/30/16
 1 300 → 175 ↗ 175
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Creek
15388/30/16
 1 285 → 175 ↗ 200
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Creek
15387/30/16
 1 195 → 180 ↗ 130
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques





Alpenglow
16494/30/PN
 I 170 → 181 / 130
 E27 - 1x max. 42W excl.
 ☑ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Alpenglow
16497/30/PN
 I 899 → 174 / 174
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - glas
 aluminium - verre



Robin
15479/30/16
 I 260 → 174 / 228
 LED - 1x 4,5W incl. - 430 lm
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Robin
15470/30/16
 I 240 → 174 / 200
 LED - 1x 4,5W incl. - 430 lm
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Robin
15471/30/16
 I 230 → 174 / 200
 LED - 1x 4,5W incl. - 430 lm
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Alpenglow Down
16495/30/PN
 I 179 → 174 / 200
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - glas
 aluminium - verre



Alpenglow
16496/30/PN
 I 302 → 174 / 174
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - glas
 aluminium - verre



Robin
15472/30/16
 I 335 → 174 / 174
 LED - 1x 4,5W incl. - 430 lm
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Robin
15473/30/16
 I 855 → 174 / 174
 LED - 1x 4,5W incl. - 430 lm
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques





Cormorant
17381/30/PN

1 207 → 266 / 250
E27 - 1x max. 42W excl.
⊕ - IP44
aluminium
aluminium



Harvest
17235/30/PN

1 229 → 208 / 127
E27 - 2x max. 42W excl.
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Skua
17382/30/PN

1 218 → 344 / 300
E27 - 1x max. 42W excl.
⊕ - IP44
aluminium
aluminium





Raindrop
01652/06/PN
1 428 → 300 ↗ 381
E27 - 1x max. 60W excl.
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Raindrop
01652/52/PN
1 428 → 300 ↗ 381
E27 - 1x max. 60W excl.
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Raindrop
01652/30/PN
1 428 → 300 ↗ 381
E27 - 1x max. 60W excl.
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Buzzard
17236/30/PN
1 290 → 130 ↗ 175
E27 - 1x max. 60W excl.
⊕ - IP44
aluminium
aluminium



Hammock
01643/30/PN
1 237 → 300 ↗ 366
E27 - 1x max. 60W excl.
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Hoverfly
17237/30/PN
1 224 → 222 ↗ 248
E27 - 1x max. 60W excl.
⊕ - IP44
aluminium - glas
aluminium - verre





Patio
15282/54/PN
 I 471 → 153 / 153
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Patio
15280/54/PN
 I 235 → 140 / 197
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Patio
15280/18/PN
 I 235 → 140 / 197
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Patio
15283/54/PN
 I 1041 → 153 / 153
 E27 - 1x max. 60W excl.
 ☉ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Raccoon
17273/47/16
 I 205 → 162 / 66
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - roestvrij staal
 matières synthétiques - acier inoxydable



Raccoon
17274/47/16
 I 205 → 162 / 75
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - roestvrij staal
 matières synthétiques - acier inoxydable



Raccoon
17274/93/16
 I 205 → 162 / 75
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - roestvrij staal
 matières synthétiques - acier inoxydable



Raccoon
17273/93/16
 I 205 → 162 / 66
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - roestvrij staal
 matières synthétiques - acier inoxydable





Veranda
16412/47/16
 I 180 → 102 / 125
 E27 - 1x 20W incl. - 1320 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - roestvrij staal
 matières synthétiques - acier inoxydable



Veranda
16411/47/16
 I 180 → 102 / 125
 E27 - 1x 20W incl. - 1320 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - roestvrij staal
 matières synthétiques - acier inoxydable



Calgary
17314/47/16
 I 130 → 122 / 88
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - aluminium
 matières synthétiques - aluminium



Veranda
16414/47/16
 I 400 → 100 / 100
 E27 - 1x 20W incl. - 1320 lm
 ☐ - IP44
 roestvrij staal - kunststof
 acier inoxydable - matières synthétiques



Calgary
17315/47/16
 I 130 → 122 / 94
 LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - aluminium
 matières synthétiques - aluminium



Python
17323/47/16
 I 215 → 171 / 84
 LED - 1x 6W incl. - 600 lm
 ☐ - IP44
 roestvrij staal
 acier inoxydable



Python
17324/47/16
 I 215 → 171 / 96
 LED - 1x 6W incl. - 600 lm
 ☐ - IP44
 roestvrij staal
 acier inoxydable





Sundog
17340/47/PN

1 216 → 145 / 96
GU10 - 2x max. 5W excl.
☐ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



Trowel
17339/48/PN

1 200 → 98 / 80
GU10 - 2x max. 5W excl.
☐ - IP44
kunststof
matières synthétiques



Seedling
17166/47/16


1 150 → 309 / 108
E27 - 1x 23W incl. - 1430 lm
☐ - IP44
kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable



Herb
17299/47/16

1 162 → 230 / 105
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☐ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable





Grass
17321/93/16



I 128 → 129 / 145
LED - 2x 4,5W incl. - 800 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



Grass
17322/93/16



I 128 → 129 / 157
LED - 2x 4,5W incl. - 800 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



Grass
17321/47/16



I 128 → 128 / 145
LED - 2x 4,5W incl. - 800 lm
☐ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Grass
17322/47/16



I 128 → 128 / 157
LED - 2x 4,5W incl. - 800 lm
☐ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable





Macaw
17303/47/16
 I 130 → 122 / 85
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - aluminium
matières synthétiques - aluminium



Macaw
17302/30/16
 I 130 → 122 / 85
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 kunststof
matières synthétiques



Macaw
17317/30/16
 I 137 → 127 / 91
 LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm
 ☐ - IP44
 kunststof
matières synthétiques



Oriole
17185/47/16
 I 141 → 322 / 96
 E14 - 2x 11W incl. - 2x 600 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable




Flagstone
17209/30/16
 I 118 → 136 / 88
 LED - 3x 1W incl. - 300 lm
 ☉ - IP44
 aluminium - glas
aluminium - verre



Flagstone
17209/47/16
 I 118 → 136 / 88
 LED - 3x 1W incl. - 300 lm
 ☉ - IP44
 aluminium - roestvrij staal
aluminium - acier inoxydable



Skies
17184/87/16
 I 81 → 260 / 260
 E27 - 2x 14W incl. - 2x 810 lm
 ☐ - IP44
 kunststof - aluminium
matières synthétiques - aluminium



Gravel
17334/47/PN
 I 140 → 147 / 155
 E27 - 1x max. 42W excl.
 ☐ - IP44
 roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



Shovel
17335/47/PN
 I 127 → 147 / 155
 E27 - 1x max. 42W excl.
 ☐ - IP44
 roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques





**Kiskadee
17383/93/PN**

I 212 → 197 / 140
E27 - 1x max. 42W excl.
☑ - IP44
aluminium
aluminium



**Kiskadee
17384/93/PN**

I 245 → 197 / 140
E27 - 1x max. 42W excl.
☑ - IP44
aluminium
aluminium



**Samondra
17391/93/PO**

I 190 → 190 / 90
LED - 1x 12W incl. - 1200 lm
☑ - IP44
aluminium
aluminium

**Samondra
17392/93/PO**

I 227 → 190 / 90
LED - 1x 12W incl. - 1200 lm
☑ - IP44
aluminium
aluminium



**Petronia
17394/93/PO**

I 190 → 190 / 53
LED - 1x 12W incl. - 1200 lm
☑ - IP44
aluminium
aluminium



**Petronia
17395/93/PO**

I 227 → 190 / 60
LED - 1x 12W incl. - 1200 lm
☑ - IP44
aluminium
aluminium





**Arbour
16459/93/16**

1 130 → 130 / 127
LED - 2x 4,5W incl. - 800 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



**Arbour
16460/93/16**

1 221 → 166 / 75
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



**Arbour
16461/93/16**

1 221 → 166 / 75
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



**Arbour
16462/93/16**

1 400 → 100 / 100
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



**Arbour
16463/93/16**

1 770 → 100 / 100
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium





Bridge
16351/93/16

I 212 → 118 / 101
E27 - 1x 15W incl. - 970 lm
☐ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Bridge
16353/93/16

I 402 → 121 / 121
E27 - 1x 14W incl. - 810 lm
⊙ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Bridge
16352/93/16

I 245 → 118 / 101
E27 - 1x 15W incl. - 970 lm
☐ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Bridge
16354/93/16

I 802 → 121 / 121
E27 - 1x 14W incl. - 810 lm
⊙ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques





Actea
17390/30/PO

174 → 189 / 189
LED - 1x 12W incl. - 1200 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



Hedgehog
17337/93/PN

191 → 160 / 182
E27 - 1x max. 42W excl.
☐ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Shades
17182/93/16

182 → 171 / 170
E27 - 1x 15W incl. - 970 lm
☐ - IP44
kunststof - aluminium
matières synthétiques - aluminium



Stratosphere
16487/93/PO

176 → 203 / 93
LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
⊙ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Stock
16464/93/16

1246 → 180 / 88
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



Stock
16465/93/16

1246 → 180 / 88
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium





June
16245/87/16
 I 195 → 195 / 135
 E27 - 1x 12W incl. - 741 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



June
16245/93/16
 I 195 → 195 / 135
 E27 - 1x 12W incl. - 741 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



June
16246/87/16
 I 195 → 195 / 135
 E27 - 1x 12W incl. - 741 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Eagle
17304/30/16
 I 170 → 170 / 74
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 kunststof
 matières synthétiques



Eagle
17319/30/16
 I 170 → 170 / 74
 LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm
 ☐ - IP44
 kunststof
 matières synthétiques



June
16246/93/16
 I 195 → 195 / 135
 E27 - 1x 12W incl. - 741 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Eagle
17318/30/16
 I 170 → 170 / 74
 LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm
 ☐ - IP44
 kunststof
 matières synthétiques



Limestone
17338/93/PN
 I 192 → 192 / 73
 GU10 - 2x max. 5W excl.
 ☐ - IP44
 kunststof
 matières synthétiques





Dust
16407/93/16
 I 120 → 178 / 90
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Dust
16408/93/16
 I 763 → 166 / 166
 LED - 1x 3W incl. - 270 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Yarrow
17296/30/16
 I 214 → 214 / 78
 LED - 1x 6W incl. - 600 lm
 ☐ - IP44
 kunststof
 matières synthétiques



Yarrow
17297/30/16
 I 214 → 214 / 78
 LED - 1x 6W incl. - 600 lm
 ☐ - IP44
 kunststof
 matières synthétiques



Bustan
16485/93/PO
 I 400 → 220 / 90
 LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Bustan
16486/93/PO
 I 770 → 220 / 90
 LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Bustan
16483/93/PO
 I 92 → 220 / 78
 LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Bustan
16484/93/PO
 I 92 → 220 / 78
 LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques






**Parterre
16480/30/PO**

I 130 → 130 / 130
LED - 1x 8W incl. - 800 lm
☐ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



**Parterre
16482/30/PO**

I 770 → 100 / 100
LED - 1x 8W incl. - 800 lm
☐ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



**Parterre
16481/30/PO**

I 400 → 100 / 100
LED - 1x 8W incl. - 800 lm
☐ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



**Fragrance
17105/93/16**

I 113 → 290 / 124
E27 - 1x 20W incl. - 1320 lm
⊙ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



**Karp
17293/93/16**

I 266 → 211 / 88
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



**Shadow
17351/93/PO**

I 224 → 95 / 77
LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
☐ - IP44
aluminium - roestvrij staal
aluminium - acier inoxydable



**Afterglow
17352/93/PO**

I 300 → 264 / 175
LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
☐ - IP44
aluminium - glas
aluminium - verre





**Capricorn
16455/93/16**

1 214 → 214 / 78
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☑ - IP44
aluminium
aluminium



**Capricorn
16456/93/16**

1 214 → 214 / 78
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☑ - IP44
aluminium
aluminium



**Capricorn
16455/87/16**

1 214 → 214 / 78
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☑ - IP44
aluminium
aluminium



**Capricorn
16456/87/16**

1 214 → 214 / 78
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
☑ - IP44
aluminium
aluminium



**Cockatoo
16490/47/PO**

1 118 → 150 / 173
LED - 1x 8W incl. - 800 lm
☑ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



**Cockatoo
16491/47/PO**

1 118 → 150 / 173
LED - 1x 8W incl. - 800 lm
☑ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



**Cockatoo
16492/47/PO**

1 415 → 150 / 192
LED - 1x 8W incl. - 800 lm
☑ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



**Cockatoo
16493/47/PO**

1 795 → 150 / 192
LED - 1x 8W incl. - 800 lm
☑ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques





Freedom
17239/93/16
1 190 → 160 / 198
LED - 1x 3W incl. - 320 lm
⊕ - IP44
aluminium - glas
aluminium - verre



Virga
17287/47/16
1 122 → 92 / 103
LED - 1x 3W incl. - 270 lm
⊕ - IP44
aluminium - roestvrij staal
aluminium - acier inoxydable



Virga
17287/30/16
1 122 → 92 / 103
LED - 1x 3W incl. - 270 lm
⊕ - IP44
aluminium
aluminium



Nightingale
17102/86/PN
1 160 → 80 / 96
GU10 - 2x max. 35W excl.
⊕ - IP44
aluminium - glas
aluminium - verre



Buxus
17357/47/PO
1 140 → 101 / 126
LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
⊕ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Cistus
17358/47/PO
1 140 → 109 / 117
LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
⊕ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Nightingale
17102/47/PN
1 160 → 97 / 82
GU10 - 2x max. 35W excl.
⊕ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



Sunset
17312/47/16
1 190 → 51 / 72
LED - 2x 1W incl. - 200 lm
⊕ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques





Sensor verlichting

Altijd licht wanneer u
thuiskomt

Détection infrarouge

Un éclairage fiable
pour rentrer chez vous

Sensor verlichting
Détection infrarouge

Un éclairage fiable pour rentrer chez vous

Les luminaires à détection Philips vous accueillent chaleureusement lorsque vous rentrez chez vous et vous garantissent davantage de sécurité la nuit en éclairant parfaitement vos entrées et vos allées. Équipés d'un détecteur infrarouge, ils identifient les mouvements et déclenchent la lumière automatiquement lorsqu'ils perçoivent une présence à l'extérieur de votre maison (et l'éteignent ensuite).



Tip

"Monteer een afzonderlijke sensor op een van de hoeken van uw huis om bewegingen in een zo breed mogelijke hoek te detecteren en om verschillende lichtpunten tegelijkertijd in te schakelen."

Conseil

"Installez un détecteur autonome dans l'un des coins de votre maison pour détecter les mouvements selon un angle le plus large possible et allumer plusieurs points lumineux simultanément."

Altijd licht wanneer u thuiskomt

Met Philips-sensorverlichting komt u altijd aangenaam thuis en voelt u zich veilig, omdat de voorkant van uw huis, het tuinpad en de oprit goed zijn verlicht. De verlichting is voorzien van een infrarood bewegingssensor. Deze detecteert beweging en schakelt het licht automatisch in wanneer u thuiskomt of wanneer iemand anders in de buurt is. Na een tijdje wordt de verlichting automatisch weer uitgeschakeld.

Voordelen Avantages



Hoogwaardige verlichting, inclusief Philips lampen
Éclairage haute qualité grâce aux ampoules Philips fournies



Eenvoudige instelling van bewegingssensor
Configuration simple du détecteur de mouvement



Slimme bewegingssensor voor automatische lichtinschakeling
Capteur de mouvement intelligent pour un déclenchement automatique



Energiezuinig
Réalisez des économies d'énergie par rapport à des solutions d'éclairage standard



Cockatoo
16491/47/PO A+

I 118 → 150 / 173
LED - 1x 8W incl. - 800 lm
☐ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



Kiskadee
17384/93/PN A+

I 245 → 197 / 140
E27 - 1x max. 42W excl.
☐ - IP44
aluminium
aluminium



Samondra
17392/93/PO A+

I 227 → 190 / 90
LED - 1x 12W incl. - 1200 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



Raccoon
17274/47/16 A+

I 205 → 162 / 75
LED - 1x 3W incl. - 270 lm
☐ - IP44
kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable



Raccoon
17274/93/16 A+

I 205 → 162 / 75
LED - 1x 3W incl. - 270 lm
☐ - IP44
kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable



Grass
17322/93/16 A+

I 128 → 129 / 157
LED - 2x 4,5W incl. - 800 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



Petronia
17395/93/PO A+

I 227 → 190 / 60
LED - 1x 12W incl. - 1200 lm
☐ - IP44
aluminium
aluminium



Grass
17322/47/16 A+

I 128 → 128 / 157
LED - 2x 4,5W incl. - 800 lm
☐ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable





Dusk
17808/87/16
 I 136 → 161 / 161
 LED - 1x 1W incl. - 100 lm
 ◆ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Dusk
17808/93/16
 I 136 → 161 / 161
 LED - 1x 1W incl. - 100 lm
 ◆ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



June
16246/87/16
 I 195 → 195 / 135
 E27 - 1x 12W incl. - 741 lm
 □ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



June
16246/93/16

I 195 → 195 / 135
 E27 - 1x 12W incl. - 741 lm
 □ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Greenhouse
17811/47/16
 I 90 → 180 / 108
 LED - 1x 1W incl. - 100 lm
 ◆ - IP44
 roestvrij staal - kunststof
 acier inoxydable - matières synthétiques



Bridge
16352/93/16
 I 245 → 118 / 101
 E27 - 1x 15W incl. - 970 lm
 □ - IP44
 aluminium - kunststof
 aluminium - matières synthétiques



Capricorn
16456/87/16
 I 214 → 214 / 78
 LED - 1x 6W incl. - 600 lm
 □ - IP44
 aluminium
 aluminium



Arbour
16461/93/16
 I 221 → 166 / 75
 LED - 1x 6W incl. - 600 lm
 □ - IP44
 aluminium
 aluminium



Capricorn
16456/93/16
 I 214 → 214 / 78
 LED - 1x 6W incl. - 600 lm
 □ - IP44
 aluminium
 aluminium



Eagle
17318/30/16
 I 170 → 170 / 74
 LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm
 □ - IP44
 kunststof
 matières synthétiques



Eagle
17319/30/16
 I 170 → 170 / 74
 LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm
 □ - IP44
 kunststof
 matières synthétiques





Freedom
17239/93/16

I 190 → 160 / 198
LED - 1x 3W incl. - 320 lm
⊕ - IP44
aluminium - glas
aluminium - verre



Yarrow
17297/30/16

I 214 → 214 / 78
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
⊕ - IP44
kunststof
matières synthétiques



Decoflood Nieuw *Nouveauté*

33897299

I 45 → 194 / 200
1x 50W incl. - 3750 lm
⊕ - IP44
aluminium - glas
aluminium - verre



Creek
15388/30/16

I 285 → 175 / 200
E27 - 1x max. 60W excl.
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Robin
15479/30/16

I 260 → 174 / 228
LED - 1x 4,5W incl. - 430 lm
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Macaw
17317/30/16

I 137 → 127 / 91
LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm
⊕ - IP44
kunststof
matières synthétiques



Border
16943/87/16

I 93 → 268 / 155
E27 - 1x 23W incl. - 1430 lm
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Decoflood Nieuw *Nouveauté*

33896599

I 47 → 150 / 165
1x 20W incl. - 1500 lm
⊕ - IP44
aluminium - glas
aluminium - verre



Bustan
16484/93/P0

I 92 → 220 / 78
LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Herb
17299/47/16

I 162 → 230 / 105
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
⊕ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Veranda
16411/47/16

I 180 → 102 / 125
E27 - 1x 20W incl. - 1320 lm
⊕ - IP44
kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable



Calgary
17315/47/16

I 130 → 122 / 94
LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm
⊕ - IP44
kunststof - aluminium
matières synthétiques - aluminium



Stock
16465/93/16

I 246 → 180 / 88
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
⊕ - IP44
aluminium
aluminium



Python
17324/47/16

I 215 → 171 / 96
LED - 1x 6W incl. - 600 lm
⊕ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable





Functionele verlichting

Ook 's avonds en 's nachts
licht in uw tuin

Eclairage fonctionnel

Éclairer votre jardin la nuit



Éclairer votre jardin la nuit

Le secret d'un bel éclairage de jardin est de marier différents types de luminaires afin de mettre l'accent sur certains éléments et d'offrir un bon éclairage général. La gamme d'éclairage d'orientation Philips propose un grand choix de luminaires d'extérieur de haute qualité conçus pour mettre en valeur les meilleurs aspects de votre jardin et de votre terrasse à la nuit tombée.



Tip

"Sommige lampen zijn waterbestendig tot IP67. Deze kunnen dus veel hebben en zijn daarmee geschikt voor plaatsing bij de oprit of tussen de begroeiing in uw tuin."

Conseil

"Classés IP67 pour leur étanchéité, certains éclairages sont, par conséquent, parfaitement adaptés aux conditions d'utilisation les plus difficiles, comme dans une entrée de garage ou sous les feuillages."

Ook 's avonds en 's nachts licht in uw tuin

Het geheim van goede tuinverlichting bestaat uit de juiste combinatie van lampen die specifieke gedeelten verlichten en lampen die voor een goede, algemene verlichting zorgen. Het assortiment Philips-oriëntatieverlichting bestaat uit kwalitatieve buitenarmaturen die 's avonds uw tuin of terras optimaal belichten. Met inbouwspots, projectoren en spotlights krijgt elke gewenste plek de juiste hoeveelheid licht. Zo brengt u met verlichte paden en een verlicht huis een klein beetje magie in uw tuin. Uw tuin ziet er 's nachts net zo goed uit als overdag.

Voordelen Avantages



Hoogwaardige verlichting, inclusief Philips-lampen

Éclairage haute qualité grâce aux ampoules Philips fournies



Tot IP67, geschikt voor gebruik op paden of in opritten

Jusqu'à IP67, convient pour les allées et les entrées de garage



Accentverlichting voor verlichting zoals u wenst

Un éclairage décoratif pour créer votre propre ambiance lumineuse



Energiezuinig

Économie d'énergie



Decoflood Nieuw *Nouveauté* **33893499**

I 28 → 115 / 117
 1x 10W incl. - 750 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - glas
 aluminium - verre



Decoflood Nieuw *Nouveauté* **33894199**

I 28 → 133 / 140
 1x 20W incl. - 1500 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - glas
 aluminium - verre



Decoflood Nieuw *Nouveauté* **33895899**

I 33 → 181 / 200
 1x 50W incl. - 3750 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - glas
 aluminium - verre



Decoflood Nieuw *Nouveauté* **33897299**

I 45 → 194 / 200
 1x 50W incl. - 3750 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - glas
 aluminium - verre



Decoflood Nieuw *Nouveauté* **33896599**

I 47 → 150 / 165
 1x 20W incl. - 1500 lm
 ☐ - IP44
 aluminium - glas
 aluminium - verre



Haal het beste
in uw tuin
naar voren

Hoogwaardige
verlichting, inclusief
Philips-lampen
Éclairage haute qualité
grâce aux ampoules
Philips fournies

Accentverlichting
voor verlichting
zoals u wenst
Un éclairage décoratif
pour créer votre propre
ambiance lumineuse

Profitez pleinement
de votre jardin



Border
16942/87/16
1 93 → 268 / 148
E27 - 1x 23W incl. - 1430 lm
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Border
16943/87/16
1 93 → 268 / 155
E27 - 1x 23W incl. - 1430 lm
⊕ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques



Rock Side-earthing NL
Alleen verkrijgbaar in Nederland
Seulement disponible aux Pays-bas
17108/47/16
1 230 → 70 / 70
⊕ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Moss
17306/47/16
→ 114 / 114 ± 115 Ø105 x105
LED - 1x 3W incl. - 270 lm
⊕ - IP67
kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable



Crust
17356/47/P0
→ 115 / 115 ± 115 Ø105 x105
LED - 1x 3W incl. - 270 lm
⊕ - IP67
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



Rock Pin-earthing BE
Alleen verkrijgbaar in België
Seulement disponible en Belgique
17108/47/46
1 230 → 70 / 70
⊕ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Fresco
17289/31/16
→ 100 / 100 ± 110 Ø80 x80
GU10 - 1x 5W incl. -
⊕ - IP23
roestvrij staal
acier inoxydable



Fresco
17289/47/16
→ 100 / 100 ± 110 Ø80 x80
GU10 - 1x 5W incl. -
⊕ - IP23
roestvrij staal
acier inoxydable





Massive

Welkom bij de Massive
collectie van 2020.

Massive biedt u een ruim aanbod, hoge kwaliteit en waar voor uw geld. Ontdek onze schitterende ontwerpen in de populairste prijscategorieën. Massive is een merk van Philips met moderne armaturen in Europese stijl en van Europese kwaliteit. Stijlvol en functioneel tegen een betaalbare prijs, dat is waar Massive voor staat. Verlichting zoals het hoort.

Massive

Découvrez Massive 2020.

Massive vous présente une collection avec la qualité et les prix étudiés que vous connaissez. Forte de son style européen et de sa qualité de fabrication, Massive est une marque d'éclairage de Philips et est digne de toute votre confiance. Massive propose un grand choix de créations utilitaires et décoratives, chacune parfaitement adaptée à leur emploi. Élégance et fonctionnalité à un prix abordable... c'est tout Massive : l'éclairage comme bon vous semble.



Damascus
17237/86/10

1 224 → 222 / 248
E27 - 1x max. 60W excl.
Ⓢ - IP44
aluminium - glas
aluminium - verre



Radom
17116/47/10

1 290 → 240 / 310
E27 - 1x max. 60W excl.
Ⓢ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Oslo
01726/01/47

1 260 → 235 / 95
E27 - 1x max. 60W excl.
Ⓢ - IP44
kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable



Oslo
01826/01/47

1 260 → 235 / 95
E27 - 1x max. 60W excl.
Ⓢ - IP44
kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable



Oslo
17014/47/10

1 260 → 235 / 95
E27 - 1x max. 60W excl.
Ⓢ - IP44
kunststof - roestvrij staal
matières synthétiques - acier inoxydable



Cambridge
15251/42/10

1 286 → 170 / 204
E27 - 1x max. 60W excl.
Ⓢ - IP44
aluminium
aluminium



Cambridge
15258/42/10

1 339 → 170 / 204
E27 - 1x max. 60W excl.
Ⓢ - IP44
aluminium
aluminium





Calgary
16336/47/10

1 810 → 100 ↗ 100
E27 - 1x 14W incl. - 810 lm
⊕ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Calgary
16334/47/10

1 224 → 100 ↗ 150
E27 - 1x 14W incl. - 810 lm
⊕ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Calgary
16335/47/10

1 407 → 100 ↗ 100
E27 - 1x 14W incl. - 810 lm
⊕ - IP44
roestvrij staal
acier inoxydable



Utrecht
01909/01/47

1 785 → 110 ↗ 110
E27 - 1x max. 20W excl.
⊕ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



Utrecht
01908/01/47

1 440 → 110 ↗ 110
E27 - 1x max. 20W excl.
⊕ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



Utrecht
01907/01/47

1 400 → 80 ↗ 180
E27 - 1x max. 20W excl.
⊕ - IP44
roestvrij staal - kunststof
acier inoxydable - matières synthétiques



Vilnius
17024/47/10

1 190 → 140 ↗ 110
E27 - 1x max. 60W excl.
⊕ - IP44
glas - roestvrij staal
verre - acier inoxydable



Calgary
17173/47/10

1 200 → 176 ↗ 93
E14 - 1x 12W incl. - 735 lm
⊕ - IP44
glas - roestvrij staal
verre - acier inoxydable



Calgary
17174/47/10

1 235 → 177 ↗ 110
E14 - 1x 12W incl. - 735 lm
⊕ - IP44
glas - roestvrij staal
verre - acier inoxydable





Wall
71246/01/30

1 120 → 205 / 100
E27 - 1x max. 40W excl.
☐ - IP44
kunststof
matières synthétiques



Virginia
87098/12/30

1 94 → 70 / 104
⊙ - IP44
kunststof
matières synthétiques



Virginia
87098/12/87

1 94 → 70 / 104
⊙ - IP44
kunststof
matières synthétiques




Puled
17412/30/10

1 105 → 97 / 97
GU10 - 1x 5W incl.
⊙ - IP44
aluminium - glas
aluminium - verre



01643/30/PN 915005308601	15251/42/10 915001680701	15258/42/10 915001695101	15380/30/16 915002789502	15381/30/16 915002789902	15382/30/16 915002790502
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 33 ⌘ 83 ⌘ 83 ⌘ 26 ⌘ 26 ⌘ 26

15383/30/16 915002790702	15385/30/16 915002790902	15387/30/16 915002790302	15388/30/16 915002791102	15470/30/16 915004565701	15471/30/16 915004565901
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 27 ⌘ 27 ⌘ 27 ⌘ 71 ⌘ 29 ⌘ 29

15472/30/16 915004566101	15473/30/16 915004566201	15479/30/16 915004565501	16245/87/16 915002145705	16245/93/16 915002145802	16246/87/16 915002145904
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------




⌘ 29 ⌘ 29 ⌘ 71 ⌘ 52 ⌘ 52 ⌘ 68

16246/93/16 915002146002	16334/47/10 915003767201	16335/47/10 915003767101	16336/47/10 915003763901	16351/93/16 915003761401	16352/93/16 915003762101
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 68 ⌘ 84 ⌘ 84 ⌘ 84 ⌘ 48 ⌘ 69

16353/93/16 915003761501	16354/93/16 915003761601	16407/93/16 915004499501	16408/93/16 915004499601	16411/47/16 915004126301	16412/47/16 915004125801
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------




⌘ 48 ⌘ 48 ⌘ 54 ⌘ 54 ⌘ 70 ⌘ 36

16414/47/16 915004140901	16455/87/16 915005192901	16455/93/16 915005192801	16456/87/16 915005193101	16456/93/16 915005193001	16459/93/16 915005193701
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------




⌘ 36 ⌘ 58 ⌘ 58 ⌘ 69 ⌘ 69 ⌘ 46

16460/93/16 915005193801	16461/93/16 915005193901	16462/93/16 915005194001	16463/93/16 915005194101	16464/93/16 915005194401	16465/93/16 915005194501
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 46 ⌘ 69 ⌘ 47 ⌘ 47 ⌘ 50 ⌘ 71

16480/30/P0 915005377201	16481/30/P0 915005378101	16482/30/P0 915005378201	16483/93/P0 915005378301	16484/93/P0 915005378401	16485/93/P0 915005378501
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 56 ⌘ 56 ⌘ 56 ⌘ 55 ⌘ 71 ⌘ 55

16486/93/P0 915005378601	16487/93/P0 915005378701	16490/47/P0 915005379001	16491/47/P0 915005379101	16492/47/P0 915005379201	16493/47/P0 915005379301
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 55 ⌘ 51 ⌘ 59 ⌘ 66 ⌘ 59 ⌘ 59

16494/30/PN 915005382001	16495/30/PN 915005382101	16496/30/PN 915005382201	16497/30/PN 915005382301	16942/87/16 915003817101	16943/87/16 915003817301
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------




⌘ 28 ⌘ 28 ⌘ 28 ⌘ 28 ⌘ 79 ⌘ 79

17014/47/10 915000129801	17024/47/10 915000164401	17102/47/PN 915000131103	17102/86/PN 915000131203	17105/93/16 915002241102	17108/47/16 915004203801
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 83 ⌘ 85 ⌘ 61 ⌘ 61 ⌘ 57 ⌘ 79

17108/47/46 915004203901	17116/47/10 915001436802	17166/47/16 915001906902	17173/47/10 915001971501	17174/47/10 915001971601	17182/93/16 915002150002
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------




⌘ 79 ⌘ 82 ⌘ 39 ⌘ 85 ⌘ 85 ⌘ 51

17184/87/16 915002148102	17185/47/16 915002148002	17209/30/16 915002531402	17209/47/16 915002532402	17235/30/PN 915005308901	17236/30/PN 915005309001
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 43	⌘ 43	⌘ 43	⌘ 43	⌘ 31	⌘ 33
------	------	------	------	------	------

17237/30/PN 915005309101	17237/86/10 915003767301	17239/93/16 915003763801	17273/47/16 915004308601	17273/93/16 915004308701	17274/47/16 915004308801
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 33	⌘ 82	⌘ 70	⌘ 35	⌘ 35	⌘ 67
------	------	------	------	------	------

17274/93/16 915004308901	17287/30/16 915004309901	17287/47/16 915004309001	17289/31/16 915004402801	17289/47/16 915004402901	17293/93/16 915005194201
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------




⌘ 67	⌘ 61	⌘ 61	⌘ 78	⌘ 78	⌘ 57
------	------	------	------	------	------

17296/30/16 915005193601	17297/30/16 915005197201	17299/47/16 915005197501	17302/30/16 915004435001	17303/47/16 915004434901	17304/30/16 915004435101
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 54	⌘ 70	⌘ 71	⌘ 42	⌘ 42	⌘ 53
------	------	------	------	------	------

17306/47/16 915004498701	17312/47/16 915004499401	17314/47/16 915004988801	17315/47/16 915004988901	17317/30/16 915004989101	17318/30/16 915004494001
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------




⌘ 79	⌘ 61	⌘ 37	⌘ 70	⌘ 70	⌘ 69
------	------	------	------	------	------

17319/30/16 915004989201	17321/47/16 915005197001	17321/93/16 915005196801	17322/47/16 915005197101	17322/93/16 915005196901	17323/47/16 915005197301
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------




⌘ 69	⌘ 41	⌘ 41	⌘ 67	⌘ 67	⌘ 37
------	------	------	------	------	------

17324/47/16 915005197401	17334/47/PN 915005301501	17335/47/PN 915005301601	17337/93/PN 915005361101	17338/93/PN 915005361201	17339/48/PN 915005361401
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 71	⌘ 43	⌘ 43	⌘ 50	⌘ 53	⌘ 38
------	------	------	------	------	------

17340/47/PN 915005361301	17351/93/P0 915005377301	17352/93/P0 915005382501	17356/47/P0 915005395601	17357/47/P0 915005403801	17358/47/P0 915005403901
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 38	⌘ 57	⌘ 57	⌘ 79	⌘ 60	⌘ 60
------	------	------	------	------	------

17360/30/P0 915005427401	17360/31/P0 915005443201	17381/30/PN 915005553301	17382/30/PN 915005553401	17383/93/PN 915005553501	17384/93/PN 915005553601
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 23	⌘ 23	⌘ 31	⌘ 31	⌘ 45	⌘ 66
------	------	------	------	------	------

17385/43/PN 915005553701	17386/43/PN 915005553801	17387/43/PN 915005553901	17388/43/PN 915005554101	17390/30/P0 915005554301	17391/93/P0 915005554401
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 25	⌘ 25	⌘ 25	⌘ 25	⌘ 50	⌘ 45
------	------	------	------	------	------

17392/93/P0 915005554501	17394/93/P0 915005554801	17395/93/P0 915005554901	17412/30/10 915005204701	17807/93/16 915004347601	17808/87/16 915004347702
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------




⌘ 66	⌘ 45	⌘ 66	⌘ 87	⌘ 16	⌘ 68
------	------	------	------	------	------

17808/93/16 915004347701	17809/93/16 915004347501	17810/47/16 915004347801	17811/47/16 915004348001	17825/30/16 915004349301
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



⌘ 68	⌘ 16	⌘ 17	⌘ 69	⌘ 17
------	------	------	------	------



© 2020 Signify Holding. Signify reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.

www.philips.be
www.philips.nl