

PHILIPS

CoreLine

All-in

DE VRAIS
HÉROS
UNE VRAIE
QUALITÉ

Nouveau: Philips CoreLine All-in

Tout ce qu'il vous faut pour une installation hautement flexible – toujours le luminaire adapté.



Jusqu'à 9 articles dans un luminaire!



3 couleurs de lumière



2 ou 3 flux lumineux



Il suffit de sélectionner la couleur lumineuse et le flux lumineux pendant l'installation à l'aide de l'interrupteur



Simplicité et rapidité du montage et du raccordement électrique

Vos avantages

- Parfait pour la rénovation et l'entretien: toujours le bon luminaire disponible
- Qualité Philips éprouvée avec 5 ans de garantie
- Durée de vie moyenne jusqu'à 100 000 heures (L80)
- Sélectionner de manière flexible les réglages pendant le montage ou les ajuster si besoin ultérieurement

Découvrez tous les luminaires CoreLine All-in sur philips.com/coreline

Panneau CoreLine MultiColor/MultiLumen 9 en 1



- Luminaire encastré carré pour postes de travail, pour plafonds modulaires de 625 et 600 mm
- Haute efficacité: jusqu'à 126 lm/W
- Très longue durée de vie moyenne: 50.000 heures (L90); 100.000 heures (L75)
- Montage simple et rapide grâce au QuickConnector

Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Remplacement de T5/T8	lm	W	lm/W	K	UGR _a	L x l x H mm	N° de commande EOC
Luminaire encastré All-in, MultiColour/MultiLumen 9 en 1, carré, module 625, pour postes de travail, avec module de commande commutable intégré (PSU) UGR_a 19 (OC), mini-commutateur intégré pour le changement de couleurs de lumière triple et de flux lumineux triple								
RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	NOUVEAU 4 x 14 /18 W	3.000 K: 2.900/3.400/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K*: 3.100/3.600*/4.300	24,5/28,5/34,5	118/120/116 127/126/125	3.000 / 3.500 / 4.000*	19	620 x 620 x 35/61**	501 805 00
Luminaire encastré All-in, MultiColour/MultiLumen 9 en 1, carré, module 625, pour postes de travail, avec module de commande commutable intégré (PSD) DALI, UGR_a 19 (OC), mini-commutateur intégré pour le changement de couleurs de lumière triple et de flux lumineux triple								
RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	NOUVEAU 4 x 14/18 W	3.000 K: 2.900/3.400/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K*: 3.100/3.600*/4.300	24,5/28,5/34,5	118/120/116 127/126/125	3.000 / 3.500 / 4.000*	19	620 x 620 x 35/66**	501 812 00
Luminaire encastré All-in, MultiColour/MultiLumen 9 en 1, carré, module 600, pour postes de travail, avec module de commande commutable intégré (PSU) UGR_a 19 (OC), mini-commutateur intégré pour le changement de couleurs de lumière triple et de flux lumineux triple								
RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	NOUVEAU 4 x 14/18 W	3.000 K: 2.900/3.400/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K*: 3.100/3.600*/4.300	24,5/28,5/34,5	118/120/116 127/126/125	3.000 / 3.500 / 4.000*	19	595 x 595 x 37/63**	501 768 00
Luminaire encastré All-in, MultiLumen, 3 en 1, carré, module 625, pour postes de travail, avec module de commande commutable (PSU) UGR_a 19 (OC), mini-commutateur intégré pour le réglage de 3 flux lumineux différents								
RC133V G5 31_36_43S/865 PSU W62L62 OC	4 x 14/ 18 W	3.100/3.600/ 4.300*	24,5/28,5/34,5	125/126/125	6.500	19	620 x 620 x 37/63**	950 344 00

* Configuration usine ** module de commande à côté/sur le luminaire

CoreLine Luminaire étanche MultiLumen 2 en 1



- Luminaire étanche robuste et compact
- Haute efficacité: jusqu'à 150 lm/W
- Très longue durée de vie moyenne: 50.000 heures (L85/L80); 100.000 heures (L70)
- Montage simple avec colliers de montage pour positionnement horizontal flexible

Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Remplacement de TL-D	lm	W	lm/W	K	Câblage traversant	Intensité variable	L x l x H mm	N° de commande EOC
Luminaire All-in, Multilumen 2 en 1, étanche, avec cache satiné, prismatique, commutable (PSU)									
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	NOUVEAU 1 x 36 W / 2 x 36 W	2.700 / 4.500*	18 / 32	150 / 141	4.000	Opt.**	-	1 215 x 80 x 76	500 198 99
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	NOUVEAU 1 x 58 W / 2 x 58 W	3.700 / 6.000*	25 / 43	148 / 140	4.000	Opt.**	-	1.515 x 80 x 76	500 204 99

* Configuration usine **Possible en option pour chaque produit (voir les informations dans les instructions de montage)

CoreLine Rampe lumineuse MultiLumen 3 en 1




- Rampe lumineuse polyvalente pour montage en pose apparente au plafond et au mur
- Haute efficacité: jusqu'à 137 lm/W
- Très longue durée de vie moyenne: 50.000 heures (L85); jusqu'à 100.000 heures (L70)
- Facile à monter grâce à la fixation à 2 points

Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Remplacement de T8	lm	W	lm/W	K	Câblage traversant	Intensité variable	L x l x H mm	N° de commande EOC
Rampe lumineuse All-in, MultiLumen 3 en 1, avec module de commande commutable (PSU)									
BN126C LED25-41-64S/840 PSU L1200 NOUVEAU	1 x 36 W / 2 x 36 W	2.500 / 4.100* / 6.400	19,0 / 30,0 / 48,0	132 / 137 / 133	4.000	-	-	1135 x 65 x 65	500 518 99
BN126C LED35-52-80S/840 PSU L1500 NOUVEAU	1 x 58 W / 2 x 58 W	3.500 / 5.200* / 8.000	24,5 / 38,0 / 59,0	138 / 137 / 136	4.000	-	-	1450 x 65 x 65	500 532 99

* Configuration usine

Applique murale LED CoreLine MultiColor/MultiLumen 6 en 1



- Applique murale et plafonnier ronde et anti-vandalisme pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
- Haute efficacité: 100 lm/W
- Durée de vie moyenne élevée: 50 000 heures (L85)
- Montage simple et rapide, avec possibilité de câblage supplémentaire

Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Remplacement de KLL	lm	W	lm/W	K	Câblage traversant	Intensité variable	Ø x H mm	N° de commande EOC
rond, Ø = 390 mm, All-in, MultiColor/MultiLumen 6 en 1, commutable (PSU), couleur du boîtier (WH), mini-commutateur intégré pour le réglage de 3 couleurs de lumière et de 2 flux lumineux									
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	2 x 18 W / 2 x 26 W	1.200 2.000*	12 20	100	2.700 3.000 4.000*	3 broches	-	390 x 85	528 796 99
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 x 26 W / 2 x 36 W	2.000 3.300*	20 33	100	2.700 3.000 4.000*	3 broches	-	390 x 85	528 802 99

* Configuration usine

Ledinaire All-in – pour vous et pour vos clients



- **Ajustement ultérieur** de l'effet lumineux, sans devoir acheter un nouveau luminaire.
- **Flexibilité éprouvée:** couleurs lumineuses ou flux lumineux réglables avec All-in.
- **Remplacement et mise à niveau:** Si différentes variantes du même luminaire sont en service, vous disposez toujours de celle qui convient.

CoreLine Plafonnier MultiLumen 3 en 1



- Plafonnier, compact, pour postes de travail
- Haute efficacité: jusqu'à 142 lm/W
- Très longue durée de vie moyenne: 50.000 heures (L85); 100.000 heures (L70)
- Montage simple et rapide grâce au QuickConnector

Caractéristiques techniques



Désignation du produit	Remplacement de T5/T8	lm	W	lm/W	K	UGR _R	D	L x l x H mm	N° de commande EOC
Plafonnier All-in, pour postes de travail (OC), MultiLumen 3 en 1, avec module de commande MultiLumen commutable (PSU) ou DALI réglable (PSD), longueur: 1 200 mm									
SM136V 315_375_435/840 PSU W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	-	1'200 x 200 x 69	512 320 00
SM136V 285_345_405/830 PSD W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	2.800/3.400*/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	19	DALI	1'200 x 200 x 69	512 344 00
SM136V 315_375_435/840 PSD W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	DALI	1'200 x 200 x 69	512 351 00
Plafonnier All-in, pour postes de travail (OC), MultiLumen 3 en 1, avec module de commande MultiLumen commutable (PSU) ou DALI réglable (PSD), longueur: 1 430 mm									
SM136V 315_375_435/840 PSU W20L150 OC	1 x 58/49 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	-	1.430 x 200 x 69	512 382 00
SM136V 285_345_405/830 PSD W20L150 OC	1 x 58/49 W	2.800/3.400*/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	19	DALI	1.430 x 200 x 69	512 399 00
SM136V 315_375_435/840 PSD W20L150 OC	1 x 58/49 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	DALI	1.430 x 200 x 69	512 405 00
Plafonnier, All-in, non adapté pour postes de travail (NOC), MultiLumen 3 en 1, avec module de commande MultiLumen commutable (PSU) ou DALI réglable (PSD), longueur: 1 200 mm									
SM136V 285_345_405/830 PSU W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	2.800/3.400*/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	25	-	1'200 x 200 x 69	512 306 00
SM136V 315_375_435/840 PSU W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	25	-	1'200 x 200 x 69	512 313 00
SM136V 315_375_435/840 PSD W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	25	DALI	1'200 x 200 x 69	512 337 00
Plafonnier, All-in, non adapté pour postes de travail (NOC), MultiLumen 3 en 1, avec module de commande MultiLumen commutable (PSU), longueur: 1 430 mm									
SM136V 285_345_405/830 PSU W20L150 NOC	1 x 58/49 W	2.800/3.400*/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	25	-	1.430 x 200 x 69	512 368 00
SM136V 315_375_435/840 PSU W20L150 NOC	1 x 58/49 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	25	-	1.430 x 200 x 69	512 375 00

Découvrez tous les produits CoreLine avec et sans All-in sur philips.com/coreline



Innovant



Installation facile



Haut de gamme

© 2023 Signify GmbH. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fournit aucune assurance ou garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations contenues dans ce document, et ne peut être tenu responsable des actes qui en résultent. Les informations contenues dans ce document ne sont pas considérées comme une offre et ne font pas partie d'une offre ou d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify.



Toutes les marques sont la propriété de Signify Holding ou de ses propriétaires respectifs. Mise à jour: 07/2023