

PHILIPS

Ledinaire

All-in

DE VRAIS
HÉROS
UNE VRAIE
QUALITÉ

Nouveau: Philips CoreLine All-in

Tout ce que vous devez prévoir pour votre prochain projet – un produit d'entrée de gamme économique.



All-in

Jusqu'à 3 articles dans un luminaire!



Multi
ColorTemp

3 couleurs
de lumière



Multi
Lumen

2 flux lumineux



Une
simple
commutation
suffit

Il suffit de sélectionner la couleur lumineuse et le flux lumineux pendant l'installation à l'aide de l'interrupteur

Vos avantages

- Parfait pour la rénovation et l'entretien: toujours le bon luminaire disponible
- Qualité Philips éprouvée avec 3 ans de garantie
- Durée de vie moyenne jusqu'à 50 000 heures (L80)
- Excellent rapport qualité-prix: des solutions idéales en entrée de gamme économique

Découvrez tous les luminaires Ledinaire All-in sur philips.com/ledinaire

Ledinaire Panel MultiColor 3 en 1



- Luminaire encastré carré pour postes de travail, pour plafonds modulaires de 625 mm
- Haute efficacité: 100 lm/W
- Durée de vie moyenne élevée: 50 000 heures (L80)
- Facile à installer une borne de connexion enfichable

Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Remplacement de T5/T8	lm	W	lm/W	K	UGR _r	Réglable	L x l x H mm	N° de commande EOC
Luminaire encastré carré, All-in, MultiColor 3 en 1, module 625, pour postes de travail, avec module de commande électronique commutable intégré (PSU), UGR _r 19 (OC)									
RC066B 34S/830_835_840 PSU VV62L62 OC	NOUVEAU 4 x 14/18 W	3.400	34	100	3.000 / 3.500 / 4.000 K*	19	-	620 x 620 x 35/61**	501 669 99

* Configuration usine

Luminaire étanche Ledinaire Classic MultiLumen 2 en 1



- Luminaire étanche robuste et compact
- Hocheffizient: bis zu 137 lm/W
- Durée de vie moyenne élevée: 50 000 heures (L75)
- Montage simple avec colliers de montage pour positionnement horizontal flexible

Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Remplacement de T8	lm	W	lm/W	K	Câblage traversant	Réglable	L x l x H mm	N° de commande EOC
Luminaire étanche, All-in, MultiLumen 2 en 1, commutable (PSU), luminaire unique ou à câblage traversant intégré (TW1)									
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	NOUVEAU 1 x 36 W / 2 x 36 W	2.900 / 4.800*	23 / 42	126 / 114	4.000	-	-	1207 x 71 x 74	500 211 99
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	NOUVEAU 1 x 36 W / 2 x 36 W	2.900 / 4.800*	30 / 53	137 / 128	4.000	3 broches	-	1214 x 71 x 74	500 235 99
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	NOUVEAU 1 x 58/49 W / 2 x 58/49 W	4.100 / 6.800*	23 / 42	126 / 114	4.000	-	-	1507 x 71 x 74	500 228 99
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	NOUVEAU 1 x 58/49 W / 2 x 58/49 W	4.100 / 6.800*	30 / 53	137 / 128	4.000	3 broches	-	1514 x 71 x 74	500 242 99

* Configuration usine

Ledinaire Slim Downlight MultiColor 3 en 1



- Downlight ronde très plate en deux dimensions
- Haute efficacité: jusqu'à 105 lm/W
- Durée de vie moyenne élevée: 50 000 heures (L80)
- Montage facile grâce au module de commande intégré et à la borne de connexion

Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Remplacement de KLL	lm	W	lm/W	K	Réglable	Ø mm	L x l x H mm	N° de commande EOC
Variante encastrée, All-in, MultiColor 3 en 1, ronde, commutable									
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W 220-240V D150 RD	2 x 18 W	1.200	12,0	100	3.000/ 4.000*/ 6.500	-	150-155	175 x 175 x 45	464 438 00
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W 220-240V D200 RD	2 x 26 W	2.000	19,0	105	3.000/ 4.000*/ 6.500	-	200-205	225 x 225 x 45	464 452 00

* Configuration usine

Ledinaire All-in – pour vous et pour vos clients



- **Ajustement ultérieur:**
Si l'utilisateur de l'installation n'est pas satisfait de l'effet lumineux immédiatement après l'installation, l'employeur peut, si nécessaire, adapter le réglage dans certaines pièces sans devoir acheter un nouveau luminaire.
- **Flexibilité éprouvée:**
Tout comme le client final pouvait choisir la couleur de la lumière ou le flux lumineux (pour les T5) en choisissant un tube pour les luminaires conventionnels, All-in permet également d'adapter un luminaire à LED.
- **Pièces de rechange & mise à niveau:**
Si différentes variantes du même luminaire sont en service, la gamme All-in permet de disposer du luminaire qui convient pour un remplacement ou une mise à niveau.



Découvrez tous les produits Ledinaire avec et sans All-in
sur philips.com/ledinaire



Éprouvé



Fiable



Bon marché

© 2023 Signify GmbH. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fournit aucune assurance ou garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations contenues dans ce document, et ne peut être tenu responsable des actes qui en résultent. Les informations contenues dans ce document ne sont pas considérées comme une offre et ne font pas partie d'une offre ou d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify.



Toutes les marques sont la propriété de Signify Holding ou de ses propriétaires respectifs. Mise à jour: 07/2023