

PHILIPS

Products

LE VRAI
PRO
CHOISIT
LA VRAIE
QUALITÉ

Catalogue Philips Lighting


Lampes et tubes LED

Lampes LED. Bulbs

1 janvier 2020
Produits et prix – BeLux


'20

Ampoules LED décoratives



Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.


- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Rendu des couleurs élevé (CRI > 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni aucune autre substance dangereuse



Product	D	C
LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	127	168



Product	D	C
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	64	148




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	200	286
LED giant E27 G200 VIN D + rosegold CORD	200	286
LED giant E27 G200 modern D + black CORD	200	286



LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	65	273




LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D




LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D



LEDClassic 50W G93 E27
2200K GOLD D




Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112	142




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	160	293



LEDClassic 50W G120
E27 2700K CM D



Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95	142



Product	D	C
LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	60	104



LED classic-giant 40W
E27 G200 GOLD DIM




CLA LEDBulb D 8-50W
A60 E27 822 GOLD



CLA LEDBulb D 8-50W
G120 E27 822 GOLD



LED giant 25W E27 A160
4000K smoky D



Product	D	C
LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	202	188

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
57571000	CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	6	12.60€
70926900	LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	4	9.95€
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	6	21.45€
80347900	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	2	41.20€
80349300	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	2	37.05€
80351600	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	2	33.05€
81435200	CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD	6	12.60€
81437600	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD	6	15.00€
81506900	LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D	2	41.20€
81510600	LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	2	37.05€
81512000	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D	2	33.05€
84154900	CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD	10	11.30€
59337700	LEDClassic 50W G93 E27 2200K GOLD D	4	14.90€
59341400	LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D	4	16.55€
59349000	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	4	16.40€
59351300	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	4	42.85€
59353700	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	4	17.35€

Accessoire



Ce cordon Philips combine un cordon en tissu et une douille en métal avec une finition mate. Associez le cordon à une ampoule LED E27 de la gamme vintage, moderne ou classique de Philips pour créer une ambiance chaleureuse et habiller votre intérieur

- Longueur du cordon réglable



- Douille en métal avec finition mate
- Cordon recouvert de tissu
- Décore votre intérieur



CORD/modern/E27/black
1CT EU



CORD/classic/E27/gold
1CT EU



CORD/VIN/E27/rose gold
1CT EU

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	4	20.65€
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU	4	20.65€
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU	4	20.65€

MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable



Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W,12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.

- 100% interchangeables avec les lampes à incandescence
- Faible dégagement de chaleur
- Ne contient pas de mercure et répond à toutes les réglementations européennes en vigueur




- 80% d'économies d'énergie
 - MASTER LEDbulb 13W en remplacement des lampes à incandescence 75 W
 - MASTER LEDbulb 12W en remplacement des lampes à incandescence 60 W
 - MASTER LEDbulb 8W en remplacement des lampes à incandescence 40 W
 - Faibles coûts de maintenance grâce à une très longue durée de vie moyenne : 25 000 heures
 - Bonne qualité de lumière : IRC>80
 - Système de diffusion unique sur le marché
 - Gradation possible avec certains variateurs
 - Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
 - Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
 - Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights
-



MASTER LED bulb DT
5.5-40WE27 927-922
A60FR

Product

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL



Product

MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR


D C
60 110



Product

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL


D C
60 110



Product

MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

D C
77 142



Product

MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

D C
77 142

MASTERLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR

D C
77 142



MASTER LEDbulb DT 11-
75W A67 E27 827 FR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	10	8.00€
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	10	11.75€
55551400	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	6	16.30€
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	10	10.10€
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	10	13.65€
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	10	16.00€
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	10	25.00€

Lampes LED à filament classiques




Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.


- Economies d'énergie d'environ 90%
- Très grande longévité, ce qui réduit la fréquence de remplacement
- Remplacement aisé des ampoules classiques traditionnelles
- Conception à la forme classique
- Conçu pour être vu : belle apparence, allumé comme éteint
- Tenue parfaite et finition de première qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé, gage de couleurs vives
- Respectueux de l'environnement : ne contient ni mercure ni autres substances dangereuses



CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL




Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL	64	143




Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	95	140




CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	60	104
CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL	60	104




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	95	140
CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	95	137



Product	D	C
LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM	94	367



CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL	32	141




CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60	104




CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C	64	140




CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL




Product	D	C
LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	200	293




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60	104
CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT	60	104




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64	140
CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	64	140
CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	64	140




Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CR190 A60 CL	60	106
CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CR190 A60 CL	60	106



Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CR190 G93 CL	95	141




Product	D	C
LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	125	177
LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125	177



Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	60	104



LEDClassic 60W G120
E27 2700K CL D



Product	D	C
LED double layers 25W E27 smoky DIM	200	293




CLA LEDBulb D 12-100W
A67 E27 827 CL

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	10	6.75€
70940500	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	10	7.55€
70944300	CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL	10	8.10€
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	10	7.30€
74261700	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	10	12.00€
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	10	8.80€
81425300	CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	6	10.00€
81427700	CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	6	10.75€
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	6	11.15€
81431400	CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	6	12.80€
80631900	CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL	6	24.80€
63086700	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL	10	5.60€
59339100	LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D	4	15.70€
64612700	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL	10	14.50€
64616500	CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL	10	12.50€
64652300	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL	6	14.50€
64656100	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 G93 CL	6	18.70€
64908100	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	10	10.80€
70424700	CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CLICT	10	10.80€
64910400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	10	14.40€
70412400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL	10	14.40€
66658300	LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM	2	57.85€
66660600	LED double layers 25W E27 smoky DIM	2	53.75€
66662000	LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	2	45.45€
68654300	CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	6	14.30€
68656700	CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C	6	16.10€
68658100	CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL	6	16.10€

CorePro LEDbulb



Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.


- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

- Installation aisée dans les supports E27 et B22 actuels
- Durée de vie de 15 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses





Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	68	132



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2	114,3
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2	114,3



CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827



CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	60	110
CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	60	110



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60	110



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60	110



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60	110

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	10	10.80€
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	10	6.50€
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	10	7.40€
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	10	6.50€
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	10	7.40€
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	10	10.80€
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	10	10.40€
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	10	10.40€
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10	5.50€
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10	6.50€
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	10	16.30€
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	10	7.55€
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	10	10.10€
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	10	13.80€
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	10	16.30€



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be