

PHILIPS

Products

**LE VRAI
PRO**
CHOISIT
LA VRAIE
QUALITÉ



Catalogue Philips Lighting

Lampes et tubes conventionnels
Lampes incandescence

1 octobre 2019
Produits et prix – BeLux

'19

Déco Tubulaire



Lampe tubulaire claire

- Give brilliant and decorative lighting effects
- Ideal for creating a comfortable and relaxing ambience
- Toutes positions de fonctionnement



Product	D (max)	C (max)
Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	17	54

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
25008750	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	100	7.35€

Standard Très bas voltage



Lampe claire pour tensions 24V

- Provide the perfect light for dramatic accents and display lighting as well as general lighting in a variety of applications
- Gas-filled lamp has a clear glass are ideally suited for remote, isolated areas where energy has to be supplied by private generating plants, batteries or other low-voltage sources
- Used when brilliance is an advantage
- Toutes positions de fonctionnement



Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60	107,5
Standard ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT	60	107,5
Standard ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	60	107,5
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60	107,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	120	6.60€
09015784	STAN ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT	120	7.35€
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	20	7.35€
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	20	6.60€

Lampe Tubulaire pour four



Lampe claire

- Adaptée à une utilisation à haute température (jusqu'à 300°C)
- Filament spiralé
- Haute résistance



Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25	57



Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22	49

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	100	6.90€

Lampe Tubulaire pour réfrigérateur



Lampe compacte avec ampoule en verre clair

- Longue durée de vie dans les réfrigérateurs et les congélateurs
- Filament renforcé



Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	25	57

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
03851705	App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	1	5,90€

Lampe pour machine à coudre



Lampe à incandescence tubulaire

- Longue durée de vie sur les machines à coudre
- Filament renforcé
- Bonne résistance aux vibrations



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	22	49



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22	52

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	100	7.35€
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	100	7.35€



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be