


PHILIPS

Products

**LE VRAI
PRO**
CHOISIT
LA VRAIE
QUALITÉ



Catalogue Philips Lighting

Lampes et tubes LED
Lampes LED Flammes et Sphériques

1 octobre 2019
Produits et prix – BeLux

'19

Lampes flammes et lustres LED décoratives



Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elles permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni aucune autre substance dangereuse



Product	D	C
CLA LED Luster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	45	80




Product	D	C
CLA LED Candle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	35	99



Product	D	C
CLA LED Candle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	35	103



Product	D	C
CLA LED Candle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	35	129



Product	D	C
CLA LED Luster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	45	85

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
76749800	CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	10	13.50€
81439000	CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	10	8.80€
81441300	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	10	8.80€
81443700	CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	10	8.80€
81567000	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	10	8.80€

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques




Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques



- Conception vintage avec forme classique
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni d'autres substances dangereuses



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	45	82



CLA LEDLuster D 5-40W
P45 E14 827 CL



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35	97



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45	85



Product	D	C
CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	35	103



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	45	80



Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35	129



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	35	97




CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	35	123



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45	78




CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Product	D	C
LED classic 50W G120 E27 2200K GOLD 1PF	120	168



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45	82



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45	80

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
57407200	CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	10	6.40€
57409600	CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	10	6.40€
57411900	CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	10	6.40€
57413300	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	10	6.40€
57415700	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	10	6.40€
70980100	CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	10	5.50€
70982500	CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	10	8.10€
70986300	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	10	7.10€
70988700	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	10	7.10€
70990000	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	10	7.00€
70992400	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	10	8.10€
70996200	CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	10	8.10€
80853500	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	10	8.05€
80971600	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	10	8.05€
80973000	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	10	8.05€

MASTER LEDcandle



Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

- Lumière blanche chaude étincelante
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

- Interchangeable avec les supports existants à douille E14 ou B22
- Durée de vie de 25 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses





Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40	127



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38	112



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50	111



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48	95
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48	95



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48	93
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48	93

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	10	6.08€
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	10	8.35€
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	10	8.85€
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	10	6.08€
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	10	8.35€
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	10	6.08€
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	10	8.35€
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	10	6.08€
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	10	8.35€
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	10	8.35€
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	10	8.85€

CorePro LEDcandle



La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses





Product	D	C
Corepro Lustré ND 4-25W E14 827 P45 CL	45	88
Corepro lustré ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45	88
CorePro lustré ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45	88



CorePro LEDcandle ND
4-25W E14 827 B35 FR



Product	D	C
Corepro Lustré ND 4-25W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustré ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustré ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45	87



CorePro lustré ND 4-25W
E14 827 P45 FR



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38	114



Product	D	C
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35	106
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35	106



Product	D	C
CorePro lustré ND 7-60W E14 827 P48 FR	48	95



CorePro lustré ND 7-60W
E27 827 P48 FR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	10	6.60€
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	10	7.20€
50759900	Corepro Lustré ND 4-25W E14 827 P45 CL	10	6.60€
45483100	Corepro lustré ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	10	7.20€
50767400	Corepro Lustré ND 4-25W E27 827 P45 CL	10	6.60€
50763600	Corepro Lustré ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	10	7.20€
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	10	6.60€
78703700	CorePro lustré ND 4-25W E14 827 P45 FR	10	6.60€
47489100	CorePro lustré ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	10	7.20€
78705100	CorePro lustré ND 4-25W E27 827 P45 FR	10	6.60€
50765000	Corepro Lustré ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	10	7.20€
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	10	11.10€
70301400	CorePro lustré ND 7-60W E14 827 P48 FR	10	11.10€
70303800	CorePro lustré ND 7-60W E27 827 P48 FR	10	11.10€



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be