


PHILIPS

Products

**LE VRAI
PRO**
CHOISIT
LA VRAIE
QUALITÉ



Catalogue Philips Lighting

Lampes et tubes LED
Tubes LED

1 octobre 2019
Produits et prix – BeLux

'19

Master Value LEDtube T8



En tant que solution LED hautes performances, le tube LED Master Value de qualité professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 à l'aide d'un ballast EM ou pour une installation directe sur le secteur. Ce produit offre un effet lumineux uniforme pour tout l'éclairage général, ainsi qu'une efficacité énergétique immédiate, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Faible consommation d'énergie
- Coût de maintenance réduit et plus longue durée de vie par rapport aux lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED, avec une solution rénovation Plug & Play
- Effet lumineux uniforme
- Construction robuste
- Compatible avec la technologie d'éclairage conventionnelle
- Installation aisée
- Efficacité énergétique élevée



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20,5W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20,5W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9

MAS LEDtube VLE
1500mm HO 20W 830 T8

MAS LEDtube VLE
1200mm HO 14W 830 T8

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	10	11,45€
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	10	11,45€
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	10	11,45€
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	10	16,30€
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	10	16,30€
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	10	16,30€
64697400	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	10	18,50€
64699800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	10	18,50€
64701800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	10	18,50€
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	10	18,90€
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	10	18,90€
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	10	18,90€
64703200	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	10	25,20€
64705600	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	10	25,20€
64707000	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	10	25,20€

CorePro LED tube Universal T8



Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'adapte directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de transporter un double stock de produits ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser l'énergie et réduire l'investissement.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED ; produit et processus d'installation totalement sûrs
- Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	10	32.50€
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	10	32.50€
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	10	32.50€
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	10	37.50€
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	10	37.50€
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	10	37.50€

T5 direct 230V



Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s'installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED ; produit et processus d'installation totalement sûrs
- Remplacement des lampes T5 actuelles. Fonctionne sur secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
81921000	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	10	51,00€
81923400	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	10	51,00€
81925800	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	10	51,00€
81929600	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	10	51,00€
81931900	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	10	51,00€
81933300	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	10	51,00€

MASTER LEDtube Universel T8



Le nouveau tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED, grâce à un produit et un processus d'installation totalement sûrs
- Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universel 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universel 1200mm UO 16W840 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universel 1200mm UO 16W865 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universel 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universel 1500mm UO 24W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universel 1500mm UO 24W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
72853600	Master LEDtube Universel 1200mm UO 16W830 T8	10	39.00€
70537700	Master LEDtube Universel 1200mm UO 16W840 T8	10	39.00€
70539100	Master LEDtube Universel 1200mm UO 16W865 T8	10	39.00€
72851200	Master LEDtube Universel 1500mm UO 24W830 T8	10	43.40€
70533900	Master LEDtube Universel 1500mm UO 24W840 T8	10	43.40€
70535300	Master LEDtube Universel 1500mm UO 24W865 T8	10	43.40€

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5




La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 est la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED, avec une procédure d'installation 100 % sûre
- Remplacement des lampes T5 existantes sur les installations avec ballast HF
- Compatibilité HF : ne nécessitant aucun recâblage et permettant de changer les ballasts en toute simplicité, la solution InstantFit fonctionne avec des ballasts électroniques à haute fréquence, facilitant les méthodes d'installation et les rendant plus sûres
- Sécurité de la broche électronique : les produits Philips permettent de toucher l'autre embout en toute sécurité lorsqu'on installe le tube. Le ballast intégré est également isolé de manière sûre des éléments susceptibles d'être touchés. Les tubes LED Philips satisfont à toutes les exigences des normes UL et IEC en matière de sécurité des broches.



MAS LEDtube HF
600mm HE 8W 830 T5



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
68552500	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	10	41.40€
68554900	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	10	41.40€
68556300	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	10	41.40€
70527800	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	10	43.35€
70529200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	10	43.35€
70531500	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	10	43.35€
70599500	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	10	51.20€
70603900	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	10	51.20€
70605300	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	10	51.20€
74323200	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	10	21.40€
74325600	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	10	21.40€
74327000	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	10	21.40€
74329400	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	10	31.50€
74331700	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	10	31.50€
74333100	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	10	31.50€
74335500	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	10	33.90€
74337900	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	10	33.90€
74339300	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	10	33.90€

MASTER LEDtube EM/Mains



La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre
- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast EM
- Fonctions de sécurité complètes et dispositif de sécurité Protecteur EM
- Pas de mercure
- -






MAS LEDtube 1200mm
UE 14.5W 840 T8



MAS LEDtube 900mm
HO 12W 840 T8




MAS LEDtube 1200mm
HO 12.5W 830 T8




Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3	21.5	34.5



MAS LEDtube Sensor
1200mm HO 16.5W840
T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8	25,78	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8	28	1199,4	1206,5	1213,6
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2



MAS LEDtube 900mm
8.5W833 T8 FOOD

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
64721600	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	10	20.40€
64723000	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	10	20.40€
64725400	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	10	20.40€
64727800	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	10	28.00€
64729200	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	10	28.00€
64731500	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	10	28.00€
68708600	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	10	15.90€
68710900	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	10	15.90€
69747400	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	10	12.70€
69749800	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	10	12.70€
69751100	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	10	12.70€
76393300	MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	10	46.30€
73150500	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	10	25.10€
73152900	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	10	25.10€
73154300	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	10	33.70€
73156700	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	10	33.70€
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	40	1.25€
76391900	MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	10	43.35€
76395700	MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	10	51.20€
80602900	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	10	35.50€
80604300	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	10	35.50€
80606700	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	10	39.50€
80608100	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	10	39.50€
59235600	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	10	18.10€
59237000	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	10	18.10€
59239400	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	10	18.10€
59241700	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	10	21.00€
59243100	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	10	21.00€
59245500	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	10	21.00€

CorePro LEDtube EM/Mains



Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Des coûts d'éclairage réduits au minimum
- Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie LED



- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie plus de 2 fois supérieure à celle des tubes fluorescents
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast électromagnétique (EM)
- -



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
71091300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	10	13.50€
71095100	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	10	13.50€
71103300	CorePro LEDtube 600mm 8W840	10	8.40€
71105700	CorePro LEDtube 600mm 8W865	10	8.40€
71107100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	10	10.20€
71109500	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	10	10.20€
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	10	12.75€
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	10	15.25€

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8



Le Philips MasterConnect LEDtube EM/Secteur T8 signifie une mise à niveau aisée vers un système d'éclairage connecté. Sa technologie de réseau maillé 2,4 GHz lui permet de s'intégrer sans fil avec plusieurs appareils de contrôle, tels que des détecteurs et des interrupteurs. Résultat : encore plus d'économies et une flexibilité accrue dans votre espace. Du fait de la gradation, de la détection de présence ou de la prise en compte de la lumière du jour, les lampes permettent de réaliser au moins 50 % d'économie, grâce à la technologie MasterConnect.

- 50 % d'économie par rapport aux lampes traditionnelles, plus 20 à 40 % supplémentaires grâce aux commandes avancées
- Marche/arrêt, gradation et création de scénarios pour encourager la productivité et le confort des utilisateurs
- Solution d'éclairage flexible pour répondre aux besoins dynamiques dans l'espace
- Remplacement des lampes fluorescentes existantes sur les installations avec ballast EM
- Performances d'éclairage supérieures pendant 50 000 heures
- Mise en service et (re)configuration aisées
- Communication sans fil fiable et sécurisée au sein du réseau maillé 2,4 GHz



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
77342000	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	10	50,00€
77344400	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	10	50,00€
77346800	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	10	50,00€
77348200	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	10	65,00€
77350500	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	10	65,00€
77352900	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	10	65,00€

MASTER LEDtube InstantFit HF




La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre
- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast HF
- Pas de mercure
- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,0	1205,0	1212,0
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9

MASTER LEDtube HF
1200mm HO 14W840 T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
56616900	MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	10	60.00€
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	10	24.60€
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	10	24.60€
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	10	24.60€
68754300	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	10	30.68€
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	10	30.68€
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	10	30.68€
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	10	27.90€
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	10	27.90€
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	10	27.90€
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	10	35.45€
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	10	35.45€
68806900	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	10	35.45€
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	10	27.60€
74355300	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	10	27.60€
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	10	27.60€

CorePro LEDtube InstantFit HF



Le tube LED CorePro LEDtube InstantFit HF est une solution LED abordable qui convient pour remplacer les lampes T8 fluorescentes. Il crée un effet lumineux naturel à utiliser dans les applications d'éclairage générale et permet des économies d'énergie instantanées, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Coûts d'exploitation réduits
- Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie d'éclairage LED



- Efficacité énergétique élevée
- Longue durée de vie
- Installation aisée ; remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast électronique (HF)
- Facteur de forme conventionnel adaptable aux luminaires actuels
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9	28	589,8	595,7	604
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9	28	589,8	595,7	604

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	10	18,00€
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	10	18,00€



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be