

**PHILIPS**

Products

VAKMAN  
SCHAP  
INNOVATIE

# Catalogue Philips Lighting

LED lampen en buizen

LED-ballonlampen

1 januari 2020

Producten en prijzen – BeLux

'20






# Decoratieve LED-lampen



De nieuwe Philips Deco-collectie lichtbronnen transformeert uw ruimte met een perfecte melange van (warm) wit licht in een gastvrije verblijfsruimte. Door zijn superieure levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u van zacht en gelijkmatig verdeeld licht in een trendy en stijlvolle sfeer.


- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen.
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud sterk vermindert.
- Circa 90% energiebesparing.
- Kwalitatief hoogwaardige afwerking waardoor deze perfect past in decoratieve toepassingen.
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen.



Product	D	C
LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	127	168



Product	D	C
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	64	148




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	200	286
LED giant E27 G200 VIN D + rosegold CORD	200	286
LED giant E27 G200 modern D + black CORD	200	286



LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	65	273




LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D




LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D



LEDClassic 50W G93 E27  
2200K GOLD D




Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112	142




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	160	293



LEDClassic 50W G120  
E27 2700K CM D



Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95	142



Product	D	C
LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	60	104



LED classic-giant 40W  
E27 G200 GOLD DIM




CLA LEDBulb D 8-50W  
A60 E27 822 GOLD



CLA LEDBulb D 8-50W  
G120 E27 822 GOLD



LED giant 25W E27 A160  
4000K smoky D



Product	D	C
LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	202	188

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
57571000	CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	6	12.60€
70926900	LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	4	9.95€
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	6	21.45€
80347900	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	2	41.20€
80349300	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	2	37.05€
80351600	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	2	33.05€
81435200	CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD	6	12.60€
81437600	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD	6	15.00€
81506900	LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D	2	41.20€
81510600	LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	2	37.05€
81512000	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D	2	33.05€
84154900	CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD	10	11.30€
59337700	LEDClassic 50W G93 E27 2200K GOLD D	4	14.90€
59341400	LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D	4	16.55€
59349000	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	4	16.40€
59351300	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	4	42.85€
59353700	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	4	17.35€



# Accessoires



Dit Philips-snoer heeft een stoffen bekleding en metalen aansluitbus met matte afwerking om sfeer te brengen in uw leefruimte. Gecombineerd met een E27 LED-lamp uit de Philips vintage, moderne of klassieke serie om de look compleet te maken.

- Materiaal van hoge kwaliteit
- Aanpasbare snoerlengte

- Metalen aansluitbus met matte afwerking
- Snoer met stoffen bekleding
- Ambiance en styling



CORD/modern/E27/black  
1CT EU



CORD/classic/E27/gold  
1CT EU



CORD/VIN/E27/rose gold  
1CT EU

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	4	20.65€
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU	4	20.65€
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU	4	20.65€

# MASTER LEDbulb

---



- Eenvoudige vervanging en verduurzaming, ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen.
- Uniek ontwerp en lichteffect dat de lichtkwaliteit van gloeilampen nabootst.
- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met traditionele gloeilampen.



Het Philips MASTER LEDbulb assortiment levert een dimbaar gloei-effect voor een gastvrije, warme ambiance, wat het ideaal geschikt maakt voor algemene verlichtingstoepassingen in de horeca. De unieke vormgeving straalt warm licht uit in alle richtingen, waardoor de Philips MASTER LEDbulb een echt alternatief voor gloeilampen is. Dit assortiment is met name geschikt voor openbare ruimten zoals gangen, hallen en trappenhuisen waar het licht altijd aan is. De Philips MASTER LEDbulb is compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en is ontworpen als retrofitvervanger voor gloeilampen. De Philips MASTER LEDbulb levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit. De Philips MASTER LEDbulb kan samen met de meest gangbare dimmers worden gebruikt, wat verdere verhoging van het rendement mogelijk maakt en tegelijk helpt bij het scheppen van de gewenste sfeer.

- Dimbaar assortiment dat compatibel is met een uitgebreide reeks dimmers.
  - Door het geleidelijk kunnen dimmen kan het LED lichtniveau teruggebracht worden naar de warme tinten van traditionele lampen.
  - Hoge kleurweergave-index (CRI 90)
  - UV- en IR-stralingsvrij licht
  - Levensduur van 25.000 uur
  - Bereik omgevingstemperatuur: tussen -20° C and 45° C
  - Alleen toe te passen in droge ruimten en in armaturen waarbij de lamphouders 10 mm vrije ruimte hebben.
  - Niet bedoeld voor gebruik in nood- of uitgangsverlichting.
-



MASTER LED bulb DT  
5.5-40WE27 927-922  
A60FR



**Product**  
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL



**Product**  
MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

D	C
60	110




**Product**  
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

D	C
60	110

MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR

D	C
70.6	137.2




**Product**  
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

D	C
77	142



MASTER LEDbulb DT 15-  
100W A67 E27 827 FR



**Product**  
MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

D	C
77	142

MASTERLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR

D	C
77	142

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	10	8.00€
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	10	11.75€
55555200	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	6	16.80€
55551400	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	6	16.30€
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	10	10.10€
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	10	13.65€
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	10	16.00€
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	10	25.00€



# Klassieke LED-gloeidraadlampen



De Classic LED-gloeidraadlampen, met legendarisch design, koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen


- Zeer lange levensduur, minder vervangingen.
- Eenvoudige vervanging van klassieke, traditionele lampen.
- Tot ongeveer 90% energiebesparing




- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI > 80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen



CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL




Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CR190 ST64 CL	64	143




Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	95	140




CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	60	104
CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL	60	104




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	95	140
CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	95	137



Product	D	C
LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM	94	367



CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL	32	141




CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60	104




CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C	64	140




CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL




Product	D	C
LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	200	293




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60	104
CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL ICT	60	104




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64	140
CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	64	140
CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	64	140




Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CR190 A60 CL	60	106
CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CR190 A60 CL	60	106



Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CR190 G93 CL	95	141




Product	D	C
LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	125	177
LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125	177



<b>Product</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	60	104



LEDClassic 60W G120  
E27 2700K CL D



<b>Product</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
LED double layers 25W E27 smoky DIM	200	293



CLA LEDBulb D 12-100W  
A67 E27 827 CL

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	10	6.75€
70940500	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	10	7.55€
70944300	CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL	10	8.10€
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	10	7.30€
74261700	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	10	12.00€
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	10	8.80€
81425300	CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	6	10.00€
81427700	CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	6	10.75€
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	6	11.15€
81431400	CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	6	12.80€
80631900	CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL	6	24.80€
63086700	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL	10	5.60€
59339100	LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D	4	15.70€
64612700	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL	10	14.50€
64616500	CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL	10	12.50€
64652300	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL	6	14.50€
64656100	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 G93 CL	6	18.70€
64908100	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	10	10.80€
70424700	CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT	10	10.80€
64910400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	10	14.40€
70412400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL	10	14.40€
66658300	LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM	2	57.85€
66660600	LED double layers 25W E27 smoky DIM	2	53.75€
66662000	LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	2	45.45€
68654300	CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	6	14.30€
68656700	CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C	6	16.10€
68658100	CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL	6	16.10€



# CorePro LED lampen

---



- Uitstekende vervanger van uw gloeilampen.
- Tot 80% energiebesparing.
- Lagere onderhoudskosten.




Philips CorePro LED-lampen zijn ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen. Deze reeks LEDlampen leveren enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten. Philips CorePro LEDbulbs zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27 lamphouder en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanger van uw gloeilampen.

- Eenvoudige retrofit met bestaande E27 lamphouders
  - Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
  - Levensduur van 15.000 uur
  - Beschikbaar in 2700 K, 3000 K, 4000 K en 6500 K
  - UV- en IR-stralingsvrij licht
  - Kleurtemperatuur: Warm white (2700 K)
  - Levensduur: 15.000 uur
  - Dimbaar: niet-dimbaar (behalve de R50 spot)
  - Algemene informatie: UV- en IR-vrij licht voor minder warmte en bescherming van warmtegevoelige objecten
-



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	68	132



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2	114,3
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2	114,3



CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827



CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	60	110
CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	60	110



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60	110



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60	110



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60	110

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	10	10.80€
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	10	6.50€
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	10	7.40€
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	10	6.50€
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	10	7.40€
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	10	10.80€
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	10	10.40€
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	10	10.40€
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10	5.50€
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10	6.50€
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	10	16.30€
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	10	7.55€
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	10	10.10€
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	10	13.80€
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	10	16.30€



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)