



**PHILIPS**

Products

**VAKMAN  
SCHAP**  
INNOVATIE

# Catalogue Philips Lighting

Lichtregelapparatuur  
Stand-alone sensoren

1 januari 2020  
Producten en prijzen – BeLux

'20



# OccuSwitch




De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m<sup>2</sup>. Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

- Energiebesparingen tot 30% en goede terugverdientijd
- Werkt met nagenoeg alle types lampen en armaturen
- Gemakkelijk te installeren, maakt zelfs snellere installatie mogelijk met optionele Wieland-connectors.
- OccuSwitch heeft een slimme timer die de vertragsduur verlengt met 10 minuten indien kort na uitschakelen een beweging wordt gedetecteerd, ervan uitgaande dat de ruimte nog in gebruik is maar met zeer weinig bewegingen
- De OccuSwitch heeft een intrekbaar scherm dat gebruikt kan worden voor het afschermen van ruimten, bijv. gangen naast de ruimte die door de OccuSwitch wordt geregeld



#### Product

LRH1070/00 Sensr Surface Box



#### Product

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                | MOQ | Richtprijs |
|----------|--------------------------------|-----|------------|
| 73138499 | LRM1070/00 Sensr Mov Det St    | 1   | 115.00€    |
| 73140799 | LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir | 1   | 153.00€    |
| 73143899 | LRH1070/00 Sensr Surface Box   | 1   | 15.70€     |

# OccuSwitch DALI



- Energiebesparingen tot 55% en goede totale exploitatiekosten
- Voegt comfort toe aan lokale regeling
- Gemakkelijk te gebruiken (werkt recht uit de doos) maar ook gemakkelijk aan te passen aan specifieke toepassingen of gebruikseisen
- Geavanceerde aanwezigheids- en daglichtafhankelijke regeling met afzonderlijke algoritmen voor venster- en gangzijde
- Intrekbaar scherm dat gebruikt kan worden voor het afschermen van ruimten, bijv. gangen naast de ruimte die door de OccuSwitch DALI wordt geregeld
- Drukknopinterface voor het gebruiken van standaard bedrade schakelaars
- Energie-indicator toont het relatieve energieverbruik
- BMS-uitvoering werkt via de DALI-interface samen met nagenoeg elk gebouwbeheersysteem



LCC2070/00 Cable Basic



## Product

LRM2070/10 Basic



## Product

LRH2070/00 Surface Box

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding            | MOQ | Richtprijs |
|----------|----------------------------|-----|------------|
| 73230599 | LRM2070/10 Basic           | 1   | 135.00€    |
| 73234399 | LRM2080/10 Advanced        | 1   | 161.00€    |
| 73236799 | LRM2090/20 BMS             | 1   | 191.00€    |
| 73248099 | LCC2070/00 Cable Basic     | 1   | 47.80€     |
| 73250399 | LCC2080/00 Cable Adv + BMS | 1   | 47.80€     |
| 73252799 | LRH2070/00 Surface Box     | 1   | 18.00€     |



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)