

PHILIPS

Products

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE



Catalogue Philips Lighting

Conventionele lampen en buizen
Compacte HID lampen

1 oktober 2019
Producten en prijzen – BeLux


'19

MASTERColour CDM-T Elite



Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Laagste totale gebruikskosten door hoog energierendement (hetzelfde licht, minder energie of dezelfde energie, meer licht) en lange levensduur
- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement met weergaloos lumenbehoud
- Stabiele kleurprestaties gedurende de levensduur
- UV-blokkerend glas
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 en 70 W mogen ook gebruikt worden met een elektromagnetisch VSA.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.




Product	D (max)	O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20	9	55	57 56



MASTERColour CDM-T
Elite 100W/930 G12
1CT/12




MASTERColour CDM-T
Elite 70W/930 G12 1CT/12



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20	7,1	55	57 56
MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20	6	55	57 56
MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20	5,2	55	57 56
MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20	7,75	55	57 56



Product	D (max)	D O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20	4	55	57 56



MasterC CDM-T Elite
35W/930 G12 1CT/12

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	12	38,95€
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	12	37,10€
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	12	37,10€
87169200	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	12	37,10€
87156200	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12:1CT/12	12	34,60€
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	12	33,40€
16364000	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	12	35,05€
91141100	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	12	33,40€
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	12	35,05€

MASTERColour CDM-T



Serie compacte gasontladinglampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten


- Stabiele kleur gedurende de gehele levensduur
- Lage gebruikskosten dankzij hoog lamprendement
- Lange levensduur vergeleken met gloei- en halogeen- en zelfs traditionele kwarts metaalhalogenidelampen
- Warmwitte (3000K) of helderwitte (4200K) kleurindruk
- Goede (3000K: $R_{a} > 80$) tot uitstekende (4200K: $R_{a} > 90$) kleurweergave
- Hoge bundelintensiteit dankzij kleine axiale ontladingsboog en compacte lampafmetingen
- Universele brandstand
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's, behalve de 35 W/942- en 20 W-lampen, die gebruikt moeten worden met elektronische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.




MASTERColour CDM-T
150W/830 G12 1CT



MASTERColour CDM-T
35W/830 G12 1CT/12



Product	D (max)	D O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 0,75 in 7	55	57 56	103
MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 0,75 in 6	55	57 56	103
MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 0,75 in 5	55	57 56	103
MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 0,75 in 8	55	57 56	110



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	25 12,3	71,5	73,5 72,5	135
MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25 12,3	71,5	73,5 72,5	135

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	12	31.15€
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	12	32.70€
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	12	31.15€
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	12	32.70€
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	12	31.15€
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	12	32.70€
20801915	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	12	186.00€
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	12	186.00€

MASTERColour CDM-TC Elite




Compacte enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index


- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Laagste totale gebruikskosten door hoog energierendement (hetzelfde licht, minder energie of dezelfde energie, meer licht) en lange levensduur
- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement met weergaloos lumenbehoud
- Stabiele kleurprestaties gedurende de levensduur
- UV-blokkerend glas
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



MASTERColour CDM-TC
Elite 35W/930 G8.5
1CT/12



Product	D (max)	D O L (min)	L (max)	L C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15	0,55 in 4	51	53 52 85



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	15	7,1	51	53 52 85
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15	6	51	53 52 85
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15	5,2	51	53 52 85
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15	7,75	51	53 52 85



MASTERColour CDM-TC
Elite 70W/930 G8.5
1CT/12

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
20163200	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	12	41.10€
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	12	39.15€
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	12	33.40€
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	12	35.25€
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	12	37.00€
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	12	35.25€
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	12	37.00€

MASTERColour CDM-TC




De meest compacte gasontladelampen in de Mastercolour-serie met een optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten


- Lange lamplevensduur vergeleken met gloei-, halogeen- en zelfs traditionele kwarts metaalhalogenidelampen
- Ballon van kwartsglas met UV-block voor verminderd gevaar van verkleuring
- Stabiele kleurindruk gedurende de gehele levensduur
- Warmwitte (3000K) of helderwitte (4200K) kleurindruk, goede kleurweergave ($R_{a} > 80$)
- CDM-TC /830 is de kleinste CDM lamp
- Universele brandstand
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 0,5 in 7	51	53 52	85



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 0,5 in 5	51	53 52	85
MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 0,5 in 5	51	53 52	85



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 5	51	53 52	85

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	12	33,40€
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	12	35,05€
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	12	33,40€
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	12	35,05€


MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



Miniatuur enkelkeeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Laagste totale gebruikskosten door hoog energierendement (hetzelfde licht, minder energie of dezelfde energie, meer licht) en lange levensduur
- Past in kleine armaturen die minder zichtbaar zijn

- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement met weergaloos lumenbehoud
- Stabiele kleurprestaties gedurende de levensduur
- Mini-formaat
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Gebruik voor 50 W alleen elektronische VSA's van Philips
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D	O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3	0,5	in 3,4	28	32 30 56,7
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3	0,5	in 4,7	28	32 30 56,7

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	12	60.30€
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	12	53.45€

MASTERColour CDM-Tm Mini

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert




- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Past in kleine armaturen die minder zichtbaar zijn

- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog rendement
- Stabiele kleurprestaties gedurende de levensduur
- UV-blokkerend glas
- Mini-formaat
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Gebruik voor de 20 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 20 W van Philips
- Gebruik voor de 35 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 35 W van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



MASTERC CDM-TM MINI
35W/930 PGJ5 1CT/12



Product	D (max)	D O L (min)	L (max)	L C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,3 0,44 in 3	22,3	22,9 22,6	52

Bestelgegevens

EOC	Type aandoing	MOQ	Richtprijs
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	12	60.25€
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	12	60.25€


MASTERColour CDM-TP



Buisvormige gasontladinglampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

- Lage gebruikskosten dankzij hoog lamprendement
- Lange lamplevensduur vergeleken met gloei-, halogeen- en zelfs traditionele kwarts metaalhalogenidelampen
- Beperkte stralingswarmte verbetert comfort voor klanten en winkelpersoneel

- Warmwitte (3000K) of helderwitte kleurindruk (4200K)
- Goede (3000K: $R_{a} > 80$) tot uitstekende (4200K: $R_{a} > 90$) kleurweergave
- Hoge bundelintensiteit dankzij kleine axiale ontladingsbuis
- Dubbele kwartshulzen met UV-block en hardglazen buitenballon
- Universele brandstand
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	LC (max)
MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32,00	6	89	93 91 149
MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00	7	89	93 91 149
MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00	9	89	93 91 149

MASTERColour CDM-TP
150W/942 PGX12-2
1CT/12

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
20113315	MASTERCcolour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	12	92.90€
20127015	MASTERCcolour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	12	92.90€
20111915	MASTERCcolour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	12	100.75€
20125615	MASTERCcolour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	12	102.95€

MASTERColour CDM-TD

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht.



- Stabiele kleuren gedurende de levensduur.
- Hoge lumen/watt verhouding leidt tot lage bedrijfskosten en geringe warmteontwikkeling. Dit zorgt voor lagere bedrijfskosten en hogere lichtkwaliteit in vergelijking met standaard kwarts-metaalhalogeenlampen (MHN-TD)
- Lange levensduur in vergelijking met halogeen-, kwarts-metaalhalogeen- (MHN-TD) en gloeilampen
- Helder wit licht
- Superieure kleurkwaliteit
- Renovatievervanger in tweekneeps armaturen voor kwarts-metaalhalogeenlampen (MHN-TD) die het mogelijk maakt de bedrijfskosten te verlagen en de kleurkwaliteit te verbeteren
- Brandstand horizontaal $\pm 45^\circ$
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22	0,75 in 8	119,63
MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22	0,75 in 7	119,63
MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	25	0,875 in 10	137,43

MASTERColour CDM-TD
150W/830 RX7s 1CT

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	12	29.10€
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	12	29.10€
19784915	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	12	31.70€
20025915	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	12	31.70€

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index



- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Gemakkelijk te installeren en vervangen, wat de installatie- en vervangingskosten verlaagt
- Past in kleine armaturen die minder zichtbaar zijn


- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement met weergaloos lumenbehoud
- Miniatuurontwerp past in open armaturen
- UV-blokkerend frontglas
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



Product	D (max)	D C (max)	C C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 50	65,4 62,75	60,9	59
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 50	65,4 62,75	60,9	59
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 50	65,4 62,75	60,9	59
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 50	65,4 62,75	60,9	59

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	12	54,25€
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	12	57,95€
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	12	54,25€
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	12	57,95€
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	12	54,25€
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	12	57,95€

MASTERColour CDM-R Elite



Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

- Lamp met hoog rendement die sprankelend wit licht produceert dat de koopwaar er onweerstaanbaar laat uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Gemakkelijk te installeren en vervangen, wat de installatie- en vervangingskosten verlaagt
- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement gecombineerd met weergaloos lumenbehoud
- Past in eenvoudige open armaturen
- UV-blokkerend frontglas
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	65	95
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65	95



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97	123

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
65155000	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	12	55.60€
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	12	55.60€
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	6	73.05€
65169700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	6	73.05€
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	6	55.60€
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	6	55.60€
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	6	55.60€
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	6	55.60€
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	6	55.60€

MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

- Helder, sprankelend wit licht
- Eenvoudige installatie
- Minder verblindend, comfortabel voor klanten en personeel

- Hoog lamprendement
- Lange lamplevensduur in vergelijking met halogeen- en gloeilampen
- De keramische ontladingsbuis is optimaal en stabiel gepositioneerd in de reflector
- Burnercapsule met UV-block
- Lichtkap met antiverblindingsontwerp
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111	95

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
68918800	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	6	74.30€
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	6	74.30€
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	6	74.30€
68962100	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	6	74.30€
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	6	74.30€
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	6	74.30€

MASTERColour CDM-R111



The MASTERColour CDM-R111 combines the trendy look of the 111mm aluminium reflector halogen lamps with the long life, high energy efficiency and crisp white light of MASTERColour CDM

- Lage bedrijfskosten
- Gemakkelijke installatie
- Betrekkelijk lage warmteafgifte

- Hoog lamprendement
- Lange lamplevensduur in vergelijking met halogeen- en gloeilampen
- De keramische ontladingsbuis is optimaal en stabiel gepositioneerd in de reflector
- Twist-lock lampvoet
- Burnercapsule met UV-block
- Lichtkap met antiverblindingsontwerp
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111	95
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111	95
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111	95
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111	95

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	6	82.00€
21395210	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	6	82.00€

MASTER SDW-TG Mini




Hogedruk-natriumdampampen met een ontladingsbuis van gesinterd aluminiumoxide, omsloten door een kleine heldere (CDM-T) buitenballon

- Uitzonderlijk helder, met excellente kleurweergave (CRI>80), met name van warme kleuren
- Verbeterde kleurstabiliteit door 'Colour-Control' U-processor
- Geen zichtbare knippering dankzij elektronische laagfrequent-techniek (typisch 130 Hz)

- Prefocus- GX12 lampvoet
- Warm wit, kleurtemperatuur 2550K
- Compacte vorm, zelfde afmetingen als CDM-T lampen
- UV-blokk glas
- Kabellengte tot 3 m
- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



MST SDW-TG MINI
50W/825 GX12-1 ICT/12



Product	D (max)	D O.L. (min)	L (max)	LC (max)
MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 ICT/12	20	0,75	118	54,5
				57,5
				56
				110

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 ICT/12	12	89,25€
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 ICT/12	12	89,25€

MASTER SDW-T




Hogedruk-natriumlampen met een keramische ontladingsbuis in zachtglazen heldere buitenballon

- Zeer helder licht en een goede kleurweergave (Ra>80), met name van warme kleuren, bijvoorbeeld rood en goud
- Hoge druk natriumlamp met uiterst warm wit licht (2500K)
- Universele brandstand
- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



MASTER SDW-T
50W/825 PG12-1 1SL/12



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32	12,7	91	149



MASTER SDW-T
100W/825 PG12-1 1SL/12

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	12	77.40€
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	12	77.40€
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	12	77.40€

MHN-TD




Tweekneeps kwarts metaalhalogeenlampen in koel wit licht (4200K) met een goede kleurweergave ($R_a > 80$)

- Alle modellen hebben UV-block tegen verkleuring en voor een veilig gebruik
- Kwartsontladingsbuis met hogedrukkwik en mengsel van metaalhalogeniden
- Tweekneepslampen in een helder buisvormig omhulsel van kwarts met UV-block
- Horizontale brandstand +/-45°
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	19,5	0,75 in	7,7	117,6
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	23,0	0,89 in	17,8	135,4
MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	19,5	0,75 in	7,7	117,6
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	23,0	0,89 in	17,8	135,4



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5	1,08 in	27	161,6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
21532500	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	12	37,95€
21536300	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	12	39,35€
21530100	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	12	37,95€
21534900	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	12	39,35€
73400615	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	12	87,65€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be