

PHILIPS

Products

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE



Catalogue Philips Lighting

Conventionele lampen en buizen
Gloeilampen

1 oktober 2019
Producten en prijzen – BeLux


'19

Deco Buisvormig



Buisvormige lampen met enkel en dubbel gespiraliseerd filament en heldere ballon. Gemiddelde levensduur van 1000 uur en perfecte kleurweergave 100. Kleurtemperatuur: 2700K

- Geeft briljante en decoratieve verlichtingseffecten
- Ideaal voor het scheppen van een comfortabele en ontspannen sfeer
- Universele brandstand



Product	D (max)	C (max)
Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	17	54

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
25008750	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	100	7.35€

Standaard Extra Laag Voltage A60



Heldere lamp voor gebruik op 24V

- Levert het perfecte licht voor dramatische accenten en displayverlichting evenals algemene verlichting in een diversiteit van toepassingen
- Gasgevulde lampen met een helder frontglas zijn ideaal geschikt voor afgelegen, geïsoleerde terreinen waar de energie geleverd moet worden door privégeneratoren, accu's of andere laagspanningsbronnen
- Te gebruiken als helderheid een voordeel is
- Universele brandstand



Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60	107,5
Standard ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT	60	107,5
Standard ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	60	107,5
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60	107,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	120	6.60€
09015784	STAN ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT	120	7.35€
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	20	7.35€
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	20	6.60€

Oven buisvormig



Vacuüm- of gasgevulde lampen met ballon van helder glas

- Bedrijfszekere werking bij gebruik in speciale lamphouders bij hoge oventemperaturen (tot 300°C)
- Beschikbaar in buisvormige uitvoering
- Gespiraliseerd filament
- Lampvoet vervaardigd van hittebestendig soldeer, gasbinder en kit
- Universele brandstand



Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25	57



Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22	49

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	100	6.90€

Koelkast buisvormig



Compacte lamp met heldere glazen ballon

- Lamp met lange levensduur in koelkasten en diepvriezers
- Versterkt filament
- Type PH-5 is 100% geïsoleerd en speciaal ontworpen voor freonvrije koelkasten waar een verdampingsmiddel met explosief gas is gebruikt (isobutaan of cyclopentaan)
- Universele brandstand



Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	25	57

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
03851705	App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	1	5.90€

Naaimachine buisvormig



Buisvormige gloeilamp met vacuümvulling

- Lamp met lange levensduur in naaimachines
- Versterkt enkel/dubbel gespiraliseerd filament
- Leverbaar in diverse lengtes voor gebruik in verschillende soorten naaimachines
- Universele brandstand



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	22	49



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22	52

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	100	7.35€
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	100	7.35€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be