

**PHILIPS**

Products

VAKMAN  
SCHAP  
INNOVATIE



# Catalogue Philips Lighting

LED lampen en buizen  
LED-capsules en specials

1 oktober 2019  
Producten en prijzen – BeLux

'19



# CorePro LEDcapsule LV




De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

- Tot 88% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Compatibel met een brede reeks transformators
- Lagere onderhoudskosten
- Gemakkelijk later aan te brengen
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-vrij licht
- Vrij van kwik en schadelijke materialen



CorePro LEDcapsuleLV  
2.5-28W G4 827



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15	39
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	15	39
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	15	46,5



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17	48



CorePro LEDcapsuleLV  
1.7-20W G4 827

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	12	7.20€
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	12	4.20€
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	12	4.20€
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	12	5.85€
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	12	5.85€
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	12	6.70€
79769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	12	6.70€
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	12	8.20€
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	12	8.20€


# CorePro LEDcapsule MV




De Philips CorePro LEDcapsule speciaal biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule speciaal, zijn met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-speciaalproducten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

- Tot 90% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Compatibel met een brede reeks transformators.

- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23	51



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5	48
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5	48



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17	51,5
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	17	51,5

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	12	7.90€
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	12	6.50€
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	12	6.50€
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	12	7.00€
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	12	7.00€


# CorePro LEDlinear MV



Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

- Tot 90% energiebesparing vergeleken met standaard halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Geen vervaging van kleur door UV- en IR-stralingsvrij licht.

- LED-vervanger voor alle dubbelkneeps lamphouders.
- Eenvoudige retrofit door gelijke vormgeving
- Levensduur van 15.000 uur (B50L70)
- Milieuvriendelijk - vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn.




CorePro LED linear R7S  
118mm 14-100W 830 D



**Product**

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22.5	118
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29	118
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42	118



CoreProLED linearD 17.5-  
150W R7S 118 830



CorePro LED linear R7S  
118mm 14-100W 840 D



**Product**

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29	78
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29	78



CorePro LED linear D 14-  
120W R7S 118 830

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	10	12.90€
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	10	19.20€
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	10	19.20€
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	10	15.40€
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	10	15.40€
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	10	24.10€
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	10	24.10€
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	10	32.10€
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	10	32.10€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)