

PHILIPS

Products

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE



Catalogue Philips Lighting

LED lampen en buizen
LED tubes

1 oktober 2019
Producten en prijzen – BeLux

'19

Master Value LEDtube T8



De professionele Master Value LEDtube is een hoogwaardige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA's of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een uniform lichteffect voor gebruik in elke algemene verlichtingstoepassing. Bovendien is deze oplossing onmiddellijk energiezuinig, en daarmee ook milieuvriendelijk.

- Laag energieverbruik
- Minder onderhoud - langere levensduur dan conventionele lampen
- Een snelle en eenvoudige manier om bestaande armaturen op te waarderen naar LED-technologie, met een simpele plug-and-play-oplossing voor renovatie
- Gelijkmatic lichteffect
- Robuuste constructie met glazen buis
- Gaat goed samen met conventionele technologie
- Eenvoudige installatie
- Hoog energierendement
- De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.
- De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9

MAS LEDtube VLE
1500mm HO 20W 830 T8

MAS LEDtube VLE
1200mm HO 14W 830 T8

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	10	11,45€
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	10	11,45€
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	10	11,45€
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	10	16,30€
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	10	16,30€
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	10	16,30€
64697400	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	10	18,50€
64699800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	10	18,50€
64701800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	10	18,50€
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	10	18,90€
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	10	18,90€
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	10	18,90€
64703200	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	10	25,20€
64705600	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	10	25,20€
64707000	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	10	25,20€

CorePro LEDtube Universal T8



De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt uw verlichtingsproject eenvoudiger. U hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en uw investering te verlagen.

- Lagere operationele kosten dankzij een lager energieverbruik.
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.
- Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-) VSA's als netaansluiting.
- Substantiele energiebesparing in vergelijking met fluorescentielampen.
- InstantFit-technologie voor compatibiliteit met vele verschillende VSA's.
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	10	32,50€
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	10	32,50€
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	10	32,50€
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	10	37,50€
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	10	37,50€
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	10	37,50€

Master LEDtube Mains T5



De nieuwe Philips Master LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in uw verlichtingsproject. U hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

- Lagere operationele kosten dankzij lager energieverbruik.
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.
- Vervanger voor bestaande T5-lampen. Werkt met aansluiting op de netspanning
- Energiebesparingen in vergelijking met fluorescentiebuizen.
- Lange levensduur
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
81921000	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	10	51,00€
81923400	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	10	51,00€
81925800	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	10	51,00€
81929600	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	10	51,00€
81931900	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	10	51,00€
81933300	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	10	51,00€

MASTER LEDtube Universal T8



De nieuwe MASTER LEDtube Universal T8 van Philips maakt uw verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat u de drivertechnologie niet meer hoeft af te stemmen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en u hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard tl-buizen als u de waarde van de lamp gedurende de levensduur wilt maximaliseren met hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om bestaande armaturen op te waarderen naar LED-technologie via een volledig veilig product en veilig installatieproces
- Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-)VSA's als netaansluitingen
- Energiebesparingen in vergelijking met tl-lampen
- Schep sferen van warmwit tot koel daglicht
- InstantFit-technologie voor grootste compatibiliteit met VSA's
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
72853600	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	10	39.00€
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	10	39.00€
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	10	39.00€
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	10	43.40€
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	10	43.40€
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	10	43.40€

MASTER LEDtube InstantFit HF T5





De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

- Lagere operationele kosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2 tot 3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie met een 100% veilig installatieproces



- Retrofitvanger voor bestaande T5-lampen in installaties met hoogfrequente VSA's.
- HF-compatibel, geen nieuwe bedrading nodig en geen gedoe met het vervangen van drivers. Onze InstantFit-oplossing werkt met hoogfrequente elektronische VSA's, wat deze oplossing eenvoudig en veilig maakt voor alle installatiemethoden.
- Elektronische pinbeveiliging: bij de producten van Philips kunt u veilig beide eindkappen tegelijk aanraken tijdens het installeren van de buis. De geïntegreerde driver is veilig geïsoleerd van de aanraakbare delen. Philips LED-buizen voldoen aan alle UL- en IEC-veiligheidseisen voor aansluitpinnen.



MAS LEDtube HF
600mm HE 8W 830 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
68552500	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	10	41.40€
68554900	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	10	41.40€
68556300	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	10	41.40€
70527800	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	10	43.35€
70529200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	10	43.35€
70531500	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	10	43.35€
70599500	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	10	51.20€
70603900	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	10	51.20€
70605300	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	10	51.20€
74323200	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	10	21.40€
74325600	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	10	21.40€
74327000	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	10	21.40€
74329400	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	10	31.50€
74331700	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	10	31.50€
74333100	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	10	31.50€
74335500	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	10	33.90€
74337900	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	10	33.90€
74339300	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	10	33.90€

MASTER LEDtube (EM/MAINS)



De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel; o.a. het gebruikte armatuur.

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces



- Halvering van energieverbruik vergeleken met fluorescentiebuislampen (effectieve lichtopbrengst kan wel verschillen)
- Extra lange levensduur van 50.000 uur
- Een zeer hoge efficacy tot 148 Lm/W (bij 1500mm UO LEDtubes)
- Renovatievanger voor bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische VSA's
- Een bundelbreedte van 160°
- Roterende eindkappen die een optimale retrofit installatie garanderen
- Volledige veiligheidseigenschappen en veiligheidsapparaat voor elektromagnetische bescherming
- Geen kwik
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.




MAS LEDtube 1200mm
UE 14.5W 840 T8



MAS LEDtube 900mm
HO 12W 840 T8




MAS LEDtube 1200mm
HO 12.5W 830 T8




Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3	21.5	34.5



MAS LEDtube Sensor
1200mm HO 16.5W840
T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8	25,78	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8	28	1199,4	1206,5	1213,6
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2



MAS LEDtube 900mm
8.5W833 T8 FOOD

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
64721600	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	10	20.40€
64723000	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	10	20.40€
64725400	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	10	20.40€
64727800	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	10	28.00€
64729200	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	10	28.00€
64731500	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	10	28.00€
68708600	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	10	15.90€
68710900	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	10	15.90€
69747400	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	10	12.70€
69749800	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	10	12.70€
69751100	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	10	12.70€
76393300	MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	10	46.30€
73150500	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	10	25.10€
73152900	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	10	25.10€
73154300	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	10	33.70€
73156700	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	10	33.70€
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	40	1.25€
76391900	MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	10	43.35€
76395700	MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	10	51.20€
80602900	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	10	35.50€
80604300	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	10	35.50€
80606700	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	10	39.50€
80608100	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	10	39.50€
59235600	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	10	18.10€
59237000	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	10	18.10€
59239400	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	10	18.10€
59241700	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	10	21.00€
59243100	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	10	21.00€
59245500	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	10	21.00€

CorePro LEDtube (EM/MAINS)



De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

- Minimaliseert de totale verlichtingskosten
- Biedt de goedkoopste en gemakkelijkste opwaardering naar LED-verlichtingstechnologie



- Halvering van het energieverbruik t.o.v. fluorescentiebuizen. Let op: effectieve lichtopbrengst kan hierbij anders zijn; deze is afhankelijk van het gehele lichtstelsel (incl gebruikt armatuur).
- Gaan tweemaal langer mee dan fluorescentiebuizen
- Renovatievervanging van bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische (EM) VSA's
- Niet dimbaar
- Niet geschikt voor noodverlichting
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
71091300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	10	13.50€
71095100	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	10	13.50€
71103300	CorePro LEDtube 600mm 8W840	10	8.40€
71105700	CorePro LEDtube 600mm 8W865	10	8.40€
71107100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	10	10.20€
71109500	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	10	10.20€
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	10	12.75€
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	10	15.25€

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8



Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 betekent een makkelijke opwaardering naar het Interact systeem voor connected lighting. Samen met de Interact gateway, Interact sensoren en Interact software wordt draadloze communicatie mogelijk gemaakt. Het resultaat? Eindeloze lichtmanagementtoepassingen met dimmen, aanwezigheidsdetectie en/of daglichtregeling voor maximale energiebesparing, geschikt voor kleine en middelgrote gebouwen.

- 50% energiebesparing ten opzichte van conventionele lampen plus 20 tot 40% mogelijke energiebesparing via geavanceerde stuurprogramma's.
- Aan/uit, dimmen en lichtprogrammering ter bevordering van productiviteit en gebruikerscomfort.
- Flexibele lichtoplossing ter ondersteuning van wisselende eisen in de ruimte.
- Renovatievervanger voor bestaande TL-lampen in installaties met elektromagnetische VSA's.
- Superieure verlichtingsprestaties gedurende de levensduur van 50.000 uur.
- Eenvoudig draadloos te verbinden in combinatie met Interact Pro software, - app en - portal.
- Interact Ready (IA) LEDtube.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
77342000	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	10	50.00€
77344400	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	10	50.00€
77346800	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	10	50.00€
77348200	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	10	65.00€
77350500	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	10	65.00€
77352900	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	10	65.00€

MASTER LEDtube InstantFit (HF)



De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel en o.a. het gebruikte armatuur.

- Renovatievervanger voor bestaande T8-lampen in installaties met hoog-frequente VSA's
 - Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen.
 - De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces
- 
- HF-compatibel, geen nieuwe bedrading nodig en geen gedoe met het vervangen van drivers. Onze InstantFit-oplossing werkt met hoogfrequente elektronische VSA's, wat deze oplossing eenvoudig en veilig maakt voor alle installatiemethoden
 - Elektronische pinbeveiliging: bij de producten van Philips kunt u veilig beide eindkappen tegelijk aanraken tijdens het installeren van de buis. De geïntegreerde driver is veilig geïsoleerd van de aanraakbare delen. Philips LED-buizen voldoen aan alle UL- en IEC-veiligheidseisen voor aansluitpinnen
 - Draaibare eindkappen: in veel toepassingen moet de pinfitting gedraaid worden. Dit kan een probleem zijn aangezien LED-buizen alleen gericht licht leveren. De Philips T8 MASTER LEDtubes hebben draaibare eindkappen die u in staat stellen de buis tot 90 graden te draaien
 - LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



MASTER LEDtube HF
1200mm HO 14W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,0	1205,0	1212,0
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
56616900	MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	10	60.00€
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	10	24.60€
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	10	24.60€
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	10	24.60€
68754300	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	10	30.68€
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	10	30.68€
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	10	30.68€
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	10	27.90€
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	10	27.90€
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	10	27.90€
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	10	35.45€
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	10	35.45€
68806900	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	10	35.45€
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	10	27.60€
74355300	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	10	27.60€
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	10	27.60€

CorePro LEDtube InstantFit HF




CorePro LEDtube InstantFit HF is een betaalbare LED-oplossing die geschikt is voor het vervangen van T8-fluorescentielampen. Dit levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, plus onmiddellijke energiesparingen – een natuurvriendelijke oplossing.

- Minimaliseert de totale verlichtingskosten
- Biedt de goedkoopste en gemakkelijkste opwaardering naar LED-verlichtingstechnologie



- Hoog energierendement
- Lange levensduur
- Eenvoudige installatie; vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met elektronische (HF-)VSA's
- Conventionele vormfactor, passend in bestaande armaturen
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9	28	589,8	595,7	604
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9	28	589,8	595,7	604

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	10	18.00€
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	10	18.00€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be