

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

LED lampen en buizen
LED-ballonlampen

Juni 2020
Producten en prijzen – BeLux


'20

Decoratieve LED-lampen



De nieuwe Philips Deco-collectie lichtbronnen transformeert uw ruimte met een perfecte melange van (warm) wit licht in een gastvrije verblijfsruimte. Door zijn superieure levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u van zacht en gelijkmatig verdeeld licht in een trendy en stijlvolle sfeer.


- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen.
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud sterk vermindert.
- Circa 90% energiebesparing.
- Kwalitatief hoogwaardige afwerking waardoor deze perfect past in decoratieve toepassingen.
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen.



| Product | D | C |
|--|-----|-----|
| LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND | 127 | 168 |



| Product | D | C |
|---------------------------------------|----|-----|
| CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD | 64 | 148 |




| Product | D | C |
|--|-----|-----|
| CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD | 200 | 286 |
| LED giant E27 G200 VIN D + rosegold CORD | 200 | 286 |
| LED giant E27 G200 modern D + black CORD | 200 | 286 |



LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD



| Product | D | C |
|--|----|-----|
| LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM | 65 | 273 |



LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D




LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D



LEDClassic 50W G93 E27
2200K GOLD D


| Product | D | C |
|---------------------------------------|-----|-----|
| LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D | 112 | 142 |




| Product | D | C |
|--|-----|-----|
| CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD | 160 | 293 |



LEDClassic 50W G120
E27 2700K CM D



| Product | D | C |
|---|----|-----|
| CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL | 95 | 142 |



| Product | D | C |
|---|----|-----|
| LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4 | 60 | 104 |



LED classic-giant 40W
E27 G200 GOLD DIM




CLA LEDBulb D 8-50W
A60 E27 822 GOLD



CLA LEDBulb D 8-50W
G120 E27 822 GOLD



LED giant 25W E27 A160
4000K smoky D



| Product | D | C |
|--|-----|-----|
| LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D | 202 | 188 |

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|--|-----|------------|
| 57571000 | CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD | 6 | 12,75€ |
| 70926900 | LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4 | 4 | 10,05€ |
| 74415400 | CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL | 6 | 21,65€ |
| 76810500 | CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD | 2 | 57,55€ |
| 76812900 | CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD | 2 | 57,55€ |
| 80347900 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 2 | 41,60€ |
| 80349300 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 2 | 37,40€ |
| 80351600 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM | 2 | 33,40€ |
| 81435200 | CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD | 6 | 12,75€ |
| 81437600 | CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD | 6 | 15,15€ |
| 81506900 | LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D | 2 | 41,60€ |
| 81510600 | LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D | 2 | 37,40€ |
| 81512000 | LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D | 2 | 33,40€ |
| 84154900 | CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD | 10 | 11,40€ |
| 59337700 | LEDClassic 50W G93 E27 2200K GOLD D | 4 | 15,05€ |
| 59341400 | LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D | 4 | 16,70€ |
| 59349000 | LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND | 4 | 16,55€ |
| 59351300 | LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D | 4 | 43,30€ |
| 59353700 | LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D | 4 | 17,50€ |

Accessoires



Dit Philips-snoer heeft een stoffen bekleding en metalen aansluitbus met matte afwerking om sfeer te brengen in uw leefruimte. Gecombineerd met een E27 LED-lamp uit de Philips vintage, moderne of klassieke serie om de look compleet te maken.

- Materiaal van hoge kwaliteit
- Aanpasbare snoerlengte

- Metalen aansluitbus met matte afwerking
- Snoer met stoffen bekleding
- Ambiance en styling



CORD/modern/E27/black 1CT EU RF



CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF



CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|---------------------------------|-----|------------|
| 62405700 | CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU | 4 | 20,85€ |
| 16776200 | CORD/modern/E27/black 1CT EU RF | 4 | 20,85€ |
| 16777900 | CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF | 4 | 20,85€ |

MASTER LEDbulb

Het Philips MASTER LEDbulb assortiment levert een dimbaar gloei-effect voor een gastvrije, warme ambiance, wat het ideaal geschikt maakt voor algemene verlichtingstoepassingen in de horeca. De unieke vormgeving straalt warm licht uit in alle richtingen, waardoor de Philips MASTER LEDbulb een echt alternatief voor gloeilampen is. Dit assortiment is met name geschikt voor openbare ruimten zoals gangen, hallen en trappenhuizen waar het licht altijd aan is. De Philips MASTER LEDbulb is compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en is ontworpen als retrofitvervanger voor gloeilampen. De Philips MASTER LEDbulb levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit. De Philips MASTER LEDbulb kan samen met de meest gangbare dimmers worden gebruikt, wat verdere verhoging van het rendement mogelijk maakt en tegelijk helpt bij het scheppen van de gewenste sfeer.


- Eenvoudige vervanging en verduurzaming, ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen.
- Uniek ontwerp en lichteffect dat de lichtkwaliteit van gloeilampen nabootst.
- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met traditionele gloeilampen.




- Dimbaar assortiment dat compatibel is met een uitgebreide reeks dimmers.
 - Door het geleidelijk kunnen dimmen kan het LED lichtniveau teruggebracht worden naar de warme tinten van traditionele lampen.
 - Hoge kleurweergave-index (CRI 90)
 - UV- en IR-stralingsvrij licht
 - Levensduur van 25.000 uur
 - Bereik omgevingstemperatuur: tussen -20° C and 45° C
 - Alleen toe te passen in droge ruimten en in armaturen waarbij de lamphouders 10 mm vrije ruimte hebben.
 - Niet bedoeld voor gebruik in nood- of uitgangsverlichting.
-




MASTER LED bulb DT
5.5-40WE27 927-922
A60FR




Product
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL



Product **D C**
MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR 60 110



Product **D C**
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL 60 110



Product **D C**
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR 77 142



Product **D C**
MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR 77 142
MASTERLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR 77 142

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|---|-----|------------|
| 48128800 | MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 10 | 8,10€ |
| 48132500 | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 10 | 11,85€ |
| 70709800 | MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 10 | 10,20€ |
| 70711100 | MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 10 | 13,80€ |
| 82618800 | MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 10 | 16,15€ |
| 82620100 | MASTERLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR | 10 | 30,30€ |
| 69564400 | MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | 10 | 25,25€ |

Klassieke LED-gloeidraadlampen



De Classic LED-gloeidraadlampen, met legendarisch design, koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

- Zeer lange levensduur, minder vervangingen.
- Eenvoudige vervanging van klassieke, traditionele lampen.
- Tot ongeveer 90% energiebesparing



- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI > 80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen




CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL

Product


CLA LEDBulb DT9-60W E27 CR190 ST64 CL

D C

64 143



CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL




Product

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

D C

95 140




Product

CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL
CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL

D C

60 104
60 104




Product

CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL
CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

D C


95 140
95 137



| Product | D | C |
|-------------------------------------|----|-----|
| LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM | 94 | 367 |



CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL



| Product | D | C |
|--|----|-----|
| CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL | 32 | 141 |




CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



| Product | D | C |
|------------------------------------|----|-----|
| CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL | 60 | 104 |




CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL



| Product | D | C |
|--|----|-----|
| CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C | 64 | 140 |



CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL



| Product | D | C |
|----------------------------------|-----|-----|
| LED diamond_giant 35W E27 CL DIM | 200 | 293 |




| Product | D | C |
|--|----|-----|
| CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL | 60 | 104 |
| CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT | 60 | 104 |




| Product | D | C |
|---------------------------------------|----|-----|
| CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL | 64 | 140 |
| CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL | 64 | 140 |
| CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL | 64 | 140 |




| Product | D | C |
|--|----|-----|
| CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL | 60 | 106 |
| CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL | 60 | 106 |



| Product | D | C |
|--------------------------------------|----|-----|
| CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 G93 CL | 95 | 141 |




| Product | D | C |
|---|-----|-----|
| LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 | 125 | 177 |
| LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6 | 125 | 177 |



| Product | D | C |
|--|----|-----|
| CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL | 60 | 104 |

LEDClassic 60W G120
E27 2700K CL D



| Product | D | C |
|-------------------------------------|-----|-----|
| LED double layers 25W E27 smoky DIM | 200 | 293 |

CLA LEDBulb D 12-100W
A67 E27 827 CL

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduing | MOQ | Richtprijs |
|----------|--|-----|------------|
| 57403400 | CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL | 10 | 6,80€ |
| 70940500 | CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL | 10 | 7,65€ |
| 70944300 | CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL | 10 | 8,20€ |
| 74273000 | CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL | 10 | 7,35€ |
| 74261700 | CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL | 10 | 12,10€ |
| 74275400 | CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL | 10 | 8,90€ |
| 81425300 | CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL | 6 | 10,10€ |
| 81427700 | CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL | 6 | 10,85€ |
| 74271600 | CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL | 6 | 11,25€ |
| 81431400 | CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL | 6 | 12,95€ |
| 80631900 | CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL | 6 | 25,05€ |
| 80959400 | CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL | 10 | 21,00€ |
| 63086700 | CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL | 10 | 5,65€ |
| 59339100 | LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D | 4 | 15,85€ |
| 64612700 | CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL | 10 | 14,65€ |
| 64616500 | CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL | 10 | 12,65€ |
| 64652300 | CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL | 6 | 14,65€ |
| 64656100 | CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 G93 CL | 6 | 18,90€ |
| 64817600 | LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 | 4 | 16,15€ |
| 64811400 | LED classic 60W E27 CW G120 FR ND IPF/6 | 6 | 16,15€ |
| 64908100 | CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL | 10 | 10,90€ |
| 70424700 | CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CLICT | 10 | 10,90€ |
| 64910400 | CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL | 10 | 14,55€ |
| 70412400 | CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL | 10 | 14,55€ |
| 66658300 | LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM | 2 | 58,45€ |
| 66660600 | LED double layers 25W E27 smoky DIM | 2 | 54,30€ |
| 66662000 | LED diamond_giant 35W E27 CL DIM | 2 | 45,90€ |
| 68654300 | CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL | 6 | 14,45€ |
| 68656700 | CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C | 6 | 16,25€ |
| 67607000 | LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4 | 4 | 21,20€ |
| 68658100 | CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL | 6 | 16,25€ |

CorePro LED lampen

- Uitstekende vervanger van uw gloeilampen.
- Tot 80% energiebesparing.
- Lagere onderhoudskosten.



Philips CorePro LED-lampen zijn ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen. Deze reeks LEDlampen leveren enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten. Philips CorePro LEDbulbs zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27 lamphouder en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanger van uw gloeilampen.

- Eenvoudige retrofit met bestaande E27 lamphouders
 - Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
 - Levensduur van 15.000 uur
 - Beschikbaar in 2700 K, 3000 K, 4000 K en 6500 K
 - UV- en IR-stralingsvrij licht
 - Kleurtemperatuur: Warm white (2700 K)
 - Levensduur: 15.000 uur
 - Dimbaar: niet-dimbaar (behalve de R50 spot)
 - Algemene informatie: UV- en IR-vrij licht voor minder warmte en bescherming van warmtegevoelige objecten
-



| Product | D | C |
|--|----|-----|
| CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR | 68 | 132 |



| Product | D | C |
|--|------|-------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | 37,2 | 114,3 |
| CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 37,2 | 114,3 |



CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827



CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927



| Product | D | C |
|--|----|-----|
| CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927 | 60 | 110 |
| CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927 | 60 | 110 |



| Product | D | C |
|--|----|-----|
| CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827 | 60 | 110 |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 | 60 | 110 |
| CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830 | 60 | 110 |
| CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830 | 60 | 110 |



| Product | D | C |
|---|----|-----|
| CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830 | 60 | 110 |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 60 | 110 |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 60 | 110 |



| Product | D | C |
|---------------------------------------|----|-----|
| CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927 | 60 | 110 |

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|--|-----|------------|
| 49752400 | CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830 | 10 | 10,80€ |
| 57757800 | CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827 | 10 | 6,50€ |
| 57755400 | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 | 10 | 7,40€ |
| 57993000 | CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830 | 10 | 6,50€ |
| 57771400 | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830 | 10 | 7,40€ |
| 49076100 | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827 | 10 | 10,80€ |
| 49074700 | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 10 | 10,40€ |
| 57767700 | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 10 | 10,40€ |
| 81451200 | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | 10 | 5,50€ |
| 81453600 | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 10 | 6,50€ |
| 66216500 | CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR | 10 | 16,30€ |
| 66062800 | CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927 | 10 | 7,65€ |
| 66064200 | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927 | 10 | 10,20€ |
| 66066600 | CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927 | 10 | 13,95€ |
| 66068000 | CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927 | 10 | 16,45€ |



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be