

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

LED lampen en buizen
LED-capsules en specials

Juni 2020
Producten en prijzen – BeLux

'20

CorePro LEDcapsule LV




De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

- Tot 88% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Compatibel met een brede reeks transformators
- Lagere onderhoudskosten
- Gemakkelijk later aan te brengen
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-vrij licht
- Vrij van kwik en schadelijke materialen



CorePro LEDcapsuleLV
2.5-28W G4 827



| Product | D | C |
|---|------|------|
| CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 14,5 | 38 |
| CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | 14,5 | 38 |
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | 14,5 | 38 |
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 15 | 39 |
| CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | 15 | 46,5 |



CorePro LEDcapsuleLV
1.7-20W G4 827

| Product | D | C |
|-------------------------------------|----|----|
| CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 17 | 48 |

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|---|-----|------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 12 | 7,20€ |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 12 | 4,65€ |
| 79306000 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | 12 | 4,65€ |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 12 | 6,70€ |
| 79308400 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | 12 | 6,70€ |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 12 | 8,05€ |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | 12 | 7,95€ |
| 82696600 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | 12 | 7,95€ |

CorePro LEDcapsule MV




De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

- Tot 90% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Compatibel met een brede reeks transformators.


- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn




| Product | D | C |
|--------------------------------------|----|----|
| CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 | 19 | 60 |
| CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 | 19 | 60 |




| Product | D | C |
|---------------------------------------|----|----|
| CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | 23 | 51 |



| Product | D | C |
|--|------|----|
| CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G | 14,5 | 60 |
| CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G | 14,5 | 60 |



| Product | D | C |
|--------------------------------------|----|------|
| CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827 | 17 | 51,5 |
| CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830 | 17 | 51,5 |



| Product | D | C |
|--------------------------------------|------|----|
| CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G | 13,5 | 50 |
| CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G | 13,5 | 50 |

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|--|-----|------------|
| 57869800 | CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | 12 | 7,90€ |
| 81526700 | CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827 | 12 | 7,45€ |
| 81528100 | CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830 | 12 | 7,45€ |
| 65780200 | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 | 12 | 15,40€ |
| 65818200 | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 | 12 | 15,40€ |
| 73500500 | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G | 12 | 7,00€ |
| 73502900 | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G | 12 | 7,00€ |
| 73506700 | CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G | 12 | 7,45€ |
| 73508100 | CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G | 12 | 7,45€ |

CorePro LEDlinear MV




Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

- Tot 90% energiebesparing vergeleken met standaard halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Geen vervaging van kleur door UV- en IR-stralingsvrij licht.


- LED-vervanger voor alle dubbelkneeps lamphouders.
- Eenvoudige retrofit door gelijke vormgeving
- Levensduur van 15.000 uur (B50L70)
- Milieuvriendelijk - vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn.





CorePro LED linear R7S
118mm 14-100W 830 D



| Product | D | C |
|--|------|-----|
| CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G | 13.5 | 118 |



| Product | D | C |
|--|------|-----|
| CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 | 22.5 | 118 |
| CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 | 29 | 118 |
| CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 | 42 | 118 |

CoreProLED linearD 17.5-
150W R7S 118 830

CorePro LED linear R7S
118mm 14-100W 840 D



| Product | D | C |
|---|------|----|
| CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G | 14.5 | 78 |

| Product | D | C |
|--|----|----|
| CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830 | 29 | 78 |
| CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 | 29 | 78 |



CorePro LED linear D 14-
120W R7S 118 830

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|--|-----|------------|
| 52253000 | CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 | 10 | 12,90€ |
| 57879700 | CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D | 10 | 19,20€ |
| 57881000 | CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D | 10 | 19,20€ |
| 71394500 | CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830 | 10 | 15,40€ |
| 71396900 | CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 | 10 | 15,40€ |
| 71400300 | CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 | 10 | 23,80€ |
| 71406500 | CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 | 10 | 23,80€ |
| 64673800 | CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 | 10 | 35,90€ |
| 64675200 | CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 | 10 | 35,90€ |
| 73512800 | CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G | 10 | 10,85€ |
| 73516600 | CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G | 10 | 12,90€ |



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be