





快速安装指南

准备




重要信息-请仔细阅读


本指南介绍了如何安装GreenPower LED生产模组。请遵守所有警告和主要事项。更多技术信息请参阅应用指南。

系统安装


安装选项



选项1: GPL A PM bracket end screw M4
安装在端盖上。用最大直径为4.3 mm的自攻螺钉或螺栓将支架固定在顶板或框架上。也可以将支架的平凸部分放在框架上,或将其夹在凹槽中。




选项2: GPL A PM bracket end hook 15
安装在端盖上。将支架放在最大宽度为15mm的框架上。我们的供应商可以提供不同尺寸的支架。




选项3: GPL A PM bracket mid 15
安装在端盖之间。将支架放在两个端盖之间所需的任何位置。但是, 确保支架没有放在LED灯组前面。将A侧放置在最大宽度为15 mm的框架上。然后将B侧推到框架上, 使其发出咔嗒声。通过B侧, 支架很容易分开。

连接器的使用




1. 连接器插在一起时会自动锁定, 并在正确的末端位置向用户提供明确反馈。轻微的旋转很容易切断连接。
2. 当关闭连接器时, 必须听到咔嗒声。否则, IP66防潮的和UL等级将无效。
3. 自动锁紧结构


模组间安装距离



当使用此安装支架时, 两支模组间所需的最小距离为25mm。




电力电缆的最小弯曲半径为48 mm。为保证这一点, 两个模块之间的最小安装距离为35 mm。




电力电缆的最小弯曲半径为48 mm。为保证这一点, 模块与其他物体之间的最小安装距离为45 mm。

系统概述



生产模组可以通过单个连接电缆或一个或多个分路模块的组合进行连接。也可以订购一个单独的母接头自行组装连接电缆或电缆线束。有关更多信息, 请参阅应用指南。



重要!

警告

安装前关闭并断开电源。安装必须由合格的电工按照国家和当地的电气和施工规范和法规执行。

- 在阅读和了解本快速安装指南中的安装说明、应用指南和安全标签之前禁止安装。
- 确保电源线的路由方式能够避免意外损坏。
- 用防潮 (IP66) 接线盒, 同时也适用于本设备中的电源线。
- 必要时使用应变消除装置或电源线夹。
- 如果需要, 使用适合与两个导体一起使用的线夹和适合其他供应商提供的接线盒尺寸的电线类型。
- 在安装完成之前, 不要接通电源。
- 不要修改或更改产品; 否则产品质保将失效。

注意

- 本装置的光源不可更换。当光源达到使用期限而报废时, 需要更换整个装置。
- 本灯具的外部软电缆或软线不能更换; 如果软线损坏, 灯具应视为被损坏。

清洁剂、植保化学用品和其他化学品

有关与模组组合使用的化学品 (用于清洁、杀菌剂、表面活性剂等) 的建议, 请参阅应用指南。

光生物危害

安装完成后应避免长时间直视灯具。

光生物危害	光辐射危害-蓝光	最小可视距离 (m/inch)	其他光辐射危害
GPL PM DRB LB G3.0 S / GPL PM DRBFR LB G3.0 S	Risk Group 2 / Group de Risque 2	1.2 / 46	Exempt group / Group sans Risque
GPL PM DRB HB G3.0 S	Risk Group 2 / Group de Risque 2	1.8 / 68	Exempt group / Group sans Risque
GPL PM DRW LB G3.0 S / GPL PM DRWFR LB G3.0 S	Risk Group 2 / Group de Risque 2	0.6 / 21	Exempt group / Group sans Risque
GPL PM DRB G3.0 C2 / GPL PM DRBFR G3.0 C3	Risk Group 2 / Group de Risque 2	2.2 / 87	Exempt group / Group sans Risque
GPL PM DRW G3.0 C2 / GPL PM DRWFR G3.0 C3	Risk Group 2 / Group de Risque 2	0.7 / 26	Exempt group / Group sans Risque
GPL PM DRBFR G3.0 C4	Risk Group 2 / Group de Risque 2	2.2 / 87	Exempt group / Group sans Risque


* 灯具应避免安装在可长时间直视到的位置

Risk group 2

注意: 本产品可能会发出有害光辐射。
不要直视打开的模组, 可能对眼睛造成伤害。

尺寸

Product name / 产品名	最小视距* (m/inch)												Product weight / 产品重量 (kg/lbs)
						EU			NAM		JAP		
	L1	W1	H1	L2	L3	D1Ø	D2Ø	mm2	D2Ø	AWG	D2Ø	mm2	
GPL production module L120	1200 / 472.4	56 / 22.0	44 / 17.3	800 / 315.0	64 / 25.2	19 / 7.5	8.0 / 3.1	2 x 1.0	7.7 / 3.0	2 x 18	7.4 / 2.9	2 x 1.25	1.25 / 2.8
GPL production module L150	1500 / 590.6	56 / 22.0	44 / 17.3	800 / 315.0	64 / 25.2	19 / 7.5	8.0 / 3.1	2 x 1.0	7.7 / 3.0	2 x 18	7.4 / 2.9	2 x 1.25	1.45 / 3.2
GPL production module L240	2400 / 944.9	56 / 22.0	44 / 17.3	800 / 315.0	64 / 25.2	19 / 7.5	8.0 / 3.1	2 x 1.0	7.7 / 3.0	2 x 18	7.4 / 2.9	2 x 1.25	2.05 / 4.5



附件信息

本产品的安装和连接有多种附件可供选择。有关这些附件的更多信息, 请参阅应用指南。

Mounting bracket / 安装支架



GPL A PM bracket end screw M4



GPL A PM bracket end hook 15



Cables and connectors / 电缆与接头



确保与电源的连接方式防潮 (例如, 使用防潮 (IP66) 接线盒)

此模组在交流范围120~277V上的电源运行。有关更多详细信息, 请查看应用指南, 该指南可通过飞利浦联系人获得。



本资料所列数据仅供参考, 具体产品数据以产品说明书为准, 如有更改恕不另行通知
昕诺飞控股版权所有, 未经许可, 禁止全部及部分复制
www.philips.com/horti
Email: horti.info@signify.com



扫一扫
关注微信公众号