

PHILIPS



设施农业
LED植物照明

GreenPower LED
植株间照明模组3.1



快速安装指南










准备



重要信息-仔细阅读

本指南介绍GreenPower LED植株间照明模组安装方法。
遵守所有警告和注意事项。有关附加技术信息
请参见应用指南。

安装系统



警告

安装前关闭并断开电源。安装必须由合格的电工按照国家和当地的电气和施工规范和法规执行。

- 在您已阅读并理解本产品的安装说明中包含的快速安装指南、应用指南和安全标签前不要试图安装或使用本产品。
- 确保电源线布线方式正确，防止意外损坏。
- 用防潮(IP66) 接线盒，同时也应适用于设备中使用的电源线。
- 如需要，使用应力消除线夹。
- 如果需要，使用适合于三芯电缆及适用于第三方提供的相应尺寸的接线盒所用电缆的绑带。
- 在安装完成之前不要连接到现场电源。
- 不拆解或改装本产品，否则将使质保作废。

最大模组安装数量请参见安装指南。

注意

本模组的光源不可更换。当光源过了其寿命期限而报废时，需要更换整个装置。当电线损坏时，模组也会损坏。本模组不适用于家用及室内。

光生物安全性


灯具及灯系统的光生物安全性(IEC 62471) - 无危害。本国际标准描述了包括照明设备在内的灯具和灯系统的光生物安全性。根据这一标准，GreenPower LED植株间照明模组属于光生物无危害一类。

清洁剂、作物保护和其它化学品

有关可用于模组的化学品(清洗、杀菌剂、表面活性剂等)的建议，请参阅应用指南。

尺寸


产品描述	产品尺寸(mm)						产品重量(kg)
	L1 ± 10mm	L2	L3 ± 10mm	L4	W1	H1	
GreenPower LED interlighting module 200	2028	1948	80	15	65	79	2.2
GreenPower LED interlighting module 250	2500	2420	80	15	65	79	2.5




配件信息

有全套配件可用于安装和连接本产品。有关这些附件的更多信息可以在应用指南中找到。


安装支架




电源线




跨接电缆



接线母头



端盖



确保电源的连接是以防潮的标准进行(如用防潮(IP66) 接线盒)

本模组工作电源为200-400v 范围。更详细信息请查看应用指南(可联系昕诺飞获取)。



本资料所列数据仅供参考，具体产品数据以产品说明书为准，如有更改恕不另行通知
昕诺飞控股版权所有，未经许可，禁止全部及部分复制

<https://www.signify.com/zh-cn>
2020年5月

