

PHILIPS




SpaceWise

Produktoversigt


SpaceWise til ethvert behov




SlimBlend 60x60

<ul style="list-style-type: none">• Levetid: 50.000 timer – L80• MacAdams: SDCM < 3• Lysudbytte: op til 107 lm/W• 5 års garanti• Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65°	Panel indbygningsarmatur i slankt design, behageligt og blændfrit lys med mikrolinse-optik (MLO) betyder, at denne armaturserie overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af hvidlakeret stål. Den store lysende flade gør lyset diffust og blødt, harmonerer fint med loftet og giver en flot ovenlyseeffekt. Til synlig skinne og påbygning (i ramme).	
	Montage	Produktnavn
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA90 3000K 60X60
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA90 4000K 60X60
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 3600Lm RA80 3000K 60X60
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 3600Lm RA80 4000K 60X60
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA80 3000K 60X60
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA80 4000K 60X60
Påbygningsramme 60x60	Påbygningsramme for SlimBlend RC125Z 60x60	


PowerBalance 60x60

<ul style="list-style-type: none">• Levetid: 50.000 timer – L90• MacAdams: SDCM < 3• Lysudbytte: 142 lm/W• 5 års garanti• Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65°	Ekstremt effektivt LED-armatur, der overholder kontorstandarderne. Det karakteristiske modulopbyggede design med de tilbagetrukkede lysceller giver et meget behageligt og blændfrit lys. Findes til synlig og skjult skinne samt faste lofter og påbygning.	
	Montage	Produktnavn
	Indbyg - synlig T-skinne	Powerbalance RC461B G2 3400Lm RA80 3000K 60X60
	Indbyg - synlig T-skinne	Powerbalance RC461B G2 3400Lm RA80 4000K 60X60


FlexBlend 60x60

<ul style="list-style-type: none">• Levetid: 50.000 timer – L90• MacAdams: SDCM < 3• Lysudbytte: 97 lm/W• 5 års garanti• Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65°	Indbygningsarmatur i slankt design med mikrolinseoptik (MLO) der giver behageligt og blændfrit lys, der overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af hvidlakeret stål. De to lysstriber differentierer dette panel-armatur fra de traditionelle 60 x 60-armaturer med en lysende overflade.	
	Montage	Produktnavn
	Indbyg - synlig T-skinne	Flexblend RC340B 3600Lm RA90 4000K 60X60 MLO-optik
	Indbyg - synlig T-skinne	FlexBlend RC340B 3600Lm RA90 3000K 60x60 MLO-optik
	Indbyg - synlig T-skinne	FlexBlend RC340B 3600Lm RA90 3000K 60x60 PCS-optik
	Indbyg - synlig T-skinne	FlexBlend RC340B 3600Lm RA90 4000K 60x60 PCS-optik
		Påbygningsramme for Flexblend RC125Z 60x60


SlimBlend 30x120

<ul style="list-style-type: none">• Levetid: 50.000 timer – L90• MacAdams: SDCM < 3• Lysudbytte: op til 107 lm/W• 5 års garanti• Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65°	Panel indbygningsarmatur i slankt design, behageligt og blændfrit lys med mikrolinse-optik (MLO) betyder, at denne armaturserie overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af hvidlakeret stål. Den store lysende flade gør lyset diffust og blødt, harmonerer fint med loftet og giver en flot ovenlys-effekt. Til synlig skinne og påbygning (i ramme).	
	Montage	Produktnavn
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA90 3000K 30X120
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA90 4000K 30X120
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 3600Lm RA80 3000K 30X120
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 3600Lm RA80 4000K 30X120
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA80 3000K 30X120
	Indbyg - synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA80 4000K 30X120
Påbygningsramme 30x120	Påbygningsramme for SlimBlend RC125Z 30x120	


TrueLine nedhængt

<ul style="list-style-type: none"> • Levetid: 50.000 timer – L90 • MacAdams: SDCM < 3 • Lysudbytte: op til 132 lm/W • 5 års garanti • Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Nedhængt op-/nedadlysende linjearmatur i slankt og minimalistisk design, der giver et behageligt og blændfrit kvalitetslys, som overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af aluminium.</p> <p>TrueLine fås også til sammenbygning, påbygning og i en indbygget udgave.</p>	
	Montage	Produktnavn
	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 4000Lm RA90 3000K 1170mm
	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 4000Lm RA90 4000K 1170mm
	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 3400Lm RA80 3000K 1170mm
	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 3400Lm RA80 4000K 1170mm
	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 5000Lm RA80 3000K 1450mm
	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 5000Lm RA80 4000K 1450mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm RA90 3000K 610mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm RA90 4000K 610mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 4900Lm RA90 3000K 1170mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 4900Lm RA90 4000K 1170mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm RA90 3000K 1450mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm RA90 4000K 1450mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm UGR<19 RA80 3000K 610mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm UGR<19 RA80 4000K 610mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 4900Lm UGR<19 RA80 3000K 1170mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 4900Lm UGR<19 RA80 4000K 1170mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm
	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 7700Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 7700Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm	


TrueLine påbyg

<ul style="list-style-type: none"> • Levetid: 50.000 timer – L90 • MacAdams: SDCM < 3 • Lysudbytte: op til 132 lm/W • 5 års garanti • Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Påbygget linjearmatur i slankt og minimalistisk design der giver et behageligt og blændfrit kvalitetslys, som overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af aluminium.</p> <p>TrueLine fås også for sammenbygning, nedhængt og i en indbygget udgave.</p>	
	Montage	Produktnavn
	Påbyg	TrueLine SM530C 3400Lm UGR<19 RA80 3000K 1170mm
	Påbyg	TrueLine SM530C 3400Lm UGR<19 RA80 4000K 1170mm
	Påbyg	TrueLine SM530C 5000Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm
	Påbyg	TrueLine SM530C 5000Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm


SmartBalance nedhængt

<ul style="list-style-type: none"> • Levetid: 50.000 timer – L90 • MacAdams: SDCM < 3 • Lysudbytte: op til 132 lm/W • 5 års garanti • Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Nedhængt armatur i slankt design med mikrolinseoptik (MLO), der giver behageligt og blændfrit lys og overholder standarderne for kontorbelysning. Hurtig højdetilpasning med Reutlinger-ophæng.</p>	
	Montage	Produktnavn
	Nedhængt - nedlys	SmartBalance SP480P 3500Lm RA80 4000K
	Nedhængt - op-/nedlys	SmartBalance SP482P 4000Lm RA80 4000K


TrueLevel påbyg

<ul style="list-style-type: none">Levetid: 50.000 timer - L90MacAdams: SDCM <3Lysudbytte: op til 132 lm/W5 års garantiOffice compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65°	Kassearmatur i slankt design, behageligt og blændfrit lys med mikrolinseoptik (MLO) som gør, at dette armatur overholder de standarder for kontorbelysning. Armaturhuset er af hvidlakeret stål.	
	Montage	Produktnavn
	Påbyg	TrueLevel SM999C 4000Lm RA90 3000K 1200mm
	Påbyg	TrueLevel SM999C 4000Lm RA90 4000K 1200mm
	Påbyg	TrueLevel SM999C 3400Lm RA80 3000K 1200mm
	Påbyg	TrueLevel SM999C 3400Lm RA80 4000K 1200mm


SlimBlend Disk

<ul style="list-style-type: none">Levetid: 50.000 timer - L80MacAdams: SDCM <3Lysudbytte: op til 89 lm/W5 års garantiOffice compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65°	Rundt 3D-printet LED-armatur til påbyg og indbyg. Den mikrolinseoptik (MLO) sikrer et behageligt og blændfrit lys, hvilket betyder, at dette armatur overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af vævet hvid polykarbonat. Findes både i 3000K og 4000K.	
	Montage	Produktnavn
	Påbyg	SlimBlend Disk BR380 S 2010Lm RA90 3000K Ø375mm
	Påbyg	SlimBlend Disk BR380 S 2080Lm RA90 4000K Ø375mm
	Indbyg	SlimBlend Disk BR380 R 2010Lm RA90 3000K Ø400mm
	Indbyg	SlimBlend Disk BR380 R 2080Lm RA90 4000K Ø400mm


Trådløse tryk

	Der findes to tryk til det trådløse SpaceWise styringssystem. De fungerer begge via ZigBee-kommunikation. Begge tryk er uden batteri, da de drives ved hjælp af kinetisk energi: <ul style="list-style-type: none">Et tryk med en fjederknop for tænd og sluk samt dæmpning ved at holde knappen inde.Et tryk med to fjederknapper for tænd og sluk samt dæmpning ved at holde knappen inde. Kan yderligere programmeres til to scenarier.	
		1-knaps trådløs tryk UID8450/10 ZGP 2B
		2-knaps trådløs tryk UID8460/10 ZGP 4B

Sensor-kit til DALI-armaturer

	Med dette kit bestående af en SR (sensor ready) bro og en ekstern sensor til indbygning kan du tilslutte DALI-armaturer, hvor der ikke kan indbygges sensor som ved downlights. Broen kan tilsluttes op til 20 DALI-drivere (maks. 400W). Sensoren dækker ca. 3,6 x 3,4 m ved 3 meters højde.	
		EasyAir SNS200CMP/w
		Xitanium SR Bridge independent

Sensor-kit til DALI-armaturer

	Med dette kit bestående af en SR (sensor ready) bro og en ekstern sensor til indbygning kan du tilslutte DALI-armaturer, hvor der ikke kan indbygges sensor som ved downlights. Broen kan tilsluttes op til 20 DALI-drivere (maks. 400W). Sensoren dækker ca. 3,6 x 3,4 m ved 3 meters højde.	
		IR Dongle SpaceWise

© 2019 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i brochuren kan ændres uden varsel. Signify giver ingen erklæring eller garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og er ikke ansvarlig for enhver handling, der er afhængig af det. Oplysningerne i brochuren kan ikke anvendes til et kommercielt tilbud eller udgøre en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er aftalt med Signify.