

**PHILIPS**



LED-armaturer

August 2019

# Afvikling eller udvikling?

Rigtige professionelle vælger Philips LED-armaturer

**REAL  
PROS**  
**REAL  
QUALITY**



# Vores belysningsprodukter, -systemer og -services ændrer fuldstændig den måde, vi lever på

I over 125 år har vi gået forrest, når det handler om belysningsinnovation og -kvalitet. Vi forvandler byrum, lokalsamfund, arbejdspladser, stadions, bygninger, indkøbscentre og boliger. Vores formål er at udfolde lysets store potentiale for at skabe en lysere fremtid og en bedre verden for alle.

## Angivelse af levetider på LED-armaturer

Lighting Europe udgav i starten af januar 2018 en vejledende rapport til angivelse af levetid for LED-armaturer. Som følge af denne rapport har vi valgt at tilpasse den måde, vi angiver levetider. For indendørs armaturer vil der være en standardisering af angivelsen af levetimer med 50.000 timer som standard. I kontormiljø med 2.500 brændetimer årligt vil det i praksis betyde, at et armatur, der er angivet med 50.000 timer, vil have 20 års driftstid.

Til at vurdere lumen-nedgangen oplyses L-værdien. L70 vil eksempelvis betyde, at der estimeres at være 70% af det oprindelige lysniveau efter den givne levetid. Fejlraten for driveren oplyses særskilt.



## Philips CoreLine


CoreLine sætter standarden for innovative belysningsprodukter i højeste klasse. CoreLine-produkterne er nemme at installere og er perfekte til alle typer projekter, hvor lys har en stor betydning.

- Lav lumen-nedgang
- DALI
- Driver og LED-modul af højeste kvalitet
- 5 års garanti

## Philips Ledinaire

Ledinaire er en serie af standardarmaturer, der dækker grundbehovene til belysning. Ledinaire bruger kvalitetskomponenter med en lav fejlrate.


- Basisserie
- God kvalitet
- Driver og LED-modul af god kvalitet
- 3 års garanti

	<b>Panel</b> Indbygget	<b>4-5</b>
	<b>Påbygget armatur</b>	<b>6-7</b>
	<b>Downlight</b> Indbygget	<b>8-9</b>
	<b>SlimDownlight</b> Indbygget / Påbygget	<b>11</b>
	<b>Nedhængt armatur</b>	<b>12</b>
	<b>Stænkæt IP44</b>	<b>13</b>
	<b>3F-skinnespot</b>	<b>14-15</b>
	<b>Væg-og loftarmatur</b> Påbygget	<b>16-17</b>
	<b>Skinnesystem</b> Påbygget	<b>19</b>
	<b>HighBay</b> Højloftede rum	<b>20-21</b>
	<b>IP65 Industriarmatur</b> Påbygget	<b>22-23</b>
	<b>Grundarmatur</b> Påbygget	<b>24-25</b>
	<b>Vejarmatur</b> Udendørs	<b>26</b>
	<b>Park- og stiarmatur</b> Udendørs	<b>27</b>
	<b>Pullert</b> Udendørs	<b>29</b>
	<b>Projektør</b> Udendørs	<b>30-31</b>


# Panel – Indbygget



60 x 60 cm



30 x 120 cm



## CoreLine

CoreLine Panel er for dig, der ønsker et effektivt høj kvalitetspanel til indbygning. Det opfylder alle krav til kontorbelysning med mulighed for DALI-dæmpning og lav blænding (UGR < 19).

- Levetid: 50.000 timer L75
- Effektivitet: Op til 110 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 kelvin
- Vælg UGR < 19 over kontorpladser
- 60 x 60 cm eller 30 x 120 cm




	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>CoreLine</b>	CoreLine Panel RC132V Gen3 DALI 60x60 UGR<19 3400lm/830 35W	8718699386092
	CoreLine Panel RC132V Gen3 DALI 60x60 UGR<19 3600lm/840 35W	8718699386085
	CoreLine Panel RC132V Gen3 60x60 UGR<19 3400lm/830 33W	8718699380991
	CoreLine Panel RC132V Gen3 60x60 UGR<19 3600lm/840 33W	8718699380984
	CoreLine Panel RC132V Gen3 60x60 3400lm/830 33W	8718699386146
	CoreLine Panel RC132V Gen3 60x60 3600lm/840 33W	8718699380953
	CoreLine Panel RC132V Gen3 30x120 UGR<19 3600lm/840 33W	8718699381028
	CoreLine Panel RC132V Gen3 30x120 UGR<19 3400lm/830 33W	8718699381035
	<b>Tilbehør</b>	Påbygningsramme RC125Z 60x60
Påbygningsramme RC125Z 30x120		8718696073322

# Panel – Indbygget



60 x 60 cm





## Ledinaire

Ledinaire Panel er et basispanel, der opfylder grundbehovet for indbyggede armaturer. Du får et panel af Philips-kvalitet, der både kan anvendes over kontorpladser eller som almen kontorbelysning.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 89 lm/W
- 4000 kelvin
- Vælg UGR < 19 over kontorpladser

30 x 120 cm




	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>Ledinaire</b>	Ledinaire Panel RC065B Gen2 60x60 UGR<19 3400lm/840 38W	8718699791537
	Ledinaire Panel RC065B Gen2 60x60 3400lm/840 38W	8718699791520
	Ledinaire Panel RC060B 30x120 3200lm/830 36W	8718696069615
	Ledinaire Panel RC060B 30x120 3200lm/840 36W	8718696069608
<b>Tilbehør</b>	Påbygningsramme RC125Z 60x60	8718696073308
	Påbygningsramme RC125Z 30x120	8718696073322




# Påbygget armatur



60 x 60 cm




20 x 120 cm



## CoreLine

CoreLine Påbyg er for dig der ønsker et effektivt armatur til påbygning. Det opfylder alle krav til kontor-belysning med mulighed for DALI-dæmpning og lav blænding (UGR < 19).

- Levetid: 50.000 timer L75
- Effektivitet: Op til 117 lm/W
- Findes både som 60 x 60 og 20 x 120 cm
- Vælg UGR < 19 over kontorpladser




	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Påbyg SM134V DALI 60x60 UGR<19 3700lm/830 31,5W	8718699348656
	CoreLine Påbyg SM134V DALI 60x60 UGR<19 3700lm/840 31,5W	8718699348618
	CoreLine Påbyg SM134V DALI 20x120 UGR<19 3700lm/830 31,5W	8718699348670
	CoreLine Påbyg SM134V DALI 20x120 UGR<19 3700lm/840 31,5W	8718699348632
	CoreLine Påbyg SM134V 20x120 3700lm/830 34W	8718699348533
	CoreLine Påbyg SM134V 20x120 3700lm/840 34W	8718699348700

# Påbygget armatur




20 x 120 cm



## Ledinaire

Ledinaire Påbyg er et basisarmatur, der opfylder grundbehovet for påbyggetsarmaturer. Du får et armatur af Philips-kvalitet i henholdsvis 3000 K eller 4000 K.

- Levetid: 50.000 timer L65
- Effektivitet: Op til 89 lm/W
- 3000 og 4000 kelvin





	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>Ledinaire</b>	Ledinaire Påbyg SM060C 20x120 3200lm/830 36W Ledinaire Påbyg SM060C 20x120 3200lm/840 36W	8718696069639 8718696069622

# Downlight – Indbygget



1.100 lm






## CoreLine

CoreLine Downlight er en kvalitetsdownlight med mulighed for DALI-dæmpning. Armaturet kan serieforbindes uden brug af samleboks. Standard-udskæringsmål på 150 mm eller 200 mm. Brug af 6-polet push-in-stik.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Mulighed for DALI-dæmpning
- Vælg mellem 1100 lm eller 2200 lm

2.200 lm



### CoreLine

#### Produktbeskrivelse

CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/830 9,5W  
 CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/840 9,5W  
 CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/830 19W  
 CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/840 19W  
 CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/830 9,5W Sølv optik  
 CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/840 9,5W Sølv optik  
 CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/830 19W Sølv optik  
 CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/840 19W Sølv optik

#### EAN-nummer



8710163325804  
 8710163325811  
 8710163325842  
 8710163325859  
 8710163325880  
 8710163325897  
 8710163325927  
 8710163325934



# Downlight – Indbygget



800 lm






## Ledinaire

Ledinaire Downlight er en basisdownlight til anvendelse i bl.a. korridorer, sekundære lokaler og toiletter. Findes i to størrelser.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- 800 lm eller 1800 lm
- Vælg mellem 3000 K og 4000 K

1.800 lm



### Produktbeskrivelse

#### Ledinaire

Ledinaire Downlight DN060B 800lm/830 9W  
 Ledinaire Downlight DN060B 800lm/840 9W  
 Ledinaire Downlight DN060B 1800lm/830 18W  
 Ledinaire Downlight DN060B 1800lm/840 18W

### EAN-nummer


8710163306629  
 8710163306643  
 8710163306612  
 8710163306636




# SlimDownlight – Indbygget/påbygget




1.100 lm indbygget



2.100 lm indbygget




1.100 lm påbygget



## CoreLine

CoreLine SlimDownlight er en ultratynd downlight. Det er derfor perfekt til dig, som skal bruge en downlight til steder med en meget lav indbyggetshøjde. Findes både til indbygget og påbygget.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: 100 lm/W
- Vælg mellem 1000 lm eller 2000 lm
- Lavt design med en indbyggetshøjde på 26 mm og 50 mm ved påbygget



Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine SlimDownlight Gen3 Indbyg DN145B 1100lm/830 11W Hvid optik	8710163339474
CoreLine SlimDownlight Gen3 Indbyg DN145B 1100lm/840 11W Hvid optik	8710163339481
CoreLine SlimDownlight Gen3 Indbyg DN145B 2100lm/830 21W Hvid optik	8710163339498
CoreLine SlimDownlight Gen3 Indbyg DN145B 2100lm/840 21W Hvid optik	8710163339504
CoreLine SlimDownlight Gen3 Påbyg DN145C 1100lm/830 11W Hvid optik	8710163339511
CoreLine SlimDownlight Gen3 Påbyg DN145C 1100lm/840 11W Hvid optik	8710163339528



# PlainView – Nedhængt




## PlainView



PlainView er et nedhængt linjearmatur i et moderne minimalistisk design. Passer perfekt ind i kontorer såvel som i detailhandlen.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 95 lm/W
- Vælg mellem to længder og to lumenpakker
- Kan enten anvendes enkeltvis eller serielt monteres

### PlanView 1135 mm



### PlanView 1415 mm



CoreLine	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
	Plainview Nedhængt SP140P 3800lm/840 40W DALI 5-polet stik 1135mm	8718699380212
	Plainview Nedhængt SP140P 4800lm/840 50W DALI 5-polet stik 1415mm	8718699380250
	Plainview Nedhængt SP140P 3800lm/840 40W 3-polet stik 1135mm	8718699380229
	Plainview Nedhængt SP140P 4800lm/840 50W 3-polet stik 1415mm	8718699380267

# Stænkæt IP44 – Påbygget



FastSet 602 mm



FastSet 1160 og 1440 mm





## CoreLine

CoreLine FastSet er et stænkæt IP44-armatur til anvendelse i bl.a. sekundære rum og lagerrum samt lignende områder. FastSet findes i tre længder og i 3000 K eller 4000 K.

Nem installation med 3-faset gennemforrådning.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: Op til 120 lm/W
- Findes i tre længder
- Vælg mellem 3000 K og 4000 K

FastSet 602, 1160 og 1440 mm



Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>CoreLine</b> FastSet SM150C Stænkæt IP44 2400lm/830 3F Gennemforrådning 20W 602mm	8718699381240
FastSet SM150C Stænkæt IP44 2400lm/840 3F Gennemforrådning 20W 602mm	8718699381233
FastSet SM150C Stænkæt IP44 4800lm/830 3F Gennemforrådning 45W 1160mm	8718699381264
FastSet SM150C Stænkæt IP44 4800lm/840 3F Gennemforrådning 45W 1160mm	8718699381257
FastSet SM150C Stænkæt IP44 6000lm/830 3F Gennemforrådning 55W 1440mm	8718699381288
FastSet SM150C Stænkæt IP44 6000lm/840 3F Gennemforrådning 55W 1440mm	8718699381271



# Spot – Skinne



## CoreLine

De budgetvenlige armaturer i CoreLine Skinnespotserien 1:1-erstatte halogen- og CDM-baserede spots. De fungerer med 3F-skinne og gør det derfor nemt at opgradere til LED.

- Levetid: 50.000 L70
- Effektivitet: 90 lm/W
- Vælg mellem et hvidt eller sort armatur
- Farvegengivelse Ra 80
- Vælg mellem 24 eller 36 graders spredning



	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>CoreLine</b>	CoreLine Skinnespots ST150T 2200lm/830 24W 24° Hvid	8718699790691
	CoreLine Skinnespots ST150T 2200lm/830 24W 24° Sort	8718699790677
	CoreLine Skinnespots ST150T 2200lm/830 24W 36° Hvid	8718699790738
	CoreLine Skinnespots ST150T 2200lm/830 24W 36° Sort	8718699790714





# Spot – Skinne



## GreenSpace

Med GreenSpace Accent til 3F-skinner kan butikker nemt skifte fra CDM til LED og dermed forøge lyskvaliteten, mens energiforbruget sænkes væsentligt. Med Premium White og Ra 90 gengives især hvide farver så smukt som muligt.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Vælg mellem et hvidt eller sort armatur
- Farvegengivelse Ra 90



### Produktbeskrivelse

**GreenSpace** GreenSpace Accent Skinnespot ST320T 2700lm/930 27W 24° Hvid  
GreenSpace Accent Skinnespot ST320T 2700lm/930 27W 24° Sort

### EAN-nummer

8718699166502  
8718699166519



# Væg- og loftarmatur – Påbygget



## CoreLine

CoreLine væg- og loftarmatur er en serie af LED-armaturer, der kan erstatte konventionelle vægmonterede armaturer med 2 x 18 watt eller 2 x 26 watt kompaktlysrør. Mulighed for integreret bevægelsessensor.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- 3000 K eller 4000 K
- Med eller uden bevægelsessensor



	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Væg/loft WL130V 1200lm/830 12W	8718699387785
	CoreLine Væg/loft WL130V 1200lm/840 12W	8718699387792
	CoreLine Væg/loft WL130V 2000lm/830 22W	8718699387808
	CoreLine Væg/loft WL130V 2000lm/840 22W	8718699387815
	CoreLine Væg/loft WL131V 1200lm/830 15W med sensor	8718699387860
	CoreLine Væg/loft WL131V 1200lm/840 15W med sensor	8718699387877
	CoreLine Væg/loft WL131V 2000lm/830 25W med sensor	8718699387884
	CoreLine Væg/loft WL131V 2000lm/840 25W med sensor	8718699387891



# Væg- og loftarmatur – Påbygget



## Ledinaire

Ledinaire væg- og loftarmaturer er en basisserie af armaturer til bl.a. gangarealer og trappeopgange. Findes med og uden bevægelsessensor.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 91 lm/W
- To forskellige lumenpakker og farvetemperaturer
- Med eller uden bevægelsessensor





	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>Ledinaire</b>	Ledinaire Væg/Loft WL060V Gen2 1100lm/830 12W	8710163339092
	Ledinaire Væg/Loft WL060V Gen2 1100lm/840 12W	8710163339108
	Ledinaire Væg/Loft WL060V Gen2 1700lm/830 18,5W	8710163339115
	Ledinaire Væg/Loft WL060V Gen2 1700lm/840 18,5W	8710163339122
	Ledinaire Væg/loft WL060V Gen2 1700lm/830 19,5W med sensor	8710163339139
	Ledinaire Væg/loft WL060V Gen2 1700lm/840 19,5W med sensor	8710163339146








# Skinnesystem – Påbygget



## CoreLine

CoreLine Trunking er et skinnesystem til anvendelse i bl.a. lagre, industri og supermarkeder. CoreLine Trunking fås i to længer, 1,7 meter og 3,4 meter, som en KIT-version med ophæng, der er klar til installation. 3-faset gennemfortrådning tillader nem installation. Kan nemt sammenbygges til lysbånd.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: 148 lm/W
- To lumenpakker:
  - 8.000 lumen (1,7 meter)
  - og 16.000 lumen (3,4 meter)
- Optik: Bredstrålende (WB)



### Produktbeskrivelse

#### CoreLine

CoreLine Trunking LL121X KIT 3F gennemfortrådning 8000lm/840 54W WB 1730mm  
CoreLine Trunking LL120X KIT 3F gennemfortrådning 16000lm/840 108W WB 3450mm

### EAN-nummer

8718696380802  
8718696380840

# HighBay – Højloftede rum



10.000 lumen



20.000 / 25.000 lumen





## CoreLine



CoreLine HighBay er udviklet som erstatning for HPI 250/400 watt armaturer og giver kunderne alle fordelene ved LED-belysning: God lys-kvalitet, længere levetid samt lavere energiforbrug og vedligeholdelsesbehov.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: Op til 145 lm/W
- Tre lumenpakker: 10.000, 20.000 og 25.000
- Monteringsbeslag købes særskilt, nedhængningskrog medfølger


10.000 lumen



20.000 lumen



25.000 lumen



### Produktbeskrivelse

#### CoreLine

CoreLine Highbay BY120P Gen4 10000lm/840 69W IP65 90° x 90° (WB)  
 CoreLine Highbay BY121P Gen4 20000lm/840 138W IP65 90° x 90° (WB)  
 CoreLine Highbay BY122P Gen4 25000lm/840 172W IP65 90° x 90° (WB)

### EAN-nummer

8710163335704  
 8710163335681  
 8710163336657

# HighBay – Højloftede rum



10.000 / 20.000 lumen



Medium strålende reflektor




## Ledinaire


Ledinaire Highbay er det økonomiske valg, til højloftede rum, hvor der bare skal være lys. Findes i to lumenpakker. Oplagt erstatning for 250/400W HPI-armaturer.

- Levetid: 50.000 timer L65
- Effektivitet: Op til 105 lm/W
- To lumenpakker: 10.000 eller 20.000
- Kun til nedhænging

10.000 lumen



20.000 lumen



### Produktbeskrivelse

#### Ledinaire

Ledinaire Highbay BY020P 10000lm/840 97W IP65 100° (WB)  
 Ledinaire Highbay BY021P 20000lm/840 190W IP65 100° (WB)  
 Reflektor mediumstrålende Ledinaire Highbay BY020P  
 Reflektor mediumstrålende Ledinaire Highbay BY021P

### EAN-nummer

8710163339962  
 8710163339986  
 8710163339924  
 8710163339948




# IP65 Industriarmatur – Påbygget



## CoreLine


CoreLine IP65 Industriarmatur er beregnet til direkte erstatning af traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør, hvad angår lysstrøm, installationsfleksibilitet og længder. Den mattede optik sikrer høj visuel komfort.

- Levetid: 50.000 timer L75
- Effektivitet: Op til 125 lm/W
- Installationsfleksibilitet i forhold til lumenpakker
- Installation kan gøres vandalsikker ved monteringsbeslag med skruer



	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>CoreLine</b>	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 2100lm/840 17,6W 600mm	8718291840459
	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 2900lm/840 23,6W 1200mm	8718291840466
	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 3500lm/840 29,5W 1500mm	8718291840473
	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 4100lm/840 35,5W 1200mm	8718291840480
	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 6000lm/840 48W 1500mm	8718291840497

# IP65 Industriarmatur – Påbygget




## Ledinaire

Ledinaire IP65 Industriarmatur er et basisarmatur til brug i bl.a. parkeringshuse, industrier (op til 4 m) og opbevaringsrum.

Armaturet findes i tre længder med forskellige lumenpakker.

Leveres med 1-faset gennemfortrådning.

- Levetid: 50.000 timer L65
- Effektivitet: 100 lm/W
- Monteringsbeslaget kan monteres i hele armaturets længde
- 1-faset gennemfortrådning



### Produktbeskrivelse

#### Ledinaire

Ledinaire Industriarmatur IP65 WT060C Gen3 1800lm/840 16,5W 600mm

Ledinaire Industriarmatur IP65 WT060C Gen3 3600lm/840 33W 1200mm

Ledinaire Industriarmatur IP65 WT060C Gen3 5600lm/840 51W 1500mm

### EAN-nummer

8718699389116

8718699389130

8718699389154


# Grundarmatur – Påbygget



## CoreLine

CoreLine Grundarmatur er et påbygget LED-armatur til almen belysning eller lysrendebelysning. Armaturet kan erstatte traditionelle 2 x 18, 2 x 36 og 2 x 58 watt T8-løsninger. Den mattede optik giver et behageligt lys, der minimerer blænding.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 110 lm/W
- 1-faset gennemfortrådning
- Monteringsbeslag medfølger



### Produktbeskrivelse

#### CoreLine

CoreLine Grundarmatur BN124C 1900Lm/830 1F-gennemfortrådning 19W 600mm  
 CoreLine Grundarmatur BN124C 2100Lm/840 1F-gennemfortrådning 19W 600mm  
 CoreLine Grundarmatur BN124C 3800Lm/830 1F-gennemfortrådning 38W 1200mm  
 CoreLine Grundarmatur BN124C 4100Lm/840 1F-gennemfortrådning 38W 1200mm  
 CoreLine Grundarmatur BN124C 6000Lm/830 1F-gennemfortrådning 60W 1500mm  
 CoreLine Grundarmatur BN124C 6400Lm/840 1F-gennemfortrådning 60W 1500mm

### EAN-nummer

8718696074732  
 8718696074725  
 8718699380007  
 8718696074749  
 8718699380021  
 8718699380014


# Grundarmatur – Påbygget



## Ledinaire

Ledinaire Pentura Mini er et slankt armatur, der giver et ensartet lys med god farvegengivelse. Pentura er nem at installere selv på steder med begrænset plads f.eks. under hylder i butikker eller ved arbejdsstationer.

- Levetid: 50.000 timer L65
- Effektivitet: Op til 95 lm/W
- Findes i version med afbryder
- Tilgængelig i fire længder



	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>Ledinaire</b>	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 350Lm/830 4W 300mm	8718696072509
	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 650Lm/830 7W 600mm	8718696072486
	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN133C 650Lm/830 7W 600mm - med afbryder	8718696072523
	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 950Lm/830 10W 900mm	8718696072462
	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 1250Lm/830 14W 1200mm	8718696072448



# Vejarmatur



Malaga BRP101



Malaga BRP102




## CoreLine


CoreLine Malaga LED er designet til brug på veje, gader og i boligområder. Serien består to størrelser, der erstatter SON-T 50W, 70W, 100W og 150W. Optikken fordeler lyset effektivt på vejen. Installationen er nem ved hjælp af den større forskruling, samt at der er ikke behov for at åbne armaturet for at tilslutte strøm-kablet.

- Levetid: 100.000 timer L70
- Meget robust (IP65/IK08)
- Overspændingsbeskyttelse 4 kV

Malaga BRP101



Malaga BRP102



	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>CoreLine</b>	BRP101 LED 3700lm/740 29,6W Medium optik f/Ø42-60 mast	8718696998168
	BRP102 LED 5500lm/740 39W Medium optik f/Ø42-60 mast	8718696998182
	BRP102 LED 7500lm/740 56,5W Medium optik f/Ø42-60 mast	8718696998205
	BRP102 LED 11000lm/740 83W Medium optik f/Ø42-60 mast	8718696998229

# Park- og stiarmatur



## TownTune

Philips TownTune-serien består af to typer og to farver: symmetrisk eller asymmetrisk montering og i mørk grå eller lys grå.

Alle typer kan tilpasses med to forskellige armaturhuse og en dekorativ ring. Med sit stilrene design, passer TownTune perfekt ind flere typer af byrum.

- Levetid: 100.000 L92
- CLO, konstant lysudbytte
- Godkendt til brug i kystnære områder (MSP)
- Top i forskellige former (kegle, kuppel), mulighed for dekorativ gennemsigtig ring
- Armaturhus i to farver: mørk grå (RAL7022) og lys grå (RAL7035)



	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>TownTune Symmetrisk</b>	BDP260 3500lm/830 27,5W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå	8718699878610
	BDP260 3500lm/740 23,4W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå	8718699878627
	BDP260 3500lm/830 27,5W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå	8718699884482
	BDP260 3500lm/740 23,4W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå	8718699884499
<b>TownTune Asymmetrisk</b>	BDP265 3500lm/830 27,5W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk Grå	8718699884444
	BDP265 3500lm/740 23,4W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk Grå	8718699884451
	BDP265 3500lm/830 27,5W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå	8718699884468
	BDP265 3500lm/740 23,4W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå	8718699884475
<b>Tilbehør</b>	TownTune ZDP262 Dekorativ topkegle, mørk grå	8718699490348
	TownTune ZDP263 Dekorativ topkuppel, mørk grå	8718699490355
	TownTune ZDP262 Dekorativ topkegle, lys grå	8718699884505
	TownTune ZDP263 Dekorativ topkuppel, lys grå	8718699884512
	TownTune ZDP261 Dekorativ ring	8718699490324





# Pullert



## CoreLine

CoreLine Pullert kan anvendes i urbane områder og omkring bygninger, hvor atmosfære og behagelig belysning er i fokus. CoreLine Pullert leverer både komfort og energibesparelser takket være LED-teknologien.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 80 lm/W
- Vælg mellem symmetrisk eller asymmetrisk optik
- Meget robust (IP65/IK10)




	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
<b>CoreLine</b>	CoreLine LED Pullert BCP155 1000lm/830 13W IP65 IK10 Asymmetrisk 135° CoreLine LED Pullert BCP155 1000lm/830 12W IP65 IK10 Symmetrisk 360°	8718699383756 8718699383770
<b>Tilbehør</b>	CoreLine LED Pullert Tilbehør ZCP150 Nedgravingsrør/jordanker 500mm	8718699383794




# Projektør




Lille



Medium



Stor



## CoreLine

CoreLine Tempo er en serie af udendørs projektører til forskellige anvendelser. Serien indeholder en lille, medium og en stor version til hvert sit anvendelsesområde.

- Levetid: 75.000 L80
- Effektivitet: Op til 130 lm/W
- Én farvetemperatur: 4000 kelvin
- Eksternt 3-polet stik for hurtig montering


				220V 240V	50Hz 60Hz	75.000 t. L80 B10		IP66	IK08				Mac-Adams < 5	5 års garanti
--	--	--	--	--------------	--------------	-------------------------	--	------	------	--	--	--	---------------	---------------

CoreLine	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
	CoreLine Tempo Projektør Lille BVP110 4200lm/740 38W IP65 Asymmetrisk	8710163306353
	CoreLine Tempo Projektør Medium BVP125 12000lm/740 93W IP65 Asymmetrisk	8718699455873
	CoreLine Tempo Projektør Stor BVP130 21000lm/740 178W IP65 Asymmetrisk	8718699096403


# Projektør




Mini



Mini med sensor



Stor




## Ledinaire

Ledinaire Projektør er en basisprojektør til anvendelse i forskellige områder bl.a. pladsbelysning og belysning af skilte. Projektøren findes også med integreret mikrobølgesensor, der nemt indstilles med den medfølgende fjernbetjening.

- Levetid: 50.000 L70
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 kelvin
- Nyhed: Mikrobølgesensor er integreret i armaturhuset og justeres nemt med medfølgende fjernbetjening

Ledinaire-projektører – dimensioner i mm

	Mini			Mini med sensor			Stor		
	10W	20W	50W	10W	20W	50W	10W	20W	50W
A	88	109	193	123,4	123,4	202,4	232,5	290	332,5
B	137	161	281	189,2	189,2	309	364	437	493
C	31	31	39	35	35	38	58	60	60
D	105	130	228	147,4	147,4	241,4	311	380	422,5
E	4	4	10	6	6	10	16	15	15
F	6,4	6,4	8,4	6,4	6,4	8,4	8,5	10,5	10,5
G	96	117	203	149,6	149,6	235	244	310	347



Produktbeskrivelse	EAN-nummer
Ledinaire Projektør Mini BVP154 1000lm/840 10W IP65 100° (VWB)	8710163329710
Ledinaire Projektør Mini BVP154 2000lm/840 20W IP65 100° (VWB)	8710163329734
Ledinaire Projektør Mini BVP154 5000lm/840 50W IP65 100° (VWB)	8710163329758
Ledinaire Projektør Stor BVP155 10000lm/740 100W IP65 100° (VWB)	8710163331256
Ledinaire Projektør Stor BVP155 20000lm/740 200W IP65 100° (VWB)	8710163331270
Ledinaire Projektør Mini BVP154 1000lm/840 10W IP65 100° (VWB) med sensor	8710163331324
Ledinaire Projektør Mini BVP154 2000lm/840 20W IP65 100° (VWB) med sensor	8710163331348
Ledinaire Projektør Mini BVP154 5000lm/840 50W IP65 100° (VWB) med sensor	8710163331362





© 2019 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i brochuren kan ændres uden varsel. Signify giver ingen erklæring eller garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og er ikke ansvarlig for enhver handling, der er afhængig af det. Oplysningerne i brochuren kan ikke anvendes til et kommercielt tilbud eller udgøre en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er aftalt med Signify.

Signify Denmark A/S  
Frederikskaj 6  
2450 København SV  
Telefon 33 29 37 50  
[www.philips.dk/lighting](http://www.philips.dk/lighting)

Philips-navnet og Philips-skjoldet er registrerede varemærker, der tilhører Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemærker ejes af Signify Holding eller deres respektive ejere.

August 2019