



**PHILIPS**

LED-armaturer



# Højeste **kvalitet** eller andenprioritet?

**Rigtige professionelle vælger Philips**

**REAL  
PROs  
REAL  
QUALITY**

April  
**2021**

# Produktnyheder fra Philips

I dette katalog finder du belysningsprodukter fra Philips, der fuldstændig ændrer den måde, vi lever på. Bliv opdateret på de vigtigste produktnyheder herunder.



## CoreLine Indbyg Multilumen

Den nye generation af CoreLine Indbyg har forbedret levetid, højere effektivitet (lm/W), er flicker-fri og kommer med »multilumen« – med mulighed for at skifte lumenmængde på armaturet.

Med Quick Connector som standard er det nemt og hurtigt at installere dette armatur.

**Se mere på side 5.**



## Ny Ledinaire ClearAccent til direkte indbygning i isolering

Ledinaire ClearAccent er et rundt indbygningsspot til montering direkte i isolering (IC-godkendt).

Installationen er nem takket være den eksterne tilslutningsboks til videre sløjfning.

**Se mere på side 17.**







## CoreLine Industriarmatur IP65 med sensor

CoreLine Industriarmatur IP65 med sensor erstatter traditionelle, vandtætte armaturer. Den mattede optik sikrer høj, visuel komfort, og armaturet findes nu også med opal optik. Kommer med sensor for større energibesparelser.

**Se mere på side 24.**



# Indhold

|                                                                                     |                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
|    | Indbygningsarmaturer      | 4-6   |
|     | Påbygningsarmaturer       | 7-8   |
|    | Nedhængt armatur          | 9     |
|     | Stænktæt IP44-armatur     | 10    |
|    | Downlights                | 11-17 |
|     | 3-faset skinnerespots     | 18-19 |
|   | Væg- og loftarmaturer     | 20-21 |
|    | Skinnesystemer            | 22-23 |
|  | Industriarmaturer         | 24-26 |
|   | Grundarmaturer            | 27-29 |
|  | HighBay-armaturer         | 30-31 |
|   | Vejarmaturer              | 32-33 |
|  | Park- og stiarmaturer     | 34-38 |
|   | Pullerter                 | 39-40 |
|  | Projektører               | 41-42 |
|   | Hvem er hvem hos Signify? | 43    |


# CoreLine Panel



Dimensioner for  
60 x 60 cm



Dimensioner for 30 x  
120 cm



CoreLine Panel er for dig, der ønsker et effektivt høj kvalitetspanel til indbygning. Det opfylder alle krav til kontorbelysning med mulighed for DALI-dæmpning og lav blænding (UGR < 19).

- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: Op til 125 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 kelvin
- Vælg UGR < 19 over kontorpladser
- 60 x 60 cm eller 30 x 120 cm
- Versioner med mulighed for ændring af lumen- og kelvin-værdier




|          | Produktbeskrivelse                                                   | EAN-nummer    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Panel RC132V Gen4 60x60 3400lm/830 35W UGR<19 DALI          | 8710163360461 |
|          | CoreLine Panel RC132V Gen4 60x60 3600lm/840 35W UGR<19 DALI          | 8710163360454 |
|          | CoreLine Panel RC132V Gen4 60x60 3400lm/830 33W UGR<19               | 8710163360423 |
|          | CoreLine Panel RC132V Gen4 60x60 3600lm/840 33W UGR<19               | 8710163360416 |
|          | CoreLine Panel RC132V Gen4 60x60 3400lm/830 33W                      | 8710163360362 |
|          | CoreLine Panel RC132V Gen4 60x60 3600lm/840 33W                      | 8710163360355 |
|          | CoreLine Panel RC132V Gen4 60x60 3600lm-4300lm/830-840 UGR<19        | 8710163360546 |
|          | CoreLine Panel RC132V Gen4 30x120 3600lm-4300lm/830-840 UGR<19       | 8710163360560 |
| Tilbehør | Påbygningsramme RC132Z til CoreLine 60x60                            | 8718696073308 |
|          | Påbygningsramme RC132Z til CoreLine 30x120                           | 8718696073322 |
|          | Justerbart wiresæt RC132Z SME-3 Hvid inkl. roset og ledning          | 8710163362700 |
|          | Justerbart wiresæt RC132Z SME-4 Hvid inkl. roset og ledning til DALI | 8710163362717 |
|          | Beslag til gipsloft RC132Z SMB-PLC                                   | 8710163362694 |




# CoreLine Indbyg



Dimensioner for  
60 x 60 cm



Dimensioner for  
30 x 120 cm



Med den nye CoreLine Indbyg opnås forbedret levetid, større lumenudbytte, højere effektivitet (lm/W), mulighed for at skifte lumen med multi-lumen og ingen flicker.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: Op til 140 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 K
- Multilumen: 2800-4300 lm
- Vælg UGR<19 over kontorpladser
- 60 x 60 eller 30 x 120 cm



|          | Produktbeskrivelse                                                   | EAN-nummer    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Indbyg RC136B 60x60 2800lm-3400lm-4000lm/830 UGR<19 DALI    | 8719514512207 |
|          | CoreLine Indbyg RC136B 60x60 3100lm-3700lm-4300lm/840 UGR<19 DALI    | 8719514512214 |
|          | CoreLine Indbyg RC136B 60x60 3100lm-3700lm-4300lm/840 UGR<19         | 8719514512184 |
|          | CoreLine Indbyg RC136B 60x60 3100lm-3700lm-4300lm/840 DALI           | 8719514512191 |
|          | CoreLine Indbyg RC136B 60x60 2800lm-3400lm-4000lm/830                | 8719514512160 |
|          | CoreLine Indbyg RC136B 60x60 3100lm-3700lm-4300lm/840                | 8719514512177 |
|          | CoreLine Indbyg RC136B 30x120 2800lm-3400lm-4000lm/830 UGR<19 DALI   | 8719514512221 |
|          | CoreLine Indbyg RC136B 30x120 3100lm-3700lm-4300lm/840 UGR<19 DALI   | 8719514512238 |
|          |                                                                      |               |
| Tilbehør | Påbygningsramme til CoreLine Indbyg 60x60                            | 8718696073308 |
|          | Justerbart wiresæt RC132Z SME-3 Hvid inkl. roset og ledning          | 8710163362700 |
|          | Justerbart wiresæt RC132Z SME-4 Hvid inkl. roset og ledning til DALI | 8710163362717 |

# Ledinaire Panel




60 x 60 cm



Ledinaire Panel er et basispanel, der opfylder grundbehovet for indbyggede armaturer. Du får et panel af Philips-kvalitet, der både kan anvendes over kontorpladser eller som almen kontorbelysning.




- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Vælg UGR < 19 over kontorpladser
- 60 x 60 cm

Dimensioner for  
60 x 60 cm




|                  | Produktbeskrivelse                                                                                          | EAN-nummer                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ledinaire</b> | Ledinaire Panel RC065B Gen2 60x60 3400lm/840 38W UGR<19<br>Ledinaire Panel RC065B Gen2 60x60 3400lm/840 38W | 8718699386474<br>8718699791803 |
| <b>Tilbehør</b>  | Påbygningsramme RC065Z til Ledinaire 60x60<br>Wiresæt RC065Z til Ledinaire Panel                            | 8710163362724<br>8710163362748 |

# CoreLine Påbyg



Med den nye CoreLine Indbyg opnås forbedret levetid, større lumenudbytte, højere effektivitet (lm/W), mulighed for at skifte lumen med multi-lumen og ingen flicker.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: Op til 140 lm/W
- Multilumen: 2800-4300 lm
- Vælg mellem 3000 og 4000 kelvin
- Vælg UGR < 19 over kontorpladser
- 20 x 120 og 20 x 150 cm



|          | Produktbeskrivelse                                                | EAN-nummer    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Påbyg SM136V 20x120 2800lm-3400lm-4000lm/830 UGR<19 DALI | 8719514512344 |
|          | CoreLine Påbyg SM136V 20x120 3100lm-3700lm-4300lm/840 UGR<19 DALI | 8719514512351 |
|          | CoreLine Påbyg SM136V 20x120 2800lm-3400lm-4000lm/830             | 8719514512306 |
|          | CoreLine Påbyg SM136V 20x120 3100lm-3700lm-4300lm/840             | 8719514512313 |
|          | CoreLine Påbyg SM136V 20x120 3100lm-3700lm-4300lm/840 DALI        | 8719514512337 |
|          | CoreLine Påbyg SM136V 20x150 2800lm-3400lm-4000lm/830 UGR<19 DALI | 8719514512399 |
|          | CoreLine Påbyg SM136V 20x150 3100lm-3700lm-4300lm/840 UGR<19 DALI | 8719514512405 |
|          | CoreLine Påbyg SM136V 20x150 3100lm-3700lm-4300lm/840 UGR<19      | 8719514512382 |
|          | CoreLine Påbyg SM136V 20x150 2800lm-3400lm-4000lm/830             | 8719514512368 |
|          | CoreLine Påbyg SM136V 20x150 3100lm-3700lm-4300lm/840             | 8719514512375 |

# Ledinaire Påbyg




20 x 120 cm



Ledinaire Påbyg er et basisarmatur, der opfylder grundbehovet for påbygningsarmaturer. Du får et armatur af Philips-kvalitet med 4000 K.

- Levetid: 50.000 timer L65
- Effektivitet: 94 lm/W
- 4000 kelvin
- 20 x 120 cm

Dimensioner i mm



220V  
240V

50.000 t  
L65



IP20



650°C  
30s



Mac-  
Adams  
<5



Ledinaire

Produktbeskrivelse

Ledinaire Påbyg SM060C 20x120 3400lm/840 36W

EAN-nummer

8718696069622




# PlainView Linjearmatur




PlainView er et nedhængt linjearmatur i et moderne minimalistisk design. Passer perfekt ind i kontorer såvel som i detailhandlen.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 95 lm/W
- Vælg mellem to længder og to lumenpakker
- Kan enten anvendes enkeltvis eller serielt monteres

## Dimensioner for 1135 mm



## Dimensioner for 1415 mm



## CoreLine

### Produktbeskrivelse

Plainview Nedhængt SP140P 3800lm/840 40W DALI 5-polet stik 1135mm  
 Plainview Nedhængt SP140P 4800lm/840 50W DALI 5-polet stik 1415mm  
 Plainview Nedhængt SP140P 3800lm/840 40W 3-polet stik 1135mm  
 Plainview Nedhængt SP140P 4800lm/840 50W 3-polet stik 1415mm

### EAN-nummer

8718699380212  
 8718699380250  
 8718699380229  
 8718699380267

# CoreLine FastSet IP44



FastSet 602 mm




FastSet 1160 og 1440 mm



CoreLine FastSet er et stænktæt IP44-armatur til anvendelse i bl.a. sekundære rum og lagerrum samt lignende områder. FastSet findes i tre længder og i 3000 K eller 4000 K. Nem installation med 3-faset gennemfortrådning.


- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: Op til 120 lm/W
- Vælg mellem 3000 K og 4000 K
- Findes i tre længder
- IP44 stænktæt

Dimensioner for 602, 1160 og 1440 mm




|          | Produktbeskrivelse                                                      | EAN-nummer    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | FastSet SM150C Stænktæt IP44 2400lm/830 3F Gennemfortrådning 20W 602mm  | 8718699381240 |
|          | FastSet SM150C Stænktæt IP44 2400lm/840 3F Gennemfortrådning 20W 602mm  | 8718699381233 |
|          | FastSet SM150C Stænktæt IP44 4800lm/830 3F Gennemfortrådning 45W 1160mm | 8718699381264 |
|          | FastSet SM150C Stænktæt IP44 4800lm/840 3F Gennemfortrådning 45W 1160mm | 8718699381257 |
|          | FastSet SM150C Stænktæt IP44 6000lm/830 3F Gennemfortrådning 55W 1440mm | 8718699381288 |
|          | FastSet SM150C Stænktæt IP44 6000lm/840 3F Gennemfortrådning 55W 1440mm | 8718699381271 |


# CoreLine Downlight



Dimensioner for 1.100 lm



Dimensioner for 2.200 lm



CoreLine Downlight er en kvalitetsdownlight med mulighed for DALI-dæmpning. Standard-udskæringsmål på 150 mm eller 200 mm. Brug af 6-polet push-in-stik.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 K
- Mulighed for DALI-dæmpning
- Vælg mellem 1100 lm eller 2200 lm



|          | Produktbeskrivelse                                        | EAN-nummer    |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/830 9,5W            | 8710163325804 |
|          | CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/840 9,5W            | 8710163325811 |
|          | CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/830 19W             | 8710163325842 |
|          | CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/840 19W             | 8710163325859 |
|          | CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/830 9,5W Sølv optik | 8710163325880 |
|          | CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/840 9,5W Sølv optik | 8710163325897 |
|          | CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/830 19W Sølv optik  | 8710163325927 |
|          | CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/840 19W Sølv optik  | 8710163325934 |


# Ledinaire downlight




Ledinaire Downlight er en basisdownlight til anvendelse i bl.a. korridorer, sekundære lokaler og toiletter. Findes i to størrelser.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Vælg mellem 3000 K og 4000 K
- 800 lm eller 1800 lm

## Dimensioner for 800 lm



## Dimensioner for 1.800 lm



## Ledinaire

### Produktbeskrivelse

Ledinaire Downlight DN060B 800lm/830 9W  
 Ledinaire Downlight DN060B 800lm/840 9W  
 Ledinaire Downlight DN060B 1800lm/830 18W  
 Ledinaire Downlight DN060B 1800lm/840 18W

### EAN-nummer

8710163306629  
 8710163306643  
 8710163306612  
 8710163306636

# Ledinaire Downlight




Vælg den perfekte farvetemperatur og få en problemfri installation direkte i isoleringen. Ledinaire Downlight giver store energibesparelser uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.


- Levetid: 35.000 timer ved L70
- Effektivitet: op til 100 lm/W
- Skift mellem farvetemperaturer på 3000, 4300 og 6500 K
- Tre lumenpakker: 800, 1200 og 2000 lm
- Indbygges direkte i isoleringen




Dimensioner for 800 lm




Dimensioner for 1200 lm



Dimensioner for 2000 lm



| Dimensioner   | A   | B   | C  | Udskæringsmål |
|---------------|-----|-----|----|---------------|
| DN029B 800lm  | 115 | 85  | 63 | Ø 85-95 mm    |
| DN029B 1200lm | 175 | 145 | 64 | Ø 145-155 mm  |
| DN029B 2000lm | 225 | 195 | 64 | Ø 195-205 mm  |



|           | Produktbeskrivelse                                                                   | EAN-nummer    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ledinaire | Ledinaire Downlight DN029B 800lm 3000K/4300K/6500K 3-farve dip switch 8,5W Ø90 Hvid  | 8718699660185 |
|           | Ledinaire Downlight DN029B 1200lm 3000K/4300K/6500K 3-farve dip switch 14W Ø150 Hvid | 8718699660208 |
|           | Ledinaire Downlight DN029B 2000lm 3000K/4300K/6500K 3-farve dip switch 24W Ø200 Hvid | 8718699660222 |



# CoreLine SlimDownlight




CoreLine SlimDownlight er en ultratynd downlight. Det er derfor perfekt til dig, som skal bruge en downlight til steder med en meget lav indbygningshøjde. Findes både til indbygget og påbygget.


- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: 100 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 K
- Vælg mellem 1000 og 2000 lm
- Lavt design med en indbygningshøjde på 26 mm og 50 mm ved påbygget




Dimensioner for 1.100 lm indbygget



Dimensioner for 2.100 lm indbygget



Dimensioner for 1.100 lm påbygget



|          | Produktbeskrivelse                                                  | EAN-nummer    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine SlimDownlight Gen3 Indbyg DN145B 1100lm/830 11W Hvid optik | 8710163339474 |
|          | CoreLine SlimDownlight Gen3 Indbyg DN145B 1100lm/840 11W Hvid optik | 8710163339481 |
|          | CoreLine SlimDownlight Gen3 Indbyg DN145B 2100lm/830 21W Hvid optik | 8710163339498 |
|          | CoreLine SlimDownlight Gen3 Indbyg DN145B 2100lm/840 21W Hvid optik | 8710163339504 |
|          | CoreLine SlimDownlight Gen3 Påbyg DN145C 1100lm/830 11W Hvid optik  | 8710163339511 |
|          | CoreLine SlimDownlight Gen3 Påbyg DN145C 1100lm/840 11W Hvid optik  | 8710163339528 |

# Ledinaire SlimDownlight



11 W




23 W


Philips Ledinaire Påbygget Downlight er en ideel påbygningsløsning til funktionelle applikationer, hvor der er behov for et produkt af god kvalitet, der passer direkte i installationen. Den integrerede driver gør installationen let og hurtig.

- Levetid: 50.000 timer L65
- Effektivitet: op til 87 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 K
- Vælg mellem 950, 1000, 1900 eller 2000 lm
- Fås i to størrelser

Dimensioner for 11 W



Dimensioner for 23 W



## Ledinaire

### Produktbeskrivelse

Ledinaire SlimDownlight Påbyg DN065C 1000lm/830 11W Hvid  
Ledinaire SlimDownlight Påbyg DN065C 1000lm/840 11W Hvid  
Ledinaire SlimDownlight Påbyg DN065C 2000lm/830 23W Hvid  
Ledinaire SlimDownlight Påbyg DN065C 2000lm/840 23W Hvid

### EAN-nummer


8718699720070  
8718699720094  
8718699720117  
8718699720131




# Ledinaire ClearAccent



Dimensioner for RS060B fast



Dimensioner for RS061B justérbar



Ledinaire ClearAccent indbygningsspot, der kan indbygges direkte i isoleringen, er en energibesparende LED-løsning til en overkommelig pris. Den er velegnet til kontorer, klasseværelser, korridorer og gangarealer. Med Ledinaire ClearAccent får du behageligt indirekte lys og energibesparelser på op til 40%.

- Levetid: 50.000 timer ved L65
- Effektivitet: 83 lm/W
- Farvetemperatur: 3000 K
- Lumen: 500 lm
- Til LILO-varianterne medfølger eksternt tilslutningsboks for vidresløjfning



|           | Produktbeskrivelse                                                         | EAN-nummer    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ledinaire | Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS060B LILO 500lm/827 6W Hvid        | 8719514305502 |
|           | Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS060B LILO 500lm/830 6W Hvid        | 8719514305526 |
|           | Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS061B LILO 500lm/827 6W Hvid Kipbar | 8719514305540 |
|           | Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS061B LILO 500lm/830 6W Hvid Kipbar | 8719514305564 |
|           | Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS060B 500lm/830 6W Hvid             | 8718696072677 |
|           | Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS061B 500lm/830 6W Hvid Kipbar      | 8718696072691 |




# StoreFit Skinnespot



Det nye StoreFit Skinnespot erstatter konventionelle metalhalogener og medfører store energibesparelser. Det kompakte design fanger kundens opmærksomhed på produktet.

- Levetid: 50.000 timer ved L80
- Lumen: Op til 3900 lm
- Kelvin: 3000 eller 4000 K
- Farve: Fås i hvid eller sort
- Vælg mellem 24 og 36 graders spredning
- Høj farvegengivelse med RA90

## Dimensioner



|          | Produktbeskrivelse                                | EAN-nummer    |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|
| Storefit | Storefit Skinnespot ST210T 2700lm/930 24° 3F Hvid | 8718699968632 |
|          | Storefit Skinnespot ST210T 2700lm/930 24° 3F Sort | 8718699968663 |
|          | Storefit Skinnespot ST210T 2700lm/930 36° 3F Hvid | 8718699968649 |
|          | Storefit Skinnespot ST210T 2700lm/930 36° 3F Sort | 8718699968670 |





# CoreLine Skinnespot



Armaturerne i CoreLine Skinnespot-serien 1:1-erstatte metalhalogener. De fungerer med 3F-skiner og gør det derfor nemt at opgradere til LED.

- Levetid: 50.000 L70
- Effektivitet: 90 lm/W
- Vælg mellem et hvidt eller sort armatur
- Farvegengivelse Ra 80
- Vælg mellem 24 eller 36 graders spredning

## Dimensioner






|          | Produktbeskrivelse                                 | EAN-nummer    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Skinnespot ST150T 2200lm/830 24W 24° Hvid | 8718699790691 |
|          | CoreLine Skinnespot ST150T 2200lm/830 24W 24° Sort | 8718699790677 |
|          | CoreLine Skinnespot ST150T 2200lm/830 24W 36° Hvid | 8718699790738 |
|          | CoreLine Skinnespot ST150T 2200lm/830 24W 36° Sort | 8718699790714 |

# CoreLine Væg- og loftarmatur



CoreLine væg- og loftarmatur er en serie af LED-armaturer, der kan erstatte konventionelle vægmonterede armaturer med 2 x 18 watt eller 2 x 26 watt kompaktlysrør. Mulighed for integreret bevægelsessensor.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- 3000 K eller 4000 K
- Med eller uden bevægelsessensor
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Godkendt til udendørs brug




|          | Produktbeskrivelse                                                    | EAN-nummer    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Væg/loft WL130V 1200lm/830 12W                               | 8718699387785 |
|          | CoreLine Væg/loft WL130V 1200lm/840 12W                               | 8718699387792 |
|          | CoreLine Væg/loft WL130V 2000lm/830 22W                               | 8718699387808 |
|          | CoreLine Væg/loft WL130V 2000lm/840 22W                               | 8718699387815 |
|          | CoreLine Væg/loft WL131V 1200lm/830 15W med sensor                    | 8718699387860 |
|          | CoreLine Væg/loft WL131V 1200lm/840 15W med sensor                    | 8718699387877 |
|          | CoreLine Væg/loft WL131V 2000lm/830 25W med sensor                    | 8718699387884 |
|          | CoreLine Væg/loft WL131V 2000lm/840 25W med sensor                    | 8718699387891 |
|          | CoreLine Væg/loft WL130V 2000lm/830 23W med sensor IP65 IK08 Hvid PSU | 8718699387822 |
|          | CoreLine Væg/loft WL130V 2000lm/840 23W med sensor IP65 IK08 Hvid PSU | 8718699387839 |
|          |                                                                       |               |


# Ledinaire Væg- og loftarmatur




Dimensioner for  
WL060W 1.100 lm



Dimensioner for  
WL060W 1.700 lm




Dimensioner for WL055V




Ledinaire væg- og loftarmatur er en basisserie af armaturer til bl.a. gangarealer og trappeopgange. Findes med og uden bevægelsessensor.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 91 lm/Wt
- To forskellige lumenpakker og farvetemperaturer
- Med eller uden bevægelsessensor
- Godkendt til fælles adgangsveje




|           | Produktbeskrivelse                                              | EAN-nummer    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Ledinaire | Ledinaire Væg/Loft WL060V 1100lm/830 12W IP44 IK03              | 8710163339092 |
|           | Ledinaire Væg/Loft WL060V 1100lm/840 12W IP44 IK03              | 8710163339108 |
|           | Ledinaire Væg/Loft WL060V 1700lm/830 18,5W IP44 IK03            | 8710163339115 |
|           | Ledinaire Væg/Loft WL060V 1700lm/840 18,5W IP44 IK03            | 8710163339122 |
|           | Ledinaire Væg/Loft med sensor WL060V 1700lm/830 19,5W IP44 IK03 | 8710163339139 |
|           | Ledinaire Væg/Loft med sensor WL060V 1700lm/840 19,5W IP44 IK03 | 8710163339146 |
|           | Ledinaire Væg/Loft WL055V 600lm/830 6W IP65 IK08                | 8710163349411 |
|           | Ledinaire Væg/Loft WL055V 600lm/840 6W IP65 IK08                | 8710163349428 |
|           | Ledinaire Væg/Loft med sensor WL055V 600lm/830 6W IP65 IK08     | 8710163350646 |
|           | Ledinaire Væg/Loft med sensor WL055V 600lm/830 6W IP65 IK08     | 8710163354095 |
|           |                                                                 |               |
|           |                                                                 |               |
|           |                                                                 |               |
|           |                                                                 |               |

# CoreLine Trunking Skinnesystem




CoreLine Trunking er et skinnesystem til anvendelse i bl.a. lagre, industri og supermarkeder. CoreLine Trunking fås i to længder, 1,7 meter og 3,4 meter, og kan nemt sammenbygges til lyslinjer ved brug af tilbehør: vælg armatur, startsæt og ønsket monteringsbeslag. Kan evt. kombineres med armatur-skinner uden LED. Desuden fås den med 3-faset gennemfortrådning, som tillader nem installation.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: 165 lm/W
- Tre lumenpakker: 4500, 8000 og 16000 lm
- Optik: Bredstrålende (WB)
- 5 års garanti



## Dimensioner

| Type   | A (mm) | L1 (mm)   | Vægt, maks kg |
|--------|--------|-----------|---------------|
| LL217X | 1.700  | 500 - 800 | 2,9           |
| LL234X | 3.400  | 500 - 800 | 5,8           |



|          | Produktbeskrivelse                                                                   | EAN-nummer    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Trunking LL217X 4500 lm/840 170 cm Bredstrålende DALI 3F-gennemfortrådning  | 8719514617957 |
|          | CoreLine Trunking LL217X 8000 lm/840 170 cm Bredstrålende DALI 3F-gennemfortrådning  | 8719514107755 |
|          | CoreLine Trunking LL217X 4500 lm/840 170 cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning       | 8719514617940 |
|          | CoreLine Trunking LL217X 8000 lm/840 170 cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning       | 8719514107946 |
|          | CoreLine Trunking LL234X 16000 lm/840 340 cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning      | 8719514108158 |
|          | CoreLine Trunking LL234X 16000 lm/840 340 cm Bredstrålende DALI 3F-gennemfortrådning | 8719514199217 |
| Tilbehør | Startsæt LL200Z MB-SW - inkl. endestykke                                             | 8719514108196 |
|          | Armaturskinne inkl. 7 leder fortrådning 170 cm LL217X7 Hvid inkl. blænddæksel        | 8719514108462 |
|          | Armaturskinne inkl. 7 leder fortrådning 340 cm LL234X7 Hvid inkl. blænddæksel        | 8719514108523 |
|          | Pakke med 2 stk. monteringsbeslag til wire LL200Z MB-SW Hvid                         | 8719514188549 |
|          | Pakke med 5 stk. monteringsbeslag for kabelbakke LL200Z SMB Hvid                     | 8719514188563 |
|          | Pakke med 5 stk. monteringsbeslag med grisehale LL200Z CB Hvid                       | 8719514188556 |




# CoreLine Trunking – KIT-versioner



CoreLine Trunking er et armatur til anvendelse i bl.a. lager, industri og supermarkeder. Denne KIT-version fås i længderne 1,7 meter og 3,4 meter med ophæng, der er direkte klar til installation. 3-faset gennemfortrådning tillader nem installation.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: 165 lm/W
- To lumenpakker:  
8.000 lumen (1,7 meter)  
og 16.000 lumen (3,4 meter)
- Optik: Bredstrålende (WB)
- Fås med DALI

## Dimensioner i mm



## Dimensioner

| Type   | A (mm) | L1 (mm)   | Vægt, maks kg |
|--------|--------|-----------|---------------|
| LL217X | 345    | 500 – 800 | 3,0           |
| LL234X | 173    | 500 – 800 | 5,8           |



## CoreLine

### Produktbeskrivelse

CoreLine Trunking KIT LL217X 4500lm/840 170 cm Bredstrålende DALI  
 CoreLine Trunking KIT LL217X 4500lm/840 170 cm Bredstrålende  
 CoreLine Trunking KIT LL217X 8000lm/840 170 cm Bredstrålende DALI  
 CoreLine Trunking KIT LL217X 8000lm/840 170 cm Bredstrålende  
 CoreLine Trunking KIT LL217X 8000lm/840 170 cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning  
 CoreLine Trunking KIT LL234X 16000lm/840 340 cm Bredstrålende  
 CoreLine Trunking KIT LL234X 16000lm/840 340 cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning

### EAN-nummer


8719514617971  
 8719514617964  
 8719514107564  
 8719514618008  
 8719514109544  
 8719514108073  
 8719514109551



# CoreLine IP65 Industriarmatur




Dimensioner for 600, 1.200 og 1.500 mm




CoreLine IP65 Industriarmatur er beregnet til direkte erstatning af konventionelle vandtætte armaturer med lysstofrør, hvad angår lysstrøm, installationsfleksibilitet og længder. Den mattede optik sikrer høj visuel komfort. Fås med eller uden bevægelsessensor for ekstra energibesparelser.

- Levetid: 50.000 timer L75
- Effektivitet: Op til 140 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 K
- Installationsfleksibilitet i forhold til lumenpakker
- Installation kan gøres vandalsikker ved monteringsbeslag med skruer
- Er forberedt for gennemfortrådning
- Med eller uden bevægelsessensor



|          | Produktbeskrivelse                                                              | EAN-nummer    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Industriarmatur WT120C 1900lm/840 600mm IP65 15W (1X18W)               | 8718291840459 |
|          | CoreLine Industriarmatur WT120C 1900lm/840 600mm IP65 15W (1X18W)               | 8718291840466 |
|          | CoreLine Industriarmatur WT120C 4000lm/840 1200mm IP65 28,6W (2X36W)            | 8718291840480 |
|          | CoreLine Industriarmatur WT120C 3400lm/840 1500mm IP65 24,3W (1X58W)            | 8718291840473 |
|          | CoreLine Industriarmatur WT120C 6000lm/840 1500mm IP65 42,9W (2X58W)            | 8718291840497 |
|          | CoreLine Industriarmatur WT120C 8000lm/840 1500mm IP65 57,1W (2X49W)            | 8718699409289 |
|          | CoreLine Industriarmatur WT120C 3700lm/830 1200mm IP65 28,5W (2x36W)            | 8710163369365 |
|          | CoreLine Industriarmatur WT120C 5500lm/830 1500mm IP65 43W (2x58W)              | 8710163369372 |
|          | CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 1900lm/840 IP65 600mm 16W (1X18W)    | 8718699962449 |
|          | CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 2700lm/840 IP65 1200mm 21,5W (1X36W) | 8718699962487 |
|          | CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 4000lm/840 IP65 1200mm 30W (2X36W)   | 8718699962562 |
|          | CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 3400lm/840 IP65 1500mm 25,5W (1X58W) | 8718699962678 |
|          | CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 6000lm/840 IP65 1500mm 45W (2X58W)   | 8718699962753 |


# Ledinaire IP66 Industriarmatur



Ledinaire IP66 Industriarmatur er et basisarmatur til brug i bl.a. parkeringshuse, industrier (op til 4 m) og opbevaringsrum.

Armaturet findes i tre længder med forskellige lumenpakker.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: 120 lm/W
- Monteringsbeslaget kan monteres i hele armaturets længde
- IP66 og IK08



| Dimensioner   | A   | B   | C  | Udskæringsmål |
|---------------|-----|-----|----|---------------|
| DN029B 800lm  | 115 | 85  | 59 | Ø 85-95 mm    |
| DN029B 1200lm | 175 | 145 | 60 | Ø 145-155 mm  |
| DN029B 2000lm | 225 | 195 | 60 | Ø 195-205 mm  |



|           | Produktbeskrivelse                                                  | EAN-nummer    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ledinaire | Ledinaire Industriarmatur WT060C 1800lm/840 IP66 600mm 15W (1X18W)  | 8710163360072 |
|           | Ledinaire Industriarmatur WT060C 2500lm/840 IP66 1200mm 20W (1X36W) | 8710163362915 |
|           | Ledinaire Industriarmatur WT060C 3600lm/840 IP66 1200mm 30W (2X36W) | 8710163360096 |
|           | Ledinaire Industriarmatur WT060C 5600lm/840 IP66 1500mm 46W (2X58W) | 8710163360119 |
|           | Ledinaire Industriarmatur WT060C 8000lm/840 IP66 1800mm 65W         | 8710163362953 |

# Ledinaire Tomt Industriarmatur




WT050C til 1 x LED-rør  
1.200 / 1.500 mm




WT050C til 2 x LED-rør  
1.200 / 1.500 mm



Dimensioner for 1 x LED-rør 1.200 mm



Dimensioner for 2 x LED-rør 1.200 mm



## Ledinaire

### Produktbeskrivelse

Ledinaire Tomt Industriarmatur WT050C til 1xLED-rør 1200mm  
 Ledinaire Tomt Industriarmatur WT050C til 2xLED-rør 1200mm  
 Ledinaire Tomt Industriarmatur WT050C til 1xLED-rør 1500mm  
 Ledinaire Tomt Industriarmatur WT050C til 2xLED-rør 1500mm


### EAN-nummer

8710163366029  
 8710163366036  
 8710163366043  
 8710163366050


# CoreLine Grundarmatur



## Dimensioner for 600, 1.200 og 1.500 mm



## Dimensioner for 1.800 mm



CoreLine Grundarmatur er et påbygget LED-armatur til almen belysning eller lysrendebelysning. Den mattede optik giver et behageligt lys, der minimerer blænding.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 130 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 K
- Forberedt for gennemfortrådning
- Monteringsbeslag medfølger



|          | Produktbeskrivelse                                                           | EAN-nummer    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Grundarmatur BN126C 2000lm/830 1F-gennemfortrådning 600mm (1x18W)   | 8710163363455 |
|          | CoreLine Grundarmatur BN126C 2200lm/840 1F-gennemfortrådning 600mm (1x18W)   | 8710163363448 |
|          | CoreLine Grundarmatur BN126C 3800lm/830 1F-gennemfortrådning 1200mm (1x36W)  | 8710163363493 |
|          | CoreLine Grundarmatur BN126C 4100lm/840 1F-gennemfortrådning 1200mm (1x36W)  | 8710163363486 |
|          | CoreLine Grundarmatur BN126C 6000lm/830 1F-gennemfortrådning 1200mm (2x36W)  | 8710163363516 |
|          | CoreLine Grundarmatur BN126C 6400lm/840 1F-gennemfortrådning 1200mm(2x36W)   | 8710163363509 |
|          | CoreLine Grundarmatur BN126C 3200lm/830 1F-gennemfortrådning 1500mm (1x58W)  | 8710163363530 |
|          | CoreLine Grundarmatur BN126C 5200lm/840 1F-gennemfortrådning 1500mm (2x58W)  | 8710163363547 |
|          | CoreLine Grundarmatur BN126C 8000lm/840 1F-gennemfortrådning 1500mm (2x49W)  | 8710163363561 |
|          | CoreLine Grundarmatur BN126C 10000lm/840 1F-gennemfortrådning 1800mm (2x54W) | 8710163363608 |
| Tilbehør | CoreLine Reflektor 600mm BN126Z                                              | 8710163365756 |
|          | CoreLine Reflektor 1200mm BN126Z                                             | 8710163365763 |
|          | CoreLine Reflektor 1500mm BN126Z                                             | 8710163365770 |
|          | CoreLine Assymetrisk reflektor 600mm BN126Z                                  | 8710163365794 |
|          | CoreLine Assymetrisk reflektor 1200mm BN126Z                                 | 8710163365800 |
|          | CoreLine Assymetrisk reflektor 1500mm BN126Z                                 | 8710163365817 |
|          | CoreLine Justerbart wireset BN126Z SC                                        | 8710163365749 |








# Ledinaire Pentura Mini



Ledinaire Pentura Mini er et slankt armatur, der giver et ensartet lys med god farvegengivelse. Pentura er nem at installere selv på steder med begrænset plads f.eks. under hylder i butikker eller ved arbejdsstationer.

- Levetid: 50.000 timer L65
- Effektivitet: Op til 95 lm/W
- Findes i version med afbryder
- Tilgængelig i fire længder



|                  | Produktbeskrivelse                                                               | EAN-nummer    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ledinaire</b> | Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 350Lm/830 4W 300mm                | 8718696072509 |
|                  | Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 650Lm/830 7W 600mm                | 8718696072486 |
|                  | Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN133C 650Lm/830 7W 600mm – med afbryder | 8718696072523 |
|                  | Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 950Lm/830 10W 900mm               | 8718696072462 |
|                  | Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 1250Lm/830 14W 1200mm             | 8718696072448 |

# CoreLine Highbay



10.000 lumen




20.000 / 25.000 lumen



CoreLine Highbay er udviklet som erstatning for HPI 250/400 W armaturer og giver alle fordelene ved LED-belysning:  
God lyskvalitet, længere levetid samt lavere energiforbrug og vedligeholdelsesbehov.



- Levetid: 50.000 timer L80
- Effektivitet: Op til 145 lm/W
- Tre lumenpakker: 10.000, 20.000 og 25.000
- Monteringsbeslag købes særskilt, nedhængningskrog medfølger

10.000 lumen





## Dimensioner

20.000 lumen



25.000 lumen



|                 | Produktbeskrivelse                                                                                                                                                                                         | EAN-nummer                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CoreLine</b> | CoreLine Highbay BY120P Gen4 10000lm/840 69W IP65 90° x 90° (WB)<br>CoreLine Highbay BY121P Gen4 20000lm/840 138W IP65 90° x 90° (WB)<br>CoreLine Highbay BY122P Gen4 25000lm/840 172W IP65 90° x 90° (WB) | 8710163335704<br>8710163335681<br>8710163336657 |
| <b>Tilbehør</b> | Monteringsbeslag BY121Z G4 BR 300mm til PSU-versioner                                                                                                                                                      | 8710163341866                                   |

# Ledinaire Highbay



10.000 / 20.000 lumen



Medium strålende reflektor




Ledinaire Highbay er det økonomiske valg, til højloftede rum, hvor der bare skal være lys. Findes i to lumenpakker. Oplagt erstatning for 250/400W HPI-armaturer.


- Levetid: 50.000 timer L65
- Effektivitet: Op til 105 lm/W
- To lumenpakker: 10.000 eller 20.000
- Kun til nedhængning

## Dimensioner

10.000 lumen



20.000 lumen



|                  | Produktbeskrivelse                                       | EAN-nummer    |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ledinaire</b> | Ledinaire Highbay BY020P 10000lm/840 97W IP65 100° (WB)  | 8710163339962 |
|                  | Ledinaire Highbay BY021P 20000lm/840 190W IP65 100° (WB) | 8710163339986 |
| <b>Tilbehør</b>  | Reflektor mediumstrålende Ledinaire Highbay BY020P       | 8710163339924 |
|                  | Reflektor mediumstrålende Ledinaire Highbay BY021P       | 8710163339948 |



# ClearWay Vejarmatur



ClearWay er udviklet til at sænke de samlede ejeromkostninger. Denne serie er ideel til nyanlagte gader og til renovering, som en kombination af klart kvalitetslys og betydelige besparelser på energi- og vedligeholdelsesomkostninger.

- Levetid: 100.000 timer L97
- Tre lumenpakker: 2500, 3000, 4500 lm
- Godkendt til brug i kystnære områder (MSP)

## Dimensioner



|           | Produktbeskrivelse                                                                   | EAN-nummer    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ClearWayt | ClearWay Vejarmatur BGP307 2500lm/740 17,8W II CLO DynaDimmer 8 timer-50% Ø42-76 MSP | 8719514623095 |
|           | ClearWay Vejarmatur BGP307 3000lm/740 23W II CLO DynaDimmer 8 timer-50% Ø42-76 MSP   | 8719514623101 |
|           | ClearWay Vejarmatur BGP307 4500lm/740 32W II CLO DynaDimmer 8 timer-50% Ø42-76 MSP   | 8719514623118 |



# CoreLine Malaga



Malaga BRP101



Malaga BRP102



Tilbehør: Malaga Mastearm



CoreLine Malaga LED er designet til brug på veje, gader og i boligområder.

Optikken fordeler lyset effektivt på vejen.


Installationen er nem ved hjælp af den større forskruling, samt at der er ikke behov for at åbne armaturet for at tilslutte strømkablet.

- Levetid: 100.000 timer L70
- Meget robust (IP65/IK08)
- Overspændingsbeskyttelse 4 kV
- Godkendt til brug i kystnære områder (MSP)


Er du i tvivl om, hvilken du skal vælge?

CoreLine Malaga er designet til at 1:1-erstatte SON og de resterende HPL- eller SOX-lyskilder.

Dimensioner for Malaga BRP101



Dimensioner for Malaga BRP102




**SON-T 50 / HPL-N 80 → LED37: 3.700 lumen**

**SON-T 70 / HPL-N 125 → LED55: 5.500 lumen**

**SON-T 100 → LED75: 7.500 lumen**

**SON-T 150 → LED110: 11.000 lumen**



|          | Produktbeskrivelse                                                       | EAN-nummer    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Malaga Vejarmatur BRP101 37lm/740 Medium optik Ø42-60 mast MSP  | 8719514125667 |
|          | CoreLine Malaga Vejarmatur BRP102 55lm/740 Medium optik Ø42-60 mast MSP  | 8719514181137 |
|          | CoreLine Malaga Vejarmatur BRP102 75lm/740 Medium optik Ø42-60 mast MSP  | 8719514181144 |
|          | CoreLine Malaga Vejarmatur BRP102 110lm/740 Medium optik Ø42-60 mast MSP | 8719514181151 |
| Tilbehør | Malaga Mastearm ZRP220 Ø60/60 5°                                         | 8727900621341 |








# TownTune Parkarmatur




Dimensioner



Philips TownTune-serien består af to typer og to farver: symmetrisk eller asymmetrisk montering og i mørk grå eller lys grå. Alle typer kan tilpasses med to forskellige armaturhuse og en dekorativ ring. Med sit stilrene design, passer TownTune perfekt ind i flere typer af byrum. Armaturet er formonteret med 5 m kabel.

- Levetid: 100.000 L92
- CLO, konstant lysudbytte
- Godkendt til brug i kystnære områder (MSP)
- Top i forskellige former (kegle, kuppel), mulighed for dekorativ gennemsigtig ring
- Armaturhus i to farver: mørk grå (RAL7022) og lys grå (RAL7035)
- Formonteret med 5 m kabel



|                             | Produktbeskrivelse                                                       | EAN-nummer    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TownTune Symmetrisk</b>  | BDP260 3500lm/830 27,5W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå 5 m kabel  | 8718699878610 |
|                             | BDP260 3500lm/740 23,4W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå 5 m kabel  | 8718699878627 |
|                             | BDP260 3500lm/830 27,5W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå 5 m kabel   | 8718699884482 |
|                             | BDP260 3500lm/740 23,4W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå 5 m kabel   | 8718699884499 |
| <b>TownTune Asymmetrisk</b> | BDP265 3500lm/830 27,5W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå 5 m kabel | 8718699884444 |
|                             | BDP265 3500lm/740 23,4W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå 5 m kabel | 8718699884451 |
|                             | BDP265 3500lm/830 27,5W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå 5 m kabel  | 8718699884468 |
|                             | BDP265 3500lm/740 23,4W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå 5 m kabel  | 8718699884475 |
| <b>Tilbehør</b>             | TownTune ZDP262 Dekorativ topkegle, mørk grå                             | 8718699490348 |
|                             | TownTune ZDP263 Dekorativ topkuppel, mørk grå                            | 8718699490355 |
|                             | TownTune ZDP262 Dekorativ topkegle, lys grå                              | 8718699884505 |
|                             | TownTune ZDP263 Dekorativ topkuppel, lys grå                             | 8718699884512 |
|                             | TownTune ZDP261 Dekorativ ring                                           | 8718699490324 |




# TownGuide Parkarmatur



TownGuide Performer til vej- og parkbelysning kommer i i to forskellige lumenpakker .

- Levetid: 100.000 timer L98
- Effektivitet: op til 112 lm/W
- Vælg mellem 2000 og 3500 lm
- IP-klassificering: IP66
- Farve: Grå

## Dimensioner



|           | Produktbeskrivelse                                          | EAN-nummer    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TownGuide | TownGuide Parkarmatur BDP102 15,8W 2000lm/830 IP66 IK10 Grå | 8718696320549 |
|           | TownGuide Parkarmatur BDP102 27,5W 3500lm/830 IP66 IK10 Grå | 8718696320563 |





# GrandeVille Parkarmatur



GrandeVille LED byder på den perfekte kombination af funktionalitet og æstetik. Det klassiske design med rene linjer og robuste materialer gør modellen ideel til bymiljøer af enhver art. Det godt afskærmede armatur udsender et klart, hvidt lys og gør det samtidig muligt at opnå betydelige energibesparelser. GrandeVille produceres i Danmark.

- Effektivitet: op til 65,8 lm/W
- Farvetemperatur: 3000 og 4000 K
- Levetid: 100.000 timer ved L80
- DynaDimmer:  
Automatisk nattesænkning 50% – 2 + 6 timer
- Bemærk: Lygtetag bestilles særskilt



|             | Produktbeskrivelse                                                                          | EAN-nummer    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| GrandeVille | GrandeVille 2900lm/830 BPS962 DF-optik 34W IP65 IK10 DynaDimmer (excl lygtetag) 4 m kabel   | 8718291563334 |
|             | GrandeVille 3400lm/840 BPS962 DF-optik 34W IP65 IK10 DynaDimmer (excl lygtetag) 4 m kabel   | 8718291563341 |
|             | GrandeVille 2900lm/830 BPS962 LO-O optik 34W IP65 IK10 DynaDimmer (excl lygtetag) 4 m kabel | 8718291563372 |
|             | GrandeVille 3400lm/840 BPS962 LO-O optik 34W IP65 IK10 DynaDimmer (excl lygtetag) 4 m kabel | 8718291563389 |
| Tilbehør    | GrandeVille Lygtetag Grå ZPS962                                                             | 5701591001845 |
|             | GrandeVille Skærm til Parklygte GV221 GV-103 F/GV64/65 Klar                                 | 5701591003672 |
|             | GrandeVille Skørt til parklygte GV-64/65 GV-537                                             | 5701591001852 |



# StreetSaver Parkarmatur



StreetSaver er en prisvenlig kvalitetsløsning, som gør det muligt at udskifte kviksølvbaserede armaturer med et LED-armatur – mod en meget begrænset investering.

- Robust armaturhus i aluminium
- Levetid på 50.000 timer ved L80
- Minimeret lysforurening
- Anvendes i boligområder, pladser og parker samt gågader

## Dimensioner



220V  
240V

50.000 t  
L80

IP65

IK08

Maks.  
50°C  
Min.  
-40°C

Ra  
70

Mac-  
Adams  
<3

5  
års  
garanti

## StreetSaver

### Produktbeskrivelse

StreetSaver Gen2 Grå 2500lm/740 BPP008 27W IP65 IK08 Klasse I Ø60P 6 m kabel  
StreetSaver Gen2 Grå 2300lm/830 BPP008 27W IP65 IK08 Klasse I Ø60P 6 m kabel

### EAN-nummer

8710163311005  
8710163311012




# OptiSpace Pullert



OptiSpace Pullert er en kreativ pullert i et attraktivt og robust design specielt til parker. Takket være de optimerede lysfordelingsmuligheder kan afstanden mellem pullerterne maksimeres, hvorved antallet af påkrævede lyspunkter til installation mindskes.

- Symmetrisk og asymmetrisk lysdistribution
- 100.000 timer levetid ved L80
- 3000 K og 4000 K
- Godkendt til brug i kystnære områder (MSP)
- Meget robust (IP66 og IK10)

## Dimensioner



|          | Produktbeskrivelse                                                             | EAN-nummer    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | OptiSpace Pullert BCB500 1000lm/740 II IP65 IK10 CLO Assymmetrisk Mørk grå MSP | 8719514219779 |
|          | OptiSpace Pullert BCB500 1000lm/830 II IP65 IK10 CLO Assymmetrisk Mørk grå MSP | 8719514219786 |
|          | OptiSpace Pullert BCB500 1000lm/740 II IP65 IK10 CLO Symmetrisk Mørk grå MSP   | 8719514219793 |
|          | OptiSpace Pullert BCB500 1000lm/830 II IP65 IK10 CLO Symmetrisk Mørk grå MSP   | 8719514219809 |
|          | OptiSpace Pullert BCB500 1600lm/740 II IP65 IK10 CLO Assymmetrisk Mørk grå MSP | 8719514219731 |
|          | OptiSpace Pullert BCB500 1600lm/830 II IP65 IK10 CLO Assymmetrisk Mørk grå MSP | 8719514219748 |
|          | OptiSpace Pullert BCB500 1600lm/740 II IP65 IK10 CLO Symmetrisk Mørk grå MSP   | 8719514219755 |
|          | OptiSpace Pullert BCB500 1600lm/830 II IP65 IK10 CLO Symmetrisk Mørk grå MSP   | 8719514219762 |
| Tilbehør | OptiSpace Nedgravningsrør/jordanker 500mm ZCB500                               | 8718699481445 |




# CoreLine Pullert



CoreLine Pullert kan anvendes i urbane områder og omkring bygninger, hvor atmosfære og behagelig belysning er i fokus. CoreLine Pullert leverer både komfort og energibesparelser takket være LED-teknologien.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Effektivitet: Op til 85 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 K
- Vælg mellem symmetrisk eller asymmetrisk optik
- Robust (IP65/IK10)

## Dimensioner




|          | Produktbeskrivelse                                                    | EAN-nummer    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine LED Pullert BCP155 1000lm/830 13W IP65 IK10 Asymmetrisk 135° | 8718699383756 |
|          | CoreLine LED Pullert BCP155 1000lm/830 12W IP65 IK10 Symmetrisk 360°  | 8718699383770 |
|          | CoreLine Pullert BCP155 1000lm/840 13W IP65 IK10 Asymmetrisk 135°     | 8718699383763 |
|          | CoreLine Pullert BCP155 1000lm/840 12W IP65 IK10 Symmetrisk 360°      | 8718699383787 |
| Tilbehør | CoreLine LED Pullert Tilbehør ZCP150 Nedgravingsrør/jordanker 500mm   | 8718699383794 |




# CoreLine Tempo




Lille




Medium



Stor




X-Large



CoreLine Tempo er en serie af udendørs projektører, der er velegnet til sport, kunstgræsbaner og facadebelysning.

Serien består af en lille, medium, stor og X-large version til hvert sit anvendelsesområde.

- Levetid: 75.000 L80
- Effektivitet: Op til 130 lm/W
- Én farvetemperatur: 4000 kelvin
- Eksternt 3-polet stik for hurtig montering




|          | Produktbeskrivelse                                                                  | EAN-nummer    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CoreLine | CoreLine Tempo Projektør Lille BVP110 4200lm/740 38W IP65 Asymmetrisk               | 8710163306353 |
|          | CoreLine Tempo Projektør Medium BVP125 12000lm/740 93W IP65 Asymmetrisk             | 8718699455873 |
|          | CoreLine Tempo Projektør Stor BVP130 21000lm/740 178W IP65 Asymmetrisk              | 8718699096403 |
|          | CoreLine Tempo projektør X-Large BVP140 30600lm/740 225W IP66 IK08 DALI Asymmetrisk | 8718699872885 |
|          | CoreLine Tempo projektør X-Large BVP140 35280lm/740 250W IP66 IK08 DALI Asymmetrisk | 8718699872878 |
|          | CoreLine Tempo projektør X-Large BVP140 40320lm/740 295W IP66 IK08 DALI Asymmetrisk | 8718699872861 |


# Ledinaire Projektør




Mini



Mini med sensor



Stor



Ledinaire Projektør er en basisprojektør til anvendelse i forskellige områder bl.a. pladsbelysning og belysning af skilte. Projektøren findes også med integreret mikrobølgesensor, der nemt indstilles med den medfølgende fjernbetjening.

- Levetid: 50.000 L70
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Vælg mellem 3000 og 4000 kelvin
- Mikrobølgesensor er integreret i armaturhuset og justeres nemt med medfølgende fjernbetjening

Ledinaire-projektører – dimensioner i mm

|   | Mini |     |     | Mini med sensor |       |       | Stor  |      |       |
|---|------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-------|------|-------|
|   | 10W  | 20W | 50W | 10W             | 20W   | 50W   | 10W   | 20W  | 50W   |
| A | 88   | 109 | 193 | 123,4           | 123,4 | 202,4 | 232,5 | 290  | 332,5 |
| B | 137  | 161 | 281 | 189,2           | 189,2 | 309   | 364   | 437  | 493   |
| C | 31   | 31  | 39  | 35              | 35    | 38    | 58    | 60   | 60    |
| D | 105  | 130 | 228 | 147,4           | 147,4 | 241,4 | 311   | 380  | 422,5 |
| E | 4    | 4   | 10  | 6               | 6     | 10    | 16    | 15   | 15    |
| F | 6,4  | 6,4 | 8,4 | 6,4             | 6,4   | 8,4   | 8,5   | 10,5 | 10,5  |
| G | 96   | 117 | 203 | 149,6           | 149,6 | 235   | 244   | 310  | 347   |



## Ledinaire

### Produktbeskrivelse

Ledinaire Projektør Mini BVP154 1000lm/840 10W IP65 100° (VWB)  
 Ledinaire Projektør Mini BVP154 2000lm/840 20W IP65 100° (VWB)  
 Ledinaire Projektør Mini BVP154 5000lm/840 50W IP65 100° (VWB)  
 Ledinaire Projektør Stor BVP155 10000lm/740 100W IP65 100° (VWB)  
 Ledinaire Projektør Stor BVP155 20000lm/740 200W IP65 100° (VWB)

### EAN-nummer

8710163329710  
 8710163329734  
 8710163329758  
 8710163331256  
 8710163331270

Ledinaire Projektør Mini BVP154 1000lm/840 10W IP65 100° (VWB) med sensor  
 Ledinaire Projektør Mini BVP154 2000lm/840 20W IP65 100° (VWB) med sensor  
 Ledinaire Projektør Mini BVP154 5000lm/840 50W IP65 100° (VWB) med sensor

8710163331324  
 8710163331348  
 8710163331362



the meaning of light

[www.signify.com](http://www.signify.com)

## Hvem er hvem i Signify?

### Trade



**Claus Sabinsky**

Sales Manager

Tlf.: +45 21 33 99 66

[claus.sabinsky@signify.com](mailto:claus.sabinsky@signify.com)



**Lars Goos**

Key Account Manager

Øst

Tlf.: +45 21 83 22 82

[lars.goos@signify.com](mailto:lars.goos@signify.com)



**Sanni Seritzlev**

Key Account Manager

Øst

Tlf.: +45 24 52 30 43

[sanni.serritzlev@signify.com](mailto:sanni.serritzlev@signify.com)



**Martin Lytken**

Key Account Manager

Øst

Tlf.: +45 28 68 83 55

[martin.lytken@signify.com](mailto:martin.lytken@signify.com)



**Carsten Bahnsen**

Key Account Manager

Øst

Tlf.: +45 23 21 66 02

[carsten.bahnsen@signify.com](mailto:carsten.bahnsen@signify.com)



**Christian Rasch**

Key Account Manager

Øst

Tlf.: +45 28 10 01 54

[christian.rasch@signify.com](mailto:christian.rasch@signify.com)



**Mads Bagger**

Belysningspecialist

Tlf.: +45 21 37 91 55

[mads.bagger@signify.com](mailto:mads.bagger@signify.com)

### Marketing



**Henrik Nykjær**

Key Account Manager

Vest

Tlf.: +45 30 57 35 64

[henrik.nykjaer@signify.com](mailto:henrik.nykjaer@signify.com)



**Kim Broch Ulsted**

Key Account Manager

Vest

Tlf.: +45 20 14 00 65

[kim.broch.ulsted@signify.com](mailto:kim.broch.ulsted@signify.com)



**Martin Elkjær**

Key Account Manager

Vest

Tlf.: +45 51 36 93 41

[martin.elkjaer@signify.com](mailto:martin.elkjaer@signify.com)



**Michael Hauge**

Key Account Manager

Vest

Tlf.: +45 28 92 31 50

[michael.hauge@signify.com](mailto:michael.hauge@signify.com)



**Tommy Markvart**

Key Account Manager

Vest

Tlf.: +45 30 31 49 78

[tommy.markvart@signify.com](mailto:tommy.markvart@signify.com)




**Rene Cens**

Belysningspecialist

Tlf.: +45 51 40 46 22

[rene.cens@signify.com](mailto:rene.cens@signify.com)




**Mass Witt**

Belysningspecialist

Tlf.: +45 28 44 43 01

[mass.witt@signify.com](mailto:mass.witt@signify.com)




**Charlotte Pfeil**

Nordic Channel

Marketing Manager

Tlf.: +45 28 43 15 42

[charlotte.pfeil@signify.com](mailto:charlotte.pfeil@signify.com)



**Christine Holt Pedersen**

Channel Marketing

Project Manager

Tlf.: +45 61 70 95 98

[christine.holt@signify.com](mailto:christine.holt@signify.com)

### Ordrekontor og kundeservice



**Anni Deleuran**



**Per Jensen**



**Charlotte Gamst**



**Iben Dalsgaard**

Tlf.: +45 33 29 37 50  
[lighting.dk@signify.com](mailto:lighting.dk@signify.com)


### Teknisk support



**Brian Spiegelberg**  
Teknisk produktchef

Tlf.: +45 33 29 37 46

[brian.spiegelberg@signify.com](mailto:brian.spiegelberg@signify.com)



**Lars Risbjerg**  
Teknisk produktchef

Tlf.: +45 21 83 23 22

[lars.risbjerg@signify.com](mailto:lars.risbjerg@signify.com)



© 2020 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i brochuren kan ændres uden varsel. Signify giver ingen erklæring eller garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og er ikke ansvarlig for enhver handling, der er afhængig af det. Oplysningerne i brochuren kan ikke anvendes til et kommercielt tilbud eller udgøre en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er aftalt med Signify.

Signify Denmark A/S  
Arne Jacobsens Allé 15, niveau 9  
2300 København S  
Telefon 33 29 37 50  
[www.signify.com/da-dk](http://www.signify.com/da-dk)

Philips-navnet og Philips-skjoldet er registrerede varemærker, der tilhører Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemærker ejes af Signify Holding eller deres respektive ejere.

April 2021