

**PHILIPS**

CoreLine

All-in

ECHTE  
HELDEN  
ECHTE  
QUALITÄT

# Neu: Philips CoreLine All-in

Alles, was Sie für eine maximal flexible Installation brauchen – immer die passende Leuchte zur Hand.



Bis zu 9 Artikel  
in einem!



3 Lichtfarben



2 oder 3  
Leuchtenlichtströme



Leuchtenlichtstrom und  
Lichtfarbe während der  
Installation einfach  
per Schalter auswählen



Einfache und sehr  
schnelle Montage und  
elektrischer Anschluss


## Ihre Vorteile

- Perfekt für Sanierung und Unterhalt: immer die passende Leuchte zur Hand
- Bewährte Philips Qualität mit 5 Jahren Garantie
- Mittlere Nutzlebensdauer von bis zu 100.000 Stunden (L80)
- Einstellungen bei der Montage flexibel wählen oder bei Bedarf später anpassen

Entdecken Sie alle CoreLine All-in Leuchten auf [philips.com/coreline](https://philips.com/coreline)

# CoreLine Panel

## MultiColor/MultiLumen 9-in-1



- Quadratische, BAP-taugliche Einlegeleuchte für 625 und 600 mm Moduldecken
- Hocheffizient: bis zu 126 lm/W
- Sehr lange Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L90); 100.000 Stunden (L75)
- Einfache und schnelle Montage mit QuickConnector

Technische Daten		RC133V G5 All-in: IP20 IK02	RC132V G5 All-in: IP20	deckenseitig: IP44	raumseitig: IK03	CE	05	
Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	lm	W	lm/W	K	UGR <sub>r</sub>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Einlegeleuchte, All-in, MultiColor/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>r</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b>								
RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	NEU 4 x 14 /18 W	3.000 K: 2.900/3.400/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K*: 3.100/3.600*/4.300	24,5/28,5/34,5	118/120/116 127/126/125 127/126/125	3.000 / 3.500 / 4.000*	19	620 x 620 x 35/61**	501 805 00
<b>Einlegeleuchte, All-in, MultiColor/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>r</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b>								
RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	NEU 4 x 14 /18 W	3.000 K: 2.900/3.400/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K*: 3.100/3.600*/4.300	24,5/28,5/34,5	118/120/116 127/126/125 127/126/125	3.000 / 3.500 / 4.000*	19	620 x 620 x 35/66**	501 812 00
<b>Einlegeleuchte, All-in, MultiColor/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>r</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b>								
RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	NEU 4 x 14 /18 W	3.000 K: 2.900/3.400/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K*: 3.100/3.600*/4.300	24,5/28,5/34,5	118/120/116 127/126/125 127/126/125	3.000 / 3.500 / 4.000*	19	595 x 595 x 37/63**	501 768 00
<b>Einlegeleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>r</sub> 19 (OC), integrierter Minischalter für 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b>								
RC133V G5 31_36_43S/865 PSU W62L62 OC	NEU 4 x 14 /18 W	3.100/3.600/4.300*	24,5/28,5/34,5	125/126/125	6.500	19	620 x 620 x 37/63**	950 344 00

\* Fabrikeinstellungen \*\* Betriebsgerät neben/auf der Leuchte

# CoreLine Feuchtraumleuchte

## MultiLumen 2-in-1



- Kompakte und robuste Feuchtraumleuchte
- Hocheffizient: bis zu 150 lm/W
- Sehr lange Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L85/L80); 100.000 Stunden (L70)
- Einfache Montage mit horizontal flexibel positionierbaren Montagebügeln

Technische Daten		IP65 IK08	Min. -20°C	Max. 40°C	CE	05			
Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D	lm	W	lm/W	K	DV	Dimmbar	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Feuchtraumleuchte, All-in, MultiLumen 2-in-1, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)</b>									
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	NEU 1 x 36 W / 2 x 36 W	2.700 / 4.500*	18 / 32	150 / 141	4.000	Opt.**	-	1215 x 80 x 76	500 198 99
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	NEU 1 x 58 W / 2 x 58 W	3.700 / 6.000*	25 / 43	148 / 140	4.000	Opt.**	-	1515 x 80 x 76	500 204 99

\* Fabrikeinstellung \*\* Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung)

# CoreLine Lichtleiste

## MultiLumen 3-in-1



- Vielseitige Lichtleiste für Decken- und Wandanbaumontage
- Hocheffizient: bis zu 137 lm/W
- Sehr lange Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L85); bis zu 100.000 Stunden (L70)
- Einfache Montage dank 2-Punkt-Befestigung

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8	lm	W	lm/W	K	DV	Dimmbar	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Lichtleiste, All-in, MultiLumen 3-in-1, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU)</b>									
BN126C LED25-41-64S/840 PSU L1200 <b>NEU</b>	1 x 36 W / 2 x 36 W	2.500 / <b>4.100*</b> / 6.400	19,0 / 30,0 / 48,0	132 / 137 / 133	4.000	-	-	1135 x 65 x 65	500 518 99
BN126C LED35-52-80S/840 PSU L1500 <b>NEU</b>	1 x 58 W / 2 x 58 W	3.500 / <b>5.200*</b> / 8.000	24,5 / 38,0 / 59,0	138 / 137 / 136	4.000	-	-	1450 x 65 x 65	500 532 99

\* Fabrikeinstellung

# CoreLine Wandleuchte

## MultiColor/MultiLumen 6-in-1



- Runde, vandalismussichere Wand- und Deckenleuchte für den Innen- und Außenbereich
- Hocheffizient: 100 lm/W
- Lange Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L85)
- Einfache und schnelle Montage, mit Weiterverdrahtungsmöglichkeit

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	lm	W	lm/W	K	DV	Dimmbar	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColor/MultiLumen 6-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b>									
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	2 x 18 W / 2 x 26 W	1.200 <b>2.000*</b>	12 20	100	2.700 3.000 <b>4.000*</b>	3-pol.	-	390 x 85	528 796 99
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 x 26 W / 2 x 36 W	2.000 <b>3.300*</b>	20 33	100	2.700 3.000 <b>4.000*</b>	3-pol.	-	390 x 85	528 802 99

\* Fabrikeinstellungen

## CoreLine All-in – für Sie und für Ihre Kunden



- **Nachträgliche Anpassung** der Lichtwirkung, ohne eine neue Leuchte beschaffen zu müssen.
- **Bewährte Flexibilität:** Lichtfarben oder Leuchtenlichtströme mit All-in anpassbar.
- **Ersatz & Nachrüstung:** bei verschiedenen Varianten derselben Leuchte immer die richtige da.

# CoreLine Anbauleuchte MultiLumen 3-in-1



- Kompakte, BAP-taugliche Anbauleuchte
- Hocheffizient: bis zu 142 lm/W
- Sehr lange Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L85); 100.000 Stunden (L70)
- Einfache und schnelle Montage mit QuickConnector

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	lm	W	lm/W	K	UGR <sub>R</sub>	D	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, BAP-tauglich (OC), mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.200 mm</b>									
SM136V 315_375_435/840 PSU W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	-	1.200 x 200 x 69	512 320 00
SM136V 285_345_405/830 PSD W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	2.800/3.400*/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	19	DALI	1.200 x 200 x 69	512 344 00
SM136V 315_375_435/840 PSD W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 69	512 351 00
<b>Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, BAP-tauglich (OC), mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.430 mm</b>									
SM136V 315_375_435/840 PSU W20L150 OC	1 x 58/49 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	-	1.430 x 200 x 69	512 382 00
SM136V 285_345_405/830 PSD W20L150 OC	1 x 58/49 W	2.800/3.400*/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	19	DALI	1.430 x 200 x 69	512 399 00
SM136V 315_375_435/840 PSD W20L150 OC	1 x 58/49 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	DALI	1.430 x 200 x 69	512 405 00
<b>Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, nicht BAP-tauglich (NOC), mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.200 mm</b>									
SM136V 285_345_405/830 PSU W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	2.800/3.400*/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	25	-	1.200 x 200 x 69	512 306 00
SM136V 315_375_435/840 PSU W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	25	-	1.200 x 200 x 69	512 313 00
SM136V 315_375_435/840 PSD W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	25	DALI	1.200 x 200 x 69	512 337 00
<b>Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, nicht BAP-tauglich (NOC), mit schaltbarem (PSU) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.430 mm</b>									
SM136V 285_345_405/830 PSU W20L150 NOC	1 x 58/49 W	2.800/3.400*/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	25	-	1.430 x 200 x 69	512 368 00
SM136V 315_375_435/840 PSU W20L150 NOC	1 x 58/49 W	3.100/3.700*/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	25	-	1.430 x 200 x 69	512 375 00

Alle CoreLine Produkte mit und ohne All-in-Funktion finden Sie auch auf [philips.com/coreline](https://philips.com/coreline)



Innovativ



Einfache Installation



Hochwertig

© 2023 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart.



Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber. Stand: 07/2023