

PHILIPS

Ledinaire

All-in

ECHTE
HELDEN
ECHTE
QUALITÄT

Neu: Philips Ledinaire All-in

Alles, was Sie für Ihren nächsten Job einpacken müssen – preiswert als Einstiegsprodukt.



Bis zu 3 Artikel
in einem!



3 Lichtfarben



2 Leuchtenlichtströme



Lichtfarbe und Leuchtenlichtstrom während der Installation ganz einfach per Schalter auswählen

Ihre Vorteile

- Perfekt für Sanierung und Unterhalt: immer die passende Leuchte zur Hand
- Bewährte Philips Qualität mit 3 Jahren Garantie
- Mittlere Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L80)
- Top Preis-Leistungsverhältnis: ideale Lösungen zum Einstiegspreis

Entdecken Sie alle Ledinaire All-in Leuchten auf philips.com/ledinaire

Die Marke für Beleuchtung von  Signify

Ledinaire Panel MultiColor 3-in-1



- Quadratische, BAP-taugliche Einlegeleuchte für 625 mm Moduldecken
- Hocheffizient: 100 lm/W
- Lange Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L80)
- Einfache Montage mit Steckanschlussklemme

Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	lm	W	lm/W	K	UGR _r	Dimmbar	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Einlegeleuchte, All-in, MultiColor 3-in-1, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU), elektronischem Betriebsgerät, UGR_r 19 (OC)									
RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	NEU 4 x 14/18 W	3.400	34	100	3.000 / 3.500 / 4.000 K*	19	–	620 x 620 x 35/61**	501 669 99

* Fabrikseinstellung

Ledinaire Feuchtraumleuchte Classic MultiLumen 2-in-1



- Kompakte und robuste Feuchtraumleuchte
- Hocheffizient: bis zu 137 lm/W
- Lange Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L75)
- Einfache Montage mit horizontal flexibel positionierbaren Montagebügeln

Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8	lm	W	lm/W	K	DV	Dimmbar	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Feuchtraumleuchte, All-in, MultiLumen 2-in-1, schaltbar (PSU), Einzelleuchte oder mit integrierter Durchgangsverdrahtung (TW1)									
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	NEU 1 x 36 W / 2 x 36 W	2.900 / 4.800*	23 / 42	126 / 114	4.000	–	–	1207 x 71 x 74	500 211 99
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	NEU 1 x 36 W / 2 x 36 W	2.900 / 4.800*	30 / 53	137 / 128	4.000	3-pol.	–	1214 x 71 x 74	500 235 99
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	NEU 1 x 58/49 W / 2 x 58/49 W	4.100 / 6.800*	23 / 42	126 / 114	4.000	–	–	1507 x 71 x 74	500 228 99
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	NEU 1 x 58/49 W / 2 x 58/49 W	4.100 / 6.800*	30 / 53	137 / 128	4.000	3-pol.	–	1514 x 71 x 74	500 242 99

* Fabrikseinstellung

Ledinaire Slim Downlight MultiColor 3-in-1



- Sehr flaches rundes Einbau-Downlight in zwei Baugrößen
- Hocheffizient: bis zu 105 lm/W
- Lange Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L80)
- Einfache Montage dank integriertem Betriebsgerät und Steckanschlussklemme

Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	lm	W	lm/W	K	Dimmbar	Ø mm	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	IP		IK		Temp		CE
										raumseitig	deckenseitig	IK03	Min. 20°C	Max. 40°C		
Einbauvariante, All-in, MultiColor 3-in-1, rund, schaltbar																
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W 220-240V D150 RD	2 x 18 W	1.200	12,0	100	3.000/ 4.000*/ 6.500	-	150-155	175 x 175 x 45	464 438 00							
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W 220-240V D200 RD	2 x 26 W	2.000	19,0	105	3.000/ 4.000*/ 6.500	-	200-205	225 x 225 x 45	464 452 00							

* Fabrikeinstellung

Ledinaire All-in – für Sie und für Ihre Kunden



- **Nachträgliche Anpassung:**
Ist der Benutzer der Anlage direkt nach der Installation unzufrieden mit der Lichtwirkung, kann der Arbeitgeber die Einstellung bei Bedarf in einzelnen Räumen anpassen ohne eine neue Leuchte beschaffen zu müssen.
- **Bewährte Flexibilität:**
Wie der Endkunde bei konventionellen Leuchten mit der Wahl der Röhre die Lichtfarbe oder die Leuchtenlichtströme (bei T5) wählen konnte, sind mit All-in auch bei einer LED-Leuchte Anpassungen möglich.
- **Ersatzbedarf & Nachrüstung:**
Sind verschiedene Varianten derselben Leuchte im Einsatz, hat man mit All-in immer die richtige Leuchte für einen Ersatz oder eine Nachrüstung.



Alle Ledinaire Produkte mit und ohne All-in-Funktion
finden Sie auch auf philips.com/ledinaire



Bewährt



Zuverlässig



Günstig

© 2023 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart.



Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber. Stand: 07/2023