



SEMPLICEMENTE LED

 **MAZDA**

LUCE FANTASTICA

DESIGN SOLIDO

4

Apparecchi
d'illuminazione
da interni

8



Apparecchi
d'illuminazione
da esterni

15



Lampade
sfera e oliva

26



Tubi

12



Lampade
goccia

22



Lampade
spot

Non è semplice creare un sistema di illuminazione di qualità che superi le aspettative dei tuoi clienti senza superare il loro budget. Ora puoi riuscirci alla perfezione con la nuova gamma di lampade LED e i nuovi apparecchi MAZDA.

LA QUALITÀ CHE CONTA

Il nome MAZDA è sinonimo di qualità e affidabilità dal 1894. Le nostre soluzioni si basano su decenni di esperienza nel campo dell'illuminazione; dai progetti retail e residenziali, agli impianti commerciali e industriali, sono state sviluppate per soddisfare i requisiti impegnativi di una vasta gamma di applicazioni di illuminazione.

Abbiamo progettato la nostra gamma utilizzando la più recente tecnologia LED, dalle classiche lampadine bulbo e le eleganti lampadine a oliva, ai robusti tubi e gli spot direzionali. La gamma MAZDA ora include anche apparecchi di illuminazione da interni ed esterni per soddisfare qualsiasi necessità. Così potrai garantire ai tuoi clienti prestazioni ed efficienza eccellenti dei loro impianti di illuminazione, con un risparmio energetico immediato.

I tuoi clienti apprezzeranno anche la qualità della luce. Con una scelta di lumen, temperature del colore e angoli del fascio, le nostre soluzioni LED di alta qualità creano l'atmosfera ideale per ogni spazio. Luce pensata per creare un'eccellente prima impressione, con un valore che dura nel tempo.



ESPERTI DI ILLUMINAZIONE DAL 1894

Il nome MAZDA è sinonimo di qualità e affidabilità dal 1894. Le nostre soluzioni si basano su decenni di esperienza nel campo dell'illuminazione:


- Progettate per performance elevate
- Durata affidabile fino a 35.000 ore
- Eccellente qualità della luce
- Fino all'85% di risparmio energetico

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI PER RISPARMI ENERGETICI IMMEDIATI

Risparmi energetici
immediati con
la gamma di
apparecchi MAZDA.

- Risparmi energetici immediati
- Garanzia di 2 anni
- Durata di 35.000 ore

REGLETTA E APPARECCHI A PARETE



NUOVO

MAZDA BN007C LED32S/840
PSU L1200

12NC: **911401800480**
Codice locale: **33804099**

1.200 mm
IP20



NUOVO

MAZDA WL007C LED14S/740
PSU OVL WH

12NC: **911401800780**
Codice locale: **33808899**

IP65/IK06
Anello in argento incluso




NUOVO

MAZDA WL007C LED13S/740
PSU RND MDU WH

12NC: **911401800880**
Codice locale: **33807199**

IP54/IK06
Sensore di movimento -
anello in argento incluso

APPARECCHIO STAGNO DA INTERNI




NUOVO

MAZDA WT007C LED17S/740
PSU L600

12NC: **911401800980**
Codice locale: **33877499**

600 mm
IP65/IK06




NUOVO

MAZDA WT007C LED34S/740
PSU L1200

12NC: **911401800580**
Codice locale: **33805799**

1.200 mm
IP65/IK06



NUOVO

MAZDA WT007C LED54S/740
PSU L1500

12NC: **911401800680**
Codice locale: **33806499**

1.500 mm
IP65/IK06

DOWNLIGHT



NUOVO

MZD DN020B LED12/830
16W 220-240V WH

12NC: **929002219402**
Codice locale: **16364500**

3.000 K
1200 lm



NUOVO

MZD DN020B LED12/840
16W 220-240V WH

12NC: **929002219502**
Codice locale: **16366900**

4000 K
1200 lm



NUOVO

MZD DN020B LED12/865
16W 220-240V WH

12NC: **929002219602**
Codice locale: **16368300**

6.500 K
1200 lm

DOWNLIGHT



MZD DN020B LED20/830
24W 220-240V WH

12NC: **929002219702**
Codice locale: **16370600**

3.000 K
2.000 lm



MZD DN020B LED20/840
24W 220-240V WH

12NC: **929002219802**
Codice locale: **16372000**

4000 K
2.000 lm



MZD DN020B LED20/865
24W 220-240V WH

12NC: **929002219902**
Codice locale: **16374400**

6.500 K
2.000 lm

SPOT



MZD SL252 EC RD 070
3W 27K W HV 06

12NC: **929002222432**
Codice locale: **16400000**

2700 K
200 lm



MZD SL252 EC RD 070
3W 40K W HV 06

12NC: **929002222532**
Codice locale: **16402400**

4000 K
210 lm



MZD SL252 EC RD 070 5W
27K W HV 06

12NC: **929002222632**
Codice locale: **16404800**

2700 K
330 lm



MZD SL252 EC RD 070 5W
40K W HV 06

12NC: **929002222732**
Codice locale: **16406200**

4000 K
350 lm

PANNELLO



MAZDA RC007B LED32S/840
PSU W60L60 NOCH

12NC: **911401801280**
Codice locale: **34018099**

4.000 K
3.200 lm

A

Marchio EEI

A⁺

Marchio EEI

80

CRI

220-240 Vac

15.000 ore

non dimmerabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Tempe- ratura del colore	IP/IK	Sensore di movi- mento	Classe di isola- mento	12NC	Codice locale	Prezzo	Dimensioni L x H x W
	lm	W	K							mm
Regletta										
MAZDA BN007C LED32S/840 PSU L1200	3200	32	4000	IP20		I	911401800480	33804099	€ 40,00	1200 x 35.8 x 53.7
Montaggio a parete										
MAZDA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH	1400	15	4000	IP65/IK06		II	911401800780	33808899	€ 25,00	223 x 133 x 68
MAZDA WL007C LED13S/740 PSU RND MDU WH	1300	15	4000	IP54/IK06	Si	II	911401800880	33807199	€ 40,00	223 x 133 x 68
Stagna										
MAZDA WT007C LED17S/840 PSU L600	1700	17	4000	IP65/IK06		II	911401800980	33877499	€ 25,00	600 x 44.5 x 35.5
MAZDA WT007C LED34S/840 PSU L1200	3400	34	4000	IP65/IK06		II	911401800580	33805799	€ 30,00	1200 x 44.5 x 35.5
MAZDA WT007C LED54S/840 PSU L1500	5400	54	4000	IP65/IK06		II	911401800680	33806499	€ 40,00	1500 x 44.5 x 35.5
Downlight										
MZD DN020B LED12/830 16W 220-240V WH	1200	16	3000	IP20/IK03		II	929002219402	16364500	€ 10,00	165 x 47*
MZD DN020B LED12/840 16W 220-240V WH	1200	16	4000	IP20/IK03		II	929002219502	16366900	€ 10,00	165 x 47*
MZD DN020B LED12/865 16W 220-240V WH	1200	16	6500	IP20/IK03		II	929002219602	16368300	€ 10,00	165 x 47*
MZD DN020B LED20/830 24W 220-240V WH	2000	24	3000	IP20/IK03		II	929002219702	16370600	€ 12,00	215 x 49*
MZD DN020B LED20/840 24W 220-240V WH	2000	24	4000	IP20/IK03		II	929002219802	16372000	€ 12,00	215 x 49*
MZD DN020B LED20/865 24W 220-240V WH	2000	24	6500	IP20/IK03		II	929002219902	16374400	€ 12,00	215 x 49*
Spot										
MZD SL252 EC RD 070 3W 27K W HV 06	200	3	2700	IP20/IK03		II	929002222432	16400000	€ 15,00	90 x 67*
MZD SL252 EC RD 070 3W 40K W HV 06	210	3	4000	IP20/IK03		II	929002222532	16402400	€ 15,00	90 x 67*
MZD SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	330	5	2700	IP20/IK03		II	929002222632	16404800	€ 17,00	90 x 67*
MZD SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06	350	5	4000	IP20/IK03		II	929002222732	16406200	€ 17,00	90 x 67*
Pannello										
MAZDA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	3200	36	4000	IP20/IK02		II	911401801280	34018099	€ 40,00	595 x 595 x 34

*Diametro x Altezza

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA ESTERNI PER RISPARMI ENERGETICI IMMEDIATI

**Risparmi energetici
immediati con
la gamma di
apparecchi MAZDA.**



- Risparmi energetici immediati
- Garanzia di 2 anni
- Durata di 35.000 ore

PROIETTORI DA ESTERNI



MAZDA BVP007
10W 4000K

12NC: **911401737432**
Codice locale: **33737199**

IP65/IK06



MAZDA BVP007
20W 4000K

12NC: **911401737442**
Codice locale: **33738899**

IP65/IK06



MAZDA BVP007
50W 4000K

12NC: **911401737452**
Codice locale: **33739599**

IP65/IK06

	Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Temperatura del colore	IP/IK	Sensore di movimento	Classe di isolamento	Codice locale	Codice locale	Prezzo	Dimensioni
		lm	W	K							mm
	MAZDA BVP007 10W 4000K	850	10	4000	IP65/IK06		I	33737199	33737199	€ 15,00	115 x 117 x 4.4
	MAZDA BVP007 20W 4000K	1700	20	4000	IP65/IK06		I	33738899	33738899	€ 22,00	140 x 133 x 4.4
	MAZDA BVP007 50W 4000K	4250	50	4000	IP65/IK06		I	33739599	33739599	€ 30,00	200 x 181 x 6.5

LAMPADE LED MAZDA PER RISPARMI ENERGETICI IMMEDIATI

Grazie alla
gamma di lampade
LED MAZDA
potrai creare
perfettamente
l'atmosfera
giusta.

- Forma classica della lampada a goccia
- Finitura smerigliata o trasparente
- 2.700 K o 4.000 K
- Accensione immediata
- Durata di 15.000 ore
- Fino all'85% di risparmio energetico

LAMPADE GOCCIA



**MZD LED 40W E27 840
A60 ND**

12NC: **929002060332**
Codice locale: **MZD40840**

5 WATT	40 WATT	4000 K
		500 lm



**MZD LED 40W E27 827
A60 ND**

12NC: **929002061732**
Codice locale: **MZD40**

5 WATT	40 WATT	2700 K
		470 lm



**MZD LED 40W A60 E27
CDL FR ND**

12NC: **929002060732**
Codice locale: **MZD40865**

5 WATT	40 WATT	6.500 K
		470 lm



**MZD LED 60W A60 E27
827 FR ND**

12NC: **929001913132**
Codice locale: **MZD60**

9 WATT	60 WATT	2700 K
		806 lm



**MZD LED 60W A60 E27
CDL FR ND**

12NC: **929001913432**
Codice locale: **MZD60865**

9 WATT	60 WATT	6.500 K
		806 lm



**MZD LED 60W A60 E27
840 FR ND**

12NC: **929001913332**
Codice locale: **MZD60840**

9 WATT	60 WATT	4000 K
		806 lm



**MZD LED 75W A60 E27
827 FR ND**

12NC: **929001365532**
Codice locale: **MZD75**

11 WATT	75 WATT	2700 K
		1055 lm



**MZD LED 75W A60 E27
840 FR ND**

12NC: **929001365632**
Codice locale: **MZD75840**

10 WATT	75 WATT	4000 K
		1055 lm



**MZD LED 75W A60 E27
865 FR ND**

12NC: **929001359132**
Codice locale: **MZD75865**

10 WATT	75 WATT	6.500 K
		1055 lm



MZD LED 100W E27 827
A67 FR ND

12NC: **929001252932**
Codice locale: **MZD100**

14 **100** **2700 K**
WATT WATT 1521 lm



MZD LED 100W A60 E27
CDL FR ND

12NC: **929001359232**
Codice locale: **MZD100865**

14 **100** **6.500 K**
WATT WATT 1521 lm



MZD LEDCLA 40W A60 E27
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001890032**
Codice locale: **MZDPHI40**

5 **40** **2700 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LEDCLA 40W A60 E27
840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002214432**
Codice locale: **MZDPHI40840**

5 **40** **4000 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LEDCLA 60W A60 E27
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001387332**
Codice locale: **MZDPHI60**

7 **60** **2700 K**
WATT WATT 806 lm



MZD LEDCLA 60W A60 E27
840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002062532**
Codice locale: **MZDPHI60840**

7 **60** **4000 K**
WATT WATT 806 lm



MZD LEDCLA 75W A60 E27
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929002061032**
Codice locale: **MZDPHI75**

8 **75** **2700 K**
WATT WATT 1055 lm



MZD LEDCLA 75W A60 E27
840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002060432**
Codice locale: **MZDPHI75840**

8 **75** **4000 K**
WATT WATT 1055 lm



MZD LEDCLA 100W A70 E27
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929002062132**
Codice locale: **MZDPHI100**

11 **100** **2700 K**
WATT WATT 1521 lm



MZD LEDCLA 100W A70 E27
840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002214132**
Codice locale: **MZDPHI100840**

11 **100** **4000 K**
WATT WATT 1521 lm

80
CRI
220-240 Vac
15.000 ore
non dimmerabile

Descrizione prodotto	Potenza	Temperatura del colore	Flusso luminoso	12NC	Codice locale	Prezzo	Dimensioni L x H
		K	lm				mm
MZD LED 40W E27 840 A60 ND 1CT/6	5	4000	470	929002060332	MZD40840	€ 3,67	60x105
MZD LED 40W E27 827 A60 ND 1CT/6	5	2700	470	929002061732	MZD40	€ 3,67	60x105
MZD LED 40W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	5	6500	470	929002060732	MZD40865	€ 3,67	60x105
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	9	2700	806	929001913132	MZD60	€ 3,75	60x105
MZD LED 60W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	9	6500	806	929001913432	MZD60865	€ 3,75	60x105
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	9	4000	806	929001913332	MZD60840	€ 3,75	60x105
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	11	2700	1055	929001365532	MZD75	€ 4,48	60x120
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	10	4000	1055	929001365632	MZD75840	€ 4,48	60x120
MZD LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	10	6500	1055	929001359132	MZD75865	€ 4,48	60x120
MZD LED 100W E27 827 A67 FR ND 1CT/6	14	2700	1521	929001252932	MZD100	€ 6,52	65x120
MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	14	6500	1521	929001359232	MZD100865	€ 6,52	65x120
MZD LEDCLA 40W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	5	2700	470	929001890032	MZDPHI40	€ 3,31	60x104
MZD LEDCLA 40W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	5	4000	470	929002214432	MZDPHI40840	€ 3,31	60x104
MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	7	2700	806	929001387332	MZDPHI60	€ 3,91	60x104
MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	7	4000	806	929002062532	MZDPHI60840	€ 3,91	60x104
MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	8	2700	1055	929002061032	MZDPHI75	€ 6,02	60x104
MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	8	4000	1055	929002060432	MZDPHI75840	€ 6,02	60x104
MZD LEDCLA 100W A70 E27 827 CL ND 1CT/10	11	2700	1521	929002062132	MZDPHI100	€ 6,62	70x126
MZD LEDCLA 100W A70 E27 840 CL ND 1CT/10	11	4000	1521	929002214132	MZDPHI100840	€ 6,62	70x126

LAMPADE LED A SFERA E OLIVA

PROGETTATE PER CREARE ATMOSFERA

Con un design elegante e una finitura smerigliata, le nostre lampade LED a oliva offrono anche un significativo risparmio energetico.

- Forma elegante
- Finitura smerigliata
- Luce bianca calda
- Accensione immediata
- Durata di 15.000 ore
- Fino all'85% di risparmio energetico

LAMPADE SFERA E OLIVA



**MZD LED 25W E14 827
B35 FR ND**

12NC: **929001253032**
Codice locale:
MZDCAN25E14

4 WATT	25 WATT	2700 K
		250 lm



**MZD LED 25W B35 E14
CW FR ND**

12NC: **929001359432**
Codice locale:
MZDCAN25840E14

3 WATT	25 WATT	4000 K
		250 lm



**MZD LED 25W B35 E14
CDL FR ND**

12NC: **929001388832**
Codice locale:
MZDCAN25865E14

3 WATT	25 WATT	6.500 K
		250 lm



**MZD LED 25W E27 827
P45 FR ND**

12NC: **929001253332**
Codice locale:
MZDLUS25

4 WATT	25 WATT	2700 K
		250 lm



**MZD LED 25W E14 827
P45 FR ND**

12NC: **929001253232**
Codice locale:
MZDLUS25E14

4 WATT	25 WATT	2700 K
		250 lm



**MZD LED 25W P45 E14
CW FR ND**

12NC: **929001263832**
Codice locale:
MZDCAN25840E14

4 WATT	25 WATT	4000 K
		250 lm



**MZD LED 25W P45 E14
CDL FR ND**

12NC: **929001388932**
Codice locale:
MZDCAN25865E14

3 WATT	25 WATT	6.500 K
		250 lm



MZD LED 40W B35 E14
WW FR ND

12NC: **929001253632**
Codice locale:
MZDCAN40E14

6 WATT	40 WATT	2700 K
470 lm		



MZD LED 40W B35 E14
CW FR ND

12NC: **929001263732**
Codice locale:
MZDCAN40840E14

5 WATT	40 WATT	4000 K
470 lm		



MZD LED 40W B35 E14
CDL FR ND

12NC: **929001389032**
Codice locale:
MZDCAN40865E14

5 WATT	40 WATT	6.500 K
470 lm		



MZD LED 40W P45 E27
WW FR ND

12NC: **929001253832**
Codice locale:
MZDLUS40

6 WATT	40 WATT	2700 K
470 lm		



MZD LED 40W P45 E14
WW FR ND

12NC: **929001253732**
Codice locale:
MZDLUS40E14

6 WATT	40 WATT	2700 K
470 lm		



MZD LED 40W P45 E27
CW FR ND

12NC: **929001264032**
Codice locale:
MZDLUS40840

6 WATT	40 WATT	4000 K
470 lm		



MZD LED 40W P45 E14
CW FR ND

12NC: **929001263932**
Codice locale:
MZDLUS40840E14

6 WATT	40 WATT	4000 K
470 lm		



MZD LED 40W P45 E27
CDL FR ND

12NC: **929001389232**
Codice locale:
MZDLUS40865

5 WATT	40 WATT	6.500 K
470 lm		



MZD LED 40W P45 E14
CDL FR ND

12NC: **929001389132**
Codice locale:
MZDLUS40865E14

5 WATT	40 WATT	6.500 K
470 lm		



MZD LED 60W B35 E14
827 FR ND

12NC: **929001907632**
Codice locale:
MZDCAN60865

8 WATT	60 WATT	2700 K
806 lm		



MZD LED 60W B35 E14
840 FR ND

12NC: **929001907732**
Codice locale:
MZDCAN60840

8 WATT	60 WATT	4000 K
806 lm		



MZD LED 60W B35 E14
865 FR ND

12NC: **929001907832**
Codice locale:
MZDCAN60865

8 WATT	60 WATT	6.500 K
806 lm		



MZD LEDCLA 25W B35 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001238332**
Codice locale:
MZDPHILEDCAN60

2 WATT	25 WATT	2700 K
250 lm		



MZD LED 25W B35 E14
840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002215232**
Codice locale:
MZDPHILEDCAN40840

2 WATT	25 WATT	4000 K
250 lm		



MZD LEDCLA 25W P45 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001238632**
Codice locale:
MZDPHILEDLUS25

2 WATT	25 WATT	2700 K
250 lm		



MZD LED 25W B35 E14
840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002215132**
Codice locale:
MZDPHILEDLUS25840

2 WATT	25 WATT	4000 K
250 lm		



MZD LEDCLA 40W B35 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001889732**
Codice locale:
3139188163966

5 WATT	40 WATT	2700 K
		470 lm



MZD LED 40W B35 E14
840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002214932**
Codice locale:
3139188163980

5 WATT	40 WATT	4000 K
		470 lm



MZD LEDCLA 40W P45 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001890432**
Codice locale:
MZDPHILEDLUS40

5 WATT	40 WATT	2700 K
		470 lm



MZD LED 40W P45 E14
840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002214632**
Codice locale:
MZDPHILEDLUS40840

5 WATT	40 WATT	4000 K
		470 lm



MZD LEDCLA 60W B35 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929002215332**
Codice locale:
MZDPHILEDKAN60

6 WATT	60 WATT	2700 K
		806 lm



MZD LED 60W B35 E14
840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002215432**
Codice locale:
MZDPHILEDKAN40840

6 WATT	60 WATT	4000 K
		806 lm

A⁺

Marchio EEI

80

CRI

220-240 Vac

15.000 ore

non dimmerabile

Descrizione prodotto	Tipo di lampada	Potenza	Ciclo di accensione	Temperatura del colore	Flusso luminoso	Dimensioni L x H	12NC	Codice locale	Prezzo
				K	lm	mm			
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	B35	4	15000	2700	250	35 x 106	929001253032	MZDCAN25E14	€ 3,00
MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10	B35	3	15000	4000	250	37 x 109	929001359432	MZDCAN25840E14	€ 3,00
MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10	B35	3	15000	6500	250	37 x 109	929001388832	MZDCAN25865E14	€ 3,00
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10	P45	4	15000	2700	250	45 x 90	929001253332	MZDLUS25	€ 3,00
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	P45	4	15000	2700	250	45 x 90	929001253232	MZDLUS25E14	€ 3,00
MZD LED 25W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	P45	4	15000	4000	250	45 x 90	929001263832	MZDCAN25840E14	€ 3,00
MZD LED 25W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10	P45	3	15000	6500	250	45 x 82	929001388932	MZDCAN25865E14	€ 3,00
MZD LEDCLA 25W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	2	15000	2700	250	35x97	929001238332	MZDPHILEDCAN25	€ 3,16
MZD LEDCLA 25W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	2	15000	4000	250	35x97	929002215232	MZDPHILEDCAN25840	€ 3,16
MZD LEDCLA 25W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	P45	2	15000	2700	250	45x80	929001238632	MZDPHILEDLUS25	€ 3,16
MZD LEDCLA 25W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	P45	2	15000	4000	250	45x80	929002215132	MZDPHILEDLUS25840	€ 3,16

A⁺

Marchio EEI

80

CRI

220-240 Vac

15.000 ore

non dimmerabile

Descrizione prodotto	Tipo di lampada	Potenza	Ciclo di accensione	Temperatura del colore	Flusso luminoso	Dimensioni L x H	12NC	Codice locale	Prezzo
				K	lm	mm			
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	B35	6	15000	2700	470	35 x 106	929001253632	MZDCAN40E14	€ 4,04
MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10	B35	5	15000	4000	470	37 x 109	929001263732	MZDCAN40840E14	€ 4,04
MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10	B35	5	15000	6500	470	37 x 109	929001389032	MZDCAN40865E14	€ 4,04
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	2700	470	45 x 90	929001253832	MZDLUS40	€ 4,04
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	2700	470	45 x 90	929001253732	MZDLUS40E14	€ 4,04
MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	4000	470	45 x 80	929001264032	MZDLUS40840	€ 4,04
MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	4000	470	45 x 85	929001263932	MZDLUS40840E14	€ 4,04
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10	P45	5	15000	6500	470	45 x 77	929001389232	MZDLUS40865	€ 4,04
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10	P45	5	15000	6500	470	45 x 82	929001389132	MZDLUS40865E14	€ 4,04
MZD LEDCLA 40W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	5	15000	2700	470	35 x 97	929001889732	MZDPHILEDCAN40	€ 3,61
MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	5	15000	4000	470	35 x 97	929002214932	MZDPHILEDCAN40840	€ 3,61
MZD LEDCLA 40W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	P45	5	15000	2700	470	45 x 80	929001890432	MZDPHILEDLUS40	€ 3,61
MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	P45	5	15000	4000	470	45 x 80	929002214632	MZDPHILEDLUS40840	€ 3,61

A⁺

Marchio EEI

80

CRI

220-240 Vac

15.000 ore

non dimmerabile

Descrizione prodotto	Tipo di lampada	Potenza	Ciclo di accensione	Temperatura del colore	Flusso luminoso	Dimensioni L x H	12NC	Codice locale	Prezzo
				K	lm	mm			
MZD LED 60W B35 E14 827 FR ND 1CT/10	B35	8	15000	2700	806	39 x 114	929001907632	MZDCAN60865	€ 4,44
MZD LED 60W B35 E14 840 FR ND 1CT/10	B35	8	15000	4000	806	39 x 114	929001907732	MZDCAN60840	€ 4,44
MZD LED 60W B35 E14 865 FR ND 1CT/10	B35	8	15000	6500	806	39 x 114	929001907832	MZDCAN60865	€ 4,44
MZD LEDCLA 60W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	6	15000	2700	806	35 x 97	929002215332	MZDPHILEDCAN60	€ 5,41
MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	6	15000	4000	806	35 x 97	929002215432	MZDPHILEDCAN40840	€ 5,41

SPOT LED MAZDA

ILLUMINAZIONE SPOT CON STILE

Crea un'illuminazione d'accento calda o fredda con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche.

- Opzioni a fascio direzionale o largo
- 2700 K, 3000 K, 4000 K e 6500 K
- Accensione immediata
- Durata di 15.000 ore
- Fino all'85% di risparmio energetico

LAMPADE SPOT DA INTERNI



MZD LEDspot50W
GU10Kit_R 827 36D 1CT/10

12NC: **929002040532**
Codice locale: **16342300**

4.7 WATT	50 WATT	2700 K
345 lm		



MZD LEDspot50W
GU10Kit_R 840 36D 1CT/10

12NC: **929002040732**
Codice locale: **16346100**

4.7 WATT	50 WATT	4000 K
380 lm		



MZD LEDspot50W
GU10Kit_S 827 36D 1CT/10

12NC: **929002040632**
Codice locale: **16344700**

4.7 WATT	50 WATT	2700 K
345 lm		



MZD LEDspot50W
GU10Kit_S 840 36D 1CT/10

12NC: **929002040832**
Codice locale: **16348500**

4.7 WATT	50 WATT	4000 K
380 lm		



MZD LED 50W GU10
827 36D ND 1CT/10

12NC: **929001250432**
Codice locale:
MZDGU105082736

5 WATT	50 WATT	2700 K
345 lm		



MZD LED 50W GU10
840 36D ND 1CT/10

12NC: **929001247032**
Codice locale:
MZDGU105084036

5 WATT	50 WATT	4000 K
380 lm		



MZD LED 50W GU10
865 36D ND 1CT/10

12NC: **929001259132**
Codice locale:
MZDGU105086536

5 WATT	50 WATT	6.500 K
380 lm		



MZD LED 50W GU10 WH
60D ND 1CT/10

12NC: **929001912232**
Codice locale:
MZDGU105082760

5 WATT	50 WATT	3.000 K
345 lm		



MZD LED 50W GU10 CW
60D ND 1CT/10

12NC: **929001186632**
Codice locale:
MZDGU105084060

5 WATT	50 WATT	4000 K
360 lm		



MZD LED 65W GU10
827 36D ND 1CT/10

12NC: **929001371132**
Codice locale:
MZDGU106582736

5.5 WATT **65** WATT **2700 K**
490 lm



MZD LED 65W GU10
840 36D ND 1CT/10

12NC: **929001371232**
Codice locale:
MZDGU106584036

5.5 WATT **65** WATT **4000 K**
500 lm



MZD LED 500lm GU10
827 120D ND 1CT/10

12NC: **929001372032**
Codice locale:
MZDGU1070827120

5.5 WATT **2700 K**
500 lm



MZD LED 500lm GU10
840 120D ND 1CT/10

12NC: **929001358632**
Codice locale:
MZDGU1070840120

5 WATT **4000 K**
500 lm



MZD LED 500lm GU10
865 120D ND 1CT/10

12NC: **929001372132**
Codice locale:
MZDGU1070865120

5 WATT **6.500 K**
500 lm



MZD LED 35W GU5.3
827 12V 36D ND 1CT/10

12NC: **929001210932**
Codice locale:
MZDGU533582736

4.5 WATT **35** WATT **2700 K**
345 lm



MZD LED 35W GU5.3
840 12V 36D ND 1CT/10

12NC: **929001245932**
Codice locale:
MZDGU533584036

4.5 WATT **35** WATT **4000 K**
380 lm



MZD LED 50W GU5.3
827 12V 36D ND 1CT/10

12NC: **929001912632**
Codice locale:
MZDGU535082736

7.5 WATT **50** WATT **2700 K**
621 lm



MZD LED 50W GU5.3
840 12V 36D ND 1CT/10

12NC: **929001912732**
Codice locale:
MZDGU535084036

7.5 WATT **50** WATT **4000 K**
621 lm



MZD LED 50W GU5.3 WH
12V 60D ND 1CT/10

12NC: **929001912432**
Codice locale:
MZDGU535083050

7.5 WATT **50** WATT **3.000 K**
621 lm



MZD LED 50W GU5.3 CW
12V 60D ND 1CT/10

12NC: **929001912532**
Codice locale:
MZDGU535084050

7.5 WATT **50** WATT **4000 K**
621 lm

TUBI LED MAZDA

PER UN'ILLUMINAZIONE PIÙ BRILLANTE

**I nostri tubi LED
offrono luce
di alta qualità
per illuminare
qualsiasi spazio.**

- Lunghezze da 600 mm, 1.200 mm e 1.500 mm
- 4.000 K e 6.500 K
- Accensione immediata
- Durata di 25.000 ore
- Fino al 55% di risparmio energetico

TUBI DA INTERNI



**MZD LEDtube 600mm
8W 840**

12NC: **929001855632**
Codice locale: **MZD18840**

8 WATT **18** WATT **4000 K**
800 lm



**MZD LEDtube 600mm
8W 865**

12NC: **929001855732**
Codice locale: **MZD18865**

8 WATT **18** WATT **6.500 K**
800 lm



**MZD LED tube 1200mm
14.5W 840**

12NC: **929001855832**
Codice locale: **MZD36840**

14.5 WATT **36** WATT **4000 K**
1600 lm



**MZD LEDtube 1200mm
14.5W 865**

12NC: **929001855932**
Codice locale: **MZD36865**

14.5 WATT **36** WATT **6.500 K**
1600 lm



**MZD LEDtube 1500mm
20W 840**

12NC: **929001855432**
Codice locale: **MZD58840**

20 WATT **58** WATT **4000 K**
2200 lm



**MZD LEDtube 1500mm
20W 865**

12NC: **929001855532**
Codice locale: **MZD58865**

20 WATT **58** WATT **6000 K**
2200 lm

A⁺
Marchio EEI

80
CRI

⚡
220-240 Vac

⌚
25.000 ore

ON/OFF
50.000 volte

⚡
non dimmerabile

Descrizione prodotto	Tipo di lampada	LED	Corrente in ingresso	Frequenza	Dimensioni	12NC	Codice locale	Prezzo
		W	mA	Hz	mm			
MZD LEDtube 600mm 8W 840	LEDtube	8	38	50/60	604h / 27,80ø	929001855632	MZD18840	€ 7,94
MZD LEDtube 600mm 8W 865	LEDtube	8	38	50/60	604h / 27,80ø	929001855732	MZD18865	€ 7,94
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 840	LEDtube	14.5	70	50/60	1213,60h / 27,80ø	929001855832	MZD36840	€ 11,50
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 865	LEDtube	14.5	70	50/60	1213,60h / 27,80ø	929001855932	MZD36865	€ 11,50
MZD LEDtube 1500mm 20W 840	LEDtube	20	96	50/60	1514,20h / 27,80ø	929001855432	MZD58840	€ 11,70
MZD LEDtube 1500mm 20W 865	LEDtube	20	96	50/60	1514,20h / 27,80ø	929001855532	MZD58865	€ 11,70

MAZDA | I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 | 5600 VB Eindhoven, Paesi Bassi | WWW.MAZDALIGHTING.COM

©2019 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

