

**PHILIPS**

Products

VAKMAN  
SCHAP  
INNOVATIE

# Catalogue Philips Lighting

LED lampen en buizen

LED-spots

1 januari 2020

Producten en prijzen – Nederland

'20




# MASTER LEDspot ExpertColor MV



De MASTER LEDspot MV ExpertColor creëert een warme en comfortabele sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants. Dit is mogelijk dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een sterke dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving. Bovendien past het innovatieve armatuurontwerp met zijn rustige en nette uitstraling in vrijwel elk interieur. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de volledige ExpertColor-familie, waarvan ook de LEDspot LV- en de LEDspot PAR-lampen deel uitmaken.

- Creëer een warme en comfortabele sfeer
- Interieur, meubels en textiel zien er geweldig uit
- Ombouwoplossing zonder gedoe voor een hoger energierendement en grotere duurzaamheid
- Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na
- Randloos ontwerp met prachtige v-groef lens
- Beste kleurweergave in zijn klasse, CRI 97, R9>85
- Diep en soepel dimmen
- Directe vervanging voor GU10-netspanningshalogeenlampen



Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	50	54

## Bestelgegevens

EOC	Type aandauiding	MOQ	Richtprijs
70749400	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	10	9.60€
70751700	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	10	9.60€
70753100	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	10	9.60€
70755500	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	10	9.60€
70757900	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	10	9.60€
70759300	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	10	9.60€
70761600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	10	11.20€
70763000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	10	11.20€
70765400	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	10	11.20€
70767800	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	10	11.20€
70769200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	10	11.20€
70771500	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	10	11.20€

# MASTER LEDspot ExpertColor LV




De Philips MASTER LEDspot LV ExpertColor creëert een warme en comfortabele sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants. Dit is mogelijk dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een diepe dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving. Bovendien past het innovatieve armatuurontwerp met zijn rustige en nette uitstraling in vrijwel elk interieur. Daarnaast kunt u profiteren van de volledige Philips ExpertColor-familie, waarvan ook de LEDspot MV- en de LEDspot PAR-lampen deel uitmaken.

- Creëer een warme en comfortabele ambiance - het interieur met meubels en textiel ziet er geweldig uit.
- Simpele retrofit-oplossing voor een grotere energiebesparing en verbeterde duurzaamheid.



- Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na.
- Randloos ontwerp met prachtige V-groef lens.
- Beste kleurweergave in zijn klasse (CRI 97)
- Diep en vloeiend dimmen, compatibel met breed scala aan transformatoren.
- Retrofitvervang van MR16- laagspanningshalogeenlampen met GU5.3-lampvoet



Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5	46

MASTER LED ExpertColor  
LED ExpertColor 6.5-35W  
MR16 927 10D

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
75751200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	10	16.80€
75753600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	10	16.80€
75755000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	10	16.80€
73877100	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	10	16.80€
73879500	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	10	16.80€
73881800	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	10	16.80€
73883200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	10	16.80€
73885600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	10	16.80€
73887000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	10	16.80€
73871900	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	10	16.80€
73873300	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	10	16.80€
73875700	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	10	16.80€
73538100	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	10	19.50€
73540400	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	10	19.50€
73542800	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	10	19.50€
73544200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	10	19.50€
73546600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	10	19.50€
73548000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	10	19.50€

# MASTER LEDspot LV



De MASTER LEDspot LV levert een intense accentbundel en is een perfecte oplossing voor de modernisering van uw spotverlichting. De MASTER LEDspot LV is ontwikkeld als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. De spot heeft een natuurlijke kleurrealisatie en kan zo een knusse en gemoedelijke sfeer creëren in woningen en horeca en de schoonheid van artikelen in winkels benadrukken. De nieuwe kleinere behuizing past perfect in de meeste op de markt verkrijgbare armaturen met een MR16 GU 5.3-lamphouder. De spot is uitgerust met de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een uiterst brede selectie van standaard elektronische halogeentransformatoren (12V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen. De dimfunctie laat u eenvoudig de gewenste sfeer creëren en werkt met een brede selectie dimmers. De hoge SDCM zorgt voor een strakkere kleurconsistentie die gedurende de gehele productlevensduur behouden blijft. De MASTER LEDspot LV levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.


- Hoge intensiteit van de lichtbundel voor accentverlichting in professionele toepassingen
- Langdurig hoge helderheid
- Meer natuurlijke kleurrealisatie voor een knusse sfeer in de horeca en betere uitlichting van uw verkoopassortiment in de winkel



- Hoge intensiteit van de lichtbundel, gelijk aan halogeenspot
- Betere kleurrealisatie met een hoge CRI-waarde en een langdurig sterke kleurconsistentie
- Duidelijk gedefinieerde bundelspreiding voor accentverlichting
- Compatibel met een uitgebreide reeks transformatoren en traploos dimmend voor dimbare producten
- Hoog lumenbehoud met een lange levensduur van maar liefst 40.000 uur



MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	50,5	46,5

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
81253200	MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	10	18.75€
81263100	MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	10	18.75€
81265500	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	10	18.75€
81267900	MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D	10	18.75€
81269300	MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	10	18.75€
81271600	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	10	18.75€

## MASTER VALUE LEDspot LV

---



De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-verters (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals recepties, lobby's, gangen, trappenhuisen en toiletten, waar het licht altijd aan is. De robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

- Eén-op-één vervanging van laagvolt MR16 halogeenlampen met GU5.3 lamphouder
- Brede compatibiliteit met transformatoren door gepatenteerde intelligente driver
- Tot 80% energiebesparing




- Dimbaar (de uitvoeringen van 7-35 W en 10-50 W)
  - Gepatenteerde intelligente driver
  - AirFlux - passieve, geruisloze koeling
  - Levensduur van 25.000 tot 40.000 uur
  - Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.
  - Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte hebben. Minimaal 10 mm.
  - Niet te gebruiken in noodverlichtings- of vluchtwegarmaturen.
-






Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35	40



Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D	50,5	45,5



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	50,5	45



Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 60D	50,5	45
MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	50,5	44,5

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
41019600	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	12	11.60€
70823100	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	10	9.45€
70825500	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	10	9.45€
70827900	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	10	9.45€
70829300	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	10	9.45€
70831600	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	10	9.45€
70833000	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	10	9.45€
81554000	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D	10	13.65€
81556400	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D	10	13.65€
81558800	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D	10	13.65€
81560100	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D	10	13.65€
81562500	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D	10	13.65€
81564900	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 60D	10	13.65€
81538000	MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	10	12.35€
65820500	MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D	10	19.50€

# MASTER LEDspot MV GU10




De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

- Eerste glazen DimTone spot met CRI 90 waarde op de markt
- Perfecte vervanger voor traditionele GU10-lampen die vanaf september 2016 verboden zijn door de EU-richtlijn.
- Beste nabootsing van een halogeenspot om sfeer te creëren.



- DimTone: hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers.
- Levensduur van 25.000 uur
- Duidelijk gedefinieerde bundelspreiding.
- Licht zonder UV- en IR-straling waardoor minder warmte wordt afgegeven en daardoor een betere bescherming van warmtegevoelige stoffen, kleuren en voorwerpen.
- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50	54
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50	54
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50	54
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50	54

MASTER LED spot VLE D  
6.2-80W GU10 927 36D

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
70773900	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	10	5.85€
70775300	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	10	5.85€
70777700	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	10	5.85€
70779100	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	10	5.85€
70781400	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	10	5.85€
70783800	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	10	5.85€
70785200	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	10	6.85€
70787600	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	10	6.85€
70789000	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	10	6.85€
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	10	6.85€
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	10	6.85€
70795100	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	10	6.85€
70809500	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	10	8.40€
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	10	9.20€


# MASTER LEDspot PAR




Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe-generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

- Tot 89% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen.
- Geschikt voor retrofitvervanging en compatibel met bestaande armaturen met E27 lampvoet.
- Lage onderhoudskosten


- Levensduur van 45.000 uur (behalve PAR38OD = 20000uur).
- Dimbaar (behalve PAR38 OD).
- UV- en IR-stralingsvrij licht voor minder warmteproductie en bescherming van warmtegevoelige voorwerpen
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64	85



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122	134
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122	134



Product	D	C
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	95,5	129
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	95,5	129
MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D	95,5	129
MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 830 15D	95,5	129
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	95,5	129
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	95,5	129



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95	86
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95	86
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95	86

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	6	14.25€
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	6	14.25€
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	6	14.25€
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	6	14.25€
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	6	14.25€
71374700	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	6	14.25€
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	6	26.30€
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	6	19.20€
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	6	19.85€
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	6	19.85€
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	6	19.85€
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	6	29.00€
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	6	29.00€
61245000	MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D	6	67.00€
61237500	MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 830 15D	6	67.00€
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	6	67.00€
61239900	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	6	67.00€

# MASTER LEDspot LV AR111




De MASTER LEDspot AR111 is met zijn warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel een ideale vervangingsoplossing voor spot- en algemene verlichtingstoepassingen in de horeca- en winkelbranche. De Master LEDspot LVAR111 is vooral geschikt voor algemene verlichting op plaatsen waar het licht altijd aan is, zoals creatieve accentverlichtingstoepassingen in winkels, restaurants en hotels, en in het bijzonder voor galerieën, exposities en musea. De robuust ontworpen MASTER LEDspot AR111 biedt verschillende bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR straling en dat maakt hem geschikt voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (voedsel, organische materialen, schilderijen enz.). De gepatenteerde intelligente driver maakt een brede compatibiliteit mogelijk met bestaande elektromagnetische en elektronische halogeentransformators. De MASTER LEDspot AR111 levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige vermindering van de helderheid.

- Hoge intensiteit van de lichtbundel voor accentverlichting met sterk lumenbehoud
- Bereik kleuren die levendiger en intenser zijn waardoor uw assortiment fraaier wordt uitgelicht en geaccentueerd.
- Innovatief ontwerp met een simpele oplossing voor renovatievervanging ter verbetering van winkel- en horeca-omgevingen.
- Hoogwaardige vormgeving bekroond met de Red Dot award voor "innovatief productontwerp"
- Hoge intensiteit van de lichtbundel overeenkomstig halogeen AR11150W, -75W, -100W.
- Blijvende hoge lumen uitstoot en kleurbehoud met een lange levensduur van 25.000 tot 40.000 uur.
- Verbeterde kleurweergave met een hoge CRI-waarde, de kleuren zijn levendig en natuurlijk.
- Geschikt voor vervanging van verlichting met een G53 lampvoet.



MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	111	62

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
51488700	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	6	26.25€
51490000	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	6	26.25€
51492400	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	6	26.25€
51494800	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	6	26.25€
51496200	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	6	31.00€
51498600	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	6	31.00€
51500600	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	6	31.00€
51502000	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	6	31.00€
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	6	35.50€
70743200	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	6	35.50€
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	6	35.50€
70747000	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	6	35.50€
72534400	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	6	35.50€
71834600	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	6	31.00€
71836000	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	6	31.00€
57833900	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	6	26.25€
57835300	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	6	26.25€

# CorePro LEDspot reflectorlampen




Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

- Warmwit licht
- Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lage onderhoudskosten




- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn




Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50	84
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50	84
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50	84



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80	112
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80	112



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39	65



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63	102
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63	102

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
81171900	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	6	5.95€
81173300	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	6	6.00€
81175700	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	6	6.25€
81177100	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	6	6.50€
81179500	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	6	8.75€
81181800	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	6	9.75€
81183200	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	6	10.25€
81185600	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	6	11.85€




# Classic LEDspotMV



De Classic LEDspotMV heeft een zeer klassiek ontwerp en geeft warm op halogeen lijkend licht met een besparing van ongeveer 90% op de energiekosten. Deze LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lampvoet en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparing en minimaliseren de onderhoudskosten.

- Lange levensduur
- Enorme energiebesparing
- Geringe warmteontwikkeling.

- Zeer klassieke vormgeving
- Gemakkelijk later aan te brengen
- Energie-efficiënt



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50	53
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50	53

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	10	5,40€
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	10	5,65€

# CorePro LEDspot LV




Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.


- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Compatibel met een grote reeks transformators
- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht.
- Milieuvriendelijk - Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen.



CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D



Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35	37,5
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51	46
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5	45
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5	45



Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5	39,5



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D



CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
71061600	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	10	6.25€
71063000	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	10	6.45€
71065400	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	10	6.45€
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	10	11.05€
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	10	11.05€
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	10	11.05€
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	12	9.45€

# CorePro LEDspot MV



Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als een renovatievervanging voor halogeenpots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

- Warmwit licht
- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten



- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50	54
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50	53
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50	54
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50	54
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50	54
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50	54
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50	54
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50	54
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50	54
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50	54
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50	54
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50	54
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50	54



CorePro LEDspot 4-35W  
GU10 830 36D DIM



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50	54
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50	54
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50	54



Corepro LEDspot 2.7-25W  
GU10 830 36D

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	10	4.85€
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	10	3.70€
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	10	3.75€
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	10	3.70€
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	10	3.70€
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	10	3.75€
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	10	3.75€
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	10	4.85€
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	10	4.85€
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	10	5.40€
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	10	5.40€
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	10	5.65€
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	10	5.65€
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	10	7.90€
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	10	7.90€



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl)