

**PHILIPS**

Products

VAKMAN  
SCHAP  
INNOVATIE



# Catalogue Philips Lighting

Binnenverlichting  
Spots

1 oktober 2019  
Producten en prijzen – Nederland

'19



# CoreLine Projector



De CoreLine Projector armaturenreeks is ontworpen ter vervanging van op halogeen en CDM gebaseerde spots. Hun strakke lijnen en aantrekkelijke totale eigendomskosten helpen klanten over te stappen naar LED 's. Deze armaturen produceren een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in accentverlichtingstoepassingen. Ze leveren daarnaast onmiddellijke energiebesparingen en hebben een veel langere levensduur; dat maakt dat ze hun geld waard zijn en een milieuvriendelijke oplossing bieden. Ze zijn eenvoudig te installeren op een standaard spanningsrail of met behulp van een connector voor opbouwmontage.

- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en langere levensduur
- Individuele vervanging, vereenvoudigt de omschakeling van conventionele naar LED-armaturen
- Zuivere, eenvoudige afwerking verzekert dat ze discreet in het winkelinterieur passen




- Ingetogen ontwerp met witte of zwarte afwerking
- Stralingshoek 23 of 36 graden bij een lichtopbrengst van 2200 lm
- Energiezuinig: 90 lm/W
- Geïntegreerde driver en uniforme spanningsrailadapter
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- type: ST120T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 11 W (800 lm)
- Rendement: 70 lm/W
- Bundelhoek: 24°
- Lichtstroom: 800 of 2400 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 20.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Geen dimmen
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium
- Kleur: Zwart (BK)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail



ST150T LED22S-23-/830  
PSU WH



**Product**  
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK



## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	1	95,00€
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	1	95,00€
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	1	95,00€
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	1	95,00€
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	1	95,00€
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	1	95,00€
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	1	95,00€
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	1	95,00€



## EcoStyle ST440T

---



Winkeliers zoeken een betaalbare LED-accentverlichtingsoplossing met een redelijke terugverdientijd in vergelijking met conventionele technologieën. Dankzij EcoStyle hoeven ze nu niet verder te zoeken. Met zijn LED-lichtbron en unieke reflector technologie levert de EcoStyle krachtige accentverlichting van goede kwaliteit, wat winkeliers in staat stelt hun producten in het best mogelijke licht te presenteren. De EcoStyle voor spanningsrailmontage is verkrijgbaar in zwarte of witte afwerking. De combinatie van efficiënte LED-technologie en een innovatief koellichaam verzekert dat dit een betrouwbare oplossing is met uitzonderlijke levensduur.

- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog niveau van systeemrendement
- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector
- Energiezuinig en gering onderhoud dankzij de efficiënte LED-technologie




- Hoog rendement
- Philips PerfectAccent-lichtkwaliteit
- CDM renovatiearmatuur voor montage op spanningsrail
- Pure, robuuste vormgeving
- type: ST440T
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 18, 30 en 37 W (voor lichtkleur 830 en 840, LED17S, LED27S, LED35S)
- Bundelhoek: MB (20° voor LED27S)
- Lichtstroom: 1700, 2700, 3400 lm (voor lichtkleur 830)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: >80
- Standaardafwijking kleurcombinatie (SDCM): 3 (met een tolerantie van  $\pm 0,005$  op de kleurpuntmeting)
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI dimmen (op aanvraag)
- Materiaal: Driverdoos: kunststof
- Kleur: Wit (WH, RAL 9003), zwart (BK, RAL 9004)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail



ST440S LED17S/840 PSU  
MB WH




**Product**  
ST440T LED17S/830 PSU MB BK



ST440T LED17S/830 PSU  
MB WH



**Product**  
ST440S LED17S/840 PSU MB BK



ST440T LED27S/CH PSU  
WB BK

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	1	179.00€
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	1	179.00€
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	1	179.00€
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	1	179.00€
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	1	199.00€
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	1	199.00€
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	1	199.00€
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	1	199.00€
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	1	209.00€
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	1	209.00€
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	1	209.00€
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	1	209.00€
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	1	179.00€
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	1	179.00€
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	1	179.00€
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	1	179.00€
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	1	199.00€
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	1	199.00€
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	1	199.00€
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	1	199.00€
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	1	209.00€
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	1	209.00€
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	1	209.00€
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	1	209.00€
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	1	219.00€
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	1	219.00€
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	1	229.00€
39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	1	239.00€
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	1	239.00€
39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	1	219.00€

# GreenSpace Accent Projector



- Fraaie vormgeving met passieve koeling en geïntegreerde driver
- Breed toepasbaar in winkels door vele varianten in lumenoutputs in combinatie met optieken
- Geen kleurverschillen in de lichtbundel door unieke PerfectAccent reflector technologie



Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Profiteer van de voordelen van de lichtkwaliteit met de PerfectAccent van Philips en realiseer een aanzienlijke energiebesparing. Dat alles voor een schappelijke investering. De reguliere 3C-adapter van de GreenSpace Accent Projector en speciale lichtopbrengsten maakt deze ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

- Driver geïntegreerd in een compacte behuizing
- PerfectAccent reflector technologie voor een optimale en uniforme bundel
- Geoptimaliseerde kleurtemperaturen om uw producten uitstekend aan te lichten dankzij Philips CrispWhite en PremiumWhite technologie
- Efficiënte LED Spot projector als alternatief voor 35W, 50W en 70W CDM-T oplossingen.
- Type: ST320T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: 14,4, 23 en 32,9 W bij lichtkleuren 830, 840 en 827 for LED17S, LED27S en LED39S
- Stralingshoek: 10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
- Lichtstroom: 1700 lm (voor lichtkleur 830, PW9)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2500 K (voor Fresh Food Champagne, CH)
- Kleurweergave-index (CRI): >80 (voor 3000, 4000 en 2700 K, Fresh Food Meat FMT)
- Standaardafwijking kleurcombinatie (SDCM): 3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur\* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40°C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Voeding: Niet van toepassing
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Niet van toepassing
- Materiaal: Buis: aluminium
- Kleur: Wit (WH, RAL9003), zwart (BK, RAL 9004), zilver (SI, RAL9006)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail
- Accessoires: Honingraat (HC), afscherming zwart of wit (SK).




ST320T LED27S/PW930  
PSU MB BK



ST320T LED17S/827 PSU  
MB WH



ST320T LED27S/PW930  
PSU MB WH




**Product**

ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK




ST320T LED17S/830 PSU  
MB WH



**Product**

ST320S LED39S/840 PSU WB WH



**Product**

ST640Z SK BK




ST320T LED27S/830 PSU  
MB SI



**Product**

ST640Z HC



ST320S LED27S/PW930  
PSU MB SI




ST320S LED27S/PW930  
PSU MB BK



ST320T LED27S/PW930  
PSU MB SI



ST320T LED20S/PW930  
PSU NB SI




**Product**

ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK



ST315T LED27S/830 PSU  
FR24 WH



**Product**

ST320S LED27S/840 PSU MB WH



ST320T LED39S/830 PSU  
VWB BK



ST315T LED27S/FR PSU  
FR24 SI



## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
16649600	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	1	170.00€
16651900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	1	180.00€
16671700	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	1	170.00€
16673100	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	1	170.00€
16677900	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	1	170.00€
16680900	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	1	190.00€
39754800	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	1	199.00€
40338600	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	1	220.00€
40339300	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	1	190.00€
16650200	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	1	180.00€
16652600	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	1	140.00€
16653300	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	1	140.00€
16654000	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	1	140.00€
16655700	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	1	160.00€
16656400	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	1	160.00€
16658800	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	1	160.00€
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	1	160.00€
16661800	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	1	160.00€
16662500	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	1	160.00€
16663200	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	1	180.00€
16666300	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	1	170.00€
16668700	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	1	170.00€
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	1	170.00€
16670000	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	1	170.00€
16675500	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	1	170.00€
16676200	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	1	170.00€
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	1	170.00€
16682300	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	1	190.00€
17277000	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	1	190.00€
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	1	210.00€
17279400	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	1	200.00€
39939900	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	1	160.00€
40335500	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	1	190.00€
40336200	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	1	220.00€
40337900	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	1	190.00€
41174900	ST320T LED27S/PC930 PSU MB WH	1	180.00€
41175600	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	1	190.00€
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	1	160.00€
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	1	180.00€
16665600	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	1	170.00€
16667000	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	1	180.00€
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	1	170.00€
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	1	170.00€
16678600	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	1	170.00€
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	1	190.00€
40340900	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	1	220.00€
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	1	210.00€
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	1	190.00€
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	1	190.00€
40908100	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	1	190.00€
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	1	200.00€
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	1	210.00€
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	1	210.00€
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	1	240.00€
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	1	210.00€
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	1	210.00€
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	1	210.00€
40918000	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	1	210.00€
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	1	200.00€
40922700	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	1	210.00€
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	1	190.00€
40909800	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	1	200.00€
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	1	210.00€
40919700	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	1	210.00€
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	1	210.00€
40907400	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	1	210.00€

## 3-fasen rail RCS750



Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengten van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. U kunt moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als u verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kunt u een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montage materialen verkrijgbaar.

- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking



- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750
- Stroomkring: 3-fasen rail (3C)
- Lengteversie: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (WH)
- Installatie: Drie stroomkringen 250 V wisselstroom, 16 A, 3 x 3,7 kVA (totale voeding)
- Toebehoren: adapter, netvoedingsaansluitingen en montage materialen
- Belangrijkste toepassingen: Winkels, musea, tentoonstellingsruimtes



ZRS700 MBW6 ALU  
WALL BRACKET (SKB21-  
1)



**Product**  
ZRS750 EP WH (XTS41-3)



RCS750 3C L1000 BK  
(XTS4100-2)



RCS750 3C L1000 WH  
(XTS4100-3)



**Product**  
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)



**Product**  
ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)



**Product**  
ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)



**Product**  
ZRS750 ICP WH (XTS21-3)




**Product**  
ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS700 SMS SUSP SET  
L1500 (SKB34-1)

RBS750 3C L2000 WH  
(XTSF4200-3)



**Product**  
ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



**Product**  
ZRS750 ACP WH (XTS24-3)


**Product**  
ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



**Product**  
ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)




ZRS700 SPC ALU SUSP  
CLAMP (SKB16-1)



**Product**  
RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)



**Product**  
ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



**Product**  
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)



**Product**  
ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)




**Product**

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)



ZRS700 SPCL ALU SUSP  
CLAMP L (SKB18-1)




**Product**

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)



ZRS700 SMC WH SUSP  
CAP (SKB30-3)




**Product**

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)



**Product**

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



**Product**

ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3)




ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



**Product**

ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)



**Product**

ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
38116999	ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)	1	27.10€
14148099	ZRS750 EPSR BK (XTS12-2+41-2)	1	27.10€
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	1	12.20€
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	1	11.10€
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	1	79.40€
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	1	80.50€
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	1	45.80€
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	1	45.80€
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	1	2.60€
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	1	2.60€
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	1	54.60€
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	1	52.40€
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	1	54.60€
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	1	52.40€
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	1	52.40€
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	1	52.40€
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	1	52.40€
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	1	62.90€
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	1	109.00€
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	1	144.00€
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	1	182.00€
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	1	62.90€
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	1	104.00€
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	1	144.00€
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	1	182.00€
14149799	ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)	1	27.10€
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	1	106.00€
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	1	147.00€
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	1	106.00€
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	1	147.00€
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	1	8.60€
14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	1	5.00€
14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	1	5.00€
14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	1	5.00€
14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	1	9.70€
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	1	62.90€
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	1	109.00€
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	1	151.00€
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	1	182.00€
32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	1	5.00€
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	1	8.60€
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	1	6.50€

# DALI Square Track




- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail




De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.

- Integratie van het DALI-protocol in een onopvallende railspot voor winkels die alom wordt gebruikt voor dimmen en regelen
- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Zeven elektrische geleiders: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium
- Een hele reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750 (uitvoering voor pendel- en opbouwmontage)
- Circuit: 3-fasen spanningsrail (3C)
- Lengte-uitvoering: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Installatie: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Accessoires: Reeks voedingsaansluitingen: spanningstoevoer einde, spanningstoevoer midden, rechte connector, L-connector, T-connector, X-connector



**Product**  
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)



**Product**  
RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)



ZCS750 5C6 CCPI WH  
(XTSC634-3)



ZCS750 5C6 XCP BK  
(XTSC638-2)



RBS750 5C6 L4000 BK  
(XTSCF6400-2)




**Product**

ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)



**Product**

ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)



ZCS750 5C6 MPS WH  
(XTSC614-3)



ZCS750 5C6 IPC BK  
(XTSC621-2)



**Product**

RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)



RCS750 5C6 L4000 BK  
(XTSC6400-2)



ZCS750 5C6 TCPRE BK  
(XTSC636-2)



ZCS750 5C6 EPSL WH  
(XTSC611-3)




**Product**

ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC611-1)



ZCS750 5C6 XCP WH  
(XTSC638-3)



**Product**

RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)




ZCS750 5C6 MPS BK  
(XTSC614-2)



**Product**

RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)



ZCS750 5C6 CCPI BK  
(XTSC634-2)




**Product**

ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)

RBS750 5C6 L4000 WH  
(XTSCF6400-3)


ZCS750 5C6 IPC WH  
(XTSC621-3)



ZCS750 5C6 IPC GR  
(XTSC621-1)

**Product**


RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)



**Product**

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

RCS750 5C6 L4000 WH  
(XTSC6400-3)



**Product**

RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)

ZCS750 5C6 TCPRE WH  
(XTSC636-3)

ZCS750 5C6 EPSL BK  
(XTSC611-2)



**Product**

ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)



## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	1	182.00€
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	1	144.00€
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	1	109.00€
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	1	62.90€
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	1	182.00€
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	1	144.00€
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	1	109.00€
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	1	62.90€
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	1	182.00€
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	1	144.00€
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	1	109.00€
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	1	62.90€
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	1	240.00€
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	1	181.00€
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	1	121.00€
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	1	69.00€
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	1	240.00€
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	1	181.00€
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	1	121.00€
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	1	69.00€
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	1	240.00€
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	1	181.00€
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	1	121.00€
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	1	69.00€
06553299	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC611-1)	1	36.00€
06556399	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC612-1)	1	36.00€
06554999	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC611-2)	1	36.00€
06557099	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC612-2)	1	36.00€
06555699	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC611-3)	1	36.00€
06558799	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC612-3)	1	36.00€
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	1	81.00€
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	1	81.00€
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	1	81.00€
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	1	24.00€
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	1	24.00€
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	1	24.00€
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	1	81.00€
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	1	81.00€
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	1	81.00€
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	1	81.00€
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	1	81.00€
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	1	81.00€
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	1	125.00€
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	1	125.00€
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	1	125.00€
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	1	125.00€
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	1	125.00€
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	1	125.00€
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	1	125.00€
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	1	125.00€
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	1	125.00€
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	1	125.00€
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	1	125.00€
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	1	125.00€
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	1	164.00€
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	1	164.00€
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	1	164.00€

# StyliD PremiumWhite

---




- Natuurlijk, warm licht dat uitstekende wittinten en kleuren oplevert
- Zeer hoog rendement (>85 lm/W)




Als u voor uw winkel een hoge lichtkwaliteit en kleurweergave wilt zonder compromis aan energiebesparingen is StyliD PremiumWhite precies wat u zoekt. Deze spannende oplossing levert dezelfde sprankelende lichteffecten als conventionele CDM-verlichting. Dus nu kunt u met een gerust gevoel de overschakeling naar LED's maken!

- CRI >90
- PerfectAccent reflectors
- Lichtrendement gelijk aan dat van CCT930
- SDCM3
- Positie van kleurpunt dicht bij dat van de zwarte straler (gelijk aan CDM)
- Type: ST740T (compact, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 18,5 W (LED17S)
- Bundelhoek: MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S)
- Lichtstroom: 1800 of 2800 lm
- Kleur lichtbron: Eersteklas wit met CRI >90 (PW9)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K
- Kleurweergave-index: >90
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Uitvalpercentage driver: 1% voor 5000 uur
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Materiaal: VSA-doos: kunststof
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische kap: Helder, met klemplaat (voor middelbrede bundel)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailconnector of DALI-connector
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail



**Product**

ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH



**Product**

ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH

**Bestelgegevens**

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	1	289.00€
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	1	309.00€
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	1	289.00€
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	1	319.00€
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	1	339.00€
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	1	359.00€

# StyliD Fresh Food



- Fresh Food Champagne levert een prettige, warme sfeer en verbetert tegelijk de kleur van fruit, groenten, kaas en brood.
- Fresh Food Meat biedt een koelere natuurlijke lichtinstelling die de roodheid van vlees benadrukt




Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur. Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun counters met verse levensmiddelen op de meest vers mogelijke manier weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kaas, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.


- Hoge kleurweergave-index
- Speciale spectrums, aangepast aan de specifieke eisen van counters met verse levensmiddelen
- DALI-dimmen om het licht exact aan te passen aan het gewenste niveau
- Type: ST740T (Compact, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: Compact-uitvoeringen: 31 W (LED17S, lichtkleur CH), 36 W (LED19S, lichtkleur FMT)
- Bundelhoek: Compact-uitvoeringen: MB (25°), WB (35°)
- Lichtstroom: Compact-uitvoeringen: 1700 lm (voor LED17S, lichtkleur CH), 1900 lm (voor LED19S, lichtkleur FMT)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2500 K (lichtkleur CH)
- Kleurweergave-index: 80 (voor FMT)
- Standaardafwijking kleurcombinatie: 3
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar (PSU)
- Materiaal: VSA-does: kunststof
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische lichtkap: Acrylaat lichtkap (AC)
- Aansluiting: Op 3-fasen spanningsrail (3C of 5C6)
- Accessoires: Honingraatglas (HC)




- Opmerkingen:: Fresh Food Champagne (CH) is het speciale lichtrecept voor de afdelingen brood en gebak, fruit en groenten. Hij zorgt voor een warme traditionele sfeer.



**Product**  
ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK



**Product**  
ST740T LED19S/FMT PSU WB BK



**Product**  
ST740C LED49S/830 PSU MB WH

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	1	309.00€
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	1	299.00€

# StyliD



- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit
- Armatuurontwerp past discreet in de winkel
- Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM Elite maar met een veel langere levensduur en een terugverdientijd voor de totale gebruikskosten van minder dan drie jaar.



Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Hij omvat een hele reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.


- Hoog systeem rendement, dankzij PerfectAccent reflectors met een zeer hoge LOR (90%)
- Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K
- Kleurweergave-index 80 en 90
- Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale bundel verkrijgbaar
- Dimbare uitvoeringen
- Reeks accessoires (honingraat, snuit)
- Type: ST730T (mini, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: null
- Bundelhoek: NB (10°)
- Lichtstroom: null
- Kleur lichtbron: 827, 830, 840, 930
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index: 80
- Standaardafwijking kleurcombinatie: 3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Uitvalpercentage driver: 1% voor 5000 uur
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar (PSE indien met noodverlichting, PSU indien zonder noodverlichting)
- Materiaal: VSA-does: kunststof
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische kap: Glas (voor smalle bundel)
- Installatie: Spanningsrailconnector (3C voor vaste rail of 5C6 voor DALI-rail)



ST740T LED20S/930  
PSD-VLC NB BK



**Product**  
ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH



ST530Z HC




ST530Z GS



ST740S LED17S/930  
PSD-VLC WB BK LIN



**Product**  
ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH




ST750T LED49S/830 PSU  
WB BK




ST730T LED12S/930 PSU  
NB WH




**Product**  
ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH



**Product**  
ST750T LED27S/CH PSU WB BK LIN




**Product**  
ST740T LED20S/930 PSU NB BK




ST740T LED20S/930 PSU  
NB WH



**Product**  
ST740T LED19S/FMT PSU WB BK






**Product**  
ST740C LED275/830 PSU WB WH



ST540Z HC



ST540Z GS



**Product**  
ST730T LED125/930 PSU NB BK

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
84818000	ST730T LED125/930 PSU NB BK	1	249.00€
84824100	ST730T LED125/830 PSU WB BK	1	229.00€
84825800	ST730T LED125/830 PSD-VLC WB BK	1	259.00€
84828900	ST730T LED125/930 PSU MB BK	1	249.00€
84819700	ST740T LED205/930 PSU NB BK	1	289.00€
84832600	ST740T LED175/830 PSU WB BK	1	259.00€
84833300	ST740T LED175/930 PSU MB BK	1	279.00€
84836400	ST740T LED275/830 PSU WB BK	1	279.00€
84838800	ST740T LED275/830 PSD-VLC WB BK	1	309.00€
84839500	ST740T LED275/930 PSU MB BK	1	299.00€
84840100	ST740T LED275/930 PSD-VLC MB BK	1	329.00€
84846300	ST740T LED395/830 PSU WB BK	1	289.00€
84848700	ST740T LED395/830 PSD-VLC WB BK	1	319.00€
84849400	ST740T LED395/930 PSU MB BK	1	309.00€
84850000	ST740T LED395/930 PSD-VLC MB BK	1	339.00€
84821000	ST730T LED125/930 PSU NB WH	1	249.00€
84829600	ST730T LED125/827 PSU MB WH	1	229.00€
84830200	ST730T LED125/840 PSU WB WH	1	229.00€
84831900	ST730T LED125/840 PSD-VLC WB WH	1	259.00€
84822700	ST740T LED205/930 PSU NB WH	1	289.00€
84834000	ST740T LED175/827 PSU MB WH	1	259.00€
84835700	ST740T LED175/840 PSU WB WH	1	259.00€
84841800	ST740T LED275/827 PSU MB WH	1	279.00€
84842500	ST740T LED275/840 PSU WB WH	1	279.00€
84843200	ST740T LED275/840 PSD-VLC WB WH	1	309.00€
84844900	ST740T LED275/827 PSU WB WH LIN	1	289.00€
84845600	ST740T LED275/827 PSD-VLC WB WH LIN	1	319.00€
84851700	ST740T LED395/827 PSU MB WH	1	289.00€
84852400	ST740T LED395/840 PSU WB WH	1	289.00€
84854800	ST740T LED395/827 PSU WB WH LIN	1	299.00€
84855500	ST740T LED395/827 PSD-VLC WB WH LIN	1	329.00€
97301100	ST740T LED495/830 PSD-VLC MB WH	1	339.00€
41169500	ST740T LED275/PC930 PSU MB WH	1	299.00€
41170100	ST740T LED395/PC930 PSU WB BK	1	309.00€
84837100	ST740C LED275/830 PSU WB WH	1	279.00€
84847000	ST740C LED395/830 PSU WB WH	1	289.00€
97302800	ST740C LED495/830 PSU MB WH	1	309.00€
84857900	ST750T LED395/840 PSD-VLC VWB WH	1	349.00€
84859300	ST750T LED395/930 PSD-VLC VWB WH	1	369.00€
84865400	ST750T LED495/840 PSU VWB WH	1	339.00€
84866100	ST750T LED495/840 PSD-VLC VWB WH	1	369.00€
41171800	ST750T LED395/PC930 PSU MB WH	1	339.00€
84862300	ST750T LED495/930 PSU MB BK	1	359.00€
97298400	ST740T LED395/PW930 PSD-VLC MB WH	1	339.00€
97304200	ST740T LED495/PW930 PSD-VLC MB WH	1	359.00€
17800000	ST740S LED175/840 PSD-VLC WB WH	1	289.00€
17807900	ST740S LED205/840 PSD-VLC NB WH	1	299.00€
17818500	ST740S LED395/840 PSD-VLC WB WH	1	319.00€
17801700	ST740S LED175/930 PSD-VLC WB BK LIN	1	319.00€
17802400	ST740S LED175/PW930 PSD-VLC VWB BK	1	309.00€
17804800	ST740S LED195/FMT PSD-VLC WB BK	1	309.00€
17808600	ST740S LED205/930 PSD-VLC NB BK LIN	1	329.00€
17809300	ST740S LED205/PW930 PSD-VLC NB BK	1	319.00€
17813000	ST740S LED275/930 PSD-VLC WB BK LIN	1	339.00€
17814700	ST740S LED275/PW930 PSD-VLC VWB BK	1	329.00€
17815400	ST740S LED275/CRW PSD-VLC WB BK	1	329.00€
17819200	ST740S LED395/930 PSD-VLC WB BK LIN	1	349.00€
17820800	ST740S LED395/PW930 PSD-VLC VWB BK	1	339.00€
17825300	ST740S LED495/PW930 PSD-VLC VWB BK	1	359.00€
39944300	ST740S LED175/CH PSD-VLC WB BK	1	309.00€
39946700	ST750T LED275/CH PSU WB BK LIN	1	339.00€

# TrueFashion



TrueFashion is een speciaal assortiment LED-spots, die voldoen aan de specifieke behoeften van boetieks en modezaken. Deze miniatuurspots met fraaie detaillering hebben een hedendaags ontwerp en sluiten naadloos aan op uw winkelinterieur voor een maatwerkuitstraling. Dit assortiment lichtspotjes biedt de beste lichtkwaliteit door gebruik te maken van innovatieve Philips Fashion Proof Optics (FPO). Deze FPO-lenzen bieden bundels van hogere intensiteit zonder lichtverspilling om de contrastverhouding te optimaliseren en zullen de verblinding in de winkel beperken. Daarnaast helpen de speciale LED Flavors van Philips voor mode om kleuren en visuele eigenschappen te benadrukken. Op die manier zorgt TrueFashion voor een superieure lichtervaring. Dit speciale modeassortiment ondersteunt uw wereldwijde uitbreidingsplannen door voorbereid te zijn op internationale certificering. Daarnaast bieden we speciale logistiek en een wereldwijde lokale aanwezigheid. Mode ontwikkelt zich razendsnel naar een nieuwe balans tussen online en offline winkelen. TrueFashion creëert een optimale winkelbeleving en haalt tegelijkertijd de connected toekomst van verlichting de winkel binnen dankzij de connectiviteitsmogelijkheden met Interact Retail Display en Interact Retail EasyAim

- Beste kwaliteit van licht dankzij Philips Fashion Proof Optics. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een bundel van hoge intensiteit te creëren met een verbeterde contrastverhouding. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De kleine afmetingen en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling, terwijl de inbouwoptiek de waarneming van stof beperkt en verblinding minimaliseert, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de collectie
- Volledig voorbereid op internationale certificering ter ondersteuning van wereldwijde uitbreidingsplannen met speciale logistiek en wereldwijde lokale aanwezigheid
- Lichtkwaliteit met speciale Philips Fashion Proof Optics die zijn ontworpen voor kleding, met een hoge middenbundelintensiteit, weinig verblinding en zonder lichtverspilling
- Philips Fashion LED Flavors: PremiumWhite CRI 90, 3000K/3500K/4000K, PremiumColor en Denim
- Spot met geminimaliseerde kop met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact
- Volledig assortiment bundels van extra smalle bundel van 6° met 64.000 cd middenbundelintensiteit tot bundelhoeken van 12°/18°/24°/30°/36°
- TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van etalagespots en Interact Retail Display om het winkelend publiek op straat te interesseren en te lokken
- Beam angle: 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 60°, 6°
- Color: Black, silver, white
- Material: Housing: aluminium, –
- Type: ST700T



650°C  
30s

IP 20

IK 02






ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI




ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI



**Product**  
ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 WH




**Product**  
ST711T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 WH



ST711T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI



**Product**  
ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM18 WH




ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI



ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH



ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK




**Product**  
ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH




ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK



**Product**  
ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH



**Product**  
ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK



ST710T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI



ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 BK




ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK




ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH




**Product**  
ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH



ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 SI



**Product**  
ST710T LED27S/PW9-3000 PSD-VLC FR24 WH




**Product**  
ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH



ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK



**Product**  
ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI




ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH



ST700T LED17S/PW9-3500 PSU CLM18 BK



**Product**  
ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK



## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
39203100	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI	1	120.00€
39219200	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI	1	320.00€
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	1	350.00€
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	1	600.00€
39918400	ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH	1	150.00€
39904700	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	1	160.00€
39905400	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	1	160.00€
39907800	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 WH	1	160.00€
39908500	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 WH	1	160.00€
39909200	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	1	160.00€
39911500	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 WH	1	160.00€
39912200	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	1	170.00€
39914600	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 WH	1	170.00€
39916000	ST712T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 WH	1	160.00€
39906100	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK	1	160.00€
39910800	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	1	160.00€
39913900	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 BK	1	170.00€
39915300	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 BK	1	170.00€
39917700	ST712T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 BK	1	170.00€
41239500	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK	1	270.00€
41240100	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 BK	1	270.00€
41242500	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO18 BK	1	270.00€
41271500	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	1	260.00€
41297500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	1	270.00€
41301900	ST715T LED27S/PW935 PSU FPO24 BK	1	270.00€
41245600	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	1	210.00€
41247000	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 BK	1	210.00€
41269200	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK	1	210.00€
41290600	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 BK	1	210.00€
41292000	ST705T LED20S/PW935 PSU CLM18 BK	1	210.00€
41270800	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	210.00€
41291300	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 WH	1	210.00€
41293700	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 WH	1	210.00€
41294400	ST705T LED20S/PC930 PSU CLM18 WH	1	210.00€
41272200	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH	1	260.00€
41273900	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 WH	1	270.00€
41274600	ST715T LED27S/PW930 PSD FPO24 WH	1	300.00€
41298200	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 WH	1	270.00€
41300200	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	1	270.00€
41302600	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH	1	270.00€
41303300	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI	1	270.00€

# StyliD Evo



Winkeliers maken steeds meer gebruik van kleine upgrades in plaats van volledige winkelvernieuwing om de 8 tot 10 jaar. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. Bovendien hebben ze behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Omdat StyliD licht van hoge kwaliteit levert, een uitstekend lichtrendement biedt en de optiek zonder gereedschap kan worden geüpgraded, is StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Om de levensduur in de winkel nog verder te verlengen, houdt het OptiShield optische compartiment het product te allen tijde netjes en schoon. Met een breed aanbod aan verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in gemakswinkels tot installaties aan hoge plafonds die een zeer hoge lichtopbrengst vereisen, zorgt StyliD voor continuïteit binnen het winkelconcept.


- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit en superieur oogcomfort
- Eenvoudige herplaatsing en upgrade van het product voor regelmatige winkelvernieuwing
- OptiShield-concept zorgt gedurende de volledige levensduur van het product voor een onberispelijke uitstraling



- Reflectors upgraden of vervangen zonder gereedschap
- OptiShield optiekcompartiment afgedicht tegen insecten en stofdeeltjes
- Filterglazen en barndoors verkrijgbaar als accessoire
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken en woordmerken of spandoeken
- AverageAmbientTemperature: +10 tot +35 °C
- Beam angle: -
- Color: Black, silver, white
- Material of Gear box: Gear box:
- Material: Housing: metaal-kunststof
- Type: ST770S



ST780T LED49S/PW930  
PSU MB SI




**Product**  
ST780T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH



ST780Z OVL-H FG



ST770T LED27S/PW930  
PSU MB SI



**Product**  
ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH



ST770Z OVL-H FG





**Product**  
ST770T LED49S/830 PSU MB SI



ST770Z BD



ST770Z F-RD




ST780Z BD



ST770Z F-GN



**Product**  
ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH



**Product**  
ST770T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH




**Product**  
ST770S LED17S/830 PSU MB WH



ST770S LED39S/830  
PSD-VLC MB SI




ST780S LED60S/830  
PSD-VLC MB BK



**Product**  
ST770T LED27S/830 PSD-VLC OVL-H WH



**Product**  
ST780T LED39S/830 PSU NB WH



**Product**  
ST770T LED17S/930 PSU MB BK



ST770T LED20S/830 PSU  
NB WH



ST770T LED49S/PW930  
PSU MB WH



ST770T LED49S/930 PSU  
MB BK

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
40520500	ST770S LED17S/830 PSU MB WH	1	220.00€
40521200	ST770S LED17S/827 PSU WB WH	1	220.00€
40522900	ST770S LED17S/840 PSU VWB WH	1	220.00€
40529800	ST770S LED27S/830 PSD-VLC MB WH	1	270.00€
40530400	ST770S LED27S/827 PSD-VLC WB WH	1	270.00€
40531100	ST770S LED27S/840 PSD-VLC VWB WH	1	270.00€
40524300	ST770T LED17S/930 PSU MB BK	1	240.00€
40535900	ST770T LED27S/CH PSU MB BK	1	260.00€
40536600	ST770T LED27S/FR PSU MB BK	1	260.00€
40537300	ST770T LED27S/FMT PSU MB BK	1	260.00€
40538000	ST770T LED27S/Rose PSU MB BK	1	260.00€
40547200	ST770T LED39S/PW930 PSU MB BK	1	270.00€
40548900	ST770T LED39S/930 PSU MB BK	1	270.00€
40549600	ST770T LED39S/PC930 PSU MB BK	1	270.00€
40525000	ST770T LED20S/830 PSU NB WH	1	230.00€
40526700	ST770T LED27S/830 PSU MB WH	1	240.00€
40527400	ST770T LED27S/827 PSU WB WH	1	240.00€
40528100	ST770T LED27S/840 PSU VWB WH	1	240.00€
40539700	ST770T LED27S/830 PSD-VLC OVL-H WH	1	290.00€
40540300	ST770T LED27S/827 PSD-VLC OVL-V WH	1	290.00€
40541000	ST770T LED39S/830 PSU MB WH	1	250.00€
40542700	ST770T LED39S/827 PSU WB WH	1	250.00€
40543400	ST770T LED39S/840 PSU VWB WH	1	250.00€
40550200	ST770T LED39S/830 PSD-VLC OVL-H WH	1	300.00€
40551900	ST770T LED39S/827 PSD-VLC OVL-V WH	1	300.00€
40532800	ST770T LED27S/PW930 PSU MB SI	1	260.00€
40533500	ST770T LED27S/930 PSU MB SI	1	260.00€
40534200	ST770T LED27S/PC930 PSU MB SI	1	260.00€
40544100	ST770S LED39S/830 PSD-VLC MB SI	1	280.00€
40545800	ST770S LED39S/827 PSD-VLC WB SI	1	280.00€
40546500	ST770S LED39S/840 PSD-VLC VWB SI	1	280.00€
40552600	ST770T LED49S/830 PSU MB SI	1	270.00€
40553300	ST770T LED49S/827 PSU WB SI	1	270.00€
40554000	ST770T LED49S/840 PSU VWB SI	1	270.00€
40555700	ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	1	300.00€
40556400	ST770S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	1	300.00€
40557100	ST770S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	1	300.00€
40558800	ST770T LED49S/PW930 PSU MB WH	1	290.00€
40560100	ST770T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	1	320.00€
40561800	ST770T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	1	320.00€
40559500	ST770T LED49S/930 PSU MB BK	1	290.00€
40562500	ST780T LED39S/830 PSU NB WH	1	280.00€
40563200	ST780T LED39S/827 PSU NB WH	1	280.00€
40564900	ST780T LED39S/840 PSU NB WH	1	280.00€
40565600	ST780T LED39S/930 PSU NB WH	1	300.00€
40566300	ST780T LED49S/830 PSU MB WH	1	300.00€
40567000	ST780T LED49S/827 PSU WB WH	1	300.00€
40568700	ST780T LED49S/840 PSU VWB WH	1	300.00€
40574800	ST780T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	1	350.00€
40575500	ST780T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	1	350.00€
96048300	ST780T LED60S/830 PSU MB WH	1	320.00€
96050600	ST780T LED60S/840 PSU VWB WH	1	320.00€
96054400	ST780T LED60S/830 PSD OVL-H WH	1	370.00€
96055100	ST780T LED60S/827 PSD OVL-V WH	1	370.00€
40569400	ST780S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	1	330.00€
40570000	ST780S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	1	330.00€
40571700	ST780S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	1	330.00€
40572400	ST780T LED49S/PW930 PSU MB SI	1	320.00€
40573100	ST780T LED49S/930 PSU MB SI	1	320.00€
96049000	ST780T LED60S/827 PSU WB SI	1	320.00€
96051300	ST780S LED60S/830 PSD-VLC MB BK	1	350.00€
96052000	ST780S LED60S/827 PSD WB BK	1	350.00€
96053700	ST780S LED60S/840 PSD-VLC VWB BK	1	350.00€
96056800	ST770Z BD	1	20.99€
96057500	ST780Z BD	1	25.99€
96058200	ST770Z F-GN	1	65.99€
96059900	ST770Z F-RD	1	80.99€
96060500	ST780Z F-GN	1	70.99€
96061200	ST780Z F-RD	1	85.99€
96062900	ST770Z OVL-H FG	1	25.99€
96063600	ST770Z OVL-V FG	1	25.99€
96064300	ST780Z OVL-H FG	1	30.99€
96065000	ST780Z OVL-V FG	1	30.99€
96066700	ST770Z SFR LED20S NB FG	1	15.99€
96067400	ST770Z SFR MB FG	1	15.99€
96068100	ST770Z SFR WB FG	1	15.99€
96069800	ST770Z SFR VWB FG	1	15.99€
96070400	ST780Z SFR LED39S NB FG	1	20.99€
96071100	ST780Z SFR MB FG	1	20.99€
96072800	ST780Z SFR WB FG	1	20.99€
96073500	ST780Z SFR VWB FG	1	20.99€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl)