

PHILIPS

Products

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE



Catalogue Philips Lighting

Binnenverlichting
Vrijstaande armaturen

1 oktober 2019
Producten en prijzen – Nederland

'19

SmartBalance Free Floor Standing




- Eén armatuur kan twee bureaus verlichten op het niveau dat vereist is voor kantoren
- Energierendement van meer dan 100 lm/W, wat besparingen op de energiekosten van meer dan 50% mogelijk maakt
- Compacte vorm (de kop is slechts 37 mm hoog) met een zachte en pure vormgeving



Vrijstaande armaturen zijn bij klanten geliefd als de ideale oplossing voor persoonlijk geregelde, flexibele en comfortabele verlichting. SmartBalance is de volgende stap in vrijstaande vloerarmaturen. Dankzij de toepassing van state-of-the-art LED-technologie biedt hij niet alleen een hogere energie-efficiëntie, maar ook een compact en puur ontwerp dat in elke omgeving past. SmartBalance is ook verkrijgbaar in opbouw- en pendeluitvoeringen.

- Comfortabele LED-verlichting die persoonlijk geregeld kan worden
- Energiezuiniger dan soortgelijke conventionele oplossingen – besparing op bedrijfskosten
- Aantrekkelijke, ingetogen vormgeving
- Type: FS484F
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen ($\pm 10\%$): 106 W (LED118S-uitvoering voor op zichzelf staande verlichtingstoepassingen, 4000 K)
- Bundelhoek: 102°
- Lichtstroom: 11.800 lm (LED118S, 4000 K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: ≥ 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Dimbaar via aanraakknop
- Opties: Afzonderlijk dimmen van direct en indirect licht (SW)
- Materiaal: Kop en paal: gelakt aluminium
- Kleur: Wit (WH) vergelijkbaar met RAL9003
- Optiek: Micro-lensoptiek, helder acrylaat (ACC-MLO)
- Aansluiting: Kabel, lengte 250 cm, met CEE7-connector (CCE)
- Installatie: Armatuur wordt voorbedraad geleverd, compleet met netsteker



Product
 FS484F LED45S/840 PSD-T WH



FS484F LED45S/840
 PSD-T ACL WH



FS484F LED120S/830
 PSR-T ACL CCH WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
27374500	FS484F LED45S/840 PSD-T WH	1	1090.00€
27375200	FS484F LED45S/840 PSD-T ACL WH	1	1180.00€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl