

PHILIPS

Home lighting

Collectie 2020

Collection 2020

A photograph of a man and a woman sitting at a long wooden desk in a modern interior. They are both looking down at papers on the desk, which is illuminated by two large, black, conical pendant lights hanging from above. The woman has red hair tied up and is holding a glass of beer. The man has a beard and is wearing a brown t-shirt. On the desk, there are various items including a yellow vase with paintbrushes, a pair of glasses, and some books. In the background, there's a bookshelf filled with books and decorative objects.

Alles draait om
het **juiste licht**
La **bonne lumière**
au bon endroit

Verklaring symbolen

Légende des symboles

	Aan-uit schakelaar Interrupteur On/Off		Afmetingen Dimensions
	Inclusief twee schakelaars Deux commutateurs inclus		Inbouwdiepte Profondeur d'encastrement
	SceneSwitch Dim met je eigen schakelaar SceneSwitch 'Dimmez' avec votre propre interrupteur		Doorsnede boorgat Diamètre de perçage
	Dimmer op product Avec variateur		Klasse I - II - III Classe I - II - III
	Inclusief touch-dimmer Variateur tactile inclus		
	Compatibel met wanddimmer Compatible avec les variateurs muraux		
	Warmglow dimbaar licht Warmglow lumière à intensité réglable		
	Bewegingssensor DéTECTeur de mouvement		G4
	Dag & nacht sensor DéTECTeur de jour et de nuit		G9
	Geïntegreerde schakelaar Boîtier de commande intégré		GU10
	Directioneel licht Lumière directe		GU10
	Bi-Directioneel licht Faisceaux de lumière bidirectionnels précis		E14
	Verstelbare hoogte Hauteur ajustables		E14
	Draaibare lichtbron Tête pivotante		E14
	Draaibaar Pivot librement		E27
	Kan naar boven gericht, naar onder gericht en verticaal worden bevestigd Fixation verticale vers le haut ou vers le bas		E27
	Kan aan de wand of aan het plafond worden bevestigd Idéal pour une installation sur un mur ou au plafond		GX53
	Geen snoer nodig Aucun câble requis		G53
	Batterij inclusief Batterie incluse		T5
	Energieklasse van deze armatuur (in dit voorbeeld A+) La classe énergétique de la luminaire (dans cet exemple A+)		2G11
	Deze armatuur is compatibel met lampen uit volgende energieklassen (in dit voorbeeld A+-A-B-C-D-E) Ce luminaire est compatible avec la gamme de la classe énergétique (dans cet exemple A+ - A - B - C - D - E).		2G7
	Oplaadbaar via USB-poort Rechargeable via un port USB		G23
			G24Q1

Lichtbronnen

Sources lumineuses

Home Lighting

Collectie Collection 2020

Éclairez votre vie

Philips Consumer Lighting conserve sa position de pionnier en proposant des solutions d'éclairage de pointe, qui vous permettent de créer une atmosphère idéale pour votre intérieur.

Nos investissements dans le domaine de la recherche et de la conception nous assurent d'être au cœur de la révolution LED. Nos nouvelles solutions et applications permettent à nos clients de passer des ampoules traditionnelles aux luminaires. Ainsi, nous vous offrons la possibilité de découvrir la lumière sous un jour totalement nouveau.

Nous utilisons la lumière de manière à ce que vous puissiez tirer parti au mieux de l'intégralité de votre espace de vie, tout en économisant de l'énergie et en préservant l'environnement. Nos solutions d'éclairage recèlent des

possibilités infinies, qui permettent à chacun d'exprimer son propre style. Vous pouvez ainsi concevoir un contrôle de la lumière personnalisé et utiliser comme vous le souhaitez les effets, couleurs et nuances les plus sophistiqués. Nous souhaitons également que chacun puisse bénéficier des informations nécessaires pour identifier en toute confiance le produit dont il a besoin.

Nous sommes en effet convaincus que seule la lumière peut transformer un joli intérieur en un espace des plus agréables.

Een extra vleugje licht in uw leven


Bij Philips Consumer Lighting geven we de toon aan met innovatieve verlichting die mensen inspireert om in en om huis de perfecte sfeer te scheppen.

We stimuleren de overgang van traditionele gloeilampen naar armaturen en nieuwe oplossingen en toepassingen. We laten mensen zien hoe ze op een totaal nieuwe manier van licht kunnen genieten.

We maken gebruik van licht om gezinnen te helpen iets toe te voegen aan elk onderdeel van hun leefruimte, op een energiezuinige en milieuvriendelijke manier. Ons scala aan verlichtingsmogelijkheden biedt mensen

talloze manieren om hun eigen stijl te laten zien en hun eigen oplossingen te creëren, door op verschillende manieren met licht te werken en eigentijdse effecten, kleuren en tinten te gebruiken. Bovendien willen we dat ieder van onze klanten beschikt over de informatie en het vertrouwen om altijd het juiste product te kunnen vinden.

Want in onze ogen maken perfecte verlichting en sfeer van een goed huis, een warm thuis.



PHILIPS

Creëer uw eigen lichtstijl

Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke stijl. Die stijl wordt bepaald door vele factoren, waaronder de plek waar we wonen. En omdat de vorm en uitstraling van verlichting sfeerbepalend zijn in een woning, is de keuze voor een lamp ook een uitdrukking van uw eigen stijl. Deze specifieke stijl noemen we lichtstijl.

Creëer uw eigen lichtstijl met decoratieve verlichting van Philips. Het uitgebreide assortiment decoratieve hanglampen, wandlampen, plafondlampen, tafellampen en vloerlampen van Philips maken uw interieur compleet. Daarnaast introduceren we diverse nieuwe

collecties lampen voor uw ideale lichtervaring, om bij te werken, genieten, ontspannen of uit te rusten. De materialen van hoge kwaliteit en de aandacht voor design, detail en afwerking vormen de kroon op uw interieur.

Créez votre propre style d'éclairage

Chaque individu a son style. Ce dernier est défini par de nombreux facteurs, notamment le lieu où l'on vit. L'éclairage définit l'apparence d'un foyer et ce qu'on y ressent, choisir une lampe est donc également l'expression de notre style personnel. Ce style particulier, nous l'appelons le style d'éclairage.

Créez votre propre style d'éclairage avec l'éclairage décoratif de Philips. La gamme décorative complète de lustres, appliques murales, plafonniers, lampes de table et supports de sol parfait le design de votre intérieur. Nous lançons également plusieurs nouvelles collections d'ampoules qui

vous permettront de créer le style d'éclairage idéal à vos yeux, pour travailler, vous distraire, vous détendre ou vous endormir. Des matériaux de qualité et un grand soin accordé à la conception, aux détails et aux finitions viendront perfectionner votre décor.



PHILIPS


Dimmen met WarmGlow

hoe meer je dimt, hoe warmer het licht

Gradation WarmGlow

plus vous réduisez l'intensité, plus la lumière est chaude

Het Philips WarmGlow-assortiment levert licht met een warme gloed en geeft het dimmen van LED's een nieuwe betekenis. In de warme, ontspannen sfeer genieten uw klanten nog meer van hun dierbare momenten.



Gedimd WarmGlow-licht **vs** gedimd LED-licht

Gradation WarmGlow **vs** Gradation LED



Zowel de lumenopbrengst als de kleurtemperatuur verandert.
Le flux lumineux et la température de couleur changent.



Alleen de lumenopbrengst verandert.
Seul le flux lumineux change.



Unieke

dimtechnologie Technologie de variateur unique



Philips introduceert als eerste LED-spots die met alle dimmers kunnen worden gebruikt.
Gebruik gewoon de dimmer die u al hebt of elke andere dimmer.

Philips est le premier à introduire des spots LED compatibles avec tous les variateurs.
Utilisez simplement votre variateur actuel ou tout autre variateur.



Simpel en snel!

C'est simple et rapide !



Geen gedoe meer bij het monteren van uw nieuwe lampen. Philips introduceert click!FIX - een nieuwe methode om uw lampen in 4 eenvoudige stappen te monteren.



Philips est le premier à introduire des spots LED compatibles avec tous les variateurs. Utilisez simplement votre variateur actuel ou tout autre variateur.



Het is verrassend wat Philips LED-verlichting voor u kan doen

Philips LED is krachtig, warm en energiezuinig, een ware revolutie voor de verlichting in uw huis.

De huidige LED-technologie staat klaar om de belangrijkste lichtbron in huis te worden. LED-lampen zijn krachtig, warm en gelijkmatig, prachtig om te zien en een wonder van techniek. Het is bovendien innovatief; veel Philips LED's bezitten speciale optica waarmee u schitterende nieuwe lichteffecten kunt creëren. Of u nu een wand of een element met een directe lichtbundel wilt accentueren of een kamer gelijkmatig wilt verlichten, met Philips LED-verlichting kan het allemaal.

Met LED betekent variëteit dat er altijd een lichteffect of armatuurontwerp is dat uw huiselijke omgeving nog beter laat uitkomen. LED-technologie maakt baanbrekende ontwerpen mogelijk van een inspirerende zuiverheid en schoonheid, en Philips biedt het rijkste assortiment. Ook zorgt LED voor een ongelooflijke energiebesparing, zonder de lichtkwaliteit, het vermogen of de keuze te beperken. Er is geen twijfel mogelijk, LED-technologie wacht een geweldige toekomst en Philips brengt deze revolutie bij u thuis.

La technologie LED de Philips vous offre **des possibilités infinies**

Puissante, chaleureuse et économique, elle constitue une véritable révolution pour votre intérieur.

La technologie LED actuelle présente tous les atouts nécessaires pour occuper le devant de la scène et devenir votre principale source de lumière. L'éclairage LED, à la fois puissant, chaleureux et homogène, est particulièrement esthétique et constitue une expérience de choix. Il s'agit également d'une technologie particulièrement innovante : en effet, les nouveaux optiques vous permettent de créer de superbes effets de lumière. Que vous souhaitez mettre en valeur un mur ou un élément de décor au moyen d'un éclairage directionnel ou illuminer une pièce de manière homogène, la technologie LED de Philips apporte une solution adaptée.

L'éclairage LED offre une telle variété que vous êtes assuré de trouver l'effet lumineux ou le luminaire qui vous permettra de tirer parti au mieux de votre intérieur. En effet, la technologie LED permet de créer des éléments d'une pureté et d'une beauté saisissantes, et Philips vous propose le plus vaste éventail de produits existant. Par ailleurs, l'éclairage LED garantit d'importantes économies d'énergie, sans sacrifice sur la qualité, la puissance et le choix de la lumière. Aucun doute : la technologie LED a de beaux jours devant elle, et Philips amène cette révolution directement chez vous.

Warm ambiance



Warm wit licht voor een aangename sfeer

Lumière chaleureuse pour une ambiance agréable



Zorgt voor levendige kleuren in uw huis

Rend les couleurs de votre intérieur éclatantes



Dimbaar licht voor de perfecte sfeer (afhankelijk van artikel)

Lumière à intensité variable pour créer l'ambiance idéale (selon le modèle)



Het licht gaat direct aan

Allumage instantané

Eco-compatibile • Eco-efficient



Lange levensduur

Lampe à longue durée de vie



Lage energiekosten

économie d'énergie





EU 874/2012

EU-beleid ten aanzien van het energielabel voor lampen en armaturen

Politique européenne sur les labels énergétiques pour les lampes et luminaires



EU 874/2012



Wat houdt het in?

Voorschrift (EU) 874/2012 ten aanzien van het energielabel voor lampen en armaturen stelt verplicht dat onze klanten, de eindgebruikers, worden geïnformeerd over de energiezuinigheid van onze producten. Het EEL-voorschrift geldt vanaf 1 september 2013 (voor lampen) en 1 maart 2014 (voor armaturen).

De quoi s'agit-il ?

Conformément à la réglementation (EU) no 874/2012 concernant les labels énergétiques des lampes et luminaires électriques, nos clients, les utilisateurs finaux, sont informés de l'efficacité énergétique de nos produits. La conformité EEL entre en vigueur à partir du 01/09/2013 (pour les lampes) et du 01/03/2014 (pour les luminaires).

Onze benadering

Hoe dit zichtbaar is in deze catalogus

Notre approche

Voici les répercussions dans ce catalogue

voorbeeld 1 · exemple 1



Dit armatuur wordt verkocht met een lamp uit de vermelde energieklaasse
Ce luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique indiquée

Dit armatuur is tevens compatibel met lampen uit de vermelde energieklassen (B-C-D-E in dit voorbeeld)
Ce luminaire est également compatible avec les ampoules comprises dans la gamme de classe énergétique indiquée (ici, B-C-D-E)

voorbeeld 2 · exemple 2



Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen
De lampen in het armatuur kunnen niet worden vervangen
Ce luminaire comporte des ampoules LED intégrées.
Il est impossible de changer les ampoules de ce luminaire.

Inhoud • Content



Introductie • Introduction	2
Woonkamerverlichting • Éclairage de séjour	14
Decoratieve verlichting • Éclairage décoratif	20
MyLiving	22
Wand- en plafondverlichting • Plafonniers et appliques	34
MyLiving	32
Spots • Spots	52
MyLiving	54
Badkamerverlichting • Éclairage de salle de bain	90
myBathroom	92

Keukenverlichting • Éclairage de cuisine	104
myKitchen	106
Funcionele verlichting • Éclairage fonctionnel	110
Inbouwspots • spots à encastrer	112
Lightstrips • Lightstrips	130
LightStrips	132
Massieve	134
Index • Index	140



Woonkamer-verlichting

De woonkamer is het hart van elk huis

Een plek waar de bewoners samenkommen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

Éclairage de séjour

Le salon est cœur de toute maison

Il s'agit de l'endroit où les membres de la famille se réunissent et se détendent ou reçoivent leurs invités. C'est pourquoi l'éclairage de cette pièce doit être suffisamment modulable et facile à régler pour les différentes utilisations au cours de la journée. Un placement judicieux des différentes sources de lumière et des jeux d'éclairage permettent de créer une sensation d'espace, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

myLiving Contemporary



Alles wat u nodig hebt om in stijl te besparen

De subtile en toch stijlvolle collectie Contemporary van Philips myLiving omvat lampen voor op de vloer, op tafel, aan de wand en aan het plafond. De lampen zijn ontworpen rondom de nieuwste smaak en lifestyletrends, en vervolmaken uw interieur.

Of het nu gaat om een knus leeshoekje of een open ruimte om vrienden en familie te ontvangen, u kunt nu elke ruimte in huis een eigen thema geven door te spelen met kleurtonen en texturen en zo de sfeer te scheppen waarnaar u altijd al verlangde.

Réalisez des économies d'énergie tout en élégance

Actuel, raffiné et particulièrement élégant, le style Contemporain de la collection myLiving de Philips comprend des lampadaires, des lampes de table, des suspensions, des appliques murales et des plafonniers. À l'image des dernières tendances et applications quotidiennes, ces éléments se fondent dans votre décor et mettent en valeur votre intérieur.

Qu'il s'agisse du coin dédié à vos moments cocooning et lecture ou d'un espace ouvert dans lequel vous vous divertissez habituellement en famille ou entre amis, vous avez la possibilité de choisir un thème pour chaque pièce. Jouez donc avec les nuances et les textures et créez l'ambiance dont vous avez toujours rêvé pour vos différents espaces de vie.



Tip

"Inbouwspots kunnen in een nis in de wand worden geplaatst om met sterke, reflecterende lichtstralen elk deel van een in de nis tentoongesteld voorwerp te verlichten. Een bredere en meer verspreid vallende lichtbundel wordt door elk oppervlak van de nis weerspiegeld."

Conseils

"Placez des spots à encastrer dans un renforcement de mur pour mettre en valeur un objet spécifique au moyen d'une lumière puissante et intense. Ainsi, un seul rayon, large et diffus, permet de faire ressortir tous les éléments du recoin éclairé."

Voordelen Avantages



Superieure lichtkwaliteit,
Philips-lampen inbegrepen
Lumière de qualité supérieure grâce aux lampes Philips incluses



Dimbaar, om de sfeer thuis aan te kunnen passen (functie aanwezig op een selectie van producten)

Intensité modulable pour une ambiance personnalisée (sur certains d'articles)



Warm wit licht, gebaseerd op verschillende lichttechnologieën
Lumière blanche chaleureuse, issue de diverses technologies d'éclairage



Tijdloze klasse en sierlijkheid

Philips myLiving Heritage straalt tijdloze klasse en sierlijkheid uit. De beheerste en bescheiden vormen maken myLiving Heritage bij uitstek geschikt voor een harmonieus samenspel met een tijdloos interieur.

De lampen zijn gemaakt van duurzame stoffen, metalen en glas, die het gevoel van kwaliteit versterken.

Om het licht te verspreiden en een zachtere sfeer te scheppen, zijn de lampen ook afgewerkt met reliëf en andere versieringen, terwijl een smaakvol palet van natuurlijke kleurtonen het effect compleet maakt. Een perfecte manier om dat intieme thuisgevoel te creëren in een tijdloos jasje.

Charme intemporel et design élégant

Le style Héritage de la collection myLiving de Philips se distingue par son charme intemporel et son design élégant. Ses éléments aux formes discrètes sont particulièrement adaptés aux intérieurs de style intemporel.

Les luminaires sont résistants et fabriqués à partir de tissu, de métaux et de verre de qualité. Ils se parent de finitions texturées, qui aident à diffuser la lumière et à créer une ambiance chaleureuse, ainsi que de gravures, de couleurs naturelles raffinées et autres décos. Cette gamme est idéale pour créer une atmosphère chaleureuse et accueillante, dans un style intemporel.



Tip

"Om te beslissen waar de lichtbronnen komen, moet eerst het doel van de kamer duidelijk zijn: studie, ontspanning, slapen, werken of spelen. Eerst bepaalt u welke functie(s) de kamer heeft, daarna beslist u welke verlichting het beste is."

Conseils

"Pour déterminer le placement des différentes sources de lumière, il convient en premier lieu de prendre en considération l'usage de la pièce : étude, repos, sommeil, travail, divertissement... La fonction de la pièce doit être clairement définie avant de procéder à la mise en place de l'éclairage."

Voordelen Avantages



Superieure lichtkwaliteit, Philips lampen inbegrepen

Lumière de qualité supérieure grâce aux lampes Philips incluses



Dimbaar, om de sfeer thuis aan te kunnen passen (functie aanwezig op een selectie van producten)

Intensité modulable pour une ambiance personnalisée (sur certains d'articles)



Warm wit licht, gebaseerd op verschillende lichttechnologieën

Lumière blanche chaleureuse, issue de diverses technologies d'éclairage



myLiving Decoratieve verlichting

Richt uw huis in met licht

De prachtige collectie myLiving Decoratief omvat eersteklas ontwerpen uit hoogwaardige materialen. Strakke lijnen en een harmonieuus gebruik van materialen, zoals glas, metaal en stoffen, kenmerken de ontwerpen die elke kamer of stijl aanvullen. Deze collectie biedt een inspirerende oplossing met superieure lichtkwaliteit voor elk interieur.

Om u te helpen met uw keuze, is de myLiving collectie ingedeeld volgens interieurstijl: Contemporary en Heritage.

myLiving Éclairage décoratif

Illuminez votre maison

La superbe collection de luminaires décoratifs myLiving se caractérise par un design et des matériaux haut de gamme. Chaque élément présente des lignes épurées et une association harmonieuse de divers matériaux tels que le verre, le métal et le tissu, adaptées à toutes les pièces et tous les styles. Cette collection propose des applications d'intérieur exceptionnelles et une grande qualité d'éclairage, qui permettent de mettre en valeur n'importe quel espace de vie.

Pour simplifier votre choix, la collection myLiving de Philips se divise en plusieurs segments, selon le type de décoration d'intérieur : Contemporain et Héritage.

Een design om gezien te worden

Ga helemaal retro! Combineer deze vintage koorden met een Philips Vintage LED-lamp. Het verstelbare 2m kord biedt u alle flexibiliteit om elke kamer stijlvol te verlichten. Hang 1 lamp als sfeerverlichting of maak een statement door verschillende lampvormen te combineren.



Conçues pour être vues

Devenez complètement rétro ! Combinez ces cordons vintage avec une ampoule LED vintage de Philips. Le cordon réglable de 2 m vous offre toute la flexibilité pour éclairer chaque pièce avec style. Suspendez 1 lampe comme éclairage d'ambiance ou marquez votre différence en combinant différentes formes d'ampoule.



Vintage Cord
8718696167779

1 2000 → 110 ↗ 110
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
metaal
métal



Vintage Cord Nieuw Nouveauté

8718699624057

1 2000 → 110 ↗ 110
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
metaal
métal



Vintage Cord
8718696167762

1 2000 → 110 ↗ 110
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
metaal
métal




De juiste lichtstijl voor een schitterende indruk

Voorzie uw woonkamer van verbluffende effecten. Met een lamp die een vleugje moderne speelsheid toevoegt, ongeacht of het licht aan of uit is.

Le style de lumière idéal pour un effet surprenant

Illuminer votre salon grâce aux effets d'une lampe qui allie modernité et fantaisie, qu'elle soit allumée ou éteinte.



Chiffon 60cm
40933/31/PN

I 2075 → 590 ↖ 590
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Verbazingwekkend
lichteffect

Effet de
lumière
stupéfiant



Chiffon 80cm
40934/31/PN


I 1915 → 800 ↖ 800
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques





Verbazingwekkend
lichteffect

Effet de
lumière
stupéfiant



Sandalwood 60cm
40917/31/PN
11980 → 600 ← 600
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
textiel
textile



Sandalwood 80cm
40918/31/PN
12100 → 800 ← 800
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
textiel
textile




Verbazingwekkend
lichteffect



Mohair
40887/31/PN

12050 → 520 ← 495
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Mohair
40887/30/PN
12050 → 520 ← 495
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques





Ring
40913/31/PN

1 2080 → 503 ← 503
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques


Ring
40913/30/PN

1 2080 → 503 ← 503
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Ecru
40950/31/PN

1 1855 → 572 ← 455
E27 - 1x max. 60W excl.
□ - IP20
textiel
textile



A⁺
E



Surrey
36532/30/E7

1 1780 → 395 ← 395
E27 - 1x max. 40W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Surrey
36532/05/E7

1 1780 → 395 ← 395
E27 - 1x max. 40W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Durham
36032/30/E7

1 1780 → 395 ← 395
E27 - 1x max. 40W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Surrey
36539/05/E7

1 1780 → 395 ← 395
E27 - 1x max. 40W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



myLiving Wand- en plafondverlichting

Prachtig diffuus, warm wit
licht zonder knipperingen

De collectie wand- en plafondlampen van Philips myLiving zorgt, afhankelijk van de lampkeuze, voor warm wit of koel licht dat helder en gelijkmatig genoeg is voor alledaagse verlichting. De meegeleverde hoogwaardige Philips-lampen zijn krachtig en veelzijdig. Zowel aan het plafond als aan de wand is deze collectie uitstekend geschikt om elke kamer op te vrolijken.

myLiving Plafonniers et appliques

Superbe lumière blanche
diffuse, chaleureuse et sans
scintillement

La collection de plafonniers et d'appliques myLiving de Philips offre une superbe lumière blanche chaleureuse, dont l'intensité et l'homogénéité sont idéales pour l'éclairage quotidien. Les lampes Philips haute qualité incluses sont puissantes et polyvalentes. Qu'ils soient fixés au mur ou au plafond, les luminaires de cette collection permettent d'éclairer toutes les pièces.



Eén lamp. Jouw schakelaar.
3 lichtinstellingen.

Dim met je bestaande schakelaar



SceneSwitch 3 lichtstanden



100%
2700 K



40%
2500 K




10%
2200 K

Une lamp. Votre interrupteur.
3 niveaux de luminosité.

Dimmer avec votre interrupteur
existant



SceneSwitch 3 niveaux de luminosité



100%
2700 K



40%
2500 K



10%
2200 K



Superslim 2700K

Nieuw Nouveauté

I 23 → 250 ↗ 250
LED - 15W incl. - 1300 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Superslim 2700K

Nieuw Nouveauté

I 23 → 300 ↗ 300
LED - 18W incl. - 1500 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Superslim 4000K

Nieuw Nouveauté

I 23 → 250 ↗ 250
LED - 15W incl. - 1500 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Superslim 4000K

Nieuw Nouveauté

I 23 → 300 ↗ 300
LED - 18W incl. - 1700 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Eén lamp. Jouw schakelaar.
3 lichtinstellingen.

Dim met je bestaande schakelaar



SceneSwitch 3 lichtstanden



Cavanal 2700K
32809/31/P0

I 67 ↗ 350 ↘ 350
LED - 1 x 18W incl.- 1500 lm
IP20
kunststof
matières synthétiques



Cavanal 2700K
32810/31/P0

I 70 ↗ 298 ↘ 298
LED -1 x 18W incl.- 1500 lm
IP20
kunststof
matières synthétiques



A

Une lamp. Votre interrupteur.
3 niveaux de luminosité.

Dimmer avec votre interrupteur
existant



SceneSwitch 3 niveaux de luminosité



Cavanal 4000K
32809/31/P3

I 67 ↗ 350 ↘ 350
LED -1 x 18W incl.- 1500 lm
IP20
kunststof
matières synthétiques



Cavanal 4000K
32810/31/P3

I 70 ↗ 298 ↘ 298
LED -1 x 18W incl.- 1500 lm
IP20
kunststof
matières synthétiques



A

Eén lamp. Jouw schakelaar.
3 lichtinstellingen.

Dim met je bestaande schakelaar

Une lampe. Votre interrupteur.
3 niveaux de luminosité.

Dimmer avec votre interrupteur existant

 **SceneSwitch** 3 lichtstanden / 3 niveaux de luminosité



6500K

koel daglicht
la lumière du jour reposante



4000K

koel wit licht
la lumière blanche reposante



2700K

warm wit licht
la lumière blanche et chaude

Elk moment,
het juiste licht.

La bonne lumière
au bon endroit



Afstandsbediening met voorafgestelde lichtscènes
Télécommande avec des scènes d'éclairage préréglées



Normaal
Normal



Ontspannen
Se détendre



Slaap
Sommeil



Gezelligheid
Convivialité



Familie
Famille



Film
Film



Wawel
31821/31/P5

1 66 ↗ 350 ↘ 350
LED - 1x 17W incl.- 1600 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques

A



Wawel Led
31823/31/P5

1 69 ↗ 480 ↘ 480
LED - 1x 36W incl.- 3200 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques

A



Haraz
61079/31/P5

1 70 ↗ 650 ↘ 650
LED - 75W incl.- 6000 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques

A+



Haraz
61083/31/P5

1 57 ↗ 455 ↘ 455
LED - 30W incl.- 2800 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques

A



Haraz
61086/31/P5

1 70 ↗ 698 ↘ 698
LED - 75W incl.- 6000 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques

A+



Suede 4000K
31801/31/16

1 79 ↗ 280 ↘ 280
LED - 4x 2,4W incl.- 1100 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Suede 4000K
31802/31/16

1 99 ↗ 380 ↘ 380
LED - 4x 5W incl.- 2350 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Suede 4000K
31803/31/16

1 112 ↗ 500 ↘ 500
LED - 4x 9W incl.- 3300 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Moire 2700K
33361/31/X0

1 72 ↗ 234 ↘ 234
LED - 1x 6W incl.- 450 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Moire 2700K
33369/31/X0

1 70 ↗ 264 ↘ 264
LED - 1x 10W incl.- 850 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Moire 2700K
33362/31/X0

1 70 ↗ 319 ↘ 319
LED - 1x 16W incl.- 1100 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Suede 2700K
31801/31/EO

1 79 ↗ 280 ↘ 280
LED - 4x 2,4W incl.- 1200 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Suede 2700K
31802/31/EO

1 99 ↗ 380 ↘ 380
LED - 4x 5W incl.- 2350 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Suede 2700K
31803/31/EO

1 112 ↗ 500 ↘ 500
LED - 4x 9W incl.- 3300 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Moire 4000K
33361/31/X3

1 72 ↗ 234 ↘ 234
LED - 1x 6W incl.- 450 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Moire 4000K
33369/31/X3

1 70 ↗ 264 ↘ 264
LED - 1x 10W incl.- 850 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Moire 4000K
33362/31/X3

1 70 ↗ 319 ↘ 319
LED - 1x 16W incl.- 1100 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques





Shan Nieuw Nouveauté
180 → 260 ← 260
LED - 1x 12WW incl. - 1000 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shan Nieuw Nouveauté
180 → 260 ← 260
LED - 1x 12WW incl. - 1150 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Mauve Nieuw Nouveauté
31110/31/PO
175 → 322 ← 322
LED - 1x 17W incl.- 1700 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Mauve
62234/31/PO
182 → 320 ← 320
LED - 4x 4W incl.- 1300 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Mauve
62233/31/PO
179 → 254 ← 254
LED - 4x 1,5W incl.- 600 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques





Krachtig en diffuus licht

Puissante lumière diffuse



Cinnabar 2700K
33361/31/16

Ø 70 → 250 ← 250
LED - 4x 1,5W incl.- 600 lm
IP - IP20
kunststof - metaal
matières synthétiques - métal



Cinnabar 2700K
33362/31/16

Ø 79 → 320 ← 320
LED - 4x 4W incl.- 1300 lm
IP - IP20
kunststof - metaal
matières synthétiques - métal



Cinnabar 2700K
33365/31/16

Ø 106 → 404 ← 404
LED - 4x 5W incl.- 2000 lm
IP - IP20
kunststof - metaal
matières synthétiques - métal



Twirly 2700K
31814/31/16

Ø 60 → 290 ← 290
LED - 1x 12W incl.- 1200 lm
IP - IP20
kunststof
matières synthétiques



Twirly 2700K
31815/31/16

Ø 66 → 350 ← 350
LED - 1x 17W incl.- 1700 lm
IP - IP20
kunststof
matières synthétiques



Cinnabar 4000K
33361/31/17

Ø 70 → 250 ← 250
LED - 4x 1,5W incl.- 640 lm
IP - IP20
kunststof - metaal
matières synthétiques - métal



Cinnabar 4000K
33362/31/17

Ø 79 → 320 ← 320
LED - 4x 4W incl.- 1500 lm
IP - IP20
kunststof - metaal
matières synthétiques - métal



Twirly 2700K
31814/87/16

Ø 60 → 290 ← 290
LED - 1x 12W incl.- 1200 lm
IP - IP20
kunststof
matières synthétiques



Twirly 2700K
31815/87/16

Ø 66 → 350 ← 350
LED - 1x 17W incl.- 1700 lm
IP - IP20
kunststof
matières synthétiques





Polygon
39517/11/P1

I 69 → 350 √ 350
LED - 9x 5W incl.- 3600 lm
⊕ - IP20
glas
verre



Circle
33050/31/16

I 150 → 290 √ 80
E27 - 1x max. 60W excl.
⊕ - IP20
glas - metaal
verre - métal



Gainsboro
33246/31/16

I 120 → 270 √ 108
E27 - 1x 23W incl.- 1430 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Mahogany
38828/17/P1

I 136 → 304 √ 99
LED - 1x 5W incl.- 450 lm
⊕ - IP20
glas
verre



Mahogany
38829/17/P1

I 136 → 604 √ 99
LED - 1x 10W incl.- 900 lm
⊕ - IP20
metaal
métal





Gabardine
33012/17/PN

1150 → 83 ← 85
GU10 - 2x max. 50W excl.
∅ - IP20
metaal
métal




Galax
45591/31/16

103 → 213 ← 31
LED - 4x 2.5W incl.- 750 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Galax
45590/17/16

100 → 133 ← 31
LED - 2x 2.5W incl.- 370 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Galax
45590/31/16

100 → 133 ← 31
LED - 2x 2.5W incl.- 370 lm
∅ - IP20
metaal
métal





Spots

Kies een nieuwe richting
in verlichting

U kunt bijna alles doen met myLiving spots. Bij het lezen of andere activiteiten waarbij u extra licht kunt gebruiken, als sfeerverlichting of ter accentuering van uw favoriete foto's of kunstvoorwerpen, myLiving spots zijn overal voor geschikt en ze zien er ook nog eens geweldig uit. Kies een nieuwe richting in verlichting.

Spots

Donnez une nouvelle
direction à votre éclairage.

Les spots myLiving recèlent des possibilités infinies. Ils vous permettent de lire ou de réaliser une autre tâche nécessitant un éclairage efficace, de créer une atmosphère particulière ou de mettre en valeur vos tableaux et objets d'art favoris. Quelle que soit leur utilisation, les spots myLiving vous garantissent efficacité et esthétique. Donnez une nouvelle direction à votre éclairage.

SceneSwitch

Eén lamp. Jouw schakelaar. Drie lichtstanden.
Dim met je bestaande schakelaar




Bukko Nieuw Nouveauté
50601/31/PO

119 → 134 ↗ 110
LED - 1x 4,3W incl.- 400 lm
IP20
metaal
métal



A⁺



SceneSwitch 3 lichtstanden 3 niveaux de luminosité

SceneSwitch

Une lamp. Votre interrupteur. Trois niveaux de luminosité.
Dimmer avec votre interrupteur existant



Soms heb je voor je dagdagelijkse activiteiten helder functioneel licht nodig, op een ander moment van de dag wil je liever warmwit licht. Met Philips SceneSwitch LED-spot verander je gemakkelijk de stemming van helder licht, naar natuurlijk licht tot een gezellige warme sfeer. Zonder dimmer of extra installatiewerk. Het enige wat je nodig hebt is je bestaande schakelaar.

Vous avez parfois besoin d'une lumière claire et fonctionnelle pour vos activités quotidiennes, tandis qu'à d'autres moments de la journée, vous avez plutôt envie d'une lumière blanche chaude. Avec les spots LED Philips SceneSwitch, vous changez facilement l'ambiance et passez d'une lumière claire à une lumière naturelle ou encore à une atmosphère chaleureuse et accueillante. Sans variateur ni aucune autre installation. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre interrupteur existant.

2700k 100% - 2500k 40% - 2200k 10%



Bukko Nieuw Nouveauté
50601/30/PO

119 → 134 ↗ 110
LED - 1x 4,3W incl.- 400 lm
IP20
metaal
métal



A⁺



Bukko Nieuw Nouveauté
50602/31/PO

119 → 170 ↗ 110
LED - 2x 4,3W incl.- 800 lm
IP20
metaal
métal



Bukko Nieuw Nouveauté
50603/31/PO

140 → 270 ↗ 270
LED - 3x 4,3W incl.- 1200 lm
IP20
metaal
métal



Bukko Nieuw Nouveauté
50604/31/PO

119 → 628 ↗ 110
LED - 4x 4,3W incl.- 1600 lm
IP20
metaal
métal



Bukko Nieuw Nouveauté
50602/30/PO

119 → 170 ↗ 110
LED - 2x 4,3W incl.- 800 lm
IP20
metaal
métal



Bukko Nieuw Nouveauté
50603/30/PO

140 → 270 ↗ 270
LED - 3x 4,3W incl.- 1200 lm
IP20
metaal
métal



Bukko Nieuw Nouveauté
50604/30/PO

119 → 628 ↗ 110
LED - 4x 4,3W incl.- 1600 lm
IP20
metaal
métal





Byre Nieuw Nouveauté
50661/31/PO
l 134 ↗ 100 ↘ 100
LED - 1x 4,3W incl.- 400 lm
∅ - IP20
metaal
métal

**A+**

Byre Nieuw Nouveauté
50662/31/PO
l 170 ↗ 370 ↘ 120
LED - 2x 4,3W incl.- 800 lm
∅ - IP20
metaal
métal

**A+**

Byre Nieuw Nouveauté
50661/14/PO
l 134 ↗ 100 ↘ 100
LED - 1x 4,3W incl.- 400 lm
∅ - IP20
metaal
métal

**A+**

Byre Nieuw Nouveauté
50662/14/PO
l 170 ↗ 370 ↘ 120
LED - 2x 4,3W incl.- 800 lm
∅ - IP20
metaal
métal

**A+**

Byre Nieuw Nouveauté
50663/31/PO
l 170 ↗ 670 ↘ 120
LED - 3x 4,3W incl.- 1200 lm
∅ - IP20
metaal
métal

**A+**

Byre Nieuw Nouveauté
50664/31/PO
l 170 ↗ 970 ↘ 120
LED - 4x 4,3W incl.- 1600 lm
∅ - IP20
metaal
métal

**A+**

Byre Nieuw Nouveauté
50664/14/PO
l 170 ↗ 970 ↘ 120
LED - 4x 4,3W incl.- 1600 lm
∅ - IP20
metaal
métal

**A+**

SceneSwitch 3 lichtstanden 3 niveaux de luminosité

SceneSwitch

Eén lamp. Jouw schakelaar. Drie lichtstanden.
Dim met je bestaande schakelaar

SceneSwitch

Une lamp. Votre interrupteur. Trois niveaux de luminosité.
Dimmer avec votre interrupteur existant



Byre Nieuw Nouveauté
50663/14/PO
l 170 ↗ 670 ↘ 120
LED - 3x 4,3W incl.- 1200 lm
∅ - IP20
metaal
métal

**A+**

Dimmen met WarmGlow

hoe meer je dimt, hoe warmer het licht

Gradation WarmGlow

plus vous réduisez l'intensité, plus la lumière est chaude



Het Philips WarmGlow assortiment levert licht met een warme gloed en geeft het dimmen van LED's een nieuwe betekenis. In de warme, ontspannen sfeer genieten uw klanten nog meer van hun dierbare momenten.



Box
50491/31/PO

I 100 → 103 ↗ 103
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
∅ - IP20
metaal
métal



**Box
50492/31/PO**
I 100 → 202 ↗ 202
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
∅ - IP20
metaal
métal

**Box
50494/31/PO**
I 100 → 202 ↗ 202
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
∅ - IP20
metaal
métal

La gamme WarmGlow de Philips procure une lumière produisant un effet de lueur chaude et va plus loin dans la gradation LED en créant une ambiance chaleureuse pour les plus précieux moments de vos clients.



Box
50491/30/PO

I 100 → 103 ↗ 103
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Box
50492/30/PO

I 100 → 202 ↗ 202
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Box
50494/30/PO

I 100 → 202 ↗ 202
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
∅ - IP20
metaal
métal





Golygon
50481/17/PO
1144 → 107 ← 107
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
∅ - IP20
metaal - kunststof
métal - matières synthétiques



Golygon
50482/17/PO
1144 → 245 ← 75
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
∅ - IP20
metaal - kunststof
métal - matières synthétiques



Golygon
50483/17/PO

1144 → 467 ← 75
LED - 3x 4,5W incl.- 1500 lm
∅ - IP20
metaal - kunststof
métal - matières synthétiques



Golygon
50484/17/PO

1144 → 653 ← 75
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
∅ - IP20
metaal - kunststof
métal - matières synthétiques



Particon
53150/48/PO
1115 → 150 ← 125
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Particon
53152/48/PO

1115 → 289 ← 125
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Particon
53154/48/PO

1115 → 567 ← 125
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
∅ - IP20
metaal
métal





Star
56240/31/PO
1 85 → 110 ← 110
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
⊕ - IP20
metaal
métal

Star
56242/31/PO
1 85 → 240 ← 70
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Clockwork
53170/31/P0

1 90 → 110 ← 110
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Clockwork
53172/31/P0

1 90 → 255 ← 93
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Clockwork
53174/31/P0

1 90 → 628 ← 93
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Star
56243/31/P0

1 85 → 442 ← 70
LED - 3x 4,5W incl.- 1500 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Star
56244/31/P0

1 85 → 628 ← 70
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
⊕ - IP20
metaal
métal





Kosipo
50591/30/PN

1 92 → 134 ↘ 102
LED GU10 - 1x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Kosipo
50592/30/PN

1 92 → 240 ↘ 118
LED GU10 - 2x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Kosipo
50593/30/PN

1 92 → 443 ↘ 118
LED GU10 - 3x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Kosipo
50594/30/PN

1 92 → 628 ↘ 118
LED GU10 - 4x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal





Pongee
50581/30/PN

182 → 138 ← 100
LED GU10 - 1x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal




Pongee
50582/30/PN

182 → 240 ← 122
LED GU10 - 2x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Pongee
50581/31/PN

182 → 138 ← 100
LED GU10 - 1x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Pongee
50582/31/PN

182 → 240 ← 122
LED GU10 - 2x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Pongee
50583/30/PN

182 → 224 ← 224
LED GU10 - 3x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Pongee
50584/30/PN

182 → 628 ← 122
LED GU10 - 4x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Pongee
50583/31/PN

182 → 224 ← 224
LED GU10 - 3x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Pongee
50584/31/PN

182 → 628 ← 122
LED GU10 - 4x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal





Paisley
50571/31/PN

192 → 134 ↘ 102
LED GU10 - 1x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Paisley
50572/31/PN

192 → 240 ↘ 118
LED GU10 - 2x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Paisley
50573/31/PN

192 → 443 ↘ 118
LED GU10 - 3x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Paisley
50574/31/PN

192 → 628 ↘ 118
LED GU10 - 4x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Paisley
50571/48/PN

192 → 134 ↘ 102
LED GU10 - 1x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Paisley
50572/48/PN

192 → 240 ↘ 118
LED GU10 - 2x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal




Paisley
50573/48/PN

192 → 443 ↘ 118
LED GU10 - 3x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Paisley
50574/48/PN

192 → 628 ↘ 118
LED GU10 - 4x max. 10W excl.
∅ - IP20
metaal
métal





Particon
53150/48/16

115 → 150 ← 125
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Particon
53152/48/16

115 → 289 ← 125
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Particon
53154/48/16

115 → 567 ← 125
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Clockwork
53170/31/16

190 → 110 ← 110
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Clockwork
53172/31/16

190 → 255 ← 93
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Clockwork
53174/31/16

190 → 628 ← 93
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Clockwork
53170/48/16

190 → 110 ← 110
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Clockwork
53172/48/16

190 → 255 ← 93
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
∅ - IP20
metaal
métal



Clockwork
53174/48/16

190 → 628 ← 93
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
∅ - IP20
metaal
métal





Phase
53300/31/16

1 80 → 102 ← 102
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Phase
53300/30/16

1 80 → 102 ← 102
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Phase
53302/31/16

1 80 → 192 ← 102
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Phase
53302/30/16

1 80 → 192 ← 102
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Spur
53310/17/16

1 105 → 110 ← 110
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Spur
53312/17/16

1 105 → 270 ← 100
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
⊕ - IP20
metaal
métal



Spur
53313/17/16

1 105 → 472 ← 100
LED - 3x 4,5W incl.- 1500 lm
⊕ - IP20
metaal
métal





Runner
53090/48/12
107 → 110 ← 90
GU10 - 1x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Runner
53092/48/12
109 → 305 ← 90
GU10 - 2x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Runner
53093/48/12
109 → 480 ← 90
GU10 - 3x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Runner
53090/31/12
107 → 110 ← 90
GU10 - 1x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Runner
53092/31/12
109 → 305 ← 90
GU10 - 2x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Runner
53093/31/12
109 → 480 ← 90
GU10 - 3x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Runner
53094/48/12
109 → 240 ← 240
GU10 - 4x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Runner
53094/31/12
109 → 240 ← 240
GU10 - 4x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal





Star
56240/48/16

1 82 ↗ 118 ↖ 60
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Star
56242/48/16

1 82 ↗ 198 ↖ 60
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Star
56240/31/16

1 82 ↗ 118 ↖ 60
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Star
56242/31/16

1 82 ↗ 198 ↖ 60
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Star
56243/48/16

1 82 ↗ 198 ↖ 198
LED - 3x 4,5W incl.- 1500 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Star
56244/48/16

1 82 ↗ 560 ↖ 60
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Star
56244/31/16

1 82 ↗ 560 ↖ 60
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Star
56243/31/16

1 82 ↗ 198 ↖ 198
LED - 3x 4,5W incl.- 1500 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Titan
55080/48/PN
1 100 → 90 ← 90
GU10 - 1x max. 50W excl.
⊕ - IP20
aluminium
aluminium



Titan
55082/48/PN
1 100 → 130 ← 130
GU10 - 2x max. 50W excl.
⊕ - IP20
aluminium
aluminium



Titan
55084/48/PN
1 100 → 210 ← 210
GU10 - 4x max. 50W excl.
⊕ - IP20
aluminium
aluminium



Carrea
55030/17/PN
1 80 → 90 ← 90
GU10 - 1x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Carrea
55032/17/PN
1 80 → 130 ← 130
GU10 - 2x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Carrea
55034/17/PN
1 80 → 210 ← 210
GU10 - 4x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Pillar
56330/30/PN
1 120 → 103 ← 103
GU10 - 1x max. 50W excl.
⊖ - IP20
metaal
métal



Pillar
56332/30/PN
1 120 → 193 ← 103
GU10 - 2x max. 50W excl.
⊖ - IP20
metaal
métal



Pillar
56330/31/PN
1 120 → 103 ← 103
GU10 - 1x max. 50W excl.
⊖ - IP20
metaal
métal



Pillar
56332/31/PN
1 120 → 193 ← 103
GU10 - 2x max. 50W excl.
⊖ - IP20
metaal
métal





Kinja
54490/17/PN

I 109 → 80 ← 80
GU10 - 1x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Kinja
54492/17/PN

I 125 → 332 ← 99
GU10 - 2x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Kinja
54493/17/PN

I 109 → 194 ← 194
GU10 - 3x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Hosta
55810/11/PN

I 120 → 80 ← 80
G9 - 1x max. 28W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Hosta
55819/11/PN

I 130 → 300 ← 300
G9 - 3x max. 28W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Kinja
54499/17/PN

I 125 → 316 ← 316
GU10 - 3x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Kinja
54494/17/PN

I 125 → 557 ← 99
GU10 - 4x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Hosta
55814/11/PN

I 145 → 850 ← 103
G9 - 4x max. 28W excl.
⊕ - IP20
metaal
métal



Float
50146/11/P1

A+

128 → 130 ← 75
LED - 1x 5W incl.- 400 lm
IP20
glas
verre

Float
50147/11/P1

A+

134 → 300 ← 75
LED - 2x 5W incl.- 2X400 lm
IP20
glas
verre

Float
50148/11/P1

A+

134 → 420 ← 75
LED - 3x 5W incl.- 3X400 lm
IP20
glas
verre

Espimas
50135/11/P1

A+

107 → 100 ← 100
LED - 1x 4,3W incl.- 340 lm
IP20
metaal
métal

Espimas
50136/11/P1

A+

131 → 305 ← 120
LED - 2x 4,3W incl.- 680 lm
IP20
metaal
métal

Float
50149/11/P1

A*

134 → 600 ← 75
LED - 4x 5W incl.- 4X400 lm
IP20
glas
verre

LED

Espimas
50137/11/P1

A*

92 → 372 ← 84
LED - 3x 4,3W incl.- 1020 lm
IP20
metaal
métal

LED

Espimas
50138/11/P1

A*

135 → 800 ← 120
LED - 4x 4,3W incl.- 1360 lm
IP20
metaal
métal

LED




Decagon
50250/17/E1

105 → 80 ← 150
LED - 1x 4,3W incl.- 340 lm
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre



Decagon Nieuw Nouveauté
50253/17/E1

105 → 500 ← 165
LED - 3x 4,3W incl.- 1020 lm - 3000K
⊕ - IP20
metal - glass



Decagon
50252/17/E1

105 → 285 ← 165
LED - 2x 4,3W incl.- 680 lm
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre



Decagon
50254/17/E1

145 → 725 ← 180
LED - 4x 4,3W incl.- 1360 lm
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre



Decagon
50256/17/E1

810 → 1220 ← 185
LED - 6x 4,1W incl.- 2040 lm
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre





Meranti Nieuw Nouveauté
50314/17/E7

1 100 → 690 ← 155
GU10 - 4x max. 35W excl.
⊕ - IP20
metal - glass



Limballi
50300/17/E7

1 80 → 80 ← 130
GU10 - 1x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre



Limballi
50302/17/E7

1 80 → 350 ← 130
GU10 - 2x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre



Limballi Nieuw Nouveauté
50303/17/E7

1 320 → 320 ← 130
GU10 - 3x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metal - glass



Meranti
50310/17/E7

1 100 → 80 ← 155
GU10 - 1x max. 35W excl.
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre



Meranti
50312/17/E7

1 100 → 285 ← 155
GU10 - 2x max. 35W excl.
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre



Meranti
50313/17/E7

1 100 → 490 ← 155
GU10 - 3x max. 35W excl.
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre



Limballi
50304/17/E7

1 80 → 750 ← 130
GU10 - 4x max. 50W excl.
⊕ - IP20
metaal - glas
métal - verre



Badkamer-verlichting

Een kalme oase

De badkamer is de plek waar de dag begint en eindigt. We beginnen 's ochtends met tandenpoetsen, scheren, ons haar in model brengen en de perfecte make-up aanbrengen. 's Avonds is de badkamer een comfortabel toevluchtsoord waar we ons kunnen ontspannen in een warm bad voordat we in bed stappen. Het is een kalme oase in elk huishouden en een fijne badkamer betekent een buitengewoon prettig begin en einde van de dag.



Éclairage de salle de bain

Une véritable bulle de sérénité

La salle de bain constitue l'endroit où nous commençons et terminons notre journée. Nous y réalisons nos activités matinales, telles que se brosser les dents, se raser, se coiffer et peaufiner notre maquillage. Le soir, la salle de bain se transforme en un lieu confortable et relaxant, lorsque nous nous plongeons dans un bain chaud avant de gagner notre lit. Pour bien commencer et terminer notre journée, nous devons tout mettre en œuvre pour créer une véritable bulle de sérénité dans notre foyer.



Bekijk uzelf op uw best met mooi natuurlijk licht

De hoogwaardige lampen van myBathroom bieden het juiste licht voor elke activiteit in de badkamer. Verlichting die uw dagelijkse verzorging ondersteunt. Er is een ruime keuze aan wand- en plafondverlichting. De collectie omvat plafondlampen die de hele badkamer op een comfortabele en plezierige manier verlichten. Daarnaast zijn er wandlampen die helder licht geven zonder schaduwen bij precisiewerkjes voor de spiegel, zoals scheren, make-up aanbrengen of contactlenzen inbrengen.

Rafraîchissez-vous à la lumière d'un magnifique éclairage naturel

L'éclairage haute qualité de myBathroom offre le type de lumière idéal pour une salle de bain. Il vous aide à prendre soin de vous et vous permet d'avoir toute confiance dans le résultat ! Cette collection comprend de nombreux plafonniers, qui éclairent l'intégralité de votre salle de bain d'une lumière confortable et agréable. Par ailleurs, des appliques murales, idéales pour les activités de précision, telles que le rasage, le maquillage ou la pose de lentilles de contact, vous permettent de bénéficier d'un éclairage sans zones d'ombre.



Tip

"Kies bij een spiegel voor verlichting aan de bovenkant en de zijkant voor een optimale verlichting. Er ontstaan geen schaduwen omdat de lichtbundels samenkomen in het midden van de spiegel."

Conseils

"Pour un parfait éclairage du visage, éclairez un miroir du dessus et sur les côtés, au moyen d'un plafonnier et d'appliques. Ce dispositif permet d'éliminer les zones d'ombre et fait converger la lumière vers le centre du miroir."

Voordelen Avantages



Realistische kleurweergave met
hoogwaardig licht
Couleurs réalistes grâce à un
éclairage haute qualité



Meegeleverde Philips-lamp zorgt
voor superieure lichtkwaliteit
Lumière de qualité supérieure grâce aux
lampes Philips incluses



Veilig voor gebruik in
een vochtige omgeving
Gamme parfaitement adaptée aux
environnements humides



Energiebesparend
Économies d'énergie



Hermetisch gesloten

Hermetisch gesloten om vocht buiten te houden voor een volledig veilige en goed verlichte badkamer

Elke armatuur van myBathroom is extra goed verzegeld met een classificatie IP44* of IP65* en gecertificeerd waterbestendig, dus bij uitstek geschikt voor een vochtige omgeving, zelfs vlakbij douche, wastafel of bad. De hermetisch gesloten, eersteklas behuizing is chic en prachtig gestroomlijnd.



* De IP-classificatie geeft aan in welke mate een lamp beschermd is tegen stof en vocht. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan.

* La protection IP indique le niveau de résistance d'une lampe à la poussière et à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres: le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau.

Parfaitement étanches

Éléments parfaitement étanches pour une salle de bain sécurisée et bien éclairée

Présentant une étanchéité optimale classée IP44* ou IP65* certifiée hydrofuge, chaque luminaire de la collection myBathroom est parfaitement adapté aux environnements humides, même placé à proximité d'une douche, d'un lavabo ou d'une baignoire. Ces modèles élégants et lisses sont particulièrement esthétiques.





Guppy
34346/87/PO

1 60 → 290 ← 290
LED - 1x 12W incl.- 1200 lm
④ - IP44
kunststof
matières synthétiques



Guppy
34347/87/PO

1 60 → 350 ← 350
LED - 1x 17W incl.- 1700 lm
④ - IP44
kunststof
matières synthétiques




Parasail
34344/31/PO


1 85 → 320 ← 320
LED - 1x 16W incl.- 1300 lm
④ - IP44
kunststof
matières synthétiques



Parasail
34345/31/PO

1 95 → 404 ← 404
LED - 1x 22W incl.- 2000 lm
④ - IP44
kunststof
matières synthétiques





Roots
59902/31/PN
→ 100 ← 100 ↑ 110 ⌀80 x80
GU10 - 3x max. 35W excl.
□ - IP23
metaal
métal

A^E

Roots
59902/11/PN
→ 100 ← 100 ↑ 110 ⌀80 x80
GU10 - 3x max. 35W excl.
□ - IP23
metaal
métal

A^E




Roots
59902/17/PN
→ 100 ← 100 ↑ 110 ⌀80 x80
GU10 - 3x max. 35W excl.
□ - IP23
metaal
métal

A^E

Roots
59902/17/PN
→ 100 ← 100 ↑ 110 ⌀80 x80
GU10 - 3x max. 35W excl.
□ - IP23
metaal
métal

A^E



Hotstone
34049/11/16
I 67 → 146 ← 147
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm
□ - IP44
aluminium - kunststof
aluminium - matières synthétiques

LED

A⁺

Baume
32053/31/16
I 71 → 262 ← 262
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
□ - IP44
kunststof
matières synthétiques



A⁺




Wash
59905/11/PN
→ 105 ← 105 ↑ 150 ⌀90 x90
GU10 - 1x max. 35W excl.
□ - IP44
metaal - glas
métal - verre

A^E

Wash
59905/17/PN
→ 105 ← 105 ↑ 150 ⌀90 x90
GU10 - 1x max. 35W excl.
□ - IP44
metaal - glas
métal - verre

A^E



Seru
32065/31/16
I 66 → 364 ← 340
LED - 3x 4,5W incl.- 1500 lm
□ - IP44
kunststof
matières synthétiques



A⁺



Hydrate
34082/11/16

l 135 ↗ 370 ↘ 127
G9 - 2x 28W incl.- 2x 370 lm
⊕ - IP21
metaal - glas
métal - verre



Drops
34054/11/16

l 100 ↗ 125 ↘ 133
G9 - 1x 42W incl.- 630 lm
⊕ - IP21
glas - metaal
verre - métal



Silvery
34086/11/16

l 175 ↗ 100 ↘ 185
G9 - 1x 42W incl.- 630 lm
⊕ - IP44
metaal - glas
métal - verre



Hydrate
34081/11/16

l 135 ↗ 165 ↘ 127
G9 - 1x 28W incl.- 370 lm
⊕ - IP21
metaal - glas
métal - verre



Hydrate
34083/11/16

l 135 ↗ 650 ↘ 127
G9 - 3x 28W incl.- 3x 370 lm
⊕ - IP21
metaal - glas
métal - verre



Drops
34055/11/16

l 100 ↗ 559 ↘ 133
G9 - 3x 42W incl.- 3x 630 lm
⊕ - IP21
glas - metaal
verre - métal





Spa
32005/31/16
1120 → 260 ← 260
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
□ - IP44
glas
verre



A

E



Salts
32010/11/16
1100 → 315 ← 315
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
□ - IP44
metaal - glas
métal - verre



A

E



Salts
32010/17/16
1100 → 315 ← 315
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
□ - IP44
metaal - glas
métal - verre



A

E



Fit
34058/11/16
163 → 333 ← 64
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm
□ - IP44
metaal
métal



Pool
32081/31/16
1110 → 270 ← 270
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
□ - IP44
glas
verre



A

E



Dew
32054/11/16
1103 → 318 ← 318
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
□ - IP44
kunststof
matières synthétiques



A

E



Mist
32066/31/16
1110 → 320 ← 320
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
□ - IP44
glas
verre



A

E



Treats
32009/11/16
145 → 185 ← 185
G9 - 1x 28W incl.- 370 lm
□ - IP44
metaal - glas
métal - verre



D

E



Treats
32009/17/16
145 → 185 ← 185
G9 - 1x 28W incl.- 370 lm
□ - IP44
metaal - glas
métal - verre



D

E



Fit
34059/11/16
163 → 483 ← 67
LED - 3x 2,5W incl.- 560 lm
□ - IP44
metaal
métal



Keukenverlichting

De perfectie
die een kok wenst


Niets geeft een sterker thuisgevoel dan de keuken, een plek waar we ons verwennen met koken, eten of simpelweg met vrienden of familie een maaltijd bereiden. Goede verlichting maakt een keuken uitnodigend en geeft een opgewekt en actief gevoel. Ook de natuurlijke kleuren van uw gerechten komen beter uit, terwijl het licht voldoende helder is om veilig en comfortabel een maaltijd te bereiden - de perfectie die een kok wenst.



Éclairage de la cuisine

Il offre également tout ce
dont un cuisinier a besoin

La cuisine est la pièce la plus représentative d'un foyer. C'est là que nous nourrissons notre corps et notre esprit en cuisinant, en mangeant ou tout simplement en y passant du temps avec nos proches. Un bon éclairage permet de rendre notre cuisine accueillante, joyeuse et dynamisante. Il offre également tout ce dont un cuisinier a besoin : des couleurs réalistes pour la nourriture que nous préparons, ainsi que la sécurité nécessaire à cette activité.



Lamine 3000K
31167/99/P1

1 77 → 550 ↘ 36
LED - 1x 11W incl.- 790 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Volga 3000K
31166/99/P1

1 60 → 550 ↘ 55
LED - 1x 11W incl.- 790 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium



Shellline 3000K
31237/31/P1

1 34 → 1205 ↘ 28
LED - 1x 18W incl.- 1800 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellline 3000K
31238/31/P1

1 34 → 605 ↘ 28
LED - 1x 9W incl.- 900 lm
∅ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Danube 3000K
31165/99/P1


1 55 → 540 ↘ 40
LED - 1x 11W incl.- 780 lm
∅ - IP20
aluminium
aluminium





Linear Led 2700K
31232/31/PO

1 36 → 287 ← 25
LED - 1x 4W incl.- 400 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Linear Led 4000K
31232/31/P3

1 36 → 287 ← 25
LED - 1x 4W incl.- 420 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Linear Led 2700K
85086/31/16

1 36 → 548 ← 25
LED - 1x 9W incl.- 800 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Linear Led 4000K
85088/31/16

1 36 → 548 ← 25
LED - 1x 9W incl.- 800 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Linear Led 2700K
31231/31/PO

1 36 → 848 ← 25
LED - 1x 13W incl.- 1200 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Linear Led 4000K
31231/31/P3

1 36 → 848 ← 25
LED - 1x 13W incl.- 1270 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Linear Led 2700K
85087/31/16

1 36 → 1124 ← 22
LED - 1x 18W incl.- 1600 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Linear Led 4000K
85089/31/16

1 36 → 1124 ← 25
LED - 1x 18W incl.- 1600 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Inbouwspots

Een nieuwe benadering van inbouwspots

Inbouwverlichting vervulde lange tijd een functionele rol. Tegenwoordig kunnen inbouwspots veel meer bieden dan alleen algemene verlichting en gericht licht. Ze kunnen een warme en gezellige sfeer creëren en daarnaast het interieurontwerp van onze woningen verbeteren. Of consumenten nu behoefte hebben aan helder accentlicht om een belangrijk kenmerk te benadrukken, helder licht om een goed boek te lezen of een zachte ontspannende gloed, de inbouwspots van Philips bieden de perfecte lichtopbrengst en kleurtemperatuur voor elke activiteit en stemming.



Spots encastrés

Une nouvelle approche des spots encastrés

Depuis toujours, l'éclairage encastré a joué un rôle fonctionnel. Aujourd'hui, les spots encastrés peuvent offrir bien plus qu'un simple éclairage général et focalisé. Ces solutions d'éclairage peuvent créer une ambiance chaleureuse et agréable et, par ailleurs, améliorer la conception intérieure de nos habitats. Que les clients aient besoin d'une lumière particulière pour souligner une caractéristique importante de leur intérieur, d'une lumière plus forte pour lire un bon livre ou d'un halot de lumière pour se détendre, les spots encastrés de Philips offriront toujours le flux lumineux et la température de couleur adaptés pour chaque activité et chaque besoin.



Accentueer uw huis met licht

Typisch voor de Philips inbouwspotscollectie is een minimalistisch design dat naadloos aansluit op elke inrichting. Waar u ook spots wilt aanbrengen, ze passen overal. Elke spot is karakteristiek zonder overdrijving en vormt een welkome aanvulling op de omgeving. Installeer spots in de wand, in het plafond, in kasten of boekenkasten zonder uw eigen stijl te verliezen. In deze collectie krachtige armaturen wordt bovendien gebruik gemaakt van de allernieuwste LED-lampen. Ons vernieuwde assortiment benadrukt WarmGlow, een nieuwe dimtechnologie, waarbij de kleur-temperatuur van het licht warmer wordt, wanneer je meer dimt.

Mettez votre maison en valeur grâce à la lumière

Les Philips spots encastrés ont des designs minimalistes et se fondent parfaitement dans votre décoration. Cette collection vous permet de vous exprimer en toute liberté dans votre agencement d'éclairages ciblés. Élégants et discrets, les spots s'intègrent parfaitement à leur environnement. Placez-les sur un mur, un plafond ou dans une bibliothèque ou un placard, par exemple, et créez vos propres effets visuels. Qui plus est, ces luminaires puissants utilisent la dernière technologie des lampes LED. Notre gamme renouvelée met en valeur WarmGlow, une nouvelle technologie de variation de lumière qui augmente la température de la lumière en même temps que son intensité.



Tip

"Scheep een indrukwekkend effect door een paar draaibare spots op uw kunstvoorwerp te richten. Op de juiste afstand van de wand laten deze spots een waas van licht over het voorwerp schijnen, waardoor dit schitterend wordt geaccentueerd."

Conseils

"Pour un éclairage spectaculaire sur une œuvre d'art, placez deux spots orientables au-dessus de cette dernière. À distance raisonnable du mur, la lumière diffusée est particulièrement flatteuse et s'avère du plus bel effet pour cet objet."

Voordelen Avantages



Accentverlichting, perfect geschikt om speciale elementen in de ruimte te benadrukken
Éclairage décoratif idéal pour mettre en valeur des éléments spécifiques d'une pièce



Meegeleverde Philips-lamp zorgt voor superieure lichtkwaliteit
Lumière de qualité supérieure grâce aux lampes Philips incluses



Warm wit licht
Lumière blanche chaleureuse



Energiebesparend
Économies d'énergie



Warm
Glow

Dimmable Light



Shellbark
50201/17/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbark
50203/17/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbark
50201/11/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbark
50203/11/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbark
50201/05/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbark
50203/05/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbark
50201/31/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbark
50203/31/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbark
50201/99/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques




Shellbark
50203/99/PO

→ 90 ← 90 ← 50 ⌀70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Warm
Glow

Dimmable Light



Shellbank
50391/17/PO
→ 90 × 90 ± 50 Ø70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbank
50393/17/PO
→ 90 × 90 ± 50 Ø70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbank
50391/11/PO
→ 90 × 90 ± 50 Ø70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbank
50393/11/PO
→ 90 × 90 ± 50 Ø70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbank
50391/31/PO
→ 90 × 90 ± 50 Ø70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbank
50393/31/PO
→ 90 × 90 ± 50 Ø70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbank
50391/99/PO
→ 90 × 90 ± 50 Ø70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Shellbank
50393/99/PO
→ 90 × 90 ± 50 Ø70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques





Casement
5011/31/PO
→ 90 ← 90 ↴ 50 ⌀70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Casement
5011/31/PO
→ 90 ← 90 ↴ 50 ⌀70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Marcasite Nieuw Nouveauté
59521/31/P1
130 → 110 ← 110
LED - 1x 9W incl. - 860 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Marcasite Nieuw Nouveauté
59523/31/P1
130 → 160 ← 160
LED - 1x 14W incl. - 1370 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Casement
5011/87/PO
→ 90 ← 90 ↴ 50 ⌀70 x70
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Casement
5011/87/PO
→ 90 ← 90 ↴ 50 ⌀70 x70
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Marcasite Nieuw Nouveauté
59529/31/P1
130 → 210 ← 210
LED - 1x 21W incl. - 2100 lm
◊ - IP20
kunststof
matières synthétiques





Donegal
50391/17/PN

→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50393/17/PN

→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50391/11/PN

→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50393/11/PN

→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50391/05/PN

→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50393/05/PN

→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50391/99/PN

→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50393/99/PN

→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques





Donegal
50401/17/PN
→ 90 × 90 ↘ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50403/17/PN
→ 90 × 90 ↘ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50401/11/PN
→ 90 × 90 ↘ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50403/11/PN
→ 90 × 90 ↘ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50401/05/PN
→ 90 × 90 ↘ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50403/05/PN
→ 90 × 90 ↘ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50401/99/PN
→ 90 × 90 ↘ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Donegal
50403/99/PN
→ 90 × 90 ↘ 100 ⌀70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques





Ennepen
50181/87/PN
→ 90° x 90° 100 Ø70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Ennepen
50181/31/PN
→ 90° x 90° 100 Ø70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Ennepen
50183/87/PN
→ 90° x 90° 100 Ø70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Ennepen
50183/31/PN
→ 90° x 90° 100 Ø70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Ennepen
50191/87/PN
→ 90° x 90° 100 Ø70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Ennepen
50191/31/PN
→ 90° x 90° 100 Ø70 x70
LED GU10 - 1x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Ennepen
50193/87/PN
→ 90° x 90° 100 Ø70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Ennepen
50193/31/PN
→ 90° x 90° 100 Ø70 x70
LED GU10 - 3x max. 5,5W excl.
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques





Asterope
59180/31/16

→ 122 ← 122 ↴ 49 ⌀112 x112
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
metaal
métal



Asterope
59183/31/16

→ 122 ← 122 ↴ 49 ⌀112 x112
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
metaal
métal



Porrima
59190/17/16

→ 100 ← 100 ↴ 49 ⌀92 x92
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
metaal
métal



Porrima
59193/17/16

→ 100 ← 100 ↴ 49 ⌀92 x92
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
metaal
métal



Asterope
59180/48/16

→ 122 ← 122 ↴ 49 ⌀112 x112
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
◊ - IP20
metaal
métal



Asterope
59183/48/16

→ 122 ← 122 ↴ 49 ⌀112 x112
LED - 3x 4,5W incl.- 3X500 lm
◊ - IP20
metaal
métal





Enif
59230/17/E7
→ 85 ← 85 ↑ 100 ⌀75 x75
GU10 - 1x max. 50W excl.
□ - IP20
metaal
métal



Enif
59233/17/E7
→ 85 ← 85 ↑ 100 ⌀75 x75
GU10 - 3x max. 50W excl.
□ - IP20
metaal
métal



Enif
59240/17/E7
→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀75 x75
GU10 - 1x max. 50W excl.
□ - IP20
metaal
métal



Enif
59243/17/E7
→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀75 x75
GU10 - 3x max. 50W excl.
□ - IP20
metaal
métal



Enif
59230/31/E7
→ 85 ← 85 ↑ 100 ⌀75 x75
GU10 - 1x max. 50W excl.
□ - IP20
metaal
métal



Enif
59233/31/E7
→ 85 ← 85 ↑ 100 ⌀75 x75
GU10 - 3x max. 50W excl.
□ - IP20
metaal
métal



Enif
59240/31/E7
→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀75 x75
GU10 - 1x max. 50W excl.
□ - IP20
metaal
métal



Enif
59243/31/E7
→ 90 ← 90 ↑ 100 ⌀75 x75
GU10 - 3x max. 50W excl.
□ - IP20
metaal
métal



LightStrips



Kleur uw wereld met licht

Philips LightStrips zijn magische lichtbronnen die een kleurrijke dimensie toevoegen aan uw interieur. Elke LightStrip heeft eigen, specifieke kenmerken die erop zijn gericht om uw leven te veraangenamen. Kies voor deze prachtige en unieke manier om belangrijke voorwerpen in uw huis te accentueren, zoals meubilair, opvallende details en nissen in de wand, of gebruik het licht gewoonweg als decoratie. Laat uw creativiteit de vrije loop!

Illuminez votre univers de couleurs

Les luminaires Philips LightStrips constituent des sources de lumière magiques qui vous permettent d'ajouter très facilement de la couleur à votre intérieur. Pour vous simplifier la tâche, chacun possède ses caractéristiques propres. Vous pouvez, par exemple, mettre en valeur de manière unique et spectaculaire les éléments importants de votre intérieur, tels qu'un meuble, un détail architectural ou une surface murale, ou tout simplement créer des jeux de lumière décoratifs. Exprimez votre créativité sans limites.



Voordelen Avantages



Laat het licht een harmonieus geheel vormen met uw interieur
Des couleurs qui se fondent parfaitement dans votre intérieur




Eenvoudig en veilig in het gebruik
Sécurité et simplicité d'utilisation



Ultieme flexibiliteit van installatie
Souplesse d'installation unique



color




white



Lightstrips 1M Rgb

70100/31/P6

10 → 1000 ↗ 3
LED - 1x 4W incl.- 65 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Lightstrips 2M Rgb

70101/31/P6

10 → 2000 ↗ 3
LED - 1x 8W incl.- 130 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Lightstrips 5M Rgb

70102/31/P6

10 → 5000 ↗ 3
LED - 1x 17W incl.- 260 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Lightstrips 1M
70100/31/P2

8 → 1000 ↗ 1
LED - 1x 4,5W incl.- 350 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Lightstrips 2M
70101/31/P2

8 → 2000 ↗ 1
LED - 1x 11W incl.- 700 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Lightstrips 5M
70102/31/P2

8 → 5000 ↗ 1
LED - 1x 21W incl.- 1500 lm
□ - IP20
kunststof
matières synthétiques



Massive


Welkom bij de Massive collectie van 2020!

Massive biedt u een ruim aanbod, hoge kwaliteit en waar voor uw geld. Ontdek onze schitterende ontwerpen in de populairste prijscategorieën. Massive is een betrouwbare lampenfabrikant met mooie armaturen in Europese stijl en van Europese kwaliteit. Stijlvol en functioneel tegen een betaalbare prijs, dat is waar Massive voor staat. Verlichting zoals het hoort.

Massive

Découvrez Massive 2020 !

Massive vous présentez une collection avec la qualité et les prix étudiés que vous connaissez. Forte de son style européen et de sa qualité de fabrication, la marque d'éclairage Massive est digne de toute votre confiance. Massive propose un grand choix de créations utilitaires et décoratives, chacune parfaitement adaptée à leur emploi. Élégance et fonctionnalité à un prix abordable... c'est tout Massive : l'éclairage comme bon vous semble.



Baptiste
41788/18/10

I 940 ↗ 330 ↘ 330
E27 - 1x max. 100W excl.
∅ - IP20
metaal
métal

Baptiste
41788/43/10

I 940 ↗ 330 ↘ 330
E27 - 1x max. 100W excl.
∅ - IP20
metaal
métal



Madison
41814/31/10

I 1000 ↗ 460 ↘ 460
E14 - 5x max. 60W excl.
∅ - IP20
metaal
métal





Judy
30081/17/10

180 → 300 ← 300
E27 - 1x max. 60W excl.
∅ - IP20
glas - metaal
verre - métal



Steps
70822/01/67

175 → 255 ← 255
E27 - 1x max. 60W excl.
∅ - IP20
glas - metaal
verre - métal



Charlize
70823/01/67

175 → 255 ← 255
E27 - 1x max. 60W excl.
∅ - IP20
glas - metaal
verre - métal



Annika
70670/01/11

175 → 255 ← 255
E27 - 1x max. 60W excl.
∅ - IP20
glas - metaal
verre - métal



Jill
30254/31/10


182 → 300 ← 300
E27 - 1x max. 60W excl.
∅ - IP20
glas - metaal
verre - métal



Fay
30279/67/10

111 → 301 ← 301
E27 - 1x max. 60W excl.
∅ - IP20
glas - metaal
verre - métal




**Led Softline 50W**

Nieuw Nouveau
31245/31/P0
1 60 → 1170 × 115
LED - 1x 50W incl.- 5000 lm - 2700K
IP - IP20
kunststof
matières synthétiques

**Led Softline 50W**

Nieuw Nouveau
31245/31/P3
1 60 → 1170 × 115
LED - 1x 50W incl.- 5300 lm - 4000K
IP - IP20
kunststof
matières synthétiques

**Led Aqualine 50W**

Nieuw Nouveau
31247/31/P0
1 66 → 1175 × 120
LED - 1x 50W incl.- 5300 lm - 2700K
IP - IP65
kunststof
matières synthétiques

**Led Aqualine 50W**

Nieuw Nouveau
31247/31/P3
1 66 → 1175 × 120
LED - 1x 50W incl.- 5300 lm - 4000K
IP - IP65
kunststof
matières synthétiques

**Led Softline 24W**

Nieuw Nouveau
31246/31/P0
1 60 → 570 × 115
LED - 1x 24W incl.- 2200 lm - 2700K
IP - IP20
kunststof
matières synthétiques

**Led Softline 24W**

Nieuw Nouveau
31246/31/P3
1 60 → 570 × 115
LED - 1x 24W incl.- 2350 lm - 4000K
IP - IP20
kunststof
matières synthétiques

**Led Aqualine 24W**

Nieuw Nouveau
31248/31/P0
1 66 → 575 × 120
LED - 1x 24W incl.- 2350 lm - 2700K
IP - IP65
kunststof
matières synthétiques

**Led Aqualine 24W**

Nieuw Nouveau
31248/31/P3
1 66 → 575 × 120
LED - 1x 24W incl.- 2350 lm - 4000K
IP - IP65
kunststof
matières synthétiques



30254/31/10 915002202901	30279/67/10 915002620801	31110/31/PO 915004575602	31165/99/P1 915005283003	31166/99/P1 915005499601	31167/99/P1 915005283203		32054/11/16 915004203401	32065/31/16 915004203701	32066/31/16 915000518904	32081/31/16 915002288504	32809/31/PO 915005676601	32810/31/PO 915005676801
# 136	# 137	# 48	# 107	# 106	# 106		# 102	# 99	# 102	# 102	# 39	# 39
31231/31/PO 915005499201	31231/31/P3 915005499301	31232/31/PO 915005499401	31232/31/P3 915005499501	31237/31/P1 915005500401	31238/31/P1 915005500501		33012/17/PN 915000530405	33050/31/16 915004225501	33246/31/16 915002563702	33361/31/16 915004570701	33361/31/17 915004987101	33361/31/XO 915005303201
# 109	# 109	# 108	# 108	# 106	# 106		# 50	# 48	# 49	# 46	# 46	# 43
31245/31/PO 915005683901	31245/31/P3 915005684001	31246/31/PO 915005683902	31246/31/P3 915005684101	31247/31/P3 915005684201	31248/31/P3 915005684401		33361/31/X3 915005303101	33362/31/16 915004570801	33362/31/17 915004987201	33362/31/XO 915005303501	33362/31/X3 915005303601	33365/31/16 915004570901
# 138	# 138	# 138	# 138	# 139	# 139		# 43	# 46	# 46	# 43	# 43	# 46
31801/31/16 915004469001	31801/31/EO 915005503501	31802/31/16 915004469101	31802/31/EO 915005503701	31803/31/16 915004469201	31803/31/EO 915005503901		33369/31/X0 915005303301	33369/31/X3 915005303401	34049/11/16 915004203101	34054/11/16 915004202901	34055/11/16 915004203001	34058/11/16 915004203301
# 42	# 42	# 42	# 42	# 42	# 42		# 43	# 43	# 99	# 101	# 101	# 103
31814/31/16 915004571201	31814/87/16 915004571301	31815/31/16 915004571401	31815/87/16 915004571501	31821/31/P5 915005315604	31823/31/P5 915005315708		34059/11/16 915004204101	34081/11/16 915001285203	34082/11/16 915001285303	34083/11/16 915001285403	34086/11/16 915001285804	34344/31/PO 915005477901
# 47	# 47	# 47	# 47	# 40	# 40		# 103	# 100	# 100	# 100	# 101	# 97
32005/31/16 915000517004	32009/11/16 915000517403	32009/17/16 915000517505	32010/11/16 9150005173004	32010/17/16 915000517305	32053/31/16 915004203501		34345/31/PO 915005296902	34346/87/PO 915004571302	34347/87/PO 915004571502	38828/17/P1 915005308101	38829/17/P1 915005308201	38922/17/P1 915005308401
# 102	# 103	# 103	# 103	# 103	# 99		# 97	# 96	# 96	# 49	# 49	# 31

39517/11/P1 915005307801	40879/31/PN 915005310601	40887/30/PN 915005489301	40887/31/PN 915005310701	40913/30/PN 915005489501	40913/31/PN 915005310801								
8 718696 154663	8 718696 156506	8 718696 162644	8 718696 156513	8 718696 162668	8 718696 156520								
# 48	# 29	# 27	# 27	# 28	# 28								
40917/31/PN 915005311001	40918/31/PN 915005311101	40933/31/PN 915005311201	40934/31/PN 915005311301	40950/31/PN 915005311501	40954/31/PN 915005311601								
8 718696 156544	8 718696 156551	8 718696 156568	8 718696 156575	8 718696 156599	8 718696 156605								
# 26	# 26	# 25	# 25	# 29	# 31								
42261/30/16 915004097801	45590/17/16 915004205101	45590/31/16 915004205201	45591/31/16 915004204701	50111/31/P0 915005415201	50111/87/P0 915005414701								
8 718291 439752	8 718291 455578	8 718291 455585	8 718291 455486	8 718696 160053	8 718696 160008								
# 31	# 50	# 50	# 50	# 118	# 118								
50113/31/PO 915005415701	50113/87/PO 915005426901	50135/11/P1 915005496601	50136/11/P1 915005496701	50137/11/P1 915005496801	50138/11/P1 915005496901								
8 718696 160091	8 718696 161234	8 718696 163085	8 718696 163092	8 718696 163108	8 718696 163115								
# 118	# 119	# 85	# 85	# 85	# 85								
50146/11/P1 915005495101	50147/11/P1 915005495201	50148/11/P1 915005495301	50149/11/P1 915005495401	50181/31/PN 915005418301	50181/87/PN 915005416601								
8 718696 162941	8 718696 162958	8 718696 162965	8 718696 162972	8 718696 160367	8 718696 160190								
# 84	# 84	# 84	# 84	# 124	# 124								
50183/31/PN 915005418701	50183/87/PN 915005416901	50191/31/PN 915005416801	50191/87/PN 915005416701	50193/31/PN 915005418401	50193/87/PN 915005417001								
8 718696 160404	8 718696 160220	8 718696 160213	8 718696 160206	8 718696 160374	8 718696 160237								
# 124	# 124	# 125	# 125	# 125	# 125								
50201/05/PO 915005417401	50201/11/PO 915005417301	50201/17/PO 915005417101	50201/31/PO 915005417201	50201/99/PO 915005417501	50203/05/PO 915005417801								
8 718696 160275	8 718696 160268	8 718696 160244	8 718696 160251	8 718696 160282	8 718696 160312								
# 115	# 115	# 114	# 114	# 115	# 115								
50203/11/PO 915005417701	50203/17/PO 915005418801	50203/31/PO 915005417601	50203/99/PO 915005417901	50391/05/PN 915005423201	50391/11/PO 915005419401								
8 718696 160305	8 718696 160411	8 718696 160299	8 718696 160329	8 718696 160862	8 718696 160473								
# 115	# 114	# 114	# 115	# 121	# 117								
50391/11/PN 915005423101	50391/17/P0 915005419101	50391/22/P0 915005422901	50391/31/P0 915005419201	50391/31/P0 915005423501	50391/99/PN 915005419601								
8 718696 160855	8 718696 160442	8 718696 160831	8 718696 160459	8 718696 160480	8 718696 160886								
# 121	# 116	# 120	#										

50483/17/PO 915005527701	50484/17/PO 915005527801	50491/30/PO 915005528001	50491/31/PO 915005527901	50492/30/PO 915005528201	50492/31/PO 915005528101		50613/30/PO 915005695601	50613/31/PO 915005695701	50614/30/PO 915005695801	50614/31/PO 915005695901	50661/31/PO 915005696801	50662/31/PO 915005697001
8 718696 164983	8 718696 164990	8 718696 164518	8 718696 164501	8 718696 164532	8 718696 164525		8 718696 169971	8 718696 169988	8 718696 169995	8 718696 170007	8 718696 170090	8 718696 170113
¤ 60	¤ 60	¤ 59	¤ 58	¤ 59	¤ 59		¤ 64	¤ 65	¤ 64	¤ 65	¤ 57	¤ 57
50494/30/PO 915005528401	50494/31/PO 915005528301	50571/31/PN 915005529101	50571/48/PN 915005529001	50572/31/PN 915005529501	50572/48/PN 915005529401		50663/31/PO 915005697201	50664/31/PO 915005697401	53090/31/12 915004328701	53090/48/12 915004328801	53092/31/12 915004328901	53092/48/12 915004329001
8 718696 164556	8 718696 164549	8 718696 164624	8 718696 164617	8 718696 164662	8 718696 164655		8 718696 170137	8 718696 170151	8 718291 487920	8 718291 487937	8 718291 487944	8 718291 487951
¤ 59	¤ 59	¤ 70	¤ 71	¤ 70	¤ 71		¤ 57	¤ 57	¤ 76	¤ 76	¤ 76	¤ 76
50573/31/PN 915005529901	50573/48/PN 915005529801	50574/31/PN 915005530301	50574/48/PN 915005530201	50581/30/PN 915005530701	50581/31/PN 915005530501		53093/31/12 915004327601	53093/48/12 915004327701	53094/31/12 915004327801	53094/48/12 915004327901	53150/48/16 915002434002	53150/48/P0 915005307001
8 718696 164709	8 718696 164693	8 718696 164747	8 718696 164730	8 718696 164785	8 718696 164761		8 718291 487838	8 718291 487845	8 718291 487852	8 718291 487869	8 718291 429340	8 718696 154618
¤ 70	¤ 71	¤ 70	¤ 71	¤ 68	¤ 69		¤ 76	¤ 76	¤ 76	¤ 76	¤ 72	¤ 61
50582/30/PN 915005531001	50582/31/PN 915005530801	50583/30/PN 915005531301	50583/31/PN 915005531101	50584/30/PN 915005531601	50584/31/PN 915005531401		53152/48/16 915002436202	53152/48/P0 915005306801	53154/48/16 915002436302	53154/48/P0 915005306901	53170/31/P0 915005306201	53172/31/P0 915005306001
8 718696 164815	8 718696 164792	8 718696 164846	8 718696 164822	8 718696 164877	8 718696 164853		8 718291 429364	8 718696 154595	8 718291 429371	8 718696 154601	8 718696 154533	8 718696 154519
¤ 68	¤ 69	¤ 68	¤ 69	¤ 68	¤ 69		¤ 72	¤ 61	¤ 72	¤ 61	¤ 62	¤ 62
50591/30/PN 915005531701	50592/30/PN 915005531901	50593/30/PN 915005532101	50594/30/PN 915005532301	50601/31/PO 915005687301	50602/31/PO 915005687601		53174/31/PO 915005306101	53300/30/16 915004934901	53300/31/16 915004934801	53302/30/16 915004935101	53302/31/16 915004935001	53310/17/16 915004935901
8 718696 164884	8 718696 164907	8 718696 164921	8 718696 164945	8 718696 169520	8 718696 169551		8 718696 154526	8 718696 125175	8 718696 125168	8 718696 125199	8 718696 125182	8 718696 125274
¤ 67	¤ 67	¤ 67	¤ 67	¤ 55	¤ 55		¤ 62	¤ 74	¤ 74	¤ 74	¤ 74	¤ 75
50603/31/PO 915005687701	50604/31/PO 915005687901	50611/30/PO 915005688201	50611/31/PO 915005688101	50612/30/PO 915005688401	50612/31/PO 915005688301		53312/17/16 915004936001	53313/17/16 915004936101	54490/17/PN 915001985102	54492/17/PN 915000020002	54493/17/PN 915001985202	54494/17/PN 915001985402
8 718696 169568	8 718696 169582	8 718696 169612	8 718696 169605	8 718696 169636	8 718696 169629		8 718696 125281	8 718696 125298	5 413987 234422	5 413987 234437	5 413987 234439	5 413987 234453
¤ 55	¤ 55	¤ 65	¤ 64	¤ 65	¤ 64		¤ 75	¤ 75	¤ 82	¤ 82	¤ 82	¤ 82

54499/17/PN 915001985302	55030/17/PN 915000868302	55032/17/PN 915000868502	55034/17/PN 915000868702	55080/48/PN 915000873002	55082/48/PN 915000873302		59905/17/PN 915000945105	61079/31/P5 915005676201	61083/31/P5 915005676301	61086/31/P5 915005676401	62233/31/PO 915005297201	62234/31/PO 915005297101
¤ 82	¤ 80	¤ 80	¤ 80	¤ 80	¤ 80		¤ 98	¤ 41	¤ 41	¤ 41	¤ 45	¤ 45
55084/48/PN 915000873502	55810/11/PN 915005391901	55814/11/PN 915005392101	55819/11/PN 915005392001	56240/31/16 915004145901	56240/31/PO 915005307101		70100/31/P2 915005515101	70100/31/P6 915005517501	70101/31/P2 915005517601	70101/31/P6 915005517701	70102/31/P2 915005517101	70102/31/P6 915005517301
¤ 80	¤ 83	¤ 83	¤ 83	¤ 79	¤ 63		¤ 133	¤ 132	¤ 133	¤ 132	¤ 133	¤ 132
56240/48/16 915004146001	56242/31/16 915004146101	56242/31/PO 915005307201	56242/48/16 915004146201	56243/31/16 915004146301	56243/31/PO 915005307301		85086/31/16 915005058701	85087/31/16 915004985802	85088/31/16 915005059001	85089/31/16 915005058901		
¤ 78	¤ 79	¤ 63	¤ 78	¤ 79	¤ 63		¤ 108	¤ 109	¤ 108	¤ 109		
56243/48/16 915004146401	56244/31/16 915004146501	56244/31/PO 915005307401	56244/48/16 915004146601	56330/30/PN 915001807703	56330/31/PN 915001808003							
¤ 78	¤ 79	¤ 63	¤ 78	¤ 81	¤ 81							
56332/30/PN 915001807803	56332/31/PN 915001807903	59180/31/16 915004935201	59180/48/16 915004935301	59183/31/16 915004935401	59183/48/16 915004935501							
¤ 81	¤ 81	¤ 126	¤ 126	¤ 126	¤ 126							
59190/17/16 915004935601	59193/17/16 915004935701	59902/11/PN 915000944703	59902/17/PN 915000944803	59902/31/PN 915000944903	59905/11/PN 915000945005							
¤ 127	¤ 127	¤ 98	¤ 98	¤ 98	¤ 98							

