

PHILIPS

Products

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE

Catalogue Philips Lighting

LED lampen en buizen

LED-kaarslampen en -kogellampen

April 2020

Producten en prijzen – Nederland


'20

Decoratieve LED kaars- en kogellampen




De nieuwe Deco-collectie met kaars- en kogellampen transformeert uw woning met een perfecte melange van warm wit licht. Door de zeer lange levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u ook van zacht en gelijkmatig verdeeld licht met een trendy en stijlvolle uitstraling voor een gastvrije sfeer in uw woning.

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen
- Past perfect met een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave (CRI >80) voor levendige kleuren.
- Milieuvriendelijk, bevat geen kwik of andere schadelijke materialen.




Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	45	80



Product	D	C
Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	35	103



Product	D	C
Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	35	129



Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	45	85

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	10	8,80€
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	10	8,80€
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	10	8,80€
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	10	8,80€

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad




Met een klassieke traditionele vormgeving combineren LED kaars- en kogellampen de vertrouwde vormen van traditionele kaars- en kogellampen met de voordelen van duurzame LED-technologie. Ze leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten vergeleken met de traditionele kaars- en kogellampen.

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor de noodzaak tot vervanging vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen




- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI >80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen



Product
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL **D C**
45 82




Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL




Product
Classic LEDLuster DT3.5-25W E14 CRI90 P45 CL **D C**
45 93




Product
Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL **D C**
35 97




Product	D	C
Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45	85




Product	D	C
Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	35	103




Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	45	80




Product	D	C
Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	45	92



Product	D	C
Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35	129



Product	D	C
Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL	35	131



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	35	97



Classic LEDCandle ND
4.3-40W E14 827 B35 CL




Product	D	C
LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4	45	80
Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	45	80



Classic LEDLuster D 5-
40W P45 E27 827 CL



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	35	123



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45	78




Classic LEDCandle D 5-
40W B35 E14 827 CL




Product	D	C
Classic LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL	45	80
Classic LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL	45	80






Product	D	C
LED classic 50W G120 E27 2200K GOLD 1PF	120	168




Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45	82



Product	D	C
Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	35	106



Product	D	C
Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45	80



Product	D	C
Classic LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL	35	104
Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL	35	104

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
57407200	Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	10	5,80€
57409600	Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	10	5,80€
57411900	Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	10	5,80€
57413300	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	10	5,80€
57415700	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	10	5,80€
70980100	Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	10	6,00€
70982500	Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	10	7,00€
70986300	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	10	6,00€
70988700	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	10	6,00€
70990000	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	10	7,50€
70992400	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	10	7,50€
70996200	Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	10	7,00€
80853500	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	10	6,40€
80971600	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	10	7,15€
80973000	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	10	7,15€
64622600	Classic LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL	10	7,30€
64628800	Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL	10	7,50€
64634900	Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL	10	7,50€
64636300	Classic LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL	10	6,50€
64642400	Classic LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL	10	7,80€
64638700	Classic LEDLuster DT3.5-25W E14 CRI90 P45 CL	10	6,50€
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	10	12,50€
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	10	12,50€
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	10	12,50€

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen



De matte Classic LED kaars- en kogellampen hebben een klassieke, historische vormgeving, leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten. De vertrouwde vormen van de matte Classic LED kaars- en kogellampen passen perfect in uw bestaande armaturen.

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen



- Puur en elegant historisch ontwerp met een klassieke vorm
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI >80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen
- Direct volledig licht: Philips LED kaars- en kogellampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45	80
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45	80



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	35	123



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45	78
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45	78



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35	97
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35	97

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	10	5,80€
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	10	6,40€
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	10	5,80€
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	10	7,15€
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	10	6,40€
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	10	7,15€
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	10	5,80€

MASTER LEDcandle

Philips MASTER LEDcandles en -lusters leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en lichtkronen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

- Sprankelend warmwit licht. Toepasbaar in zowel algemene als sfeerverlichting.
- Dimbaar Tot 80% energiebesparing Lagere onderhoudskosten
- Stijlvol, elegant en dragen bij aan een sfeervol interieur
- Te gebruiken in bestaande E14 of E27-lamphouders.
- Levensduur van 20.000 uur
- Vrij van kwik en milieuvriendelijke stoffen






Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40	127



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL		



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50	111



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL		
MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL		



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48	93
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48	93

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	10	6,50€
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	10	7,80€
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	10	10,40€
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	10	6,50€
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	10	7,80€
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	10	6,50€
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	10	7,80€
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	10	6,50€
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	10	7,80€
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	10	7,80€
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	10	10,40€

CorePro LEDcandle



- Compatibel met vele transformatoren
- Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lage onderhoudskosten



De Philips CorePro LEDcandles en lusters zijn ontworpen voor retrofitvervangning van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-houders voor lichtkronen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleurtemperaturen warmwit, wit of koel daglicht. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en beperken de onderhoudskosten. De Philips CorePro LED-kaarslampen en -lichtkronen zijn perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Ze bieden het prachtige licht en de betrouwbare prestaties die u van LED mag verwachten, voor een betaalbare prijs.

- Eenvoudige retrofit
 - Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
 - Verkrijgbaar in transparante en matte versies
 - Levensduur van 15.000 uur
 - UV- en IR-stralingsvrij licht
 - Milieuvriendelijk - Vrij van kwik en lood
-




Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	45	88
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45	88
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45	88



CorePro lustre ND 4-25W
E27 827 P45 FR



CorePro LEDcandle ND
4-25W E14 827 B35 FR



Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	35	104



Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45	87



CorePro lustre ND 4-25W
E14 827 P45 FR



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38	114



Product	D	C
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL		
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL		



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48	95



CorePro lustre ND 7-60W
E27 827 P48 FR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	10	5.80€
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	10	6.00€
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	10	5.80€
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	10	6.00€
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	10	5.80€
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	10	6.00€
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	10	5.80€
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	10	5.80€
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	10	6.00€
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	10	5.80€
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	10	6.00€
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	10	9.25€
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	10	9.25€
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	10	9.25€

Standaard LED-kaarslampen en -kogellampen



Standaard LED-kaarslampen zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en zijn ontworpen als retrofitvervanging van kaarsvormige gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen. Ze bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten. De Standaard LED-kaarslamp is perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Hij levert het prachtige licht en de prestaties die u van de LED-technologie verwacht, voor een betaalbare prijs.

- Met een puur en elegant ontwerp is deze kaarslamp de perfecte vervanger voor uw conventionele matte kaarslampen
- Tot 90% energiebesparing in vergelijking met traditionele gloeilampen
- Lange levensduur met lagere onderhoudskosten
- Gemakkelijk later aan te brengen in bestaande E27- en E14-lamphouders
- Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
- Lange levensduur en met zeer goede lichtkwaliteit
- Verkrijgbaar in 3000 K en 6500 K
- UV- en IR-stralingsvrij licht



Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35	106

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
76238600	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	10	6,00€



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl