

**PHILIPS**

Ledinaire

€ Betaalbaar

👍 Betrouwbaar

💡 Beschikbaar



# Philips Ledinaire

Eenvoud voor een  
scherpe prijs

**VAKMAN  
SCHAP**  
INNOVATIE

[philips.be/ledinaire](https://philips.be/ledinaire)  
[philips.nl/ledinaire](https://philips.nl/ledinaire)

# Overschakelen op LED was nog **nooit** **zo eenvoudig**

Reken op eerlijke, betrouwbare oplossingen. Elk belangrijk onderdeel wordt getest op maximale betrouwbaarheid en prestaties op lange termijn. En dat alles voor een betaalbare prijs!



50000h/L70



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	Bewegings-/ daglichtsensor	IP-waarde	EOC-code
	W	lm	K			
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	10	1000	3000	-	IP65	32970399
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE		1000	3000	ja	IP65	33131799
BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE		1050	4000	-	IP65	32971099
BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE		1050	4000	ja	IP65	33132499
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	20	2000	3000	-	IP65	32972799
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE		2000	3000	ja	IP65	33133199
BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE		2100	4000	-	IP65	32973499
BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE		2100	4000	ja	IP65	33134899
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	50	5000	3000	-	IP65	32974199
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE		5000	3000	ja	IP65	33135599
BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE		5250	4000	-	IP65	32975899
BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE		5250	4000	ja	IP65	33136299
BYO20P LED100S/840 PSU WB GR	97	10000	4000	-	IP65	33996299
BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	100	10000	4000	-	IP65	33128799
BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE		10500	4000	-	IP65	33125699
BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	150	15000	4000	-	IP65	33129499
BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE		15750	4000	-	IP65	33126399
BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	200	20000	4000	-	IP65	33130099
BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE		21000	4000	-	IP65	33127099



