

## CoreLine



Innovatief



Gemakkelijk  
te installeren



Hoogwaardig

## Echte professionals kiezen voor de nieuwe CoreLine Panel

Ben jij als installateur op zoek naar hoogwaardige en innovatieve armaturen die breed inzetbaar zijn? Philips heeft een nieuw CoreLine paneel ontworpen die hier perfect aan voldoet. Ze zijn niet alleen flexibeler en zuiniger, CoreLine Panel is ontworpen om elke kantoorruimte meer aanzien te geven.

De innovatieve MultiColor/Lumen-functie biedt warmwit licht, koelwit licht en vier verschillende lichtopbrengsten in één armatuur. Installeren gaat snel en gemakkelijk dankzij de nieuwe connector. Interact Ready-armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie zijn ook in dit assortiment verkrijgbaar en kunnen worden gebruikt met Interact-gateways, sensoren en software.

### Functies met toekomst

- ✓ MultiColor/Lumen-functie: 3000K/4000K en verschillende lichtopbrengsten van 3400 lumen tot 4300 lumen in één enkele armatuur
- ✓ Probleemloze installatie en hantering dankzij de nieuwe connector
- ✓ Vloeiend lichtoppervlak dat voldoet aan kantooreisen
- ✓ Optionele hoogwaardige DALI-driver
- ✓ Diverse drivers beschikbaar: aan/uit (PSU), dimmen (DALI) en geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready)
- ✓ Optionele versies beschikbaar: noodverlichting (ELB3) en Wieland/Adels-connectors (W)
- ✓ Energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 125 lm/W en een levensduur van 50.000 uur L80
- ✓ Verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (OC) of niet (NOC) aan kantoonormen voldoen

### Toepassing:

- ✓ Kantoren
- ✓ Winkels
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Onderwijs

interact  
ready.

### Kenmerken

- ✓ Nieuwe optie: warm en koelwit licht, plus vier verschillende lichtopbrengsten in één armatuur
- ✓ Nieuwe connector voor eenvoudigere en snellere installatie
- ✓ Hogere energiebesparing en langere levensduur



Nieuw!




PSU MultiColor/Lumen-driver







Handige connector

## Klaar om te installeren


Dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op jouw feedback als installateur zijn de waardoor nu elke installatie snel, gemakkelijk en zonder gedoe verloopt.



## Afmetingen



## Belangrijkste kenmerken



Nieuwe connector voor eenvoudige installatie




PSU MultiColor/Lumen-driver



Pendelset



Metalen frame voor robuustheid



Tal van verschillende opties verkrijgbaar

## Maak jouw installatie slimmer!


Interact Ready-armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie zijn verkrijgbaar in het nieuwe assortiment van CoreLine-panelen. Ze werken naadloos samen met Interact Pro, het systeem voor connected lighting voor kleine en middelgrote bedrijven.

Interact Pro bestaat uit een dashboard en een app. Hiermee kan je niet alleen de LED-lichtpunten en sensoren in het connected verlichtingssysteem bedienen, maar ook data verzamelen. Je kan de lichtinstellingen programmeren en automatiseren, je installaties monitoren, gezondheidscontroles uitvoeren en waardevolle informatie ontvangen over energie en verbruik waarmee je de verlichting nog verder kan optimaliseren. De configuratie en het gebruik van het systeem wijzen zich, hierdoor kan je het energieverbruik slim optimaliseren.

### Hoe het connected verlichtingssysteem in elkaar zit



Werkt met



Meer informatie vindt u op [www.philips.nl/interact-ready](http://www.philips.nl/interact-ready); [www.philips.be/interact-ready](http://www.philips.be/interact-ready)

# Specificaties

L70 bij  
50.000 uur



IP20/44  
(vingerafdruk-proof)



CoreLine-paneel	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Kleurtemperatuur (K)	Aantal producten op MCB van 16 A type B	EOC
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	30-35	3400, 3600, 4000, 4300	3000 en 4000	18	871016336054600
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W30L120 OC	30-35	3400, 3600, 4000, 4300	3000 en 4000	18	871016336056000
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	38	4300	4000	24	871869996719200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	32	3600	4000	24	871869996714700
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	32	3600	4000	24	871869996711600
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	32	3600	4000	24	871869996715400
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	32	3600	4000	24	871869996710900
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC	34.5	4300	4000	30	871016336047800
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	29	3400	3000	30	871016336052200
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	29	3400	3000	40	871016336036200
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC	34.5	4300	4000	40	871016336037900
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC	29	3600	4000	40	871016336044700
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	29	3400	3000	30	871016336046100
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	29	3600	4000	40	871016336040900
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC	29	3400	3000	40	871016336042300
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	29	3600	4000	30	871016336045400
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC	29	3600	4000	40	871016336041600
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	29	3600	4000	30	871016336051500

Bestelgegevens andere uitvoeringen op aanvraag (Wieland, Interact)

