

PHILIPS

CoreLine

LED-serien



**Ekte Proffer velger
Philips CoreLine**
til prosjekter der belysning
virkelig betyr noe

**REAL
PROs
REAL
QUALITY**

'20
VÅR/SOMMER



Oppdag hvorfor ekte proffer stoler på **Philips CoreLine**: den komplette serien med **lettmontert, innovativ** LED-belysning av **høy kvalitet** for alle prosjekter **der lys virkelig teller.**

REAL
PROs
REAL
QUALITY

Gode løsninger til alle bruksområder

CoreLine
LED-serien
Innhold

Introduksjon 4

6

Den komplette serien
Oversikt over alle
CoreLine-produktene.



Oppdag hva som gjør at
CoreLine skiller seg ut! 8

Se hvorfor CoreLine
hever listen for belysning.

10-27

Produktoversikt
Få alle spesifikasjoner for
alle produktene i serien.

Bruksområder 28
Belysningsløsninger
for alle behov



29

CoreLine på nett
Du finner alt om CoreLine
på www.philips.no/coreline



Elegante, energibesparende
og rimelige armaturer
som er enkle å montere



**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

«Lengre levetid, reduserte kostnader,
færre utskiftninger og energibesparelser på
opp til 80 % sammenlignet med tradisjonell
belysning gjør det enkelt for en proff å si:

Bytt til LED!»

www.philips.no/coreline

CoreLine

den komplette serien

“Energisparende og rimelige armaturer som er enkle å montere.”

Nå med
5
års
garanti!

CoreLine
.....
LED-serien
.....
Den komplette
serien
.....

Smarte installatører ser alltid etter tids- og kostnadseffektive kvalitetsprodukter. Kvaliteten og lysnivået fra CoreLine-serien gjør det mulig å bytte ut lignende tradisjonelle lysarmaturer. Du fjerner helt enkelt den gamle armaturen og monterer den nye, innovative CoreLine-løsningen – det er praktisk talt ikke behov for nye, dyre ledningsopplegg eller takkonfigurasjoner. Raskt og enkelt bytte til LED.

www.philips.no/coreline

PSU:	Power Supply Unit	IA:	Interact Ready
PSD:	Power Supply Unit DALI	MDU:	Bevegelsessensor
PSR:	Power Supply Unit Regulating	WB:	Wide Beam: bredstrålet lys
NOC:	Ikke Kontor Godkjent Optikk	NB:	Narrow Beam: smalstrålet lys
OC:	Kontor Godkjent Optikk	S:	Symmetrisk
TW3:	Gjennomkobling 3-fas	A:	Asymmetrisk
EL 3:	Med nødlys 3T batteripakke	DA:	Dobbel Asymmetrisk
KIT:	Ferdig KIT, komplett armatur	LED20:	2000 lumen
		830:	RA> 80, 3000 K
		W60L60:	60cm X 60cm



CoreLine
Downlight
side 10




CoreLine
SlimDownlight
side 11



CoreLine
Recessed (innfelt)
side 12



CoreLine
Panel
side 13



CoreLine
Recessed Spot
side 14



CoreLine
Projector
side 16



CoreLine
Surface-mounted (utenpåliggende)
side 15



CoreLine
Wall-mounted (vegg-/takmontert)
side 17



CoreLine
Batten (lyslister)
side 18



CoreLine
Waterproof
side 19



CoreLine
Highbay
side 20-21



CoreLine
Trunking (rekkemontert)
side 22



CoreLine
Tempo
side 24-25



CoreLine
Bollard
side 27



CoreLine
Malaga
side 26

Pålitelig kvalitet oppfyller innovative løsninger!



Enkel å installere


Den effektive utformingen av CoreLine-armaturene gjør det mulig å bytte ut eksisterende lys **uten behov for dyre gjennomkoblinger eller nye takkonfigurasjoner.**



Nyskapende

Med **Philips CoreLine** får du mye mer enn høy kvalitet og lett å installere lysløsninger – du får LED-belysning som setter standarden i bransjen. Derfor er CoreLine de første LED-armaturene som er Interact Ready og fungerer sømløst med den intuitive Interact Pro-appen og dashboardet. Det har aldri vært enklere å tilby intelligent belysning til små og mellomstore bedrifter.

Hvordan den intelligente belysningen kobles sammen



Finn ut mer om Interact:
www.interact-lighting.com/no-no



Høy kvalitet

CoreLine-serien er bygget på LED-teknologi av høy kvalitet. Med en **lang levetid** på opptil 75 000 timer kan du møte alle behov og gi den beste belysningsløsningen til alle kunder.

CoreLine downlight

Opptil
80%
energi-
besparelser



Installasjonsfilm




Erstatter kompaktlysør 10 000 timer	CoreLine Downlight 50.000 timer L70	Produktbeskrivelse	Lumen	Fargetemp	El.nr	
2X18/1X26 W	9,5 W	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1100 lm	3000K	3202777	Mini
2X26/1X32 W	19 W	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2200 lm	3000K	3202778	Compact
2X18/1X26 W	9,5 W	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1100 lm	3000K	3202779	Mini
2X18/1X26 W	9,5 W	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1100 lm	4000K	3202780	Mini
2X26/1X32 W	19 W	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	2200 lm	3000K	3202781	Compact
2X26/1X32 W	19 W	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	2200 lm	4000K	3202782	Compact
2X18/1X26 W	11.5W	DN140B LED10S/830 PSED-E C	1100 lm	3000K	3202783	DALI/Mini
2X26/1X32 W	20.5W	DN140B LED20S/830 PSED-E C	2200 lm	3000K	3202784	DALI/Compact
2X26/1X32 W	22 W	DN140B LED20S/830 WR IA1	2200 lm	3000k	3202403	IA /Compact
2X26/1X32 W	22 W	DN140B LED20S/830 C IA1	2200 lm	3000k	3202404	IA /Compact

Spesifikasjoner

- CRI ≥80
- Effektivitet: opp til 116 lm/W
- IP/IK-klasse: IP20 (IP-44 fra undersiden) IK 02
- WR har hvit reflektor, C har blank reflektor

Fordeler

- Kan leveres med DALI (PSD)
- Hvit eller aluminum reflektor
- Interact Ready-versjon: Integrert trådløs antenne for bruk med Interact Pro-app og -dashboard



CoreLine slimDownlight

Opptil
80%
energi-
besparelser



Installasjonsfilm




Erstatter kompaktlysør 10 000 timer	CoreLine slimDownlight 50 000 timer L70	Produktbeskrivelse	Lumen	Fargetemp	El.nr	
2x18 /1x26W	13 W	DN135B LED10S/830 PSU II WH	1000 lm	3000K	3254298	Innfelt
2x26 /1x32 W	28 W	DN135B LED20S/830 PSU II WH	2000 lm	3000K	3254296	Innfelt
2x18 /1x26W	13 W	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1000 lm	3000K	3200613	Påbygg
2x26 /1x32 W	28 W	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2000 lm	3000K	3200614	Påbygg
2x26 /1x32 W	27 W	DN135B LED20S/830 IA1 WH	2000 lm	3000K	3202402	Innfelt / IA
2x18 /1x26W	14,3 W	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1000 lm	3000K	3202405	DALI
2x18 /1x26W	14,3 W	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1000 lm	4000K	3202406	DALI
2x26 /1x32 W	24,8 W	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2000 lm	3000K	3202407	DALI
2x26 /1x32 W	24,8 W	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2000 lm	4000K	3202408	DALI

Spesifikasjoner

- CRI ≥80
- Effektivitet: opp til 77 lm/W
- Optikk: Opal PMMA
- IP/IK-klasse: IP20 (IP-44 fra undersiden), IK02

Fordeler

- Lavere driftskostnader på grunn av energisparing og lengre levetid.
- En-til-en-utskifting for tradisjonelle armaturer.
- Passer til flere taktyper (produktets høyde er mindre enn 50 mm)
- Interact Ready-versjon: Integrert trådløs antenne for bruk med Interact Pro-app og -dashboard



CoreLine recessed



Opptil
60%
energi-
besparelser



Erstatter T8/T5
25 000/15 000 timer

CoreLine
Recessed
50 000 timer L75

Produktbeskrivelse

Lumen


Farge-
temp

El.nr

4X18W/4X14W	35,5 W	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3700 lm	3000 K	3375200	DALI
4X18W/4X14W	34 W	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	3700 lm	3000 K	3375201	
2X36W/2X28	35,5 W	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	3700 lm	3000 K	3375202	DALI
2X36W/2X28	34 W	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	3700 lm	3000 K	3375203	
4X18W/4X14W	34,5 W	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	3700 lm	3000K	3304061	Kontorgodkjent optikk
2X36W/2X28	34,5 W	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	3700 lm	3000K	3304062	Kontorgodkjent optikk
4X18W/4X14W	31,5 W	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	3700 lm	3000K	3375208	DALI/Kontorgkj. optikk
2X36W/2X28	31,5 W	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	3700 lm	3000K	3375209	DALI/Kontorgkj. optikk
4X18W/4X14W	35,5 W	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3700 lm	3000K	3375249	IA
4X18W/4X14W	35,5 W	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3700 lm	3000K	3375250	IA/Kontorgodkjent optikk
2X36W/2X28	35,5 W	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	3700 lm	3000K	3375251	IA/Kontorgodkjent optikk
2X36W/2X28	35,5 W	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	3700 lm	3000K	3375252	IA



Installasjonsfilm



Spesifikasjoner

- CRI ≥80
- Effektivitet: Opp til 117 lm/W
- Optikk: OC, NOC
- IP/IK-klasse: IP20, (IP-44 fra undersiden), IK02
- Monteres i T-profil tak

Fordeler

- Kan leveres med DALI (PSD)
- Finnes som 60x60 og 30x120-versjon
- Kontorgodkjent optikk tilgjengelig - OC-versjon UGR<19
- Interact Ready versjon: Integrert trådløs antenne for bruk med Interact Pro-app og -dashboard

CoreLine panel



Opptil
60%
energi-
besparelser



Erstatter T8/T5
25 000/15 000 timer

CoreLine
Panel
50 000 timer
L75

Produktbeskrivelse

Lumen

Farge-
temp.

El.nr

4X18W/4X14W	34 W	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	3600 lm	4000K	3354066	
4X18W/4X14W	29 W	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC	3600 lm	4000K	3303577	Kontorgkj. optikk
4X18W/4X14W	29 W	RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC	3400 lm	3000K	3303578	Kontorgkj. optikk
4X18W/4X14W	29 W	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	3600 lm	4000K	3303579	Kontorgkj. optikk
2X36W/2X28W	29 W	RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	3400 lm	3000K	3303580	Kontorgkj. optikk
2X36W/2X28W	34 W	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	3600 lm	4000K	3304066	DALI/Kontorgkj. optikk
2X36W/2X28W	29 W	RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	3400 lm	3000K	3303581	DALI/Kontorgkj. optikk
3X18W/3X14W	18 W	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	1800 lm	4000K	3354067	
2X36W/2X28W	34 W	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	3600 lm	4000K	3354068	
4X18W/4X14W	34 W	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	3400 lm	3000K	3375245	IA
4x18W/4x14W	34 W	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	3400 lm	3000K	3375246	IA/Kontorgkj. optikk
4X18W/4X14W	30 W-35 W	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	3401-4300 lm	3-4000 K	3303582	
2X36W/2X28W	30 W-35 W	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W30L120 OC	3401-4300 lm	3-4000 K	3303583	

Tilgjengelig monteringsbehør
Panel/Recessed

El.nr

RC132Z SME-3 WH	Wireoppheng 1,5 meter	3304087	Standard /IA
RC132Z SME-4 WH	Wireoppheng 1,5 meter	3303584	DALI
RC125Z SMB W60L60	ramme (overflatemontering)	3354083	
RC125Z SMB W30L120	ramme (overflatemontering)	3302596	

Spesifikasjoner

- CRI ≥80
- Effektivitet: Opp til 117 lm/W
- IP/IK-klasse: IP20, (IP-44 fra undersiden), IK02
- Monteres i T-profil tak
- Mulighet for farge / lumen bryter: 3000K til 4000K og 3400 lm til 4300 lm

Fordeler


- Kan leveres med DALI (PSD)
- Finnes som 60x60 og 30x120-versjon
- Kontorgodkjent optikk tilgjengelig – OC-versjon UGR<19
- Interact Ready-versjon: Integrert trådløs antenne for bruk med Interact Pro-app og -dashboard

CoreLine
LED-serien
Produktoversikt

NY



Installasjonsfilm



CoreLine recessed spot




Opptil
80%
energi-
besparelser



Installasjonsfilm

Erstatter halogen 2 000 timer	CoreLine Recessed Spot 50 000 timer L70	Produktbeskrivelse	Lumen	Fargetemp	EL.nr	
50 W	8 W	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650 lm	2700 K	3253974	Kan dimmes/Hvit
50 W	8 W	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	650 lm	2700 K	3253973	Kan dimmes/ALU
50 W	8 W	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650 lm	3000 K	3253971	Kan dimmes/Hvit
50 W	8 W	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650 lm	3000 K	3253972	Kan dimmes/ALU
75W	11 W	RS141B LED9-32-830 PSR PI6 WH	900 lm	3000 K	3253999	Kan dimmes/Hvit



Spesifikasjoner

- CRI ≥80
- Effektivitet: opp til 82 lm/W
- Optikk: Gjennomsiktig polykarbonat
- IP/IK-klasse: IP44, IK02
- Farger: Hvit, børstet aluminium
- Spredningsvinkel på lyskilde: 32°
- Intern optisk enhet, som kan vippes 30°
- Dimbar (PSR)
- Mulighet for gjennomkabling

Fordeler

- COB-downlight
- Forbedret lyskvalitet med optisk prismatisk linse
- Den slanke utformingen passer til de fleste tak og dimmedriveren fungerer med 99 % av alle veggmonterte dimmere

CoreLine surface mounted



Opptil
60%
energi-
besparelser



Installasjonsfilm


Erstatter T8/T5 25 000 timer 15 000 timer	CoreLine Surface mounted 50 000 timer L75	Produktbeskrivelse	Lumen	Farge- temp	EL.nr	
4X18W/4X14W	35,5 W	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3700 lm	3000 K	3375216	DALI
2X36W/2X28W	35,5 W	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	3700 lm	3000 K	3375217	DALI
2X36W/2X28W	34 W	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	3700 lm	3000 K	3375218	
4X18W/4X14W	34,5 W	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	3700 lm	3000 K	3304068	Kontorgodkjent optikk
2X36W/2X28W	34,5 W	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	3700 lm	3000 K	3304069	Kontorgodkjent optikk
4X18W/4X14W	31,5 W	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	3700 lm	3000 K	3375221	DALI/Kontorgkj. optikk
2X36W/2X28W	31,5 W	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	3700 lm	3000 K	3375222	DALI/Kontorgkj. optikk
2X36W/2X28W	35,4 W	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	3700 lm	3000 K	3375253	IA
2X36W/2X28W	35,4 W	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	3700 lm	3000 K	3375254	IA/Kontorgodkjent optikk
4X18W/4X14W	35,4 W	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3700 lm	3000 K	3375255	IA
4X18W/4X14W	35,4 W	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3700 lm	3000 K	3375256	IA/Kontorgodkjent optikk
		SM134Z SME-5 Wireoppheng 1,5 meter	Tilbehør		1407410	Standard/Interact/DALI

Spesifikasjoner

- CRI ≥80
- Effektivitet: opp til 109 lm/W
- Optikk: OC, NOC
- IP/IK-klasse: IP20, IK02

Fordeler

- Kan leveres med DALI (PSD)
- Finnes som 60x60- og 20x120-versjon
- Kontorgodkjent optikk tilgjengelig – OC-versjon UGR<19
- Interact Ready-versjon: Integrert trådløs antenne for bruk med Interact Pro-app og -dashboard




CoreLine projector



Halogen / CDM-T Standard 8 000 timer	CoreLine Projector 50 000 timer L70	Produktbeskrivelse	Lumen	Fargetemp	El.nr	
70W	24 W	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	2200 lm	3000 K	3201430	Svart
70W	24 W	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	2200 lm	4000 K	3201431	Svart
70W	24 W	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	2200 lm	3000 K	3201432	Hvit
70W	24 W	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	2200 lm	4000 K	3201433	Hvit
70W	24 W	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	2200 lm	3000 K	3201434	Svart
70W	24 W	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	2200 lm	4000 K	3201435	Svart
70W	24 W	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	2200 lm	3000 K	3201436	Hvit
70W	24 W	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	2200 lm	4000 K	3201437	Hvit

Tilbehørsnavn					
RAIL 3C-2 3C L4000 WH	Global 3-tennings skinne 4m				3353932 Hvit
RAIL 3C-2 3C L4000 BK	Global 3-tennings skinne 4m				3353931 Svart
RAIL 3C-2 EPSL WH	Strømforsyningskobling (inkl. endestykke) global 3-tennings skinne				3353945 Hvit
RAIL 3C-2 EPSL BK	Strømforsyningskobling (inkl. endestykke) global 3-tennings skinne				3353944 Svart
RAIL 3C-2 CPS WH	Skjøt global 3-tennings skinne				3353940 Hvit
RAIL 3C-2 CPS BK	Skjøt global 3-tennings skinne				3353939 Svart
RAIL 3C-2 EP WH	Endestykke global 3-tennings skinne				3353943 Hvit
RAIL 3C-2 EP BK	Endestykke global 3-tennings skinne				3353942 Svart
ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3)	Adapter global 3-tennings skinne				3202787 Hvit
ZRS750 3C AD3P BK (XTSA67-2)	Adapter global 3-tennings skinne				3202788 Svart



Spesifikasjoner

- CRI ≥80
- Effektivitet: 90 lm/W
- Optikk: Polycarbonat
- IP/IK-klasse: IP20, IK02

Fordeler

- Moderne design som passer inn i de fleste interiør
- Direkte utskifting av tradisjonelle CDM-projektor
- Koblet til standard 3C-sporsystemer

Opptil
80%
energi-
besparelser



Installasjonsfilm

CoreLine wall-mounted



Erstatter kompakttlysør 10 000 timer	CoreLine Wall-mounted 50.000 timer L70	Produktbeskrivelse	Lumen	Farge- temp	El.nr	
1x32W/2x26W	22 W	WL130V LED20S/830 PSU WH	2000 lm	3000K	3375272	
1x32W/2x26W	22 W	WL130V LED20S/840 PSU WH	2000 lm	4000K	3375273	
1x32W/2x26W	22 W	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	2000 lm	3000K	3375274	Bevegelsessensor
1x32W/2x26W	22 W	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	2000 lm	4000K	3375275	Bevegelsessensor
1x42W/2x32W	36 W	WL131V LED34S/830 PSU WH	3400 lm	3000K	3375276	
1x42W/2x32W	36 W	WL131V LED34S/840 PSU WH	3400 lm	4000K	3375277	
1x42W/2x32W	39 W	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	3400 lm	3000K	3375261	Bevegelsessensor / kan dimmes
1x42W/2x32W	39 W	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	3400 lm	4000K	3375262	Bevegelsessensor / kan dimmes

Spesifikasjoner

- CRI ≥80
- Effektivitet: 100 lm/W
- Optikk: Polykarbonat
- IP/IK klasse: IP65, IK08
- Spredningsvinkel: 120°
- Farger: Hvit


Fordeler

- Kan leveres med bevegelsessensor (MDU)
- Kan leveres med 3T-batteripakke (EL3)

Opptil
70%
energi-
besparelser



Installasjonsfilm



CoreLine waterproof



Opptil
60%
energi-
besparelser



Installasjonsfilm




Erstatter T8/T5 15 000 timer	CoreLine Waterproof 50 000 timer L75	Produktbeskrivelse	Lumen	Farge- temp	EL.nr	
1x36W/1x28W	22 W	WT120C LED22S/840 PSU L1200	2200 lm	4000 K	3301285	
2x36W/2x28W	36,5 W	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	4000 lm	4000K	3375247	Interact ready
2x58W/2x49W	49,5 W	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	6000 lm	4000K	3375248	Interact ready

Spesifikasjoner + Gen2

- CRI ≥80
- Effektivitet: Opp til 125 lm/W
- Optikk: Polykarbonat, klar med innvendig struktur
- IP/IK-klasse: IP65, IK08
- Spredningsvinkel: 110°

Fordeler

- Kan leveres med EL3 = Med nødlis 3T-batteripakke
- 1200 mm og 1500 mm kan leveres med 3-faset gjennomkobling (TW3)
- Kan leveres med DALI (PSD)
- Interact Ready-versjon: Integrert trådløs antenne for bruk med Interact Pro-app og -dashboard



CoreLine waterproof Gen 2



Opptil
60%
energi-
besparelser



Installasjonsfilm



Erstatter T8/T5 15 000 timer	CoreLine Waterproof Gen2	Produktbeskrivelse 50 000 timer L75	Lumen	Farge- temp	EL.nr	
2x18W/2x14W	15 W	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	1900 lm	4000 K	3302411	
1x36W/1x28W	21 W	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	2700 lm	4000 K	3375291	3-faset gjennomkobling
2x36W/2x28W	30 W	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 lm	4000 K	3375293	3-faset gjennomkobling
1x58W/1x49W	25.5 W	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	3400 lm	4000 K	3375299	3-faset gjennomkobling
2x58W/2x49W	45 W	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	6000 lm	4000 K	3302403	3-faset gjennomkobling
3x58W/3x49W	61 W	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	8000 lm	4000 K	3302409	3-faset gjennomkobling
2x18W/2x14W	16 W	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1900 lm	4000 K	3375290	DALI
2x36W/2x28W	30 W	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 lm	4000 K	3375296	DALI
2x58W/2x49W	45 W	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	6000 lm	4000 K	3302406	DALI
3x58W/3x49W	61 W	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	8000 lm	4000 K	3302410	DALI
2x36W/2x28W	35 W	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 lm	4000 K	3375297	3T batteripakke
2x58W/2x49W	50 W	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	6000 lm	4000 K	3302407	3T batteripakke
2x36W/2x28W	30 W	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	4000 lm	4000 K	3375295	Interact Ready
2x58W/2x49W	45.5 W	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	6000 lm	4000 K	3302405	Interact Ready
2x36W/2x28W	34.5 W	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	4000 lm	4000 K	3375298	IA/3T batteripakke
2x58W/2x49W	50 W	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	6000 lm	4000 K	3302408	IA/3T batteripakke
1x36W/1x28W	22 W	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200*	2700 lm	4000 K	3375292	3-faset gj.kobl. m/bev.sens
2x36W/2x28W	31 W	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200*	4000 lm	4000 K	3375294	3-faset gj.kobl. m/bev.sens
1x58W/1x49W	26.5 W	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500*	3400 lm	4000 K	3302402	3-faset gj.kobl. m/bev.sens
2x58W/2x49W	46 W	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500*	6000 lm	4000 K	3302404	3-faset gj.kobl. m/bev.sens

* CoreLine Waterproof MDU-versjon vil være tilgjengelig fra juli 2020

Spesifikasjoner

- Raskere og mer fleksibel montering takket være forlenget festeområde og lettere åpning/lukking
- Forbedret kobling for raskere montering uten verktøy
- Bredstrålet lysdistribusjon for mer effektiv belysning

Fordeler

- Direkte erstatning for tradisjonelle IP44 og IP65 T8/T5-lysrør når det gjelder lyskvalitet, fleksibilitet ved installasjon og levetid. Opp til 60 % lavere energiforbruk sammenlignet med konvensjonelle armaturer.
- Pålitelig LED-teknologi
- Parkeringshus, industrihaller, fryse- og kjøleanlegg, kjøkken, underganger

CoreLine
LED-serien
Produktoversikt

NY

NY



Opptil
60%
energi-
besparelser




Installasjonsfilm


Tilkobling i begge ender
og på baksiden

- CRI ≥ 80
- Effektivitet opp til 100 lm/W
- Optikk: matt polykarbonat
- IP/IK klasse: IP20, IK02
- Spredningsvinkel: 120°
- Mål: 4 lengder (600, 1200, 1500, 1800) IP40
- Lumen output: opp til 10 000 lm
- Effektivitet: opp til 130 lm / W
- Fargetemperatur: 3000K og 4000K
- Gjennomkobling
- Alternativer for nødbelysning tilgjengelig

- 1-faset gjennomkobling (TW1)
- Også tilkobling på baksiden av armatur
- Direkte erstatning for konvensjonelle lyslist-armaturer



	P (W)	A(mm)	
BN124C LED215/840 PSU TW1 L600	19	575	0.70
BN124C LED195/830 PSU TW1 L600			
BN124C LED415/840 PSU TW1 L1200	38	1175	1.45
BN124C LED385/830 PSU TW1 L1200			
BN124C LED645/840 PSU TW1 L1500	60	1475	1.70
BN124C LED605/830 PSU TW1 L1500			



Technical drawing showing the dimensions of the BN124C LED strip light. The main drawing shows the side view with dimensions: total length A, mounting hole spacing 76mm, and mounting hole diameter Ø 6.2. An inset shows the top view of the mounting bracket with dimensions: bracket width 5.8mm, mounting hole diameter Ø 4.3, and overall width 64mm.

CoreLine
.....
LED-serien
.....
Produktoversikt



Opptil
70%
energi-
besparelser




Installationsfilm

Erstatter
metallhalogen
10 000 timer

- CRI ≥ 80
- Effektivitet: Opp til 145 lm/W
- IP/IK-klasse: IP65, IK07
- Spredningsvinkel: NB 55 / WB 90
- Optikk: Polykarbonat

- Høyeffektiv, robust og pålitelig, med lang levetid
- Valgfrie spredningsvinkler (NB/WB) for å tilfredsstille alle bruksområdekrav
- Høykvalitets synlighet og uniformitet med redusert blanding



CoreLine trunking




Opptil
70%
energi-
besparelser



Installasjonsfilm



Erstatter T8/T5 15 000 timer	CoreLine Trunking 70.000 timer L80	Produktbeskrivelse	Lumen	Farge- temp	El.nr	
3x58 W/2x49 W	54 W	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	8000 lm	4000 K	3354008	Komplett armatur
3x58 W/2x49 W	54 W	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	8000 lm	4000 K	3375228	Komplett armatur
3x58 W/2x49 W	54 W	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	7600 lm	3000 K	3375233	Rekkemontert
3x58 W/2x49 W	54 W	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	7600 lm	3000K	3304085	DALI/ Rekkemontert
3x58 W/2x49 W	54 W	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	8000 lm	4000k	3304086	Rekkemontert
3x58 W/2x49 W	54 W	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	8000 lm	4000 K	3375232	DALI/ Rekkemontert
		LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH	Tilbehør		1407073	Startkit for tilkobling per armaturrekke
		LL120Z MB-SW WH (2PCS)	Tilbehør		1407333	Braketter for vaier
		LL120Z SMB WH (5PCS)	Tilbehør		1407334	Braketter for direkte montering
		LL120Z SW2-3000	Tilbehør		1407335	Vaier



Spesifikasjoner

- CRI ≥ 80
- Effektivitet: opp til 129 lm/W
- Optikk: Polykarbonat
- Optikktype: Smalstrålet (NB), bredstrålet (WB)
- IP/IK-klasse: IP20, IK02
- Spredningsvinkel: 20° x 68° (NB), 88° x 94° (WB)
- Leveres med 3-faset gjennomkobling (TW3)

Fordeler

- For komplett armatur, velg KIT-versjonene:
El.nr. 3353408 bredstrålet
El.nr. 3375228 smalstrålet
- Mulig med rekkemontasje, eksempel:
8 x 3304086 + 1 x 1407073 + 6 x 1407334



CoreLine tempo small & medium



Tempo small: 70 W HID-erstatte

Erstatte metallhalogen 20 000 timer	CoreLine Tempo small 75 000 timer L80	Produktbeskrivelse	Lumen	Fargetemp	EL.nr	
70W Damplampe	38 W	BVP110 LED42/NW S	4200 lm	4000 K	3510232	Symmetrisk
70W Damplampe	38 W	BVP110 LED42/NW A	4200 lm	4000 K	3510231	Asymmetrisk



Tempo medium opptil 93 W:
150 W og 250 W HID-erstatte

Erstatte metallhalogen 20 000 timer	CoreLine Tempo medium 75 000 timer L80	Produktbeskrivelse	Lumen	Fargetemp	EL.nr	
250 W Damplampe	93 W	BVP125 LED120/740 A	12 000 lm	4000K	3557100	Asymmetrisk
250 W Damplampe	93 W	BVP125 LED120/740 S	12 000 lm	4000K	3557102	Symmetrisk
150 W Damplampe	60 W	BVP125 LED80/740 A	8 000 lm	4000K	3557101	Asymmetrisk
150 W Damplampe	60 W	BVP125 LED80/740 S	8 000 lm	4000K	3557103	Symmetrisk

- Spesifikasjoner**
- CRI ≥70
 - Effektivitet: Opp til 130 lm/W
 - Optikk: Glass
 - Optikktype: Symmetrisk (S), asymmetrisk (A)
 - IP/IK-klasse: IP65, IK08

- Fordeler**
- Pålitelig kvalitet: Formstøpt aluinnfatning garanterer robusthet, vibrasjonssikring, vindbeskyttelse
 - Finnes med DALI (medium og stor)
 - Monteres enkelt med en U-formet universell monteringsbrakett og en ekstern 3-pols IP65-hurtigkontakt

- Spesifikasjoner XL**
- 3000, 3500 & 4500 lm
 - 140-145 lm/W
 - Versjon med DALI (D9)
 - Forhåndsinstallert kabel med kontakt
 - 5 års garanti

CoreLine tempo large & X-large




Tempo large opptil 217 W:
Opp til 400 W HPI-T-erstatte

Erstatte metallhalogen 20 000 timer	CoreLine Tempo large 75 000 timer L80	Produktbeskrivelse	Lumen	Fargetemp	EL.nr	
400W Damplampe	217 W	BVP130 LED260/740 S	26 000 lm	4000K	3510234	Symmetrisk
250-400W Damplampe	162 W	BVP130 LED210/740 S	21 000 lm	4000K	3510237	Symmetrisk
250W Damplampe	120 W	BVP130 LED160/740 S	16 000 lm	4000K	3510233	Symmetrisk
400W Damplampe	217 W	BVP130 LED260/740 A	26 000 lm	4000K	3510235	Asymmetrisk
250-400W Damplampe	162 W	BVP130 LED210/740 A	21 000 lm	4000K	3510238	Asymmetrisk
250W Damplampe	120 W	BVP130 LED160/740 A	16 000 lm	4000K	3510236	Asymmetrisk

Erstatte metallhalogen 20 000 timer	CoreLine Tempo X-large 100 000 timer L80	Produktbeskrivelse	Lumen	Farge-temp	EL.nr	
2x400W HPI	295 W	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	48 000 lm	4000 K	3501135	Asymmetrisk
400W SON/600W HPI	225 W	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	36 000 lm	4000 K	3501136	Asymmetrisk
2x400W HPI	295 W	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	48 000 lm	4000 K	3501137	Symmetrisk
400W SON/600W HPI	225 W	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	36 000 lm	4000 K	3501138	Symmetrisk

CoreLine Tempo-serien



CoreLine Malaga



NY




SON-T /HPL-N 10 000 timer	CoreLine Malaga 100 000 timer	Produktbeskrivelse	Lumen	Farge- temp	EL.nr	
SON-T 50/HPL-N 81	29,6 W	BRP101 LED37/740 II DM MSP*	3700 lm	4000K	3510230	Diameter 42-60 mm
SON-T 70/HPL-N 125	39 W	BRP102 LED55/740 II DM	5500 lm	4000K	3557105	Diameter 42-60 mm
SON-T 100	56,5 W	BRP102 LED75/740 II DM	7500 lm	4000K	3557106	Diameter 42-60 mm
SON-T 150 LM	81 W	BRP102 LED110/740 II DM	11 000 lm	4000K	3557107	Diameter 42-60 mm
		ZRP220 AD60/60 A5	Tilbehør		3600045	Vinkel for stolpemontering

* MSP-versjon (Marine Surface Protection) av Malaga medium vil være tilgjengelig vår/sommer 2020

Liten

Medium



Spesifikasjoner

- CRI: ≥ 70
- Effektivitet: opp til 118 lm/W
- Optikk: Herdet glass
- IP/IK-klasse: IP65 IK08
- Spredningsvinkel: DM
- Montering: Stolpediameter 42-60 mm

Fordeler

- Enkel inntjening på investeringen.
- Realistiske energibesparelser på 50 %.
- Vinkel for stolpemontering

CoreLine Bollard




Erstatte Halogen / CFL 15 000 timer	CoreLine bollard 50 000 timer	Produktbeskrivelse	Lumen	Fargetemp	EL.nr
75 W	13 W	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	1000 lm	3000K	35 102 28
		ZCP150 ANB 500	Tilbehør: Fundament		35 102 29

Spesifikasjoner

- CRI ≥ 80
- Effektivitet: Opp til 85 lm/W
- Optikk: Polykarbonat
- IP/IK - Klasse: IP65 IK10
- Spredningsvinkel: 360°

Fordeler

- Behagelig lys
- Lett å montere
- Kan brukes på gangveier og områder



Tilpass det gamle eller bruk det beste?

LED-amaturene i CoreLine-familien tilbyr belysningsløsninger for mange bruksområder – og for alle behov. Her får du full oversikt over spesifikasjonene for hvert produkt – og finn ut hva du trenger for å få jobben gjort.

Industri

- Solid, kostnadseffektiv og sikker belysning
- Belysning som fungerer og sparer energi
- Lang levetid sørger for bedre sikkerhet og helse

Innovativ kvalitet, energibesparende, og enkle å montere:
www.philips.no/coreline

Kontor

- Belysning der folk trives gir høyere produktivitet
- Bedre belysning optimaliserer lokalet
- Optimal belysning for høyere produktivitet og trivsel

Parkering

- Robust belysning som høyner sikkerheten og reduserer kostnadene
- Belysning som setter sikkerhet og komfortabelt lys først
- Forbedret sikt i mørke områder gir høyere sikkerhet


Detaljhandel

- Trivelig belysning gjør at kundene ønsker å komme tilbake
- Belysning som forbedrer handleopplevelsen
- Varm belysning gir høyere salg og bedre tilfredshet

Utendørs

- Energibesparing og økt veisikkerhet
- Redusert CO₂-utslipp for en grønnere, mer bærekraftig by
- Rask og enkel sammenkobling av ny og eksisterende veibelysning

For mer informasjon om våre LED-produkter besøk våre hjemmesider:



www.philips.no/coreline



www.philips.no/ledlyskilder



www.philips.no/lysrør






Brukseksempler

Den beste måten å oppdage de nye belysningsløsningene på, er å se hvordan produktene har blitt brukt før. Se brukseksemplene våre og bli inspirert!



Du finner mer informasjon på nettstedet vårt ved å skanne denne QR-koden.



Omvisning

Ta en interaktiv 360-graders omvisning for å se hvordan CoreLine fungerer i praksis. Se hele omvisningen med alle rommene, eller velg produktet eller bruksmåten du vil se.



Installasjonsfilmer

Våre spesialutviklede installasjonsvideoer gjør det enkelt å ta i bruk CoreLine-produktene. Få en trinnvis veiledning for alle produktene i serien.

CoreLine

– er bare begynnelsen



Philips CoreLine-serien består av LED-armaturer, lysstyring og sensorer av høy kvalitet som enkelt kan kombineres.

Men Philips tilbyr mye mer. På nettstedet vårt finner du

et stort utvalg gratis belysningsverktøy som kan hjelpe deg å få mest mulig ut av produktene våre. Disse tjenestene, som omfatter alt fra detaljerte kundefortellinger til nyttige installasjonsvideoer, komplementerer CoreLine-produktene på en perfekt måte og bidrar til å øke effektiviteten.

www.philips.no/coreline

Philips CoreLine-App

CoreLine-serien utvides med stadig flere LED-løsninger av høy kvalitet. Du kan få oversikten i den nye, praktiske Philips CoreLine-appen!



Berøringspunktene for montering er fremhevet med grønne farger som er felles for hele CoreLine-serien.



Produktetiketten er gjenkjennelig med et QR-merke.



© 2019 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Singify.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker tilhørende Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.philips.no/coreline
Mars 2020