

PHILIPS

DigiStreet

Public Lighting



Produktguide DigiStreet

Vei og gatebelysning

DigiStreet

Digistreet er det første vei- og gatearmaturet som gjør at du kan spare energi og ressurser, optimere vedlikeholdet, samtidig som du gjør deg klar for den nye digitale virkeligheten. Armaturet er laget spesifikt for veier og gater og dette armaturet er det ideelle valget for byer som ønsker å skifte til langtidsholdbar effektiv LED-belysning. DigiStreet er tilgjengelig i et utvalg av former og optikker og kan brukes i mange forskjellige bruksområder noe som gjør armaturet ideelt for offentlig belysning.


Komplett familie for vei- og gatebelysning

Den komplette DigiStreet-familien har et særpreget flatt design, og utvalget av optikker passer til smale og brede steder og kan fås i et utvalg av luminans- og illuminanseklasser samt dedikert optikk for spesielle bruksområder. Dette gjør at du kan unngå gjenskinn og hjelper deg med å unngå vertikal lysforurensning og spilllys i henhold til klassifisering av gjenskinn opp til G6.




Monteringsmuligheter

DigiStreet Micro




10 LEDs




20 LEDs

DigiStreet Mini



30 LEDs



40 LEDs

DigiStreet Medium



60 LEDs



80 LEDs

DigiStreet Large



100 LEDs



120 LEDs

Justering av vinkel

For å optimere lysfordelingen for forskjellige veikonfigurasjoner eller forskrifter for blanding, kan DigiStreets multi-funksjonelle stuss vippes fra -20 til +20 grader i fem graders trinn. Plasseringen kan justeres med to skruer bak. Vinklene er tydelig merket.




Post up:
0, +5, +10, +15 og
+20 grader


Side-entry:
-20 to +20 grader
i 5 graders trinn




Digistreet Micro – BGP760




Digistreet Mini – BGP761



Digistreet Medium – BGP762



Digistreet Large – BGP763



Spesifikasjoner:
Primært bruksområde: Vei/Plas
RA: >70

IP/IK-klasse: IP66 IK09
Effektivitet: up to 160 lm/W
Dimbar/ nattsinking: nattsengking

MSP (Marine Surface Protection)
Svingbart stolpefeste

Erstatter 1 til 1 kvikksølv, høytrykks natrium, metall-halogen	Digistreet 100.000 timer	Produktbeskrivelse	Lumen	Farge-temp.	El. nr.	
125 W, 70 W, 70 W	33 W	BGP760 LED49740 II DM32 MSP CLO-DDF2 D	4519 lm	4000 K	3557108	Digistreet Micro
125 W, 70 W, 70 W	29,5 W	BGP760 LED49740 II DM32 DGR MSP CLO SRT SRB	4058 lm	4000 K	3557109	Digistreet Micro
250 W, 100 W, 100 W	56 W	BGP761 LED84740 II DM32 MSP CLO-DDF2 D	7747 lm	4000 K	3557110	Digistreet Mini
400 W, 150 W, 150 W	98 W	BGP762 LED149740 II DM32 MSP CLO-DDF2	13881 lm	4000 K	3557111	Digistreet Medium
250 W, 250 W	160 W	BGP763 LED239740 II DM32 MSP CLO-DDF2	22312 lm	4000 K	3557112	Digistreet Large
	210 W	BGP763 LED300740 II DM32 DGR MSP CLO-DD	27949 lm	4000 K	3557113	Digistreet Large

