




Tuby LED / PL LED

- po prostu doskonałe LED'y!



Pobierz cennik... =>

PHILIPS

Jak zainstalować? =>

Więcej informacji... =>




 **signify**


Obszary najczęstszych modernizacji z szybkim zwrotem z inwestycji

Sprzedaż detaliczna:

- Galerie handlowe
- Delikatesy
- Drogerie
- Dyskonty



Sprzedaż detal.



Przemysł




Szkolnictwo

Edukacja:

- Przedszkola
- Szkoły ogólne
- Szkoły językowe
- Szkoły zawodowe


Zdrowie i uroda:

- Przychodnie
- Gabinety stomatologiczne
- Gabinety kosmetyczne
- Obiekty rekreacyjne



Szpital

signify
PHILIPS




Biura

Przemysł:


- Hale produkcyjne
- Hale magazynowe

Parkingi:


- Przy punktach handlowych
- Przy biurach
- Przy hotelach
- Wolnostojące



Parkingi



Magazyny



Przestrzeń pub.

Przestrzenie publiczne:

- Spółdzielnie mieszkaniowe
- Centra kongresowe
- Hotele
- Parki, skwery

- Korzyści

- **Do 65%** oszczędności energii elektrycznej w porównaniu do świetlówek klasycznych
- Trwałość nawet **do 70 000 h**
- Szerokie możliwości dobru barwy: **3 000 K – 6 500 K**
- Różne kąty rozsyłu światła: **160° - 240°**
- Szeroki zakres temperatur pracy: **-20°C – 45°C**
- Niższe koszty eksploatacji dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Niższe koszty utrzymania dzięki 3 razy większej trwałości niż w tradycyjnych świetlówkach
- Najszybsza i najprostsza metoda modernizacji istniejących opraw (EM/230V/HF) ze świetlówkami tradycyjnymi na sprawdzoną i wiarygodną technologię LED
- Całkowicie bezpieczny proces montażu
- Spełniają obowiązujące normy, m.in. takie jak: norma bezpieczeństwa fotobiologicznego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
- Wybrane tuby posiadają zgodność z HACCP (lista dostępna pod adresem: <http://info.nsf.org/...>)
- Brak efektu migotania i stroboskopowego
- Nie zawiera rtęci

Tuba LED

- po prostu doskonałe LED'y!

Kliknij w obrazek i poznaj Tuby LED:

**MasterConnect T8
EM/230V**



do 3 700lm

**Master LEDtube T8
EM/230V
Sensor**



do 3 100lm

Food



do 1 680lm

**Master LEDtube T8
Universal**



do 3 700lm

**Master LEDtube T8
InstantFit HF**



do 3 700lm

**Master LEDtube T5
InstantFit HF**



do 5 600lm

**Master LEDtube T8
EM/230V**



do 3 700lm

**Master LEDtube T5
230V**



do 3 900lm

**MasterValue LEDtube
T8 EM/230V**



do 3 700lm

**CorePro LEDtube T8
EM/230V**



do 2 700lm

**CorePro LEDtube T8
InstantFit HF**



do 2 000lm

**CorePro LEDtube T8
Universal**



do 2 700lm

**Ecofit LEDtube T8
230V**



do 2 000lm

PL LED

- po prostu doskonałe LED'y!

Kliknij w obrazek i poznaj PL LED:

CorePro LED PLC



do 1 000lm

CorePro LED PLS



do 520lm

CorePro LED PLL



do 3 400lm

PILA

- po prostu doskonałe LED'y!



• 600m, 1200mm and 1500mm

- 4000K
- 6500K – nowość!
- Natychmiastowy start
- 25 000 h średnia trwałość użytkowa
- Oszczędność energii do 55%
- CRI 80



600mm / 1200mm / 1500mm



4000 - 6500



bez ściemniania

Nazwa	12NC	EOC
Pila LED tube 600mm 8W 840 G13	929001338662	871869673452000
Pila LED tube 600mm 8W 865 G13	929001855762	872790096666400
Pila LED tube 1200mm 14.5W 840 G13	929001338862	871869673450600
Pila LED tube 1200mm 14.5W 865 G13	929001855962	872790096668800
Pila LED tube 1500mm 20W 840 G13	929001337962	871869673458200
Pila LED tube 1500mm 20W 865 G13	929001855562	872790096664000



Lista zamienników przedstawia produkty najczęściej stosowane.
Pełna lista produktów w cenniku i na stronach internetowych

12NC	EOC	Opis produktu	Podłączenie	Typ	Długość	Moc	Strumień [lm]	Odpowiednik
929001346202	871869670603900	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	HF	UO	1500	36W	5600	80W
929001338402	871869670529200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	HF	HO	1200	26W	3900	54W
929001296202	871869668554900	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	HF	HO	1500	26W	3900	49W
929001908602	871869681923400	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	230V	HO	1200	26W	3900	54W
929001908902	871869681931900	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	230V	HO	1500	26W	3900	49W
929001390802	871869674325600	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	HF	HE	600	8W	1050	14W
929001391102	871869674331700	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	HF	HE	1200	16,5W	2500	28W
929001391402	871869674337900	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	HF	HE	1500	20W	3000	35W
929001376802	871869673150500	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	EM/230V	UE	1200	14,5W	2500	36W
929001377002	871869673154300	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	EM/230V	UE	1500	21,5W	3700	58W
929002020602	871869964723000	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	EM/230V	UO	1200	15,5W	2500	36W
929002020902	871869964729200	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	EM/230V	UO	1500	23W	3700	58W
929001300002	871869668796300	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	HF	UO	1200	16W	2500	36W
929001300302	871869668802100	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	HF	UO	1500	24W	3700	58W
929001336102	871869670537700	MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W840 T8	UN	UO	1200	16W	2500	36W
929001336402	871869670533900	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8	UN	UO	1500	24W	3700	58W
929001307102	871869669749800	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	EM/230V	HO	600	8W	1050	18W
929001298402	871869668708600	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	EM/230V	HO	900	12W	1575	30W
929001922702	871869959237000	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	EM/230V	HO	1200	12,5W	2100	36W
929001923002	871869959243100	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	EM/230V	HO	1500	18,2W	3100	58W
929001393202	871869674355300	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	HF	HO	600	8W	1050	18W
929001284102	871869668748200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	HF	HO	1200	14W	2100	36W
929001284402	871869668754300	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	HF	HO	1500	20W	3100	58W

Lista zamienników przedstawia produkty najczęściej stosowane.
Pełna lista produktów w cenniku i na stronach internetowych

12NC	EOC	Opis produktu	Podłączenie	Typ	Długość	Moc	Strumień [lm]	Odpowiednik
929001812202	871869676393300	MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	EM/230V	FOOD	1200	12W	1000	36W
929001878502	871869680602900	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	EM/230V	HO Sensor	1200	16,5W	2100	36W
929001878702	871869680606700	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	EM/230V	HO Sensor	1500	24W	3100	58W
929002022102	871869964699800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	EM/230V	UO	1200	16W	2500	36W
929002022402	871869964705600	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	EM/230V	UO	1500	24W	3700	58W
929002021202	871869964681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	EM/230V	HO	600	8W	1050	18W
929002021502	871869964687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	EM/230V	HO	1200	14W	2100	36W
929002021802	871869964693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	EM/230V	HO	1500	20,5W	3100	58W
929001874902	871869680613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	EM/230V	HO	1200	18W	2000	36W
929001875102	871869680617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	EM/230V	HO	1500	24W	2700	58W
929001869302	871869680168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	UN	HO	1200	18W	2000	36W
929001869602	871869680174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	UN	HO	1500	23W	2700	58W
929001338602	871869671103300	CorePro LEDtube 600mm 8W840	EM/230V	SO	600	8W	800	18W
929001338802	871869671107100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	EM/230V	SO	1200	14,5W	1600	36W
929001337902	871869671091300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	EM/230V	SO	1500	20W	2200	58W
929001276202	871869959526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	230V	SO	600	8W	800	18W
929001276002	871869959520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	230V	SO	1200	16W	1600	36W
929001338102	871869959530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	230V	SO	1500	20W	2200	58W
929001338662	871869673452000	Pila LED tube 600mm 8W 840 G13	EM/230V	SO	600	8W	800	18W
929001338862	871869673450600	Pila LED tube 1200mm 14.5W 840 G13	EM/230V	SO	1200	14,5W	1600	36W
929001337962	871869673458200	Pila LED tube 1500mm 20W 840 G13	EM/230V	SO	1500	20W	2200	58W

Tuba LED / PL LED

- Lista zgodności

Kliknij w obrazek - poznaj szczegóły

Tuba LED



Table of content

MASTER LEDtube HF T5

• MASTER LEDtube HF InstantFit T5 HO - 1200 mm	2
• MASTER LEDtube HF InstantFit T5 HO - 1500 mm	3
• MASTER LEDtube HF InstantFit T5 UO - 1500 mm	4
• MASTER LEDtube HF InstantFit HE T5 - 600mm	5
• MASTER LEDtube HF InstantFit HE T5 - 1200mm	6
• MASTER LEDtube HF InstantFit HE T5 - 1500mm	7

MASTER LEDtube HF T8

• MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 600mm	8
• MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1200 mm	9
• MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1500 mm	11
• MASTER LEDtube Universal T8 - 1200 mm	13
• MASTER LEDtube Universal T8 - 1500 mm	15

CorePro LEDtube HF T8

• CorePro LEDtube HF InstantFit T8 - 600mm	17
• CorePro LEDtube HF InstantFit T8 - 1200mm	18
• CorePro LEDtube HF InstantFit T8 - 1500mm	20
• CorePro LEDtube Universal HO - 1200mm	22
• CorePro LEDtube Universal HO - 1500mm	24

PL LED



Table of content

Philips CorePro LED PLC

• Philips CorePro LED PLC 4.5W 8xx 4P G24q-1	2
• Philips CorePro LED PLC 6.5W 8xx 4P G24q-2	3
• Philips CorePro LED PLC 9.0W 8xx 4P G24q-3	4

Philips CorePro LED PLL

• Philips CorePro LED PLL HF 16W 8xx 4P 2G11	5
• Philips CorePro LED PLL HF 24W (55) 8xx 4P 2G11	7

Signify