

signify



Coreline *SlimDownlight* Gen3
wersja Dali



Cechy produktu

- Znaczne oszczędności energii i dłuższa trwałość zmniejszają koszty operacyjne
- Pasuje do większości sufitów podwieszanych dzięki wysokości produktu mniejszej niż 35 mm
- Naturalny efekt „powierzchni światła” daje przyjemny, wysokiej klasy wygląd
- Wersja Interact Ready: zintegrowana antena bezprzewodowa do użytku z aplikacją i systemem Interact Pro

Podstawowe parametry

- Dostępne w wersjach 1100 i 2200 lumenów
- Energooszczędne: do 100 lm/W
- Dostępne wersje zasilacza PSU, DALI i Interact Ready
- Wybór temperatury barwowej: 3000 i 4000 K
- Stopień ochrony IP44 dla opraw do wbudowania i montażu natynkowego

Coreline SlimDownlight Gen3

Specyfikacja

Kryteria	Aktualna oprawa Gen	Gen3
Całkowity strumień oprawy	LED6S (650lm) / LED10S (1000lm) LED20S (2000lm)	1100 lm / 2100 lm
Pobór mocy przez system	9W / 13.5W / 27.6W	11W / 21W
Skuteczność świetlna systemu	72 / 74/ 72 lm/W	> 100 lm/w (dla najlepszego typu)
Temp. barwowa CCT	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Współczynnik CRI (Ra)	>80 / 5 SCDM	>80 / 3 SCDM / UGR <28
Klasa elektryczna / IP / IK	Klasa II / IP44	IP44 od dołu dla opraw do wbudowania IP44 całościowo dla opraw do montażu natynkowego
Trwałość (L70B50@25°)	50 000 godz. (L70B50)	L70: 50 000 godzin
Gwarancja	3 lata + 2 lata	5 lat
Osprzęt	PSR-E dla LED6S, PSU	PSU, PSED-E
Optyka	Opal Matt	Opal PMMA
Typy obudowy	Micro / Mini / Compact	Mini / Compact
Kolor obramówki	Biały	Biały
Rodzaj montażu	do wbudowania / montaż natynkowy (tylko LED10S/20S)	do wbudowania / montaż natynkowy (tylko LED10S/20S)
Certyfikacja	CE	CE, ENEC
Akcesoria	Nie występują	Nie występują

Kody produktowe

Kod 12NC	Opis produktu	Strumień świetlny	Moc Wat	Lumen/Wat
910500465901	DN145B LED10S/830 PSED-E II WH	1100	13	85
910500465902	DN145B LED10S/840 PSED-E II WH	1100	13	85
910500465903	DN145B LED20S/830 PSED-E II WH	2100	22,5	93
910500465904	DN145B LED20S/840 PSED-E II WH	2100	22,5	93

Signify