



Nowości LEDtube

CorePro LED circular T8



Łatwa w instalacji i bezpieczna oprawa LED jako zamiennik dla konwencjonalnej okrągłej świetlówki TL-D

Korzyści z produktu

- Łatwa i bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnej okrągłej świetlówki TL-D
- Podobny wygląd i forma, zaprojektowana tak, aby pasowała do konwencjonalnego okrągłego gniazda G10q
- Do 50% oszczędności energii
- Długa trwałość redukuje koszty konserwacji
- Nietłukąca (platforma z tworzywa sztucznego)

Cechy produktowe

- Kompatybilny statecznik EM i bezpośrednie podłączenie do sieci
- Strumień świetlny 2100 lm przy 4000K
- Kąt wiązki 120D
- Współczynnik mocy > 0,9
- Trwałość 30 000 godzin
- Starter EMP wewnątrz opakowania

Ostrzeżenie & Bezpieczeństwo

- UWAGI: Ogólna wydajność energetyczna i rozsył światła dla każdej instalacji wyposażonej w te lampy są zależne od projektu instalacji.



4000 / 6500



30 000 godz



bez przyciemniania




120



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Korytarze, schody, garaże
- Pomieszczenia gospodarcze



MASTER LEDtube T5 900mm HE InstantFit

Rozszerzenie rodziny T5



Korzyści

- Zamiennik dla świetlówki T5 HE 900 mm typu plug & play (głównie oprawy biurowe i dla handlu detalicznego)
- Niskie zużycie energii
- **Szklana platforma** (podobnie jak inne produkty T5 HE)
- Kompatybilna z najpopularniejszymi statecznikami TF HE 900 mm HF *

Cechy produktowe

- Wydajność: do 163 lm / w
- Strumień świetlny: 1800 lm dla 4000 K
- Trwałość: 50 000 godzin
- Współczynnik mocy: > 0,9
- Współczynnik CRI > 80

Ostrzeżenie & Bezpieczeństwo

- UWAGA: Ogólna wydajność energetyczna i rozsył światła dla każdej instalacji wyposażonej w te lampy są zależne od projektu instalacji.



3000/4000 / 6500



50 000 godz.



200



bez przyciemniania



GS

Obszary zastosowań

- Biura
- Handel detaliczny



Signify