



MasterValue LED tube Universal T8

MasterValue LEDtube Universal T8 1200/1500mm



Idealny zamiennik TL-D w aplikacjach biurowych, przemysłowych i detalicznych

Nowa Philips MasterValue LEDtube Universal T8 zapewnia łatwość i prostotę w projekcie oświetlenia. Unikalna konstrukcja umożliwia bezpośrednie zastosowanie Philips MasterValue LEDtube Universal T8 w oprawach oświetleniowych pracujących na statecznikach elektromagnetycznych, statecznikach elektronicznych HF lub na zasilaniu sieciowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby magazynowania dwóch rodzajów lamp! Dzięki ultrawysokiemu strumieniowi świetlnemu Philips MasterValue Universal spełnia wymagania oświetleniowe dla wymagających zastosowań w biurach, przemyśle i handlu detalicznym. Idealnie bezpieczny, niezawodny i łatwy w instalacji, Philips MasterValue LEDtube Universal T8 jest idealną alternatywą dla standardowych świetlówek, aby zmaksymalizować wartość przez cały okres użytkowania przy wysokiej oszczędności energii i niższych kosztach konserwacji.

Nowy produkt – Phase-in

Zalety produktu

- Niższe koszty operacyjne dzięki oszczędności energii > 60% i 3-krotnie większej trwałości w porównaniu z konwencjonalnymi produktami
- Wiele możliwości aplikacji dzięki pakietowi strumienia świetlnego Ultra Output
- Uniwersalna kompatybilność: najszybszy i najprostszy sposób na modernizację istniejących opraw oświetleniowych do technologii LED, niezależnie od technologii statecznika: produkt jest kompatybilny ze statecznikiem EM, statecznikiem HF* i bezpośrednim zasilaniem

Cechy

- Uniwersalne dopasowanie: EM, HF lub bezpośrednie zasilanie sieciowe
- Szklana platforma, szeroki kąt rozsyłu 240°
- Pakiet strumienia świetlnego UO do 2700 lumenów
- Wbudowana technologia InstantFit zapewnia największą kompatybilność ze statecznikami HF *
- Bez rtęci

* Lista kompatybilnych stateczników będzie dostępna



3000 / 4000 / 6500



50,000 hours



non-dimmable



240
GLASS



G13



CRI



A++

Zastosowania

- Biura
- Przemysł, magazyny i chłodnie
- Parkingi
- Oznakowanie
- Obiekty biurowe i przemysłowe (chodniki, schody, magazyny)
- Edukacja, powierzchnie handlowe



ignify

MasterValue LEDtube Universal T8 1200/1500mm



Idealny zamiennik TL-D w aplikacjach biurowych, przemysłowych i detalicznych

Nowa Philips MasterValue LEDtube Universal T8 zapewnia łatwość i prostotę w projekcie oświetlenia. Unikalna konstrukcja umożliwi bezpośrednie zastosowanie Philips MasterValue LEDtube Universal T8 w oprawach oświetleniowych pracujących na statecznikach elektromagnetycznych, statecznikach elektronicznych HF lub na zasilaniu sieciowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby magazynowania dwóch rodzajów lamp! Dzięki ultrawysokiemu strumieniowi świetlnemu Philips MasterValue Universal spełnia wymagania oświetleniowe dla wymagających zastosowań w biurach, przemyśle i handlu detalicznym. Idealnie bezpieczny, niezawodny i łatwy w instalacji, Philips MasterValue LEDtube Universal T8 jest idealną alternatywą dla standardowych świetlówek, aby zmaksymalizować wartość przez cały okres użytkowania przy wysokiej oszczędności energii i niższych kosztach konserwacji.

Nowy produkt – Phase-in

| 12nc | Opis produktu | EAN1/UPC | EAN3 | EOC/6NC | Moc lampy (W) | Moc zamiennika lampy (W) | CCT (K) | Trwałość (h) | Strumień świetlny (lm) | MBCP (cd) | CRI | Cykle łączeniowe (liczba) | Czas do pełnego strumienia | Etykieta efektywności energet. |
|--------------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------|--------------|------------------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 929002333002 | MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8 | 8718699739171 | 8718699739188 | 871869973917100 | 16 | 36 | 3000 | 50000 | 2300 | / | 83 | 50000 | <0.5S | A++ |
| 929002333102 | MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8 | 8718699739195 | 8718699739201 | 871869973919500 | 16 | 36 | 4000 | 50000 | 2500 | / | 83 | 50000 | <0.5S | A++ |
| 929002333202 | MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8 | 8718699739218 | 8718699739225 | 871869973921800 | 16 | 36 | 6500 | 50000 | 2500 | / | 83 | 50000 | <0.5S | A++ |
| 929002333302 | MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8 | 8718699739232 | 8718699739249 | 871869973923200 | 24 | 58 | 3000 | 50000 | 3400 | / | 83 | 50000 | <0.5S | A++ |
| 929002333402 | MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8 | 8718699739256 | 8718699739263 | 871869973925600 | 24 | 58 | 4000 | 50000 | 3700 | / | 83 | 50000 | <0.5S | A++ |
| 929002333502 | MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8 | 8718699739270 | 8718699739287 | 871869973927000 | 24 | 58 | 6500 | 50000 | 3700 | / | 83 | 50000 | <0.5S | A++ |

Lista kompatybilnych stateczników będzie dostępna



Signify