

**PHILIPS**

StyliD Evo



# StyliD Evo

Perfeita em flexibilidade e desempenho no segmento de revenda

# A revolução da revenda



Uma loja média costumava ser remodelada cada 8 a 10 anos. Mas nesta acelerada era digital, tudo isso está a mudar.

Não há dúvida de que a Internet transformou a forma como compramos. É rápida, conveniente e dá-nos acesso a uma infinidade de produtos. Mas não responde a todas as nossas necessidades. Muitas vezes, a principal razão pela qual as pessoas optam por não comprar online é porque querem tocar, cheirar ou experimentar o produto em primeira mão. De facto, 82%\* dos "millennials" preferem as lojas físicas – desde que sejam divertidas, interativas e estejam atualizadas.

Se os retalhistas pretenderem permanecer atrativos, têm de responder a estas necessidades renovando secções das suas lojas com mais frequência. Adaptações significativas de baixo impacto podem ajudar neste processo com a mínima perturbação e sem os custos associados a uma substituição completa dos equipamentos e acessórios da loja.

StyliD Evo é uma gama de produtos de alto desempenho que possibilita a flexibilidade de atualizar a iluminação para criar novos ambientes para a loja e para se adequar a novas disposições e expositores – sem ter de substituir luminárias. Assim, contrariamente às soluções do tipo "instalar e esquecer", é um investimento de iluminação de longo prazo concebido para durar para além das atualizações da sua loja.

\*Fonte: "Who are the Millennial shoppers? And what do they really want?" Accenture, Outlook 2013

## Flexibilidade e desempenho

A StyliD Evo foi concebida para maximizar o retorno do investimento através da oferta de flexibilidade e desempenho excecionais. Não só pode ser utilizada numa vasta gama de aplicações de revenda, como pode ser reutilizada vezes sem conta, sempre que a sua loja for renovada. Para prolongar ainda mais a vida útil da loja, o compartimento da ótica tem uma proteção resistente a partículas para conservar o aspeto limpo da luminária durante mais tempo.



### Uma vasta gama de aplicações

Desde pequenas lojas de conveniência a grandes supermercados e hipermercados.



### Óticas e acessórios permutáveis

Atualize as suas luminárias de forma rápida e simples para satisfazer os requisitos dos seus novos designs de loja.



### OptiShield

Nada pode entrar no compartimento da ótica e comprometer o seu aspeto impecável.



Flexibilidade e desempenho


## Todas as aplicações estão abrangidas

A gama de produtos StyliD Evo tem a flexibilidade, o desempenho e a vida útil necessários para abranger todas as aplicações, de forma a poder realçar os produtos e criar ambientes diferentes.

O nosso portefólio de iluminação de acentuação enriquece a experiência no ponto de venda criando uma atmosfera única com maior contraste para destacar os seus produtos. Também pode orientar os seus clientes através da loja atraindo-os para secções diferentes para impulsionar mais vendas.


O portefólio inclui uma gama de formas de feixe e pacotes luminicos para permitir a definição do nível certo de intensidade de iluminação. Desde um feixe estreito para criar um realce acentuado, até um feixe oval para um efeito ideal para balcões de alimentos frescos. Tudo isto com uma maior flexibilidade rotacional, graças ao reposicionamento da dobradiça.

Com o controlo completo dos equipamentos de iluminação, é possível escolher uma solução perfeita para diferentes localizações e lojas. A gama de pacotes de fluxo dá a liberdade de utilizar a StyliD Evo em lojas pequenas e supermercados. E como a iluminação pode ficar suspensa até 5 metros de altura, também é adequada para realçar produtos em grandes hipermercados.



## StyliD Evo

oferece a seguinte gama de óticas:



### Inclinação ascendente


A StyliD Evo pode ser orientada de forma ascendente até 10 graus para iluminar paredes, faixas e marcas nominativas que estejam posicionados ao nível da calha ou ligeiramente acima.




Flexibilidade e desempenho

## Óticas e acessórios permutáveis


Atualizar ou otimizar a disposição da sua loja também é fácil. Basta atualizar as óticas StyliD Evo e/ou os acessórios óticos para que se adequem ao novo objetivo ou função da loja. Isto significa que pode continuar a reutilizar a StyliD Evo em remodelações da loja, de modo a que o ambiente da loja esteja sempre atual, com esforço, tempo de paragem e custos mínimos.



**Retirar o rebordo frontal**




**Retirar o refletor**



**Colocar o novo refletor**

Passo opcional:  
acrescentar vidros de filtro



**Voltar a colocar o rebordo frontal**



### Sem encandeamento

A StyliD Evo otimiza o conforto visual graças ao seu anel antiencandeamento preto.



### Pala

É possível acrescentar uma pala para conferir um aspeto industrial ou teatral às suas luminárias, adaptando-as ao aspeto e funcionalidade da sua loja. Também evita que os clientes olhem diretamente para a fonte de luz.



### Vidros de filtro

Os vidros de filtros permitem-lhe mudar a cor da luz retrospectivamente sem substituir as luminárias.

Flexibilidade e desempenho

## Proteção OptiShield



Para garantir que a StyliD Evo tem a maior vida útil na loja, todas as nossas luminárias são resistentes a partículas. Por exemplo, em departamentos nos quais os insetos possam ser atraídos por alimentos frescos e fontes de luz brilhantes, a OptiShield impede que entrem insetos no compartimento da ótica e comprometam o seu aspeto imaculado.



**Cada vez mais, os retalhistas de produtos alimentares pretendem focos à prova de pó e insetos. Ao acrescentar um vedante de borracha à volta do refletor e do vidro, o foco StyliD Evo está agora completamente selado. Um design simples e eficaz que o torna perfeito para as aplicações de produtos alimentares de revenda."**

Ramon Janssen  
Responsável pelo Design de Produtos da Signify

## Preparada para a economia circular

A StyliD Evo dá resposta às preocupações da atualidade com a poupança de energia, ao reduzir as emissões de carbono e apoiar a economia circular. Preparada para permitir que as luminárias existentes sejam reutilizadas a longo prazo, também pode fazer a diferença através de uma manutenção melhorada. Também estamos empenhados com o plano de zero resíduos até 2020 através da reciclagem e recolha de peças.



Ler mais >



StyliD Evo  
Iluminação de revenda  
Preparada para a economia circular

### Fácil de atualizar

- base flexível (Maxos fusion) que permite acrescentar componentes ao sistema
- software atualizável através de um controlador compatível com DALI
- mudança das formas do feixe através da substituição do refletor sem ferramentas

### Fácil de reparar e manter

- preparada para outro ciclo de utilização: compartimento da ótica que impede a entrada de pó e insetos
- componentes de design modular
- Etiqueta Philips Service para uma identificação fácil das peças e acessórios sobresselentes

### Fácil de reciclar

- utilização de materiais puros: fácil de reciclar
- sem a utilização de cola e componentes eletrónicos encapsulados

### Fácil de desmontar

- desmonte o produto em <5 passos

### Desempenho otimizado em comparação de produto de referência

- projetor LED com maior eficiência energética
- formas de feixe e pacotes lumínicos otimizados para aplicações de revenda



Philips StyliD Evo

# A evolução de um design de produto icónico

“ A StyliD Evo oferece um design mais neutro e sóbrio, com a excepcional qualidade e desempenho que os retalhistas esperam da Philips. ”

**Eis o que nosso designer tem a dizer** sobre o conceito StyliD Evo



Ramon Janssen, Responsável pelo Design de Produtos da Signify

Atualizámos o design do nosso popular projetor StyliD para refletir as necessidades específicas do segmento da alimentação e grandes superfícies de revenda. O resultado final é uma evolução de um design de produto icónico. A StyliD Evo oferece um design mais neutro e sóbrio, com a excepcional qualidade e desempenho que os retalhistas esperam da Philips. A partição do tubo é uma referência subtil ao design anterior e reparte o comprimento da luminária para que seja menos intrusiva e dirija a atenção de todos os clientes para os produtos nas prateleiras.

Uma dobradiça robusta assegura uma maior precisão no direcionamento dos projetores. Posicionada perto da borda da parte traseira do projetor, oculta a caixa para controlador e oferece mais flexibilidade rotacional. Uma indicação de inclinação integrada permite direcionar a iluminação de forma consistente em toda a loja.

Para tornar o produto à prova de insetos, foi acrescentado um vedante de borracha OptiShield à volta do refletor e do vidro, selando totalmente o compartimento da ótica do projetor StyliD Evo.

A ventilação continua a ser possível, uma vez que o foco pode respirar através da partição do tubo, que foi reposicionado mais próximo da parte frontal da luminária para um aspeto e funcionalidade mais equilibrados. O projetor StyliD Evo otimiza o conforto visual graças a este vedante de borracha que também funciona como um anel antiencadeamento.

A própria fonte de luz está disponível numa seleção de soluções ajustadas com precisão, que lhe permite iluminar os alimentos frescos da melhor forma possível, com base em investigação e conhecimentos aprofundados. Pode obter mais informações sobre as nossas soluções LED na páginas 12 e 13.



Anel anti-  
candeamento

# Qualidade da luz que brilha

Desenvolvemos todas as nossas soluções com os elementos principais de que precisamos para cumprir especificações rigorosas. Para garantir a melhor qualidade de luz e conforto, a StyliD Evo possibilita:

- um feixe agradável e uniforme
- uma transição de feixe sutil e suave para eliminar zonas escuras na loja
- ausência de cintilação, que poderia interferir com as caixas registadoras ou os leitores de códigos de barras
- nenhum problema de cor no desvio angular

O conforto visual do cliente também é melhorado pelo anel anti-candeamento, que integra o design do produto.




StyliD Evo  
Iluminação de revenda  
Qualidade da luz

## Novo feixe oval

Para melhorar ainda mais a qualidade da luz na sua loja, o novo feixe oval da gama StyliD Evo foi especificamente desenvolvido para realçar os balcões de alimentos frescos e os corredores promocionais de forma mais eficiente.

### Faixas e marcas nominativas




### Iluminação de prateleiras



### Expositores de produtos



### Balcões de alimentos frescos





Está interessado em saber mais **sobre as nossas investigações e conclusões que serviram de base para as nossas soluções LED Fresh Food?**

Ler o documento técnico sobre a descoloração da carne fatiada



Versão em PDF >

Ler o documento técnico sobre a descoloração e oxidação lipídica do queijo



Versão em PDF >

Ler o documento técnico sobre a melhor luz para frutas e legumes



Versão em PDF >

# Para alimentar a sua reflexão

As experiências online não podem competir com o prazer proporcionado por uma secção de produtos bem abastecido e com uma apresentação cuidada em termos de cores, texturas e aromas. Os clientes naturalmente associam o aspeto dos produtos frescos ao seu sabor e agora sabem por experiência que o que tem bom aspeto muito provavelmente terá igualmente bom sabor. Por estes motivos, a secção de alimentos frescos é frequentemente a principal razão pela qual os clientes optam por ir ao supermercado ou preferem um supermercado específico em relação a outro.

No entanto, criar o ambiente perfeito nas secções de produtos frescos é um exercício de equilíbrio para os retalhistas. Os clientes querem ter uma experiência sensorial e criar a atmosfera certa nas áreas de alimentos frescos é essencial para a proporcionar. Também exigem uma ampla variedade de produtos ultrafrescos como um componente importante de um estilo de vida mais saudável. Para satisfazer estas expectativas dos clientes, deve oferecer a máxima quantidade de produtos alimentares frescos, enquanto descobre formas de minimizar as perdas e o desperdício.

O nosso portefólio de soluções dedicadas irá ajudá-lo a apresentar o seu produto fresco da melhor forma, a conservar a sua qualidade e incentivar os clientes a comprar mais. Eis como cada solução de iluminação irá evidenciar o melhor nas áreas específicas de alimentos frescos.

## Encontre a solução de iluminação certa para os seus produtos frescos



### Carne mais atrativa

Carne com uma cor rica e saturada vende melhor. Mas a descoloração induzida pela luz significa que a carne rapidamente deixa de ser atrativa. As nossas luminárias LED Fresh Food Rose foram especialmente criadas em conjunto com retalhistas e especialistas em carne para otimizar o vermelho da carne e abrandar a descoloração para uma maior frescura e duração. Uma solução atrativa para a apresentação é a Fresh Food Meat, a qual, pelo seu efeito menos saturado, tem bons resultados com a carne marmoreada.



### Mantenha o peixe fresco

No que toca ao peixe, a frescura é tudo. Um peixe reluzente de aspeto escorregadio e molhado promete uma textura e um sabor suculentos, como se tivesse sido acabado de pescar. É esse o efeito que pode criar com a iluminação LED Fresh Food Frost que confere um aspeto natural e fresco.



### Frutas e legumes da máxima qualidade

As frutas e os legumes bem iluminados podem aumentar as vendas em até 3,5%, de acordo com um estudo de 2012 que realizámos em colaboração com o Instituto de Revenda Independente em Colónia, Alemanha. A nossa investigação revela que os clientes preferem a Fresh Food PremiumColor, que fará com que os seus produtos brilhem de frescura e reduzirá o desperdício.



### Queijo saboroso

Produtos delicados, como o queijo, necessitam da iluminação correta para exibir a sua frescura. Quando o queijo é exposto à luz, as gorduras (lípidos) começam a oxidar. Inicialmente isto muda o aspeto do queijo, mas depois altera o seu sabor. A nossa solução Fresh Food Champagne reduz a oxidação lipídica e cria a apresentação perfeita do queijo com a toda a sua frescura, riqueza e sabor.



### Produtos de padaria e pastelaria convidativos

Nada se compara ao aroma do pão e dos folhados frescos, ainda quentes do forno, para atrair os clientes. E a iluminação correta ainda os torna mais atrativos. A solução LED Fresh Food Champagne dá ao pão um aspeto estaladiço, apetitoso e irresistível.



### Batatas perfeitas

A iluminação desempenha um papel importante no esverdeamento das batatas: quando adequadamente armazenadas no escuro, o esverdeamento não ocorre. Obviamente, tal não é possível num supermercado. Fresh Food Champagne é a solução ideal para abrandar o esverdeamento, ao mesmo tempo que melhora o aspeto fresco das batatas.



# Interact Retail

Todas as soluções StyliD Evo reguláveis são compatíveis com a gestão de cenários do Interact Retail e a navegação interior do Interact Retail. A gama StyliD Evo também está equipada com uma indicação direcionada otimizada para tornar a navegação interior rápida e fácil.


## Surpreenda com a gestão de cenários Interact Retail

Uma luz bonita é essencial para uma experiência de compras memorável. A gestão de cenários Interact Retail permite-lhe criar:

- zonas de iluminação flexíveis para dar vida a áreas diferentes
- uma experiência diferenciada do cliente que fomenta a sua fidelidade
- um cenário de iluminação para eventos, estações ou atividades promocionais

## Eleve a imagem da sua marca com a navegação interior Interact Retail

A navegação interior integrada numa aplicação de retalhista facilita a interação com os clientes tornando a sua vida mais fácil. Pode ajudá-los a localizar produtos, a tirar partido de promoções emergentes ou até ver sugestões de receitas para os ingredientes que estão prestes a comprar. Também é uma forma conveniente de orientar o pessoal quando este está a repor o stock das prateleiras ou a processar uma encomenda online.




# Descrição geral do portefólio da gama StyliD Evo


Tamanho do corpo	Família de produtos	Emissão lumínica	Cor da luz	Controlador	Cor do corpo	Tipo de ótica	Acessórios opcionais		
ST770T StyliD Evo Compact	ST770T <i>para calha 3C e DALI</i>	LED17S - 1700 lm <i>Não se destina a: PW930, PC930</i>	827 2700K IRC 80	PSU <i>Adaptador de calhas 3C de controlador fixo</i>	Preto RAL 9004	Feixe estreito <i>Apenas para fluxo luminoso LED20S Compact ou LED39S Performance</i>	Palas		
	ST770S <i>para calha Maxos fusion</i>	LED19S - 1900 lm <i>Apenas para: Rose, FMT</i>	830 3000 K IRC 80	PSD-VLC <i>Controlador DALI, adaptador de calhas Dali Preparada para VLC (para posicionamento interno)</i>	Branco RAL 9003	Feixe médio (~24°)	Filtro de cor verde		
		LED20S - 2000 lm <i>Apenas para refletor de feixe estreito</i>	840 4000 K IRC 80			PSU-VLC <i>Adaptador de calhas 3C Preparada para VLC (para posicionamento interno)</i>	Prateado/Cinzento RAL 9006	Feixe largo (~36°)	Filtro de cor vermelha
		LED27S - 2700 lm	930 3000 K IRC 90 <i>Não se destina a fluxo luminoso LED60S</i>					Feixe muito largo (~60°)	
		LED39S - 3900 lm	Fresh Food PremiumWhite 3000 K IRC 90 <i>Não se destina a fluxo luminoso LED17S, LED60S</i>					Feixe oval (~66° x 24°) horizontal	
		LED49S - 4900 lm <i>Comprimento de tubo alargado</i>	Fresh Food PremiumColor 3000 K IRC 90 <i>Não se destina a fluxo luminoso LED17S, LED60S, não para LED49S em formato compacto</i>					Feixe oval (~66° x 24°) vertical	
ST780 StyliD Evo Performance	ST780T <i>para calha 3C e DALI</i>	LED39S - 3900lm	Fresh Food Rose <i>ROSE (descoloração reduzida da carne) Apenas para fluxo luminoso LED19S, LED27S</i>						
	ST780S <i>para calha Maxos fusion</i>	LED49S - 4900 lm	Fresh Food Fresh Meat <i>Apenas para fluxo luminoso LED19S, LED27S</i>						
		LED60S - 6000 lm	Fresh Food Champagne <i>Não se destina a fluxo luminoso LED60S</i>						
			Fresh Food Frost <i>Não se destina a fluxo luminoso LED60S</i>						

## StyliD Evo Compact


Feixe estreito




Feixe médio




Feixe largo



Feixe muito largo




Feixe oval




## StyliD Evo Performance


Feixe estreito




Feixe médio




Feixe largo



Feixe muito largo



Feixe oval



# Detalhes da encomenda

Designação	Tamanho do corpo	Instalação	Fluxo luminoso (arredondado)	Cor da luz	Controlador	Ótica	Cor do corpo	12NC	EAN
ST770T LED17S/930 PSU MB BK	Compact	Calha	1700 lm	3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465428	8718699405243
ST770T LED20S/830 PSU NB WH	Compact	Calha	2000 lm	3000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe estreito (~10°)	Branco	910500465429	8718699405250
ST770T LED27S/827 PSU MB WH	Compact	Calha	2700 lm	2700 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465830	8718699960209
ST770T LED27S/827 PSU WB WH	Compact	Calha	2700 lm	2700 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe largo (~36°)	Branco	910500465431	8718699405274
ST770T LED27S/827 PSD-VLC OVL-V WH	Compact	Calha	2700 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66 x 24°) - vertical	Branco	910500465444	8718699405403
ST770T LED27S/830 PSU MB WH	Compact	Calha	2700 lm	3000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465430	8718699405267
ST770T LED27S/830 PSD-VLC OVL-H WH	Compact	Calha	2700 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66 x 24°) - horizontal	Branco	910500465443	8718699405397
ST770T LED27S/930 PSU MB SI	Compact	Calha	2700 lm	3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Prateado/Cinzeno	910500465437	8718699405335
ST770T LED27S/840 PSU VWB WH	Compact	Calha	2700 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465432	8718699405281
ST770T LED27S/CH PSU MB BK	Compact	Calha	2700 lm	Champanhe	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465439	8718699405359
ST770T LED27S/FMT PSU MB BK	Compact	Calha	2700 lm	FreshMeat	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465441	8718699405373
ST770T LED27S/FR PSU MB BK	Compact	Calha	2700 lm	Frost	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465440	8718699405366
ST770T LED27S/PC930 PSU MB SI	Compact	Calha	2700 lm	PremiumColor 3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Prateado/Cinzeno	910500465438	8718699405342
ST770T LED27S/PW930 PSU MB SI	Compact	Calha	2700 lm	PremiumWhite 3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Prateado/Cinzeno	910500465436	8718699405328
ST770T LED27S/ROSE PSU MB BK	Compact	Calha	2700 lm	Cor-de-rosa	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465442	8718699405380
ST770T LED39S/827 PSU WB WH	Compact	Calha	3900 lm	2700 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe largo (~36°)	Branco	910500465446	8718699405427
ST770T LED39S/827 PSD-VLC OVL-V WH	Compact	Calha	3900 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66x24°) - vertical	Branco	910500465455	8718699405519
ST770T LED39S/830 PSU MB WH	Compact	Calha	3900 lm	3000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465445	8718699405410
ST770T LED39S/830 PSD-VLC OVL-H WH	Compact	Calha	3900 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66x24°) - horizontal	Branco	910500465454	8718699405502
ST770T LED39S/930 PSU MB BK	Compact	Calha	3900 lm	3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465452	8718699405489
ST770T LED39S/840 PSU MB WH	Compact	Calha	3900 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465831	8718699960216
ST770T LED39S/840 PSU VWB WH	Compact	Calha	3900 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465447	8718699405434
ST770T LED39S/PC930 PSU MB BK	Compact	Calha	3900 lm	PremiumColor 3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465453	8718699405496
ST770T LED39S/PW930 PSU MB BK	Compact	Calha	3900 lm	PremiumWhite 3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465451	8718699405472
ST770T LED49S/827 PSU WB SI	Compact	Calha	4900 lm	2700 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe largo (~36°)	Prateado/Cinzeno	910500465457	8718699405533
ST770T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	Compact	Calha	4900 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66x24°) - vertical	Branco	910500465465	8718699405618
ST770T LED49S/830 PSU MB SI	Compact	Calha	4900 lm	3000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Prateado/Cinzeno	910500465456	8718699405526
ST770T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	Compact	Calha	4900 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66x24°) - horizontal	Branco	910500465464	8718699405601
ST770T LED49S/930 PSU MB BK	Compact	Calha	4900 lm	3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465463	8718699405595
ST770T LED49S/840 PSU MB WH	Compact	Calha	4900 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465832	8718699960223
ST770T LED49S/840 PSU VWB SI	Compact	Calha	4900 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe muito largo (~60°)	Prateado/Cinzeno	910500465458	8718699405540
ST770T LED49S/PW930 PSU MB WH	Compact	Calha	4900 lm	PremiumWhite 3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465462	8718699405588
ST770T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB	Compact	Calha	4900 lm	PremiumWhite 3000 K IRC > 90	DALI - preparado para VLC	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465833	8718699960230
ST770S LED17S/827 PSU WB WH	Compact	Maxos fusion	1700 lm	2700 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe largo (~36°)	Branco	910500465425	8718699405212
ST770S LED17S/830 PSU MB WH	Compact	Maxos fusion	1700 lm	3000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465424	8718699405205
ST770S LED17S/840 PSU VWB WH	Compact	Maxos fusion	1700 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465426	8718699405229
ST770S LED27S/827 PSD-VLC WB WH	Compact	Maxos fusion	2700 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe largo (~36°)	Branco	910500465434	8718699405304
ST770S LED27S/830 PSD-VLC MB WH	Compact	Maxos fusion	2700 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465433	8718699405298
ST770S LED27S/840 PSD-VLC VWB WH	Compact	Maxos fusion	2700 lm	4000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465435	8718699405311
ST770S LED39S/827 PSD-VLC WB SI	Compact	Maxos fusion	3900 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe largo (~36°)	Prateado/Cinzeno	910500465449	8718699405458

# Detalhes da encomenda

Designação	Tamanho do corpo	Instalação	Fluxo luminoso (arredondado)	Cor da luz	Controlador	Ótica	Cor do corpo	12NC	EAN
ST770S LED39S/830 PSD-VLC MB SI	Compact	Maxos fusion	3900 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe médio (~24°)	Prateado/Cinzeno	910500465448	8718699405441
ST770S LED39S/840 PSD-VLC VWB SI	Compact	Maxos fusion	3900 lm	4000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe muito largo (~60°)	Prateado/Cinzeno	910500465450	8718699405465
ST770S LED39S/PW930 PSU VWB WH	Compact	Maxos fusion	3900 lm	PremiumWhite 3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465834	8718699960247
ST770S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	Compact	Maxos fusion	4900 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe largo (~36°)	Branco	910500465460	8718699405564
ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	Compact	Maxos fusion	4900 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465459	8718699405557
ST770S LED49S/930 PSU MB	Compact	Maxos fusion	4900 lm	3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465835	8718699960254
ST770S LED49S/840 PSU-VLC MB	Compact	Maxos fusion	4900 lm	4000 K IRC > 80	PSU - preparado para VLC	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465836	8718699960261
ST770S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	Compact	Maxos fusion	4900 lm	4000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465461	8718699405571
ST780T LED39S/827 PSU-VLC NB	Performance	Calha	3900 lm	2700 K IRC > 80	PSU - VLC-enabled	Feixe estreito (~10°)	Branco	910500465837	8718699960278
ST780T LED39S/827 PSU NB WH	Performance	Calha	3900 lm	2700 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe estreito (~10°)	Branco	910500465467	8718699405632
ST780T LED39S/830 PSU NB WH	Performance	Calha	3900 lm	3000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe estreito (~10°)	Branco	910500465466	8718699405625
ST780T LED39S/930 PSU-VLC NB	Performance	Calha	3900 lm	3000 K IRC > 90	PSU - VLC-enabled	Feixe estreito (~10°)	Branco	910500465838	8718699960285
ST780T LED39S/930 PSU NB WH	Performance	Calha	3900 lm	3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe estreito (~10°)	Branco	910500465469	8718699405656
ST780T LED39S/840 PSU NB WH	Performance	Calha	3900 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe estreito (~10°)	Branco	910500465468	8718699405649
ST780T LED49S/827 PSU WB WH	Performance	Calha	4900 lm	2700 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe largo (~36°)	Branco	910500465471	8718699405670
ST780T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	Performance	Calha	4900 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66x24°) - vertical	Branco	910500465479	8718699405755
ST780T LED49S/830 PSU MB WH	Performance	Calha	4900 lm	3000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465470	8718699405663
ST780T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	Performance	Calha	4900 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66x24°) - horizontal	Branco	910500465478	8718699405748
ST780T LED49S/930 PSU MB SI	Performance	Calha	4900 lm	3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Prateado/Cinzeno	910500465477	8718699405731
ST780T LED49S/840 PSU VWB WH	Performance	Calha	4900 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465472	8718699405687
ST780T LED49S/PW930 PSU MB SI	Performance	Calha	4900 lm	PremiumWhite 3000 K IRC > 90	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Prateado/Cinzeno	910500465476	8718699405724
ST780T LED60S/827 PSU WB SI	Performance	Calha	6000 lm	2700 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe largo (~36°)	Prateado/Cinzeno	910500465853	8718699960490
ST780T LED60S/827 PSD-VLC OVL-V WH	Performance	Calha	6000 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66x24°) - vertical	Branco	910500465859	8718699960551
ST780T LED60S/830 PSU MB WH	Performance	Calha	6000 lm	3000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465852	8718699960483
ST780T LED60S/830 PSD-VLC OVL-H WH	Performance	Calha	6000 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Oval (~66x24°) - horizontal	Branco	910500465858	8718699960544
ST780T LED60S/840 PSU-VLC MB WH	Performance	Calha	6000 lm	4000 K IRC > 80	PSU - VLC-enabled	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465841	8718699960315
ST780T LED60S/840 PSU MB WH	Performance	Calha	6000 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465840	8718699960308
ST780T LED60S/840 PSU VWB WH	Performance	Calha	6000 lm	4000 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465854	8718699960506
ST780S LED39S/827 PSU NB	Performance	Maxos fusion	3900 lm	2700 K IRC > 80	PSU - sem regulação	Feixe estreito (~10°)	Branco	910500465839	8718699960292
ST780S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	Performance	Maxos fusion	4900 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe largo (~36°)	Branco	910500465474	8718699405700
ST780S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	Performance	Maxos fusion	4900 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe médio (~24°)	Branco	910500465473	8718699405694
ST780S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	Performance	Maxos fusion	4900 lm	4000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe muito largo (~60°)	Branco	910500465475	8718699405717
ST780S LED60S/827 PSD-VLC WB BK	Performance	Maxos fusion	6000 lm	2700 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe largo (~36°)	Preto	910500465856	8718699960520
ST780S LED60S/830 PSD-VLC MB BK	Performance	Maxos fusion	6000 lm	3000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe médio (~24°)	Preto	910500465855	8718699960513
ST780S LED60S/840 PSD-VLC VWB BK	Performance	Maxos fusion	6000 lm	4000 K IRC > 80	DALI - preparado para VLC	Feixe muito largo (~60°)	Preto	910500465857	8718699960537


# Detalhes da encomenda

Designação	Tamanho do produto aplicável	Descrição	12NC	EAN
ST770Z BD	StyliD Evo Compact	Palas	910500465860	8718699960568
ST770Z F-GN	StyliD Evo Compact	Filtro de cor verde	910500465862	8718699960582
ST770Z F-RD	StyliD Evo Compact	Filtro de cor vermelho	910500465863	8718699960599
ST770Z OVL-H FG	StyliD Evo Compact	Refletor de feixe oval - horizontal (incl. vidro frontal)	910500465866	8718699960629
ST770Z OVL-V FG	StyliD Evo Compact	Refletor de feixe oval - vertical (incl. vidro frontal)	910500465867	8718699960636
ST770Z SFR LED20S NB FG	StyliD Evo Compact	Refletor de feixe estreito (incl. vidro frontal)	910500465870	8718699960667
ST770Z SFR MB FG	StyliD Evo Compact	Refletor de feixe médio (incl. vidro frontal)	910500465871	8718699960674
ST770Z SFR VWB FG	StyliD Evo Compact	Refletor de feixe muito largo (incl. vidro frontal)	910500465873	8718699960698
ST770Z SFR WB FG	StyliD Evo Compact	Refletor de feixe largo (incl. vidro frontal)	910500465872	8718699960681
ST780Z BD	StyliD Evo Performance	Palas para o tamanho Performance	910500465861	8718699960575
ST780Z F-GN	StyliD Evo Performance	Filtro de cor verde para tamanho Performance	910500465864	8718699960605
ST780Z F-RD	StyliD Evo Performance	Filtro de cor vermelha para tamanho Performance	910500465865	8718699960612
ST780Z OVL-H FG	StyliD Evo Performance	Refletor de feixe oval - horizontal (incl. vidro frontal)	910500465868	8718699960643
ST780Z OVL-V FG	StyliD Evo Performance	Refletor de feixe oval - vertical (incl. vidro frontal)	910500465869	8718699960650
ST780Z SFR LED39S NB FG	StyliD Evo Performance	Refletor de feixe estreito (incl. vidro frontal)	910500465874	8718699960704
ST780Z SFR MB FG	StyliD Evo Performance	Refletor de feixe médio (incl. vidro frontal)	910500465875	8718699960711
ST780Z SFR VWB FG	StyliD Evo Performance	Refletor de feixe muito largo (incl. vidro frontal)	910500465877	8718699960735
ST780Z SFR WB FG	StyliD Evo Performance	Refletor de feixe largo (incl. vidro frontal)	910500465876	8718699960728

# Desenhos dimensionais


StyliD Evo  
 .....  
 Iluminação de  
 revenda  
 .....  
**Desenhos  
 dimensionais**  
 .....

## StyliD Evo Compact ST770



Tipo	A	B	C
< 3900 lm	110 mm	124 mm	175 mm
< 4900 lm	125 mm	139 mm	190 mm

## StyliD Evo Performance ST780





399

179

389

229

79

149

49

29

RELAX SPORT OCCASIONALS

999

49

1349

199

699

999

349

299

CENA  
A KVALITN

119

FITNESS

ŽENY



FITNESS

MUŽI



FITNESS

MUŽI



FITNESS

MUŽI

LYŽOVÁNÍ  
A SNOWBOARDING



SNOWBOARDY  
ALL MOUNTAIN



© 2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. Todas as outras marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

[www.philips.com/supermarketlighting](http://www.philips.com/supermarketlighting)