



PHILIPS

CoreLine



Inovadora



Fácil de instalar



Alta qualidade



Indústria
Escritórios
Estacionamento
Retalho
Exterior

Afastar-se ou manter-se à frente?

Os verdadeiros profissionais escolhem a **Philips CoreLine** para todos os projetos **em que a luz é verdadeiramente importante**



**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**



Saiba por que motivo os verdadeiros profissionais confiam na **Philips CoreLine**: a gama completa de soluções inovadoras de iluminação LED de **alta qualidade** e de **fácil aplicação** em todos os projetos **onde a iluminação é realmente importante.**



4

Introdução

6

Descubra o que distingue a CoreLine

Perceba por que motivo a CoreLine está a elevar a fasquia na indústria.

8

Uma luz LED para cada
necessidade

Descubra a gama CoreLine.



Agora com
5 anos
de garantia!

10

Produtos CoreLine
recomendados
para todas as
áreas de aplicação

Conheça os benefícios e as
características de todos os
produtos.



24

Descrição geral dos
produtos CoreLine para
interior e exterior

Sem escolha ou sem limites?

Quando a iluminação é realmente importante, quer oferecer aos seus clientes o melhor possível em termos de qualidade e seleção. A gama Philips CoreLine oferece tudo isso e não só com uma gama completa de luminárias LED fáceis de instalar para cada aplicação e situação.

Desfrute de mais desempenho e diversidade com a Philips CoreLine: a gama completa de iluminação LED de alta qualidade que **está a estabelecer o padrão no mercado.**

www.philips.com/coreline

Agora com

5
anos
de garantia!

A photograph of two men on a modern staircase. The man on the left, with a beard and wearing a blue and white checkered shirt under a white jacket, is holding a black tablet and pointing at it. The man on the right, wearing a grey V-neck sweater and grey trousers, is looking at the tablet. The background is a blurred industrial or office setting with concrete walls and metal railings.

Qualidade fiável aliada
a soluções inovadoras!



Fácil de instalar


O design eficiente dos equipamentos CoreLine permite a substituição da iluminação existente, **sem a necessidade de novas cablagens dispendiosas ou de novas configurações do teto.**



Inovadora

Com a **Philips CoreLine** obtém muito mais do que soluções de iluminação de alta qualidade e instalação fácil: obtém uma iluminação LED que está a definir **o padrão** da indústria. É por esse motivo que as luminárias CoreLine são as primeiras luminárias LED Interact Ready e funcionam na perfeição com o **painel de controlo e a aplicação Interact Pro intuitivos**. Nunca foi tão fácil levar o poder da iluminação conectada a pequenas e médias empresas

Como funciona o sistema de iluminação conectado



Alta qualidade

A parte fulcral da emissão de **luz de elevada qualidade da** CoreLine é a tecnologia LED. Com uma duração máxima de 75 000 horas, a sua **longa vida útil** permite-lhe responder a todas as exigências e fornecer a melhor solução de iluminação para todos os clientes.

CoreLine – uma
luz LED para
cada necessidade



Campânula
CoreLine



Estanque CoreLine



CoreLine para
sistema de calhas



Régua
CoreLine

Indústria

- Soluções extremamente duradoras e energeticamente eficientes
- Iluminação que aumenta a segurança e melhora a produtividade
- Reduza os custos e melhore a sustentabilidade



Luminária
encastrada CoreLine



Luminária saliente
CoreLine



Painel
CoreLine



Downlight
CoreLine

Escritório

- Iluminação que otimiza o espaço e a produtividade
- Melhore o bem-estar dos empregados
- As luminárias e lâmpadas energeticamente eficientes são compatíveis com os objetivos de sustentabilidade



Estanque CoreLine
à prova de água



Luminária de
parede CoreLine



Régua CoreLine

Estacion- amento

- Iluminação robusta que reforça a segurança enquanto reduz os custos
- Ofereça uma experiência de utilizador positiva e melhore a visibilidade
- Assegure poupanças de energia e diminua os custos operacionais

CoreLine – uma
luz LED para cada
necessidade



Projeto CoreLine



CoreLine
foco encastrado



CoreLine
Slim spotlight

interact
ready.

Retalho

- Iluminação acolhedora para mais vendas e satisfação
- Contribua para a poupança energética e melhore a eficiência operacional
- Otimize os designs de lojas e a orientação do cliente



Bollard **CoreLine**



CoreLine **Malaga**



CoreLine **tempo**

Exterior

- Poupe energia e melhore a segurança rodoviária
- Reduza as emissões de CO₂ para uma cidade mais ecológica e sustentável
- Ligue iluminação pública nova e existente de forma rápida e fácil

Luminárias recomendadas para

Indústria

- ✓ Reduza custos
- ✓ Otimize as operações
- ✓ Melhore a saúde e a segurança
- ✓ Melhore a sustentabilidade

Campânula CoreLine

Para armazéns e áreas de fabrico em geral com tetos de altura média/elevada

- Altamente eficiente com até 145 lm/W
- **Vida útil longa de 50 000 horas a L80**
- Sistema de montagem de ponto único para instalação simples
- Brilho reduzido e restituição cromática de > 80
- Adequado para substituição de campânulas convencionais de 250 W/400 W



Disponível em três tamanhos:

- Ø 385 mm
- Ø 450 mm
- Ø 510 mm



Instalação fácil

Regulação DALI opcional para maiores poupanças de energia





Estanque CoreLine

Luminária à prova de água para aplicações como parques de estacionamento, armazéns ou iluminação geral

- As poupanças de energia e a vida útil mais longa reduzem os custos operacionais
- O design robusto renovado permite uma instalação mais inteligente, mais simples e mais rápido
- Distribuição de luz de feixe largo uniforme, que suporta um design de iluminação fácil e atrativo
- Detecção de movimento, iluminação de emergência, DALI e conector externo à prova de água (WEC) opcionais



interact
ready.



Eficiência energética e longa vida útil: até 140 lm/W e vida útil de 50 khrs L75

Muitas opções disponíveis: L600/1200/1500, até 8000 lm, 4000 K

Arquitetura de produto avançada com design elétrico e mecânico melhorado (controles deslizantes mais compridos, melhores fechos metálicos, ligações elétricas sem ferramentas)





Sistema de calhas CoreLine

Concebido para supermercados, armazéns e áreas de montagem

- Solução de manutenção reduzida e melhores lúmens por €
- Otimização dos produtos através de uma excelente forma e brilho de feixe
- **Vida útil: 50 000 horas L80**



Quadros LED
fiáveis e de
elevada
eficiência



A óptica avançada permite
formas de feixe precisas
que proporcionam
poupança de energia

Disponível
em opções de
iluminação
DALI e de
emergência



Régua CoreLine

As luminárias LED são especialmente adequadas para linhas de montagem e iluminação em sanca

- **Versão Interact Ready: antena sem fios integrada para utilização com o painel e a aplicação Interact Pro**
- Ideal para definir criações de linhas de luz estéticas e perfeitas para armazéns e espaços industriais
- Arquitetura de produtos inteligente para uma instalação sem ferramentas, fácil e flexível, com possibilidade de cablagem passante
- Substituição direta de régua convencional em termos de rendimento lumínico, instalação, flexibilidade e comprimento
- **Vida útil: 50 000 horas L70**




interact
ready.



Fácil criação de linhas de luz

Distribuição de
luz homogênea
em todas as
aplicações
através de uma
vasta seleção
de refletores



Compartimento superior
passível de abertura para
instalação fácil



Luminárias recomendadas para


Escritórios

- ✓ Otimize as operações
- ✓ Melhore a produtividade
- ✓ Apoie os objetivos de sustentabilidade
- ✓ Otimize o espaço

Luminária encastrada CoreLine

Luminária LED encastrada de escritório para aplicações de iluminação geral

- **Versão Interact Ready:** antena sem fios integrada para utilização com o painel e a aplicação Interact Pro
- Ligação fácil (com passagem)
- Sem cintilação, graças ao driver de alto desempenho
- **Vida útil: 50 000 horas L70**



interact
ready.

Design estreito
com uma altura
inferior a 35 mm

Ótica disponível
em conformidade
com normas
escritório –
Versão OC

Adequada para
instalação em
tetos de estuque



Luminária saliente CoreLine

Luminária LED saliente para aplicações de iluminação geral

- Ligação fácil (com passagem)
- **Versão Interact Ready:** antena sem fios integrada para utilização com o painel e a aplicação Interact Pro
- Design estreito e altura <47 mm
- **Vida útil: 50 000 horas L70**



interact
ready.



Conjunto de suspensão
disponível como acessório



Versão encastrada também
disponível para utilização em
tetos com grelha (ver acima)

Disponível em
opções de
iluminação DALI
e de emergência





Painel CoreLine

Luminária LED encastrada de escritório para aplicações de iluminação geral

- **Versão Interact Ready:** antena sem fios integrada para utilização com o painel e a aplicação Interact Pro
- Nova opção: luz branca quente e fria, bem como quatro pacotes lumínicos numa só luminária
- O novo conector permite uma instalação mais simples e rápida
- Maiores poupanças de energia e vida útil
- Superfície de luz suave para conformidade com norma para escritórios
- Driver DALI opcional de elevada qualidade
- Versões opcionais disponíveis: iluminação de emergência (EL) e conectores Wieland/Adels (W)
- **Vida útil: 50 000 horas L80**



interact
ready.



**Característica
MultiColor/Lúmen:**
3000 K/4000 K e
diferentes fluxos
luminosos de 3400
a 4300 lúmenes
numa só luminária





Downlight CoreLine

O downlight perfeito para utilização em aplicações de iluminação geral

- **Versão Interact Ready: antena sem fios integrada para utilização com o painel e a aplicação Interact Pro**
- Abrange mais aplicações profissionais graças às opções de regulação e a óticas diversificadas (refletor de branco e alto brilho)
- Opções de conectividade inovadora e DALI fiáveis (Interact)
- Disponível opcionalmente em versões IP54 e de iluminação de emergência
- **Vida útil: 50 000 horas L70**
- Até 115 lm/W



interact
ready.



Refletor branco



Refletor de alto brilho

Dois tamanhos e fluxos luminosos disponíveis:

- Ø 150 mm – 1100 lm
- Ø 200 mm – 2200 lm



Luminárias recomendadas para Estacionamento

- ✓ Otimize as operações
- ✓ Melhore a segurança
- ✓ Reduza os custos operacionais
- ✓ Melhore a habitabilidade

Estanque CoreLine

Luminária à prova de água para aplicações como parques de estacionamento, armazéns ou iluminação geral

- As poupanças de energia e a vida útil mais longa reduzem os custos operacionais
- O design robusto renovado permite uma instalação mais inteligente, mais simples e mais rápido
- Distribuição de luz de feixe largo uniforme, que suporta um design de iluminação fácil e atrativo
- Detecção de movimento, iluminação de emergência, DALI e conector externo à prova de água (WEC) opcionais



interact
ready.

Eficiência energética e longa vida útil: até 140 lm/W e vida útil de 50 khrs L75

Muitas opções disponíveis: L600/1200/1500, até 8000 lm, 4000 K

Arquitetura de produto avançada com design elétrico e mecânico melhorado (controles deslizantes mais compridos, melhores fechos metálicos, ligações elétricas sem ferramentas)





Luminária de parede CoreLine

Para áreas de circulação, tais como, átrios e escadas

- Solução universal que satisfaz **diversos requisitos de aplicação**
- Substituição direta de luminárias de montagem em parede tradicionais
- Oferece o conforto visual ideal em áreas comuns
- **À prova de água e de vandalismo**, como standard (IP65/IK08)
- Detecção de movimento opcional com função de agrupamento
- Versões opcionais de iluminação de emergência e DALI
- **Vida útil: 50 000 horas L70**




Facilidade de instalação com opção de passagem de cabos



Versão estreita com diâmetro de 35 cm (1200 ou 2000 lm)



Versão mais profunda com diâmetro de 35 ou 48 cm (1200, 2000 ou 3400 lm)



Régua CoreLine

Para áreas de produção com tetos baixos


- Ideal para definir criações de linhas de luz estéticas e perfeitas
- Instalação sem ferramentas, fácil e flexível, com possibilidade de cablagem passante
- Substituição direta de réguas convencionais em termos de rendimento lumínico, instalação, flexibilidade e comprimento
- **Vida útil: 50 000 horas L70**



interact
ready.




Fácil criação de linhas de luz



Distribuição de luz homogênea em todas as aplicações através de uma vasta seleção de refletores



Compartimento superior passível de abertura para instalação fácil



Luminárias recomendadas para

Retalho

- ✓ Melhore a experiência
- ✓ Envolve os clientes
- ✓ Melhore a sustentabilidade
- ✓ Otimize as operações

Projeto CoreLine

Iluminação de acentuação para áreas de retalho ou hotelaria

- **Design moderno** que se integra na maior parte dos interiores
- Substituição direta de projetores CDM tradicionais
- Conectável a sistemas de calhas 3C padrão
- **Aberturas de feixe médio** (23D) ou **feixe largo** (36D) disponíveis
- Energeticamente eficiente: até 90 lm/W
- **Vida útil: 50 000 horas L70**



Lente encastrada que proporciona conforto visual



Versão em preto





Foco encastrado CoreLine

Foco encastrado para fins de iluminação de acentuação

- **Versão Interact Ready:** antena sem fios integrada para utilização com o painel e a aplicação Interact Pro
- Material topo de gama para aplicações decorativas e **ópticas antiencandeamento especiais**
- **Luminária sem cintilação** com driver de alto desempenho
- **Regulável** numa vasta gama de dimmers de parede
- Múltiplos rebordos disponíveis em branco, alumínio e preto
- Design elegante que se encaixa na maioria dos tipos de teto
- **Vida útil: 50 000 horas L70**



Instalação fácil



Produto modular com muitos designs de rebordo diferentes

Três fluxos luminosos disponíveis:

- 650 lm
- 900 lm
- 1200 lm



Slim downlight CoreLine

O downlight ultrafino para aplicações de iluminação gerais com uma altura de construção limitada

- **Versão Interact Ready:** antena sem fios integrada para utilização com o painel e a aplicação Interact Pro
- Solução de downlight "superfície de luz"
- Altura do produto inferior a 50 mm
- Versões encastrada e de montagem em superfície disponíveis
- Design elegante que se encaixa na maioria dos tipos de teto
- **Vida útil: 50 000 horas L70**



interact
ready.



Instalação fácil



Versões montadas em superfície disponíveis com diâmetros de 150 e 200

Três tamanhos e fluxos luminosos disponíveis:

- Ø 68 mm/650 lm
- Ø 150 mm/1100 lm
- Ø 200 mm/2100 lm



Luminárias recomendadas para

Exterior

- ✓ Melhore a experiência
- ✓ Envolve os clientes
- ✓ Melhore a sustentabilidade
- ✓ Otimize as operações

Bollard CoreLine

Bollard profissional que oferece orientação às pessoas à noite e que, graças ao seu design discreto, se integra bem na maioria das paisagens urbanas, tais como parques, praças e parques infantis

- **Luz confortável**
- Fácil de instalar
- Poupa energia em comparação com as lâmpadas convencionais



Disponível com **ópticas simétricas e assimétricas**. Acessório de fixação **para secção de solo**.

- Saída do sistema de 1000 lm
- 1 m de altura
- IP65 / IK10

Disponível em **branco quente** e **branco neutro**



CoreLine Malaga

Concebida para a aplicação em estradas, em ruas e áreas residenciais

- **Qualidade fiável: corpo de alumínio fundido em molde e vidro plano temperado**
- **Sustentável, o controlador pode ser substituído**
- IP65 e IK08 proporciona um funcionamento durável



Disponível em **duas ópticas** (DM e DW) e **dois tamanhos**

Retorno fácil do investimento. Ao poupar nas substituições de lâmpadas necessárias para as luminárias equipadas com lâmpadas SON-T, o investimento fica automaticamente pago.

Além disso, poupanças de energia efetivas de 50% reduzem os custos de funcionamento anuais da instalação. Disponível em 3700 lm, 5500 lm, 7500 lm e 11 000 lm.





CoreLine Tempo

Projektor profissional para iluminação exterior geral, perfeito para instalações desportivas, parques de estacionamento e áreas industriais

- Substituição de projetores convencionais até 400 W
- Óticas assimétricas e simétricas de elevado desempenho
- Suporte de montagem universal em forma de U e conector IP68 externo rápido de 3 polos
- Qualidade fiável: corpo em alumínio fundido resistente, à prova de vibração e com proteção contra a força do vento



Produto disponível em 4 tipos/tamanhos:

- [CoreLine tempo pequena](#)
BVP110 - Comprimento 285 mm
- [CoreLine tempo média](#) BVP125
- Comprimento 383 mm
- [CoreLine tempo grande](#) BVP130
- Comprimento 486 mm
- [CoreLine tempo extragrande](#)
BVP140 - Comprimento: 583 mm

**Disponível em
branco quente
e branco neutro**

**Opções de
tratamento de
resistência para
regiões costeiras
e proteção
de piscina
disponíveis**



Clique no tipo de produto para transferir o folheto da gama

Descrição geral dos produtos CoreLine

Luminária encastrada CoreLine



L75 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22	2700	4000	IP44	34812000
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC		2700	4000	IP44	34810600
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23	2700	3000	IP44	34816800
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC		2700	3000	IP44	34814400
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5	2700	4000	IP44	34837300
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC		2700	4000	IP44	34822900
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5	2700	4000	IP44	34826700
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC		2700	4000	IP44	34825000
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27	2700	4000	IP44	34824300
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC		2700	4000	IP44	34823600
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5	2700	3000	IP44	34797000
RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC		2700	3000	IP44	34795600
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5	2700	3000	IP44	34803800
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC		2700	3000	IP44	34801400
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC		2700	4000	IP44	34835900
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		2700	4000	IP44	34828100
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC		2700	4000	IP44	34833500
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		2700	4000	IP44	34827400
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	31.5	3700	4000	IP44	34830400
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC		3700	4000	IP44	34829800
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC		3700	3000	IP44	34815100
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC		3700	3000	IP44	34813700
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	32	3700	4000	IP44	34811300
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC		3700	4000	IP44	34804500
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	34	3700	4000	IP44	34845800
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC		2700	3000	IP44	34839700
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC		2700	3000	IP44	34841000
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC		3700	3000	IP44	34796300
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34.5	3700	3000	IP44	34794900
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC		3700	4000	IP44	34818200
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	35	3700	4000	IP44	34817500
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC		3700	3000	IP44	34832800
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	35.4	3700	3000	IP44	34831100
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC		3700	3000	IP44	34843400
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35.5	3700	4000	IP44	34838000
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC		3700	4000	IP44	34821200
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	35.5	3700	4000	IP20/44	99655300
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC		3700	4000	IP20/44	99652200
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5	3700	3000	IP44	34802100
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC		3700	3000	IP44	34800700
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC		3700	4000	IP44	34836600
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC		3700	4000	IP44	34799400
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC		3700	4000	IP44	34798700
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC		3700	4000	IP44	34850200

Luminária encastrada CoreLine: continuação



L75 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38	3700	3000	IP44	34840300
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC		3700	4000	IP44	34834200
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		3700	4000	IP44	34819900
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39	3700	3000	IP44	34842700
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		3700	4000	IP44	34820500

Luminária encastrada CoreLine – Acessórios



PACOTE DE 1

Tipo de produto	Código EOC
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	98722300
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	98724700

Painel CoreLine – Não conforme às normas para escritórios (NOC)



L80 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classif. IP	Código EOC
	W	lm	K		
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	29	3600	4000	IP20/44	36035500
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 NOC		3600	4000	IP20/44	36038600
RC133V G4 LED34S/830 PSU W62L62 NOC		3400	3000	IP20/44	36039300
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC		3400	3000	IP20/44	36036200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC		3600	4000	IP20/44	36040900
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC	34.5	4300	4000	IP20/44	36037900

Painel CoreLine – Conforme às normas para escritórios (OC)



L80 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
RC133V G4 LED36S/840 PSD W62L62 OC	29	3600	4000	IP20/44	36048500
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC		3400	3000	IP20/44	36052200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC		3600	4000	IP20/44	36044700
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 OC		3600	4000	IP20/44	36043000
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC		3400	3000	IP20/44	36046100
RC132V G4 LED36/840 PSU W60L60 OC TP(a)		3600	4000	IP20/44	36053900
RC133V G4 LED34S/830 PSD W62L62 OC		3400	3000	IP20/44	36049200
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC		3400	3000	IP20/44	36042300
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC		3600	4000	IP20/44	36045400
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC		3600	4000	IP20/44	36041600
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC		3600	4000	IP20/44	36051500
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	30 ~ 35	3400, 3600, 4000, 4300	3000 e 4000	IP20/44	36054600
RC133V G4LED34_43S/830_840 PSU W62L62 OC		3400, 3600, 4000, 4300	3000 e 4000	IP20/44	36055300
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC		3400, 3600, 4000, 4300	3000 e 4000	IP20/44	36056000
RC132V G4 LED36/840 PSU W60L60 OC TP(a)E	32	3600	4000	IP20/44	96722200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3		3600	4000	IP20/44	96714700
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3		3600	4000	IP20/44	96711600
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3		3600	4000	IP20/44	96715400
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3		3600	4000	IP20/44	96710900
RC133V G4 LED43S/840 PSD W62L62 OC	34.5	4300	4000	IP20/44	36050800
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC	37	4300	4000	IP20/44	36047800
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3		4300	4000	IP20/44	96719200

Painel CoreLine – Acessórios



PACOTE DE 1

Tipo de produto	Código EOC
RC132Z SC: cabo de segurança	36268799
Conjunto de suspensão RC132Z SME-3 WH para 3 cabos principais para as luminárias PSU	36270099
Conjunto de suspensão RC132Z SME-4 WH com 4 cabos principais para as luminárias PSD (dali)	36271799
Suporte montado em superfície RC132Z SMB W60L60	07330899
Suporte montado em superfície RC132Z SMB W62L62	07331599
Suporte montado em superfície RC132Z SMB W30L120	07332299
Suporte para teto de estuque RC132Z SMB-PLC	36269499

Luminária saliente CoreLine – Não conforme às normas para escritórios (NOC)



L75 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5	2700	4000	IP20	34877900
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC		2700	4000	IP20	34878600
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27	2700	4000	IP20	34875500
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC		2700	4000	IP20	34876200
SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5	2700	3000	IP20	34852600
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC		2700	3000	IP20	34854000
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC		2700	3000	IP20	34858800
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC		2700	3000	IP20	34860100
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5	2700	4000	IP20	34879300
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		2700	4000	IP20	34880900
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC		2700	4000	IP20	34885400
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC		2700	4000	IP20	34887800
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32	2700	3000	IP20	34891500
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC		3700	3000	IP20	34851900
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC		3700	3000	IP20	34853300
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34	3700	4000	IP20	34869400
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC		3700	4000	IP20	34870000
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC		2700	3000	IP20	34893900
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC		3700	4000	IP20	34855700
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC		3700	4000	IP20	34856400
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5	3700	3000	IP20	34857100
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC		3700	3000	IP20	34859500
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC		3700	4000	IP20	34888500
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		3700	4000	IP20	34871700
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC		3700	4000	IP20	34886100
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	38	3700	3000	IP20	34892200
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39	3700	4000	IP20	34872400
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC		3700	3000	IP20	34894600

Luminária saliente CoreLine – Conforme às normas para escritórios (OC)



L75 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22	2700	4000	IP20	34862500
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC		2700	4000	IP20	34864900
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23	2700	3000	IP20	34866300
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC		2700	3000	IP20	34868700
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5	2700	4000	IP20	34874800
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC		2700	4000	IP20	34889200
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5	3700	4000	IP20	34881600
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC		3700	4000	IP20	34882300
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5	3700	4000	IP20	34861800
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC		3700	4000	IP20	34863200
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC		3700	3000	IP20	34865600
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	34.5	3700	3000	IP20	34867000
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC		3700	3000	IP20	34883000
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC		3700	3000	IP20	34884700
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35	3700	4000	IP20	34873100
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC		3700	4000	IP20	34890800

Luminária saliente CoreLine – Acessórios



PACOTE DE 1

Tipo de produto	Classi- ficação IP	Código EOC
SM134Z SME-3	IP20	34897700
SM134Z SME-5	IP20	34895300
SM134Z SMS	IP20	34896000

Luminária de parede CoreLine



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
WL130V LED12S/830 PSU WH	12	1200	3000	IP65	38778599
WL130V LED12S/840 PSU WH		1200	4000	IP65	38779299
WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH		1200	3000	IP65	40268600
WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH		1200	3000	IP65	40282200
WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH		1200	4000	IP65	40269300
WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH		1200	4000	IP65	40283900

Luminária de parede CoreLine – Continuação



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
WL131V LED12S/830 PSED WH	13	1200	3000	IP65	38792199
WL131V LED12S/840 PSED WH		1200	4000	IP65	38793899
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15	1200	3000	IP65	38786099
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH		1200	4000	IP65	38787799
WL131V LED12S/830 PSED WH	13	1200	3000	IP65	38792199
WL131V LED12S/840 PSED WH		1200	4000	IP65	38793899
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15	1200	3000	IP65	38786099
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH		1200	4000	IP65	38787799
WL130V LED20S/830 PSU WH	22	2000	3000	IP65	38780899
WL130V LED20S/840 PSU WH		2000	4000	IP65	38781599
WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH		2000	3000	IP65	40270900
WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH		2000	3000	IP65	40284600
WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH		2000	4000	IP65	40271600
WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH		2000	4000	IP65	40285300
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23	2000	3000	IP65	38782299
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH		2000	4000	IP65	38783999
WL131V LED20S/830 PSED WH		2000	3000	IP65	38794599
WL131V LED20S/840 PSED WH		2000	4000	IP65	38795299
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	25	2000	3000	IP65	38788499
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH		2000	4000	IP65	38789199
WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	36	3400	3000	IP65	40274700
WL131V LED34S/830 PSED WH		3400	3000	IP65	40272300
WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH		3400	3000	IP65	40286000
WL131V LED34S/830 PSU WH		3400	3000	IP65	38784699
WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH		3400	4000	IP65	40275400
WL131V LED34S/840 PSED WH		3400	4000	IP65	40273000
WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH		3400	4000	IP65	40287700
WL131V LED34S/840 PSU WH		3400	4000	IP65	38785399
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38	2000	3000	IP65	38790799
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH		2000	4000	IP65	38791499

Luminária estaque CoreLine



IK08 | 5 J protegido
contra vandalismo

L75 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15	1900	4000	IP65	84045900
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600		1800	4000	IP65	34976399
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16	1900	4000	IP65	96244900
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		1900	4000	IP65	88306800
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20.5	2700	4000	IP65	84046600
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200		2500	4000	IP65	34977099

Luminária estanque CoreLine – Continuação



IK08 | 5 J protegido
contra vandalismo



L75 a
50.000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21	2700	4000	IP65	91685800
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200		2700	4000	IP65	96249400
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	22	2700	4000	IP65	96248700
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200		2700	4000	IP65	88307500
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500		3400	4000	IP65	84047300
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24.3	3100	4000	IP65	34978799
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500		3400	4000	IP65	88308200
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25.5	3400	4000	IP65	91686500
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26	2700	4000	IP65	85418000
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500		3400	4000	IP65	96268500
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	26.5	3400	4000	IP65	96267800
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27	2700	4000	IP65	88311200
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU ELB3 L1200	28	2700	4000	IP65	96251700
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200		4000	4000	IP65	84048000
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28.6	3700	4000	IP65	34979499
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200		4000	4000	IP65	16317400
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200		4000	4000	IP65	16316700
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30	4000	4000	IP65	88309900
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200		4000	4000	IP65	91687200
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30.5	3400	4000	IP65	85420300
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	30.5	3400	4000	IP65	88313600
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200		4000	4000	IP65	96257900
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	31	4000	4000	IP65	96256200
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	31.5	3400	4000	IP65	96271500
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200		4000	4000	IP65	88312900
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	35	4000	4000	IP65	85419700
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	36	4000	4000	IP65	96263000
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500		6000	4000	IP65	84049700
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42.9	5700	4000	IP65	34980099
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500		6000	4000	IP65	16318100
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500		6000	4000	IP65	16319800
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	45	6000	4000	IP65	91688900
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		6000	4000	IP65	88310500
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500		6000	4000	IP65	96275300
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	46	6000	4000	IP65	96276000
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	50	6000	4000	IP65	85421000
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500		6000	4000	IP65	96282100
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	51	6000	4000	IP65	88314300
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500		8000	4000	IP65	40928900
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57.1	7500	4000	IP65	34981799
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500		8000	4000	IP65	40930200
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61	8000	4000	IP65	40929600
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500		8000	4000	IP65	96286900
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	66	8000	4000	IP65	40931900

Slim downlight CoreLine



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
Coreline SlimDownlight encastrada					
DN145B LED6S/830 PSU II WH	6.5	650	3000	IP20/44	33945099
DN145B LED6S/840 PSU II WH		650	4000	IP20/44	33946799
DN145B LED10S/830 PSU II WH	11	1100	3000	IP20/44	33947499
DN145B LED10S/840 PSU II WH		1100	4000	IP20/44	33948199
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13	1100	3000	IP20/44	96100899
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH		1100	4000	IP20/44	96101599
DN145B LED20S/830 PSU II WH	21	2100	3000	IP20/44	33949899
DN145B LED20S/840 PSU II WH		2100	4000	IP20/44	33950499
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22.5	2100	3000	IP20/44	96102299
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH		2100	4000	IP20/44	96103999
Coreline SlimDownlight montada em superfície					
DN145C LED10S/830 PSU II WH	11	1100	3000	IP44	33951199
DN145C LED10S/840 PSU II WH		1100	4000	IP44	33952899
DN145C LED20S/830 PSU II WH	21	2100	3000	IP44	33953599
DN145C LED20S/840 PSU II WH		2100	4000	IP44	33954299

Downlight CoreLine



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	9.5	1100	3000	IP20/54	32604700
DN140B LED10S/830 PSU C PI6		1100	3000	IP20	32588000
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6		1100	3000	IP20/54	32596500
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6		1100	3000	IP20	32580400
DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6		1100	4000	IP20/54	32605400
DN140B LED10S/840 PSU C PI6		1100	4000	IP20	32589700
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6		1100	4000	IP20/54	32597200
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6		1100	4000	IP20	32581100
DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	11.5	1100	3000	IP20/54	32606100
DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54		1100	3000	IP20/54	32598900
DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54		1100	4000	IP20/54	32607800
DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54		1100	4000	IP20/54	32599600
DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	14.5	1100	4000	IP20	32836200
DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3		1100	3000	IP20	32835500
DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3		1100	3000	IP20	32831700
DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3		1100	4000	IP20	32832400

CoreLine downlight – Continuação



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	19	2200	3000	IP20/54	32608500
DN140B LED20S/830 PSU C PI6		2200	3000	IP20	32592700
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6		2200	3000	IP20/54	32600900
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6		2200	3000	IP20	32584200
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6		2200	4000	IP20/54	32609200
DN140B LED20S/840 PSU C PI6		2200	4000	IP20	32593400
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6		2200	4000	IP20/54	32601600
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6		2200	4000	IP20	32585900
DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	20.5	2200	3000	IP20/54	32610800
DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54		2200	3000	IP20/54	32602300
DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54		2200	4000	IP20/54	32611500
DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54		2200	4000	IP20/54	32603000
DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	23.5	2200	3000	IP20	32837900
DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3		2200	3000	IP20	32833100
DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3		2200	4000	IP20	32838600
DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3		2200	4000	IP20	32834800

Foco encastrado CoreLine



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	8	650	2700	IP65	38287299
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH		650	2700	IP65	38277399
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU		650	3000	IP65	38288999
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH		650	3000	IP65	38278099
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU		650	4000	IP65	38289699
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH		650	4000	IP65	38279799
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU		650	2700	IP44	38290299
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH		650	2700	IP44	38280399
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU		650	3000	IP44	38291999
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH		650	3000	IP44	38281099
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU		650	4000	IP44	38292699
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH		650	4000	IP44	38282799
RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR		650	2700	IP44	38417399
RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR		650	3000	IP44	38418099
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	11	900	3000	IP65	38293399
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH		900	3000	IP65	38285899
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU		900	4000	IP65	38294099
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH		900	4000	IP65	38286599
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH		900	3000	IP44	38283499
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH		900	4000	IP44	38284199

Foco encastrado CoreLine – Continuação



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	15	1200	3000	IP65	38423499
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH		1200	3000	IP65	38421099
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU		1200	4000	IP65	38424199
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH		1200	4000	IP65	38422799
RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH		1200	3000	IP44	38419799
RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH		1200	4000	IP44	38420399

Foco encastrado CoreLine – Acessórios

1



2



3



4



5



6



PACOTE DE 1

Tipo de produto	Classificação IP	Código EOC
1 Luz em grelha		
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH	IP20	38832499
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH	IP20	38834899
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH	IP20	38833199
2 Módulo LED		
RS140Z MÓDULO LED6-32-/827		38295799
RS140Z MÓDULO LED9-32-/830		38296499
RS140Z MÓDULO LED6-32-/840		38297199
RS140Z MÓDULO LED6-32-/830		38298899
RS140Z MÓDULO LED9-32-/840		38299599
3 Rebordo redondo preto		
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK		38448799
4 Rebordo quadrado branco		
RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH		38456299
5 Rebordo quadrado em alumínio		
RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU		38458699
6 Luz escura quadrada		
Luz escura RS140Z CFRM SQR-FIX		38508899

Projektor CoreLine



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24	2200	3000	IP20	79067799
ST150T LED22S-23-/840 PSU BK		2200	4000	IP20	79068499
ST150T LED22S-23-/830 PSU WH		2200	3000	IP20	79069199
ST150T LED22S-23-/840 PSU WH		2200	4000	IP20	79070799
ST150T LED22S-36-/830 PSU BK		2200	3000	IP20	79071499
ST150T LED22S-36-/830 PSU WH		2200	3000	IP20	79073899
ST150T LED22S-36-/840 PSU BK		2200	4000	IP20	79072199
ST150T LED22S-36-/840 PSU WH		2200	4000	IP20	79074599

Bollard CoreLine



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	12	1000	4000	IP65	38378700
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043		1000	3000	IP65	38377000
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	13	1000	4000	IP65	38376300
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043		1000	3000	IP65	38375600

Bollard CoreLine – Acessórios



PACOTE DE 1

Tipo de produto	Código EOC
ZCP150 ANB L500	38379400

Campânula CoreLine



L80 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	69	10000	4000	IP65	33571100
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB		10000	4000	IP65	33570400
BY120P G4 LED100S/865 PSU NB		10000	6500	IP65	33567400
BY120P G4 LED100S/865 PSU WB		10000	6500	IP65	33566700
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	73	10000	4000	IP65	33702900
BY120P G4 LED100S/840 PSD WB		10000	4000	IP65	33703600
BY120P G4 LED100S/865 PSD NB		10000	6500	IP65	33704300
BY120P G4 LED100S/865 PSD WB		10000	6500	IP65	33705000
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	138	20000	4000	IP65	33569800
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB		20000	4000	IP65	33568100
BY121P G4 LED200S/865 PSU NB		20000	6500	IP65	33565000
BY121P G4 LED200S/865 PSU WB		20000	6500	IP65	33564300
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	146	20000	4000	IP65	33698500
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB		20000	4000	IP65	33699200
BY121P G4 LED200S/865 PSD NB		20000	6500	IP65	33700500
BY121P G4 LED200S/865 PSD WB		20000	6500	IP65	33701200
BY122P G4 LED250S/840 PSU NB	172	25000	4000	IP65	33664000
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB		25000	4000	IP65	33665700
BY122P G4 LED250S/865 PSU NB		25000	6500	IP65	33666400
BY122P G4 LED250S/865 PSU WB		25000	6500	IP65	33667100
BY122P G4 LED250S/840 PSD NB	183	25000	4000	IP65	33879800
BY122P G4 LED250S/840 PSD WB		25000	4000	IP65	33880400
BY122P G4 LED250S/865 PSD NB		25000	6500	IP65	33881100
BY122P G4 LED250S/865 PSD WB		25000	6500	IP65	33882800

Régua CoreLine



L70 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	17	2000	3000	IP20	911401897080
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600		2200	4000	IP20	911401896980
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	18	2300	3000	IP20	911401897280
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200		2500	4000	IP20	911401897180
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	31	3800	3000	IP20	911401897480
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200		4100	4000	IP20	911401897380
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	49	6000	3000	IP20	911401897680
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200		6400	4000	IP20	911401897580
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	25.5	3200	3000	IP20	911401897880
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500		3500	4000	IP20	911401897780
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	40	4800	3000	IP20	911401898080
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500		5200	4000	IP20	911401897980
BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	59	7400	3000	IP20	911401898280
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500		8000	4000	IP20	911401898180
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	49	6000	3000	IP20	911401898480
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800		6400	4000	IP20	911401898380
BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	75	9400	3000	IP20	911401898680
BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800		10000	4000	IP20	911401898580

CoreLine para sistema de calhas



L80 a
50 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	32	4500	4000	IP20	88203900
LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH		4500	4000	IP20	88140700
LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	54	4500	4000	IP20	88183400
LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH		7500	4000	IP20	38102100
LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH		7600	3000	IP20	38169400
LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH		8000	4000	IP20	38155700
LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH		8000	4000	IP20	38137300
LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH		8000	4000	IP20	38124300
LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH		8000	4000	IP20	38120500
LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH		8000	4000	IP20	38144100
LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH		8000	4000	IP20	38092500
LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH		8000	4000	IP20	38145800
LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH		8000	4000	IP20	38171700
LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH		8000	4000	IP20	38176200
LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH		8000	4000	IP20	38157100
LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT		8000	4000	IP20	38079600
LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT		8000	4000	IP20	38083300
LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT		8000	4000	IP20	38078900
LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH		8000	6500	IP20	38160100
LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH		8000	4000	IP20	38146500
LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH		7600	3000	IP20	38173100
LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH		7600	3000	IP20	38118200

Sistema de calhas CoreLine – Continuação



Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	56	7600	3000	IP20	38162500
LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38165600
LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38188500
LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38167000
LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38123600
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	64	9000	4000	IP20	88204600
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH		9000	4000	IP20	88190200
LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH		9000	4000	IP20	88141400
LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	108	16000	4000	IP20	38082600
LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT		16000	4000	IP20	38081900
LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH		16000	6500	IP20	38189200
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38087100
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W		16000	4000	IP20	38086400
LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH		16000	4000	IP20	38088800
LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH		16000	4000	IP20	38091800
LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH		16000	4000	IP20	38093200
LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH		16000	4000	IP20	38095600
LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH		16000	4000	IP20	38096300
LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH		16000	4000	IP20	38097000
LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38098700
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH		16000	4000	IP20	38099400
LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH		15200	3000	IP20	38104500
LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38105200
LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH		16000	4000	IP20	38108300
LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH		16000	4000	IP20	38107600
LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH		15200	3000	IP20	38106900
LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH		15200	3000	IP20	38109000
LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH		16000	4000	IP20	38112000
LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	108	16000	4000	IP20	38110600
LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38113700
LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH		16000	4000	IP20	38117500
LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH		15200	3000	IP20	38115100
LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH		16000	4000	IP20	38119900
LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH		16000	4000	IP20	38129800
LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH		16000	4000	IP20	38134200
LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38136600
LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38138000
LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH		15000	6500	IP20	38142700
LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH		15200	3000	IP20	38140300
LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH		15200	3000	IP20	38151900
LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH		16000	4000	IP20	38161800
LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH		16000	4000	IP20	38168700
LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH		16000	4000	IP20	38175500
LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH		16000	4000	IP20	38179300
LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC		16000	4000	IP20	38184700
LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	126	15000	4000	IP20	98887900
LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH		15000	4000	IP20	98766700
LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH		15000	4000	IP20	98765000

Sistema de calhas CoreLine – Acessórios



PACOTE DE 1

Tipo de produto	Classificação IP	Código EOC
LL120Z CB WH (5PCS)	-	88161299
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH	-	88146900
LL120Z SMB WH (5PCS)	-	88156899
LL121X 7 WH BC	IP20	88144500

CoreLine tempo – Pequena



L80 a
75 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
BVP110 LED42/NW A	38	4200	4000	IP65	30635300
BVP110 LED42/NW S		4200	4000	IP65	30636000

CoreLine tempo – Média



L80 a
75 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
BVP125 LED80-4S/740 OFA52	63	8000	4000	IP66	45588000
BVP125 LED80-4S/740 S		8000	4000	IP66	45590300
BVP125 LED120-4S/740 OFA52	95	12000	4000	IP66	45587300
BVP125 LED120-4S/740 S		12000	4000	IP66	45589700

CoreLine tempo – Grande



IK08 | 5 J protegido
contra vandalismo

L80 a
75 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classificação IP	Código EOC
	W	lm	K		
BVP130 LED160-4S/740 A	120	16000	4000	IP66	09641000
BVP130 LED160-4S/740 S		16000	4000	IP66	09644100
BVP130 LED210-4S/740 A	162	21000	4000	IP66	09640300
BVP130 LED210-4S/740 S		21000	4000	IP66	09643400
BVP130 LED260-4S/740 A	217	26000	4000	IP66	09639700
BVP130 LED260-4S/740 S		26000	4000	IP66	09642700

CoreLine tempo – Extragrande



L80 a
75 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30600	4000	IP66	87280900
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S		31320	4000	IP66	87284700
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9		30600	4000	IP66	87288500
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9		31320	4000	IP66	87292200
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250	35280	4000	IP66	87279300
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9		36120	4000	IP66	87291500
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S		36120	4000	IP66	87283000
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9		35280	4000	IP66	87287800
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295	40320	4000	IP66	87278600
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9		40320	4000	IP66	87286100
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S		41280	4000	IP66	87282300
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9		41280	4000	IP66	87290800

CoreLine Malaga



L70 a
70 000 h



PACOTE DE 1

Tipo de produto	LED	Fluxo luminoso	Temp. cor	Classi- ficação IP	Código EOC
	W	lm	K		
BRP101 LED37/740 I DM	29.6	3054	4000	IP65	99815100
BRP102 LED55/740 I DM	39	4600	4000	IP65	99817500
BRP102 LED55/740 II DM		4600	4000	IP65	99818200
BRP102 LED75/740 I DM	56.5	6133	4000	IP65	99819900
BRP102 LED75/740 II DM		6133	4000	IP65	99820500
BRP102 LED110/740 I DM	83	9006	4000	IP65	99821200
BRP102 LED110/740 II DM		9006	4000	IP65	99822900

CoreLine Malaga – Acessórios



PACOTE DE 1

Tipo de produto	Código EOC
ZRP220 AD60/60 A5	62134100

