

PHILIPS

Ledinaire



Trovärdiga



Pålitliga




Mycket för pengarna

Näst bäst eller **allra bäst?**

Äkta proffs väljer **Philips Ledinaire** för
vardagligt belysningsarbete

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**



Det har aldrig varit enklare att byta till LED

Räkna med genuina, hårt arbetande lösningar som levererar vad dem lovar. Philips-testade nyckelkomponenter ger dig en pålitlig prestation och resultat. Allt detta för ett pris som står på din sida. **Philips Ledinaire** – det absolut nödvändiga produktsortimentet med pålitliga produkter för det vardagliga belysnings jobbet som kräver bra prestanda.

Trovärdiga



Vad du behöver och vad du förväntar dig är det du får. Det är ett löfte du kan räkna med varje gång!

Pålitliga



Bevisad kvalitet på Philips produkter. Varje nyckelkomponent är beprövade för maximal tillförlitlighet och en garanterad prestanda som håller under en lång tid.

Mycket för pengarna



Ett perfekt resultat bör inte kosta en förmögenhet. Med Ledinaire får du bra värde på din belysning från det världsledande företaget inom LED.

Philips Ledinaire produktsortiment av LED armaturer



Ledinaire lysrörsränna



Ledinaire vattentät



Pentura mini LED



Ledinaire panel



Ledinaire infälld och
Ledinaire ytmonterad



Ledinaire väggmonterad



Ledinaire downlight



Ledinaire smal downlight



Zadora LED infälld spot



ClearAccent infälld spot



Ledinaire strålkastare
mini/maxi/med sensorer

Ledinaire lysrörsränna

Avsedd för allmän- och konturbelysning

Egenskaper:

- Inbyggda och LED-ljusrör versionen tillgänglig
- Inbyggda 1000 & 2000 lm och LED-rör baserade 1600 & 3200 lm
- Ljuslinje med upp till tio armaturer
- Monteringstillbehör medföljer

Fördelar:


- Pålitlig prestanda, lågt fall av tidigt misslyckande
- LED-ljusrör versionen för en enkel ersättning av ljuskällor



Produkttyp	Light output	Power	CCT	EOC
	lm	W	K	
BN060C 1xTLED16/840 L1200	1600	18	4000	871869907007999
BN060C 2xTLED16/840 L1200	3200	36	4000	871869907009399
BN012C LED10S/840 L600	1000	10	4000	871869908822599
BN012C LED20S/840 L1200	2000	20	4000	871869908822499

Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L65
CRI	> 80
Connection	Flying leads/wires
IP rating	IP20
Power factor	0.9
Safety class	Class II
Housing material	Aluminum
Color	WH White



Ledinaire vattentät

Professionell kvalitet med den vattentäta LED armaturen för användning i industriella och andra vattentäta miljöer

Egenskaper:

- Låg längd design med mindre damuppbbyggnad
- 600 mm & 1200 mm & 1500 mm längd
- Monteringsfästet kan placeras över armaturens hela längd
- Versioner med överkoppling tillgängliga
- Ökad effektivitet vid 110 lm/W

Fördelar:


- Låg längd design med mindre damuppbbyggnad
- Ny anslutningskälla för en enkel installation
- Diffust bekvämt ljus
- Philips kvalitet och tillförlitlighet



Produkttyp	Light output	Power	CCT	Length	EOC
	lm	W	K	mm	
WT060C LED18S/840 PSU L600	1800	16,5	4000	580	871869938910999
WT060C LED18S/840 PSU TWI L600	1800	16,5	4000	580	871869938911699
WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	33	4000	1180	871869938912399
WT060C LED36S/840 PSU TWI L1200	3600	33	4000	1180	871869938913099
WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600	51	4000	1480	871869938914799
WT060C LED56S/840 PSU TWI L1500	5600	51	4000	1480	871869938915499

Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L65
CRI	> 80
Connection	Screw connection block
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Glow wire test	850°
Power factor	0.9
Safety class	Class II
Housing material	Polycarbonate
Color	GR Grey (RAL7035)



Pentura mini LED

Den ultimata inbyggda LED-armaturen i ministorlek

Egenskaper:

- Ultra tunn LED armatur
- Tillgänglig i 300, 600, 900 och 1200 mm längd
- 3000K & 4000K versioner
- Finns som ej skenmonterad version med on/off-reglage

Fördelar:


- Philips kvalitet och pålitlighet
- Energieffektiv
- Kompaktdesign



Produkttyp	Light output		Power	CCT	Length	EOC
	lm	W				
BN132C LED12S/840 PSU L1200	1250	14	4000	1184	871869907243199	
BN132C LED12S/830 PSU L1200	1250	14	3000	1184	871869907244899	
BN132C LED9S/840 PSU L900	950	10	4000	884	871869907245599	
BN132C LED9S/830 PSU L900	950	10	3000	884	871869907246299	
BN132C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	871869907247999	
BN132C LED6S/830 PSU L600	650	7	3000	584	871869907248699	
BN132C LED3S/840 PSU L300	350	4	4000	324	871869907249399	
BN132C LED3S/830 PSU L300	350	4	3000	324	871869907250999	
BN133C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	871869907251699	
BN133C LED6S/830 PSU L600	650	7	3000	584	871869907252399	

Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L65
CRI	> 80
Connection	Flying leads/wires
IP rating	IP40
Power factor	0.9
Safety class	Class II
Housing material	Polycarbonate
Color	WH White



On/off switch BN133C

Ledinaire panel

Energieeffektiv armatur för allmänbelysning i professionella miljöer

Egenskaper:

- Singel pack och 4-i-1 pack tillgängliga
- Tillbehör för gips, ytmontering och upphängning tillgängliga, säkerhetskabel ingår
- 3400 lm ljusutgång, 90 lm/W
- Ny ökad livstid: L70 på 50.000 timmar



Fördelar:


- Pålitlig prestanda: Philips kvalitetstestad drivrutin
- Stål ram för extra robusthet
- Högkvalitativ ljusguid för att undvika tidig missfärgning



Produkttyp	Light output		Power	CCT	Dimension	EOC
	lm	W				
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	3400	38	4000	597x597	871869907328599	
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 4PK	3400	38	4000	597x597	871869938647499	
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK	3400	38	4000	597x597	871869979152000	
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK	3400	38	4000	597x597	871869979153700	
RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	3400	38	4000	625x625	871869938649800	

Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L70
CRI	> 80
Connection	Push-in with pull-relief
IP rating	IP20
Power factor	0.9
Safety class	Class II
Housing material	Painted steel
Color	WH White (RAL9016)



Tillgängliga monteringsstillbehör

		EOC
RC125Z SME-2 WH	Suspension	07334699
RC125Z SMB-PLC	Plaster ceiling version (PCV)	07333999
RC125Z SMB W60L60	Surface-mounted (SM)	07330899
RC125Z SC	Safety cable	07335399

Ledinaire infälld och Ledinaire utanpåliggande

Energieffektiv armatur för allmänbelysning i proffesionella miljöer.

Egenskaper:

- Tillgänglig i fyrkantigt och rektangulärt utförande
- Infällt eller utanpåliggande montage
- 3000K & 4000K versioner
- Ljusflöde på 3200 lm

Fördelar:


- Philips kvalitet och tillförlitlighet
- Energieffektiv
- Mjukt och behagligt ljus



Produkttyp	Light output	Power	CCT	EOC
	lm	W	K	
RC060B LED325/840 PSU W60L60	3200	36	4000	871869906958500
RC060B LED325/830 PSU W60L60	3200	36	3000	871869906959200
RC060B LED325/840 PSU W30L120	3200	36	4000	871869906960800
RC060B LED325/830 PSU W30L120	3200	36	3000	871869906961500
SM060C LED325/840 PSU W20L120	3200	36	4000	871869906962200
SM060C LED325/830 PSU W20L120	3200	36	3000	871869906963900

Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L65
CRI	> 80
Connection	Push-in with pull-relief
IP rating	IP20
Power factor	0.9
Safety class	Class I
Housing material	Painted steel
Color	WH White (RAL9003)



Ledinaire väggmonterad

Energieffektiv, professionell väggmonterad armatur för transportområden

Egenskaper:

- Ljusflöde på 1100 lm & 1700 lmt
- 3000K & 4000K versioner
- Möjlighet för överkoppling
- Valfri rörelsedetektor och dagsljus sensor

Fördelar:


- Philips kvalitet och tillförlitlighet
- Energieffektiv
- Mjukt och behagligt ljus
- Enkel att installera



Produkttyp	Light output	Power	CCT	EOC
	lm	W	K	
WL060V LED11S/830 PSU II WH	1100	14.5	3000	871869938231599
WL060V LED11S/840 PSU II WH	1100	14.5	4000	871869938232299
WL060V LED17S/830 PSU II WH	1700	22	3000	871869938233999
WL060V LED17S/840 PSU II WH	1700	22	4000	871869938234699
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1700	22	3000	871869938235399
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1700	22	4000	871869938236099

Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L70
Driver N	Non-dimmable driver (PSU)
CRI	> 80
Connection	Push-in connector
IP rating	IP44
Power factor	0.9
Safety class	Class II
Housing body material	Polycarbonate
Cover material	PMMA
Color	WH White



Ledinaire downlight

Energieeffektiv armatur för allmänbelysning i professionella miljöer

Egenskaper:

- Ljusflöde på 800 lm och 1800 lm
- 3000K & 4000K versioner
- Modern, diskret design



Fördelar:

- Philips kvalitet och tillförlitlighet
- Energieffektiv
- Mjukt och behagligt ljus




Produkttyp	Light output	Power	CCT	EOC
	lm	W	K	
DN060B LED8S/830 PSU WH	800	9	3000	871869930662999
DN060B LED8S/840 PSU WH	800	9	4000	871869930664399
DN060B LED18S/830 PSU WH	1800	18	3000	871869930661299
DN060B LED18S/840 PSU WH	1800	18	4000	871869930663699



Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L65
Driver	Non-dimmable driver (PSU)
CRI	> 80
Connection	Push-in with pull-relief
IP rating	IP20
Power factor	0.9
Safety class	Class I
Housing body material	Polycarbonate
Reflector material	Steel
Diffuser material	PMMA
Color	WH White (RAL9016)

LED8S



LED18S



Ledinaire smal downlight

Energieeffektiv, professionell armatur för allmänna belysning tillämpningar

Egenskaper:

- Ljusflöde på 1000 lm & 2000 lm
- 3000K & 4000K versioner
- Modern, diskret och smal design



Fördelar:





- Philips kvalitet och tillförlitlighet
- Energieffektiv, när du byter ut konventionella downlights
- Mjukt och behagligt ljus
- Enkel att anpassa till olika installationer



Produkttyp	Light output	Power	CCT	EOC
	lm	W	K	
DN065B LED10S/830 PSU II WH	1000	11	3000	871869938175299
DN065B LED10S/840 PSU II WH	1000	11	4000	871869938176999
DN065B LED20S/830 PSU II WH	2000	23	3000	871869938177699
DN065B LED20S/840 PSU II WH	2000	23	4000	871869938178399

Tekniska specifikationer

Mains voltage	voltage 220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L65
Driver	Non-dimmable driver (PSU)
CRI	> 80
Connection	Fly-wire with screw terminal
IP rating	IP20
Power factor	0.8
Safety class	Class II
Housing body material	Polycarbonate
Diffuser material	PMMA
Color	WH White (RAL9016)



Zadora LED - infälld spot

Infälld spot i kitversion, levereras med utbytbar LED-ljuskälla

Egenskaper:

- Tillgänglig i vitt (WH) eller aluminium (ALU)
- 2700K, 3000K & 4000K versioner
- Tillgängliga kitversioner med olika LED-ljuskällor



Fördelar:

- Philips kvalitet och tillförlitlighet
- Energieffektiv
- Utbybara LED-ljuskällor
- Hög prestanda vid dimning
- Överlägsen ljuskvalité med CRI90




Spot name	Lifetime (L70B50)	Beam angle	Dimmable
MASTER LEDspot Value	25,000 hrs	36D	Yes

Produkttyp	Light output lm	Power W	CCT K	EOC
RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W	355	4.9	2700	871869907012399
RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W	365	4.9	3000	871869907015499
RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W	380	4.9	4000	871869907013099
RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W	355	4.9	2700	871869907014799
RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W	365	4.9	3000	871869907016199

Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	25,000 hrs L70
Driver	Dimmable on leading and trailing edge dimmers*
CRI	90
Connection	Screw connection block
IP rating	IP20
Power factor	0.9
Safety class	Class II
Housing material	Polycarbonate
Color	WH White or ALU Aluminium



* Please refer to the site www.philips.com/masterledlamps for the latest information about dimming compatibility for MASTER LEDlamps

ClearAccent - infälld spot

LED-armaturer med inbyggd driver

Egenskaper:

- Finns i fast och justerbart utförande
- 3000K & 4000K versioner
- Ljusflöde på 500 lm
- Modern, diskret design



Fördelar:

- Philips kvalitet och tillförlitlighet
- Energieffektiv
- Fasetterad reflektor
- Enkel installation med inbyggd driver




Produkttyp	Light output lm	Power W	CCT K	EOC
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	871869907267799
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	871869907268499
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	871869907269199
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	871869907270799


Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L65
Beam angle	36 degrees
Driver	Dimmable driver (PSR)
CRI	> 80
Connection	Screw connection block
IP rating	IP20
Power factor	0.9
Safety class	Class II
Housing material	Aluminium
Color	WH White (RAL9010)

RS060B



RS061B



Ledinaire strålkastare

Energieffektivt och professionellt sortiment av strålkastare för utomhusområden

Egenskaper:

- Tillgänglig i mini, maxi och med rörelsesensorer
- 10W/30W/50W/100W/200W
- IP65
- IK07 strålkastare mini och med rörelsesensorer, IK08 strålkastare maxi
- Symmetrisk ljusstråle
- 50 khz L70B50
- Förkopplade anslutningar

Fördelar:

- Bra kvalitet på ytbehandlingen och designen
- Pålitliga drivrutiner, färre tidiga misslyckande
- Ljusflödet uppfyller standard tillämpningar
- Enkel att installera, levereras med avskalade kablar



Ledinaire strålkastare mini



Ledinaire strålkastare maxi




Ledinaire strålkastare med rörelsesensorer

Family name	12NC	Product description	EOC
Ledinaire floodlight mini	912401483116	BVPI05 LED9/840 PSU VWB100	871869938411199
Ledinaire floodlight mini	912401483117	BVPI05 LED25/840 PSU VWB100	871869938412899
Ledinaire floodlight mini	912401483118	BVPI05 LED45/840 PSU VWB100	871869938413599
Ledinaire floodlight maxi	912401483114	BVPI06 LED100/740 PSU VWB100	871869938406799
Ledinaire floodlight maxi	912401483115	BVPI06 LED200/740 PSU VWB100	871869938408100
Ledinaire floodlight with motion sensor	912401483141	BVPI05 LED9/840 PSU VWB100 MDU	871869938486999
Ledinaire floodlight with motion sensor	912401483142	BVPI05 LED25/840 PSU VWB100 MDU	871869938488399
Ledinaire floodlight with motion sensor	912401483143	BVPI05 LED45/840 PSU VWB100 MDU	871869938490699


Tekniska specifikationer

Mains voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Lifetime	50,000 hrs L70
CRI	> 80
Connection	flying leads/wires
IP rating	IP65
IK rating	IK07 (IK08/maxi)
Power factor	0.98 (0.95/maxi)
Safety class	Class I
Housing material	Aluminium / Polycarbonate
Color	Dark Grey
Controls	motion sensor (only Ledinaire floodlight with motion sensor)


Ledinaire strålkastare mini



Ledinaire strålkastare maxi



Ledinaire strålkastare med rörelsesensor



Kosta en förmögenhet eller **kostnadseffektivt?**

Ge dina klienter pålitlig kvalitet för ett lägre pris med Philips Ledinaire produktsortiment

Läs mer på philips.com/ledinaire

REAL PROs
REAL QUALITY

