

PHILIPS


Aydınlatma



Uni Mimari Aydınlatma Broşürü

UniStrip G4

Duvar Sıyırma Armatürleri



UniEdge

İz Armatürleri



UniFlood C

Duvar Yıkama / Boyama Armatürleri

IP66

220V
AC

DMX
512

CE

-40°C
min

50°C
max

Özel drenaj
tasarım

6 farklı optic
seçenek (3,5d,
8d, 15d, 30d, 40d,
60d)

50.000 saat faydalı
lümen ömrü

RGB / RGBW
/ RGBA / Akıllı
Beyaz / Beyaz
ve Mono renk
seçenekleri

6 farklı kasa boyutu
(20,5 cm, 26 cm, 30 cm çap)

Alüminyum döküm gövde,
temperli cam kapak


IP67 Konnektörlü
bağlantı

Basınç dengeleyici

Kamaşma önleyici

1 fc aydınlık seviyesi için erişebildiği
maksimum yükseklik seviyesi
4000K ve 3,5d optik

BVP322 BVP323 BVP324



UniFlood M

Duvar Yıkama / Boyama Armatürleri

IP66

220V
AC

DMX
512

CE

-40°C
min

50°C
max

Tekli versiyonda
kafa ±90d
ayarlanabilir

8 farklı optic seçenek
(3,5d, 5d, 5x20d, 8d,
15d, 30d, 40d, 60d)

Alüminyum ekstrüzyon
gövde, temperli cam
kapak

50.000 saat
faydalı lümen
ömrü


RGB / RGBW
/ RGBA / Akıllı
Beyaz / Beyaz
ve Mono renk
seçenekleri

IP67 Konnektörlü
bağlantı

2'li ve 3'lü versiyonda
komple ±50d
ayarlanabilir. Kafaların
kendisi de ayrıca -15d
ile +90d arasında
ayarlanabilir.

1 fc aydınlık seviyesi için erişebildiği
maksimum yükseklik seviyesi
4000K ve 3,5d optik

BVP340 BVP341 BVP342



UniFlood G

Duvar Yıkama / Boyama Armatürleri

IP 66

220V
AC

DMX
512

CE

-40°C
min

50°C
max

8 farklı optic seçenek
(3,5d, 7d, 8d, 15d, 45d,
60d, 15x17d)

Tekli versiyonda kafa
±90d ayarlanabilir

RGB / RGBW / RGBA /
Akıllı Beyaz / Beyaz ve
Mono renk seçenekleri

IP67 Konnektörlü
bağlantı

50.000 saat
faydalı lümen
ömrü

Alüminyum
döküm gövde,
temperli cam
kapak

2li versiyonda
armatür komple
komple -50d ile
+90d arasında
ayarlanabilir.
Kafaların kendisi
de ayrıca -50d
ile +90d arasında
ayarlanabilir.

445 m

315 m

1 fc aydınlık seviyesi için erişebildiği
maksimum yükseklik seviyesi
4000K ve 3,5d optik

BVP343 BVP344



UniDot Gen2

Direkt Görüş Armatürleri

IP 66

24V
DC

DMX
512

CE

-40°C
min

50°C
max

50.000 saat
faydalı lümen
ömrü

IP67 Konnektörlü
bağlantı

Alüminyum döküm
gövde, UV dayanımlı
polikarbon optic kapak

RGB / RGBW
/ RGBA / Akıllı
Beyaz / Beyaz
ve mono renk
seçenekleri

3 farklı kasa boyutu
(BGS300 - 7,2 cm çap)
(BGS301 - 10 cm çap)
(BGS302 - 12,4 cm çap)

3 farklı optic kapak şekli
Düz şeffaf (110d görüş açısı)
Bombeli opal (130d görüş açısı)
Kristal



UniString

Direkt Görüş Armatürleri

IP 66

15V/24V
AC

DMX
512

CE

-40°C
min

50°C
max

50.000 saat faydalı
lumen ömrü

IP67 Konnektörlü
bağlantı

Polikarbon gövde ve
optic kapak yapısı

110 derece görüş açısı

RGB / RGBW
/ RGBA / Akıllı
Beyaz /Beyaz
ve mono renk
seçenekleri

3 farklı güç seçeneği
(BWS300 – 1,1W)
(BWS301 – 1,5W)
(BWS302 – 2W)

Özel alüminyum
montaj rayı







0850 390 19 22

Hafta içi: 9:00 - 19:00

www.lighting.philips.com.tr



[/philips.aydinlatma](https://www.facebook.com/philips.aydinlatma)



[/PhilipsLightTR](https://twitter.com/PhilipsLightTR)



[/philipsaydinlatma](https://www.instagram.com/philipsaydinlatma)