



## Essential SmartBright Bulkhead WT045

Настінні світильники Essential SmartBright Bulkhead WT045C – це економічне світлодіодне рішення для внутрішнього і зовнішнього освітлення, що створює більш світлий та безпечний простір.

Для світильників сімейства використовується популярний дизайн традиційних освітлювальних приладів, але при цьому вони забезпечують поліпшені світлотехнічні характеристики і високу надійність.

### Переваги

Енергоефективна заміна для настінно-стельових світильників з традиційними лампами.

Висока надійність: полікарбонатний корпус покритий шаром УФ-захисту, що оберігає світильник від пожовтіння, два варіанти виконання: з пиловологозахистом IP65 та IP54, корисний термін служби виробу – 20 тис.годин (L70B50).

Висока якість світла: нейтральне біле рівномірне світло з високим індексом передачі кольору (CRI>80).

### Характеристики

- Кілька варіантів потужності: 12Вт та 20Вт (зі світловим потоком 960лм та 1600лм, відповідно)
- Два варіанти виконання: IP65 та IP54
- Широкий діапазон робочих температур: від –20 до +35 °С
- Світловіддача: 80 лм/Вт
- Індекс передачі кольору: >80

## Сфери застосування

- Коридори
- Сходові клітки, під'їзди
- Проходи, тунелі метро
- Інші допоміжні приміщення житлових або промислових об'єктів

## Специфікація

Тип	Essential SmartBright Bulkhead WT045
Світловий потік/потужність світильника	960 Лм/12 Вт 1600 Лм/20 Вт
Розміри, мм	80 Лм/Вт
Колірна температура	4000K
Передача кольору	70
Термін служби, год L70B50	20 000 годин
IP клас	IP65/IP54; IK06
Гарантія	2 роки

## Експлуатаційні та електричні характеристики

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	IP	Світловий потік, лм	Розміри (ДхВ), мм
WT045C LED12/NW PSU CFW L1054	911401735852	12	54	960	170x50
WT045C LED20/NW PSU CFW L1654	911401735872	20	54	1600	200x55
WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	911401735842	12	65	960	170x76
WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	911401735862	20	65	1600	220x88

