



Essential SmartBright LED BRP042, BRP052

Бюджетні світильники для освітлення під'їзних доріг, вулиць, паркових зон, прибудинкових територій призначені для заміни традиційних світильників з ртутними і натрієвими лампами.

Світлодіоди високої яскравості з індивідуальними оптичними лінзами, що забезпечують ефективний світловий розподіл, гарантують достатній рівень освітленості, а надійний драйвер і захист від перенапруги дозволять не тільки окупити установку світильників в короткі терміни, а й чимало заощадити на зниженні експлуатаційних витрат протягом усього значного терміну корисної служби (50 тис. год).

Міцний корпус з литого алюмінію і надійна конструкція забезпечують захист від погодних умов і зовнішніх впливів (клас захисту IK05, IP65).

Переваги

Енергоефективна заміна традиційним світильникам з ртутними лампами (до 125Вт) або натрієвими лампами (до 70Вт).

Висока надійність: корисний термін служби виробу – до 50 тис.год, корпус з литого алюмінію (клас захисту IK05, пилового захисту IP65), відсутність клейових з'єднань.

Швидка окупність: низькі початкові інвестиції та мінімальні експлуатаційні витрати протягом усього терміну служби.

Характеристики

- Два варіанти потужності/світлового потоку: BRP042 - 20Вт (1900лм) та BRP052 - 40Вт (3600лм)
- Широкий діапазон робочих температур: від -30 до +45 °С
- Колірна температура: 4000К
- Світловіддача: до 95 лм/Вт
- Індекс передачі кольору: >70
- Напруга живлення: 140-277В

Специфікація

Тип	Essential SmartBright LED BRP042, BRP052
Світловий потік	1900, 3600
Потужність	20Вт, 40Вт
Вх.напруга	140-277В 50/60Гц
Колірна температура	4000К
Матеріал корпусу	Литий алюміній
Індекс передачі кольору	>70
Термін служби, год	50 000 годин (L70/B10 Ta35)
IP / IK	IP65 / IK05
Гарантія	3 роки

Експлуатаційні та електричні характеристики

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм
BRP042 P LED 19/NW 20W MR S1 PSU GR P395	919615811093	20 Вт	1900 лм
BRP052 LED 36/NW 40W SLA FG S1 PSU GR P3	919615811094	40 Вт	3600 лм

